

本格水冷除湿で業界トップクラス<sup>\*1</sup>の洗乾スピード約150分を実現

## 新「クリーミー浸透イオン洗淨 洗乾 白い約束」を発売

食べこぼしの汚れもすっきり「しみケア」コースを新搭載

日立ホーム&ライフソリューション株式会社（取締役社長：石垣 忠彦）は、業界トップクラスの洗淨力で好評の「クリーミー浸透イオン洗淨」に加え、つけおきと新水流の効果で、食べこぼしなどのしみ汚れに対応した「しみケア」コースを搭載し、さらに洗淨力を高めた洗濯乾燥機 新「クリーミー浸透イオン洗淨 洗乾 白い約束」を7月1日から発売します。

本製品は、乾燥時に日立独自の「速乾プレート」で本格水冷除湿をすることにより、洗濯から乾燥までのスピードにおいて、6月15日に発売した第3世代洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」に次ぐ業界トップクラス<sup>\*1</sup>の約150分（4.5kg洗濯乾燥時）を実現し、部屋の温度や湿度の上昇を抑え、快適に乾燥します。

また、たくさんの洗濯物を乾燥したいというニーズに応え、大容量6kg乾燥（混合衣類<sup>\*2</sup>）が可能な「たっぷりコース」や、熱に弱い衣類の乾燥も可能にした風乾燥機能を搭載し、衣類に応じてヒーター方式か風乾燥方式が選べる「2way乾燥」、脱水時の振動を抑える「自動振動制御システム」を採用しています。

\*1 2004年6月18日現在、家庭用洗濯乾燥機（洗濯8kg、乾燥4.5kgクラス）において、日本消費者協会衣類乾燥テスト衣類の組み合わせ4.5kg時（標準コース）

\*2 日立独自の綿・化繊混紡衣類の組み合わせ

### 価格及び発売日

型式	洗濯容量	乾燥容量	希望小売価格	発売日	月産台数
NW - D 8 E X	8kg	6kg <sup>*3</sup>	183,750円 (税抜 175,000円)	7月1日	15,000台

\*3 たっぶりコース（混合衣類）の場合

### 需要動向および開発背景

2003年度の全自動洗濯機の総需要は約399万台となり、2004年度には約390万台（前年比約98%）が見込まれます。この中で、洗濯乾燥機の需要が大幅に拡大しており、2004年度には全自動洗濯機需要全体に対する洗濯乾燥機のウェイトが20%にまで達すると予測されます。（日立調べ）

当社でユーザー調査をおこなったところ、洗濯乾燥機に対しては、乾燥時間の短縮の要望が強く、早い時間で、部屋の温度や湿度の上昇を抑えて乾燥できる、本格的な洗濯乾燥機が求められていることがわかりました。そこで、補助乾燥的な機能ではなく、早く、しっかり、快適に乾燥することが出来る商品を開発しました。

## 主な仕様

型式	NW - D 8 E X	
洗濯・脱水容量	8 kg	
洗濯～乾燥容量	4.5 kg (たっぷりコース 6 kg <sup>*4</sup> )	
乾燥容量	4.5 kg	
洗濯～乾燥時間	1 5 0 分 <sup>*5</sup>	
外形寸法 (mm)	幅	6 1 2 [ボディ幅 5 6 0]
	奥行	6 2 5
	高さ	1 0 1 5
洗浄方式	クリーミー浸透イオン洗浄	
水流	からまん水流	
脱水	からまん脱水	
乾燥方式	速乾プレート水冷除湿	
本体カラー	クリアブルー クリアピンク	

\*4 混合衣類（日立独自の綿・化繊混紡衣類の組み合わせ）

\*5 日本消費者協会衣類乾燥テスト衣類の組み合わせ 4.5kg 時（標準コース）

### 取扱事業部・照会先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 電化事業部  
〒105 - 8 4 1 0 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）  
電話 / ( 0 3 ) 3 5 0 2 - 2 1 1 1 ( 代表 ) [ 担当 : 庄司 ]

### お客様からの問合せ

日立ホーム&ライフソリューション株式会社 お買物相談センター  
電話 / 0 1 2 0 - 3 1 2 1 1 1 ( フリーダイヤル )

### 洗濯機ホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

以上

## 【添付資料】

### 洗濯乾燥機 新「クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束」(NW-D8EX)の主な特長

#### 1. 布にやさしく、高い洗浄力で洗う「クリーミー浸透イオン洗浄」

高濃度洗剤液は通常濃度（1倍）に比べ衣類にしみこむ力（浸透力）が強く、油汚れや泥汚れを落とす力がアップします。「洗剤クリマー」で粉末合成洗剤を溶かし、クリーミーな15倍濃度の洗剤液を作ります（図1）。この15倍濃度の洗剤液を衣類にかけ、3段階に水量を増やしながら洗うことで高い洗浄力を発揮します（図2）。

さらに「からまん水流」で衣類全体をやさしく洗い、「からまん脱水」で衣類をほぐし、布がらみを抑えて、取り出しやすくしています。



（図1）クリーミー浸透イオン洗浄



（図2）エリ汚れの汚れ落ち

#### 2. 「速乾プレート水冷除湿」で除湿パワーを大幅に向上させ、業界トップクラス\*1の洗濯から乾燥まで約150分を実現（4.5kg洗濯乾燥時）

日立独自の「速乾プレート」（図3）による水冷除湿により、乾燥時に効率的な除湿をおこない、部屋の温度や湿度の上昇を抑えながら、業界トップクラス\*1の洗濯から乾燥まで約150分を実現しました。

\*1 2004年6月18日現在、家庭用洗濯乾燥機（洗濯8kg、乾燥4.5kgクラス）において、日本消費者協会衣類乾燥テスト衣類の組み合わせ4.5kg時（標準コース）




（図3）速乾プレート

#### 3. 食べこぼし汚れなどのしみに「しみケア」コースを新搭載

「クリーミー浸透イオン洗浄」の高い洗浄力に加え、つけおきと新水流により、通常の洗濯では落ちにくい食べこぼしなどのしみ汚れもケアします（図4）。洗濯時間は約90分で、洗濯容量2kgまで対応できます。

しみ汚れの種類や程度、放置時間によっては、十分な洗浄性能が得られない場合があります。



（図4）ミートソースのしみ汚れの洗浄例

#### 4．大容量6kg乾燥<sup>\*2</sup>を実現した「たっぷりコース」

6kg乾燥を実現するために、大容量、容積約68Lの「おおいりバスケット」を採用し、内フタをドーム状にしました。また大容量の乾燥にも耐えられるように直径35mmの極太脱水軸を採用しました。

\*2 混合衣類（日立独自の綿・化繊混紡衣類の組み合わせ）

#### 5．脱水時の振動を抑える「自動振動制御システム」で、静かな脱水を実現

日立独自の「振動センサー」を採用することで洗濯槽の振動を検知し、モーターの回転数を制御します。脱水時に衣類の量や片寄りにより振動が大きくなった場合、「振動センサー」が検知してモーターの回転数を下げて、振動を抑え静かに運転します。

#### 6．仕上がり向上「シワケアコース」

シワになりやすい衣類を乾燥したいときに、シワを抑え、すこし湿り気を残して運転を終了します。吊り干しするか、軽くアイロンをかけるだけで着られます。

#### 7．乾燥可能な衣類のジャンルを広げた「2way乾燥」

ヒーターを使用した乾燥に加え、槽内温度を約30℃に抑える「風乾燥」機能を採用し、今まで使用できなかった、熱に弱い衣類も安心して乾燥することができます。衣類に応じてヒーター乾燥、風乾燥のどちらかが選べます。

#### 8．カビブロック

洗濯槽のカビに対する清潔意識の高まりをうけ、洗濯槽クリーナーを使いやすくするように、1～2ヶ月毎使用のクリーナー用に「3時間コース」、年に1度使用のクリーナー用に「11時間コース」を採用しています。また、日常のお手入れには「槽乾燥」コースを設けています。さらに、これらの機能をより使いやすくするために、カビブロックボタンを独立しています。

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---