

2番組同時視聴&録画など充実したTV機能を搭載したデスクトップPCや  
高出力サブウーファースピーカーシステムを搭載したノートPCなど、  
AVエンターテインメント機能をさらに追求した  
コンシューマ向けパソコン「Prius Kシリーズ」6モデルを発売



Prius Deck DS75K/DS33K



Prius Air AR33K



PriusDeck Note Style DN73KT/DN53KT



PriusGear GN75KT

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO:立花 和弘)は、このたび、コンシューマ向けPC「Priusシリーズ」の新たなラインアップとして、AV機能を強化した「Prius Kシリーズ」6モデルを9月18日から発売します。

「Prius Kシリーズ」では、TV番組を2番組同時に視聴でき、かつ2番組を同時にHDD録画もできる「W(ダブル)録画」機能を搭載した「Prius Deck」や、デジカメ連携機能を強化した「Prius Air」、15.4型ワイド液晶にTVチューナーと高出力サブウーファー内蔵スピーカーシステムを搭載した「PriusDeck Note Style」、持ち運べるTVノートとして「PriusGear」を提供し、AV機能の使いやすさを追求しました。

#### 「Prius Kシリーズ」の主な特徴

##### 1. TV視聴・録画に便利な『欲録り』機能<sup>\*1</sup>

- 日立オリジナルプラットフォーム「Prius Navistation2」の使いやすさをさらに向上し、2つの映像を同時に視聴できる「2画面同時表示」を新採用しました。録画済みのTV番組を再生中に放送中のTV番組を見たり、TV番組とDVD映像を同時に見ることができます。
- 本体にハードウェアMPEG2TVチューナーを2つ内蔵し、同じ時間に見たい番組が重なった時に2番組を同時録画ができる「W(ダブル)録画」機能を前シリーズに引き続き搭載しています<sup>\*2</sup>。
- キーワードによる番組検索&予約録画機能を強化しました。「出演者」「ジャンル」など探したいTV番組のキーワードを設定すると、電子番組表(EPG)から該当番組をチェックして予約録画出来る機能に加え、複数のキーワードからの「絞込み検索」も新たに可能になりました。
- 録画済みの未視聴番組や新着・未読メールも、流れるトップ画面に表示し知らせます。

\*1: AR33Kを除く。\*2: DS75Kのみ。

- ##### 2. 「Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を採用
- Prius Kシリーズでは、すべてのモデルに「Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を採用しました。

## 新製品一覧

全てオープン価格

品名	型名	OS	CPU	HDD、 メモリー	光学 ドライブ	ディスプレイ	TV 機能	発売 時期
Prius Deck	DS75K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz(3.0GHz、1MB L2 cache、800MHz FSB)	約 250GB、 DDR SDRAM 512MB	DVDスーパー マルチドライブ	17型ワイドスーパー ビューア液晶	ハードウェアMPEG2 高画質チューナー + ハードウェアMPEG2 チューナー	9月18日
	DS33K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Celeron® D プロセッサ 335(2.80GHz、 256KB L2 cache、 533MHz FSB)	約 250GB DDR SDRAM 256MB	DVDスーパー マルチドライブ	17型ワイドスーパー ビューア液晶	ハードウェアMPEG2 チューナー	9月18日

品名	型名	OS	CPU	HDD、 メモリー	光学 ドライブ	ディスプレイ	TV 機能	発売 時期
Prius Air	AR33K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Celeron® プロセ ッサ 2.60GHz(2.60GHz、 128KB L2 cache、 400MHz FSB)	約 160GB DDR SDRAM 256MB	DVDスーパー マルチドライブ	17型(5:4) ビューア液晶	-	9月18日

品名	型名	OS	CPU	HDD、 メモリー	光学 ドライブ	ディスプレイ	TV 機能 他	発売 時期
Prius Deck Note Style	DN73KT	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz、2MB L2 cache、400MHz FSB)	約 80GB、 DDR SDRAM 512MB	DVDスーパー マルチドライブ	15.4型ワイド ワイドビュー液晶	ハードウェアMPEG2 チューナー IEEE802.11g/b 準拠 大容量 バッテリー	9月18日
	DN53KT	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Pentium® M プロセッサ 725 (1.60GHz、2MB L2 cache、400MHz FSB)	約 80GB DDR SDRAM 256MB	DVDスーパー マルチドライブ	15.4型ワイド ワイドビュー液晶	ハードウェアMPEG2 チューナー 標準バッテリー	9月18日

品名	型名	OS	CPU	HDD、 メモリー	光学 ドライブ	ディスプレイ	TV 機能 他	発売 時期
Prius Gear	GN75KT	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz (1.60GHz、1MB L2 cache、400MHz FSB)	約 80GB、 DDR SDRAM 512MB	DVDスーパー マルチドライブ	12.1型ワイド ワイドビュー液晶	ハードウェアMPEG2 高画質チューナー IEEE802.11g/b 準拠 大容量 バッテリー	9月18日

## 商品情報

- インターネット：「Prius World」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

## 「Prius Kシリーズ」(6モデル)の構成

- ・コンシューマ向け液晶デスクトップ PC「Prius Deck Kシリーズ」
  - ・ PC 本体にハードウェア MPEG2 TV チューナーを 2 台内蔵し、2 番組同時に録画&視聴できる「W (ダブル) 録画」機能を搭載した「DS75K」「DS33K」の 2 モデル (\*DS75K のみ)
- ・コンシューマ向け液晶デスクトップ PC「Prius Air Kシリーズ」
  - ・ 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを採用し、DVD スーパーマルチドライブを搭載したモデル「AR33K」1 モデル
- ・コンシューマ向け ノート PC「PriusDeck Note Style Kシリーズ」
  - ・ 33mm 径メタルコーン・サブウーファーを本体底面に内蔵し、15.4 型ワイドラスタービュー液晶ディスプレイと高速グラフィックチップ ATI 社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600 や高速無線 LAN (IEEE802.11g/b 準拠) を搭載した TV モデル「DN73KT」「DN53KT」の 2 モデル (\*DN73KT のみ)
- ・コンシューマ向け ジャスト A4 サイズノート PC「PriusGear Kシリーズ」
  - ・ 12.1 型ワイドラスタービュー液晶ディスプレイを搭載し、用途によって交換可能なマルチパーパスベイにハードウェア MPEG2 高画質 TV チューナーユニットや DVD スーパーマルチドライブユニットを搭載した「GN75KT」1 モデル

### < Prius Deck >

#### 1. ますます使いやすさを追求した録画機能

- ・ 本体に 2 台のハードウェア MPEG2TV チューナーを内蔵しており、同じ時間に見たい番組が重なったときには、第 2 チューナーで裏番組録画ができる「W (ダブル) 録画」に対応します。<sup>\*3</sup>
  - \*3: DS75K のみ。
- ・ 視聴中の番組を直接 DVD メディアに記録できる「DVD ダイレクト録画」機能を搭載。作成したメディアをすぐに DVD-RAM レコーダーや DVD プレイヤーで再生できます。より便利に、ビデオ感覚で使えるようになりました<sup>\*4</sup>。
  - \*4: VR フォーマットで録画した DVD+RW/DVD-RAM メディアの再生・動作は、全ての DVD プレイヤー/DVD-RAM レコーダーでの再生・動作を保証するものではありません。
- ・ Prius Deck には大容量 約 250GB の HDD を搭載。最大約 215 時間<sup>\*5</sup>とたっぷり録画が出来ます。どんどん録って自由に楽しむ、これがこれからのスタイルです。
  - \*5: 長時間画質モード (2Mbps) の場合。

#### 2. より鮮明な映像で TV 映像を楽しめるハードウェア MPEG2TV チューナー搭載

- ・ ハードウェア MPEG2TV チューナーを搭載しており、安定した高画質での視聴 / 録画が可能です。また輝度信号と色信号を高精度に処理し、色にじみやカラーノイズを抑える「3次元 Y/C 分離回路」<sup>\*6</sup>と、ゴースト障害による画像の二重、三重映りや色の劣化を大幅に低減する「ゴーストリデューサー」<sup>\*6</sup>を搭載しています。画面のぼやけやちらつきを減らし、クッキリとした鮮明な映像を表示できます。
  - \*6: DS75K のみ。

#### 3. 高速グラフィックチップ搭載「ATI 社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600」搭載 <sup>\*7</sup>

- ・ よりリアルで美しい 3D グラフィック性能を提供する「ATI 社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600」を搭載しました。3D 映像をより滑らかでリアルに描画します。
  - \*7: DS75K のみ。

#### 4. 「17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」採用

- ・ 上下左右 170° の広視野角により隅々まで鮮明な映像で、TV や DVD、デジカメ画像を楽しめます。
- ・ 「3 分割スムージング機能」は、通常 TV 放送 (4:3) サイズの映像を違和感なくワイド画面に表示させるスムージング機能を搭載し、ハードウェアで横伸張を補正、最適化してより自然で美しい映像を表示します。

<Prius Air>

### 1. デジカメ連携機能を強化した日立オリジナルプラットフォーム「Prius Air View」搭載

マルチコンテンツビューワー「Prius Air View」からは、画像・音楽・DVD・インターネットなどのさまざまなエンターテインメントにすぐにアクセスできます。トップ画面には新着・未読メールも表示され、メールソフトを立ち上げることなくメールの有無を確認できます。

また、デジカメ連携も強化し、画像取り込みから管理・印刷・スライドショーなどをスムーズに行なうことができます。

### 2. 文字情報表示に便利、低反射大画面 17 型 (5:4) SXGA 液晶ディスプレイを搭載

5:4 比率の 17 型 SXGA 液晶ディスプレイを採用、タテ方向への表示がより大きくできるので、インターネットのホームページ閲覧や文章作成の時などにも使いやすさが光ります。

### 3. さまざまなメディアに対応する、DVD スーパーマルチドライブ搭載

さまざまな DVD メディアが使える<sup>\*8</sup>、既存の DVD レコーダーとの互換性も向上した、DVD スーパーマルチドライブを搭載。それぞれの DVD メディアのメリットを生かせるので、用途に合わせて自由かつ便利に。また DVD-R への書き込み速度も 8 倍速で、手早くオリジナル DVD が作成できます。

\*8：本製品で作成した DVD±R/±RW/-RAM は他のパソコンやプレイヤーで読み取れない場合があります。CD-R/RW ディスクは他のパソコンの CD-ROM ドライブでは読み取れない場合があります。また音楽用の CD プレイヤーでは再生できません。

<PriusDeck Note Style>

### 1. DVD 映画視聴に適した 15.4 型ワイド WXGA 液晶ディスプレイ搭載

鮮明さで定評のある 15.4 型ワイド WXGA ラスタービュー液晶ディスプレイ搭載で、テレビはもちろん DVD シネマスコープサイズの映画も、ノート PC とは思えない大迫力でご覧いただけます。

### 2. 高出力 3W の 33mm 径サブウーファー搭載で迫力のハイクオリティサウンド

フロント 2 スピーカーに、高出力 3W の 33mm 径メタルコーン・サブウーファーをプラスした、2.1ch スピーカーシステムと、ドルビーバーチャルスピーカーで、臨場感のあるサウンドが楽しめます。また、高さのあるフットパーツにより、低音の抜けのよさも自慢です。

### 3. TV 機能も充実、テーブルトップシアターとして映像を堪能

- ハードウェア MPEG2 TV チューナ - 内蔵で、安定した映像で TV 番組を楽しめ、タイムシフト視聴や TV 録画が可能です。
- DVD スーパーマルチドライブ採用で、今見ている TV 番組も直接 DVD メディア<sup>\*9</sup>に VR フォーマットで書き込めます。より便利に、ビデオ感覚でご使用いただけます。
- 「Prius Navistation2」と連動して AV 機能を光で知らせる「イルミネーションパネル」は、TV 視聴時はチャンネル、DVD 再生はチャプタ、CD 再生はトラックを表示します。

\*9：DVD-RAM、DVD+RW のみ。

### 4. ハイクオリティな基本性能

- DN73KT には、高い性能と機能性・省電力を実現する、インテル®Centrino™ モバイル・テクノロジーを採用しました。54Mbps/11Mbps 高速無線 LAN (IEEE802.11g/b 準拠) を使用して、お部屋を移動しながらでも、快適なインターネット接続が可能です。
- 高速な 3D グラフィック性能を提供する「ATI 社製 MOBILITY™ RADEON™ 9600」を搭載しました。3D 映像をより滑らかでリアルに描画します。また、メインメモリーを占有しないため、アプリケーション使用時も快適です。
- マルチメディアカード / SD / メモリースティック共用のメモリーカードスロット内蔵で、デジカメ画像の取り込みもケーブルいらずのスロットインで、とても便利です。

<PriusGear >

## 1. 高性能なモバイルノート

- A4 ジャストサイズの筐体には軽量マグネシウム合金を採用、モバイルとしての剛性と軽量化を両立しました。
- 高い性能と機能性・省電力を実現する、インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーを採用。54Mbps/11Mbps 高速無線 LAN(IEEE802.11g/b 準拠)を使用して、部屋を移動しながらでも、快適なインターネット接続が可能です。
- 約 5.82 時間使用可能な大容量バッテリーを標準装備。録画した TV 番組も好きな場所で思う存分楽しめます。
- PC カードスロットに加え、CF カードスロットを装備しました。既存の通信 / 拡張カードに幅広く対応します。

## 2. TV 番組や DVD 映像を満喫できる高画質・高音質

- 12.1 型ワイド WXGA ラスタービュー液晶は、1280×800 ドットの高解像度で、鮮明で美しい映像を十分に楽しめます。
- ハードウェア MPEG2 高画質 TV チューナーは、きめ細やかな映像を楽しめる「3次元 Y/C 分離回路」や「ゴーストリデューサー」も搭載しており、高画質な映像で TV 番組を満喫できます。
- さまざまなメディアに対応する「DVD スーパーマルチドライブ」を採用しました。HDD に録画した TV 番組やプライベート映像をオリジナル DVD として手軽に残せます。
- ドルビーバーチャルスピーカー採用で、DVD 映像の迫力を支える立体感のあるサウンドが楽しめます。

### お客様問い合わせ先

安心コールセンタ TEL:0120-8855-96 (フリーコール) もしくは 03-3298-6750

利用時間： 平日 10:00～20:00 / 土・日・祝 10:00～17:30

(年未年始(12/31～1/3)は休みます)

### 取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 コピキタスプラットフォームグループ

インターネットプラットフォーム事業部 販売推進本部 販売推進部 [担当:石島]

〒105-8430 東京都港区西新橋二丁目 15 番 12 号 日立愛宕別館

TEL:03-3506-1655 (ダイヤルイン)

### サポート体制

1. 無償引き取りサービス付き 1 年間無償保証と「安心コールセンタ」の充実したサポート

- 購入 / 技術的なご相談：「安心コールセンタ」

TEL：0120-8855-96(フリーコール)もしくは 03-3298-6750(東日本)、06-6616-5260(西日本)

(通話料はお客様の負担になります。)

利用時間： 平日 10:00～20:00 / 土・日・祝 10:00～17:30

(年未年始(12/31～1/3)は休みます)

- 修理依頼：「Prius 集中修理センタ」

TEL：0120-88-1286(フリーコール)

利用時間：10:00～18:00 (祝日・年未年始は休みます)

- 「Prius シリーズ」は、1 年間無償保証です。「Prius 集中修理センタ」にご連絡をいただいた後に引き取りに伺い、修理完了後に返送します。
- 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。

2. 情報提供サービス

- インターネットを使って「Prius シリーズ」の商品情報、動作確認した周辺機器情報、Q & A 等、各種の最新情報を提供します。

- 商品情報サイト

名称「Prius World」

アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>

- サポート情報サイト

アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/>

### 他社商標注記

- インテル、Pentium、Intel Centrino、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---