

2004年10月12日

TV視聴とAV機能を充実した「欲録り」機能搭載の
新デザイン採用 Prius Air を始めとした「Prius Kシリーズ」6モデルを追加



Prius Air AR37K/AR35K



Prius Air Note AN37KT



Prius Note PN35K/PN33K



PriusGear GN33K

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO:立花 和弘)は、このたび、さまざまな生活シーンに対応するコンシューマ向け PC 「PriusK シリーズ」の新たなラインアップとして、PriusAir など6モデルを10月23日より順次発売します。

9月18日に発売した「PriusKシリーズ」6モデルに加えて、新デザインとTV視聴やAV機能を充実した「欲録り」機能を搭載した17型ピュアカラー液晶採用の「Prius Air」と15型スーパーラスタースタビュー液晶採用の「Prius Air Note」、最薄部32.5mmでスーパーラスタースタビュー液晶搭載の15型ノート「Prius Note」、モバイル性と使いやすさを兼ね備えた「PriusGear」など、使いやすさを追求したPCのラインアップを拡充します。

新製品「Prius Kシリーズ」の主な特徴

・ 便利な『欲録り』機能^{*1} 搭載「PriusAir View」

日立オリジナルのマルチコンテンツビューワー「PriusAir View」を搭載し、流れる Air 画面にTV・画像・音楽・インターネットなどのさまざまなコンテンツがアイコンで表示されるので、すぐにアクセスできます。「PriusAir View」には新着・未読メールのタイトルや送信者も表示されるので、どのようなメールがきているのかをすぐに確認できます。また、デジカメ連携機能も強化し、画像取り込みから管理・印刷・スライドショーなどをスムーズに行なうことができます。

TV 機能は「欲録り」をコンセプトに、使いやすさをさらに向上しました。例えば、電子番組表(EPG)を使って、「出演者」「ジャンル」など探したいTV番組のキーワードを設定すると、該当番組を自動的に検索する「キーワード録画」や、複数のキーワードからの「絞込み検索」も可能です。また、録画済みの未視聴番組も Air 画面に表示されますので、スマートに欲しい情報を取得できます。

*1:「PriusAir View」およびTV機能はAR37K/AR35K/AN37KTのみ。

・ インテリアにマッチする上質な新デザイン

PriusAir は、パールホワイトとアルミヘアラインを採用し、インテリアにマッチするデザインです。また Prius Air Note は、天板に施されたヘアライン加工により、高級感あふれる美しいデザインを実現しています。キーボード上部のシームレスタッチボタンは、そっと触れるだけでアプリケーションが起動します。そのほか、筐体から浮かび上がるように光るインジケータランプなど、素材感や光の効果など細部にもこだわりました。

Prius Note は機能の高さと快適性の両立を目指し、最薄部 32.5mm を実現しています。また、パームレストが熱くなりにくい構造で、長時間のキー入力時にも快適です。

・ 「Microsoft(R) Windiows(R) XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を搭載

PriusK シリーズでは、すべてのモデルに「Microsoft(R) Windiows(R) XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を搭載しました。

「Prius K シリーズ」(6 モデル) の構成

- ・ **コンシューマ向け 液晶デスクトップ PC 「Prius Air K シリーズ」**
着脱可能なラスタパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを搭載し、本体ともに新デザインの「AR37K」「AR35K」2 モデル
- ・ **コンシューマ向け ノート PC 「Prius Air Note K シリーズ」**
ハードウェア MPEG2 エンコーダーTV チューナー搭載の新デザイン 15 型ノート PC 「AN37KT」1 モデル
- ・ **コンシューマ向け ノート PC 「Prius Note K シリーズ」**
オールラウンドに使いこなせるスタンダードモデルの、15 型ノート 「PN35K」「PN33K」2 モデル
- ・ **コンシューマ向け ジャスト A4 サイズノート PC 「PriusGear K シリーズ」**
12.1 型ワイドラスタビュー液晶ディスプレイと、用途によって交換可能なマルチパーパスベイに DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットを搭載した「GN33K」1 モデル

新製品一覧

全てオープン価格

品名	型名	OS	CPU	HDD、メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	TV 機能	発売時期
Prius Air	AR37K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® D プロセッサ 330(2.66GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB)	約 250GB、DDR SDRAM 256MB	DVDスーパーマルチドライブ	17 型【5:4】ピュアカラー液晶	ハードウェア MPEG2 チューナー	10 月 23 日
	AR35K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® D プロセッサ 330(2.66GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB)	約 160GB、DDR SDRAM 256MB	DVDスーパーマルチドライブ	17 型【5:4】ピュアカラー液晶	ハードウェア MPEG2 チューナー	10 月 23 日

品名	型名	OS	CPU	HDD、メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	TV 機能	発売時期
Prius Air Note	AN37KT	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 330(1.40GHz、512KB L2 cache、400MHz FSB)	約 80GB、DDR SDRAM 256MB	DVDスーパーマルチドライブ	15 型スーパーラスタビュー液晶	ハードウェア MPEG2 チューナー	11 月 6 日

品名	型名	OS	CPU	HDD、 メモリー	光学 ドライブ	ディスプレイ	TV 機能	発売 時期
Prius Note	PN35K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 330(1.40GHz、 512KB L2 cache、 400MHz FSB)	約 80GB、 DDR SDRAM 256MB	DVDスーパー マルチドライブ	15型スーパー ラスタービュ ー液晶	-	10月23 日
	PN33K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 330(1.40GHz、 512KB L2 cache、 400MHz FSB)	約 60GB DDR SDRAM 256MB	DVD±R/RW ドライブ	15型スーパー ラスタービュ ー液晶	-	10月23 日

品名	型名	OS	CPU	HDD、 メモリー	光学 ドライブ	ディスプレイ	TV 機能	発売 時期
Prius Gear	GN33K	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能が搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 320(1.30GHz、 512KB L2 cache、 400MHz FSB)	約 40GB、 DDR SDRAM 256MB	DVD-ROM&CD -R/RWドライブ	12.1型ワイド ラスタービュ ー液晶	-	10月23 日

商品情報

- インターネット：「Prius World」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

お客様問合せ先

- 安心コールセンタ TEL:0120-8855-96 (フリーコール) もしくは 03-3298-6750
利用時間： 平日 10:00～20:00 / 土・日・祝 10:00～17:30
(年末年始(12/31～1/3)は休みます)

取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ
インターネットプラットフォーム事業部 販売推進本部 販売推進部 [担当:石島]
〒105-8430 東京都港区西新橋二丁目 15 番 12 号 日立愛宕別館
TEL:03-3506-1655 (ダイヤルイン)

以上

添付資料

<Prius Air>

1. 「欲録り」機能満載の日立オリジナルプラットフォーム「PriusAir View」搭載

マルチコンテンツビューワー「PriusAir View」からは、TV・画像・音楽・DVD・インターネットなどのさまざまなコンテンツにすぐにアクセスできます。特にTV機能はキーワード検索などでもできるEPG(電子番組表)機能搭載により、使い勝手を向上しています。また、ハードウェアMPEG2TVチューナー内蔵で、安定した映像でTV番組を楽しめ、タイムシフト視聴やTV録画が可能です。

2. 着脱可能なラスターパネル付き 17型【5:4】SXGA液晶ディスプレイを搭載

5:4比率の17型SXGA液晶ディスプレイを採用、縦方向への表示がより大きくできるので、インターネットのホームページ閲覧や文章作成の時などにも使いやすさが光ります。また表面のラスターパネルは、付属のレンチで着脱可能、用途に合わせて使い分けることができます。

3. さまざまなDVDメディアに対応する、DVDスーパーマルチドライブ搭載

さまざまなDVDメディアが使える^{*1}、既存のDVDレコーダーとの互換性も向上したDVDスーパーマルチドライブを搭載。それぞれのDVDメディアのメリットを生かせるので、用途に合わせて自由に・便利に。また「PriusAir View」と連動して、今見ているTV番組も直接DVDメディア^{*2}にVRフォーマットで書き込めます。DVD-Rへの書き込み速度も8倍速。より便利に、ビデオ感覚で使用できます。さらにAR37Kは2層式(ダブルレイヤー)メディアにもいち早く対応しました。

*1: 本製品で作成したDVD±R/±RW/-RAMは他のパソコンやプレイヤーで読み取れない場合があります。CD-R/RWディスクは他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また音楽用のCDプレイヤーでは再生できません。

*2: DVD-RAM、DVD+RWのみ。

<Prius Air Note>

1. 「欲録り」機能満載の日立オリジナルプラットフォーム「PriusAir View」搭載

マルチコンテンツビューワー「PriusAir View」からは、TV・画像・音楽・DVD・インターネットなどのさまざまなコンテンツにすぐにアクセスできます。特にTV機能はキーワード検索などでもできるEPG(電子番組表)機能搭載で、ますます楽しさが広がります。また、ハードウェアMPEG2TVチューナー内蔵で、安定した映像でTV番組を楽しめ、タイムシフト視聴やTV録画が可能です。

2. 明るく美しい、15型スーパーラスタービュー液晶搭載

高輝度で明るいスーパーラスタービュー液晶を搭載しました。液晶の表面はAR加工を施してあるため、映り込みが少なく、TV・DVD視聴はもちろん、デジカメ画像の表示や文書作成時も快適です。

3. さまざまなDVDメディアに対応する、DVDスーパーマルチドライブ搭載

さまざまなDVDメディアが使える^{*3}、既存のDVDレコーダーとの互換性も向上した、DVDスーパーマルチドライブを搭載。それぞれのDVDメディアのメリットを生かせるので、用途に合わせて自在に便利に使えます。また「Prius Air View」と連動して、今見ているTV番組も直接DVDメディア^{*4}にVRフォーマットで書き込めます。DVD-Rへの書き込み速度も8倍速。より便利に、ビデオ感覚でご使用いただけます。

*3: 本製品で作成したDVD±R/±RW/-RAMは他のパソコンやプレイヤーで読み取れない場合があります。CD-R/RWディスクは他のパソコンのCD-ROMドライブでは読み取れない場合があります。また音楽用のCDプレイヤーでは再生できません。

*4: DVD-RAM、DVD+RWのみ。

<Prius Note>

1. 薄型・軽量化と便利さを高いバランスで実現した「使える」スタンダードモデル

- PN35K/PN33K には、高い性能と機能性・省電力を実現する、インテル® Celeron R M プロセッサ 330 (1.40GHz、512KB L2 cache、400MHz FSB) を採用しました。モバイル・コンピューティングに特化して設計された CPU は、モバイルに最適化されたプロセッサ・テクノロジーとすぐれた省電力製を理想的なバランスで発揮し、薄型軽量のノートブック PC を実現します。
- 高い機能や快適性を支えるウェッジシェイプのボディは最薄部 32.5mm。パームレストが熱くなりにくい構造で、長時間のキー入力時にも快適です。
- マルチメディアカード / SD / メモリースティック共用のメモリーカードスロット内蔵で、デジカメ画像の取り込みもケーブル接続が不要なスロットインで、とても便利です。
- 周辺機器との接続に便利な USB2.0 インタフェースも 4 ポート搭載しています。すべて本体右側奥に配置されており、使用時の利便性を考慮しています。

2. 明るく美しい、高輝度 15 型スーパーラスタビュー液晶搭載

明るく高輝度なスーパーラスタビュー液晶を搭載しました。液晶の表面は低反射 AR 加工を施してあるため、映り込みが少なく、DVD 視聴はもちろん、デジカメ画像の表示や文書作成時にも快適です。

3. クリアで高音質なボックススピーカー搭載

18mm 径のスピーカーユニットをエンクロージャーに搭載したボックススピーカーで、クリアなサウンドを実現。

<PriusGear>

1. 高性能なモバイルノート

- A4 ジャストサイズの筐体には軽量マグネシウム合金を採用、モバイルとしての剛性と軽量化を両立しました。
- 用途に合わせて機能を使い分けることができる「マルチパーパスベイ」の光学式ドライブには「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ」を採用しました。オプションの「TV チューナーユニット」を使えば、TV 視聴・録画も可能です。
- PC カードスロットに加え、CF カードスロットを装備しました。既存の通信 / 拡張カードに幅広く対応します。

2. DVD 映像などを満喫できる高画質・高音質

- 12.1 型ワイド WXGA ラスタビュー液晶は、1280×800 ドットの高解像度で、鮮明で美しい映像を十分に楽しめます。
- ドルビーバーチャルスピーカー採用で、DVD 映像の迫力を支える立体感のあるサウンドが楽しめます。

サポート体制

1. 無償引き取りサービスサービス付き 1年間無償保証と「安心コールセンタ」の充実したサポート

- 購入 / 技術的なご相談 : 「安心コールセンタ」
TEL : 0120-8855-96(フリーコール)もしくは 03-3298-6750(東日本)、06-6616-5260(西日本)
(通話料はお客様の負担になります。)
利用時間 : 平日 10:00~20:00 / 土・日・祝 10:00~17:30
(年未年始(12/31~1/3)は休みます)
- 修理依頼 : 「Prius 集中修理センタ」
TEL : 0120-88-1286 利用時間 : 10:00~18:00 (祝日・年未年始は休みます)
- 「Prius シリーズ」は、1年間無償保証です。「Prius 集中修理センタ」にご連絡をいただいた後に引き取りに伺い、修理完了後に返送します。
- 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。

2. 情報提供サービス

- インターネットを使って「Prius シリーズ」の商品情報、動作確認した周辺機器情報、Q & A 等、各種の最新情報を提供します。
- 商品情報サイト
名称「Prius World」
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>
- サポート情報サイト
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/>

他社商標注記

- インテル、Pentium、Intel Centrino、Celeron および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corp. の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他記載、記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
