

2005年1月7日

録画したTV番組のハイライトシーンだけを早見できる<いいとこ観>^み機能を新搭載

大画面19型液晶ディスプレイ採用の「Prius Air」、コンパクト液晶一体型の「Prius Air One」など、
コンシューマ向けパソコン「Prius Lシリーズ」10モデルを発売



Prius Deck DS73L



Prius Air AR37L



Prius Air One AW33L



Prius Note PN35L



Prius Air Note AN37LT



PriusGear GN73L

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO:立花 和弘)は、このたびコンシューマ向けPC「Priusシリーズ」の新たなラインアップとして、TVを便利に視聴することが可能機能を搭載したモデルを含む「Prius Lシリーズ」10モデルを1月15日から順次発売します。

今回新たに、録画したサッカーや野球などのハイライトシーンを早見できる<いいとこ観>^み機能を開発した他、付属のリモコンでTV機能を直感的に操作できる<リモートナビ>機能を採用するなど、パソコンでの新たなTVの楽しみ方を提案します。

「Prius Lシリーズ」では、「23V型ワイド液晶TV W000」とのコラボレーションモデルや2番組同時に録画できる「W(ダブル)録画」機能搭載の「Prius Deck」、大画面19型液晶ディスプレイを採用した「Prius Air」、新たにラインアップされたコンパクト一体型TVPC「Prius Air One」、高輝度・低反射加工に加え、広視野角の15型スーパーラスタビューEX液晶を採用した「Prius Air Note」、最薄部約32.5mmでスーパーラスタビュー液晶搭載の15型ノートPC「Prius Note」、IEEE802.11a/b/g準拠の高速無線LANを搭載した「PriusGear」をラインアップしました。便利なTV視聴機能や大画面液晶ディスプレイを採用するなど、使いやすさをさらに追求しました。

新製品「Prius Lシリーズ」の主な特徴

・録画番組のハイライトシーンを早見できる<いいとこ観>機能を搭載

日立オリジナルのソフトウェア<プリウスナビ>で録画した TV 番組の映像や音声を解析し、ハイライトシーンだけを選んで視聴することができる機能を今回新たに開発しました。お好みの時間に設定・短縮して視聴できますので、前後半 90 分のサッカー中継も、ゴールシーンなどを自動的に抽出して約 5 分で観ることが可能です。時間のない時や、録画済み番組をまとめて観る時にも、視聴時間を短縮できる便利な機能です。

放送内容によっては、効果が得られにくい場合があります。番組構成や録画した映像、音声により効果は異なります。

映像と音声の解析処理が終了するまで<いいとこ観>はできません。また、録画データの大きさによって、解析処理にかかる時間が異なります。 Prius Deck / Prius Air / Prius Air One / Prius Air Note のみ。

・リモコンですばやく操作<リモートナビ>機能

<プリウスナビ>の TV 機能を、PC の画面を見ながらリモコンの方向ボタンで操作できる<リモートナビ>を新採用しました。録画予約や番組視聴など、TV に関するさまざまな機能を操作できます。大きく見やすい文字表示で、離れた場所からの操作も快適です。

Prius Deck / Prius Air / Prius Air One のみ。

・便利な TV 録画機能<欲録り>機能

TV 録画機能は<欲録り>機能を搭載しました。例えば、電子番組表(EPG)を使って、「出演者」「ジャンル」など探したい TV 番組のキーワードを設定すると、該当番組を自動的に検索する「キーワード録画」や、複数のキーワードからの「絞込み検索」も可能です。また、録画済みの未視聴番組も TOP 画面に表示されますので、ワンクリックで録画番組を視聴できます。さらに、パソコンの電源がオフの状態でも、録画予約した時間に自動でパソコンが起動し、TV 番組の録画を開始します。もちろん録画終了時には自動でパソコンの電源をオフします。

Prius Deck / Prius Air / Prius Air One / Prius Air Note のみ。

「Prius Lシリーズ」(10モデル)の構成

・コンシューマ向け 液晶デスクトップ PC「Prius Deck」

「23V 型ワイド液晶 TV Wooo」とのコラボレーションモデル「DS75L」、17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイを搭載した「DS73L」2 番組同時録画可能な新デザインの計 2 モデル

・コンシューマ向け 液晶デスクトップ PC「Prius Air」

大画面 19 型ラスタースーパーピュアカラー液晶を搭載した「AR37L」、着脱可能なラスタースタートパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを搭載した「AR35L」の計 2 モデル

・コンシューマ向け 液晶一体型デスクトップ PC「Prius Air One」

コンパクトボディに着脱可能なラスタースタートパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを搭載した新デザイン TVPC「AW33L」1 モデル

・コンシューマ向け パーソナル TV ノート PC「Prius Air Note」

15 型スーパーラスタースーパーピュアカラー液晶ディスプレイにハードウェア MPEG2 エンコーダー TV チューナー搭載の 15 型ノート PC「AN37LT」1 モデル

・コンシューマ向け オールインワンノート PC「Prius Note」

オールラウンドに使いこなせるスタンダードモデルの、15 型ノート「PN35L」「PN33L」「PN31L」の計 3 モデル

・コンシューマ向け モバイルノート PC「PriusGear」

12.1 型ワイドラスタースーパーピュアカラー液晶ディスプレイと、IEEE802.11a/b/g に準拠した高速無線 LAN を内蔵し、用途によって交換可能なマルチパスベイに DVD スーパーマルチドライブユニット (DVD+R 2 層書き込み対応) を搭載した新デザインの「GN73L」1 モデル

新製品一覧

全てオープン価格

品名	型名	OS	CPU	HDD /メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	TVチューナー	発売日
Prius Deck	DS75L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530(3.0GHz、1MB L2 cache、800MHz FSB)	約 250GB/DDR SDRAM 512MB	DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込対応)	23V型ワイド液晶TV Wooo	ハードウェアMPEG2高画質ダブルチューナー	1月15日
	DS73L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 530(3.0GHz、1MB L2 cache、800MHz FSB)	約 250GB/DDR SDRAM 512MB	DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込対応)	17型ワイドスーパービューアカー液晶	ハードウェアMPEG2高画質ダブルチューナー	1月15日

品名	型名	OS	CPU	HDD /メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	TVチューナー	発売日
Prius Air	AR37L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® D プロセッサ 335(2.80GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB)	約 160GB/DDR SDRAM 256MB	DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込対応)	19型ワイドビュー液晶	ハードウェアMPEG2チューナー	1月22日
	AR35L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® D プロセッサ 335(2.80GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB)	約 250GB/DDR SDRAM 256MB	DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込対応)	17型ビューアカー液晶 (ワイドパネル 付)	ハードウェアMPEG2チューナー	1月15日

品名	型名	OS	CPU	HDD /メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	TVチューナー	発売日
Prius Air One	AW33L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® D プロセッサ 335(2.80GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB)	約 160GB/DDR SDRAM 256MB	DVDスーパーマルチドライブ	17型ビューアカー液晶 (ワイドパネル 付)	ハードウェアMPEG2チューナー	1月15日

品名	型名	OS	CPU	HDD /メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	TVチューナー	発売日
Prius Air Note	AN37LT	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz、512KB L2 cache、400MHz FSB)	約 80GB/DDR SDRAM 256MB	DVDスーパーマルチドライブ (DVD+R 2層書込対応)	15型スーパービューアEX液晶	ハードウェアMPEG2チューナー	1月15日

品名	型名	OS	CPU	HDD /メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	TVチューナー	発売日
Prius Note	PN35L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz、 512KB L2 cache、400MHz FSB)	約 80GB/ DDR SDRAM 256MB	DVDスーパー マルチドライブ (DVD+R 2層書込 対応)	15型スーパー マルチビュー 液晶	-	1月15日
	PN33L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz、 512KB L2 cache、400MHz FSB)	約 60GB/ DDR SDRAM 256MB	DVDスーパー マルチドライブ	15型スーパー マルチビュー 液晶	-	1月22日
	PN31L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ 340(1.50GHz、 512KB L2 cache、400MHz FSB)	約 40GB/ DDR SDRAM 256MB	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ	15型スーパー マルチビュー 液晶	-	1月15日

品名	型名	OS	CPU	HDD /メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	内蔵無線LAN	発売日
Prius Gear	GN73L	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Pentium® M プロセッサ 735(1.70GHz、 2MB L2 cache、400MHz FSB)	約 80GB/ DDR SDRAM 256MB	DVDスーパー マルチドライブ (DVD+R 2層書込 対応)	12.1型ワイド マルチビュー 液晶	IEEE802.11 a/b/g 準拠	1月15日

商品情報

- インターネット：「Prius World」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

お客様問合せ先

- 安心コールセンター TEL:0120-8855-96 (フリーコール)
もしくは 03-3298-6750 (東日本) 06-6616-5260 (西日本)

利用時間： 平日 10:00～20:00 / 土・日・祝 10:00～17:30

(年未年始(12/31～1/3)は休みます)

取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ

インターネットプラットフォーム事業部 販売推進本部 販売推進部 [担当：石島]

〒105-8430 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立愛宕別館

TEL:03-3506-1655 (ダイヤルイン)

以上

添付資料

<Prius Deck>

1. 新・高画質ダブルチューナー搭載

- 新開発のハードウェア MPEG2 高画質ダブルチューナーを搭載しました。高性能デジタルエンジンにより、エッジの効いたシャープな映像とリアルな色再現を実現しました。
- より鮮明な映像表示を行う<高精細 10bitAD コンバーター><3次元 Y/C 分離><ゴーストリデュースター><タイムベースコレクタ><デジタルノイズリダクション>などの高画質機能搭載で、ノイズの少ない映像表示を実現しました。
- さらに、2つのチューナーを1ボードに実装。PCI スロットを有効活用でき、分配器も不要なため、拡張性とスマートな配線を実現しました。

2. 先進機能を搭載

- パソコン内部での転送速度を向上させるシリアル ATA HDD(約 250GB)搭載。これによりパソコンのレスポンスがさらに向上し、より快適な動作を実現します。
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用できます。さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込めます。
- リモコンの電源ボタンを押すと、<プリウスナビ>の TV 画面が自動起動します。また、キーボードのボタンで、電源のオン/オフの操作がワンタッチで行えます。

3. ワイド液晶ディスプレイを搭載

- 「23V 型ワイド液晶 TV Wooo」をディスプレイに採用(DS75L)
液晶パネルにあわせ、さまざまな入力映像の最適な画素変換を一貫してデジタル処理する高性能・高速プロセッサ「アドバンスド DIPP」を搭載。デジタルハイビジョンに対応した D4 端子を装備。また、高水準で自然な音再現を実現する、MicropureR(マイクロピュア)スピーカーを採用し、クリアで臨場感ある音質を実現しています。
- 「17 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ」(DS73L)
上下左右 170 度の広視野角で隅々までくっきりと鮮明な映像を表示できます。また 1677 万色フルカラー表示により、自然の微妙な色合いや CG などの鮮烈な色彩もリアルに再現します。パソコン使用時と AV 視聴時それぞれに適した明るさに自動的に画面輝度を調整する<オート輝度調整>を採用。さらに、中・高音域の再現に不可欠なツイーターと、低音域専用のウーファアの 2WAY ボックススピーカーを内蔵し、DVD や音楽 CD などの視聴時に、より鮮明で臨場感あるサウンドを提供します。

<Prius Air>

1. 大画面・省スペースの 19 型ラスタープュア液晶ディスプレイ(AR37L)

- つややかな大画面表示で映像や写真などを美しく表示します。また狭額縁設計により、大画面でありながら省スペースを実現しました。

2. 着脱可能なラスタパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ (AR35L)

- 外光を巧みに取り込み、映像に美しいつやを与えるラスタパネルを搭載しました。液晶面を保護する役割も兼ね、好みに応じて同梱の工具で取り外しも可能で用途に合わせて使い分けことができます。

3. 充実した基本性能

- ハードウェア処理の MPEG2 エンコーダー搭載 TV チューナーで、CPU への負荷を軽くし、安定した高画質録画を行います。
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用でき、さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1 枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込みます。
- リモコンの電源ボタンを押すと、<プリウスナビ>の TV 画面が自動起動します。また、キーボードのボタンで、電源のオン/オフの操作がワンタッチで行えます。

<Prius Air One>

1. 省スペース性と使い勝手に優れたデザイン

- パールホワイトを基調としたスタイリッシュなデザインを採用しました。横幅約 40cm のコンパクトなオールインワンボディで端子類を本体側面にまとめて装備することで、奥行きが少ないスペースでも設置が可能です。
- ディスプレイ部は、スタンドのチルト機構を採用し前 3 度～後ろ 15 度の調整が可能で、左右 85 度ずつ調整可能なスイベル機構も採用し、自由にレイアウトできます。
- DVD スーパーマルチドライブや USB インタフェースも本体前面に装備など、使いやすさを追求した設計です。
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用できます。

2. 着脱可能なラスターパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを搭載

- 高輝度・高精細な発色で、立体感のある映像を再現する SXGA 液晶ディスプレイに、さらにつややかさを与えるラスターパネルを採用しました。外光を巧みに取り込み、映像の美しさをさらに際立たせます。また、液晶面を保護する役割も兼ね、好みに応じて同梱の工具で取り外しも可能です。

3. 充実の TV 機能を搭載

- 安定した TV 映像を受信する、ハードウェア MPEG2 エンコーダー搭載の TV チューナーを搭載しました。ハードウェア処理により、パソコンの CPU への負荷を低減し、安定した高画質録画を行います。
- リモコンの電源ボタンを押すと、<プリウスナビ>の TV 画面が自動起動します。また、キーボードのボタンで、電源のオン/オフの操作がワンタッチで行えます。

リモコンとキーボードの電源ボタンによるパソコンの起動は、どちらか一方のみ使用できます。出荷時はリモコンに設定されています。

<Prius Note>

1. 充実した機能をスリムボディに搭載したオールインワンノート

- 高い性能と機能性・省電力を実現する、インテル R Celeron R M プロセッサ 340 (1.50GHz、512KB L2 cache、400MHz FSB) を採用しました。
- 最薄部 32.5mm のウェッジシェイプのボディを採用。熱くなりにくい構造のパームレストは、広く操作感に優れています。
- SD メモリーカード / マルチメディアカード / メモリースティック / メモリースティック PRO のデータを、直接読み書きできるインタフェーススロットを採用しました。メディアを差し込むだけで<プリウスナビ>へ自動的にライブラリ登録できるので、大量のデジタルカメラの画像の保存・管理も簡単です。

- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用でき、さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1 枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込みます。

PN31L は DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ。 DVD+R 2 層書き込み対応は PN35L のみ。

2. 映りこみの少ない、15 型スーパーラスタビュー液晶搭載

- 高輝度で低反射のスーパーラスタビュー液晶を搭載しました。映りこみが少なく、明るく見やすい液晶表示は、DVD 視聴や文章作成などに最適です。

3. 「声」をメールで送れる<かんたんファイルメール機能>搭載

- 液晶画面上部のマイクを使って録音した「声」と「デジカメ写真」をいっしょにメールで送れる<かんたんファイルメール機能>を搭載しました。キーボード操作が苦手な方でも、気軽にメールを楽しめます。

<Prius Air Note>

1. 広視野角で明るく美しい、15 型スーパーラスタビュー EX 液晶搭載

- 高輝度 / 広視野角 / 低反射のスーパーラスタビュー EX 液晶を搭載しました。広視野角なので、TV/DVD の視聴に便利です。また、液晶の表面は AR 加工を施してあるため、映り込みが少なく、TV・DVD 視聴はもちろん、デジカメ画像の表示や文書作成時も快適です。

2. さまざまな DVD メディアに対応する、DVD スーパーマルチドライブ搭載

- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用でき、さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、お気に入りの TV 番組のオリジナル DVD 作成など、1 枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込みます。

3. 安定した TV 映像を受信する、ハードウェア MPEG2 TV チューナー搭載

- ハードウェア MPEG2 リアルタイムエンコーダー付き TV チューナーを内蔵。CPU への負荷が軽いため、コマ落ちしにくく、ソフトウェアエンコーダーの TV チューナーに比べて、安定した高画質映像を楽しめます。

<PriusGear>

1. 新デザイン採用。高性能なモバイルノート

- アルミにヘアライン加工を施したパームレストなど、AV 機器を意識したシルバー & ブラックの高級感あるデザインを採用しました。
- インテル® Pentium® M プロセッサ 735(1.70GHz、2MB L2 cache、400MHz FSB)を採用しました。高性能ながら利用状況に応じて周波数と電圧をこまめに調整し、低消費電力を実現しています。さらに、IEEE802.11a/b/g のトリプルモード対応で、インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジーの採用で、ケーブルレスでもブロードバンドの性能を十分に発揮します。
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用でき、さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1 枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込みます。

2. DVD 映像などを満喫できる高画質・高音質

- 12.1 型ワイドラスタビュー液晶は、WXGA(1280×800 ドット)の高解像度で、つやのある鮮明で美しい映像を十分に楽しめます。

- ドルビーバーチャルスピーカー採用で、DVD 映像の迫力を支える立体感のあるサウンドが楽しめます。
- マルチパーパスベイに、オプション（別売）TV チューナーユニットを取り付けることで、TV モデルにバージョンアップできます。ハードウェア MPEG2 エンコーダーに加え、3 次元 Y/C 分離、ゴーストリデュース、タイムベースコレクタの高画質機能を搭載しているため、美しい映像を楽しめます。

3. 最大約 4.9 時間の長時間駆動

- 標準装備のバッテリー(S)だけで、最大約 4.9 時間の長時間駆動を実現しました。また、オプション(別売)のバッテリー(L)では、最大約 7.5 時間の長時間駆動が可能です。

サポート体制

1. 無償引き取りサービスサービス付き 1 年間無償保証と「安心コールセンター」の充実したサポート
 - 購入 / 技術的なご相談：「安心コールセンター」
TEL：0120-8855-96(フリーコール)もしくは 03-3298-6750(東日本)、06-6616-5260(西日本)
(通話料はお客様の負担になります。)
利用時間： 平日 10:00～20:00 / 土・日・祝 10:00～17:30
(年末年始(12/31～1/3)は休みます)
 - 修理依頼：「Prius 集中修理センター」
TEL：0120-88-1286 利用時間：10:00～18:00 (祝日・年末年始(12/31～1/3)は休みます)
 - 「Prius シリーズ」は、1 年間無償保証です。「Prius 集中修理センター」にご連絡をいただいた後に引き取りに伺い、修理完了後に返送します。
 - 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。
2. 情報提供サービス
 - インターネットを使って「Prius シリーズ」の商品情報、動作確認した周辺機器情報、Q & A 等、各種の最新情報を提供します。
 - 製品情報サイト
名称「Prius World」
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/>
 - サポートサイト
アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/index.htm>

他社商標注記

- インテル、Pentium、Celeron、Intel Centrino、Intel Centrino ロゴ、および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
