

デジタルオーディオプレーヤー（HMP - 1）を発売

名刺の1/2のコンパクトサイズに、256MBメモリー+SDメモリーカードスロットを搭載

株式会社日立リビングサプライ^{*1}（取締役社長：児玉 章）は、大きさが名刺の約1/2で、MP3/WMA^{*2}/WAVのファイル再生に対応したデジタルオーディオプレーヤー「HMP - 1」を3月上旬から発売します。

本製品は、256MBメモリーを内蔵しているほか、SDメモリーカードスロットを搭載しており、最大で約360曲^{*3}を収録することができます。大きさは名刺の約1/2、重さは約30g（電池、付属品除く）と軽量コンパクトなサイズでありながら、デジタルオーディオ本来の基本性能を備えています。また、ワールドバンドFMチューナーを搭載しているほか、内蔵マイクではWAV形式で最長17時間36分の録音ができます。携帯オーディオとして、用途に合わせて様々な場面でお使いいただけます。色は、シンプルで落ち着きのある黒および白の2色展開にて発売します。

* 1：日立ホーム&ライフソリューションの100%子会社。主な業務は日立関連会社製造以外の製品の調達、販売。

* 2：MP3/WMAはいずれも音声圧縮技術の1つ。

* 3：256MBの内蔵メモリーと、512MBのSDメモリーカードを併用した場合。

本体希望小売価格および発売日

| 商品名 | 型式 | 希望小売価格(税込) | 発売日 | 当初販売台数 |
|--------------------|----------------------------|------------|------|-----------|
| デジタルオーディオ プレーヤー | HMP - 1 (B)ブラック/(W)ホワイト | オープン価格 | 3月上旬 | 10,000台/月 |

商品の背景と狙い

2005年度の国内におけるデジタルオーディオプレーヤーの需要は、2004年度と比べて14%の約230万台を見込んでおり、今後もさらに需要は高まると予測しております（当社推定）。

需要拡大の要因としては、「手軽なコンパクトさ」、「大容量の収録曲数」、「手軽な音楽ソフト供給」などが挙げられます。

そこで今回、当社では、このようなニーズに対応し、名刺の約1/2とコンパクトなサイズでありながら、256MBメモリー内蔵、SDメモリーカードスロットを搭載により最大360曲の収録が可能な製品を発売します。

主な仕様

| 型式 | HMP - 1 |
|-------------|---|
| 再生可能オーディオ形式 | MP3 (ビットレート: 32 ~ 320 kbps) WMA (ビットレート: 48 ~ 192 kbps) WAV |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(256MB)、SDカード(別売) |
| FM周波数 | 76.0 ~ 108.0 MHz |
| 音声録音時間 | 最大17時間36分* ⁴ |
| FM録音時間 | 約1時間35分 |
| 電源 | アルカリ単4乾電池1本 |
| 電池連続再生時間 | 約13時間* ⁵ |
| インターフェース | USB 2.0 / USB 1.1 |
| イコライザー | ノーマル・クラシック・ジャズ・ポップ・バス・ロック |
| 再生モード | 通常再生・1曲リピート・全曲リピート・ランダム・ランダムリピート |
| 表示言語 | 日本語・英語・中国語 |
| 寸法 | 56.3 × 45.3 × 13.3 (mm) |
| 質量 | 約30g(乾電池を含まず) |
| 付属品 | ネクストラップイヤホン、USBケーブル、単4アルカリ乾電池1本、 ダミーカード、ポーチ、取扱説明書(保証書付き) & クイックガイド |

* 4 : サンプル周波数 8 K h z で録音する場合

* 5 : 付属電池 { 日立単4アルカリ乾電池 (L R 0 3) × 1 使用時 }、常温、バックライト非点灯、音量 (中央 : 1 7) で、1 2 8 k b p s、4 4 . 1 K h z の M P 3 オーディオファイルで測定したもの。

動作環境

- ・ Microsoft Windows Me / 2000 / XP 日本語版がプリインストールされている機種
- ・ USBインターフェース (2 . 0 / 1 . 1 仕様) を標準装備している機種

主な機能

- 1 . 3 種類の再生が可能
一般的な音楽圧縮形式のMP3はもちろん、WMAやWAVの音楽ファイルの再生にも対応しています。
- 2 . 2 5 6 M B メモリー内蔵
本体にフラッシュメモリーを内蔵。WMA形式の音楽ファイルなら約120曲が収録可能です。USBフラッシュメモリーとしてもお使いいただけます。
- 3 . S D メモリーカード対応
SDメモリーカード (別売) を差し込めば、より多くのデータ (最大約360曲) を保存すること

ができます。シーンに合わせたバックアップも気軽にできます。

4 . U S B 2 . 0 ストレージクラス対応

高速インタフェース規格U S B 2 . 0 ストレージクラスに対応しています。U S B ポートに挿すだけで、パソコン上でドラッグ&ドロップすることにより、データを簡単に転送できます。

5 . ワールドバンドのF M チューナー搭載

世界の周波数 (7 6 . 0 ~ 1 0 8 . 0 M H z) に対応しているので、海外でも楽しめます。また、受信中のF M ラジオ放送を録音することもできます。

6 . ボイスレコーダー機能搭載

本体に高感度マイクを内蔵。最長 1 7 時間 3 6 分の長時間録音が可能なので、大切な会議や商談の際に、ボイスレコーダーとしても活用することができます。

7 . 約 1 3 時間連続再生

バッテリーには単 4 アルカリ乾電池 1 本を使用し、約 1 3 時間の連続再生が可能です。外出先でも手軽に交換ができます。

8 . 6 種類のプリセットイコライザー

ノーマル、ロック、ジャズ、クラシック、ポップ、バスの 6 種類の中から、その時の気分や用途に合わせて楽しむことができます。

取扱事業部・照会先・カタログ請求先・イメージデータ請求先

株式会社 日立リビングサプライ

商品本部 情報家電商品部 A V グループ 【担当：佐藤、裴】

〒 1 6 2 - 0 8 1 4 東京都新宿区新小川町 6 - 2 9 アクロポリス東京

電話：(0 3) 3 2 6 0 - 9 6 1 1 F A X：(0 3) 3 2 6 0 - 9 7 3 9

お客様からの問合せ先

株式会社 日立リビングサプライ

電話：0 1 2 0 - 8 8 0 2 2 8

ホームページ：<http://www.hitachi-ls.co.jp/>

E - M a i l：hitachi-ls-i@hls.kaden.hitachi.co.jp

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
