

**ウェットシェービングで爽快な剃り心地  
「ロータリー レイザック」(RM-SX100)を発売  
- 安全カミソリ感覚のロータリーシェーバー -**

株式会社 日立リビングサプライ\*<sup>1</sup> (取締役社長：児玉 章) は、鋭い切れ味で好評のロータリーシェーバーに、モータートルクを約1.2倍\*<sup>2</sup>にアップさせた「新ドライブユニット」、及びヒゲを確実にキャッチしウェットシェービングにも適した「新鋭角外刃」を採用し、剃りにくいあご下なども楽に心地よくシェービングできる「ロータリー レイザック」2色を、3月21日から発売します。

本製品は、ロータリーシェーバーの構造を活かし、かつウェットシェービングへのニーズが高い安全カミソリユーザーを意識した、スリムで使いやすいデザインと仕様を実現しました。

**型式および発売日**

製品名	型式	希望小売価格	発売日	当初生産台数
ロータリー シェーバー	RM-SX100 シルバー (S)・ブルー (A)	オープン価格	3月21日	20,000台/月

**開発の背景**

男性用電気シェーバーは、年間700万台の安定市場となっています。

しかし、シェービング器具の実態を見ると、約35%が安全カミソリを使用しているという結果が出ています。電気シェーバーを使わない理由としては、以下のことが挙げられます。(当社調べ)

1. スッキリ感がない
2. 手入れが面倒
3. 入浴時に使えない

今回の新製品「ロータリー レイザック」は、このような不満を軽減するため、内刃回転数を従来機種より500rpmアップ\*<sup>2</sup>しました。さらに、モータートルクを約1.2倍\*<sup>2</sup>にした「新ドライブユニット」と、ウェットシェービングに適した外刃孔パターンを用いた「新鋭角外刃」を採用。通常のドライシェービングはもとより、お風呂場でも気軽に、シェービングフォームを使ったウェットシェービングが可能となりました\*<sup>3</sup>。

\*1：日立ホーム&ライフソリューションの100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

\*2：従来機種RM-SX600との比較

\*3：石鹸剃りや水洗いをするとき、また浴室など水のかかるところや湿気の多いところでは、電源アダプターを接続して使用しないでください。

## 主な仕様

型式	RM-SX100
色	シルバー（S）・ブルー（A）
電源	充電・交流式両用
電圧	AC100V 50-60HZ
充電時間	1時間（ニカド電池）
定格入力容量	8VA
使用回数	約7日間使用可能（1日3分）
表示ランプ	充電催促表示・充電完了表示
刃の枚数	1枚（ロータリー1枚刃・キワゾリ刃なし）
本体質量	約145g
外形寸法	幅58×高さ150×奥行45mm
付属品	電源アダプター、ポーチ、 シェーバーオイル、掃除用ブラシ、 ロータリーウォッシャー

## 取扱事業部

株式会社 日立リビングサプライ

商品本部 最寄家電商品部 【担当：東海林<sup>とうかいりん</sup>・三宅・小川】

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

電話：(03) 3260-9611 FAX：(03) 3260-9739

## お客様からの問合せ先

日立ホーム&ライフソリューション株式会社

お客様相談センター 0120-3121-111（フリーダイヤル）

以上


【添付資料】

## <ロータリーシェーバー「ロータリー レイザック」の主な特長>

### 1. 「新ドライブユニット」及び「新鋭角外刃」で心地よいシェービング



#### (1) 新ドライブユニット

モータートルクを従来機種<sup>\*1</sup>の1.2倍にし、内刃回転数を3500rpm<sup>\*1</sup>にすることによりパワフルで爽快な切れ味を実現しました。



#### (2) 新鋭角外刃

ウェットシェービングに適した外刃パターンに扁平六角形を採用。更に、新しくせヒゲコームと大型スリット孔で長毛・くせヒゲの捕毛性を高めました。



扁平六角孔パターン

大型スリット孔

新しくせヒゲコーム

### 2. ロータリーだからできる持ちやすく使いやすいデザイン

安全カミソリをイメージしたスリムなデザイン。本体質量を従来よりも45g軽量化<sup>\*1</sup>し、約145gを実現しました。また、グリップ部にソフト加工を施しているため、滑りにくく手にフィットします。

### 3. 爽快ウェットシェービング

防浸構造で石鹸剃りやシェーバーまるごと水洗いも可能<sup>\*2</sup>。付属のロータリーウォッシャーで、内刃のしつこい汚れもしっかりクリーニングできます。



ロータリーウォッシャー

### 4. ロータリー10枚刃力

日立独自のロータリーシェーバーは、鋭く研いだレーザー状の10枚の刃をスパイラル状に配置しています。

このロータリー刃が、高速回転しながらヒゲを根元から瞬時にスライスカットすることで、より早く、より深く、シャープで滑らかな剃り上がりを実現します。



イメージ図

### 5. 環境への配慮

本製品は、梱包材に発泡スチロール類を使用せず、再利用できる材料やコンパクト化に配慮しています。また主なモールド部品は、使用材料表示をしており、資源再生利用化に努めています。

\*1：従来機種RM-SX600との比較

\*2：電源アダプターは水洗いできません。また石鹸剃りや水洗いをするとき、浴室など水のかかるところや湿気の多いところでは、電源アダプターを接続して使用しないでください。

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---