

使いやすさを追求したコンパクトな高輝度軽量モデル
- 1500ルーメンの液晶プロジェクター「CP-RS55J」を発売 -



CP-RS55J

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ（グループ長&CEO：立花和弘）は、コンパクトかつ使いやすさを追求した液晶プロジェクター「CP-RS55J」を4月下旬より発売します。

今回発売する製品は、マイクロレンズアレイ付き0.55型高開口率透過型液晶パネルを使用し、高出力165Wランプの採用により1500ルーメンの明るさを実現しました。質量も2.2kgと軽く、持ち運びに便利のため使用する場所や用途を選びません。会議や打合せなど様々なビジネスシーンに最適ばかりでなく、学校教育での利用など幅広く活用できます。

また、プロジェクターの操作に慣れていない方も簡単に操作できるように、調整メニューを「簡単メニュー」と「詳細メニュー」の2種類の構成にし、使い勝手も一段と向上しています。

型式及び価格



型式	概略仕様	希望小売価格	発売日	国内月産台数
CP-RS55J	SVGA リアル対応、1500ルーメン 質量：2.2 kg	オープン価格	4月下旬	500台 (当初)

近年、液晶プロジェクターは急速に普及し、これに伴い利用機会も飛躍的に拡大しています。大規模なイベントや会議に加え、少人数の打合せ等でも必須アイテムとなってきており、企業内の部や課、或いは教育現場のクラスなど、小規模な単位で手軽に利用・保有したいというニーズが強くなってきています。

今回発売する「CP-RS55J」は、このような「明るく小型軽量で、購入しやすい値頃感のある製品」を求める顧客ニーズに対応したモデルであり、ビジネス・教育分野等、様々なシーンでの幅広いコミュニケーションツールとして、誰もが手軽に使えるプロジェクターです。

<CP-RS55Jの主な特徴>

- ① 1500ルーメンの明るさで、質量2.2kgの軽量化を実現
0.55型高開口率透過型液晶パネルと165W UHB(Ultra High Brightness : 高圧水銀)の光学ランプを採用し、1500ルーメンを実現するとともに質量2.2kgの軽量化を実現したコンパクトモデルです。
- ② 初めての人でも操作しやすい「簡単メニュー」「詳細メニュー」の2種類のメニュー画面
使用頻度の高い基本調整項目の設定などは「簡単メニュー」から、より細かな設定が必要な調整項目については「詳細メニュー」で設定することができ、プロジェクターの操作に不慣れな方にも、簡単に操作・設定が行なえるよう使い勝手の向上を図っています。



- ③ なめらかな映像を再現するプログレッシブ回路
動画映像をクリアに表示できるように、ビデオ信号から送られてくるインターレース信号をプログレッシブに変換する回路を搭載。ビデオなどの動画のチラつきを抑え、なめらかな映像を表示します。
- ④ 簡単に画質調整ができるガンマイコライジング調整
画面とグレイスケールを見ながらガンマ補正と色合いを調整し、好みの画質に設定できます。実際の画面を見ながら調整できるため、より正確な補正が行なえます。
- ⑤ 投影する映像に応じて選べる3つの画質モード
プレゼンテーションや映画など視聴するコンテンツに合わせて「ノーマル」「シネマ」「ダイナミック」の3種類から最適な映像モードを選ぶことが可能です。
- ⑥ シンプルでスタイリッシュなデザイン
モバイル性を考え、正面・背面にラウンド形状をつけており、持った時に自然に手になじみます。また、全体の凹凸を抑えスッキリとしたデザインになっており、様々な場所に調和します。

⑦ その他の搭載機能

- ・ 垂直キーストン補正機能
- ・ 画面を自動調整できる「AUTO」ボタン
- ・ 1.2倍デジタルズーム機能
- ・ 静音モード機能
- ・ 自動的電源オフを設定できる「オートオフ」機能 等

他社商標注記

- ・ VGA、XGA は、米国 IBM corporation の登録商標です。
- ・ その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

日立液晶プロジェクターホームページ

<http://www.hitachi.co.jp/proj>

取扱事業部

株式会社 日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ

デジタルメディア事業部 マーケティング本部 プロジェクタ商品・販売企画部

〒244-0817 横浜市戸塚区吉田町292番地

TEL 045-866-6305 (ダイヤルイン) [担当：板倉]

以上

別紙

< CP - RS 5 5 J の主な仕様 >

形名	CP - RS 5 5 J
投射方式	3原色液晶シャッター投写方式
液晶パネル	0.55型液晶パネル 3枚使用 横 800 × 縦 600 (480,000 画素) × 3枚 SVGA
投射レンズ	F=1.65 固定, f=20.2mm 固定, 2.2m@60"
光源ランプ	165W UHB (Ultra High Brightness) ランプ
明るさ*	1500 ルーメン
解像度	水平 800 ドット × 垂直 600 ライン
ズーム	電子ズーム (1:1.2)
フォーカス	手動フォーカス
映像上下/左右反転	有り
スピーカ	1W (モノラル)
RGB 入力	アナログ RGB 1系統: 15ピンミニ D-Sub
ビデオ入力	コンポジットビデオ 1系統: RCA ジャック端子 Sビデオ 1系統: S端子
音声入力	3.5 ステレオ端子 1系統: RCA 端子 × 1 (L/R) (VIDEO)
コントロール端子	RS-232C 1系統: ミニ D-Sub 9ピン端子
その他機能	部分拡大機能 (1 ~ 4倍)、電子ズーム、フリーズ機能、台形補正機能
電源	AC 100V (50/60Hz)
消費電力	240W
外形寸法	幅 285 × 高さ 73 × 奥行 202mm (突起含まず)
質量	2.2 kg
内装付属品	リモコン送信機、アナログ RGB ケーブル、単 3 乾電池、取扱説明書 電源コード、逆さ設置用フィルターカバー、電源プラグアダプタ

* 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
