

音楽番組や相撲番組も「いいとこ観<sup>み</sup>」でハイライトシーンを再生可能

WEB ニュースを自然な抑揚をつけて読み上げる「読みワザ」機能も新搭載

ワイヤレスキーボード・マウス採用のコンパクト液晶一体型「Prius Air One」など、  
コンシューマ向け PC 「Prius M シリーズ」 12 モデルを発売



Prius Air One AW33M



Prius Note PN33M



Prius Deck DS73M



Prius Air AR37M



Prius Note PN55M



Prius Note PN37MT



PriusGear GN33M

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO:立花 和弘)は、コンシューマ向け PC 「Prius シリーズ」の新たなラインアップとして、「Prius M シリーズ」12モデルを4月29日から順次発売します。録画番組のハイライトシーンを再生する「いいとこ観」機能に「音楽」と「相撲」のジャンルを追加し、日立独自の音声合成技術により自然な抑揚をつけてホームページのテキストを読み上げる「読みワザ」機能を新たに搭載するなど、パソコンの楽しい使い方を提案します。

録画した番組のハイライトシーンを早見できる「いいとこ観」機能は、今年1月に発売した Prius L シリーズより搭載し、「サッカー」「野球」「指定なし」の3つのジャンルを設けていましたが、今回新たに音楽番組の音楽部分を再生する「音楽」と相撲番組の取組部分を再生する「相撲」の二つのジャンルを加えました。

今回新規に搭載した「読みワザ」は、日立独自の音声合成技術により Internet Explorer で表示されるテキストやクリップボードに保存されたテキストデータを読み上げる機能です。漢字かな混じりの文章も認識して、自然な抑揚をつけて読み上げます。また、BGMも同時に流すことができるので、まるでラジオを聴いているような感覚で WEB ニュースなどを楽しんで頂けます。

また、「プリウスナビ」の TOP 画面に、登録・保存したコンテンツが画面の奥から浮き出てくるように表示される「3D ライブラリ」を新採用しました。録画番組や静止画などのコンテンツにアクセスする楽しさを提供します。

## ■新製品「Prius M シリーズ」の主な特徴

### ・「いいとこ観」機能に「音楽」「相撲」ジャンルを追加

「いいとこ観」は、日立オリジナルソフトウェア「プリウスナビ」で録画した番組を、映像の動きと音声の変化量から解析し、重要なシーンを再生します。従来の「野球」「サッカー」「指定なし」の3つのジャンルに加えて、新たに「音楽」「相撲」ジャンルを設けました。それぞれのジャンルで重要と思われる映像の動きの変化や音量の変化のあった場面を抜き出して、ダイジェスト版を作成します。また再生時間も、これまで番組全体の何割再生するかを指定する「%指定」だけでしたが、新たに再生する時間を指定する「分（時間）指定」も可能になりました。

#### 【サッカー】

盛り上がりのピーク前を重視し、ゴールに攻めるまでの流れなど、試合中に盛り上がっていく過程の前後を抜き出します。

#### 【野球】

盛り上がりのピーク後を重視し、ホームランを打った後など、試合中に盛り上がっていく過程の前後を抜き出します。

#### 【相撲】

画面の特徴と盛り上がりのピークを重視し、番組毎にデフォルトの再生率を算出し重要な取組シーンを再生します。また、再生率をデフォルト値より短くすれば、盛り上がった取組を再生できます。

#### 【音楽】

音の広がりなどの音楽検出を重視し、番組毎にデフォルトの再生率を算出し、音楽と認識する部分を中心に再生します。また、再生率をデフォルト値より短くすれば、各々の音楽の出だしから指定した割合だけ再生できます。

※放送内容によっては、効果が得られにくい場合があります。※番組構成や録画した映像、音声により効果は異なります。

※映像と音声の解析処理が終了するまで「いいとこ観」はできません。解析処理は、録画データの約 1/4～1/2 の時間が必要です。※TV 機能搭載モデルのみ。

### ・自然な抑揚をつけて肉声の様に文字を読み上げる「読みワザ」

漢字かな混じり文を適切に認識し、日立独自の音声合成技術によって抑揚のある自然な語り口で Internet Explorer で表示されるテキストやクリップボードに保存されたテキストデータを読み上げます。また、BGM も同時に流すことができるので、まるでラジオを聞いているような感覚で WEB ニュースなどを楽しんで頂けます。

※対象の文章や単語（人名/地名/固有名詞/英語など）によっては正しく読み上げが出来ない場合があります。※本ソフトウェアが出力する読み上げ音声の著作権は株式会社 日立製作所が保有します。個人またはご家庭でのみお楽しみください。

※メモリー256MB 搭載モデルでは読み上げ時に PC の負荷が高くなる場合があります。※同時に複数のアプリケーションを起動すると動作が遅くなる場合があります。

### ・浮き出るコンテンツを楽しみながら選ぶ「3D ライブラリ」

「プリウスナビ」の TOP 画面の各カテゴリー（オンエア番組、写真・静止画、新着メール等）が、奥から手前に浮き出るように動き、カテゴリーを選択すると該当するコンテンツが横に流れます。奥行き感がある動きはコンテンツ選びに楽しさを加えます。

### ・便利な TV 録画機能「欲録り」

電子番組表 (EPG) を使って、「出演者」「ジャンル」など録画したい TV 番組のキーワードを設定すると該当番組を自動的に録画する「キーワード録画」は、複数のキーワードからの「絞込み設定」が可能です。また、録画済みの未視聴番組も TOP 画面に表示されますので、ワンクリックで録画番組を視聴できます。さらに、パソコンの電源がオフの状態でも録画予約した時間に自動でパソコンが起動し、TV 番組の録画を開始します。もちろん録画終了時には自動で電源をオフします。

※TV 機能搭載モデルのみ。

■ 「Prius M シリーズ」 (12 モデル) の構成

・液晶デスクトップ PC 「Prius Deck」

「23V 型ワイド液晶 TV Wooo」 とのコラボレーションモデル 「DS75M」 と大画面 19 型ラスタビュー液晶ディスプレイを搭載した 「DS73M」、2 番組同時録画可能な計 2 モデル

・液晶デスクトップ PC 「Prius Air」

大画面 19 型ラスタビュー液晶を搭載した 「AR37M」、着脱可能なラスタパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを搭載した 「AR35M」「AR33M」 の計 3 モデル

・液晶一体型デスクトップ PC 「Prius Air One」

ワイヤレスキーボード・マウスを新採用し、コンパクトボディに着脱可能なラスタパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを搭載した一体型 PC 「AW33M」「AW31M」 2 モデル

・オールインワンノート PC 「Prius Note」

オールラウンドに使いこなせるスタンダードモデルの、15 型ノート 「PN55M」「PN35M」「PN33M」 の 3 モデルと、15 型スーパーラスタビュー EX 液晶ディスプレイにハードウェア MPEG2 エンコーダー TV チューナー搭載の 15 型 TV ノート PC 「PN37MT」 1 モデルの計 4 モデル

・モバイルノート PC 「Prius Gear」

12.1 型ワイドラスタビュー液晶ディスプレイと、IEEE802.11a/b/g に準拠した高速無線 LAN を内蔵し、用途によって交換可能なマルチパーパスベイに DVD-ROM&CD-R/RW を搭載した 「GN33M」 1 モデル

■ 新製品一覧

全てオープン価格

| 品名         | 型名    | OS   | CPU  | HDD/メモリー                           | 光学ドライブ                                       | ディスプレイ                    | TV チューナー                        | 発売時期     |
|------------|-------|--|--|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|----------|
| Prius Deck | DS75M | Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540 (3.2GHz、1MB L2 cache、800MHz FSB) | 約 400GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>1024MB | DVD スーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2 層<br>書き込み対応) | 23V 型<br>ワイド液晶 TV<br>Wooo | 高画質ダブル<br>ハードウェア MPEG2<br>チューナー | 5 月 14 日 |
|            | DS73M | Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540 (3.2GHz、1MB L2 cache、800MHz FSB) | 約 250GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>512MB  | DVD スーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2 層<br>書き込み対応) | 19 型<br>ラスタビュー<br>液晶      | 高画質ダブル<br>ハードウェア MPEG2<br>チューナー | 5 月 14 日 |

| 品名        | 型名    | OS   | CPU  | HDD/メモリー                          | 光学ドライブ                                       | ディスプレイ                             | TV チューナー                     | 発売時期     |
|-----------|-------|--|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|----------|
| Prius Air | AR37M | Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® D プロセッサ 345 (3.06GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB) | 約 250GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>512MB | DVD スーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2 層<br>書き込み対応) | 19 型<br>ラスタビュー<br>液晶               | 高画質<br>ハードウェア MPEG2<br>チューナー | 5 月 14 日 |
|           | AR35M | Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® D プロセッサ 345 (3.06GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB) | 約 250GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>512MB | DVD スーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2 層<br>書き込み対応) | 17 型<br>ピュアカラー液晶<br>(ラスタパネル付<br>き) | ハードウェア MPEG2<br>チューナー        | 5 月 14 日 |
|           | AR33M | Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® D プロセッサ 340 (2.93GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB) | 約 160GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>256MB | DVD スーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2 層<br>書き込み対応) | 17 型<br>ピュアカラー液晶<br>(ラスタパネル付<br>き) | —                            | 5 月 14 日 |

| 品名                  | 型名    | OS  | CPU   | HDD/メモリー                          | 光学ドライブ                                     | ディスプレイ                             | TVチューナー              | 発売時期  |
|---------------------|-------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|-------|
| Prius<br>Air<br>One | AW33M | Microsoft® Windows® XP<br>Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® D<br>プロセッサ 340(2.93GHz、<br>256KB L2 cache、533MHz<br>FSB) | 約 200GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>512MB | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2層<br>書き込み対応) | 17型<br>ピュアカラー液晶<br>(ラスター® 補付<br>き) | ハードウェアMPEG2<br>チューナー | 5月14日 |
|                     | AW31M | Microsoft® Windows® XP<br>Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® D<br>プロセッサ 340(2.93GHz、<br>256KB L2 cache、533MHz<br>FSB) | 約 160GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>256MB | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2層<br>書き込み対応) | 17型<br>ピュアカラー液晶<br>(ラスター® 補付<br>き) | —                    | 5月14日 |

| 品名            | 型名     | OS  | CPU   | HDD/メモリー                          | 光学ドライブ                                     | ディスプレイ                       | 内蔵無線LAN/<br>TVチューナー    | 発売時期  |
|---------------|--------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------------|------------------------|-------|
| Prius<br>Note | PN55M  | Microsoft® Windows® XP<br>Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Pentium® M<br>プロセッサ 740(1.73GHz、<br>2MB L2 cache、533MHz<br>FSB)   | 約 100GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>512MB | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2層<br>書き込み対応) | 15型スーパー<br>ラスター® ヒュー<br>液晶   | IEEE802.11<br>a/b/g 準拠 | 5月21日 |
|               | PN35M  | Microsoft® Windows® XP<br>Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® M<br>プロセッサ 360J*<br>(1.40GHz、1MB L2<br>cache、400MHz FSB) | 約 80GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>512MB  | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2層<br>書き込み対応) | 15型スーパー<br>ラスター® ヒュー<br>液晶   | IEEE802.11<br>a/b/g 準拠 | 5月21日 |
|               | PN33M  | Microsoft® Windows® XP<br>Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® M<br>プロセッサ 360J*<br>(1.40GHz、1MB L2<br>cache、400MHz FSB) | 約 60GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>256MB  | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2層<br>書き込み対応) | 15型スーパー<br>ラスター® ヒュー<br>液晶   | —                      | 4月29日 |
|               | PN37MT | Microsoft® Windows® XP<br>Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® M<br>プロセッサ 360J*<br>(1.40GHz、1MB L2<br>cache、400MHz FSB) | 約 100GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>512MB | DVDスーパー<br>マルチドライブ<br>(DVD+R 2層<br>書き込み対応) | 15型スーパー<br>ラスター® ヒュー<br>EX液晶 | ハードウェアMPEG2<br>チューナー   | 5月21日 |

| 品名            | 型名    | OS  | CPU   | HDD/メモリー                         | 光学ドライブ                      | ディスプレイ                      | 内蔵無線LAN                | 発売時期  |
|---------------|-------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|
| Prius<br>Gear | GN33M | Microsoft® Windows® XP<br>Home Edition Service Pack 2<br>セキュリティ強化機能搭載 | インテル® Celeron® M<br>プロセッサ 360(1.40GHz、<br>1MB L2 cache、400MHz<br>FSB) | 約 60GB/<br>DDR<br>SDRAM<br>256MB | DVD-ROM&<br>CD-R/RW<br>ドライブ | 12.1型ワイド<br>ラスター® ヒュー<br>液晶 | IEEE802.11<br>a/b/g 準拠 | 5月14日 |

\*エグゼキュート・ディスプレイ・ビット機能は未サポート。

#### ■他社商標注記

- インテル、Pentium、Celeron、Intel Centrino、Intel Centrino ロゴ、および Intel Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
  - Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。

■商品情報

インターネット：「Prius World」 URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

■お客様問合せ先

安心コールセンター TEL:0120-8855-96 (フリーコール)

もしくは 03-3298-6750 (東日本)、06-6616-5260 (西日本)

利用時間： 平日 10:00～20:00 / 土・日・祝 10:00～17:30 (年末年始(12/31～1/3)は休みます)

■サポート体制

- 修理依頼：「Prius 集中修理センター」

TEL：0120-88-1286 (フリーコール)

利用時間：10:00～18:00 (祝日・年末年始(12/31～1/3)は休みます)

- 「Prius シリーズ」は、1年間無償保証です。「Prius 集中修理センター」にご連絡をいただいた後に引き取りに伺い、修理完了後に返送します。
- 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。
- サポートサイト

アドレス <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/index.htm>

■取扱事業部・照会先

株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ

インターネットプラットフォーム事業部 販売推進本部 コンシューマ販売推進部 [担当:石島]

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

TEL:03-4232-5602 (ダイヤルイン)

以上

## 添付資料

### <Prius Deck>

#### 1. 高画質ダブルチューナー搭載

- 2番組同時表示や2番組同時録画が可能な高画質ダブルハードウェア MPEG2 チューナーを搭載しました。
- クッキリとした映像再現のためのソフトウェアフィルターを採用しました。
- リアルな色再現性を実現、細部まで鮮明な映像を楽しめる「10bitAD コンバータ」、色にじみやカラーノイズを抑える「3次元 Y/C 分離回路」、画面のぼやけやチラツキを低減する「ゴーストリデュースー」、映像の横方向のブレ・歪みを補正する「タイムベースコレクタ」、ざらつきのない滑らかな映像を再現する「デジタルノイズリダクション」などの高画質機能搭載で、ノイズの少ない映像表示を実現しました。
- さらに、2つのチューナーを1ボードに実装。PCI スロットを有効活用でき、分配器も不要なため、拡張性とスマートな配線を実現しました。

#### 2. 先進機能を搭載

- エンターテインメントを存分に楽しむための CPU、HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 540 (3.20GHz、1MB L2 cache、800MHz FSB) を搭載しました。
- パソコン内部での転送速度を向上させるシリアル ATA ハードディスクを搭載。これによりパソコンのレスポンスがさらに向上し、より快適な動作を実現します。  
さらに DS75M には最大約 355 時間録画可能な約 400GB ハードディスク (約 200GBx2) を搭載し、DS73M には最大約 215 時間録画可能な約 250GB ハードディスクを搭載しました。
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用できます。さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込めます。

#### 3. キレイな液晶ディスプレイを搭載

- 「23V 型ワイド液晶 TV Wooo」をディスプレイに採用 (DS75M)  
さまざまな入力映像に対し、液晶パネルに合った最適な画素変換を一貫してデジタル処理する高性能・高速プロセッサ「アドバンスド DIPP」を搭載。デジタルハイビジョンに対応した D4 端子を装備。また、高水準で自然な音再現を実現する、Micropure®(マイクロピュア)スピーカーを採用し、クリアで臨場感ある音質を実現しています。
- 「19 型ラスタビュー液晶ディスプレイ」(DS73M)  
大画面で見やすい文字表示の 19 型 SXGA 液晶。狭額縁設計により、つややかな大画面ながらも省スペース (幅 42.5cm) を実現しスッキリとしたレイアウトが可能です。

### <Prius Air>

#### 1. 大画面・省スペース設計 19 型ラスタビュー液晶ディスプレイ (AR37M)

- 大画面で見やすい文字表示の 19 型 SXGA 液晶。狭額縁設計により、つややかな大画面ながらも省スペース (幅 42.5cm) を実現しスッキリとしたレイアウトが可能です。

#### 2. 着脱可能なラスタパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ (AR35M/AR33M)

- 高輝度・高精細な発色で立体感のある映像を再現する 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイに、外光を巧みに取り込み、映像に美しいつやを与えるラスタパネルを搭載しました。液晶面を保護する役割も兼ね、同梱の工具で取り外しも可能で用途に合わせて使い分けることができます。

#### 3. 充実した基本性能

- AR37M/AR35M には先進の CPU、インテル® Celeron® D プロセッサ 345 (3.06GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB) を搭載し、AR33M にはインテル® Celeron® D プロセッサ 340 (2.93GHz、256KB L2 cache、

533MHz FSB) を搭載しました。

- ハードウェア処理の MPEG2 エンコーダー搭載 TV チューナーで、CPU への負荷を軽くし、安定した高画質録画を行います。インターネットや TV を同時に楽しめる 512MB のメインメモリーを標準搭載しました。(AR37M/AR35M のみ)
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用でき、さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1 枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込めます。

#### 4. 高画質チューナー搭載 (AR37M)

- リアルな色再現性を実現、細部まで鮮明な映像を楽しめる「10bitAD コンバータ」、色にじみやカラーノイズを抑える「3 次元 Y/C 分離回路」、画面のぼやけやチラツキを低減する「ゴーストリデュースー」、映像の横方向のブレ・歪みを補正する「タイムベースコレクタ」、ざらつきのない滑らかな映像を再現する「デジタルノイズリダクション」などの高画質機能搭載で、ノイズの少ない映像表示を実現しました。

<Prius Air One>

#### 1. 使い勝手に優れたコンパクト一体型デザイン

- パールホワイトを基調としたスタイリッシュなデザインを採用しました。横幅約 40cm のコンパクトなオールインワンボディで端子類を本体側面にまとめて装備することで、奥行きが少ないスペースでも設置が可能です。
- ディスプレイ部は、スタンドのチルト機構を採用し前 3 度～後ろ 15 度の調整が可能で、左右 85 度ずつ調整可能なスイベル機構も採用し、自由にレイアウトできます。
- コードを気にすることなく自由なレイアウトで操作可能なワイヤレスキーボード&マウスを採用しました。また DVD スーパーマルチドライブや USB インタフェースも本体前面に装備など、使いやすさを追求した設計です。
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用でき、さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1 枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込めます。

#### 2. ラスターパネルを採用した 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを搭載

- 高輝度・高精細な発色で立体感のある映像を再現する SXGA 液晶ディスプレイに、さらにつややかさを与えるラスターパネルを採用しました。外光を巧みに取り込み、映像の美しさをさらに際立たせます。また液晶面を保護する役割も兼ね、好みに応じて同梱の工具で取り外しも可能です。

#### 3. 充実の基本性能と TV 機能を搭載

- インテル® Celeron® D プロセッサ 340(2.93GHz、256KB L2 cache、533MHz FSB)を搭載しました。
- AW33M は、安定した TV 映像を受信するハードウェア MPEG2 エンコーダー搭載の TV チューナーを搭載しました。ハードウェア処理により、パソコンの CPU への負荷を低減し、安定した高画質録画を行います。またインターネットや TV を同時に楽しめる 512MB のメインメモリーを標準搭載し、最大約 170 時間の録画可能な約 200GB ハードディスクを搭載で気軽に録画が楽しめます。

<Prius Note>

#### 1. 薄型スタイリッシュボディに充実した機能を搭載したオールインワンノート

- ウェッジシェイプデザインの薄型ボディを採用。文字が大きく見やすいキーボードや、広く操作性に優れたパームレストなど、快適性のための数多くのアイデアが盛り込まれたデザインです。
- さまざまなメディアに対応する DVD スーパーマルチドライブを搭載。用途に合わせて DVD メディアを利用でき、さらに DVD+R 2 層式(ダブルレイヤー)メディアにも対応し、1 枚の DVD に約 8.5GB の大容量データを書き込めます。

- PN55M にはインテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz、2MB L2 cache、533MHz FSB)、PN35M/PN33M と TV モデルの PN37MT にはインテル® Celeron® M プロセッサ 360J\* (1.40GHz、1MB L2 cache、400MHz FSB) を採用しました。\*エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は未サポート。

## 2. ワイヤレスでブロードバンドを楽しむ高速ワイヤレス LAN 搭載 (PN55M/PN35M)

- 高速ワイヤレス LAN (IEEE802.11a/b/g) を搭載しました。高速通信に対応しているため、ワイヤレスでもブロードバンドの性能を十分に発揮します。

## 3. 映りこみの少ない、15 型スーパーラスタビュー液晶搭載 (PN55M/PN35M/PN33M)

- 高輝度で低反射のスーパーラスタビュー液晶を搭載しました。映りこみが少なく、明るく見やすい液晶表示は、DVD 視聴や文書作成などに最適です。

## 4. 広視野角で明るく美しい、15 型スーパーラスタビュー EX 液晶搭載 (PN37MT)

- 高輝度/広視野角/低反射のスーパーラスタビュー EX 液晶を搭載しました。広視野角なので、TV/DVD の視聴に便利です。また、液晶の表面は AR 加工を施してあるため、映り込みが少なく、TV/DVD 視聴はもちろん、デジカメ画像の表示や文書作成時も快適です。

## 5. 安定した TV 映像を受信する、ハードウェア MPEG2TV チューナー搭載 (PN37MT)

- (株) R f s t r e a m 社製シリコン TV チューナー「TA-0500-ST」を搭載。小型で低消費電力なノート PC に最適化された TV チューナー採用により、すっきりしたボディで TV を楽しめます。またハードウェアエンコーダーなので、CPU への負荷が軽く、コマ落ちの少ない安定した TV 視聴・録画を行えます。
- 色鮮やかな映像を楽しむカラーエンハンス機能を搭載しました。液晶 TV に近づけた色バランスの実現により、鮮やかな映像を楽しめます。

### <PriusGear>

## 1. 使い勝手を重視した A4 サイズモバイルノート

- アルミにヘアライン加工を施したパームレストなど、AV 機器を意識したシルバー&ブラックの高級感あるデザインを採用しました。自宅でのメインマシンと、持ち歩くモバイルマシンとの 2 つの目的を両立可能な A4 サイズに仕上げ、机上は勿論、普段お使いのカバンにも納まります。
- インテル® Celeron® M プロセッサ 360 (1.40GHz、1MB L2 cache、400MHz FSB) を採用しました。さらに、IEEE802.11a/b/g のトリプルモード対応で、ケーブルレスでもブロードバンドの性能を十分に発揮します。

## 2. DVD 映像などを満喫できる高画質・高音質

- 12.1 型ワイドラスタビュー液晶は、WXGA (1280×800 ドット) の高解像度で、つやのある鮮明で美しい映像を十分に楽しめます。
- 快適に入力できる 18mm ピッチキーボードや、ネットワーク切り替えや Windows を起動しなくても DVD/CD 視聴等ができるワンタッチボタン搭載。使い勝手を重視したデザインです。
- マルチパーパスベイに、オプション (別売) TV チューナーユニットを取り付けることで、TV モデルにバージョンアップできます。ハードウェア MPEG2 エンコーダーに加え、3 次元 Y/C 分離、ゴーストリデュース、タイムベースコレクタの高画質機能を搭載しているため、美しい映像を楽しめます。

## 3. 最大約 3.4 時間の長時間駆動

- 標準装備のバッテリー (S) だけで、最大約 3.4 時間の長時間駆動を実現しました。また、オプション (別売) のバッテリー (L) では、最大約 5.2 時間の長時間駆動が可能です。

以 上



---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---