

クールダウンを待たずに片付けや移動がスムーズに行える「シャットダウン」機能など 使いやすさを向上した液晶プロジェクター「CP-X250J」を発売



CP-X250J

日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ（グループ長&CEO：江幡 誠）は、明るさと使いやすさを追求した液晶プロジェクター「CP-X250J」を11月中旬から発売します。

本製品は、0.6型の高開口率透過型液晶パネルを使用し、高出力180Wランプの採用と光学レンズの最適化により、2000ルーメンの明るさと2.8kgの軽量化を実現しました。また、新たに「シャットダウン」機能を搭載し、電源オフ後のクールダウンを待たずに電源コードを抜くことができるため、後片付けや移動がスムーズに行えるようになりました。さらに、プロジェクターの操作に慣れていない方も簡単に操作できるように、調整メニューを「簡単メニュー」と「詳細メニュー」の2種類の構成にし、使い勝手の向上も図っています。

■型式及び価格

型式	概略仕様	本体希望小売価格	発売日
CP-X250J	XGA リアル対応、2000 ルーメン 質量：2.8 kg	¥249,900 (税抜¥238,000)	11月中旬

液晶プロジェクターは近年、急速に普及し、大規模なイベントや会議、少人数での打合せ、学校での授業など、利用機会が拡大しています。

今回発売する「CP-X250J」は、明るく使いやすく、購入しやすい製品を求める顧客ニーズに対応したモデルであり、ビジネス・教育分野など、様々なシーンでの幅広いコミュニケーションツールとして誰もが手軽に使える製品です。

■新製品の主な特徴

1. 準備も片付けも快速・快適な「クイックスタート」「シャットダウン」機能を搭載

電源オンから起動画面の投写まで、所要時間は約10秒*。スピーディな立ち上がりでスムーズにプレゼンテーションを開始することができます。また、新たに搭載した「シャットダウン」機能により、会議やプレゼンテーション等で使用した後、クールダウンを待たずに電源コードを抜くことができるため、片付けが素早く行え、すぐに別の場所へ持ち運べます。

* 起動画面投写までの時間です。電源の再投入や設定時間によっては、起動時間が長くなる場合があります。また、電源を再投入する場合は1分以上放置し、冷ましてから行ってください。

2. 2000ルーメンの明るさで2.8kgの軽量化を実現

0.6型高開口率液晶パネルと180W UHBランプを採用し、2000ルーメンの明るさを実現するとともに質量2.8kgの軽量化を実現しています。

3. 近距離からの大画面表示を可能にする短焦点レンズを搭載

教室や会議室といった限られたスペースで威力を発揮する短焦点レンズの採用により、1.8m という近距離からでも60型の大画面表示が可能です。

4. メンテナンスもより便利に一簡単ランプ交換

ランプドアをプロジェクターの上面に配置しているため、ランプの取り外しが簡単で、再セットもスピーディに行えます。また、天吊り状態でも、本体を金具から外すことなくランプを交換できます。

5. 豊富な端子群を機能的にレイアウト

拡張性にすぐれた端子を豊富に装備しました。さらに、使いやすさを考慮した機能的なレイアウトにより配線がしやすく、外部機器との接続がより快適に行えます。

6. 万が一に備える「セキュリティーバー」

プロジェクター本体にセキュリティーバーを装備しました。このセキュリティーバーを使って、市販の盗難防止チェーン(ワイヤー)を取り付けることができます。

7. 「簡単メニュー」「詳細メニュー」の2種類のメニュー画面を用意

使いやすさを追求した2種類のメニュー画面により、使用頻度の高い基本設定などは、プロジェクターの操作に不慣れな方でも使いやすい「簡単メニュー」から、より細かい設定は「詳細メニュー」から調整することで、どなたでも簡単に使用できます。

8. プレゼンテーションに便利な多機能リモコンを装備

別売のUSBケーブルと接続することにより、リモコンで画面のページ送りやマウス操作などが行え、授業やプレゼンテーションをスムーズに進行できます。

■他社商標注記

- ・ XGA は、米国 IBM corporation の登録商標です。
- ・ その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

■日立液晶プロジェクターホームページ <http://www.hitachi.co.jp/proj>

■取扱事業部・照会先

株式会社 日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ デジタルメディア事業部
映像マーケティング本部 PJ センタ プロジェクタ商品・販売企画部
〒244-0817 横浜市戸塚区吉田町 292 番地
TEL 045-415-6305(ダイヤルイン) [担当：板倉]

以上

■CP-X250Jの主な仕様

型式	CP-X250J
投写方式	3原色透過型液晶シャッター方式
液晶パネル	0.6型液晶パネル 3枚使用 横 1024×縦 768 (786,432画素) ×3枚 XGA
投写レンズ	F1.7~F1.9 f=19~23mm
光源ランプ	180W UHB (Ultra High Brightness)ランプ
明るさ*	2000lm
ズーム	手動ズーム(1:1.2)
フォーカス	手動フォーカス
スピーカー	1.0W(モノラル)×1
RGB入力	アナログRGB 2系統 : D-Sub15ピン端子
ビデオ入力	コンポーネント 1系統 : RCA端子 コンポジットビデオ 1系統 : RCA端子 Sビデオ 1系統 : S端子
音声入力	φ3.5ステレオミニジャック 1系統 / RCA端子 1系統
RGB出力	D-Sub15ピン端子 1系統(RGB入力端子2と兼用)
音声出力	φ3.5ステレオミニジャック 1系統
コントロール端子	RS-232C 1系統 : D-Sub9ピン端子
リモコンマウス用 USB端子	Bタイプ×1
電源	AV100V(50 / 60Hz)
消費電力	290W
外形寸法	幅 306mm×高さ 86mm×奥行 249mm (突起部含まず)
質量	2.8 kg
内装付属品	RGBケーブル、ビデオケーブル、ソフトケース、多機能リモコン、 単3乾電池×2、電源コード、電源プラグアダプタ、取扱説明書

*出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
