

2006年3月13日

株式会社 日立リビングサプライ

1台でテレビ・DVD/CDプレーヤー・FMラジオ・時計・目覚し機能の5役を装備 DVDプレーヤー内蔵液晶テレビを発売

株式会社日立リビングサプライ(*1)(取締役社長:常吉 信吾)は、1台で、テレビ・DVD/CDプレーヤー・FMラジオ・時計・目覚し機能の5役を備えたDVDプレーヤー内蔵液晶テレビ「DVL-7TV」を3月下旬から発売します。

本製品は、7V型の液晶パネルを採用し、質量約1.1kgとコンパクトで、持ち運びにも便利です。また、本体色をパールホワイトにし、家庭の様々な場所でインテリアの一つとして置けるような、スタイリッシュなデザインに仕上げました。ベッドサイドではテレビや目覚し機能として、キッチンではDVD/CDプレーヤーやFMラジオとして、さらに書斎ではテレビやDVD/CDプレーヤーとしてなど、用途に合わせて様々な場所で使用できます。

(*1) 日立ホーム&ライフソリューションの100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

■本体希望小売価格および発売日

商品名	型式	希望小売価格	発売日	当初販売台数
DVDプレーヤー 内蔵液晶テレビ	DVL-7TV	オープン価格	3月下旬	5,000台/月

■需要動向と開発の背景

2005年度の国内における液晶テレビの需要は420万台を見込んでおり、2004年度と比べて150%と好調に伸びており、需要は今後もさらに高まると予測しております(当社推定)。この中で、場所を取らないコンパクトさや手軽さなどから、小型製品のニーズも高まっています。

そこで当社は、家庭用のパーソナルユース向け製品として、操作性・利便性・デザイン性を追求するとともに、DVDの視聴も可能なDVDプレーヤー内蔵液晶テレビを開発しました。今後とも、液晶テレビ及びDVDプレーヤー市場の幅広いニーズに対応していきたいと考えています。

■主な仕様

＜DVD プレーヤー部＞		
再生可能なディスク	DVD-R	●
	DVD ビデオ	●
	音楽 CD	●
	CD-R/CD-RW	●(音楽 CD、MP3、JPEG)
＜端子部＞		
DC 入力	DC 12V 1.5A	
TV アンテナ	75Ω 同軸	
FM アンテナ	ミニプラグジャック 1 系統	
ヘッドホン	適合インピーダンス 32Ω ミニプラグジャック 1 系統	
デジタル出力	同軸デジタル音声出力端子 1 系統	
映像音声入力	ミニジャックタイプ 1 系統	
＜液晶テレビ部＞		
液晶タイプ	7V 型	
表示画素数(水平×垂直)	480×234 画素	
画面サイズ	幅 154×高さ 87×対角 177(mm)	
受信チャンネル	VHF:1～12ch UHF:13～62ch CATV:C13～C63ch	
＜本体部＞		
電源	AC100V～240V 50/60Hz(コード長 約 1.8m)	
消費電力	13W(本体電源切時 電源アダプター接続時:1.8W)	
質量	1.1kg	
外形寸法	幅 268×高さ 176×奥行 96(mm)	
音声実用最大出力	0.5W+0.5W	
FM 受信周波数	76～90MHz	

■取り扱い事業部・照会先

株式会社 日立リビングサプライ 商品本部 情報家電商品部 AV グループ [担当：松尾]
 〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京
 電話／(03)3260-9611

■お客様問い合わせ先

株式会社 日立リビングサプライ
 電話／0120-880228
 ホームページ：http://www.hitachi-ls.co.jp/

以上

(添付資料)

【DVD プレーヤー内蔵液晶テレビ (DVL-7TV) の主な特長】

1. 1台でテレビ・DVD/CD プレーヤー・FM ラジオ・時計・目覚し機能としての使用が可能

1台で5役の機能を備えているため、場所や用途に合わせて、様々な使い方ができます。寝室やキッチンはもちろん、書斎でテレビやDVD/CD ディスク、FM ラジオを視聴することも可能です。

2. 質量約 1.1kg で持ち運びが簡単

質量が約 1.1kg と小型軽量のため、寝室やキッチン、書斎等、お好きな場所に持ち運びが可能です。ライフスタイルに合わせて自由に使用できます。

3. MP3、JPEG ファイルの再生

DVD ディスクだけでなく、CD-R/CD-RW ディスクに記録された音楽や画像が楽しめます。

4. 同軸デジタル音声出力端子搭載

デジタルサラウンド内蔵の AV アンプに接続することで、迫力のある音声が楽しめます。

5. 映像音声入力端子搭載

外部出力のあるデジタルカメラやビデオカメラ等とつないで、家族や友人と、画像や映像を観賞することが可能です。

6. ヘッドホン端子搭載

周囲を気にすることなく、テレビや DVD/CD ディスク、FM ラジオの視聴が楽しめます。

7. ワイド切替ボタン採用

映像によって、ワイド画面 (16 : 9)、もしくは 4 : 3 を選ぶことができます。DVD ディスク視聴時はワイド画面 (16 : 9)、テレビ視聴時は 4 : 3 にするなど、お好みで切り換えることができます。

8. その他の機能

- ①テレビ視聴時、ボタン一つで受信チャンネルを探し、自動的にプリセットするオート設定機能
- ②テレビ視聴時、お好みの明るさや色の濃さ、コントラストを設定できる映像調節機能
- ③DVD プレーヤー使用時、好みに 2~4 倍が選べるズーム機能
- ④DVD プレーヤー使用時、タイトル・チャプタ・すべてを選べるリピート再生機能
- ⑤DVD プレーヤー使用時、じっくり見たい場所を見逃さないスロー再生機能
- ⑥タイマー時刻設定すると好みのファンクション (DVD/CD プレーヤー/FM ラジオ/テレビ/AV (*1)) で立ち上がるタイマー機能
- ⑦目覚し機能使用時、スヌーズボタンを押すと 5 分後に再度アラームが鳴るスヌーズ機能

(*1) AV とは外部入力のことを指します。

9. 環境への配慮

再利用できる材料の使用を積極的に行い、省資源化に努めています。また、主なプラスチック成形部品には、使用材料表示をしており、資源再利用化に努めています。包装材につきましても、発泡スチロール類を使用せず、パルプモールドとしました。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
