

「カスタムバングル」と「W シーン機能」でプライベートとビジネスなど  
シーンにあわせて切り替えられる  
機能充実の「EZ FeliCa」対応、キリカエケータイ「W42H」を製品化



日立製作所ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO江幡 誠/以下、日立)は、このたび、携帯電話の外装パーツを簡単に付け替えるだけでデザインを切り替えられる「カスタムバングル」と、待受画面やアドレス帳などをプライベートやビジネスなど、日常のあらゆるシーンにあわせて切り替えられる「W シーン機能」を搭載し、充実した機能を装備した「EZ FeliCa」対応キリカエケータイ「W42H」を開発・製品化し、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社への納入を開始します。

今回納入を開始する「W42H」は、本体の上面部分の外装パーツを簡単に付け替えるだけでデザインを切り替えられる「カスタムバングル」を採用しています。本体色に合わせてそれぞれ3つの「カスタムバングル」を同梱しており、プライベートやビジネスなど、使う場所や用途にあわせて使い分けることができます。

また、「\*」(アスタリスクキー)を長押しすることで待受画面、アドレス帳、スケジュール、配色、着信音をシーンにあわせて2つのモードに切り替えることができる「W シーン機能」を搭載しており、プライベートやビジネスなど、シーンの使い分けが可能です。

さらに、「W42H」は音楽サービス「au LISTEN MOBILE SERVICE」に対応しています。EZ「着うたフル®」をはじめとして、お気に入りのCD楽曲を楽しむことのできる「au Music Player」を搭載するほか、CD楽曲や「LISMO Music Store」でダウンロードした着うたフル®をPC(\*2)に取り込み、携帯電話に転送・再生することができる音楽管理ソフト「au Music Port」に対応しています。加えて、最長約16時間(\*3)の連続再生を可能にする新音源チップ「AudioEngine(\*4)」や著作権対応の

microSD™メモ리카ード(\*5)に CD 楽曲を録音(\*6)し、「W42H」で再生する SD-Audio 対応の「SD オーディオプレイヤー」を搭載するなど、多彩な音楽機能を兼ね備えています。

その他、最新機能として、高感度&高速シャッターで手ブレ軽減を実現する約 2.1 メガピクセル AF(オートフォーカス、以下 AF)付カメラを搭載し、「三省堂デイリーコンサイス」の英和・和英・国語辞典をはじめとした 6 つのモバイル辞典を搭載しています。また、PC 向け WEB サイトが閲覧できる「PC サイトビューアー(\*7)や PC で作成されたファイルを表示できる「PC ドキュメントビューアー(\*8) (\*9)」などビジネスシーンでも活用できる便利な機能を搭載しています。「EZ FeliCa」に対応し、読み取り機にかざすだけで支払いなどができる「おサイフケータイ。」として利用できます。

#### ■「W42H」の主な特徴(詳細は、添付資料をご参照ください。)

1. シーンにあわせて付け替えるだけでデザインを切り替えられる、3 つの「カスタムバングル」を同梱
2. シーンにあわせて 2 つのモードに切り替えられる「W シーン機能」を搭載
3. 音楽サービス「au LISTEN MOBILE SERVICE」への対応や、SD-Audio 対応の「SD オーディオプレイヤー」など、最新の音楽機能を搭載
4. 高感度&高速シャッターで手ブレを軽減する約 2.1 メガピクセル AF 付カメラを搭載
5. 使いやすさを追求した、6 つの「モバイル辞典」を搭載
6. PC 感覚で携帯電話が使える「PC サイトビューアー」に対応、「PC ドキュメントビューアー」を搭載
7. 読み取り機にかざすだけで支払いなどができる「おサイフケータイ。」に対応

#### ■「W42H」の主な仕様

型式	W42H
サイズ(W×H×D)	約 50×100×25mm(折りたたみ時)
重量	約 120g(電池パック含む)
連続通話時間	約 200 分
連続待受時間	約 270 時間
充電時間	約 150 分(AC アダプタ使用時)
画面サイズ(メイン/サブ)	メイン:約 2.4 インチ/サブ:約 0.9 インチ
画面ドット数(メイン/サブ)	メイン:240×320 ドット/サブ:96×64 ドット
カメラ	有効画素数約 207 万画素カメラ
データフォルダ容量	最大約 50MB(1,000 件)(BREW®フォルダと共有)
ファイル添付容量、添付数	受信 500KB/件、5 件 送信合計 500KB、5 件
E メール送信 BOX 容量	約 1.9MB(500 件)
E メール受信 BOX 容量	約 3.9MB(1,000 件)
E メール受信フォルダ	10 個
入力機能	ATOK for au+AI 推測変換「APOT」(関西弁対応)
アドレス帳登録件数	700 件(各 3 番号/各 3 アドレス)
留守メモ/通話録音	留守メモ 4 件/通話録音 4 件
外部メモリ	microSD™メモ리카ード*5
カラー	オニキスブラック・マイカホホワイト・クォーツオレンジ

## ■本文注記

- \*1：本体に装着済
- \*2：対応 OS：Microsoft® Windows® XP Home Edition SP1/SP2、Microsoft® Windows® XP Professional SP1/SP2 の各日本語版標準インストールのみ
- \*3：au Music Player 再生、ステレオイヤホン使用、音量 12 の場合
- \*4：ヤマハ株式会社の AudioEngine シリーズは、3D サウンドやワイドステレオなどの豊富な機能で携帯電話端末上のサウンドソースを高音質化する LSI です。
- \*5：市販品
- \*6：市販ソフト「SD-Jukebox」松下電器産業株式会社製を使用
- \*7：一部サイトによっては、閲覧できない場合があります。
- \*8：Picstel Technologies により実現しています。
- \*9：対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。「PC ドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは PC 等と完全に同一ではありません。「PC ドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

## ■他社商標注記

- ・FeliCa はソニー株式会社の開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- ・FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
- ・「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標または商標です。
- ・microSD™は SD アソシエーションの商標です。
- ・Picstel、Picstel Powered、Picstel Viewer、Picstel Document Viewer、また Picstel キューブロゴは Picstel Technologies の商標、または登録商標です。
- ・「おサイフケータイ。」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- ・BREW® 及び BREW® に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。
- ・「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ・「CDMA 1X WIN」「au」は KDDI 株式会社の商標または登録商標です。
- ・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

## ■製品紹介ホームページ

「日立 携帯電話 ホームページ」 URL：<http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/>

## ■お客様からのお問合せ先

当社の携帯電話は、携帯電話事業者である KDDI 株式会社の商品であり、販売される商品の仕様や時期、あるいは故障等に関するご質問は KDDI 株式会社までお問合せください。

### ●お客様から au へのお問い合わせ先

TEL：0077-7-111(フリーコール)

### ●日立の広告・販売促進プロモーションに関するお問い合わせ及びカタログ請求先

E-mail:cdmaone@itg.hitachi.co.jp

以上

■新製品の主な特徴

1. シーンにあわせて付け替えるだけでデザインを切り替えられる、3つの「カスタムバングル」を同梱

外装パーツを簡単に付け替えるだけでデザインを切り替えられる「カスタムバングル」はシーンにあわせて選択が可能で、プライベートやビジネスなど、使う場所や用途にあわせて使い分けることができます。「カスタムバングル」はそれぞれ本体色にあわせたデザインを3つ同梱しています。

[筐体の色と「カスタムバングル」のデザイン]



2. シーンにあわせて2つのモードに切り替えられる「W シーン機能」を搭載

「\*」(アスタリスクキー)長押しで待受画面、アドレス帳、スケジュール、配色、着信音をシーンに合わせて切り替えることができます。プライベートとビジネスなど、シーンにあわせて2つのモードを使い分けることができます。なお、アドレス帳は従来どおり全件を表示することも可能です。



3. 音楽サービス「au LISTEN MOBILE SERVICE」への対応や、SD-Audio 対応の「SD オーディオプレイヤー」など、最新の音楽機能を搭載

(1) 「au LISTEN MOBILE SERVICE」

EZ「着うたフル®」をはじめとして、お気に入りのCD楽曲を楽しむことのできる「au Music Player」を搭載しています。音楽の好み合う人とのコミュニケーションやおすすめの曲を紹介してくれる「うたとも™」(\*2) (\*3)により、音楽の世界がさらに広がります。また、連続再生、リピートやランダム

再生ができ、ステレオイヤホン用の Rock や Pops などイコライザ機能として 7 種類のイヤホン効果を搭載しています。

その他、CD 楽曲や「LISMO Music Store」でダウンロードした着うたフル®を PC<sup>(\*)4</sup>に取り込み、携帯電話に転送・再生することができる音楽管理ソフト「au Music Port」に対応しています。EZ「着うたフル®」<sup>(\*)5</sup>を PC に保存し、再生したり、携帯電話のアドレス帳やフォト・ムービーを PC に保存・管理したりすることも可能です。USB ケーブル<sup>(\*)6</sup>とステレオイヤホンを同梱しているのので、「au Music Port」を PC にインストールした後、すぐに「W42H」で音楽を楽しめます。

## (2) 最長約 16 時間<sup>(\*)7</sup>の連続再生

新音源チップ「AudioEngine<sup>(\*)8</sup>」を搭載することで、最長約 16 時間の連続再生を実現。電池残量を気にせず EZ「着うたフル®」や CD 楽曲を楽しめます。

## (3) 「SD オーディオプレイヤー」

著作権対応の microSD™ メモリカード<sup>(\*)9</sup>に CD 楽曲を録音<sup>(\*)10</sup>して「W42H」で再生できる「SD オーディオプレイヤー」を搭載しています。連続再生、リピートやランダム再生ができ、ステレオイヤホン用のイコライザ機能として 7 種類のイヤホン効果を搭載しています。

## (4) 使いやすいスライド式イヤホンカバー

イヤホンの抜き差しがしやすいスライド式イヤホンカバーを採用しています。

## (5) 「EZ・FM」

FM ラジオで気に入った音楽が放送されたら、「EZ・FM」で情報を検索し、簡単に EZ「着うたフル®」や EZ「着うた®」をダウンロードできます。

## (6) メールや EZweb を閲覧しながら BGM 再生

microSD™ メモリカード<sup>(\*)9</sup>に録音した曲、EZ「着うたフル®」でダウンロードした曲や FM ラジオを BGM として再生しながら、E メールや C メールを作成、送受信したり、EZweb を閲覧したりすることができます。

## **4. 高感度&高速シャッターで手ブレを軽減する約 2.1 メガピクセル AF 付カメラを搭載**

### (1) 手ブレ軽減機能

高感度&高速シャッターで手ブレ軽減を実現させた約 2.1 メガピクセル AF 付カメラを搭載しています。感度を上げ、シャッタースピードを高速化することにより、片手での撮影が多い携帯電話での手ブレを軽減し、鮮明な画像を撮影することができます。また被写体ブレにも強く、動いている人や物もブレをおさえて撮影することができます。

### (2) 25 段階の最大 10 倍デジタルズーム

フォト撮影時には最大 10 倍のデジタルズーム撮影が可能です。25 段階切り替えなので、好みの大きさに被写体を撮影できます。

また、ムービー撮影時には最大 3.2 倍のデジタルズーム撮影が可能です。18 段階の滑らかズームで、ますますムービー撮影を楽しむことができます。

### **(3) 撮影シーン機能**

ガイド表示で撮りたいシーンのモードを選び、シャッターを押すだけで簡単にきれいな写真が撮れる撮影シーン機能を搭載しています。[人物] [風景] [夜景] などモードは全部で9種類を用意しています。

- ・[人物]:人物の撮影に適しています。肌色がキレイに撮影できます。
- ・[風景]:風景の撮影に適しています。輪郭が強調され、彩度が高めになります。
- ・[夜景]:夜景の撮影に適しています。シャッター速度は遅くなるので、手ブレに注意が必要です。
- ・[人物+風景]:人物と風景の撮影に適しています。フォーカシングを人物に合わせます。
- ・[トワイライト]:夕暮れ時の撮影に適しています。彩度が高めでフィルターが紫に設定されます。
- ・[食べ物]:食べ物等の撮影に適しています。焦点はマクロで、彩度は高めになります。
- ・[文字]:時刻表等の文字の撮影に適しています。焦点はマクロで、文字が強調されます。
- ・[スポーツ]:スポーツの撮影に適しています。屋内の時は露出値(EV)を+にすると明るく撮影できます。
- ・[パーティー]:パーティー会場や飲食店等、薄暗いところでの撮影に適しています。感度は高めになります。

### **(4) ビジネス撮影機能/ビジネス補正機能**

例えばホワイトボードや時刻表など、斜めから撮影した画像を正面から撮影したようにカメラ内部で補正して保存できる、ビジネス撮影機能を搭載しています。

また、斜めから撮影して保存した画像をあとから正面で撮影したように補正して保存することができる、ビジネス補正機能も搭載しています。

### **(5) 再生ズーム機能/切り出しズーム<sup>(\*)11</sup>機能**

撮影した静止画像をズームで見ることができます。例えばホワイトボードや時刻表などを撮影しておいて、あとで拡大して文字を読むことが可能になります。

また、撮影した画像の一部分だけを選んで、ズームをして切り出すことが可能です。さらに切り出した画像は保存して壁紙に設定したり、Eメールに添付して送信できます。

### **(6) 多彩な撮影機能**

- ・カップリング撮影：画面を左右に2つに分けて、別々に2回撮影し1枚の画像に合成することができます。
- ・アップダウン撮影：画面を上下に2つに分けて、別々に2回撮影し1枚の画像に合成することができます。
- ・連続撮影：ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9枚の中からお気に入りの1枚だけを保存する機能や9枚全てを一度に保存する「全保存」機能、連写した9枚のサムネイルを1枚の画像として保存する「インデックス保存」機能を搭載しています。
- ・撮影ライト：フォト撮影はもちろん、ムービー撮影中もライトを点灯させる事が可能です。撮影中に「#キー」を押すと AUTO/ON/OFF が切り替えられます。

### **(7) QVGA サイズのロングムービー撮影機能**

320×240 ドット(QVGA サイズ)のムービー撮影が可能です。1秒間に15フレームで最長約80分<sup>(\*)12</sup>のムービーを録画・再生でき、臨場感あふれる映像を楽しめます。

撮影したロングムービーはEメールのサイズに切り出してムービーメールとして添付して送ることが出来るだけでなく、オープニングやエンディングを付加したり、2つのムービーをつなげることも出来ます。つないだ2つのムービーの間にはトランジション効果を付加してさらに楽しいオリジナルムービーを作ることができます。

## **(8)SD-Video (ASF ファイル形式) 再生対応**

日立製 PC「Prius<sup>(\*)13</sup>」や SD-Video 規格対応の AV 機器<sup>(\*)14</sup>等で録画した TV 番組を microSD<sup>™</sup>メモリーカード<sup>(\*)9</sup>に記録して、「W42H」で見ることができます。

## **5. 使いやすさを追求した、6つの「モバイル辞典」を搭載**

### **(1)「三省堂デイリーコンサイス」英和・和英・国語辞典をはじめ、6つの「モバイル辞典」**

ハンディサイズの辞典として定評のある「三省堂デイリーコンサイス」英和・和英・国語辞典をはじめとして、日常生活からビジネスまで幅広く役立つ6つの辞典を搭載しています。

- ・デイリーコンサイス英和辞典<三省堂>：ハンディ英和辞典のトップセラー(約 77,000 語)
- ・デイリーコンサイス和英辞典<三省堂>：英和辞典とともに定評 (約 70,000 語)
- ・デイリーコンサイス国語辞典<三省堂>：明快・的確な解説で定評 (約 70,000 語)
- ・英会話とっさのひとこと辞典<DHC>：言えそうで言えない実用的な表現を集めた便利な英会話辞典(約 8,000 例文)
- ・ビジネスキーワード<日経 BP 社>：政治、バイオテクノロジー、ダイエットなど、幅広い項目を解説(約 900 語)
- ・サプリメント事典<日経 BP 社>：サプリメントや食品成分などを解説、話題のトクホも収録(約 800 項目)

### **(2)見やすい文字表示を実現**

英和辞典では発音記号をカラフルに表示します。表示するフォントは、大(24 ドット)、中(20 ドット)、小(16 ドット)の3種類から選べます。

### **(3)使い勝手のよい検索機能と「ヒストリー」機能**

文字を入力するたびに候補を絞り込んで表示するので、全ての文字を入力し終える前に求める語句の意味を表示することができます。

また、一度調べた言葉や慣用句などを記憶して、リストの中からすぐに呼び出すことができる「ヒストリー」機能を搭載しています。

## **6. PC 感覚で携帯電話が使える「PC サイトビューアー<sup>(\*)15</sup>」に対応、「PC ドキュメントビューアー<sup>(\*)16</sup> <sup>(\*)17</sup>」を搭載**

### **(1)「PC サイトビューアー」**

携帯電話で PC 向け WEB サイトの閲覧ができる「PC サイトビューアー」に対応しているので、WEB サイト確認のために PC を持ち歩く必要がなくなります。

また、「待受指定」機能によって、PC 向け WEB サイト情報の一部分を待受画面として表示でき、指定時間ごとに自動更新されるので、いつでも最新情報を表示することができます。

## (2)「PC ドキュメントビューアー」

E メールに添付されたファイル(最大 500KB)や microSD™メモ리카ード(\*9)及びデータフォルダ(最大 1.5MB)の Microsoft® Word や Microsoft® Excel など、PC で作成されたファイルを表示することが可能です。

また、表示したい部分を拡大・縮小・回転・スクロールでき、仕事でもプライベートでも活躍します。メール閲覧画面やデータフォルダ、microSD™メモ리카ードから直接表示することもできます。

## **7. 読み取り機にかざすだけで支払いなどができる「おサイフケータイ。」に対応**

非接触 IC カード技術である FeliCa を搭載し、「W42H」を「おサイフケータイ。」として使うことができます。電子マネー「Edy」や、電子チケットなど、「EZ FeliCa」の機能を利用してさまざまなサービスが利用出来ます。

また、セキュリティー機能として、第三者の無断使用を防ぐ「FeliCa ロック」機能、一定の時間だけ「FeliCa ロック」を解除する「クイック解除」機能を搭載し、携帯電話を紛失した際などに他の電話から遠隔操作でロックできる「遠隔オートロック」機能に対応しています。

## **8. その他の特徴・機能**

### (1)会話を録音(\*18)できる「IC レコーダー」

最長約 3 時間の録音が可能な「IC レコーダー」を搭載。会議などの録音に最適な[会議]、記録しておきたいことを吹き込んでおく時に便利な[口述]の 2 種類のマイク感度に対応しています。また、録音モードは、[標準]、[容量節約]の 2 つから選択できます。

### (2)拡張セキュリティーの強化

オートロックや「FeliCa ロック」に使われる「ロック No.」などのパスワードを 4 桁～8 桁までで任意に設定することが可能で、1 億 1,111 万通りのパスワードを設定できるようになります。(従来は 4 桁固定で 1 万通り)さらに、万が一機密情報の入った携帯電話を紛失しても、他の携帯電話や固定電話から遠隔操作でデータを消去できるので安心して利用できます。

### (3)ホットブザー(防犯ブザー)(\*19)(\*20)

「HOT キー」を長押しすると、大きな音が鳴り、周囲の注意を向けることができます。

### (4)ビジネスメールの作成に威力を発揮する「メールサポート辞書」

挨拶、手紙、季節文例や日本語を英語に変換する「メールサポート辞書」をプリセットしているので、ビジネスメールなどを簡単に作成できます。

(例:「よろしく」と入力 → 変換 → 「よろしくお願いたします」)

### (5)赤外線通信機能

赤外線通信機能が搭載された携帯電話とアドレス帳や画像などの送受信が簡単に行えます。「EZ テレビ番組ガイド」を使えば、「W42H」を TV や DVD のリモコンとしても使えます。

### (6)エクステンションモード

エクステンションモードに設定しておく、電池残量が少なくなったとき、利用できる機能を制限し、通常より長く利用できます。



## (7) フレンドリーデザイン

「だれでも使いやすい」というユニバーサルデザインの考え方を大切にしながら、デザインや楽しさにこだわっています。「W42H」はキーの表面積が広く、押しやすさを考慮したステップタイプキーを採用しています。

その他、「ペア機能」、「スマートモード」、「ティーンズモード」、「でか文字」、「でか通話音」にも対応しています。

## (8) 「Hello Messenger」

文字、写真、声でマルチなやりとりができる新感覚のチャット機能。同時に最大5人まで参加でき、友達や家族、仲間と一緒にリアルタイムでコミュニケーションが楽しめます。

## (9) 音声認識 EZ ナビウォーク (声 de 入力)

カーナビのように目的地までの道のりを音声でナビゲート。乗換検索なら電車の最適ルートを検索し、車両や駅の出口まで案内します。住所や電話番号を声で入力することもできます。

## (10) GPS 機能が充実した「安心ナビ」

2 台の携帯電話に相互に登録すれば、いつでもお子様の居場所をチェックできる「安心ナビ」に対応しています。お子様の居場所を知りたいときに自動で通知する「いつでも位置確認」(情報料 315 円/月)や、お子様の位置情報がわかる「位置確認メール」、自動的にエリアを通知する「エリア通知」(それぞれ情報料無料)が利用できます。

## (11) 「GLOBAL EXPERT」

au IC カードを海外用 GSM 携帯電話に差し替えるだけで、いつもの番号のままで世界約 165 ヶ国(\*21)で利用できます。

### ■本文注記

- \*1：本体に装着済
- \*2：一部楽曲で、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。また「うたとも™」では取り扱いしていないものがあります。
- \*3：「うたとも™」サービスは一部有料です。
- \*4：対応 OS：Microsoft® Windows® XP Home Edition SP1/SP2、Microsoft® Windows® XP Professional SP1/SP2 の各日本語版標準インストールのみ
- \*5：データによってはバックアップできないものがあります。
- \*6：試供品
- \*7：au Music Player 再生、ステレオイヤホン使用、音量 12 の場合
- \*8：ヤマハ株式会社の AudioEngine シリーズは、3D サウンドやワイドステレオなどの豊富な機能で携帯電話端末上のサウンドソースを高音質化する LSI です。
- \*9：市販品
- \*10：市販ソフト「SD-Jukebox」松下電器産業株式会社製を使用
- \*11：「切り出しズーム」「再生ズーム」ができるのは UXGA、SXGA、VGA での撮影画像です。
- \*12：microSD™メモ리카ード 256MB(市販品)使用時
- \*13：2004 年秋冬以降のモデルでパソコン用ソフト「MediaStage SE」または、「SD-VideoWriter」搭載の一部機種。本機能をご利用の場合は「MediaStage SE」または、「SD-VideoWriter」のアップデートが必要となる場合があります。また、一部再生できない場合があります。
- \*14：一部再生できない場合があります。
- \*15：一部サイトによっては、閲覧できない場合があります。
- \*16：Picstel Technologies により実現しています。

- \*17：対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。「PC ドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは PC 等と完全に同一ではありません。「PC ドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、Microsoft Corporation、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。
- \*18：本体データフォルダ、microSD™メモ리카ード(市販品)に録音
- \*19：ホットブザーの音量、約 98dB は端末からの距離が 10cm 程度の音量になります。端末からの距離が 1m の場合の音量は、約 80dB となります。約 80dB とは、交通量の多い道路や地下鉄の車内相当です。周囲の環境などによっては、ブザー音が聞き取りにくい場合があります。また、ブザー音の音量調節はできません。
- \*20：お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- \*21：2006 年 3 月現在

## ■他社商標注記

- ・「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標または商標です。
- ・「うたとも™」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・microSD™は SD アソシエーションの商標です。
- ・Picstel、Picstel Powered、Picstel Viewer、Picstel Document Viewer、また Picstel キューブロゴは Picstel Technologies の商標、または登録商標です。
- ・Microsoft®、Microsoft® PowerPoint® は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- ・Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® Office は、米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
- ・「おサイフケータイ。」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- ・FeliCa はソニー株式会社の開発した非接触 IC カードの技術方式です。
- ・FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
- ・「Edy(エディ)」はビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- ・「CDMA 1X WIN」「au」は KDDI 株式会社の商標または登録商標です。
- ・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---