

コンシューマ向け PC「Prius」シリーズに 使いやすさを追求した一体型デスクトップモデルをラインアップ



日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO：江幡 誠/以下、日立)は、コンシューマ向け PC「**Prius**」シリーズに、17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを採用した、本体奥行き 19.8cm の省スペース一体型デスクトップモデル「**Prius One type S**」(AW31S1R) をラインアップし、7月15日から発売します。

新製品「**Prius One type S**」(AW31S1R)は、映像に艶を与え、液晶を保護するラスタパネルを搭載した 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイを採用しています。

本体に奥行き 19.8cm の薄型省スペース設計と自由なレイアウトを可能にするワイヤレスキーボード&マウスを採用、利用シーンに応じて画面の向きを変えられる「チルト&スイーベル機構」や 30dB(*1)以下の「静音設計」、USB ポートなどのインタフェースを本体前面に配置した「フロントアクセス設計」、約 320GB の大容量ハードディスクを搭載するなど、使いやすさにこだわり、基本機能を充実し、幅広いユーザーニーズに対応します。

■「**Prius One type S**」(AW31S1R)の概要

- 色鮮やかな画面を実現し、映像に艶を与えるラスタパネル付き 17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ (1280×1024 ドット) で Web 閲覧やデジカメ画像編集を楽しめます。
- 本体奥行き 19.8cm の省スペース一体型ボディで、利用シーンに応じて画面の向きが変えられる「チルト(前3度～後15度)&スイーベル(左右各85度)機構」を採用しています。また、ワイヤレスキーボード&マウスを採用することで、多彩なレイアウトが可能になります。
- 「インテル® Celeron® M プロセッサ 380」を採用し、30dB(*1)以下の「静音設計」により、PC の動作音を気にすることなく、リビングルームなどで Web 閲覧や音楽などを楽しめます。
- ユーザーの使い勝手を重視し、USB ポートやトリプルメモリーカードスロット(*2)、DVD スーパーマルチドライブを本体前面に配置した「フロントアクセス設計」を採用しています。
- デジカメ画像や音楽データなどの大容量データを保存できる約 320GB ハードディスクを搭載しています。

本日発表の「**Prius One type S**」(AW31S1R)は、「Windows Vista™」を動作させるためのハードウェア要件を満たしており、ハードウェアドライバが必要な場合は「Windows Vista™」発売後、順次日立より提供予定です。提供方法については、日立 Prius World(ホームページ)にて、別途ご案内する予定です。

■新製品一覧

(オープン価格)

品名	型名	OS	CPU	ハードディスク /メモリー	光学ドライブ	ディスプレイ	他	発売 時期
Prius One typeS	AW31S1R	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® M プロセッサ- 380(1MB L2 cache, 1.60GHz, 400MHz FSB)	約 320GB/ DDR2 SDRAM 512MB	スロットインDVD スーパーマルチド ライブ(DVD±R 2層書き込み対応)	17型 ピュアカラー液晶 (ラスタパネル 付)	Microsoft® Office Personal Edition 2003	7月15日

■本文注記

*1: 当社測定条件による

*2: SDメモリーカード、メモリースティック(メモリースティック PRO 対応、MagicGate 非対応)、xD-ピクチャーカードに対応

■他社商標注記

- ・ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation およびその子会社の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。

■お客様からの問合せ先およびカタログ請求先

安心コールセンター

電話：0120-8855-96(フリーコール)

利用時間： 平日 10:00～20:00/土・日・祝 10:00～17:30(年末年始(12/31～1/3)は休みます)

■日立「Prius World」ホームページ URL <http://prius.hitachi.co.jp/>

■サポート体制

- ・ 修理依頼「Prius 集中修理センター」：0120-88-1286(フリーコール)
利用時間：平日・土・日 10:00～18:00 (祝日・年末年始(12/31～1/3)は休みます)
- ・ 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。
- ・ サポートサイト URL <http://prius.hitachi.co.jp/go/support/>

以上

■「PriusOne type S」(AW31S1R)の主な特徴

1. ラスターパネルを搭載した「17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用

本体には「17 型ピュアカラー液晶ディスプレイ」を採用し、ワンタッチで取り外し可能なラスターパネルを搭載しています。ラスターパネルは 4 基のマグネットで固定されていることから、パネルの着脱の際には工具が不要であり、利用シーンに合わせて使い分けが可能です。

2. 省スペースのコンパクトボディ

本体は奥行きが最薄クラス 19.8cm の省スペース一体型ボディであり、机の上での省スペースを図れるほか、自由なレイアウトを可能にするワイヤレスキーボード&マウスを採用し、リビングルームなどでも置き場所を選ぶことなく設置することが可能です。

3. 「チルト&スイーベル機構」など、使い勝手を重視

前 3 度、後 15 度、左右に 85 度ずつ調整できる「チルト&スイーベル機構」のほか、USB ポート/トリプルメモリーカードスロット(*1)/ DVD スーパーマルチドライブなどの使用頻度の高い機能を本体前面に配置する「フロントアクセス設計」を採用し、「省スペース」と「使い勝手」を重視したデザインを実現しています。

4. PC の動作音を気にせず、Web 閲覧や音楽を楽しめる「静音設計」

リビングルームなど、静かに Web 閲覧や音楽を楽しみたい環境に設置した場合を考慮し、PC の動作音が気にならない 30dB(*2)以下の「静音設計」を採用しています。Windows®のみ起動(ソフトウェア非動作時)の際には、約 22 dB(*2)の静音化を実現しています。

5. 「インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1MB L2 cache、1.60GHz、400MHz FSB)」を採用

コストパフォーマンスに優れた PC プラットフォームとして定評のある「インテル® Celeron® M プロセッサ380(1MB L2 cache、1.60GHz、400MHz FSB)」を採用しています。

6. 約 320GB のハードディスクを搭載

PC 内部の転送速度を向上させた約 320GB シリアル ATA 対応のハードディスクを搭載しています。

■その他の特徴

・ 英語センテンス読み上げ機能を進化させた「読みワザ」(*3) (*4) (*5) (*6)機能

「読みワザ」は、Internet Explorer で表示されるテキストや、クリップボードに保存されたテキストデータを読み上げる機能です。従来の読み上げソフトのような機械的な音声ではなく、より肉声感のある自然な語り口で、漢字かな混じり文を適切に認識します。また、新たに英語句構造の解析処理を導入し、日本語文のなかの英単語を自然な位置にポーズを入れて、読み上げることが可能です。

■本文注記

*1: SD メモリーカード、メモリースティック(メモリースティック PRO 対応、MagicGate 非対応)、xD-ピクチャーカードに対応

*2: 当社測定条件による

*3: 対象の文章や単語(人名/地名/固有名詞/英語など)によっては正しく読み上げが出来ない場合があります。

*4: 本ソフトウェアが出力する読み上げ音声の著作権は株式会社 日立製作所が保有します。個人またはご家庭でのみお楽しみください。

*5: 同時に複数のアプリケーションを起動すると、動作が遅くなる場合があります。

*6: 各アプリケーションで「読みワザ」の音声を使って読み上げを行う場合、アプリケーションごとに設定を行う必要があります。

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
