

「全方向マルチアングル外刃」を新たに採用し、様々な方向のくせひげもしっかり捕らえる
ロータリーシェーバー「ロータリーエクステージ」シリーズを発売
スパイラル内刃を24枚に増やし、さらなる早剃りを実現

株式会社日立リビングサプライ(*1)(取締役社長:常吉 信吾)は、長いひげや短いひげ、様々な方向に向いたくせひげもしっかり捕らえる「全方向マルチアングル外刃」を新たに採用したロータリーシェーバー「ロータリーエクステージ」3機種を9月21日から発売します。

「ロータリーエクステージ」シリーズでは、肌に直接当たる外刃がひげを捕らえ、外刃の内側に配したロータリー刃が高速回転しながら、その表面のスパイラル内刃でひげを根元から引いて切る、日立独自の「ロータリーカット」方式を採用しています。これにより、深く、滑らかな剃り味を実現しています。

新製品では、ひげをしっかり捕らえる捕毛性を向上させるため、表面にある外刃孔の形(外刃パターン)を、従来の正六角形から、ハート型など日立独自の外刃パターンにした「全方向マルチアングル外刃」を採用しました。これにより、長いひげのみならず、様々な方向に向いたくせひげも、さらにしっかり捕らえることを可能としました。

また、スパイラル内刃を従来機種(*2)の20枚から24枚にしました。これにより、内刃のひげを剃る回数が増加し、さらにスピーディに剃り上げる、早剃りを実現しました。

この「全方向マルチアングル外刃」と24枚刃の相乗効果で、従来機種(*2)に比べ、外刃で捕らえたひげをカットする場所(カッティングポイント)が約1.3倍になり、剃り残しや剃りむらを抑えます。

(*1)日立製作所の100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

(*2)当社ロータリーシェーバー2004年モデルRM-TX751との比較。

型式および発売日

製品名	型式	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
ロータリーエクステージ	RM-TX783(H)	オープン価格	9月21日	7,000台
	RM-TX773(S)	オープン価格	9月21日	6,000台
	RM-WX763(B)	オープン価格	9月21日	8,000台

需要動向と開発の背景

男性用電気シェーバーは、年間販売台数が約700万台の安定市場となっていますが、これまでのシェーバーに対しては、ひげをしっかり捕らえる捕毛性、残さずカットする深剃り、肌荒れを起こさない等、剃り味の向上が求められています。

今回発売する「ロータリーエクステージ」シリーズは、新採用の「全方向マルチアングル外刃」や、「新ファインカットセンタートリマー」により、シェーバーの基本性能である捕毛性をさらに高め、製品の機能にこだわる本物志向のお客様に向けて発売します。

主な仕様

型式	RM-TX783	RM-TX773	RM-WX763
色	メタリックグレー (H)	シルバー (S)	ブラック (B)
電源	AC100-240V 50-60HZ	AC100 50-60HZ	
充電時間	1.5 時間		45 分
定格入力容量	10-12VA	12VA	
使用可能日数	約 15 日間 (1 日 3 分使用)		約 7 日間 (1 日 3 分使用)
充電完了ランプ			
センタートリマー	新ファインカットセンタートリマー		-
電池容量表示	残量 3 段階	催促 (点滅)	-
刃の枚数	3 枚刃		2 枚刃
本体質量	約 220g		
外形寸法	幅 65 × 高さ 150 × 奥行き 45mm		
付属品	電源アダプター、クッションポーチ シェーバーオイル、掃除ブラシ	電源アダプター、ポーチ シェーバーオイル、掃除ブラシ	

取り扱い事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 最寄家電商品部 理美容グループ [担当: 東海林^{とうかいりん}]
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京
電話 / (03) 3260-9611

お客様からの問い合わせ先

お客様相談センター 電話 / 0120-3121-11

シェーバーホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/shaver/index.html>

以上

(添付資料)


【ロータリーシェーバー「ロータリーエクステージ」シリーズの主な特長】

1. 「全方向マルチアングル外刃」と「24枚刃」で、カッティングポイントが約1.3倍(*1)

新採用「全方向マルチアングル外刃」と、24枚に増やしたスパイラル内刃の相乗効果で、従来機種に比べ、外刃で捕らえたひげを内刃でカットするカッティングポイントが約1.3倍になり、剃り残しや剃りむらを抑えます。

「全方向マルチアングル外刃」を採用

補毛性を高めるため、日立独自の外刃パターン(ひげを捕らえる穴)を配置した「全方向マルチアングル外刃」を新たに採用しました。従来から採用している、長いひげを捕らえるスリット状パターンに加え、ハート型のパターンを3方向に配置し、様々な方向に向いたくせひげに対応します。さらに、この外刃には、4種類のパターンが混在する部分も設け、これにより、短くなったひげを捕らえるとともに、剃り残しを抑え、きれいに仕上げます。



[図1 全方向マルチアングル外刃]

さらなる早剃りを実現する24枚刃を搭載

新製品では、引き続き「ロータリーカット」方式を採用し、スパイラル内刃を従来機種(*1)の20枚から24枚に増やしました。これにより、内刃のひげを切る回数が増加するため、早剃りを実現し、さらに、剃り残しを抑えた爽快な剃り味となります。

24枚刃力



[図2 スパイラル内刃]

(*1) 当社ロータリーシェーバー2004年モデルRM-TX751との比較。

2. その他の特長

「新ファインカットセンタートリマー」(*2)を搭載

外刃の中央に引き続き採用した「新ファインカットセンタートリマー」により、長いひげやくせひげをしっかりと捕らえ、ひげを残さず切ることで、剃り残しや剃りむらを抑えます。

肌に密着する3次元ムービングヘッドを採用

上下、左右、前後に自在に動き、肌にぴったりと密着する「3次元ムービングヘッド」を引き続き採用しています。鼻の下や、あごなどの曲面にも常に最適な角度を維持するので、どの部分においても深剃りが可能です。

ウェットシェービング(*3)と水洗いが可能

防水構造で、シェービングフォームを使ったウェットシェービングが可能です。また、水洗いもできるため、いつも清潔な状態を保てます。付属のロータリーウォッシャーを装備すると、水を流しながらスイッチを入れられ、内臓ブラシによって毛くずやにおいの元となる皮脂を洗い流せます。

(*2) RM-WX763を除く。

(*3) 電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いをするとき、また、浴室など水のかかるところや湿気の多いところでは、電源アダプターを接続して使用しないでください。

3. 環境への配慮

3. 環境への配慮

本製品は、電子基板に無鉛はんだを使用、六価クロムを含まない電気めっき鋼板やネジの採用などにより、EU の RoHS 指令 (*4) に対応しています。また、再利用できる材料の使用を積極的に行い、省資源化に努めています。

さらに、主なプラスチック成形部品には、利用材料表示をしており、資源再利用化に努めています。包装材につきましても、発泡スチロール類を使用せず、パルプモールドとしました。

(*4) Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。欧州連合 (EU) 域内で取り扱う電気・電子機器製品を対象に実施する有害物質規制のこと。2006年7月1日以降、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB (ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル) の6物質の使用が制限されています。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
