

2006年9月28日
株式会社日立リビングサプライ

新採用の「全方向マルチアングル外刃」で捕毛性を向上し、爽快な剃り味を実現 ロータリーシェーバー「ロータリーレイザック」を発売

株式会社日立リビングサプライ(*1)(取締役社長：常吉 信吾)は、日立ロータリーシェーバーの普及モデルに位置付けている「ロータリーレイザック」の新モデルとして、様々な方向に向いたくせひげもしっかり捕らえる「全方向マルチアングル外刃」を新たに採用した RM-SX110 を10月21日に発売します。

新製品では、外刃孔の形(外刃パターン)をハート型など日立独自のパターンにし、長いひげや短いひげ、様々な方向に向いたくせひげもしっかり捕らえる「全方向マルチアングル外刃」を新たに採用しました。これにより、滑らかで爽快な剃り味を実現します。

使い勝手の面では、グリップ部分をスリムにし、握りやすくしました。また、従来からの軟質ポリウレタンを施したソフト加工により、濡れた手でも滑りにくくなっています。

(*1) 日立製作所の100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

型式および発売日

製品名	型式	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
ロータリーレイザック	RM-SX110	オープン価格	10月21日	20,000台

開発の背景

男性用電気シェーバーは、年間販売台数が約700万台の安定市場となっていますが、これまでのシェーバーに対しては、ひげをしっかり捕らえる捕毛性、残さずカットする深剃り、肌荒れを起こさないなど、剃り味の向上が求められています。

日立では、電気シェーバーのラインアップとして、往復式、回転式に加え、独自の「ロータリーカット」方式を採用した「ロータリーシェーバー」を展開しています。この「ロータリーシェーバー」には、より早く深い剃り味を実現した最上位モデルの「ロータリーグランゼット」、捕毛性を向上した上位モデルの「ロータリーエクステージ」、そして、普及モデルの「ロータリーレイザック」の3シリーズがあります。

今回発売の「ロータリーレイザック」では、20~30代の若年層や、安全かみそりのユーザーをターゲットに、ひげをしっかり捕らえる捕毛性と、滑らかな剃り味を実現しました。

主な仕様

型式	RM-SX110
色	ブルー（A） シルバー（S）
電源	AC100 50-60HZ
充電時間	1 時間
定格入力容量	8VA
使用可能日数	約 7 日間（1 日 3 分使用）
充電完了ランプ	
電池容量表示	催促（消灯）
刃の枚数	1 枚刃
本体質量	約 145g
外形寸法	幅 65×高さ 150×奥行き 45mm
付属品	電源アダプター、ロータリーウォッシャー、掃除用ブラシ シェーバーオイル、ポーチ

取り扱い事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 最寄家電商品部 理美容グループ [担当：^{とうかいりん}東海林]
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京
電話 / (03) 3260-9611

お客様からの問い合わせ先

お客様相談センター 電話 / 0120-3121-11

シェーバーホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/shaver/index.html>


以上

(添付資料)

【ロータリーシェーバー「ロータリーレイザック」RM-SX110の主な特長】

1. 新たに「全方向マルチアングル外刃」を採用

補毛性を高めるため、日立独自の外刃パターン(ひげを捕らえる穴)を配置した「全方向マルチアングル外刃」を新たに採用し、従来機種(*1)よりカットングポイント(ひげをカットするポイント)が15%アップしました。また、従来から採用している、長いひげを捕らえるスリット状パターンに加え、ハート型のパターンを3方向に配置し、様々な方向に向いたくせひげに対応します。さらに、この外刃には、4種類のパターンが混在する部分も設け、これにより、短くなったひげをしっかりと捕らえ、剃り残しを抑え、滑らかな剃り味を実現します。



[図1 全方向マルチアングル外刃]

2. 持ちやすく使いやすいデザイン

本製品は、グリップ(持ち手)部分を細くし、握りやすくしました。また、従来から引き続き採用している軟質ポリウレタンを施しているソフト加工により、濡れた手でも滑りにくくなっています。



[図2 デザイン]

3. その他の特長

ウェットシェービングと水洗いが可能

本製品は、防水構造(*2)となっているため、シェービングフォームを使ったウェットシェービングや、水洗いが可能です(*3)。また、付属のロータリーウォッシャー(*4)を装備し、内刃に付いた毛くずや皮脂などのしつこい汚れもしっかり洗い流せます。

10枚刃により滑らかな剃り味を実現

鋭く研いだレーザー状の10枚の内刃をスパイラル状に配置した、ロータリー刃を引き続き採用しています。このロータリー刃が、高速回転しながらヒゲを根元から瞬時にスライスカットすることで、より早く、より深く、滑らかな剃り上がりを可能としました。

引き続きパワフルなドライブユニットを採用

内刃回転数が3,500回転/分の強力なモータートルク(モーターの回転力)のドライブユニットを引き続き搭載し、快適な剃り味を実現します。



[図3 ロータリーウォッシャー]

(*1) 当社ロータリーシェーバー2005年モデルRM-SX100との比較。

(*2) 外刃、内刃および本体は、水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造に適合)です。

(*3) 電源アダプターは水洗いができません。石鹸剃りや水洗いをするとき、また、浴室など水のかかるところや湿気の多いところでは、電源アダプターを接続して使用しないでください。

(*4) 洗浄用カバー(ブラシ内蔵)。

4. 環境への配慮

本製品は、電子基板に無鉛はんだを使用、六価クロムを含まない電気めっき鋼板やネジの採用などにより、EUのRoHS指令(*5)に対応しています。また、再利用できる材料の使用を積極的に行い、省資源化に努めています。

さらに、主なプラスチック成形部品には、利用材料表示をしており、資源再利用化に努めています。包装材についても、発泡スチロール類を使用せず、パルプモールドとしました。

(*5) Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。欧州連合(EU)域内で取り扱う電気・電子機器製品を対象に実施する有害物質規制のこと。2006年7月1日以降、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の6物質の使用が制限されています。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
