

「ワンセグ<sup>(\*1)</sup>」や「EZ ニュースフラッシュ」などの最新サービスが楽しめる  
ハイクオリティワンセグケータイ「W43H II」を製品化



アイスピンク



ガラスブラック



日立製作所ユビキタスプラットフォームグループ(グループ長&CEO 江幡 誠/以下、日立)は、地上デジタル放送「ワンセグ<sup>(\*1)</sup>」に対応し、最長約4時間15分の連続視聴<sup>(\*2)</sup>やmicroSD<sup>™</sup>メモ리카ード<sup>(\*3)</sup>への長時間録画など「ワンセグ」機能を搭載し、さらにauの「EZ ニュースフラッシュ」、「EZ チャンネルプラス」などの最新のサービスに対応した、ハイクオリティワンセグケータイ「W43H II」を開発・製品化し、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社への納入を開始します。本モデルは「W43H」で好評の個性的な二色成型をさらに進化させ、上品さを演出する「アイスピンク」と深みのある黒を表現した「ガラスブラック」の2色のカラーバリエーションで展開します。

今回納入を開始する「W43H II」は、地上デジタル放送「ワンセグ<sup>(\*1)</sup>」に対応し、最長約4時間15分連続視聴<sup>(\*2)</sup>できます。番組録画は本体のデータフォルダ<sup>(\*4)</sup>のみならず、外部メモリとしてmicroSD<sup>™</sup>メモ리카ード<sup>(\*3)</sup>を使用することで最長約2時間40分の録画<sup>(\*5)</sup>が可能です。

さらに、録画番組を音声付の1.3倍速で再生する「音声付時短再生」、テレビ視聴中に着信があった場合に通話終了後に放送中の番組を後追いで再生する「タイムシフト再生<sup>(\*6)</sup>」に加え、2.6インチワイドQVGA液晶ディスプレイを搭載し、快適に「ワンセグ」を視聴できます。

また、自動配信される最新のニュース・天気・占いなどの生活情報を待受画面で簡単にチェックできる「EZ ニュースフラッシュ」や、ハイクオリティな映像コンテンツを夜中に自動配信する「EZ チャンネルプラス<sup>(\*7)</sup>」に対応しています。

デザインは、地上デジタル放送「ワンセグ<sup>(\*1)</sup>」対応で薄さ23mmのボディのほか、表面ケースに二色成型を採用し、透明層の厚みを持たせることにより、ガラスのような質感を優美に表現したモデルです。

## ■「W43H II」の主な特徴

1. 表面ケースに二色成型を採用し、ガラスのような質感を表現したデザインがさらに進化。上品さを演出する「アイスパイック」と深みのある黒を表現した「ガラスブラック」の2色のカラーバリエーションを展開
2. 最長約4時間15分の連続視聴<sup>(※2)</sup>や外部メモリ<sup>(※3)</sup>への長時間録画が可能な地上デジタル放送「ワンセグ<sup>(※1)</sup>」に対応
3. 情報配信サービス「EZ ニュースフラッシュ」、「EZ チャンネルプラス」や大切なデータをバックアップできる「au My Page」などの最新サービスに対応
4. 2.6インチワイドQVGA液晶を搭載
5. 音楽サービス「LISMO」をはじめとした音楽機能に対応
6. 信号処理技術「DBEX<sup>(※8)</sup>」により、自然で聴きやすいハイクオリティサウンドを実現
7. 高感度&高速シャッターで手ブレを軽減する約2.1メガピクセルAF付カメラを搭載
8. PC感覚で携帯電話が使える「PCサイトビューアー」に対応、「PCドキュメントビューアー」を搭載
9. 読み取り機にかざすだけで支払いなどができる「おサイフケータイ<sup>®</sup>」に対応
10. 使いやすさを追求した6つの「モバイル辞典」を搭載

## ■「W43H II」の主な仕様

型式	W43H II
サイズ(幅×高さ×奥行)	約50×106×23mm(折りたたみ時)
質量	約140g(電池パック含む)
連続通話時間	約220分
連続待受時間	約310時間
充電時間	約150分(ACアダプタ使用時)
画面サイズ	約2.6インチ
画面ドット数	240×400ドット
カメラ画素数	有効画素数約207万画素
データフォルダ容量	最大約50MBまたは1,000件(BREW <sup>®</sup> と共有)
外部メモリ	microSD <sup>™</sup> メモ리카ード <sup>(※3)</sup>
Eメール送信BOX容量	約1.9MB(または500件)
Eメール受信BOX容量	約3.9MB(または1,000件)
Eメール受信フォルダ	10個
ファイル添付容量、添付数	受信500KB/件、10件 送信合計500KB、5件
入力機能	ATOK for au+AI 推測変換「APOT」(関西弁対応)
アドレス帳登録件数	700件(各3番号/各3アドレス)
簡易留守メモ/通話録音	それぞれ20秒×4件
カラー	アイスパイック・ガラスブラック

## ■本文注記

- \*1: 「ワンセグ」サービスの詳細については、右記ホームページでご確認ください。社団法人 地上デジタル放送推進協会 <http://www.d-pa.org/>  
地上デジタル放送は、6MHzの帯域を1つのチャンネルに割り当て、13のセグメントに分割して放送されます。その中の1セグメントを利用して携帯機器向けに放送するサービスを「ワンセグ」といいます。
- \*2: ビュースタイル、イヤホン使用、液晶の明るさを3に設定した場合
- \*3: 市販品

- \*4：データフォルダ使用時、最長約 16 分
- \*5：microSD™メモ리카ード 512MB 以上(市販品)使用時
- \*6：設定が必要です。通話時間が最長約 2 分程度までタイムシフト再生が可能です。
- \*7：ご利用には、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。
- \*8：DBEX™は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。

## ■他社商標注記

- ・microSD™は SD アソシエーションの商標です。
- ・Picxel、Picxel Powered、Picxel Viewer、Picxel Document Viewer、また Picxel キューブロゴは Picxel Technologies の商標、または登録商標です。
- ・「おサイフケータイ®」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
- ・BREW®および BREW®に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。
- ・「au」は KDDI 株式会社の商標または登録商標です。
- ・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

## ■製品紹介ホームページ

「日立 携帯電話 ホームページ」 URL：<http://www.hitachi.co.jp/mobilephone/>

## ■お客様からのお問合せ先

当社の携帯電話は、携帯電話事業者である KDDI 株式会社の商品であり、販売される商品の仕様や時期、あるいは故障等に関するご質問は KDDI 株式会社までお問合せください。

### ●お客様から au へのお問合せ先

TEL：0077-7-111(フリーコール)

### ●日立の広告・販売促進プロモーションに関するお問合せおよびカタログ請求先

E-mail:cdmaone@itg.hitachi.co.jp

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---