

最新のデジタルエンターテインメント機能が楽しめる OS
Windows Vista™ Home Premium を全モデルに搭載した
コンシューマ向け PC 「Prius」 U シリーズ 5 モデルを発売



株式会社日立製作所コンシューマ事業グループ（グループ長&CEO：江幡 誠/以下、日立）は、最新のデジタルエンターテインメント機能を快適に楽しむことができる OS Microsoft® Windows Vista™ Home Premium を全モデルに搭載した「Prius」 U シリーズ 5 モデルを 5 月 19 日より順次発売します。

U シリーズは、全モデルに Windows Vista™ Home Premium および大容量 1GB メモリを搭載し、Web、電子メールなどの利用頻度の高い操作に加えて、Windows® Media Center を使って、地上デジタル放送を簡単に録画・再生したり (*1)、写真、音楽、ホームムービーを簡単に整理・編集してオリジナルのコンテンツを作成するなど、デジタルエンターテインメント機能を快適に楽しむことができます。

本シリーズでは、高輝度（約 470cd/m²）・高解像度（1680×1050 ドット）で、S-IPS 方式ならではの広い視野角（上下左右 178 度）を持つ「20.1 型ワイド液晶ディスプレイ」を搭載し、付属リモコンの電源ボタンを押すだけで、約 5 秒で地上デジタル放送を視聴できる「エコ・ポン・パッ機能」を搭載した一体型デスクトップモデルや、地上デジタルチューナーユニットを同梱し、本体の薄型・軽量化と、地上デジタル放送の視聴・録画機能を両立させた、2 灯式約 500cd/m² の高輝度ワイド液晶ディスプレイ搭載のノートモデルなど、全 5 モデルをラインアップしています。

さらに、日立独自の「ピクチャーエンハンス機能(デスクトップモデル)」「カラーエンハンス機能(ノートモデル)」を搭載したほか、Prius に関する「アップデートのお知らせ」や「他社製ソフトウェア (*2) のアップデート情報」を自動で通知する「Prius アップデートプログラム」を新たに搭載するなど、テレビメーカーの特性を活かした色鮮やかな映像とユーザの利便性を同時に実現したラインアップとなっています。 *1:AW37W5U のみ *2:Prius にプレインストール済みのソフトウェアに限る

■新製品の概要

品名	型名	発売日	希望小売価格
Prius One type W	AW37W5U	5 月 26 日	オープン価格
Prius One type S	AW31S5U	5 月 19 日	オープン価格
Prius Note type K	PN36K5U	5 月 19 日	オープン価格
	PN35K5U	5 月 19 日	オープン価格
	PN33K5U	5 月 19 日	オープン価格

■ 「Prius」U シリーズ ラインアップの詳細

(1) 「PriusOne type W」(AW37W5U) / 「PriusOne type S」(AW31S5U)

高輝度で色鮮やかな液晶パネルを採用した一体型モデル

- 最新 OS の Windows Vista™ Home Premium および大容量 1GB メモリを搭載し、さらに、Windows® Media Center を使って、地上デジタル放送を簡単に録画・再生したり (AW37W5U)、写真、音楽、ホーム ムービーを簡単に整理・編集してオリジナルのコンテンツを作成するなど、デジタルエンターテインメント機能を快適に楽しむことができます。
- 付属リモコンの電源ボタンを押すだけで、約 5 秒で地上デジタル放送が視聴できる「エコ・ポン・パツ機能」を搭載。さらに付属リモコンの PC モードボタンを押すと、OS が起動し、PC での作業や電子番組表の閲覧、予約録画が可能 (AW37W5U)
- ハイビジョン放送をどの角度からも美しく楽しめる高輝度 (約 470cd/m²)・高解像度 (1680 × 1050 ドット)・上下左右 178 度広視野角の「20.1 型ワイドスーパーピュアカラー液晶ディスプレイ (S-IPS 方式)」を搭載 (AW37W5U)
- 高輝度 (約 420cd/m²)、ハイコントラストの「17 型スーパーラスタビュー液晶ディスプレイ」を搭載 (AW31S5U)
- デジタルハイビジョン本来の高精細感と美しさをユーザの好みに合わせて再現する、日立独自の「ピクチャーエンハンス機能」を搭載
- 奥行き 19.8cm の省スペース設計、後方 10 度・左右各 90 度ディスプレイの角度を調整できるチルト&スイーベル機構を採用
- 最新のゲーム機、ビデオやカメラを接続して楽しめる、S 映像/コンポジット映像入力端子を本体側面に装備
- 最新 CPU のインテル® Core™2 Duo プロセッサー E4300 を採用 (AW37W5U)
- 映画やニュース、オンラインショッピングなどが楽しめる「メディアオンライン」に対応。さらにデジタル・メディア・コンテンツを楽しむインテル® Viiv™ テクノロジーにも対応 (AW37W5U)

(2) 「PriusNote type K」(PN36K5U/PN35K5U/PN33K5U)

薄型・軽量ボディのノート PC としての利便性を充実させたノートモデル

- 最新 OS の Windows Vista™ Home Premium および大容量 1GB メモリを搭載し、さらに、Windows® Media Center を使って、写真、音楽、ホーム ムービーを簡単に整理・編集してオリジナルのコンテンツを作成するなど、デジタルエンターテインメント機能を快適に楽しむことができます。
- 高輝度 (2 灯式 約 500cd/m²)、高色純度、広視野角の「15.4 型ワイドスーパーラスタビュー EX2 液晶」を搭載 (PN36K5U)
- 高性能、高信頼性の日立グローバルストレージテクノロジーズ社製 2.5 型ハードディスクを搭載
- 外付けの地上デジタルチューナーユニットで、本体の薄型・軽量化を実現 (PN36K5U)
- 地上デジタル番組を最大約 84 時間 (*1) 録画可能な長時間録画 (*2) 機能をサポートしている

ほか、録画した地上デジタル放送番組を最大 16 倍速 (*1) で CPRM 対応 DVD-RAM/DVD-RW に高速ムーブ (移動) することが可能 (PN36K5U)

- 最新 CPU のインテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500 を採用 (PN36K5U/PN35K5U)
- ワイヤレスでブロードバンドを楽しめる高速ワイヤレス LAN と、低消費電力で長時間駆動を実現するインテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジーを搭載 (PN36K5U/PN35K5U)

*1:LP モードで録画した場合 *2:ハイビジョン画質での録画はできません。

(3) 「Prius」U シリーズ共通機能 (地上デジタルチューナー搭載モデル)

1. テレビ視聴と録画・再生をリモコンで簡単操作 (AW37W5U)

- Microsoft® Windows Vista™ Home Premium と日立独自の TV アプリケーション「Prius Navistation5」が融合し、マウス操作ではこれまでの操作性を実現しながら、リモコンでは Windows® Media Center の一機能として「テレビ視聴」<番組表>「録画番組」<予約一覧>の操作が可能です。
- Windows® Media Center に「テレビ視聴」<番組表>「録画番組」<予約一覧>が表示でき、テレビの視聴から録画まで、付属リモコンで楽しめます。

2. 安定した美しい映像でハイビジョン映像を楽しめる

- ハードウェアデコードで安定したデジタルハイビジョン映像が視聴可能な、日立独自の地上デジタル専用 LSI 「BroadGear®」を搭載しており、地上デジタル放送を美しい映像で、快適に楽しめます。

3. 地上デジタル放送を簡単・便利に視聴・録画できる

- 番組録画を便利に楽しめる「欲録り機能」で、「EPG (電子番組表) 録画」や「キーワード録画」などが可能です。
- 録画した地上デジタル番組を日立独自の「いいところ観機能」で、録画された番組内の映像から重要なシーンだけを抜き出し、ダイジェスト再生を楽しめます。

■新製品の概略仕様

PriusOne type W

型名	OS	CPU	HDD/メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	テレビチューナー/他
AW37W5U	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4300 (2MB L2 cache, 1.80GHz, 800MHz FSB)	約 320GB/ デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパー マルチドライブ (DVD±R 2 層書 き込み対応)	20.1 型ワイド スーパービューア カラー液晶 (S-IPS 方式)	地上デジタルチューナー / Microsoft® Office Personal 2007

PriusOne type S

型名	OS	CPU	HDD/メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	テレビチューナー/他
AW31S5U	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	インテル® Celeron® D プロセッサ-336 (256KB L2 cache, 2.80GHz, 533MHz FSB)	約 250GB/デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD ±R 2 層書き込み対応)	17 型スーパーラスタースクリーン液晶	Microsoft® Office Personal 2007

PriusNote type K

型名	OS	CPU	HDD/メモリ	光学ドライブ	ディスプレイ	テレビチューナー/他
PN36K5U	Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 正規版	インテル® Core™2 Duo プロセッサ-T5500 (2MB L2 cache, 1.66GHz, 667MHz FSB)	約 120GB/デュアルチャネル DDR2 1024MB	DVD スーパーマルチドライブ (DVD ±R 2 層書き込み対応)	15.4 型ワイドスーパーラスタースクリーン EX2 液晶	地上デジタルチューナーユニット / Microsoft® Office Personal 2007
PN35K5U					15.4 型ワイドスーパーラスタースクリーン液晶	Microsoft® Office Personal 2007
PN33K5U		インテル® Celeron® M プロセッサ-430 (1MB L2 cache, 1.73GHz, 533MHz FSB)	約 80GB/DDR2 1024MB		15.4 型ワイドスーパーラスタースクリーン液晶	Microsoft® Office Personal 2007

■ 他社商標注記

- ・ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、または、登録商標です。

■ お客様からのお問合せ先およびカタログ請求先

安心コールセンター

電話：0120-885-596 (フリーコール)

時間：平日 10:00~20:00/土・日・祝 10:00~17:30 【年末年始 (12/31~1/3) をのぞく】

■ 日立 Prius World ホームページ URL：<http://prius.hitachi.co.jp/>

■ サポート体制

- ・ 修理依頼「Prius 集中修理センター」：0120-881-286(フリーコール)
時間：平日・土・日 10:00~18:00 【祝日・年末年始 (12/31~1/3) をのぞく】
- ・ 本製品の海外での保守・技術サポートは対象外です。
- ・ 「Prius World サポートページ」 URL：<http://prius.hitachi.co.jp/support/>

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
