

2008年2月12日  
株式会社日立リビングサプライ

ロータリーシェーバー「ロータリーエクステージ」シリーズを発売  
「2.4V強力ドライブメカ」を搭載し、濃いヒゲにも負けないパワフルシェービングを実現



RM-TX798



RM-TX795



RM-WX791

株式会社日立リビングサプライ<sup>(※1)</sup>(取締役社長:常吉 信吾)は、濃いヒゲや長毛、くせヒゲもしっかり剃りあげる「2.4V強力ドライブメカ」を新たに採用したロータリーシェーバー「ロータリーエクステージ」3機種を3月1日から発売します。

「ロータリーエクステージ」シリーズは、肌に直接当たる外刃がひげを捕らえ、外刃の内側に配したロータリー刃が高速回転しながら、その表面のスパイラル内刃でひげを根元から引いてカットする、日立独自の「ロータリーカット」方式を採用することにより、深く、滑らかな剃り味を実現しています。

新製品では、「2.4V強力ドライブメカ」を新採用し、駆動トルクを従来比40%アップ<sup>(※2)</sup>させるとともに、多様な角度のパターンを効率よくランダムに配置し、背面側にくせヒゲコームとくせヒゲスリットを配置することで捕毛性をアップさせた「新マルチアングル外刃」を搭載することで、いろいろな方向の長毛、くせヒゲを確実に捕らえ、濃いヒゲにも負けないパワフルで爽快なシェービングを実現しました。

型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
ロータリーシェーバー	RM-TX798	ゴールド(N)	オープン価格	3月1日	5,000台
「ロータリーエクステージ」	RM-TX795	シルバー(S)			5,000台
	RM-WX791	ブラック(B)			6,000台

需要動向と開発の背景

男性用電気シェーバーは、年間需要が約650万台の市場となっていますが、濃いヒゲ、長毛、くせヒゲの剃り残しなどの不満点に対し、剃り味の更なる向上が求められています。今回発売する「ロータリーエクステージ」シリーズは、新採用の「2.4V強力ドライブメカ」や「新マルチアングル外刃」により、剃り残しを防ぎ、パワフルで爽快なシェービングを実現することで、本物志向のお客様のニーズに応えていきます。

\*1 日立製作所の100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

\*2 当社ロータリーシェーバー2006年モデル RM-TX783との比較。

取扱事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 最寄家電商品部 理美容グループ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京

電話:03-3260-9611(代表)[担当:東海林<sup>とうかいりん</sup>]

お客様からのお問い合わせ先

お客様相談センター 電話:0120-3121-11(フリーコール)

受付時間:9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)【年末年始は休ませていただきます】

シェーバーホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/shaver/index.html>


以上

ロータリーシェーバー「ロータリーエクステージ」シリーズの主な特長

1. 「2.4V強力ドライブメカ」を採用した「24枚刃力」搭載

本製品は、日立独自の12枚のスパイラル内刃を配した2本のロータリー内刃を搭載し、早剃りを実現するパワフルな24枚刃で、爽快なロータリーカットを実現します。シェーバーの心臓部ともいえる駆動部には、駆動トルクを従来比約40%アップ<sup>(\*)1</sup>させた新開発の「2.4V強力ドライブメカ」を採用し、濃いヒゲもしっかりと剃りあげるパワフルで爽快な剃り味を実現しました。

\*1: 当社ロータリーシェーバー2006年モデル RM-TX783 との比較



[図1 2.4V強力ドライブメカ]



[図2 24枚刃力 ロータリー内刃]

2. 「新マルチアングル外刃」および「新高速ファインカットセントラトリマー」<sup>(\*)1</sup>を搭載

さまざま角度をもった91種類の外刃パターンを効率よくランダムに配置し、カッティングポイントを約20%アップ<sup>(\*)2</sup>させた「新マルチアングル外刃」を採用することで、いろいろな方向のくせヒゲをしっかり捕えて剃りあげる、すべすべしたシェービングを実現しました。背面側には、くせヒゲコームを設け、くせヒゲスリットの面積を約3倍<sup>(\*)2</sup>にすることで、捕毛性をアップさせています。また、上位機種種のRM-TX798とRM-TX795には、「新高速ファインカットセントラトリマー」を搭載しました。ダイレクト駆動方式により、従来比約2倍<sup>(\*)2</sup>の高速駆動を実現し、一段と爽やかな剃り味としています。さらに、肌への密着性を高めるソフトフローティング設計により、肌に密着してくせヒゲや長毛をしっかりカットできます。

\*1: RM-WX791は除く

\*2: 当社ロータリーシェーバー2006年モデル RM-TX783 との比較



[図3 新マルチアングル外刃]



[図4 新高速ファインカット  
セントラトリマー]

3. 「アクティブムービングヘッド」搭載

新たに採用したアクティブムービングヘッドは、上下約5mm、左右各10°ヘッドが動き、肌にやわらかくぴったりと密着するので、あご下などの曲面も剃り残しを防ぎます

4. 「ロータリーウォッシャー」で清潔水洗い可能

防水構造<sup>(\*)1</sup>により、シェーバー丸ごと水洗いができます。付属の「ロータリーウォッシャー」を装着して水を流しながら電源をONにし、内蔵ブラシによりヒゲくずや皮脂を洗い流し、いつも清潔に使用できます。

\*1: JIS規格の防浸構造に適合。電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

## 5. 環境への配慮

電子基板に無鉛はんだを使用、六価クロムを含まない電気めっき鋼板やネジの採用などにより、EU の RoHS 指令<sup>(\*)</sup>に対応しています。また、再利用できる材料の使用を積極的に行い、省資源化に努めています。さらに、主なプラスチック成形部品には、利用材料表示をしており、資源再利用化に努めています。包装材料につきましても、発泡スチロール類を使用せず、パルプモールドとしました。

\*1: Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。欧州連合(EU)域内で取り扱う電気・電子機器製品を対象に実施する有害物質規制のこと。2006年7月1日以降、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の6物質の使用が制限されています。

### 「ロータリーエクステージ」シリーズの主な仕様

型式	RM-TX798	RM-TX795	RM-WX791
色	ゴールド(N)	シルバー(S)	ブラック(B)
電源	AC100-240V 50-60HZ	AC100 50-60HZ	
充電時間	1.5 時間		45 分
定格入力容量	9.5-15VA	12VA	
使用可能日数	約 15 日間(1 日 3 分使用)		約 7 日間(1 日 3 分使用)
充電完了ランプ			
センタートリマー	新高速ファインカットセンタートリマー		-
電池容量表示	残量 3 段階	催促(点滅)	催促(消灯)
充電式電池	ニッケル水素電池(Ni-MH)		ニカド電池(Ni-Cd)
刃の枚数	3 枚刃		2 枚刃
本体質量	約 220g		約 210g
外形寸法	幅 61 × 高さ 156 × 奥行き 48mm		
付属品	電源アダプター、ポーチ、ロータリーウォッシャー、シェーバーオイル、掃除ブラシ		

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---