

## 熱と風の流れを利用し、ふとんとまくらの同時スピード乾燥 約38分\*1を実現したふとん乾燥機「アツとドライ」を発売



HFK-PD 1



HFK-PD 2

株式会社日立リビングサプライ\*2(取締役社長:船越 喜彦)は、熱と風の流れを利用した「新トリプルピローマット」を採用することで、ふとんとまくらの同時スピード乾燥「約38分」\*1を実現し、短時間の乾燥による乾燥時の電気代にも配慮したふとん乾燥機「アツとドライ」を6月1日から発売します。

### ■型式・価格および発売日

品名	型式	本体希望 小売価格(税込)	発売日	当初月産台数
ふとん乾燥機	HFK-PD1	オープン価格	6月1日	12,000台/月
ふとん乾燥機(衣類乾燥カバーつき)	HFK-PD2	18,900円		

本製品は、熱と3方向の風の流れを利用した「新トリプルピローマット」を採用することで、上下のふとんを素早く均一に乾燥し、ふとんとまくらを同時に約38分のスピード乾燥を実現します。ふっくらとしたやさしい仕上げを実現すると同時に、短時間の乾燥により、ふとん乾燥における1回当たりの電気代を約9.5円\*3と、電気代の節約にも貢献します。また、680Wの強温風により、ダニ対策に有効な50℃以上の温風を持続し、梅雨などのジメジメした季節も快適に過ごせます。さらに「アレルキャッチャー」フィルターを採用により、ダニや花粉などのアレルギー物質をしっかりキャッチしてタンパク質を分解し、快適に乾燥できます。

\*1 約38分 :羊毛ふとん 室温25℃測定の場合。

\*2 株式会社日立リビングサプライ :日立製作所の100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

\*3 約9.5円 :羊毛ふとんの場合。新電力料金目安単価22円/kWhにて計算

### ■開発の背景

タワーマンションの増加や景観規制、排気ガス等の環境要因に加え、高齢者のみの世帯増加や花粉、黄砂の影響等により、屋内におけるふとん乾燥の需要が近年確実に増加しています。このような市場環境の中で、「ふとん乾燥機」に、使い勝手の向上と乾燥時間短縮による電気代の節約が望まれています。日立リビングサプライは、既に高い評価を獲得している「ふとん乾燥機(HFK-A1、HFK-A2)」に新機能

「新トリプルピローマット」をプラスした、「アットドライ」(HFK-PD1、HFK-PD2)を新シリーズとして開発し、ユーザーニーズに対応します。

■日立リビングサプライホームページ

<http://www.hitachi-ls.co.jp>

■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話:0120-8802-28(フリーコール)

受付時間:9:00～17:30【土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇などをのぞく】

■取扱事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 生活家電商品部 リビンググループ [担当:原嶋]

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京

電話:03-3260-9611(代表)

以上

## ■ 添付資料


### ■ ふとん乾燥機「アツドドライ」の主な特長

#### 1. 熱と3方向による風の流れを利用した「新トリプルピローマット」を採用

独自のマット形状の乾燥カバーにより、熱と風の強温風が上下のふとんをすばやく均一に乾燥するので、ふっくらとやさしい仕上がりを実現します。また、まくらポケット付きで、ふとんとまくらを同時に約38分\*1のスピード乾燥でき、短時間の乾燥により、ふとん乾燥における1回当たりの電気代を約9.5円\*2とし、電気代の節約にも貢献します。

\*1 約38分：羊毛ふとん 室温25℃測定の場合。

\*2 約9.5円：羊毛ふとんの場合。新電力料金目安単価22円/kWhにて計算。



[図1 ふとん乾燥時イメージ]

#### 2. ダニ対策に有効な680Wの強温風と「アレルキャッチャー」フィルターを採用

ダニ対策に有効な50℃以上を持続する680Wの強温風を実現し、梅雨などのジメジメした季節も快適に過ごせます。また、ダニや花粉などのアレルギー物質を吸着してタンパク質を分解する「アレルキャッチャー」フィルターを採用しているので、きれいな空気で快適な乾燥ができます。

#### 3. 高いベッドでも使いやすい約80cmの「伸縮式ロングホース」\*3

ベッドサイドでも使いやすい約80cmのロングホースを搭載しています。ジャバラ式なので、長さを簡単に調節でき、しかもすばやくコンパクトに収納できます。

\*3 約80cm：本体高さ含む



[図2 ベッドサイド使用イメージ]

#### 4. 出し入れに便利な大型カンタン収納

乾燥カバーを付けたまま、約80cmの伸縮式ロングホースがスッポリ収まる、大型カンタン収納を実現しました。出し入れに手間がかからず、毎日手軽に使用できます。



[図3 乾燥マット収納イメージ]

## 5. 雨の日や花粉対策に便利な衣類乾燥カバーつき(HFK-PD2のみ)

長雨や花粉の多い季節だけでなく、1年中使える衣類乾燥カバーを付属しました。手持ちのハンガー\*4にかぶせてホースを差し込めば、部屋で約120分\*5で快適に洗濯物の乾燥ができます。

\*4 ハンガー :使用可能ハンガーサイズ、45×70cm以下

\*5 約120分 :脱水機で十分脱水し、室温約20℃、湿度約60～70%のとき 乾燥容量目安、約1kg (Tシャツ3枚、ハンカチ3枚、Yシャツ2枚、トラックス3枚、くつ下3枚、フェイスタオル3枚)



[図4 衣類乾燥イメージ]

### ■ふとん乾燥機「アットドライ」の主な仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	680W
タイマー	電動式タイマー(3時間)
電源コード	長さ:約1.9m
安全装置	温度過昇防止用サーモスタット(65℃) 温度ヒューズ(227℃)
外形寸法	幅290×高さ305×奥行き147mm
本体質量	約2.6kg
付属品	ふとん乾燥マット 幅880×奥行き1850mm 衣類乾燥カバー(HFK-PD2のみ) 幅700×奥行き450×高さ1100mm

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---