

2009年8月21日
株式会社日立リビングサプライ

大径「新ロータリー内刃」と、コンパクトボディを採用し、
ロータリーシェーバー「カサノバ」のラインアップを強化



株式会社日立リビングサプライ^{*1}(取締役社長:船越 喜彦)は、昨年11月から発売している「カサノバ」RM-GX1に引き続き、大径10mmの「ロータリー内刃」に15枚の「スパイラル刃」を配した「新ロータリー内刃」を搭載し、今回新たにコンパクトボディを採用した、ロータリーシェーバーの新機種「カサノバ」RM-GX10を9月1日から発売し、ラインアップを強化します。

型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
ロータリーシェーバー 「カサノバ」	RM-GX10	ブラック(B)	21,000円(税込)	9月1日	4,000台/月
		シルバー(S)			

ロータリーシェーバーは、肌に直接当たる外刃がひげを捕え、外刃の内側に配した「ロータリー内刃」が高速回転しながら、「スパイラル刃」でひげを根元から引いてカットする、日立独自の「ロータリーカット」方式を採用することで、深く、滑らかな剃り味を実現しています。本製品は、昨年11月に発売した「カサノバ」RM-GX1に引き続き、大径10mmの「ロータリー内刃」に、硬度・靱性に優れたヤスキハガネ^{*2}を採用した「スパイラル刃」を15枚装着した「新ロータリー内刃」を採用し、濃いヒゲにも負けない強力な駆動トルクを実現した「新3.6V強力ドライブメカ」の搭載により、なめらかな深剃りを実現しました。外刃には、開口面積の大きい「新マルチアングル外刃」を採用し、いろいろな方向のくせヒゲを捕えやすくしています。ボディデザインは、前機種の「カサノバ」RM-GX1を継承し、本体周囲をスリムかつコンパクトに仕上げ、都会的なシルバーと、落ち着いたブラックの2色が選べます。

需要動向と開発の背景

男性用電気シェーバーは、年間約620万台の市場となっていますが、濃いヒゲ、長毛、くせヒゲの剃り残しなどの不満点を解消するため、剃り味の更なる向上が求められています。今回発売するロータリーシェーバー「カサノバ」は、「新ロータリー内刃」や「新3.6V強力ドライブメカ」の搭載により、力強く爽快な剃り味を実現するとともに、前機種で好評のデザイン・フォルムを継続採用しながらコンパクトにすることで、

本物志向でおしゃれなユーザーのニーズに応えていきます。

*1 株式会社日立リビングサプライ：日立製作所の100%子会社。主な業務は家電製品を中心とした製品の調達、販売。

*2 ヤスキハガネ：YSS ヤスキハガネは日立金属株式会社の登録商標。

シェーバーホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/shaver/index.html>

お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話：0120-3121-11(フリーコール)

受付時間：9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)【年末年始をのぞく】

取扱事業部・照会先

株式会社日立リビングサプライ 商品本部 最寄家電商品部 最寄品グループ [担当：東海林^{とうかいりん}]

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京

電話：03-3260-9611(代表)

以上

ロータリーシェーバー「カサノバ」RM-GX10 の主な特長


1. 「新ロータリー内刃」と「新 3.6V 強力ドライブメカ」を搭載

前機種 RM-GX1 に引き続き、直径 10mm の大径の「ロータリー内刃」に、硬度・靱性に優れたヤスキハガネ^{*1}を採用した 15 枚の「スパイラル刃」を配した「新ロータリー内刃」を搭載することで、肌への密着性を高め、外刃が捕える面積を広げて捕毛性を向上し、なめらかな深剃りを実現しました。また、シェーバーの心臓部といえる駆動部には、強力な駆動トルクを発する「新 3.6V 強力ドライブメカ」を採用し、濃いヒゲにも負けない力強く爽快な剃り味を実現しました。

*1 ヤスキハガネ：YSS ヤスキハガネは日立金属株式会社の登録商標。



[図 1 新ロータリー内刃]



[図 2 新ロータリー内刃の密着面積]

2. スリムでコンパクトなボディデザインを採用

前機種「カサノバ」RM-GX1 のデザインを継承しながら、ボディをよりスリムかつコンパクトに仕上げ、軽量化を図っています。また、ムダを削ぎ落とし、わずか 32mm の薄型ボディにより、手の中にしっかり納まる快適な操作性を実現しています。カラーは、都会的なシルバーと、落ち着いたブラックの 2 色が選べます。



シルバー(S)




ブラック(B)

[図 3 本体デザイン]

3. 「新マルチアングル外刃」および「コンビネーショントリマー」を搭載

開口面積の大きい「新マルチアングル外刃」を採用することで、いろいろな方向のくせヒゲをしっかりと捕えて剃りあげ、すべすべした剃り味を実現しました。背面側には、「くせヒゲスリット」と「くせヒゲコーム」を設け、捕毛性をさらに向上させています。さらに、メインの刃と同時にカットできる「コンビネーショントリマー」を搭載し、コンビネーショントリマーで長いヒゲやくせヒゲを短くし、メイン刃で仕上げることができます。また、「コンビネーショントリマー」単独で、モミアゲなどのキワ剃りと、ヒゲの生え際のラインを整えるキワ剃りの 2 通りの使い方ができます。



[図 4 新マルチアングル外刃]



[図 5 コンビネーショントリマー]

4.「ロータリーウォッシャー」で水洗い可能

シェーバーまるごと水洗いができる防水構造*1 になっています。付属の「ロータリーウォッシャー」を装着して水を流しながら、内蔵ブラシによりヒゲくずや皮脂を洗い流し、いつも清潔に使用できます。

*1 防水構造 : JIS規格の防浸構造に適合。電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかる場所や湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

5.環境への配慮

電子基板に無鉛はんだを使用、六価クロムを含まない電気めっき鋼板やネジの採用などにより、EU の RoHS 指令*1 に対応しています。また、再利用できる材料の使用を積極的に行い、省資源化に努めています。さらに、主なプラスチック成形部品には材質表示を行い、資源再利用化に努めています。包装材も前機種より小さくし、省資源に努めました。

*1 RoHS 指令 : Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment の略。欧州連合(EU) 域内で取り扱う電気・電子機器製品を対象に実施する有害物質規制のこと。2006年7月1日以降、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロムビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)の6物質の使用が制限されています。

ロータリー「カサノバ」RM-GX10 の主な仕様

型式	RM-GX10	
色	シルバー(S)	ブラック(B)
電源	AC100-120V 50-60HZ	
充電時間	1 時間	
定格入力容量	13VA	
使用可能日数	約 10 日間(1 日 3 分使用)	
充電完了ランプ		
電池容量表示	催促(点滅)	
充電式電池	リチウムイオン電池(Li-ion)	
刃の枚数	スパイラル内刃 15 枚×1 本	
キワ剃り	コンビネーショントリマー	
フローティングヘッド		
本体質量	約 160g	
外形寸法	幅 57 × 高さ 142 × 奥行き 32mm	
付属品	電源アダプター、ポーチ、ロータリーウォッシャー、シェーバーオイル、掃除用ブラシ	

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
