

「セレクトキーパッド*1」を採用した携帯電話「beskey(ベスキー)」を製品化 キーの打ち方や好みに合わせて選べる3種類のキーパッドを用意



「セレクトキーパッド」採用の携帯電話「beskey」

日立コンシューマエレクトロニクス株式会社(取締役社長:渡邊 修徳/以下、日立)は、このたび、3種類のキーパッドを付属し、キーの打ち方や好みに合わせてキーパッドが選べる携帯電話「beskey(ベスキー)」を開発・製品化し、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社への納入を開始します。

「beskey」は、キーの形状が異なる3種類のキーパッドを付属し選べる「セレクトキーパッド」が特長です。携帯電話のキーの打ち方や好みは人それぞれ異なるため、「フロートキー」、「ウォータードロップキー」、「ウェーブキー」の3種類を付属し、ユーザーの使い方に合わせて快適にキー入力できるようにしています。「フロートキー」は、浮き輪のようなふくらみのあるキーで指に優しくフィットし、「ウォータードロップキー」は透明感、奥行き感のあるデザインでしっかりとした押し心地です。「ウェーブキー」は波のような立体形状のキーでなめらかに操作できます。本体のカラーは「プリズムピンク」、「トゥインクルホワイト」、「スターリーネイビー」の3色で、付属の3種類のキーパッドは、それぞれ本体のカラーに合わせた色になっています。

楽しく使いやすいデザインとして、本体背面のサブディスプレイ*2に7×17個のLEDを配置し、ハートやリボン、犬などのモチーフや模様を赤い光と7色に光る着信LEDで演出する「ルミナスサイン」を搭載しています。光の演出は通話やメールなどの着信・受信、本体開閉、アラームなどで合計178パターンあります。また、キーバックライト*3の「ルミナスキーライト」は7色から選べるほか、本体を開くと最大7色の光による演出で携帯電話を彩ります。ヒンジ部分には、本体カラーによって異なるアクセントピースを施し、ワンポイントアクセントとして携帯電話をさらに引き立てます。

キー入力が必要なメール機能も充実しています。絵文字は全3,000種類*4搭載しており、さらに入力したいデコレーション絵文字に関するワードを打ち込むと、プリセットのデコレーション絵文字への変換が簡単にできます。これまではリスト形式のみの表示だったメールメニューも、アイコン形式の表示でグラフィカルなものも用意しています。また、待受画面に表示される受信メールの通知アイコンを選択するだけでメール本文がすぐに確認*5できたり、返信メール作成時に簡単に返信元メールが確認できたりするなどの新たな機能も追加しています。さらに、ユーザーが使いやすいようにキー入力の割り当てを3パターン用意しています。

また、防水*6 対応を始め、片手でも簡単に開く機構の「スムーズオープン」、本体の傾きに応じて画面をスクロールできる「スムーズスクロール」、専用キーで電池の消耗を抑える「パワーセーブモード*7」など、毎日を快適にする機能が満載です。そのほか、「笑顔検出オートシャッター」対応 8.1 メガオートフォーカス付カメラ、3.2 インチ フルワイド VGA IPS 液晶で大きくきれいに視聴できる「ワンセグ」など充実した機能を搭載しています。

■本文注記

- *1 セレクトキーパッド: ご購入時には、フロートキーが取り付けられています。キーパッドは取り付けられた状態で使用してください。
- *2 サブディスプレイ: パワーセーブモード中は明るさ「Level1」になります。また、表示されないシーンがあります。
- *3 キーバックライト: パワーセーブモード中は照光されません。
- *4 全 3,000 種類: デコレーション絵文字 2,503 種類、au 絵文字 497 種類、合わせて 3,000 種類の絵文字をプリセットしています。
- *5 すぐに確認: 未読メールが 1 件の場合のみです。
- *6 防水: IPX5/IPX7 相当の防水性能です。
IPX5: 内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5ℓ分の水を 3 分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。
IPX7: 常温で、水道水、かつ静水の水深 1m の水槽に電話機本体を静かに沈め、約 30 分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。
- *7 パワーセーブモード: 使用状況や使用環境などによって異なります。

■他社商標注記

・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

■日立携帯電話 ホームページ URL

<http://k-tai.hitachi.jp/>

■お客様からのお問い合わせ先

当社の携帯電話は、携帯電話事業者である KDDI 株式会社の商品であり、販売される商品の仕様や時期、あるいは故障等に関する質問は KDDI 株式会社までお問い合わせください。

●お客様から au へのお問い合わせ先

TEL: 0077-7-111 (フリーコール)

●日立の広告・販売促進プロモーションに関するお問い合わせおよびカタログ請求先

E-mail: cdmaone@itg.hitachi.co.jp

以上

■新製品の主な特長

1. 3種類のキーを付属し選べる「セレクトキーパッド*1」

(1) セレクトキーパッド

携帯電話のキーの打ち方は人それぞれ異なり、操作しやすい携帯電話のキーも人それぞれ異なります。「セレクトキーパッド」はユーザーに合わせて操作しやすくなるように、「フロートキー」、「ウォータードロップキー」、「ウェーブキー」と3種類のキーパッドを付属しています。それぞれキーの形状が異なり、触り心地、押し心地に違いがあるほか、自分で取り外しや取り付けができる構造になっています。本体のカラーは「プリズムピンク」、「トゥインクルホワイト」、「スターリーネイビー」の3色で、キーパッドもそれに合わせた色になっています。



3色の本体カラーに合わせた3種類のキーパッド

(2) 3種類のキーの特長

フロートキー: 浮き輪のようなふくらみのあるキーで、指に優しくフィットします。

ウォータードロップキー: 透明感、奥行き感のあるデザインで、しっかりとした押し心地です。

ウェーブキー: 波のような立体形状のキーで、なめらかに操作できます。

2. 多彩なイルミネーションをはじめとした楽しく使いやすいデザイン

(1) ルミナスサイン

本体背面には、サブディスプレイ*2の7×17個の赤いLEDと7色に光る着信LEDから成る「ルミナスサイン」を搭載しています。「ルミナスサイン」は通話やメールなどの着信・受信、本体開閉などのシーンで、合計178パターンの光の演出が可能です。アドレス帳と連動させ、光のパターンで誰からのメールなのかなどがわかるように設定することもできます。



「ルミナスサイン」光のパターン例

(2) ルミナスキーライト

キーバックライト*3は7色から選べ、本体を開いた際は全7色を点滅させる演出も可能です。

(3) アクセントピース

ヒンジ部分に、カラーバリエーションに応じてラインストーンやミラー感のあるピースを施し、見た目アクセントを加えています。

(4) 画面デザイン

画面デザインは、元気一杯な「ポップ」、棚に並ぶ雑貨が可愛い「シェルフ」、飽きのこない「スタンダード」、日立エアコンでおなじみの「白くまくん」などを搭載しています。

3. 使いやすくなったメール機能

(1) 簡単デコレーション絵文字変換

デコレーション絵文字を入力する際、沢山の一例から探して選択することなく、入力したいデコレーション絵文字に関するワードを入力し変換すると、簡単にデコレーション絵文字が入力できます。絵文字の種類も全3,000種類*4と豊富なため、メールがますます楽しくなります。



デコレーション絵文字の例

(2) グラフィカルなメールメニュー

従来はリスト形式で表示されていたメールメニューを、グラフィカルなアイコン形式で表示します。もちろんリスト形式での表示も可能です。

(3) メール本文一発表示

未読メール1件の場合、待受画面に表示されるメール受信の通知アイコンを選択するだけで、メール本文の画面をすぐに確認できます。

(4) 送信メール頻度から呼出

メール作成の際、送信メール頻度から宛先の設定ができ、よくメールを送る人のアドレスを簡単に探すことができます。

(5) 宛先の複数選択

複数人に送信するメール作成の際、アドレス帳から複数人の宛先を一度にまとめて設定することができます。

(6) 返信元メール参照

返信メールの作成の際、通話キーの長押しなどで返信元のメールが簡単に確認できます。

(7) フォルダ振り分けとフォルダロック

従来の受信ボックスのフォルダ振り分けに加えて、送信ボックスもフォルダ振り分け可能です。フォルダ振り分けの設定はメールアドレスだけではなく、件名でも可能です。また、フォルダに暗証番号でのロックが可能です。

(8) より便利なデータフォルダ保存メール

データフォルダに保存した受信メールから返信や本文転送、送信メールからコピーして編集することができます。

(9) キー割り当て変更

句読点や改行などを入力する動作を、キーの表示通りのほか、2種類のパターンの動作に変更することが可能です。

4. 便利な快適機能

(1) 防水*5 対応

バスルームやキッチンなどの水回りなどでも安心して使える防水対応です。

(2) スムースオープン

少し開くとスムーズに開く機構で、左右どちらの手でも、片手でも簡単に開くことができます。

(3) スムーススクロール

サイドのライトキーを押して本体を傾けると、傾きに応じて EZweb や E メール本文確認画面などをスクロールすることができます。

(4) パワーセーブモード*6

専用のキーで、電池の消費を抑えるパワーセーブモードに切り替えることができます。

5. 多彩な充実機能

(1) 有効画素数約 808 万画素 オートフォーカス付カメラを搭載

笑顔を見つけて自動的にシャッターが切れる「笑顔検出オートシャッター」や撮影シーンを自動で判別する「オート撮影シーン」などを搭載しています。また、撮影した写真や動画を季節などのテーマ別に閲覧や自動再生が出来る「イメージアルバム」を搭載しています。

(2) アンテナを内蔵した「ワンセグ」を搭載

(3) 音楽も映像も本も楽しめる「LISMO」に対応

(4) 歩いた距離や消費カロリーを自動で計測する「カロリーカウンター*7」を搭載

(5) 高精細の画面で「スムーススクロール」に対応した「PC サイトビューアー」を搭載

(6) 人気ゲームを 2 タイトル、コミック・小説を各 1 タイトルプリセット

(7) 英和・和英・国語など 6 つの辞典の「しゃべるモバイル辞典」を搭載

■ 本文注記

*1 セレクトキーパッド:ご購入時には、フロートキーが取り付けられています。キーパッドは取り付けられた状態で使用してください。

*2 サブディスプレイ:パワーセーブモード中は明るさ「Level1」になります。また、表示されないシーンがあります。

*3 キーバックライト:パワーセーブモード中は照光されません。

*4 全 3,000 種類:デコレーション絵文字 2,503 種類、au 絵文字 497 種類、合わせて 3,000 種類の絵文字をプリセットしています。

*5 防水:IPX5/IPX7 相当の防水性能です。

IPX5:内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5ℓ/分の水を 3 分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます。

IPX7:常温で、水道水、かつ静水の水深 1m の水槽に電話機本体を静かに沈め、約 30 分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。

*6 パワーセーブモード:使用状況や使用環境などによって異なります。

*7 カロリーカウンター:本機能をご利用中は、通常よりバッテリーの消費が早くなります。

■ 他社商標注記

・記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

■ 「beskey」の主な仕様

商品名	beskey
サイズ(幅×高さ×奥行)	約 50×109×14.7mm
重量	約 123g
連続通話時間(国内)	約 250 分
連続待受時間(国内)	約 280 時間
充電時間	約 140 分(AC アダプタ使用時)
ワンセグ連続視聴時間*1	DBEX™「OFF」時 約 3 時間 30 分 DBEX™「ON」時 約 3 時間 20 分
カラー	プリズムピンク/トゥインクルホワイト/スターリーネイビー
メインディスプレイ 画面サイズ/ドット数	最大約 26 万色 IPS 液晶 約 3.2 インチ/480×854ドット(フルワイド VGA)
サブディスプレイ	7×17ドット LED
カメラ画素数	有効画素数約 808 万画素
データフォルダ容量	約 500MB(BREW®フォルダと共有)
E メールファイル添付容量、添付数	受信 1 件/2MB*2、25 件 送信合計/2MB*3、5 件
E メール受信ボックス/送信ボックス容量	約 16.32MB(または 1,000 件)/約 8.28MB(または 500 件)
E メール受信フォルダ	10 個
アドレス帳登録件数	1,000 件(各 3 番号/各 3 アドレス)
伝言メモ/音声メモ	合わせて 60 秒×10 件
外部メモリ	microSD™/microSDHC™メモ리카ード(別売:最大 16GB まで)

*1: 全画面表示、イヤホン使用、ディスプレイの明るさを Level3、なめらかモード「OFF」に設定した場合。ご購入時には、DBEX™機能が「ON」設定になっています。

*2: 2MB 受信可能データは、「.jpeg/.jpg」の画像データのみとなり、その他はデータによって受信可能データサイズが異なります。

*3: 2MB 送信可能データは、「.jpeg/.jpg」の画像データのみとなり、その他はデータによって送信可能データサイズが異なります。

*仕様は予告なく変更する場合があります。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
