

2015年 10月 14日

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

マットを使わないふとん乾燥機「アツとドライ」をモデルチェンジ 乾燥性能を向上させる*1とともに、デオドラント乾燥を新搭載



日立コンシューマ・マーケティング株式会社(取締役社長:中村 晃一郎)は、新開発の「ふとん乾燥アタッチメント」を搭載した、ふとん乾燥機「アツとドライ」を11月上旬に発売します。

従来機に比べ、ふとんの乾燥・暖め時間を短縮、ダニ対策やくつ乾燥、衣類の簡易乾燥にも対応します。さらに、専用のデオドラント剤を使用すれば、ふとんの乾燥と同時にふとん内にアロマの香りを広げることのできるデオドラント乾燥機能を新搭載しました。

本製品は「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができ、運転終了後の収納も簡単です。アタッチメントの吹き出し口から50度以上の温風が上下左右、前後に広がる「3Dブロー方式」でふとんを均一に乾燥します。新開発の「ふとん乾燥アタッチメント」により約30分*2のスピード乾燥を実現、「足もと暖め」は約5分*2、寝る前に素早く足もとを暖めることができます。

*1 HFK-VH500 HFK-V300との比較。

*2 羽・羊毛ふとん(シングル)の場合。室温20度、湿度約65%の場合。(当社調べ、当社基準による。)

■型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
ふとん乾燥機	HFK-VH700	シャンパンゴールド(N) ピンクゴールド(P)	オープン価格	11月上旬	20,000台

■開発の背景

今回のモデルチェンジでは作業性向上のみならず、時間短縮や快適性向上といったニーズに対応すべく、「ふとん乾燥アタッチメント」を新開発しました。

時間短縮は「ふとん乾燥アタッチメント」を左右・前方向へ伸長する構造とすることで、温風の広がりが増え、シングルサイズには約30分*2、ダブルサイズは約90分*2のスピード乾燥を実現しました。快適性向上はふとんや枕の臭い対策として専用のデオドラント剤を「ふとん乾燥アタッチメント」にセットすることで、デオドラント乾燥ができます。

また、「ふとん乾燥アタッチメント」を活用することで衣類の簡易乾燥も手軽にでき、簡便性も向上しました。

■日立コンシューマ・マーケティング株式会社

<http://www.hitachi-cm.com/>

■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話:0120-8802-28 (フリーコール)

受付時間:9:00~17:30【土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇などをのぞく】

以上

■ふとん乾燥機「アツとドライ」の主な特長

1. 3D ブロー方式の新開発「ふとん乾燥アタッチメント」

温風が上下左右・前後に広がる 3D ブロー方式の「ふとん乾燥アタッチメント」でふとんを素早く均一に乾燥します。さらに、「ふとん乾燥アタッチメント」は左右・前方向に伸長することで、約 30 分*2 のスピード乾燥を実現しました。



〔図1 ふとん乾燥アタッチメント〕



〔図2 ふとん乾燥時イメージ〕

2. デオドラント乾燥

新開発した専用のデオドラント剤を「ふとん乾燥アタッチメント」にセットして運転することで、ふとんの乾燥と同時にふとん内にアロマの香りを広げます。



〔図3 デオドラント乾燥イメージ〕

3. 子ども用ふとんからダブルサイズまで対応

子ども用ふとんのベビーサイズからダブルサイズまでさまざまなふとんのサイズに対応します。また、お客様の声にお応えしてホースの長さを従来機種 (HFK-VH500 HFK-V300) に比べ、約 90 cm*3 と約 5 cm 伸ばしました。長さを簡単に調節でき、しかもすばやくコンパクトに収納できます。

*3 本体高さ含む



〔図4 ベビーベッド使用イメージ〕



〔図5 ダブルベッド使用イメージ〕



〔図6 収縮式ロングホース〕

4. 場所に合わせて置き方いろいろ

ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置きと、場所に合わせて本体を置くことができます。



[図7-1 置き方イメージ(タテ置き)]



[図7-2 置き方イメージ(ヨコ置き)]

5. 残り時間を「時間表示ディスプレイ」でお知らせ

操作はコース選択ボタンで時間をセットしてスタートするだけ。コースの設定時間や残りの運転時間が一目でわかるデジタル表示の「時間表示ディスプレイ」搭載です。



[図8 操作部イメージ]

6. 「アレルキャッチャーフィルター」と「HEPA フィルター」*4のダブルフィルター方式を採用

吸気フィルターには、ダニの死がいや花粉*5などのアレル物質を吸着してタンパク質を分解する「アレルキャッチャーフィルター」を採用しています。

さらに、花粉・ダニ*6のアレル物質やウイルス*7 抑制し抗菌*8・防カビ*9 効果のある「HEPA フィルター」も搭載したダブルフィルター方式です。



[図9 吸気フィルターイメージ]

- *4 定格風量で0.3 μ mの微粒子を99.97%以上集じん。
- *5 ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター●試験方法:各精製アレル物質の除去率を、ELISA キットを用いた測定法で確認
●試験結果:アレル物質除去率 スギの花粉:平均99%以上 ダニの死がい:平均82%
- *6 ●試験機関:住化エンビロサイエンス株式会社 ●試験方法:ELISA 法によるアレルゲン低減化率測定試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗アレルゲン剤を加工 ●試験結果:99%以上抑制
- *7 ●試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法:ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工●試験結果:99.9%以上抑制
- *8 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果:静菌活性値2.0以上
- *9 ●試験機関:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 ●試験方法:ハロー法 ●抗菌方法と場所:吸気フィルターに防カビ剤を加工
●試験結果:カビの生育を認めない。

7. アタッチメントの使い分けでくつ乾燥、衣類乾燥にも対応

付属の「くつ乾燥アタッチメント」を取り付ければ、雨で濡れた運動ぐつや、洗濯した上ばきなどを手軽に乾燥することができます。送風コース搭載で革や合皮などの熱に弱い製品にも対応しています。

また、「ふとん乾燥アタッチメント」を本体に専用のホルダーを使いセットすることで衣類を手軽に乾燥できます。



〔図10 くつ乾燥アタッチメント〕



〔図11 くつ乾燥イメージ〕



〔図12 衣類乾燥イメージ〕

8. 出し入れに便利な本体収納と持ち運びに便利なハンドル付き

各種アタッチメント、約90cm³の伸縮式ロングホースがしっかり収まる収納スペースで、カンタン収納を実現しました。出し入れにも手間がかかりません。また、持ち運びに便利なハンドルがついて、お部屋の移動もラクラク。毎日手軽に使用できます。



〔図13 アタッチメント収納イメージ〕



〔図14 本体ハンドルイメージ〕

■ふとん乾燥機「アッとドライ」の主な仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 680W
タイマー	最長 150 分(マイコン式)
電源コード	長さ:約 1.8m
ホース	長さ:約 90 cm(本体高さ含む)
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ
外形寸法	幅 28.3×奥行き 21.2×高さ 33.8 cm
本体質量	約 4.1kg(付属品含む)
吸気フィルター	アレルキャッチャーフィルター、HEPAフィルター
付属品	ふとん乾燥アタッチメント(収納時) 幅 24.0×長さ 30.5×高さ 4.9 cm くつ乾燥アタッチメント 幅 6.8×長さ 7.0×高さ 8.0 cm ふとん乾燥アタッチメントホルダー 幅 11.3×長さ 13.8×高さ 2.2 cm 専用デオドラント剤 6 包

※記載の製品仕様は開発中のものです。事前の予告なく変更になる場合がございます。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
