

2016年1月20日

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

## 小鼻周辺のお手入れがしやすい新形状ヘッド搭載 保湿サポート器「ハダクリエ」2機種を発売

うるおい効果で乾燥による小ジワが目立たない肌へ

HadaCrie Hot & Cool  
ハダクリエ ホット&クール

HadaCrie Hot  
ハダクリエ ホット



CM-N4000

ロゼホワイト(W)



CM-N840

ロゼホワイト(W)

日立コンシューマ・マーケティング株式会社(取締役社長:中村 晃一郎/以下、日立CM)は、小鼻周辺のお手入れがしやすい新形状ヘッドを搭載し、肌にやさしく保湿成分の角質層への浸透をサポートするコードレス仕様の「ハダクリエ ホット&クール」と、新たに温機能を付加した「ハダクリエ ホット」を2月19日から発売します。

### ■ 型式・価格および発売日

品名	型式	色	本体希望小売価格	発売日	当初月産台数
充電式保湿サポート器 「ハダクリエ ホット&クール」	CM-N4000	ロゼホワイト(W)	オープン価格	2月19日	15,000台
保湿サポート器 「ハダクリエ ホット」	CM-N840	ロゼホワイト(W)	オープン価格	2月19日	5,000台

### ■ 製品の特長と開発の背景

温熱ディンプルヘッドの高さを従来機種\*1より約1.7倍\*2上げることで、ヘッドの縁を使って小鼻や目の周りの細かな部位のお手入れがしやすくなりました。

上位モデルの「ハダクリエ ホット&クール」は、コードレスで使用できる充電式となり、1回の充電で約7回(フルモード)使用できるので、場所を選ばず更に使いやすくなりました。温冷Wヘッドを搭載し、「温クレンジング・温モイストアップ・温マスク・クール」4つのモードで、普段使用している化粧水\*3と化粧用コットンを使って、毛穴の汚れを引き出し、角質層までうるおいを浸透させ、仕上げに毛穴を引き締めます。

「ハダクリエ ホット」は温機能を新たに搭載し、各モード使用時間が3分間と従来機種「ハダクリエ」より2分短縮したため、忙しい方も毎日使用しやすくなりました。1時間充電で約14回(フルモード)使用でき、コンパクトタイプで携帯にも手軽で便利です。

肌の乾燥は小ジワの原因の一つでもあり、肌表面の角質は乾燥すると硬くなり、弾力が失われる傾向があります。また、乾燥した角質はひび割れた状態になりやすく、肌の水分や保湿成分が逃げやすい状態になります。本製品は、日立独自の電流波形により肌へやさしく保湿成分を角質層へ浸透させて、うるおい効果で乾燥による小ジワが目立たない肌づくりをサポートします。

本製品は、製造元である日立マクセル株式会社(取締役社長:千歳 喜弘)と共同開発したものです。日立CMは、今後も普段使用している化粧アイテムが使える、日頃の肌の悩みに応えるエステ家電商品を開発することで、更なる需要の拡大をめざします。

\*1 2014年発売機種「ハダクリエ ホット&クール」CM-N3000、「ハダクリエ」CM-N830

\*2 CM-N3000:約3.8mm、CM-N4000:約6.6mm

\*3 温クレンジングモードの場合は、ローションタイプの化粧水を使用し、乳液やゲル状のものは使用しないでください。鉱泉や水だけの化粧水など一部効果の現れにくい化粧水もあります。温モイストアップモードではとろみのある化粧水やゲル状などのオールインワンタイプの化粧水も使えます。

#### ■ビューティ家電ホームページ

<http://kadenfan.hitachi.co.jp/biyou/index.html>

#### ■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談センター 電話:0120-3121-11(フリーコール)

受付時間:9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)【年末年始をのぞく】

以上

## 添付資料

### ■保湿サポート器「ハダクリエ ホット&クール」「ハダクリエ ホット」の特長

#### 1. 細かな部位もお手入れしやすい新温熱ディンプルヘッド搭載(CM-N4000、CM-N840 共通)

ヘッドの高さを従来機種\*1より約 1.7 倍\*2 上げることで、小鼻周辺や目の周りの部位もお手入れしやすくなりました。

更に温熱ディンプルヘッドを保護する保護キャップを新たに付属し、コットンを固定するリングをつけたまま装着できるので、リングを紛失しにくくなりました。(CM-N4000 は、冷却ヘッドも保護できる形状です)



【図 1 新温熱ディンプルヘッド】



CM-N4000 従来機種(CM-N3000)

【図 2 コットンで取れる汚れ比較\*4】




【図 3 保護キャップ】

#### 2. コードレスで使える充電式で、場所を選ばず使用できる(CM-N4000)

1.5 時間の充電で約 7 回(全 4 モード)使用できるため、自宅だけでなく外出先や旅行などへも持ち運び、使用しやすくなりました。

全 4 モードを使用すると、化粧水の塗布のみより肌の水分量が約 1.3 倍\*5 高くなるため、夜お手入れすると、翌朝までうるおいを実感します。



【図 4 肌の水分量の変化\*5】

#### 3. 温機能を新搭載し、各モード 3 分の時短ケア(CM-N840)

温熱により毛穴を開かせることで、毛穴の奥の汚れを引き出しやすくなり、更に保湿成分の肌(角質層)への浸透もしやすくなります。従来機種「ハダクリエ」より各モード 2 分短縮したため、今まで全モード使うと 15 分かかっていたお手入れ時間が 9 分と短くなり、忙しい方も毎日使用しやすくなりました。

1 時間の充電で約 14 回(全モード)使用でき、本体もコンパクトなため携帯に便利です。

\*4 CM-N4000 と 2014 年発売機種 CM-N3000 の温クレンジングモード(各 3 分間使用)での比較。CM-N840 でも同等の効果があります。

\*5 当社調べ。「CM-N4000」4 モードを使用時と、「化粧水を塗布のみ」で肌の水分量の変化を比較。温度 20~22℃、湿度 48%~55% の場合。CM-N4000 平均約 419 μs、化粧水を塗布のみ平均約 325 μs。CM-N840 の各モードの場合と効果は同じです。

■「ハダクリエ ホット&クール」の主な仕様

型式	CM-N4000
色	ロゼホワイト(W)
電源(電源アダプター)	AC100-240V(50-60Hz) 充電式
入力容量	16VA
消費電力	約 8W
切替ボタン	モード切替・レベル切替(弱・中・強)
モード・強弱表示	LED 点灯
オートオフ機能	3 分間使用で自動停止(温クレンジング/温モイストアップ/温マスク) クールモードは 1 分 50 秒で自動停止(準備時間 10 秒)
コード長	約 1.8m
本体質量	約 190g
外形寸法	幅 49 × 高さ 161 × 奥行 57mm
付属品	電源アダプター・リング(2 個)・保護キャップ

■「ハダクリエ ホット」の主な仕様

型式	CM-N840
色	ロゼホワイト(W)
電源(電源アダプター)	AC100-240V(50-60Hz) 充電・交流式両用
入力容量	16VA
消費電力	約 8W
切替ボタン	モード切替・レベル切替(弱・中・強)
モード・強弱表示	LED 点灯
オートオフ機能	3 分間使用で自動停止
コード長	約 1.8m
本体質量	約 110g
外形寸法	幅 45 × 高さ 149 × 奥行 44mm
付属品	電源アダプター・リング(2 個)・保護キャップ

以上

---

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---