

News Release

2018年10月5日

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

新開発の専用デオドラント剤&運転時間約100分の「ダニ対策コース」搭載 ふとん乾燥機「アットドライ」2機種を発売



HFK-VH1000

ウイステリア(V) プラチナ(S)

HFK-VL2

ヴィジョナリーミント(G)

日立コンシューマ・マーケティング株式会社(取締役社長:須藤 利昭/以下、日立 CM)は、ダニ対策機能を強化し、静音コースを新たに搭載したふとん乾燥機「アットドライ」2機種を11月中旬から発売します。

上位モデルの HFK-VH1000 は「ダニ対策コース」を、シングルふとんの場合、1回約100分運転を実現しました。また、「ダニ対策コース」専用のデオドラント剤を新たに開発し、温風と共にハーブの香りをふとんに送り込むことができます。

コンパクトタイプの HFK-VL2 は、ふとん乾燥アタッチメントをホースに接続したまま、簡易的に収納することができようになり、衣類乾燥もセットがしやすくなりました。

■新商品の開発背景

共働きや高齢化の影響で、日中に家事に費やす時間が減っていることや、ふとんの上げ下ろしが重労働となり、ふとんを干すことが困難なことに加え、近年は梅雨から夏にかけての悩みとして、ふとんの湿気やダニの繁殖を抑えたいという声が増えてきています。家事の時短・省手間、効率化が求められている中、これらのニーズに応えるため、従来機種から搭載している「ダニ対策コース」の改良とダニ対策専用のデオドラント剤を新たに開発しました。また、お子さまの就寝時間帯や、単身世帯など、運転音が気になる時間、お部屋でも使用できるよう、新たに「静音コース」を搭載させ、あらゆる使用シーンに対応したふとん乾燥機を提案します。

■新商品の主な特長

<HFK-VH1000>

1.専用デオドラント剤&運転時間約 100 分の「ダニ対策コース」で、簡単に湿気・ダニ対策 **NEW**

「ダニ対策コース」は1回の運転時間を約 100 分で完了させることができます。(*1)ダニ対策専用のデオドラント剤を使用することで、温風と共にハーブの香りをふとん内に広げることができます。

2.「静音コース」搭載で時間帯・お部屋を問わず使用できる **NEW**

運転音を約 30dB まで抑えた「静音コース」を新搭載。(*2) 温風温度も約 50℃以下(*3)に抑えています。

<HFK-VL2>

1.簡易収納、簡易衣類乾燥でセットの手間を省く **NEW**

「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに接続したまま、簡易収納、簡易衣類乾燥が可能となりました。ホースを伸ばすだけでセットが完了するので、当社従来機種に比べ、セットの手間を軽減しました。また、「ふとん乾燥アタッチメント」を上向きに固定するだけで、衣類乾燥も行うことができます。

(*1) 当社調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温 20℃湿度約 65%の場合。使用条件により異なります。

(*2) 「静音コース」以外は約 50dB。「しっかりコース」に比べ、設定時間は長くなります。

(*3) 「しっかりコース」は約 60℃。

■型式・価格および発売日

品名	型式	色	希望小売価格	発売日	当初月産台数
ふとん乾燥機 「アツとドライ」	HFK-VH1000	ウイステリア(V) プラチナ(S)	オープン価格	11月中旬	18,000台
ふとん乾燥機 「アツとドライ」	HFK-VL2	ヴェイジョナリーミント (G)	オープン価格	11月中旬	8,000台

■ふとん乾燥機ホームページ

<http://www.hitachi-ls.co.jp/product/life/hfk/index.html>

■お客様からのお問い合わせ先およびカタログ請求先

お客様相談窓口 電話:0120-8802-28(フリーコール)

受付時間:9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)【年末年始をのぞく】

添付資料

■ふとん乾燥機「アツとドライ」HFK-VH1000 の主な特長

1.専用デオドラント剤&運転時間約 100 分の「ダニ対策コース」で、簡単に湿気・ダニ対策 **NEW**

天然由来の植物成分(ユーカリ油、ペパーミント油)を使った香料を配合した、ダニ対策コース専用の「天然ハーブデオドラント剤」を「ふとん乾アタッチメント」にセットして運転することで、温風と共にハーブの香りをふとんに広げることができます。

「ダニ対策コース」が約 100 分になり、手軽にダニ対策ができるようになりました。(*1)

(*1) 当社調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温 20℃湿度約 65%の場合。使用条件により異なります。

2.「静音コース」搭載で時間帯・お部屋を問わず使用できる **NEW**

運転音を約 30dB(*2)まで抑えたコース。温風温度も約 50℃以下(*3)に抑えています。



[図 1 HFK-VH1000 操作部]

(*2) 「静音コース」以外は約 50dB。「しっかりコース」に比べ、設定時間は長くなります。

(*3) 「しっかりコース」は約 60℃。

3.3D ブロー方式の「ふとん乾燥アタッチメント」

温風が上下左右・前後に広がる 3D ブロー方式の「ふとん乾燥アタッチメント」でふとんを素早く均一に乾燥します。さらに、「ふとん乾燥アタッチメント」は左右・前方向に伸ばし、広げることで、約 30 分(*4)のスピード乾燥をすることができます。



[図 2 HFK-VH1000 ふとん乾燥アタッチメント]



[図 3 ふとん乾燥時イメージ]

(*4) 当社調べ。シングルサイズ(綿ふとん以外)「しっかりコース」の場合。室温 20℃、湿度約 65%の場合。使用条件により異なります。

4.敷ふとん両面乾燥

「ふとん乾燥アタッチメント」で敷ふとんを挟むようにセットすると、敷ふとんの裏側まで温風を送ることができ、1度の運転で敷ふとんを同時に両面乾燥させることができます。



[図4 敷ふとん両面乾燥イメージ]

5.その他の特長

- ・「HEPA フィルター」と「アレルキャッチャーフィルター」のダブルフィルター方式
- ・くつ乾燥、衣類乾燥にも対応
- ・ベッドの乾燥はタテ置き、床敷きふとんの乾燥にはヨコ置きと場所に合わせて置き方を選べる
- ・ベビーふとんからダブルサイズふとんまで対応

■ふとん乾燥機「アツとドライ」HFK-VL2 の主な特長

1.簡易収納、簡易衣類乾燥でセットの手間を省く **NEW**

従来からのコンパクト、軽量はそのままに、「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに接続したまま簡易収納が可能となりました。ホースを伸ばすだけでセットが完了するので、当社従来機種に比べ、セットの手間を軽減しました。また、「ふとん乾燥アタッチメント」を上向きにセットするだけで、衣類乾燥も可能です。



[図5 HFK-VL2 簡易収納イメージ]



[図6 HFK-VL2 衣類乾燥イメージ]

2.その他の特長

- ・「アレルキャッチャーフィルター」搭載
- ・くつ乾燥、衣類乾燥にも対応
- ・ベッドの乾燥はタテ置き、床敷きふとんの乾燥にはヨコ置きと場所に合わせて置き方を選べる
- ・ベビーふとんからダブルサイズふとんまで対応

■「アットドライ」の主な仕様

型式	HFK-VH1000	HFK-VL2
色	ウイステリア(V) プラチナ(S)	ヴィジョナリーミント(G)
定格電圧	AC100V(50-60Hz)	
消費電力	最大 680W	最大 420W
電源コード	長さ:約 1.9m	
ホース	長さ約 90 cm	長さ約 85 cm
安全装置	温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ	
本体質量	約 4.3kg(付属品含む)	約 2.9kg(付属品含む)
外形寸法	幅 28.3×高さ 33.8×奥行 21.7 cm	幅 14.4×高さ 31.3×奥行 23.2 cm
吸気フィルター	HEPA フィルター・アレルキャッチャーフィルター	アレルキャッチャーフィルター
付属品	ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー、専用デオドラント剤各種	ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
