

News Release


2019年4月9日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

心地よさにこだわった機能を充実させるために、さらなる微風(うちわ風)をハイポジション扇に搭載

らくらく扇

DCモーター搭載モデルを含む扇風機 7 機種を発売



日立グローバルライフソリューションズ株式会社(取締役社長:谷口 潤)は、扇風機を使用する人がさまざまなシーンで心地よさを体感できる DC モーター搭載のハイポジション扇 HEF-DH2000A を含む、扇風機 7 機種を 4 月中旬より発売します。

タイプ別には、ハイポジション扇 1 機種、リビング扇 4 機種、コンパクト扇 1 機種、スリムファン 1 機種を展開します。また全 7 機種中 5 機種を DC モーター搭載モデルとし、使い方や部屋に合わせて選べるラインアップとしました。

■新製品の開発背景

扇風機は夏に欠かすことのできない家電製品として浸透しています。その一方で扇風機の風を苦手とする方もおられます。そこで今回当社では、心地よさにこだわり、穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」を採用した新製品を提案します。

■新製品の主な特長<ハイポジション扇(DC モーター)HEF-DH2000A>

1. 穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」

DC モーターの特性である低速回転を生かした穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」を採用しました。ほのかに感じる心地のよい風によって、扇風機の風が苦手な方も安心してご使用いただけます。

2. 室温に合わせて風量切替「温度センサー」

「温度センサー」によって、室温を感知しながら、「つよめ」「よわめ」の 2 つのモードに合わせて自動で風量を切り替えることができます。

3. お好みの位置に風向きを調節できる「こっち向いてボタン」

リモコン操作で左右の風向きの調節ができる「こっち向いてボタン」によって、離れた場所で涼んでいる時でも、リモコン操作でお好みの位置に風向きを調節することができるので、扇風機の近くまで移動して調節を行う煩わしさがありません。

■型式および発売日

タイプ	型式	リモコン	本体希望小売価格	発売日
ハイポジション扇(DC モーター)	HEF-DH2000A	有	オープン価格	4月中旬
リビング扇(DC モーター)	HEF-DL900A			
	HEF-DL300A			
コンパクト扇(DC モーター)	HEF-DC700A			
リビング扇	HEF-AL300A	無		
	HEF-AL100A			
スリムファン(DC モーター)	HSF-DS500A	有		

■需要動向

2019年度の扇風機の需要は、約450万台(前年比98%)、DCモーター搭載モデルでは約160万台(前年比100%)となる見込みです(当社調べ)。

■お客様お問い合わせ先

お客様相談センター

電話 0120-8802-28 (フリーコール) ※携帯電話・PHSからもご利用できます

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) ※年末年始を除く

以上

(添付資料)

■ハイポジション扇(DC モーター)HEF-DH2000A の主な特長

1. 穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」

DC モーターの特性である低速回転を生かした穏やかでやさしい「微風(うちわ風)」を採用しました。ほのかに感じる心地のよい風によって、扇風機の風が苦手な方も安心してご使用いただけます。

2. 室温に合わせて風量切替「温度センサー」

「温度センサー」によって、室温を感知しながら、「つよめ」「よわめ」の 2 つのモードに合わせて自動で風量を切り替えることができます。



*画像はイメージです。


*設定風量:「5」、モード:「つよめ」の場合

*28℃以上では設定した風量で運転します。

*温度は目安です。感知する温度は、同じ室内でも場所によって温度が異なるため、室内の温度計と差が出る場合があります。

3. お好みの位置に風向きを調節できる「こっち向いてボタン」

リモコン操作で左右の風向きの調節ができる「こっち向いてボタン」によって、離れた場所で涼んでいる時でも、リモコン操作でお好みの位置に風向きを調節することができるので、扇風機の近くまで移動して調節を行う煩わしさがありません。



4. 箱から出してすぐに使える「組み立ていらず」のらくらく扇

スタンドとベースが一体型構造で、羽根やガードも取り付けてあるので、組み立ての手間がかかりません。

らくらく扇



上面の緩衝材とビニール袋は
はずしています

5. DC モーター採用で省エネルギー

消費電力:風量最小運転時 1.6W(左右首振りなし)

風量最大運転時 21W(左右首振りあり)

6. 「微風(うちわ風)」から「強風」まで選べる風量 8 段階

DC モーター搭載により、うちわで扇ぐような穏やかでやさしい微風(うちわ風)運転からパワフルな強風運転まで、風量を 8 段階から選べます。

7. 天井付近の空気のかくはん便利な「上方向角度調節約 90°」

上方向に約 90°角度調節することで、風通しの悪い天井の隅などの空気や、冬の暖房使用時に天井付近のたまった暖かい空気をかくはんします。

*下方向約 10°～上方向 90°まで 11 段階に調節できます。



8. その他便利機能

- ・快適操作のタッチキー(切/入ボタン除く)
- ・見やすい表示パネル
- ・やさしい風を生み出す「8 枚羽根」
- ・就寝時などシーンによって選べる「減灯&消音」
 - *表示部が暗くなり、操作音が消えます。
- ・1～9 時間まで 1 時間ごとに設定できる「切・入同時タイマー」
- ・2 種類の「リズム運転」/「おやすみ運転」
- ・リモコンで首振り操作可能
- ・リモコンを本体に収納可能
- ・持ちやすくて運びやすい「大型ハンドル」搭載
- ・指が入りにくい「保護リング付ガード」
- ・「チャイルドロック」機能
- ・使い方に合わせて選べる左右首振り角度調節(約 45°・70°・90°)



緑色のLED表示で視認性が良く、動作状態がわかりやすい表示パネル。操作部は指でふれるだけで快適に操作できる「タッチキー」を採用。
※切/入ボタン除く

■リビング扇(DC モーター)HEF-DL900A の主な特長

1. DC モーター採用で省エネルギー

消費電力:風量最小運転時 2.0W(左右首振りなし)

風量最大運転時 21W(左右首振りあり)

2. 「微風(うちわ風)」から「強風」まで選べる風量 6 段階


シーンに合った風量を微風(うちわ風)から強風の 6 段階から選択できます。

3. 就寝時などシーンによって選べる「減灯&消音」

就寝時の妨げにならないように、減灯&消音機能を搭載しました。表示部を減灯し、操作音を消音することができます。

4. やさしい風を生み出す「8 枚羽根」

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。



画像はイメージ

5. その他便利機能

- ・快適操作のタッチキー(切/入ボタン除く)
- ・見やすいデジタル表示
- ・1～9 時間まで 1 時間ごとに設定できる「切・入同時タイマー」
- ・「リズム運転」/「おやすみ運転」
- ・リモコンで首振り操作可能
- ・リモコンホルダー付き
- ・持ちやすくて運びやすい「大型ハンドル」搭載
- ・指が入りにくい「保護リング付ガード」
- ・「チャイルドロック」機能
- ・使い方に合わせて選べる左右首振り角度調節(約 45°・70°・90°)



■リビング扇(DC モーター)「HEF-DL300A」の主な特長

1. 箱から出してすぐに使える「組み立ていらず」のらくらく扇

羽根やガード、ベースも取り付けがあるので、組み立ての手間がかかりません。

らくらく扇



上面の緩衝材とビニール袋は
はずしています

2. 操作がかんたんな「でかボタン」

大きなボタンと大きな表示で機能が見やすく操作もかんたんです。



3. 持ち運びに便利な軽量設計

本体質量約 3.0kg。他のモデルに対して軽量化することで、使いたい場所へ、気軽に持ち運ぶことができます。

*2019年当社扇風機 HEF-DL900A 本体質量 約 3.8kg と比較

4. DC モーター採用で省エネルギー

消費電力:風量最小運転時 1.7W(左右首振りなし)


風量最大運転時 21W(左右首振りあり)

5. 「微風(うちわ風)」から「強風」まで選べる風量 6 段階

シーンに合った風量を微風(うちわ風)から強風の 6 段階から選択できます。

6. やさしい風を生み出す「8 枚羽根」

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。



画像はイメージ

7. その他便利機能

- ・大きく見やすい LED 運転表示
- ・就寝時などシーンによって選べる「減灯&消音」
*表示部が暗くなり、操作音が消えます。
- ・1、2、4、6 時間から選べる「切タイマー」
- ・リモコンで首振り操作可能
- ・リモコンホルダー付き
- ・指が入りにくい「保護リング付ガード」
- ・「チャイルドロック」機能

■コンパクト扇(DC モーター)「HEF-DC700A」の主な特長

1. 持ち運んでいろいろな場所で活躍「コンパクトタイプ」


DC モーター搭載のコンパクトモデル。
全ラインナップ中、最軽量となる本体質量約 2.3kg で
使いたい場所へ、気軽に持ち運ぶことができます。

2. コンセントもすっきり「AC アダプタ内蔵」

直径 26.0cm のコンパクトなベースに、AC アダプタを内蔵。
お部屋のコンセントもスッキリと使えます。

3. お部屋全体の空気をかくはん「上下・左右立体首振り」

上下約 50°・100°、左右約 90° の範囲で立体的に首振り運転。
上下と左右、それぞれ設定できるのでバリエーション豊かな風で、
お部屋全体の空気をかくはんしたり、しっかり涼んだり、
使い方に合わせて設定できます。



4. 箱から出してすぐに使える「組み立ていらず」のらくらく扇

スタンドとベースが一体型構造で、羽根やガードも
取り付け済みのため、組み立ての手間がかかりません。

らくらく扇



画像は上面の緩衝材とビニール袋は、
はずしています。

5. DC モーター採用で省エネルギー

消費電力: 風量最小運転時 1.6W(上下・左右首振りなし)
風量最大運転時 12W(上下・左右首振りあり)

6. 「微風(うちわ風)」から「強風」まで選べる風量 8 段階

DC モーター搭載により、うちわで扇ぐような穏やかでやさしい微風(うちわ風)運転からパワフルな
強風運転まで、風量を 8 段階から選べます。

7. その他便利機能

- ・操作がかんたん「でかボタン」
- ・就寝時などシーンによって選べる「減灯&消音」
- ・1・2・4・6 時間から選べる「切・入同時タイマー」
※「スタイマー」での運転時間は約 2 時間、運転風量は 3 です。
- ・「リズム運転」
- ・リモコンで首振り操作可能
- ・リモコンホルダー付き
- ・指が入りにくい「保護リング付ガード」
- ・「チャイルドロック」機能

■リビング扇 HEF-AL300A(リモコン付きタイプ)の主な特長

1. 「微風(うちわ風)」から「強風」まで選べる風量 4 段階

シーンに合った風量を微(うちわ風)・弱・中・強の
4 段階から選択できます。



画像はイメージ

2. 就寝時などシーンによって選べる「減灯&消音」

就寝時の妨げにならないように、減灯&消音機能を搭載しました。表示部を減灯し、操作音を消音することができます。

3. 就寝も目覚めも快適に、「切・入同時タイマー」

1、2、4、6 時間から選べる「切・入同時タイマー」で、就寝も目覚めも快適に過ごせます。

4. 生活シーンに合わせて選べる「リズム運転」「おやすみ運転」

「リズム運転」

- ・微(うちわ風)～強の風量設定ごとに風量がリズムカルに変化し、心地よい風を送ります。
- ・切・入タイマー時間を設定できます。

「おやすみ運転」

- ・風量「弱」で運転開始後、約 20 分ごとに風量が 1 段階ずつ下がります。
運転時間は約 10 時間、または約 2 時間です。
- ・風量、切タイマー時間(2 時間設定時のみ)を変更できます。

*入タイマー設定はできません。

5. やさしい風を生み出す「8 枚羽根」

風を送り出す間隔を短くし、風の切れ目の少ないやさしい風を実現しました。


6. その他便利機能

- ・操作がかんたんな「でかボタン」
- ・リモコンで首振り操作可能
- ・リモコンホルダー付き
- ・持ちやすくて運びやすい「大型ハンドル」搭載
- ・指が入りにくい「保護リング付ガード」
- ・「チャイルドロック」機能

■リビング扇 HEF-AL100A(リモコン無しタイプ)の主な特長

1. 「弱風」から「強風」まで選べる風量 3 段階

シーンに合った風量を弱・中・強の 3 段階から選択できます。



画像はイメージ

2. 就寝時などシーンによって選べる「減灯&消音」

就寝時の妨げにならないように、減灯&消音機能を搭載しました。表示部を減灯し、操作音を消音することができます。

3. 就寝を快適に、「切タイマー」

1、2、6 時間から選べる「切タイマー」で、就寝も快適に過ごせます。

4. 生活シーンに合わせて選べる「リズム運転」

「リズム運転」

- ・弱～強の風量設定ごとに風量がリズムカルに変化し、心地よい風を送ります。
- ・切タイマー時間を設定できます。

5. その他便利機能

- ・操作がかんたん「でかボタン」
- ・持ちやすく運びやすい「大型ハンドル」搭載
- ・指が入りにくい「保護リング付ガード」
- ・「チャイルドロック」機能

■スリムファン(DC モーター)「HSF-DS500A」の主な特長

1. DC モーター採用で省エネルギー

消費電力:風量最小運転時 5.5W(左右首振りなし)

風量最大運転時 18W(左右首振りあり)

2. 首振り動作が気にならない「内部スイング」

内部スイング(約 55°)により首振り時に本体が回らないので、動作が気になりません。



画像はイメージ

3. 「微風(うちわ風)」から「強風」まで選べる風量 6 段階

シーンに合った風量を微風(うちわ風)から強風まで、6段階から選べます。



画像はイメージ

4. 室温に合わせて風量切替「温度センサー」

室温を感知し、「つよめ・よわめ」の2つのモードで自動的に風量を切り替えます。



*画像はイメージです。

*設定風量:「5」、モード:「つよめ」の場合

*28℃以上では設定した風量で運転します。

*温度は目安です。感知する温度は、同じ室内でも場所によって温度が異なるため、室内の温度計と差が出る場合があります。

5. 表示部分が見やすい「液晶表示」

視認性が良く動作状態がわかりやすいバックライト付きの液晶表示を採用しました。



6. その他便利機能

・就寝時などシーンによって選べる「減灯&消音」

*表示部が暗くなり、操作音が消えます。

・1～9 時間まで 1 時間ごとに設定できる「切・入同時タイマー」

・「リズム運転」/「おやすみ運転」

・リモコンで内部首振り操作可能

・リモコンホルダー付き

・「チャイルドロック」機能

・取り外し可能「吸気フィルター」

吸気フィルター



■主な仕様

<ハイポジション扇・リビング扇・コンパクト扇>

型式	HEF-DH2000A	HEF-DL900A	HEF-DL300A	HEF-DC700A
定格電圧	100V	100V	100V	100V
定格消費電力 (50/60Hz)	21W※1	21W※1	21W※1	12W※2
羽根径	30cm	30cm	30cm	20cm
羽根枚数	8枚	8枚	8枚	5枚
質量	約 5.2kg	約 3.8kg	約 3.0kg	約 2.3kg
本体サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 37.1×36.0× 81.0~110.0cm	約 37.0×37.0× 73.5~95.0cm	約 36.0×36.0× 73.0~90.0cm	約 26.0×26.0× 50.0~62.0cm
個装箱サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 83×38×37cm	約 70×19×38cm	約 75×38×38cm	約 55×31×38cm
コードの長さ	約 2.2m	約 1.7m	約 1.7m	約 1.7m
DC モーター	○	○	○	○
タッチキー	○	○	-	-
組み立ていらず	○	-	○	○
風量設定	8段階 微(うちわ風)~強	6段階 微(うちわ風)~強	6段階 微(うちわ風)~強	8段階 微(うちわ風)~強
ワンタッチ風量 キー	○	○	-	-
リモコン (収納場所)	○ (本体側面)	○ (リモコンホルダー)	○ (リモコンホルダー)	○ (リモコンホルダー)
高さ調節	81.0~110.0cm	73.5~95.0cm	73.0~90.0cm	50.0~62.0cm
首振り操作	リモコン/本体	リモコン/本体	リモコン/本体	リモコン/本体
左右首振り角度 調節	約 45° 70° 90°	約 45° 70° 90°	約 75°	約 90°
こっち向いてボ タン	○	-	-	-
上下方向角度 調節(手動)	上方向:約 90° 下方向:約 10°	上方向:約 20° 下方向:約 10°	上方向:約 24° 下方向:約 12°	-
リズム運転	○ (通常/やわらか)	○	-	○
おやすみ運転	2・10 時間	2・10 時間	-	-
切・入同時タイ マー	1~9 時間まで 1 時間ごと	1~9 時間まで 1 時間ごと	1・2・4・6 時間 切タイマーのみ	1・2・4・6 時間
温度センサー	○	-	-	-
減灯・消音	○	○	○	○
チャイルドロック	○	○	○	○
大型ハンドル	○	○	-	-

<リビング扇・スリムファン>

型式	HEF-AL300A	HEF-AL100A	HSF-DS500A
定格電圧	100V	100V	100V
定格消費電力 (50/60Hz)	39/42W ^{※1}	36/39W ^{※1}	18W ^{※1}
羽根径	30cm	30cm	—
羽根枚数	8枚	5枚	—
質量	約 3.9kg	約 3.4kg	約 3.7kg
本体サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 37.1×37.1× 73.5~95.0cm	約 37.0×37.0× 73.5~95.0cm	約 28.0×28.0× 94.0cm
個装箱サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 70×19×38cm	約 70×19×38cm	約 95×19×23cm
コードの長さ	約 1.7m	約 1.7m	約 1.7m
DC モーター	—	—	○
タッチキー	—	—	○
組み立ていらず	—	—	—
風量設定	4段階 微(うちわ風)・弱・中・強	3段階 弱・中・強	6段階 微(うちわ風)~強
ワンタッチ風量キー	—	—	○
リモコン (収納場所)	○ (リモコンホルダー)	—	○ (リモコンホルダー)
高さ調節	73.5~95.0cm	73.5~95.0cm	—
首振り操作	リモコン/本体	本体	リモコン/本体
左右首振り角度調節	約 75°	約 75°	約 55°
こっち向いてボタン	—	—	—
上下方向角度 調節(手動)	上方向:約 20° 下方向:約 10°	上方向:約 20° 下方向:約 10°	—
リズム運転	○	○	○
おやすみ運転	2・10 時間	—	2・10 時間
切・入同時タイマー	1・2・4・6 時間	1・2・6 時間 切タイマーのみ	1~9 時間まで 1 時間ごと
温度センサー	—	—	○
減灯・消音	○	○	○
チャイルドロック	○	○	○
大型ハンドル	○	○	—

※1 最大風量時(左右首振りあり)の数値です。※2 風量最大時(上下・左右首振りあり)の数値です。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
