

News Release

2019年4月16日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

持ちやすさ・使いやすさに配慮したデザインの マイナスイオンドライヤー「イオンケア」シリーズ 2機種を発売

IONCARE
イオンケア



レッド(R)



ネイビーブルー(A)



ホワイト(W)



ピンク(P)

HID-T600B

HID-T500B

日立グローバルライフソリューションズ株式会社(取締役社長:谷口 潤)は、トライアングルをコンセプトとした新デザインを採用することで、握りやすく持ち替えやすい「エルゴグリップ」や、フィットしてしっかり固定できる「サムグリップ」を新たに採用したマイナスイオンドライヤー「イオンケア」HID-T600B・HID-T500Bを5月中旬より発売します。

■新製品の開発背景

ドライヤーは主要なヘアケア製品のひとつとして、家庭に広く普及しています。お客様の使い方目をもとに、さまざまな握り方や持ち方で、いろいろな方向から風を当ててヘアドライをされています。そこで今回当社では、持ちやすさ・使いやすさに配慮したデザインの新製品を提案します。

■新製品の主な特長<マイナスイオンドライヤー「イオンケア」HID-T600B・HID-T500B>

1. 持ちやすさ・使いやすさに配慮した「エルゴグリップ」&「サムグリップ」 **New**

本製品は、トライアングルデザイン(図1)を新採用し、使い勝手の向上を図りました。グリップにトライアングル形状を採用することで、さまざまな握り方をしても手元にフィットする「エルゴグリップ」や、グリップの親指が当たる部分にシリコン製の親指置きを新設することで、手のすべりを抑える「サムグリップ」といった新形状により、ヘアドライ時の持ちやすさ・使いやすさに配慮しています(図2)。



[図1 トライアングルデザイン] [図2 エルゴグリップ・サムグリップ]

2. 大風量で素早く乾燥

HID-T600Bは1.9m³/分^(*1)、HID-T500Bは1.5m³/分^(*2)の大風量タイプで、髪を素早く乾燥します。

3. マイナスイオン搭載

マイナスイオンがドライ時の静電気を抑え、まとまりのある仕上がりを実現します。

(*1) 最大風量(TURBO時、集風ノズルなしの状態)。

(*2) 最大風量(DRY時、集風ノズルなしの状態)。

■型式および発売日

タイプ	型式	最大風量	本体色	本体希望小売価格	発売時期
マイナスイオン ドライヤー	HID-T600B	1.9m ³ /分	レッド(R)、ネイビーブルー(A)	オープン価格	5月中旬
	HID-T500B	1.5m ³ /分	ホワイト(W)、ピンク(P)		

■新製品の主な仕様

型式	HID-T600B	HID-T500B
消費電力	1200W(TURBO - HOT時) 500W(SET - HOT時)	1100W(DRY - HOT時) 470W(SET - HOT時)
本体寸法	幅 243 × 高さ 231 × 奥行 101mm(集風ノズル含む)	
本体質量	約 605g(集風ノズル含まず)	
電源コード	約 1.8m	
付属品	集風ノズル、取扱説明書	

■需要動向

2019年度のピストル形ドライヤーの需要は約363万台(前年比101%)と堅調に推移する見込みです(当社調べ)。

■お客様お問い合わせ先

お客様相談センター

電話 0120-8802-28 (フリーコール) ※携帯電話・PHSからもご利用できます

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) ※年末年始を除く

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
