

News Release

2019年8月1日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

日立独自の「ラク旨グリル&オープン」で多彩な料理をもっと手軽においしく コネクテッド家電のIHクッキングヒーター「火加減マイスター」を発売



プレミアムブラック(K)
HT-M350KTWF

日立グローバルライフソリューションズ株式会社(取締役社長:谷口 潤)は、日立独自の「ラク旨グリル&オープン」^{(*)1}で多彩な料理をもっと手軽においしく作れる、コネクテッド家電^{(*)2}の3口IHクッキングヒーター「火加減マイスター」HT-M350T・M150Tシリーズ4機種を10月1日から発売します。

本製品は、グリル部のオート調理に、解凍の手間を省いて冷凍の魚をそのまま調理できるメニューを追加するなどオートメニューを拡充するとともに、新開発の「日立IHクッキングヒーターアプリ」^{(*)3}でスマートフォンと連携し、利便性を向上させました。また、上面にガラスを用いた(排気口を除く)「フラットトッププレート[プレミアム]」を採用し、奥まですっきり美しく、キッチンと調和するデザインを実現しています。

■新製品の開発背景

当社が行ったIHクッキングヒーターのお客様調査によると、従来製品を購入して良かった点として、「オートメニュー拡充」、「グリルやトッププレートのお手入れが簡単」という意見が上位にあがりました。また、普段の調理で手間に感じる点として「献立を考える」との意見が多く寄せられ、さらに献立を考える際、多くの方がレシピサイトやレシピアプリを使用していることがわかりました。

こうしたことから、オートメニューをさらに拡充し、引き続きお手入れのしやすさに配慮するとともに、専用のスマートフォンアプリを新たに開発することで、手軽においしい料理が作れるIHクッキングヒーターを提案します。

■新製品の主な特長<IHクッキングヒーター「火加減マイスター」HT-M350T・M150Tシリーズ>

1. グリル部で手軽においしく、「魚焼き調理」に「冷凍のまま」メニューを追加、煮物など水を入れずに作る「水なし調理」を採用 **New**

「ラク旨グリル&オープン」を使った「魚焼き調理」に、解凍の手間を省いて冷凍の魚をそのまま調理できる「冷凍のまま」メニューを追加しました。また、食材が持つ水分と調味料のみでおいしく仕上げる「水なし調理」を新たに採用しました。多彩な料理がもっと手軽においしく作れます。

2. 奥まですっきり美しく、お手入れ簡単な「フラットトッププレート[プレミアム]」 **New**

上面にガラスを用いた(排気口を除く)「フラットトッププレート[プレミアム]」を採用し、奥まですっきり美しく、キッチンと調和するデザインを実現しました。フラットだからサッと拭けてお手入れも簡単です。

3. 「日立IHクッキングヒーターアプリ」で献立決めや調理の設定がスマートフォンでラクラク **New**

本体が「日立IHクッキングヒーターアプリ」でスマートフォンと連携し、レシピが検索しやすく、またアプリがおすすめのレシピを提案して、それを簡単に本体に設定できるなど、毎日の調理をサポートします。

このほか、IH クッキングヒーター「火加減マイスター」シリーズとして、本製品からスマートフォン連携の機能を除いた HT-M300T・M200T・M100T シリーズと、「ラク旨グリル&オープン(専用フタなし)」を使った「魚焼き調理」に「冷凍のまま」メニューを追加した HT-M9T・M8T・M8AT シリーズを同時発売します。

(*1) グリル部に用いる「ラク旨グリル」(波皿)、「ラク旨オープン」(平皿)と、組み合わせて使う「専用フタ」を引き続き採用しています。

(*2) コネクテッド家電とは、インターネットやスマートフォンとデータ送受信する機能を持つ家電製品です。

(*3) Android6.0 以上、iOS10.0 以降に対応予定です。インターネット接続環境と無線 LAN ルーターが必要です。Android は、Google LLC.の登録商標です。アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。

■型式および発売日

シリーズ	タイプ	IH 火力 ^(*4)	型式・機種数	カラー	本体価格(税別) ^(*5)	発売日
HT-M350T (コネクテッド家電)	3口IH ダブルオールメタル対応	3.2kW (左右) 2.0kW (中央)	HT-M350KTWF など2機種	プレミアムブラック(K)	449,000円 ～469,000円	10月1日
HT-M150T (コネクテッド家電)	3口IH 鉄・ステンレス対応		HT-M150KTWF など2機種		380,000円 ～400,000円	
HT-M300T	3口IH ダブルオールメタル対応		HT-M300XTWF など4機種	パールホワイト(W) メタリックグレー(H)	419,000円 ～449,000円	
HT-M200T	3口IH オールメタル対応		HT-M200XTWF など4機種		380,000円 ～410,000円	
HT-M100T	3口IH 鉄・ステンレス対応		HT-M100XTWF など4機種		350,000円 ～380,000円	
HT-M9T	3口IH 鉄・ステンレス対応	3.2kW (左右) 2.0kW (中央)	HT-M9XTWF など4機種	パールホワイト(W) メタリックグレー(H)	306,000円 ～336,000円	
HT-M8T		3.2kW (左右)	HT-M8STWF など2機種	シルバー(S)	276,000円 ～296,000円	
HT-M8AT		1.6kW (中央)	HT-M8AKTWF など2機種	ディープブラック(K)	276,000円 ～296,000円	

※仕様の詳細については P.7、P.8 の仕様表をご覧ください。

(*4) 鉄・ステンレス鍋加熱時、火力(W)は入力値です。

(*5) この価格は、本体に係る事業者向けの「積算見積価格」であり、一般消費者向けの小売販売価格を示したものではありません。

■需要動向

2019年度の家庭用IHクッキングヒーターの需要は、約79万台(前年比103%)とIHクッキングヒーターの持つ利便性、安全性などのメリットの浸透により安定した需要を見込んでいます(当社調べ)。

■お客様お問い合わせ先

お客様相談センター

電話 0120-3121-11(フリーコール) ※携帯電話・PHS から 050-3155-1111(有料)

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日) ※年末年始を除く

■IHクッキングヒーターホームページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/>

以上

(添付資料)

■IH クッキングヒーター「火加減マイスター」HT-M350T・M150T シリーズの詳細説明

1. グリル部で手軽においしく、「魚焼き調理」に「冷凍のまま」メニューを追加、煮物など水を入れずに作る「水なし調理」を採用 **New**

本製品では、グリル部に日立独自のグリル調理用の「ラク旨グリル」(波皿)^{(*)1}および、オーブン調理用の「ラク旨オープン」(平皿)^{(*)2}の 2 種類の専用皿と、組み合わせて使う「専用フタ」を引き続き搭載しました(図 1)。これらを組み合わせて調理するオート調理のうち、「魚焼き調理」に、忙しい時にも解凍の手間を省いて冷凍の魚をそのまま焼き上げることができる「冷凍のまま」メニューを追加しました。また、食材が持つ水分と調味料のみでおいしく仕上げる「水なし調理」を新たに採用しました。火加減と調理時間をコントロールする独自の加熱方式で、煮物の煮崩れも抑えられるので、肉じゃがや筑前煮などが手軽においしく作れます。

このように、オートでできる調理分類を「焼き物調理」「オープン調理」など 10 種類^{(*)3}に拡充^{(*)4}し、148 レシピに対応しているため、オート調理で料理をもっと作りたいというニーズにも応えます(図 2)(図 3)。



[図 2 ラク旨グリルオートメニューの調理例]



[図 1 専用皿、専用フタ]

[図 3 ラク旨オープンオートメニューの調理例]

(*1) 外形寸法:幅約 26.3cm×奥行約 34.8cm×高さ約 5cm 深さ約 4.1cm。

(*2) 外形寸法:幅約 26.3cm×奥行約 34.8cm×高さ約 6cm 深さ約 5.7cm。

(*3) 魚焼き調理、焼き物調理、蒸し物調理、冷凍食品温め、過熱水蒸気調理、ノンフライ調理、水なし調理、魚煮つけ調理、オープン調理、パン調理。

(*4) 新製品 M シリーズ:調理分類 10 種類と、当社従来製品 L シリーズ(2017 年度モデル): 9 種類との比較。


2. 奥まですっきり美しく、お手入れ簡単な「フラットトッププレート[プレミアム]」New

本製品は、上面にガラスを用いた(排気口を除く)「フラットトッププレート[プレミアム]」(図 4)を採用し、奥まですっきり美しいデザインを実現しました。また、トッププレートの外周を段差の少ない「薄形フレーム」(図 5)で囲み、フラットだからサッと拭けてお手入れも簡単です。

さらに、表示部は、火力の強さを 4 色でわかりやすく表示する「4 色カラー液晶」に、表示したい文字等のみ透過させる NB モードの液晶^(*5)を採用することで、オフ時の表示がすっきりとし、キッチンと美しく調和します(図 6)。「火力バー」は「ワンタッチ火力ボタン」と連動していて、火力に合わせて光る色と面積が変わるので、見やすく、わかりやすくなりました(図 7)。




[図 4 フラットトッププレートプレミアム]



[図 5 薄形フレーム]



[図 6 表示部]



とろ火



弱火



中火



強火

[図 7 火力バーと連動するワンタッチ火力ボタン]

(*5) ノーマリーブラックモード液晶。オフ時に光を通さず黒色状態となる液晶のこと。

3. 「日立 IH クッキングヒーターアプリ」で献立決めや調理の設定がスマートフォンでラクラクNew

新開発の「日立 IH クッキングヒーターアプリ」^(*6)でスマートフォンと連携し、利便性を向上させました(図 8)。

「献立決め機能」では、レシピを簡単に検索できるほか、アプリが季節に合わせたおすすめのレシピを提案してくれます。選択したレシピの火加減や時間などの設定はアプリから本体に転送することができるので、あとはスタートボタンを押すだけで簡単に調理をすることができます。その他、普段よく使うレシピをお気に入り登録して、スマートフォンから本体にスムーズに設定できる「お気に入り機能」、取扱説明書や使い方動画を閲覧できる「サポート機能」、調理が終了するとプッシュ通知で知らせてくれる「お知らせ機能」など、アプリが毎日の調理をサポートしてくれます。

さらに、付属のクッキングガイドに掲載されている 300 レシピに加え、アプリ専用レシピとして、本体が音声で調理のタイミングをお知らせする「適温調理サポート」メニュー 30 レシピを採用しました。ガイドに沿って調理ができるので、火加減が難しい調理も簡単においしく仕上げます。アプリ専用レシピは今後も順次増やしていく予定です。



[図 8 日立 IH クッキングヒーターアプリ]

(*6) Android6.0 以上、iOS10.0 以降に対応予定です。インターネット接続環境と無線 LAN ルーターが必要です。Android は、Google LLC.の登録商標です。アプリのサービス内容・画面デザイン・機能は、予告なく変更することがあります。

■IH クッキングヒーター「火加減マイスター」M300T・M200T・M100T シリーズの説明

HT-M300T・M200T・M100T シリーズは、M350T・M150T シリーズからスマートフォン連携の機能を除いた製品です。トッププレートは、パールホワイトとメタリックグレーの 2 色をラインアップしました。



パールホワイト(W)
HT-M300XTWF

■IH クッキングヒーター「火加減マイスター」HT-M9T・M8T シリーズの説明

HT-M9T・M8T シリーズは、「ラク旨グリル&オープン(専用フタなし)」を使った「魚焼き調理」に「冷凍のまま」メニューを追加しました。そのほか、トッププレートの外周に段差の少ない「薄形フレーム」を使用し、操作部表示に「4 色カラー液晶」を採用しました。



パールホワイト(W)
HT-M9XTWF

■IH クッキングヒーター「火加減マイスター」HT-M8AT シリーズの説明

HT-M8AT シリーズは、「ラク旨グリル&オープン(専用フタなし)」を使った「魚焼き調理」に「冷凍のまま」メニューを追加しました。また、トッププレートは深みのあるディープブラック色とするとともに、外周に段差の少ない「薄形フレーム」を使用し、操作部表示には「1 色液晶」を採用しました。



ディープブラック(K)
HT-M8AKTWF

■新製品の主な仕様<HT-M350T・M150T シリーズ／M300T・M200T・M100T シリーズ>

シリーズ	HT-M350T	HT-M150T	HT-M300T	HT-M200T	HT-M100T	
タイプ	ダブルオールメタル 対応	鉄・ステンレス 対応	ダブルオールメタル 対応	オールメタル 対応	鉄・ステンレス 対応	
型式	トッププレート 幅 75cm	HT-M350KTWF(K)	HT-M150KTWF(K)	HT-M300XTWF(W) HT-M300HTWF(H)	HT-M200XTWF(W) HT-M200HTWF(H)	HT-M100XTWF(W) HT-M100HTWF(H)
	トッププレート 幅 60 cm	HT-M350KTF(K)	HT-M150KTF(K)	HT-M300XTF(W) HT-M300HTF(H)	HT-M200XTF(W) HT-M200HTF(H)	HT-M100XTF(W) HT-M100HTF(H)
カラー	プレミアムブラック(K)		パールホワイト(W) メタリックグレー(H)			
スマートフォン連携	●(日立 IH クッキングヒーターアプリ)		-			
トッププレート仕様	フラットトッププレート[プレミアム]/薄形フレーム					
電圧・総消費電力	単相 200V・5.8kW ^(※8) (工場出荷時)					
火力	IH	左右 3.2kW ^(※9) /中央 2.0kW				
	グリル	シーズヒーター 上 1.4kW/下 1.2kW				
IH	適温調理	●(左右 IH)				
	適温調理サポート	●(左右 IH)				
	便利メニュー	左右	煮込み・麺ゆで			
グリル オート調理	ラク旨 グリル	中央	炊飯・湯沸かし・保温			
		魚焼き	快速	●		
			冷凍の まま	●		
		焼き物	●			
		冷凍食品(総菜)	●			
		過熱水蒸気	●			
		ノンフライ	●			
		蒸し物 ^(※7)	●			
	ラク旨 オープン	オープン	●			
		魚煮つけ	姿煮 ^(※7)	●		
			切身	●		
		水なし ^(※7)	●			
		冷凍食品 (チャーハン)	●			
	パン ^(※7)	●				
操作部	IH	4色カラー液晶				
	グリル	フルドット液晶				
脱煙機能	●					
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)、専用フタ、クッキングガイド					

■新製品の主な仕様<HT-M9T・M8T・M8AT シリーズ>

シリーズ	HT-M9T		HT-M8T	HT-M8AT
タイプ	鉄・ステンレス対応		鉄・ステンレス対応	鉄・ステンレス対応
型 幅 75cm 式 幅 60cm	トッププレート HT-M9XTWF(W) HT-M9HTWF(H)		HT-M8STWF(S)	HT-M8AKTWF(K)
	トッププレート HT-M9XTF(W) HT-M9HTF(H)		HT-M8STF(S)	HT-M8AKTF(K)
カラー	パールホワイト(W) メタリックグレー(H)		シルバー(S)	ディープレック(K)
スマートフォン連携	-			
トッププレート仕様	フラットトッププレート/薄形フレーム			
電圧・総消費電力	単相 200V-5.8kW ^(*8) (工場出荷時)			
火力	IH	左右 3.2kW/中央 2.0kW	左右 3.2kW/中央 1.6kW	
	グリル	シーズヒーター 上 1.4kW/下 1.2kW		
IH	適温調理	●(左右 IH)		
	適温調理サポート	●(左右 IH)	-	
	便利メニュー	左右 中央	煮込み・麺ゆで 炊飯・湯沸かし・保温	
グリル オート調理	ラク旨グリル	魚焼き	快速	●
			冷凍のまま	●
		焼き物		●
		冷凍食品(総菜)		-
		過熱水蒸気		●
		ノンフライ		●
		蒸し物 ^(*7)		-
	ラク旨オープン	オープン		-
		魚煮つけ	姿煮 ^(*7)	-
			切身	●
水なし ^(*7)			-	
冷凍食品 (チャーハン)			-	
	パン ^(*7)		-	
操作部	IH	4色カラー液晶		1色液晶
	グリル	LED		
脱煙機能	●			
付属品	ラク旨グリル(波皿)、ラク旨オープン(平皿)、料理集(取扱説明書に掲載)			

(*7) 付属品の専用フタを使用します。

(*8) 複数のヒーターやオープンを同時に使う場合は、総消費電力が 5.8kW を超えないよう火力を自動的に制限します。

(*9) 鉄・ステンレス鍋を加熱した時、最大火力 3.2kW、オールメタル対応 IH でアルミ・銅鍋を加熱した時は最大火力 2.6kW となります。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
