

News Release

2023年5月16日

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機「ビートウォッシュ」を発売 洗浄力は高いまま布傷みを抑えてスピーディーに洗う「衣類長もち」ナイアガラ ビート洗浄」を搭載



ホワイト(W)
BW-DX120J



ホワイトラベンダー(V)
BW-DX100J



ホワイト(W)
BW-X120J

日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、隠れ汚れまで落とす洗浄力はそのままだに、布傷みも抑えた「衣類長もち」ナイアガラ ビート洗浄」を搭載し、洗濯コンシェルジュアプリのダウンロードコース^(*)につけおき洗いの手間を減らせる「つけおき2度洗いコース」を追加した、タテ型洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」BW-DX120J、BW-DX100Jを6月17日から発売します。また、全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X120Jについては、6月10日から発売します。

■新製品の主な特長

<タテ型洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」BW-DX120J、BW-DX100J、
全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X120J>

1. 洗浄力は高いまま布傷みも抑えてスピーディーに洗う「衣類長もち」ナイアガラ ビート洗浄」 **New**

タテ型洗濯機の購入者調査により、重視点である「洗浄力」、使用後の不満点として「糸くずの付着」が上位にありました。この糸くずの付着は衣類の摩擦によって起きるものです。この「洗浄力」と「衣類へのダメージ」の二つを同時に解決するため、隠れ汚れまで落とす高い洗浄力はそのままだに、布傷みを抑えて洗う「衣類長もち」ナイアガラ ビート洗浄」をビートウォッシュ全機種に搭載します。ほつれや色あせ、毛玉などを抑えることで、よく着るお気に入りの衣類も長く着られます。また、押して・たたいて・もみ洗うビートウイングプラスの中央にある[センターウイング]が生み出す[スピード浸透水流]により洗剤液の浸透を促進し、洗浄力は高いまま洗濯時間を短縮^(**)します。

2. 分け洗いの手間を低減できる「つけおき2度洗いコース」を搭載 **New**

本コースは、つけおきから通常の洗濯の行程までをすべて洗濯機で行うため、たらいなどを使ったつけおき・洗い流し・洗濯機への移し替えの手間を低減できます。つけおきが終わるとすすぎ・脱水を行い、水を入れ替えて通常の洗濯行程に入るため、つけおきで使用した水ではなく、きれいな水で洗濯できます。そのため、通常の衣類と一緒に、つけおきが必要な汚れの多い衣類もまとめて洗えます。本コースを、洗濯コンシェルジュアプリのダウンロードコースに追加しました。

今回、本製品に加え、「ビートウォッシュ」シリーズとして、「[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄」や「つけおき2度洗いコース」を搭載したタテ型洗濯乾燥機 BW-DX90J と、「[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄」を搭載したタテ型洗濯乾燥機 BW-DV80J、全自動洗濯機 BW-X100J、BW-X90J、BW-V100J、BW-V80J、BW-V70J の計 10 機種を発売します。

(*1) 本体に搭載していないコースを、スマホからお好みでダウンロードして操作できます。本体のダウンロードコースに登録しておけば、本体だけでも使えます(最大3コース)。

(*2) 2022年モデル BW-DX120H 洗濯目安時間 43分(標準コース)

■型式および発売日

タイプ	型式	本体色	[衣類長もち] ナイアガラ ビート洗浄	つけおき 2度洗い コース	洗濯 容量	洗濯～ 乾燥 容量	本体希望 小売価格	発売日
タテ型 洗濯乾燥機 「ビート ウォッシュ」	BW-DX120J	ホワイト(W)	○	○	12kg	6kg	オープン 価格	6月17日
	BW-DX100J	ホワイトラベンダー(V)	○	○	10kg	5.5kg		
	BW-DX90J	ホワイト(W)	○	○	9kg	5kg		
	BW-DV80J	ホワイト(W)	○	-	8kg	4.5kg		
全自動 洗濯機 「ビート ウォッシュ」	BW-X120J	ホワイト(W)	○	○	12kg	-		6月10日
	BW-X100J	ホワイト(W)	○	-	10kg			
	BW-X90J	ホワイトラベンダー(V)	○	-	9kg			
	BW-V100J	ホワイト(W)	○	-	10kg			
	BW-V80J	ホワイト(W) ホワイトラベンダー(V)	○	-	8kg			
	BW-V70J	ホワイト(W)	○	-	7kg			

※仕様の詳細については P5 の仕様表をご覧ください。

■お客様お問い合わせ先

受付時間 9:00～17:30(月～土) ※日曜・祝日、年末年始は休業

・日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口「お客様相談センター」

電話 0120-3121-11(フリーコール) ※携帯電話から 050-3155-1111(有料)

・日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

電話 0120-554-201

■洗濯機ホームページ

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/>

以上

(添付資料)

■タテ型洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」BW-DX120J、BW-DX100J、


全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X120Jの詳細説明

1. 洗浄力は高いまま布傷みも抑えてスピーディーに洗う「[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄」New


タテ型洗濯機(洗濯乾燥機・全自動洗濯機)の購入者調査により、タテ型洗濯機に対して重視する点としては「洗浄力」が上位にあり、使用後の不満点としては洗濯物への「糸くずの付着」に対する不満が上位にあります(図1)。この糸くずの付着は、洗濯時の衣類の摩擦によって起きるものです。この重視点である「洗浄力」と不満点である「衣類へのダメージ」という二つを同時に解決するため、隠れ汚れまで落とす洗浄力はそのままだ、布傷みを抑える洗い方を2022年度のBW-X120Hに搭載し、高い評価を受けています。そこで今回は、「[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄」をビートウォッシュ全機種に搭載します。

「[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄」では、洗剤を少ない水で溶かして高濃度洗剤液を作ります。押して・たたいて・もみ洗う、洗濯羽根[ビートウィングプラス]の中央にあるセンターウィングが、中央からも循環水を引き込み、槽内の衣類全体に洗剤液の浸透を促進し、洗いムラを低減します。この[スピード浸透水流]により、洗剤が浸透しにくい中央の衣類にも高濃度洗剤液を素早く浸透させる事で高い洗浄力はそのままだ洗濯時間を短縮^(*)します(図2)。その後、大流量のナイアガラシャワーで洗剤液を循環させて、衣類にたっぷり散布しながら洗い上げます(図3)。さらに、高低差を抑えた複数のビートスロープが衣類の入れ替えをやさしく促進し、布傷みを抑えます(図4)。ほつれや色あせ、毛玉などを抑えることで、よく着るお気に入りの衣類も長く着られます。

購入時の重視点



使用後の不満点



[図1 ユーザー調査(購入者調査2022年)]



[図2 各機種洗濯時間]



[図3 [衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄の洗濯行程]




[図4 布傷み低減の効果(比較)^{(*)2}]

(*)1 2022年モデル BW-DX120H 洗濯目安時間 43分(標準コース)


(*)2 当社調べ。2021年モデル BW-X120Gと2022年モデル BW-X120H(BW-DX120Jと同等機種)の比較。洗濯7.2kg(6割負荷)時、標準コース50回運転において。衣類の量、汚れ、洗剤、コースの種類などによって効果は異なります。

2. つけおきの手間を低減できる「つけおき2度洗いコース」を搭載 New

本コースは、つけおきから通常の洗濯の行程までをすべて洗濯機で行うため、たらいなどを使ったつけおき・洗い流し・洗濯機へ移し替えの手間を低減できます(図5)。つけおきが終わるとすすぎ・脱水を行い、水を入れて替えて通常の洗濯行程に入るため、つけおきで使用した水ではなく、きれいな水で洗濯できます。そのため、通常の衣類と一緒に、つけおきが必要な汚れの多い衣類もまとめて洗えます(図6)。本コースを、洗濯コンシェルジュアプリのダウンロードコース^{(*)3}に追加しました。



[図5 洗濯前のつけおき行程例]



[図6 つけおき2度洗いコース行程]^{(*)4}

(*3) 本体に搭載していないコースを、スマホからお好みでダウンロードして操作できます。本体のダウンロードコースに登録しておけば、本体だけでも使えます(最大3コース)。

(*4) 洗剤量は通常の2倍使用します。(2回に分けて投入)。漂白剤を使用して「つけおき2度洗いコース」を行う場合は、1回目の給水前に手動で行います。

■製品の主な仕様^(*5)

<タテ型洗濯乾燥機>

型式	BW-DX120J	BW-DX100J	BW-DX90J	BW-DV80J
洗濯・脱水容量	12kg	10kg	9kg	8kg
洗濯～乾燥・乾燥容量	6kg	5.5kg	5kg	4.5kg
目安時間 (標準コース)	洗濯	35分	30分	29分
	洗濯～乾燥	約170分	約195分	約185分
消費電力量	洗濯	65Wh	50Wh	45Wh
	洗濯～乾燥	約1,980Wh	約2,030Wh	約1,780Wh
標準使用水量	洗濯	125L	103L	99L
	洗濯～乾燥	約140L	約126L	約118L
[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄	○	○	○	○
液体洗剤・柔軟剤 自動投入	○	○	○	—
スマートフォン連携	○	○	○	—
つけおき2度洗いコース	○	○	○	—
AIお洗濯	○	○	○	○
抗菌 ⁽⁶⁾ 糸くずフィルター	○	○	○	○
お湯取機能	○	○	○	○
外形寸法(mm)	650[610]×	610[570]×	610[570]×	610[570]×
幅[本体幅]×奥行×高さ	715×1,060	660×1,105	660×1,085	635×1,040
質量	約70kg	約55kg	約55kg	約52kg
本体色	ホワイト(W)	ホワイトラベンダー(V)	ホワイト(W)	ホワイト(W)

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

<全自動洗濯機>

型式	BW-X120J	BW-X100J	BW-X90J
洗濯・脱水容量	12kg	10kg	9kg
目安時間(標準コース)	35分	30分	29分
消費電力量	75Wh	53Wh	52Wh
標準使用水量	123L	103L	99L
[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄	○	○	○
液体洗剤・柔軟剤 自動投入	○	○	○
つけおき2度洗いコース	○	—	—
抗菌 ⁽⁶⁾ 糸くずフィルター	○	○	○
お湯取機能	○	○	○
外形寸法(mm)	640[600]×	608[570]×	608[570]×
幅[本体幅]×奥行×高さ	650×1077	650×1,050	650×1,020
質量	約55kg	約42kg	約41kg
本体色	ホワイト(W)	ホワイト(W)	ホワイトラベンダー(V)

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

型式	BW-V100J	BW-V80J	BW-V70J	BW-G70J
洗濯・脱水容量	10kg	8kg	7kg	7kg
目安時間(標準コース)	30分	28分	27分	35分
消費電力量	53Wh	51Wh	40Wh	45Wh
標準使用水量	103L	92L	86L	95L
[衣類長もち]ナイアガラ ビート洗浄	○	○	○	○
液体洗剤・柔軟剤 自動投入	－	－	－	－
つけおき2度洗いコース	－	－	－	－
抗菌 ^(*) 糸くずフィルター	○	○	○	－
お湯取機能	○	○	○	－
外形寸法(mm)	608[570]×	608[570]×	577[530]×	577[530]×
幅[本体幅]×奥行×高さ	610×1,030	610×1,000	586×980	586×980
質量	約40kg	約40kg	約35kg	約32kg
本体色	ホワイト(W)	ホワイト(W) ホワイトラベンダー(V)	ホワイト(W)	ホワイト(W)

※容量の上限や使用水量、消費電力量、目安時間などの数値は、各機能やコースによって異なります。

- (*)5) 使用水量・消費電力量・目安時間などの数値は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」による。
- (*)6) 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法) ●抗菌方法：樹脂に練り込み ●対象部分：糸くずフィルター(メッシュを除く) ●試験結果：抗菌活性値2.0以上(抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています) 〈BW-DX120J・DX100J・DX90J・DV80J・X120J〉 ●試験番号：25020009782-1、25020010114-1 ●試験報告書発行日：2021年3月26日 〈BW-X100J・X90J・V100J・V80J・V70J〉 ●試験番号：20222038678-1 ●試験報告書発行日：2023年1月16日

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
