

HP Pro mt440 G3 Mobile Thin Client				
モデル名	mt440G3 7305/14H/8/S256/TP		mt440G3 7305/14F/8/S256/TP	
製品番号	76L75PA#ABJ		76L76PA#ABJ	
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)		Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 7305 with インテル® UHD Graphics (1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア)			
チップセット	プロセッサに組込			
フラッシュメモリ	256 GB PCIe NVMe M.2 SSD			
メモリ	8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB×2)			
グラフィックス	インテル® UHD Graphics			
ディスプレイタイプ	14.0インチワイド (16:9) HD 液晶ディスプレイ、非光沢、 1366X768ドット、250cd/m ²	14.0インチワイド (16:9) フル HD液晶ディスプレイ、非光沢、 1920X1080ドット、250cd/m ²	14.0インチワイド (16:9) HD液晶 ディスプレイ、非光沢、1366X768 ドット、250cd/m ²	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶 ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドッ ト、250cd/m ²
外部ディスプレイ	最大解像度4096 x 2160 (60Hz)			
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	3 (5Gbps)		
	SuperSpeed USB Type-C	1 (10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort1.4)		
	ビデオ	HDMI 2.1× 1		
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック		
	ネットワークコン トローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)		
	内蔵無線LAN	Intel® AX211 Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.2 M.2 160MHz CNVi WW WLAN		
ポインティングデバイス	マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応			
カメラ	720p高視野角HDカメラ (プライバシーシャッター付)			
キーボード	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー			
指紋センサー	パームレストに内蔵			
マネジメント機能	HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility			
セキュリティ機能	HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Pre boot Authentication、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、BIOS Update via Network、TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)、USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート			
ソフトウェア※1、2	HP Easy Update、他		HP Connection Optimizer、HP Hotkey Support、HP EasyShell、HP Write	
サイズ (W×D×H)	322 × 214 × 19.9 mm (突起部含まず)			
質量※3	約1.40kg			
使用環境	温度: 0 - 35 °C (動作時)、湿度: 10 - 90 %			
環境関連法規	ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO、他			
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (3セル、42Whr、高耐久性 (ロングライフ))			
バッテリー駆動時間※4	Mobilemark2018計測時: 最大8時間48分			
バッテリー充電時間	HP Fast Charge!により30分で50%充電 (65W ACアダプタ使用時)			
ACアダプター	45W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約193g、94 x 40 x 26.5mm (突起部・コード含ま			
消費電力	4.16W (標準使用時)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	10区分17.2kWh/年 (AA)			
付属品	USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証	標準保証3年 (3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)			

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。

※2 プライインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

※4 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。