

mt46 Mobile Thin Client							
モデル名	mt46 4450U/14F/4/S128/TP	mt46 4450U/14F/8/S128/W19	mt46 4450U/14F/8/S128/W19/IR/FPR	mt46 4450U/14F/8/S128/W19/IR/FPR/SV	mt46 4450U/14F/8/S128/W21	mt46 4450U/14F/8/S128/W21/IR/FPR	mt46 4450U/14F/8/S128/W21/IR/FPR/SV
製品番号	7C6TDA#ABJ	7C6T1PA#ABJ	7C6T2PA#ABJ	7C6T3PA#ABJ	75JZ6PA#ABJ	759J1PA#ABJ	759K9PA#ABJ
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zero)に切り替え可能)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC			Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC		
プロセッサ	AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U (2.5 GHz - 3.8 GHz、4 MB L3 キャッシュ、4コア)						
チップセット	プロセッサに組込						
フラッシュメモリ	4GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB × 1)			128GB M.2 SATA3 TLC		8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB × 2)	
メモリ	8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB × 2)						
グラフィックス	AMD Radeon™ Vega Graphics						
ディスプレイタイプ	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/m ² 、IPS方式、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶タッチディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/m ² 、IPS方式、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、1000cd/m ² 、IPS方式、LEDバックライト、HP Sure View (内蔵プライバシースクリーン機能)	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/m ² 、IPS方式、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/m ² 、IPS方式、LEDバックライト	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、1000cd/m ² 、IPS方式、LEDバックライト、HP Sure View (内蔵プライバシースクリーン機能)	14.0インチワイド (16:9) フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、1000cd/m ² 、IPS方式、LEDバックライト、HP Sure View (内蔵プライバシースクリーン機能)
外部ディスプレイ	最大解像度4096 x 2160 (60Hz)						
インターフェイス	2 (うち1つはチャージ機能付き)						
	2						
	1						
	HDMI 2.0 × 1						
	Bang & Olufsen オーディオ (マルチアレイマイク × 3、ステレオスピーカー × 2)						
	ステレオヘッドフォン/マイクコンボジャック						
	1						
	Realtek 8822AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2						
	IEEE and WiFi® compliant 64 / 128-bit WEP encryption for a/b/g mode only, AES-CCMP, 128 bits in hardware, 802.1x authentication, WPA, WPA2: 802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES, WPA2 certification, IEEE 802.11i, WAPI						
ポインティングデバイス	マルチタッチ対応トラックパッド、ジェスチャー対応						
カメラ	720p HD camera		720p HD+IR camera			720p HD camera	
キーボード	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ：18.7 × 18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ：18.7 × 18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー	HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ：18.7 × 18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー			HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ：18.7 × 18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー	
指紋センサー	-						
マネジメント機能	-						
セキュリティ機能	HP BIOSphere Gen5、HP DriveLock & Automatic DriveLock、BIOS Update via Network、HP Secure Erase、Absolute Persistence Module、HP LAN-Wireless Protection、Pre-boot Authentication、USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート	左に加え、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified)/TPM 140-2 Level 2 Certified)、Windows Defender、HP Fingerprint Sensor	HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Device Manager、HP ThinUpdate、HP Write Manager、Microsoft System Center Configuration Manager	左に加え、HP Sure View Reflect	左に加え、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified)/TPM 140-2 Level 2 Certified)、Windows Defender、HP Fingerprint Sensor	左に加え、HP HP Sure View Reflect	左に加え、HP HP Sure View Reflect
プロトコル	Microsoft RDP、HP ZCentral Remote Boost、VMware Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix ICA/NDX						
ソフトウェア※1,2	HP Hotkey Support、HP Easy Shell、HP Device Manager、HP Thin Update、HP BIOS Config Utility (BCU)、他						
サイズ (W × D × H)	323 × 214 × 17.9 mm (突起部含まず)						
質量※3	約1.34kg	約1.47kg	約1.34kg	約1.34kg	約1.47kg	約1.47kg	約1.34kg
使用環境	温度：0 - 35 °C (動作時)、湿度：10 - 90 %						
環境関連法規	グリーン購入法、国際エネルギーステッププログラム、EPEAT、VCCI						
標準バッテリー	リチウムイオンバッテリー (3セル、53Wh、高耐久性 (ロングライフ))						
バッテリー駆動時間※4	Windows 10 MM14：最大約25時間						
バッテリー充電時間	HP Fast Chargeににより30分で50%充電 (65W ACアダプタ使用時)						
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター (2ピン、4.5mm) 接続コネクタ、動作電圧：90-265 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数：47-63 Hz、約200g、95 x 45 x 26.8mm (突起部・コード含まず)						
消費電力	746W (標準使用時)						
付属品	スマートACアダプター、電源コード、保証書等						
標準保証	標準保証3年 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証 / 電話サポート)						

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。

※2 バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一括アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一 (HP ThinUpdate) など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

※3 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

※4 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

※5 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。