

HP t640 Thin Client				
モデル名	t640 R1505G/4/F16/TP	t640 R1505G/4/F16/TP/W	t640 R1505G/8/F64/W10IoT RS5	t640 R1505G/8/F64/W10IoT RS5/W
製品番号	7NN44AA#ABJ	7NN45AA#ABJ	7NN46AA#ABJ	7NN47AA#ABJ
イメージタイプ	HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019	
プロセッサ	AMD Ryzen R1505G, 2.4-3.3GHz, 2-Core, 4-Thread			
フラッシュメモリ	16GB M.2 eMMC		64GB M.2 eMMC	
メモリ	4GB DDR4 dual channel SDRAM		8GB DDR4 dual channel SDRAM	
グラフィックス	コントローラー	Radeon Vega 3		
	ビデオメモリ	-		
	標準解像度	3,840 x 2,160		
インターフェイス	USB-A 2.0	2 (背面2)		
	USB-A 3.1 Gen 1	3 (前面1 + 背面2)		
	USB-A 3.1 Gen 2	1 (前面1)		
	USB-C 3.1 Gen 2	1 (前面1)		
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 3		
	オーディオ	1x 3.5 mm ヘッドフォンポート (前面)、1x 3.5 mm オーディオコンボ (ラインイン/ラインアウト) ポート (背面)、内蔵スピーカー		
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)		
	オプションポート	標準：無し 特別型番により次のポートを増設可能※3：USB-C (DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、MDMI、VGA、シリアル、USB-A Gen 1 x2		
内蔵無線LAN	-	Intel® Wireless-AC 9260 Wi-Fi/ Bluetooth® combo; 2x2 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 5	-	Intel® Wireless-AC 9260 Wi-Fi/ Bluetooth® combo; 2x2 802.11ac Wi-Fi and Bluetooth 5
無線LANセキュリティ	-	64- and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 128-bit and 256-bit AES-GCMP, WPA, WPA2, 802.1X, PAP, CHAP, TLS	-	64- and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 128-bit and 256-bit AES-GCMP, WPA, WPA2, 802.1X, PAP, CHAP, TLS
スロット	SODIMM x 2			
キーボード	USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
通信プロトコル	Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme			
ソフトウェア※1,2	Citrix® Workspace app, Free Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, Mozilla Firefox		Citrix® Workspace app, Microsoft Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, HP Remote Graphics Software (RGS), Internet Explorer	
アドオンソフトウェア	HP Remote Graphics Software (RGS)、TurboSoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software		TurboSoft TWin Terminal emulation software	
セキュリティ	Smart Card, Log-on Manager, Read only Operating System, 802.1x		左に加え、Microsoft Firewall, HP Write Manager	
サイズ (W x D x H)	35 x 196 x 196 mm (スタンドなし)			
質量	1.00kg (スタンドあり)			
使用環境	温度：10 - 40 °C (動作時)、-30 - 60 °C (非動作時) 湿度：20 - 80 % (動作時)、10 - 90 % (非動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, ERP, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他			
電源	100V/240V自動切替 (50/60Hz両対応)、45W 外部電源			
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド			
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユニット交換保証サービス)			

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一 (HP ThinUpdate) など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

※3 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。