

基本モデル仕様

		FLORA 220W(NC2)		
形名	マニュアル/リカバリCD添付なし	3年	PC8NC2-XGA1B1A10	PC8NC2-X641A1910
		1年	PC4NC2-XGA1B1A10	PC4NC2-X641A1910
	マニュアル/リカバリCD添付あり	3年	PC8NC2-XFA1B1A10	-
		1年	PC4NC2-XFA1B1A10	-
ブレイクストールOS*1		Microsoft® Windows® XP Professional(SP2)		
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサ		インテル® Celeron® M プロセッサ 320
周波数		1.60GHz		1.30GHz
2次キャッシュメモリ(プロセッサ内蔵)		1MB		512KB
システムバスクロック		400MHz		
チップセット		インテル® 855GMEチップセット		
メインメモリ*2		標準256MB(固定)/最大768MB(PC2700 DDR SDRAM、ビデオRAMと共用)		
		拡張スロット(空き)		1(1)
ディスプレイ(ディスプレイ表示)		12.1型ワイドTFTカラー		
表示解像度(表示色)	内蔵LCD	1,280×800ドット(1,677万色)		
	外部ディスプレイ表示	1,600×1,200ドット(1,677万色)		
ビデオサブシステム		インテル® 855GMEチップセットに内蔵		
		ビデオRAM		最大64MB(ダイナミック・ビデオ・メモリ・テクノロジーにより自動可変、メインメモリと共用)
ファイル装置	HDD*3	約20GB(Ultra ATA/100対応)		
	CD-ROMドライブ	最大24倍速		
サウンド機能		AC97準拠、ステレオスピーカー内蔵		
拡張スロット	PCカード*4	PC Card Standard <JEITA V4.2> 準拠 Type ×1 CardBus対応		
	メモリーカード	コンパクトフラッシュ™ TYPE ×1		
インタフェースコネクタ		アナログRGBディスプレイ×1(ミニD-sub15ピン)、USB2.0*6×3、IEEE1394(4ピン)*6×1、マイク(モノラルミニジャック)×1、ヘッドフォン/光デジタルオーディオ出力(ステレオミニジャック/丸型)×1		
通信機能		LAN		
		100BASE-TX/10BASE-T自動認識(RJ45)、Wake on LAN対応		
キーボード/マウス		109A配列準拠キーボード87キー(キーピッチ18mm、キーストローク2mm)/マウスなし		
ポインティングデバイス		2ボタンスイッチタッチパッド(シームレスタッチパッド)		
外形寸法 W×D×H(突起部含まず)		標準バッテリー搭載時:296.8×215×29.3~38.5mm 大容量バッテリー搭載時:296.8×233×29.3~38.5mm		
質量		標準バッテリー、CD-ROM搭載時:約1.81kg ウェイトセーバー搭載時:約1.67kg		
消費電力(最大/スタンバイ時)		約15W(73W/約1W)		約19W(69W/約1W)
省エネ法に基づく表示	区分	S		
	エネルギー消費効率*7	0.00019		0.00023
省エネ基準達成率*8		AAA		
電源		バッテリー*9または AC100V±10% 50/60Hz		
		ACアダプタ外形寸法(突起部含まず)、質量(ACコード含まず)		
		W45.5×D114.5×H29mm、質量:約260g		
標準バッテリー(リチウムイオン)	使用可能時間(JEITA測定法1.0)*10	約3時間		約2.2時間
	DVD連続再生時間	約1.8時間		約1.4時間
	充電時間(装置電源オフ時)	約1.5~2.5時間		
	充電時間(装置電源オン/スタンバイ時)	約2~3時間		
	容量、質量	容量:14.4V、2,040mAh、質量:約260g		
VCCI基準		VCCIクラスB		
温湿度条件		温度:5~35 /湿度20~80%(結露しないこと)		
動作確認済みOS*11		Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a/SP2)/Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4)		

カスタムメイド、オプション仕様・モデルにより選択可能な構成は異なります。詳細は、Web サイト <http://www.hitachi.co.jp/pc/> をご覧ください。

メインメモリ	512MB	256MB(固定)+256MB(PC2700 DDR SDRAM)		
	768MB	256MB(固定)+512MB(PC2700 DDR SDRAM)		
	FDD	USB1.1 外付け 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)		
	HDD	約30GBまたは、約60GB(Ultra ATA/100対応)		
ファイル装置	DVD-ROM & CD-R/RWドライブ	読み出し最大:CD-ROM 24倍速、CD-R/RW 24倍速、DVD-ROM 8倍速、DVD-RAM 2倍速、DVD-R/RW 4倍速(DVD再生ソフト添付)*11 書き込み最大:CD-R 24倍速、CD-RW 24倍速*13(バッファアンダーランエラー防止機能付き、ライタソフト添付)*14		
		ファイルベイ	DVDスーパーマルチドライブ	
	ウェイトセーバー			ファイルベイ用ダミーケース
	通信機能		データ最大56kbps*15(V.90)/FAX14.4Kbps	
無線LAN		IEEE802.11b/g準拠(11b:1ch~14ch、11g:1ch~13ch)、通信速度最大54Mbps(規格理論値)*16		
入力装置		USBホイールマウス/OPTICALマウス(オプション)		
大容量バッテリー(リチウムイオン)	使用可能時間(JEITA測定法1.0)*10	約5.9時間		約4.5時間
	DVD連続再生時間	約3.7時間		約2.8時間
	充電時間(装置電源オフ時)	約2~3時間		
	充電時間(装置電源オン/スタンバイ時)	約3.5~4.5時間		
	容量、質量	容量:14.4V、4,080mAh、質量:約430g		
アプリケーション		Microsoft® Office Personal Edition 2003		

*1 Service Packのインストールは行いません。

*2 メインメモリーの一部をビデオRAMとして使用するため、実際使用可能なメモリーは記載の数値より少なくなります。使用するメモリースロット数は、カスタムメイド構成により異なります。

*3 HDDリカバリ用モデルはNTFS形式で約10GBまでフォーマットしてあります(C:ドライブ)、その他リカバリ領域としてFAT32形式で約2.5GBを使用しています(E:ドライブ)、残りの領域はNTFS形式でフォーマットしてあります(D:ドライブ)、HDDリカバリなしモデルはNTFS形式で約10GBまでフォーマットしてあり(C:ドライブ)、残りの領域はNTFS形式でフォーマットしてあります(D:ドライブ)。

*4 12V対応のPCカードはサポートしていません。

*5 著作権保護方式には対応していません。SD I/Oには対応していません。メモリースティック製品の高速度データ転送およびMagic Gate機能には対応していません。miniSDカードやメモリースティックDuoをご使用のときは、専用のアダプタが必要になります。

*6 すべてのUSB、IEEE1394対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

*7 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。

*8 省エネ基準達成率の目標年度は2005年度です。AAAは達成率500%以上を示します。

*9 アプリケーションを多数動作させるような高負荷条件下では、ACアダプタまたはバッテリー(バク)(M/L)、大容量バッテリーをご使用ください。

*10 測定方法は、JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0))に準じます。詳しい測定条件は、FLORAのWebサイト <http://www.hitachi.co.jp/flora/> 内の仕様表からご覧いただけます。なお、使用可能時間は使用環境によって大きく異なります。

*11 CyberLink社 PowerDVD™を添付します。

*12 Ultra Speed CD-RWディスクまたはHigh Speed CD-RWディスク使用時の値です。

*13 Ultra Speed CD-RWディスク使用時の値です。

*14 B&H社 B s Recorder GOLD PE for HITACHIを添付します。本ソフトウェアには、MP3ファイルのエンコード/デコード機能はありません。

*15 56kbpsはデータ受信の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsになります。

*16 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

記載の容量は、1KB=1,024バイトです。HDDの容量は、物理フォーマット時の値で、1GB=10⁹バイトとして計算しています。

Microsoft® Windows® XP Professional の再セットアップはHDDに格納しているリカバリ領域から起動することで行うことができます。電子マニュアルもHDDのリカバリ領域に格納しています。マニュアルCDおよびリカバリCDが必要な場合は、「添付あり」を選択してください。添付なしモデルを購入後に別途マニュアル/リカバリCDの購入を希望する場合は、弊社担当営業までお問い合わせください。

DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0。DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1に準拠したメディアの再生に対応しています。DVD-RAMは、カートリッジの取外しのできないメディアは使用できません。使用するディスク、設定・環境によっては、再生できない場合があります。