

日立パーソナルコンピュータ

FLORA 200 シリーズ 構成ガイド ハードウェア編

〔2003年1月7日現在〕

お知らせ

FLORA シリーズ構成ガイドは、下記の通り分冊して提供させていただいております。
必要に応じてご活用ください。

【分冊構成】

H/S 分類	システム装置分類	資料番号
ハードウェア編	FLORA-ex シリーズ	SP-476
	FLORA 400 シリーズ	SP-330-90
	FLORA 300 シリーズ	SP-331-A0
	FLORA 200 シリーズ	SP-332-A0
ソフトウェア編	FLORA 400 シリーズ	SP-333-20
	FLORA 300 シリーズ	
	FLORA 200 シリーズ	
	HA8000 シリーズ	
	FLORA S シリーズ	

1998年01月(第1版)	SP-332	(魔版)
1998年05月(第2版)	SP-332-10	(魔版)
1998年09月(第3版)	SP-332-20	(魔版)
1999年01月(第4版)	SP-332-30	(魔版)
1999年08月(第5版)	SP-332-40	(魔版)
1999年12月(第6版)	SP-332-50	(魔版)
2000年06月(第7版)	SP-332-60	(魔版)
2000年09月(第8版)	SP-332-70	(魔版)
2001年11月(第9版)	SP-332-80	(魔版)
2002年06月(第10版)	SP-332-90	(魔版)
2002年12月(第11版)	SP-332-A0	

断り書き

本資料では、以降

Microsoft® Windows® XP 64-Bit Edition Operating System を Windows XP 64-Bit に、

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System を Windows XP に、

Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System を Windows 2000 に、

Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 を

Windows NT Workstation 4.0、または Windows NT 4.0 に、

Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System を

Windows 98 Second Edition、または Windows 98SE に、

Microsoft® Windows® 98 Operating System を Windows 98 に、

それぞれ略称致します。

記載の単位は、K : 1,024、k : 10^3 、M : 10^6 、G : 10^9 での換算になります。

メモリー容量につきましては、M : $1,024^2$ 、G : $1,024^3$ での換算となります。

他社所有商標に関する表示

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

1. システム装置	2
1.1 FLORA 270W(NV7)(PC8NV7-xxxxxxxxx モデル)	2
1.2 FLORA 270W(NW8)(PC8NW8-xxxxxxxxx モデル)	9
1.3 FLORA 270W(NW6)(PC8NW6-xxxxxxxxx モデル)	15
1.4 FLORA 270W(NW4)(PC8NW4-xxxxxxxxx モデル)	21
1.5 FLORA 220W(PC8NS3-xxxxxxxxx モデル)	28
2. 周辺装置 構成図	34
2.1 ディスプレイ接続構成	34
2.2 プリンター接続構成	35
2.3 SCSI デバイス接続構成	61
2.4 USB 接続機器構成	62
2.5 LAN 機器接続構成	65
3. 消耗品一覧	67
4. 有償部品一覧	69
5. 有償サービス	70
5.1 PC 導入・移設サービス	70
5.2 プレインストールサービス (クライアント PC)	77
索引	78

1.1 FLORA 270W(NV7)(PC8NV7-xxxxxxxxx **モデル**)

* 1 : Windows XPの添付品(リカバリCD-ROMを含む)と、出荷時のハードディスクをバックアップした媒体が添付されます。

概略仕様

システム装置		FLORA 270W			
形名	Windows XPモデル *1	PC8NV7-HNG4HBABO	PC8NV7-HNF4HBABO	PC8NV7-HNH4HBABO	
	Windows 2000モデル *4	PC8NV7-PNG4HBABO	PC8NV7-PNF4HBABO	PC8NV7-PNH4HBABO	
	Windows XPモデル/Windows 98SE ダウングレード代行サービス *2 *3	PC8NV7-KNG4HBABO	PC8NV7-KNF4HBABO	PC8NV7-KNH4HBABO	
1	CPU (周波数)	Ei® Intel® Pentium®4 プロセッサ -M (2GHz)/ Ei® Intel® Pentium®4 プロセッサ -M (1.7GHz)			
2	2次キャッシュメモリ	512KB(プロセッサ内蔵)			
3	システムクロック	400MHz			
4	チップセット	SiS社 SiS M650+SiS962			
5	メインメモリ	標準 128MB/ 最大 1GB *5,*6 (PC2100 DDR SDRAM) (ビデオRAMとしてメインメモリの一部を使用)*7			
6	ディスプレイ	15型 TFTカラー	14.1型 TFTカラー		
7	表示解像度 (表示色)	内蔵 LCD *8	1400 × 1050ドット (1677万色)*9 *10	1024 × 768ドット (1677万色) *9	
		外付け CRT *11	1600 × 1200ドット (1677万色)		
8	ビデオシステム	SiS M650ビデオRAM 16MB *7			
9	ファイル装置	FDD	3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) *12		
		HDD *13	20GB (Ultra ATA/100)		
		CD-ROMドライブ (ファイルバイン) *14	最大 24 倍速		
10	サウンド機能	AC97 準拠, スピーカー内蔵			
11	拡張スロット	PCカード	PC Card Standard(JEITA V4.2) 準拠 Type × 2 または Type × 1 CardBus 対応 *15		
		メモリ	2 (使用済みのスロット数は、カスタマイズ構成により異なります。)		
12	インターフェースコネクタ	シリアル	× 1,		
		プリンタ	× 1,		
		マウス / キーボード	× 1,		
		USB2.0	× 2 *16,		
		IEEE1394(4ピン)	× 1 *16,		
		ライン入力 (マイク)	× 1,		
		ライン出力 (ヘッドホン)	× 1,		
		アナログ RGB ディスプレイ	× 1		
13	ネットワーク	LAN(100BASE-TX/10BASE-T 自動認識)			
14	キーボード, マウス	109 配列準拠キーボード 87キー (キーピッチ 19mm, キーストローク 3mm), ホイールマウス添付 (PS/2 接続)			
15	ホィンティングデバイス	ホィンティングパッド (静電式), 2ボタン, 四方向スクロールボタン			
16	外形寸法 W × D × H *17	326 × 275 × 41.8 mm			
17	質量	約 3.6 kg *18		約 3.4kg *19	
18	消費電力 (最大 / スタンバイ時)	約 30W(74W/ 約 1.4W)	約 30W(74W/ 約 1.4W)	約 30W(74W/ 約 1.4W)	
19	省エネ法に 基づく表示	区分	S		
		EPR-消費効率 *20	0.00026 *21		
20	電源	ニッケル水素標準バッテリー *22 または AC100V ± 10% 50Hz/60Hz			
21	バッテリー *23 (ニッケル水素 標準バッテリー)	使用可能時間 (JEITA1.0 測定法)	最大約 2 時間	最大約 2 時間	最大約 2 時間
		充電時間 (装置電源付時)	約 1.5 ~ 2.5 時間	約 1.5 ~ 2.5 時間	約 1.5 ~ 2.5 時間
		充電時間 (装置電源付 / スタンバイ時)	約 1.5 ~ 2.5 時間	約 1.5 ~ 2.5 時間	約 1.5 ~ 2.5 時間

カスタムメイド、オプション仕様






CPU(周波数)		モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサ-M (1.70GHz)			
メモリー *6	128MB	128MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)			
	256MB	256MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)			
	384MB	128MB × 1 + 256MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)			
	512MB	256MB × 2 (PC2100 DDR SDRAM)			
	1GB	512MB × 2 (PC2100 DDR SDRAM) *5			
ファイル装置	FDD *	マルチメモリーカード リーダー /ライター *24	対応メモリーカード : SmartMedia™, CompactFlash™, SDメモリーカード , MultiMediaCard™, Microdrive™, MemoryStick™ *25		
		スマートカードリーダー / ライター *24 *26	内蔵スマートカードリーダー /ライター (通信速度 (Kbps) : 9.6, 19.2, 38.4, ドライバ : PC/SC 準拠)		
	内蔵 HDD			30GB (Ultra ATA/100 対応)	
				40GB (Ultra ATA/100 対応)	
				60GB (Ultra ATA/100 対応)	
	ファイル *	2nd HDD (オプション)			60GB (Ultra ATA/100) *27
CD-R/RWドライブ			読み出し : CD-ROM/R : 最大 24 倍速 , CD-RW : 最大 20 倍速 書き込み : CD-R : 最大 24 倍速 , CD-RW : 最大 4 倍速 , High Speed CD-RW : 最大 10 倍速 (ライツ付添付 *28)		
DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ (オプション)		読み出し : DVD-ROM : 最大 8 倍速 (再生ソフト添付 *29), CD-ROM/R, RW : 最大 24 倍速 , 書き込み : CD-R : 最大 24 倍速 , CD-RW : 最大 4 倍速 High Speed CD-RW : 最大 10 倍速 (ライツ付添付 *28)			
ウェイトカバー		ファイル用ダミーケース			
通信機能	内蔵モデム	データ 最大 56Kbps (V.90) *30 / FAX 14.4Kbps			
	内蔵無線 LAN	通信速度最大 11Mbps (IEEE802.11b 準拠 (1ch ~ 14ch) *31 *32)			
	内蔵 Bluetooth™ (オプション)	Bluetooth™ USB アダプタ (Bluetooth™ ver1.1 準拠) (外付け) *31 *33			
入力装置	マウス	添付なし			
		USB 接続ワイヤレスマウス (オプション)			
バッテリー *23	リチウムイオン 大容量 バッテリー	使用可能時間 (JEITA 測定法 1.0)	最大約 3.5 時間	最大約 3.5 時間	最大約 3.5 時間
		充電時間 (装置電源のみ)	約 2.5 ~ 3.5 時間	約 2.5 ~ 3.5 時間	約 2.5 ~ 3.5 時間
		充電時間 (装置電源のみ / スタンバイ時)	約 3 ~ 4 時間	約 3 ~ 4 時間	約 3 ~ 4 時間
アプリケーション *34	Microsoft® Office XP Personal *35				
	Microsoft® Office XP Professional *35				

- * 1 : Windows XP は、Service Pack を適用していません。
- * 2 : 出荷時、Windows 98SE がインストールされています。
- * 3 : ダウングレード代行サービスとは、Windows XP のダウングレード使用権を利用して、お客様に代わって、ダウングレードソフトウェア (Windows 98SE) をインストールし提供するサービスです。Windows XP の添付品 (リカバリ CD-ROM を含む) と、出荷時のハードディスクをバックアップした媒体が添付されます。
- * 4 : Windows 2000 は、Service Pack 2 適用済み版です。Service Pack のインストールは行えません。
- * 5 : 最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。Windows XP モデル / Windows 98SE ダウングレード代行サービスでは、最大 512MB (256MB × 2) までとなります。
- * 6 : メモリーの一部をビデオ RAM として使用しているため、実際使用可能なメモリーは記載の数値よりすくなく なります
- * 7 : 32MB に変更可能です。
- * 8 : Windows XP では、640 × 480 ドット は使用できません。
- * 9 : デザイン表示になります。
- * 10 : Windows XP/Windows 2000 では、購入時およびリカバリ CD による復元時は解像度が 1024 × 768 ドットに設定 されています。購入後に、画面の解像度より解像度を変更してください。
- * 11 : Windows XP/Windows 98SE 使用時は、マルチディスプレイ、同時表示が可能です。Windows 2000 では、同時表示のみ可能です (外付け LCD ディスプレイやプロジェクタを除く)。
- * 12 : 1.2MB の FD を使用する場合は別途ドライバをインストールする必要があります。(ドライバは本体に添付されています。) なお、サポートする FD 仕様の詳細に関しては、下記 URL をご参考ください。
FLORA ホームページ [社外 Web] > ダウンロード > FLORA シリーズ 別 > その他 > その他
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/download/type/other.htm#other>
- * 13 : 出荷時に Windows 98SE では、HDD は FAT32 で全領域が C ドライブとして設定されています。Windows XP/Windows 2000 では NTFS 形式で約 10GB までフォーマットしてあります。残りの領域は空き領域とな っていますので、Windows の " ディスクの管理 " を使用して別途任意のサイズでドライブを作成して使用す ることが可能です。
- * 14 : ファイルへの装着による入れ替えが可能です。
- * 15 : 12V 対応の PC カードはサポートしていません。


- * 16 :USB ケーブルならびに IEEE1394 ケーブルは、すべての USB 対応周辺機器ならびに IEEE1394 対応周辺機器の動作を保証するものではありません。USB2.0 では Windows 98SE では動作しません。
- * 17 :最厚部は脚部含まずで 47.9mm となります。
- * 18 :ニッケル水素標準バッテリー、CD-ROM 搭載時の質量です。ウェイトパック搭載時は約 3.43kg となります。
- * 19 :ニッケル水素標準バッテリー、CD-ROM 搭載時の質量です。ウェイトパック搭載時は約 3.23kg となります。
- * 20 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- * 21 :CPU(周波数) : インテル® Pentium®4 プロセッサ M(1.70GHz) 選択時は、0.00031 となります。
- * 22 :ニッケル水素標準バッテリーは、動作するアプリケーションの負荷が大きい場合、使用に制限を受けます。例えばバッテリー使用時にアプリケーションを多数動作させるような高負荷での使用条件下では、リチウム大容量バッテリーが必要となります。
- * 23 :バッテリーの使用可能時間および誘電時間は使用環境により異なります。JEITA 測定法 1.0 を行うためのディスプレイ輝度設定値は「輝度最低」です。
- * 24 :動作させるためのソフトウェアをインストールする際は、CD-ROM ドライブが必要となります。内蔵 FDD は、搭載不可となります。FD を使用する場合は、別途外付けの USB-FDD(オプション)が必要となります。Windows 98SE は非サポートです。
- * 25 :各メディアの使用には、著作権保護機能のある音楽データの取扱不可など、一部制限があります。
- * 26 :2002 年 12 月号予定
- * 27 :2nd HDD からの PC 起動(ブート)が可能です。
- * 28 :Roxio 社 Easy CD Creator®5 Basic が添付されます。
- * 29 :CyberLink 社 PowerDVD™ XP が添付されます。
- * 30 :56Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。内蔵モデムは日本国内専用です。海外での使用はできません。
- * 31 :内蔵 Bluetooth™ と内蔵無線 LAN の同時使用はできません。
内蔵無線 LAN および内蔵 Bluetooth™ は日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません。(海外で使用すると罰せられる可能性があります。)
- * 32 :他社製の無線 LAN デバイスとは、Peer to Peer 通信ができない場合があります。また、弊社の無線 LAN カード(PC-CN3200,PC-CN3400)や他の機種種の PC 内蔵無線 LAN との Peer to Peer 通信もできません。内蔵無線 LAN の使用できるチャンネルは 1 ~ 14 チャンネルとなります。内蔵無線 LAN は 128(104)bit 暗号化機能をサポートしています。
- * 33 :内蔵 Bluetooth™ のデータ通信速度は、最大約 721Kbps(論理値)です。全ての Bluetooth™ 対応周辺機器との接続を保証するものではありません。
- * 34 :Windows XP モデル/Windows 98SE ダウングレード代行サービスでは、選択できません。
- * 35 :製品出荷時にプレインストールされております。リカバリ復元時には、セッアップされません。付属の媒体よりインストールする必要があります。

周辺装置

< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可



< 凡例 > 選択接続 [搭載]
 同時接続 [搭載] 可



1.2 FLORA 270W(NW8)(PC8NW8-xxxxxxxxx モデル)



CTO ベースモデル

CPU	OS	内蔵 LCD 表示解像度	希望小売価格	形名
Mobile Intel® Pentium®4 プロセッサ -M (1.60GHz)	Windows XP モデル	1400 × 1050 ドット	271,000 円 (税別)	PC8NW8-HJG4H1AB0
		1024 × 768 ドット	256,000 円 (税別)	PC8NW8-HJF4H1AB0
	Windows 2000 モデル	1400 × 1050 ドット	271,000 円 (税別)	PC8NW8-PJG4H1AB0
		1024 × 768 ドット	256,000 円 (税別)	PC8NW8-PJF4H1AB0
	Windows XP モデル / Windows 98SE ダウングレード代行サービス *1	1400 × 1050 ドット	281,000 円 (税別)	PC8NW8-KJG4H1AB0
		1024 × 768 ドット	266,000 円 (税別)	PC8NW8-KJF4H1AB0

カスタムメイドメニュー

項目	内容	形名変更部								希望小売価格
		~								
メモリー	128MB 256MB(1 スロット占有, DDRSDRAM, PC2100)							8		+18,000
	128MB 384MB(2 スロット占有, DDRSDRAM, PC2100)							A		+35,000
	128MB 512MB(2 スロット占有, DDRSDRAM, PC2100)							C		+53,000
HDD ユニット	20GB 40GB							P		+15,000
ドライブ CTO オプション	内蔵 FDD (ウエイセイル -添付)							0		-8,000
	内蔵 FDD+CD-ROM ドライブ							1		+0
	内蔵 FDD+CD-R/RW ドライブ							4		+15,000
	内蔵 FDD+DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ							3		+22,000
CTO オプション 通信 *2	LAN	モデム	無線 LAN	Bluetooth						
		-	-	-				A		+0
		-	-	-				B		+7,000
		-	-	-				C		+18,000
		-	-	-				D		+15,000
		-	-	-				E		+25,000
		-	-	-				F		+22,000
		-	-	-				G		+33,000
ホイールマス / バッテリ CTO オプション	ホイールマスなし, バッテリなし (ダミーバッテリ添付)							0		-12,000
	ホイールマスなし, 標準バッテリあり							1		-5,000
	ホイールマスなし, 大容量バッテリあり							2		-2,000
	ホイールマスあり, バッテリなし (ダミーバッテリ添付)							A		-7,000
	ホイールマスあり, 標準バッテリあり							B		+0
	ホイールマスあり, 大容量バッテリあり							C		+3,000
著名ソフト *3	一太郎 12							J		+14,000
	Microsoft Office XP Personal (プレインストール)							P		+22,400
	Microsoft Office XP Professional (プレインストール)							Q		+73,300
	ATOK15							A		+6,800
	Microsoft Office XP Personal (プレインストール) + ATOK15							B		+29,200

* 1: Windows XP の添付品 (リカバリ CD-ROM を含む) と、出荷時のハードディスクをバックアップした媒体が添付されます。
 * 2: 内蔵 Bluetooth と内蔵無線 LAN の同時使用はできません。
 * 3: ATOK、一太郎は、プレインストールされていません。インストールの際には、CD-ROM ドライブが必要となります。

概略仕様

システム装置		FLORA 270W		
形名	Windows XP モデル	PC8NW8-HJG4H1AB0	PC8NW8-HJF4H1AB0	
	Windows 2000 モデル *3	PC8NW8-PJG4H1AB0	PC8NW8-PJF4H1AB0	
	Windows XP モデル / Windows 98SE ダウンロード代行サービス *1, *2	PC8NW8-KJG4H1AB0	PC8NW8-KJF4H1AB0	
1	CPU (周波数)	Mobile Intel® Pentium®4 プロセッサ-M (1.60GHz)		
2	2次キャッシュメモリ	512KB (プロセッサ内蔵)		
3	システムバスクロック	400MHz		
4	チップセット	Intel® 845MP		
5	メインメモリ	標準 128MB / 最大 512MB *4 (PC2100 DDR SDRAM)		
6	ディスプレイ	15型 TFT カラー		
7	表示解像度 (表示色)	内蔵 LCD *5	最大 1400 × 1050 ドット (1677 万色) *6, *7	
		外付け CRT *8	最大 1600 × 1200 ドット (1677 万色)	
8	ビデオシステム	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 (M7-P) ビデオ RAM 16MB		
9	ファイル装置	FDD	3.5 型 (1.44MB/1.2MB/720KB) *9	
		HDD *10	20GB (Ultra ATA/100)	
		CD-ROM (ファイルバイン) *11	最大 24 倍速	
10	サウンド機能	Sound Blaster Pro 互換, ステレオレコーダ内蔵		
11	拡張スロット	PC カード	PC Card Standard (JEITA V4.2) 準拠, Type × 2 または Type × 1, CardBus 対応 *12	
		メモリ	2 (使用済みのスロット数は、加減メモリ構成により異なります。)	
12	インターフェースコネクタ	シリアル × 1, プリンタ × 1, マウス / キーボード × 1, USB × 2 *13, IEEE1394 × 1 *13, ライン入力 (マイク) × 1, ヘッドホン × 1, アナログ RGB ディスプレイ × 1		
13	ネットワーク	LAN (100BASE-TX/10BASE-T 自動認識)		
14	キーボード, マウス	109 配列標準キーボード 87キー (キーピッチ 19mm, キーストローク 3mm) , ワンタッチキー × 5 ホイールマウス添付 (PS/2 接続)		
15	ポインティングデバイス	ポインティングパッド (静電式), 2ボタン, 四方向スクロールボタン		
16	外形寸法 W × D × H *14	326 × 275 × 41.8 mm		
17	質量 *15	約 3.2 kg		
18	消費電力 (最大 / スタンバイ時)	約 23W (74W / 約 2.3W)	約 23W (74W / 約 2.3W)	
19	省エネ法に基づく表示	区分	S	
		エネルギー消費効率 *16	0.00054	
20	電源	リチウムイオン標準バッテリー *17 または AC100V ± 10% 50Hz/60Hz		
21	バッテリー (リチウムイオン 標準バッテリー)	使用可能時間 (JEITA 1.0 測定法) *24	最大約 2.5 時間	
		充電時間	装置電源初時	約 2 ~ 3 時間
			装置電源初 / スタンバイ時	約 2.5 ~ 3.5 時間

カスタムメイド、オプション仕様





メインメモリー	128MB	128MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)	
	256MB	256MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)	
	384MB	128MB × 1 + 256MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)	
	512MB	256MB × 2 (PC2100 DDR SDRAM)	
ファイル装置	内蔵 HDD *10	40GB (Ultra ATA/100 対応)	
	2nd HDD *11 (オプション)	40GB (Ultra ATA/100)	
	CD-R/RW ドライブ *11	読み出し: CD-ROM/R: 最大 24 倍速, CD-RW: 最大 14 倍速 書き込み: CD-R: 最大 8 倍速, CD-RW: 最大 4 倍速, High Speed CD-RW: 最大 8 倍速 バッファリングエラー防止機能付き, ライティングソフト添付 *18	
	DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ *11 *19	読み出し: DVD-ROM: 最大 8 倍速, CD-ROM/R, RW: 最大 24 倍速, 書き込み: CD-R: 最大 8 倍速, CD-RW: 最大 4 倍速 High Speed CD-RW: 最大 8 倍速 バッファリングエラー防止機能付き, ライティングソフト添付 *18	
ホワイトケース (オプション) *11	ファイル用ダミーケース		
ネットワーク	内蔵モデム	データ 最大 56Kbps(V.90) *20 / FAX 14.4Kbps	
	内蔵無線 LAN	通信速度最大 11Mbps(IEEE802.11b 準拠 *21 *22)	
	内蔵 Bluetooth™	Bluetooth™ Specification ver1.1 準拠 *23	
入力装置	マウス	添付なし USB 接続有線マウス (オプション)	
	キーボード (オプション)	PS/2 接続, 17 キー, マウス接続付き	
セキュリティ	USB 接続スマートカードリーダー / ライター (オプション) *25	適合カード: ISO/IEC 7816 準拠 T=0, 1 転送プロトコルのスマートカード 通信速度 (bps): 9600, 19200, 38400 ドライブ: PC/SC 準拠	
	スマートカード (オプション)	ISO/IEC 7816 準拠, EMV level1 準拠	
バッテリー	リチウムイオン 大容量 バッテリー	使用可能時間 (JEITA 測定法 1.0 *24)	最大約 4.0 時間
		充電時間 (装置電源オフ時)	約 2.5 ~ 3.5 時間
		充電時間 (装置電源オン / スタンバイ時)	約 3 ~ 4 時間
	ダミーバッテリー	軽量化用ダミーケース	

- * 1: 出荷時、Windows 98SE がインストールされています。
- * 2: ダウングレード代行サービスとは、WindowsXP のダウングレード 使用権を利用して、お客様に代わって、ダウングレードソフトウェア (Windows 98SE) をインストールし提供するサービスです。Windows XP の添付品 (リカバリ CD-ROM を含む) と、出荷時のハードディスクをバックアップした媒体が添付されます。
- * 3: Windows 2000 は、Service Pack 2 適用済み版です。Service Pack のインストールは行えません。
- * 4: 最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。
- * 5: Windows XP では、640 × 480 ドット は使用できません。
- * 6: デザインが表示になります。
- * 7: 本 LCD にて XGA (1024 × 768 ドット) を表示する場合、画面全体に拡大投影処理を行います。このため表示文字などがにじむように見えますが故障ではありません。
Windows XP/Windows 2000 では、購入時およびリカバリ CD による復元時は解像度が 1024 × 768 ドット (65536 色) に設定されています。購入後に、画面の DPI より解像度を変更してください。
- * 8: Windows XP/Windows 98SE 使用時は、マルチディスプレイ、同時表示が可能です。Windows 2000 では、同時表示のみ可能です (外付け LCD ディスプレイやプロジェクタを除く)。
- * 9: 1.2MB の FDD を使用する場合は別途ドライブをインストールする必要があります。(ドライブは本体に添付されています。)
- * 10: 出荷時に Windows 98SE では、HDD は FAT32 で全領域が C ドライブとして設定されています。
Windows XP/Windows 2000 では NTFS 形式で約 10GB までフォーマットしてあります。残りの領域は空き領域となっていますので、Windows の "ディスクの管理" を使用して別途任意のサイズでドライブを作成して使用することが可能です。
- * 11: ファイルへの装着による入れ替えが可能です。
- * 12: 12V 対応の PC カードはサポートしていません。
- * 13: USB ネットワークならびに IEEE1394 ネットワークは、すべての USB 対応周辺機器ならびに IEEE1394 対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- * 14: 最厚部は脚部含まずで 47.9mm となります。
- * 15: リチウムイオン標準バッテリー、CD-ROM 搭載時の質量です。リチウムイオン大容量バッテリー、CD-ROM 搭載時の質量は約 3.4kg となります。CD-ROM をホワイトケースへ変更すると約 0.15kg の質量低減が可能です。
- * 16: EPRC 消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

- * 17 :リチウムイオン標準バッテリーは、動作するアプリケーションの負荷が大きい場合、使用に制限を受けます。例えばバッテリー使用時にアプリケーションを多数動作させるような高負荷での使用条件下では、リチウムイオン大容量バッテリーが必要となります。
- * 18 :Roxio™, Inc. Easy CD Creator®5 Basic が添付されます。
- * 19 :DVD-Video の再生には市販の DVD 再生ソフトが必要です。
- * 20 :56Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
内蔵モデムは日本国内専用です。海外での使用はできません。
- * 21 :内蔵 Bluetooth™ と内蔵無線 LAN の同時使用はできません。
内蔵無線 LAN および内蔵 Bluetooth™ は日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません。(海外で使用すると罰せられる可能性があります。)
- * 22 :他社製の無線 LAN デバイスとは、Peer to Peer 通信ができない場合があります。
また、弊社の無線 LAN カード (PC-CN3200、PC-CN3400) や他の機種種の PC 内蔵無線 LAN との Peer to Peer 通信もできません。内蔵無線 LAN の使用できるチャンネルは 1 ~ 11 チャンネルとなります。無線 LAN アクセスポイント (PC-CN3300) をご利用の場合、アクセスポイントの無線チャンネルを 1 ~ 11 チャンネルに変更する必要があります。
内蔵無線 LAN は 128bit 暗号化機能をサポートしています。
- * 23 :内蔵 Bluetooth™ のデータ通信速度は、最大約 721kbps(理論値)です。また、全ての Bluetooth™ 対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- * 24 :バッテリーの使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。JEITA 測定法 1.0 を行うためのディスプレイ輝度設定値は「輝度最低」です。
- * 25 :スマートカードリーダー/ライターの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。


周辺装置

< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可



1.2 FLORA 270W(NW8)(PC8NW8-xxxxxxxxx **モデル**)

< 凡例 > 選択接続 [搭載]
 同時接続 [搭載] 可



1.3 FLORA 270W(NW6) (PC8NW6-xxxxxxx モデル)



CTO ベースモデル

CPU	OS	希望小売価格	形名
モバイル Intel® Celeron® プロセッサ (1.20GHz)	Windows XP モデル	189,000 円 (税別)	PC8NW6-HRH4HEAB0
	Windows 2000 モデル	189,000 円 (税別)	PC8NW6-PRH4HEAB0
	Windows XP モデル / Windows NT4.0 ダウングレード代行サービス *1	199,000 円 (税別)	PC8NW6-DRH4HEAB0
	Windows XP モデル / Windows 98SE ダウングレード代行サービス *1	199,000 円 (税別)	PC8NW6-KRH4HEAB0
Mobile Intel® Celeron® プロセッサ (1.06GHz)	Windows XP モデル	206,000 円 (税別)	PC8NW6-HNE4HEAB0
	Windows 2000 モデル	206,000 円 (税別)	PC8NW6-PNE4HEAB0
	Windows XP モデル / Windows NT4.0 ダウングレード代行サービス *1	216,000 円 (税別)	PC8NW6-DNE4HEAB0
	Windows XP モデル / Windows 98SE ダウングレード代行サービス *1	216,000 円 (税別)	PC8NW6-KNE4HEAB0

カスタムメイドメニュー

項目	内容				形名変更部								希望小売価格		
					~										
メモリー	128MB	256MB (1 スロット占有, SD-RAM, PC133)								8				+18,000	
	128MB	384MB (2 スロット占有, SD-RAM, PC133)								A				+35,000	
	128MB	512MB (2 スロット占有, SD-RAM, PC133)								C				+53,000	
HDD ユニット	20GB	30GB									M			+7,000	
	20GB	40GB								P				+15,000	
ドライブ CTO オプション	CD-ROM なし (ウェイトレイン添付)										A			-8,000	
	CD-ROM ドライブ										B			+0	
	CD-R/RW ドライブ										C			+15,000	
	DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ										D			+22,000	
CTO オプション LAN/メモリー *2	内蔵 LAN	メモリー	無線 LAN (40ビット暗号)	無線 LAN (128ビット暗号)	PC8NW6-							A		+0	
		-	-	-								B		+7,000	
		-	-	-									C		+12,000
		-	-	-									D		+14,000
		-	-	-									E		+19,000
		-	-	-									F		+21,000
ホイールマウス / バッテリー *3	ホイールマウスなし, バッテリーなし (ダミーバッテリー添付)											0		-11,000	
	ホイールマウスなし, Li-ion 標準バッテリーあり											1		-4,000	
	ホイールマウスなし, Li-ion 大容量バッテリーあり											2		-2,000	
CTO オプション	ホイールマウスあり, バッテリーなし (ダミーバッテリー添付)											A		-7,000	
	ホイールマウスあり, Li-ion 標準バッテリーあり											B		+0	
	ホイールマウスあり, Li-ion 大容量バッテリーあり											C		+2,000	
著名ソフト	Microsoft Office XP Personal (プレインストール)											P		+22,400	
	Microsoft Office XP Professional (プレインストール)											Q		+73,300	

* 1: Windows XPの添付品(リカバリCD-ROMを含む)と、出荷時のハードディスクをバックアップした媒体が添付されます。
 * 2: Windows NT4.0では、内蔵無線LANは使用できません。
 * 3: Windows NT4.0では、ホイールマウスのホイール機能は動作しません。

概略仕様

システム装置		FLORA 270W			
形名	Windows XPモデル *1	PC8NW6-HKN4HEAB0	PC8NW6-HNE4HEAB0	PC8NW6-HRH4HEAB0	
	Windows 2000モデル *5	PC8NW6-PKN4HEAB0	PC8NW6-PNE4HEAB0	PC8NW6-PRH4HEAB0	
	Windows XPモデル/Windows NT4.0 ダウンロード代行サービス *2,*3	PC8NW6-DKN4HEAB0	PC8NW6-DNE4HEAB0	PC8NW6-DRH4HEAB0	
	Windows XPモデル/Windows 98SE ダウンロード代行サービス *2,*4	PC8NW6-KKN4HEAB0	PC8NW6-KNE4HEAB0	PC8NW6-KRH4HEAB0	
1	CPU (周波数)	Mobile Intel® Pentium®III プロセッサ-M (1GHz)	Mobile Intel® Celeron® プロセッサ (1.06GHz)	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ (1.20GHz)	
2	2次キャッシュメモリー	512KB (プロセッサ内蔵)	256KB (プロセッサ内蔵)	256KB (プロセッサ内蔵)	
3	システムバスクロック	133MHz			
4	チップセット	Intel® 830MG			
5	メインメモリー	標準 128MB/ 最大 512MB *6 (PC133 SDRAM) (ビデオRAMとして、メインメモリーの一部を使用)			
6	ディスプレイ	14.1型 TFTカラー *7			
7	表示解像度 (表示色)	内蔵 LCD	最大 1024 × 768ドット (1677万色)		
		外付け CRT *8	最大 1280 × 1024ドット (1677万色)		
8	ビデオシステム	Intel® 830MG ビデオRAM 最大32MB(搭載メモリーが128MBの場合) *9 最大 48MB(搭載メモリーが256MB以上の場合) *9			
9	ファイル装置	FDD	3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) *10		
		HDD *11 *12	20GB (Ultra ATA/66対応)		
		CD-ROMドライブ (ファイバオプティカル) *13	最大 24倍速		
10	サウンド機能	AC97準拠, ステレオスピーカー, マイク内蔵			
11	拡張スロット	PCカード	PC Card Standard(JEITA V4.2) 準拠, Type × 2 または Type × 1, CardBus対応 *14		
		メモリー	2 (使用済みのスロット数は、拡張メモリー構成により異なります。)		
12	インターフェース	シリアル × 1, プリンタ × 1, マウス / キーボード × 1, USB1.1 × 2 *15, ライン入力 × 1, マイク × 1, ヘッドホン × 1, アナログ RGB ディスプレイ × 1			
13	ネットワーク	LAN(100BASE-TX/10BASE-T 自動認識)			
14	キーボード, マウス	109配列準拠キーボード 87キー (キーピッチ19mm, キーストローク3mm), ワンタッチ × 4, Pスイッチ × 1 *15, ホイールマウス添付 (PS/2接続) *16			
15	ポインティングデバイス	ポインティングパッド (静電式), 2ボタン, スクロールキー			
16	セキュリティ	内蔵スマートカードリーダー / ライター *18	適合カード: ISO/IEC 7816 準拠 T=0, 1 転送プロトコルのスマートカード 通信速度 (bps): 9.6, 19.2, 38.4 ドライブ: PC/SC 準拠		
17	外形寸法 W × D × H	326 × 276 × 38mm *19			
18	質量	約 3.0 kg *20			
19	消費電力 (最大 / スタンバイ時 *21)	約 17W (71W/1.8W)	約 22W (71W/1.8W)	約 22W (71W/ 約 1.8)	
20	省エネ法に 基づく表示	区分	S		
		エネルギー消費効率 *20	0.00077	0.00072	0.00064
21	電源	リチウムイオン標準バッテリー *23 または AC100V ± 10% 50Hz/60Hz			
22	バッテリー *30 (リチウムイオン 標準バッテリー)	使用可能時間 (JEITA 測定法 1.0)	最大約 1.5 時間	最大約 1.5 時間	最大約 1.5 時間
		使用可能時間 (装置電源切時)	最大約 1.5 時間	最大約 1.5 時間	最大約 1.5 時間
		充電時間 *24	約 3 時間	約 3 時間	約 3.0 時間
		(装置電源切 / スタンバイ時)	約 3 時間	約 3 時間	約 3.0 時間

カスタムメイド、オプション仕様

メインメモリ *6	128MB		128MB × 1 (PC133 SDRAM)
	256MB		256MB × 1 (PC133 SDRAM)
	384MB		128MB × 1 + 256MB × 1 (PC133 SDRAM)
	512MB		256MB × 2 (PC133 SDRAM)
ファイル装置	内蔵 HDD *11 *12	30GB	30GB (Ultra ATA/66)
		40GB	40GB (Ultra ATA/66)
	ファイルベイ *13	CD-R/RW ドライブ	読み出し：CD-ROM/R：最大 24 倍速，CD-RW：最大 10 倍速 書き込み：CD-R：最大 24 倍速，CD-RW：最大 4 倍速， High Speed CD-RW：最大 10 倍速 バッファアンダースhoot防止機能付き，ライティングソフト添付 *25
		DVD-ROM& CD-R/RW マルチドライブ	読み出し：DVD-ROM：最大 8 倍速（再生ソフト未添付）*26， CD-ROM/R：24 倍速，CD-RW：最大 10 倍速 書き込み：CD-R：最大 16 倍速，CD-RW：最大 4 倍速， High Speed CD-RW：最大 10 倍速 バッファアンダースhoot防止機能付き，ライティングソフト添付 *25
	ウェイトセーバー	ファイルベイ用ゲミケース	
ネットワーク	内蔵モデム		データ 最大 56Kbps(V.90) *27 /FAX 14.4Kbps
	内蔵無線 LAN *28		IEEE802.11b 準拠 (1ch ~ 11ch)，通信速度最大 11Mbps
	Bluetooth™ (オプション)		Bluetooth™ USB アダプタ (Bluetooth™ Ver1.1 準拠) (外付け) *29
入力装置	マウス		添付なし
			USB 接続ワイヤレス (オプション)
バッテリー *30	リチウムイオン 大容量 バッテリー	使用可能時間 (JEITA 測定法 1.0)	最大約 3.0 時間
		充電時間 (装置電源初時)	約 3.0 時間
		充電時間 (装置電源初 / サブポート時)	約 3.0 時間
アプリケーション *31	Microsoft® Office XP Personal *32		
	Microsoft® Office XP Professional *32		
	一太郎 12		
	ATOK15		
	Microsoft® Office XP Personal *32 + ATOK15		

* 1：Windows XP は、Service Pack を適応しておりません。

* 2：ダウングレード代行サービスとは、Windows XP のダウングレード 使用権を利用して、お客様に代わって、ダウングレードソフトウェア (Windows NT 4.0 または、Windows 98SE) をインストールし提供するサービスです。Windows XP の添付品 (リカバリ CD-ROM を含む) と、出荷時のハードディスクをバックアップした媒体が添付されます。

* 3：出荷時、Windows NT4.0 がインストールされており、Windows NT4.0 の Service Pack は、Service Pack 6a となります。Service Pack のインストールは行えません。

* 4：出荷時、Windows 98SE がインストールされています。

* 5：Windows 2000 は、Service Pack 2 適用済み版です。Service Pack のインストールは行えません。

* 6：最大容量にするためには、標準のメモリーボードを取り外す必要があります。メモリーの一部をビデオ RAM として使用するため、実際使用可能なメモリーは記載の数値より少なくなります。

* 7：現行の PC8NW6-xNxxxxxxx や PC8NW6-xKxxxxxxx とは供給元が異なるため、若干色合いが違いますが、実使用上の問題はありませぬ。現行モデル既納ユーザーからの追加注文に際しては、(情) 貸出センターの貸出機にて色合いを確認されことをお奨めします。

* 8：Windows XP、Windows 98SE では、マルチディスプレイ、同時表示が可能です。Windows 2000、Windows NT 4.0 では、同時表示のみ可能です (外付け LCD ディスプレイやプロジェクタを除く)。

マルチディスプレイ、同時表示の際のディスプレイの表示解像度 (表示色) の最大は次の通りです。

[Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0 の場合]

ディスプレイの設定は 1024 × 768 ドットまでです。表示色は Windows XP では "最高 (32ビット)"、Windows 2000 では "True Color (32ビット)"、Windows NT 4.0 では "True Color" までとなります。

[Windows 98SE の場合]

ディスプレイの設定は 1024 × 768 ドットまでです。表示色は同時表示の時は "High Color (16ビット)"、マルチディスプレイの時は "True Color (32ビット)" までとなります。

Windows XP では、640 × 480 ドット は使用できません。

* 9：Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、PC の動作状態に応じてビデオ RAM の容量が自動的に変化します。

なお、お客様によるビデオ RAM 容量の変更はできません。

* 10：1.2MB の FD を使用する場合は別途 3 モード FD ドライブ をインストールする必要があります。(ドライブ は本体に添付されています。)

なお、サポートする FD 仕様の詳細に関しては下記 URL をご参照ください。






FLORA ホームページ [社外 Web] > ダウンロード > FLORA シリーズ 別 > その他 > その他

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/download/type/other.htm#other>



- * 11 : 出荷時に Windows 98SE では、HDD は FAT32 で全領域が C ドライブとして設定されています。Windows XP、Windows 2000 では NTFS 形式で約 10GB まで、Windows NT 4.0 では NTFS 形式で約 8GB までフォーマットしてあります。残りの領域は空き領域となっていますので、Windows XP、Windows 2000 では "ディスクの管理"、Windows NT 4.0 では "ディスクの管理" を使用して別途任意のサイズでドライブを作成して使用することが可能です。
- * 12 : Windows NT 4.0 では、IDE ディバイスの転送モードは、出荷時には PIO モードに設定しています。DMA モードで使用するには、制限事項があります。詳しくは、Microsoft 社の Knowledge Base 文章番号 : Q174232 に記載されています。
- * 13 : ファイルへの装着による入れ替えが可能です。
- * 14 : Windows NT 4.0 では、PC カードのホットスワップはできません。必ず、電源断後に PC カードの抜き差しを行なってください。
- * 15 : USB ネットワークは、Windows NT 4.0 ではサポートしていません。また、すべての USB 対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- * 16 : 画面反転機能は非サポートです。
- * 17 : Windows NT 4.0 では、ハードディスクのハードウェア機能は動作しません。
- * 18 : スマートカードを利用するには、オプションのスマートカードアダプタが必要です。
- * 19 : 最厚部は脚部含まずで 39.4mm となります。
- * 20 : リチウムイオン大容量バッテリー、CD-ROM ドライブ搭載時の質量です。リチウムイオン大容量バッテリー、ウェイトセパレーター搭載時の質量は約 2.8kg となります。
- * 21 : Windows NT 4.0 では、スタンバイは非サポートとなります。Fn+F4 でスタンバイ状態にしないでください。
- * 22 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。値は、Windows NT 4.0 の場合を除いたものです。
- * 23 : リチウムイオン標準バッテリーは、動作するアプリケーションの負荷が大きい場合、使用に制限を受けます。例えばバッテリー使用時にアプリケーションを多数動作させるような高負荷での使用条件下では、リチウムイオン大容量バッテリーが必要となります。
- * 24 : Windows NT 4.0 では、パワーマネジメント機能は使用できません。また、バッテリー残量を表示する機能もありません。なお、自動電源 OFF 機能については、システム装置にインストールされるパワーコントロールにてサポート致します。
- * 25 : Roxio 社 Easy CD Creator[®]5 Basic が添付されます。
- * 26 : DVD-Video の再生には市販の DVD 再生ソフトが必要です。
- * 27 : 56Kbps はデータ受信時の理論値の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。内蔵モデムは日本国内専用です。海外での使用はできません。
- * 28 : Windows NT 4.0 では内蔵無線 LAN を使用できません。
他社製の無線 LAN ディバイスとは、Peer to Peer 通信ができない場合があります。また、弊社の無線 LAN カード (PC-CN3200、PC-CN3400) や他の機種種の PC 内蔵無線 LAN との Peer to Peer 通信もできません。内蔵無線 LAN の使用できるチャンネルは 1 ~ 11 チャンネルとなります。
無線 LAN アクセスポイント (PC-CN3300) をご利用の場合、アクセスポイントの無線チャンネルを 1 ~ 11 チャンネルに変更する必要があります。内蔵無線 LAN は 64bit 暗号対応モデルと 128(104)bit 暗号モデルの 2 種類から選択することができます。弊社無線 LAN は日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません。海外で使用すると罰せられる可能性があります。
- * 29 : Bluetooth[™] USB アダプタのデータ通信速度は、最大約 721kbps(理論値)です。また、全ての Bluetooth[™] 対応周辺機器との接続を保証するものではありません。内蔵無線 LAN との同時使用はしないでください。(必ずどちらかを以下の方法により OFF にして使用してください。内蔵無線 LAN の場合は Wireless ボタンを押して Disable になるように選択、Bluetooth[™] の場合は USB ネットワークから抜く。)
Bluetooth[™] USB アダプタは日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません。(海外で使用すると罰せられる可能性があります。)
- * 30 : バッテリーの使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。JEITA 測定法 1.0 を行うためのディスプレイ輝度設定値は「輝度最低」です。
- * 31 : Windows XP モデル / Windows NT4.0 ダウングレード代行サービス、Windows XP モデル / Windows 98SE ダウングレード代行サービスでは、選択できません。
- * 32 : 製品出荷時にインストールされており、リカバリ復帰時ひいなセットアップされません。付属の媒体よりインストールする必要があります。

周辺装置

< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可



< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可



1.4 FLORA 270W(NW4)(PC8NW4-xxxxxxx モデル)



CTO ベースモデル

CPU	OS	希望小売価格	形名
モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサ-M (2.20GHz)	Windows XP モデル	328,000 円 (税別)	PC8NW4-HPG4M1AB0
	Windows 2000 モデル	328,000 円 (税別)	PC8NW4-PPG4M1AB0

カスタムメイドメニュー

項目	内容	形名変更部								希望小売価格	
		~									
メモリー	128MB 256MB(1スロット占有, DDRSDRAM, PC2100)							8			+18,000
	128MB 384MB(2スロット占有, DDRSDRAM, PC2100)							A			+35,000
	128MB 512MB(2スロット占有, DDRSDRAM, PC2100)							C			+53,000
	128MB 1GB(2スロット占有, DDRSDRAM, PC2100)							L			+123,000
HDDユニット	30GB 60GB								T		+22,000
CTOオプション ドライブ	内蔵 FDD+CD-ROMドライブ									1	+0
	内蔵 FDD+DVD-ROM&CD-R/RWマルチドライブ									4	+22,000
CTOオプション 通信	内蔵 LAN(100BASE-TX)									A	+0
	内蔵 LAN(100BASE-TX)+モジュール(56kbps)+無線 LAN(802.11b)									D	+21,000
CTOオプション ホイールマウス / バッテリ	ホイールマウス + バッテリ (Li-ion 標準)									B	+0
著名ソフト	Microsoft Office XP Personal (インストール)									P	+22,400

概略仕様

システム装置		FLORA 270W	
形名	Windows XP モデル	PC8NW4-HPG4M1A00	
	Windows 2000 モデル *1	PC8NW4-PPG4M1A00	
1	CPU (周波数)	モバイル インテル®Pentium®4 プロセッサ - M (2.20GHz)	
2	2次キャッシュメモリ	512KB (プロセッサ内蔵)	
3	システムバスクロック	400MHz	
4	チップセット	Intel® 845MP チップセット	
5	メインメモリ	標準 128MB/ 最大 1GB *2 (PC2100 DDR SDRAM)	
6	ディスプレイ	15 型 TFT カラー	
7	表示解像度 (表示色)	内蔵 LCD *3	1400 × 1050 ドット (1677 万色) *4 *5
		外付け ディスプレイ *6	1600 × 1200 ドット (1677 万色)
8	ビデオシステム	ATI MOBILITY™ RADEON™ 7500 (M7-P) ビデオ RAM 16MB	
9	ファイル装置	FDD	3.5 型 (1.44MB/1.2MB/720KB) *7
		HDD *8	30GB (Ultra ATA/100)
		CD-ROM (ドライブ) *15	最大 24 倍速
10	サウンド機能	Sound Blaster Pro 互換, ステレオスピーカー内蔵	
11	拡張スロット	PC カード	PC Card Standard (JEITA V4.2) 準拠, Type × 2 または Type × 1, CardBus 対応 *9
		メモリ	2 (使用済みのスロット数は、加減メモリ構成により異なります。)
12	インターフェースコネクタ	シリアル × 1, プリンタ × 1, マウス / キーボード × 1, USB × 2 *10, IEEE1394 × 1 *10, ライン入力 (マイク) × 1, ヘッドホン × 1, アナログ RGB ディスプレイ × 1	
13	ネットワーク	LAN (100BASE-TX/10BASE-T 自動認識)	
14	キーボード, マウス	109 配列準拠キーボード 87 キー (キーピッチ 19mm, キーストローク 3mm), ワンタッチキー × 5, ホールマウス添付 (PS/2 接続)	
15	ポインティングデバイス	ポインティングパッド (静電式), 2 ボタン, 四方向スクロールボタン	
16	外形寸法 W × D × H *11	326 × 275 × 46 mm	
17	質量	約 3.9 kg *12	
18	消費電力 (最大 / スタンバイ時)	約 32W (74W / 約 2.3W)	
19	省エネ法に 基づく表示	区分	S
		ILR 消費効率 *13	0.00039
20	電源	リチウムイオン標準バッテリー *14 または AC100V ± 10% 50Hz/60Hz	
21	バッテリー (リチウムイオン 標準バッテリー)	使用可能時間 (JEITA1.0 測定法 *15)	最大約 2.0 時間
		充電時間 (装置電源OFF時)	約 2 ~ 3 時間
		充電時間 (装置電源ON / スタンバイ時)	約 2.5 ~ 3.5 時間

カスタムメイド、オプション仕様

メインメモリ *2	256MB		256MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)
	384MB		128MB × 1 + 256MB × 1 (PC2100 DDR SDRAM)
	512MB		256MB × 2 (PC2100 DDR SDRAM)
	1024MB		512MB × 2 (PC2100 DDR SDRAM)
ファイル装置	内蔵 HDD	40GB	40GB(Ultra ATA/100)
		60GB	60GB(Ultra ATA/100)
	ファイルベイ	2nd HDD *16 (オプション)	40GB(Ultra ATA/100) 60GB(Ultra ATA/100)
		CD-R/RWドライブ *16(オプション)	読み出し:CD-ROM/R:最大24倍速,CD-RW:最大20倍速 書き込み:CD-R:最大24倍速,CD-RW:最大4倍速, High Speed CD-RW:最大10倍速 バッファアンダランエラー防止機能付き,ライティングソフト添付 *17
		DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ *16	読み出し:DVD-ROM/R:最大8倍速(再生ソフト未添付)*18 ,CD-ROM/R,RW:最大24倍, 書き込み:CD-R:最大8倍速,CD-RW:最大4倍速, High Speed CD-RW:最大8倍速 バッファアンダランエラー防止機能付き,ライティングソフト添付 *17
	ウェイトセパ *16 (オプション)	ファイルベイ用ダミーケース	
ネットワーク	内蔵モデム		データ最大56Kbps(V.90) *19 /FAX 14.4Kbps
	内蔵無線 LAN		通信速度最大11Mbps(IEEE802.11b 準拠 (Ch1 ~ 11) *20)
入力装置	マウス(オプション)		USB 接続有線マウス
	キーボード(オプション)		PS/2 接続,17キー,マウスコネクタ(PS/2)付き
セキュリティ	USB 接続スマートカードリーダー /ライター (オプション)		適合カード:ISO/IEC 7816 準拠 T=0,1 転送プロトコルのスマートカード 通信速度(bps):9600, 19200, 38400 ドライブ:PC/SC 準拠
	スマートカード(オプション) *21		ISO/IEC 7816 準拠,EMV level1 準拠
バッテリー	リチウムイオン 大容量 バッテリー (オプション)	使用可能時間 (JEITA1.0 測定法) *15	最大約3.5時間
		充電時間 (装置電源初時)	約2.5 ~ 3.5時間
		充電時間 (装置電源初時 / スタンバイ時)	約3 ~ 4時間
	ダミーバッテリー(オプション)		軽量化用ダミーケース






- * 1: Windows 2000 は、Service Pack 2 適用済み版です。Service Pack のアンインストールは行えません。
- * 2: 最大容量にするためには、標準のメモリボードを取り外す必要があります。
- * 3: Windows XP では、640 × 480 ドット表示は使用できません。
- * 4: デザイン表示になります。
- * 5: 本 LCD にて XGA (1024 × 768 ドット) を表示する場合、画面全体に拡大投影処理を行います。このため表示文字などがにじむように見えますが故障ではありません。
また、購入時およびリカバリ CD による復元時は解像度が 1024 × 768 ドット (65536 色) に設定されています。
購入後に、画面の DPI ティより解像度を変更してください。
- * 6: Windows XP 使用時は、マルチディスプレイ、同時表示が可能です。Windows 2000 では、同じ表示のみ可能です。また、一部の LCD ディスプレイやプロジェクタでは、正常に表示できない場合があります。
- * 7: 1.2MB の FDD を使用する場合は別途ドライブをインストールする必要があります。(ドライブは本体に添付されています。)
- * 8: 出荷時に NTFS 形式で約 10GB が C ドライブとして設定されています。残りの領域は空き領域となっていますので、Windows の "デスクの管理" を使用し任意のサイズでドライブを作成して使用することが可能です。
- * 9: 12V 対応の PC カードはサポートしていません。
- * 10: USB ネットワークならびに IEEE1394 ネットワークは、すべての USB 対応周辺機器ならびに IEEE1394 対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- * 11: 最厚部 (ディスプレイ裏の突起部含む) は脚部含まずで 65mm となります。
- * 12: リチウムイオン標準バッテリー、CD-ROM 搭載時の質量です。リチウムイオン大容量バッテリー、CD-ROM 搭載時の質量は約 4.1kg となります。CD-ROM をウェイトセパへ変更すると約 0.15kg の質量低減が可能です。
- * 13: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- * 14: リチウムイオン標準バッテリーは、動作するアプリケーションの負荷が大きい場合、使用に制限を受けます。
例えばバッテリー使用時にアプリケーションを多数動作させるような高負荷での使用条件下では、リチウムイオン大容量バッテリーが必要となります。
- * 15: バッテリーの使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。JEITA 測定法 1.0 を行うためのディスプレイ輝度設定値は「輝度最低」です。
- * 16: ファイルベイへの装着による入れ替えが可能です。
- * 17: Roxio™, Inc. Easy CD Creator®5 Basic が添付されます。
- * 18: DVD-Video の再生には市販の DVD 再生ソフトが必要です。


1.4 FLORA 270W(NW4)(PC8NW4-xxxxxxxxx モデル)

- * 19 :56Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6Kbps になります。
内蔵モデムは日本国内専用です。海外での使用はできません
- * 20: 他社製の無線 LAN デバイスとは、Peer to Peer 通信ができない場合があります。また、弊社の無線 LAN カード (PC-CN3200,PC-CN3400) や他の機種種の PC 内蔵無線 LAN との Peer to Peer 通信もできません。
内蔵無線 LAN の使用できるチャンネルは 1 ~ 11 チャンネルとなります。無線 LAN アクセサリント (PC-CN3100,PC-CN3300) をご利用の場合、アクセサリントの無線チャンネルを 1 ~ 11 チャンネルに変更する必要があります。
内蔵無線 LAN は 64(40)bit 暗号対応モデルと 128(104)bit 暗号モデルの 2 種類から選択することができます。弊社無線 LAN は日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません。
海外で使用すると罰せられる可能性があります。
- * 21: スマートカードはログイン管理ソフト「シングルサインインネージャ Invitation」、セキュリティ強化ソフトウェア「Secure Plug-in Invitation」の専用カードです。

周辺装置

< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可





概略仕様

システム装置		FLORA 220W		
形名	Windows XP モデル	PC8NS3-HKC4H2110	PC8NS3-HLH4H2110	
	Windows 2000 モデル *3	PC8NS3-PKC4H2110	PC8NS3-PLH4H2110	
	Windows XP モデル / Windows 98SE ダウンロード代行サービス *1, *2	PC8NS3-KKC4H2110	PC8NS3-KLH4H2110	
1	CPU (周波数)	Mobile Intel® Pentium® III プロセッサ -M (1GHz)	Mobile Intel® Celeron® プロセッサ (1GHz)	
2	2次キャッシュメモリ	512KB (プロセッサ内蔵)	256KB (プロセッサ内蔵)	
3	システムクロック	133MHz		
4	チップセット	Intel® 830MG		
5	メインメモリ	標準 128MB / 最大 384MB (PC133 SDRAM) (ビデオRAMとしてメインメモリの一部を使用)		
6	ディスプレイ	12.1型 TFTカラー		
7	表示解像度 (表示色)	内蔵 LCD	1024 × 768ドット (1677万色) *4	
		外付け CRT	1280 × 1024ドット (1677万色) (マルチディスプレイ対応 *5)	
8	ビデオシステム	Intel® 830MG ビデオRAM 最大 32MB (メインメモリが 128MB の場合) *6 最大 48MB (メインメモリが 256MB 以上の場合) *6		
9	ファイル装置	HDD *7	20GB (Ultra ATA/100)	
		CD-ROM *8 (マルチバースペイ)	最大 24 倍速	
10	サウンド機能	Sound Blaster PRO 互換, スピーカー, マイク内蔵		
11	拡張スロット	PCカード	PC Card Standard JEITA V4.2 準拠 Type × 1 CardBus 対応	
		メモリ *9	1	
12	インターフェース	プリンタ × 1 *10, USB × 2 *11, IEEE1394 × 1 *11, マイクイン × 1, ヘッドホン × 1, アナログ RGB ディスプレイ × 1		
13	ネットワーク	LAN	100BASE-TX/10BASE-T 自動認識	
14	キーボード, マウス	109 配列標準キーボード 87キー (キーピッチ 18mm, キーストローク 2mm)		
15	ポインティングデバイス	ポインティングデバイス		
16	外形寸法 W × D × H *12	282 × 239 × 25.4 mm		
17	質量	CD-ROM 搭載時	約 1.82kg	
		ウェイトセーバー搭載時	約 1.65kg	
18	消費電力 (最大 / スタンバイ時)	約 21W (58W / 約 1W) 約 21W (58W / 約 1W)		
19	省エネ法に基づく表示	区分	S	
		エネルギー消費効率 *13	0.00043 0.00043	
20	電源	リチウムイオンバッテリー または AC100V ~ 240V *14 50/60Hz		
21	バッテリー *15	使用可能時間 *16 () は、DVD 再生時	約 3.1 時間 (約 2.0 時間)	
		使用可能時間 (JEITA 測定法 1.0)	約 3.5 時間 約 3.3 時間	
		充電時間	装置電源初時	約 2.0 ~ 3.0 時間
			装置電源初 / スタンバイ時	約 4.0 ~ 5.0 時間


カスタムメイド、オプション仕様

メモリー *23	256MB	128MB(オプション) + 128MB (PC133 SDRAM)		
	384MB	128MB(オプション) + 256MB (PC133 SDRAM)		
通信 *25	モデム	データ最大 56Kbps *17 (V.90, K56flex) / FAX14.4Kbps		
	無線 LAN *30	IEEE802.11b 準拠, 通信速度最大 11Mbps *18 *19		
ファイル装置	内蔵 HDD	40GB (Ultra ATA/100)		
	FDD	USB 外付け 3.5 型 (1.44MB/1.2MB/720KB)		
マルチバースペイ	フロッピーディスク (オプション) *8	マルチバースペイ用ダミーケース		
	マルチメディアカードリーダー / ライトユニット (オプション) *8 *24 *26	コンパクトフラッシュ / スマートメディア / SD メモリーカード / マルチメディアカード / マイクロドライブ 対応 *27 *28		
	CD-R/RW ドライブ *8	読み出し : CD-ROM/R : 最大 24 倍速, CD-RW : 最大 16 倍速 書き込み : CD-R : 最大 16 倍速, CD-RW : 最大 4 倍速, High Speed CD-RW : 最大 10 倍速 バックアップ/アンダーライター防止機能付き, ライティングソフト添付 *21		
	DVD-ROM&CD-R/RW マルチドライブ *8 *22	読み出し : DVD-ROM: 最大 8 倍速, CD-ROM/R : 最大 24 倍速, CD-RW: 最大 12 倍速 書き込み : CD-R: 最大 8 倍速, CD-RW: 最大 4 倍速 High Speed CD-RW : 最大 8 倍速 バックアップ/アンダーライター防止機能付き, ライティングソフト添付 *21		
	Bluetooth™ ユニット (USB ポート付) *8 *24 *26	Bluetooth™ 部 : Bluetooth™ Specification Ver.1.1 準拠 *18 *20 通信速度 : 最大 721kbps(理論値) 接続機器数 : 最大 7 台 通信距離 : 見通し 10m 出力 : Bluetooth™ Power Class2 USB ポート部 : USB Specification Ver1.1 準拠 ポート数 1 個 (許容電流 : 500mA) *11		
スマートカードリーダー / ライトユニット (USB ポート付) (オプション) *8 *24 *26	スマートカードリーダー / ライト部 : 適合カード : ISO/IEC7816 に準拠した T=0, 1 プロトコルのスマートカード 通信速度 (bps) : 9600, 19200, 38400 ドライブ : PC/SC 準拠 USB ポート部 : USB Specification Ver1.1 準拠 ポート数 : 1 個 (許容電流 : 500mA) *11			
セキュリティー	スマートカード (オプション)	バンドソフトウェア(シングル) インベシ ョン Invitation/Secure Plug-in Invitation) 専用カード, ISO/IEC 7816 準拠, EMV level1 準拠, 5 枚セット		
バッテリー *15	セカンドバッテリー *8 *29	使用可能時間 *16 () は、DVD 再生時	約 6.6 時間 (約 4.4 時間)	約 6.7 時間 (約 3.8 時間)
		使用可能時間 (JEITA 測定法 1.0)	約 7.2 時間	約 6.7 時間
		充電時間 (装置電源初時)	約 5.0 ~ 7.0 時間	
		充電時間 (装置電源初時 / サスペンド時)	約 8.0 ~ 10.0 時間	


- * 1 : 出荷時、Windows 98SE がインストールされており、
- * 2 : ダウングレード代行サービスとは、Windows XP のダウングレード 使用権を利用して、お客様に代わって、ダウングレードソフトウェア (Windows 98SE) をインストールし提供するサービスです。Windows XP の添付品 (リバリー CD-ROM を含む) と、出荷時のハードディスクをバックアップした媒体が添付されます。
- * 3 : Windows 2000 は、Service Pack 2 適用済み版です。Service Pack のアンインストールは行えません。
- * 4 : デザイン表示になります。
- * 5 : Windows XP/Windows 98SE 環境での機能です。Windows 2000 では、同一画面表示のみ可能です。
- * 6 : ビデオ RAM の容量は PC の動作状態に応じて自動的に変化します。なお、お客様によるビデオ RAM 容量の変更はできません。
- * 7 : Windows XP、Windows 2000 は、インストール時には NTFS 形式にて約 10GB までフォーマットしてあります。残りの領域は空き領域となっていますので、Windows XP/Windows 2000 の “ディスクの管理” を使用して別途任意のサイズでドライブを作成し使用することが可能です。Windows 98SE は、HDD は FAT32 形式で全領域が C ドライブとして設定されています。
- * 8 : マルチバースペイへの装着による入れ替えが可能です。入れ替えは、必ず電源を切った状態で行ってください。(ホットスワップ はサポートされません。)
- * 9 : 使用済みのメモリーの拡張ポート数は、カスタムメイドの構成により異なります。
- * 10 : プリンタインタフェースネクタとして使用する場合は、別売りのパラレル変換ケーブル (PC-AT1120) が必要です。また、プリンタに接続する場合には、パラレル変換ケーブル (PC-AT1120) の他に標準的な (25ピン) プリンタケーブルが必要です。
- * 11 : USB インタフェースならびに IEEE1394 インタフェースは、全ての USB 対応周辺機器ならびに IEEE1394 対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

- * 12:先端部。最厚部は 27.7mm です。(突起部含まず)
- * 13:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- * 14:添付の AC コードは 100V 用です。
- * 15:節電機能利用時。使用可能時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- * 16:Windows 表示のみで、HDD、CD-ROM などアクセスしない場合です。また、ディスプレイの輝度、バッテリーパックは、出荷時の状態です。DVD 再生などの高負荷での使用時では、休止状態に移行できないことがあります。バッテリーをメインにご利用される場合は、外付けバッテリー(バッテリー-2)を併用してください。
- * 17:56Kbps は、データ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は、最大 33.6Kbps になります。内蔵モデムは日本国内専用です。海外で使用できません。
- * 18:Bluetooth™ エットと無線 LAN の同時使用はできません。必ずどちらかの電波を OFF して使用してください。無線 LAN および Bluetooth™ は日本国内の電波法に基づいて設計しています。海外での使用はできません。(海外で使用すると罰せられる可能性があります。)
- * 19:他社製の無線 LAN デバイスとは、Peer to Peer 通信ができない場合があります。また、弊社の(PC-CN3200、PC-CN3400) や、他の PC 内蔵無線 LAN との Peer to Peer 通信もできません。内蔵無線 LAN の使用できるチャンネルは 1 ~ 14 チャンネルとなります。無線 LAN の暗号機能は 40/64bit、128bit をサポートしています。
- * 20:最大 721kbps は、理論上のデータ通信速度です。また、全ての Bluetooth™ 対応周辺機器との接続保証するものではありません。
- * 21:Roxio™, Inc. Easy CD Creator®5 Basic が添付されます。
- * 22:DVD-Video の再生には市販の DVD 再生ソフトが必要です。
- * 23:メモリーの一部をビデオ RAM として使用するため、実際使用可能なメモリーは記載の数値より少なくなります。
- * 24:Windows XP/2000 のみサポートです。Windows 98SE は、非サポートです。
- * 25:通信オプションは CTO メニューにて "内蔵モデム" のモデルと "内蔵無線 LAN + 内蔵モデム" のモデルの 2 種類より選択できます。
- * 26:本製品を動作させるためのソフトウェアをインストールする際は、CD-ROM ドライブが必要となります。
- * 27:マルチメモリーカードリーダー/ライターの対応メディアについて
 - 最大 512MB までの Type I/II 型コンパクトフラッシュに対応しています。
 - 最大 128MB までのスマートメディア (3.3V 仕様) に対応しています。
(ただし、ID 機能には対応していません。)
 - 最大 128MB までの SD メモリーカードに対応しています。
(ただし、Secure Digital 機能には対応していません。)
 - 最大 64MB までのメモリーカードに対応しています。
(ただし、Keitaido-Music 機能には対応していません。)
 - Type II 型 340MB/1GB のマイクロドライブに対応しています。
 - 著作権保護機能のある音楽データ等は取り扱いできません。
 - メモリーカード以外の I/O カード等は使用できません。
- * 28:各種メモリーカードを本製品で初期化(フォーマット)すると、フォーマット形式の違いのためデジタルカメラなどの他の機器でデータが正常に読み出せなくなる場合があります。ご使用になる機器の説明書をご確認ください。
- * 29:使用可能時間、充電時間はバッテリー 1 と併用時の値。
- * 30:Windows2000 の場合、製品添付の CD-ROM より無線 LAN ドライブのインストールが必要となります。
(ドライブのインストールには内蔵 CD-ROM ドライブ等のファイル装置が必要です。CD-ROM ドライブなしモデルの場合、外付け CD-ROM ドライブ等でインストールを行う必要があります。)

周辺装置




< 凡例 > 選択接続 [搭載]
同時接続 [搭載] 可



2. 周辺装置 構成図

2.1 ディスプレイ接続構成



15 型 CRT

- ◆ カラーマルチスキャン 640 × 480 ドット～1280 × 1024 ドット (60Hz)、省電力対応
PC-DC5201 [19,600 円 (税別)]

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
-	-	-	-					

17 型 CRT


- ◆ カラーマルチスキャン 640 × 480 ドット～1280 × 1024 ドット (60Hz)、省電力対応
PC-DC7104 [35,000 円 (税別)]

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
-	-	-	-					

22 型 CRT

- ◆ ダイヤモンドトロン 640 × 480 ドット～2,040 × 1,536 ドット、省電力対応
PC-DC3622 [148,000 円 (税別)]

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
-	-	-	-					



品名	形名	OS 環境				対応機種				
		WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
						NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
プリンター *1	PC-PD2080		*2	*2						*4
	PC-PD2080A		*2	*2						*4
	PC-PD2130		*2	*2						*4
	PC-PD2161		*2	*2						*4
	PC-PD3161		*2	*2						*4
	PC-PD4080S		*2	*2						*4
	PC-PD4081		*2	*2						*4
	PC-PD4130		*2	*2						*4
	PC-PD4130A		*2	*2						*4
ラインプリンター *1	PC-PD4180		*2	*2						*4
	PC-PN5200		*2	*2						*4
	PC-PN5400		*2	*2						*4
	PC-PN5600		*2	*2						*4
モノクロページプリンター *1	PC-PN5600P		*2	*2						*4
	PC-PL2170									*4
	PC-PL2560									*4
	PC-PL7350B									*4
	PC-PL7350T									*4
	PC-PL7450C									*4
	PC-PL7450CF									*4
	PC-PL7450CN									*4
	PC-PL7450FS									*4
	PC-PL7450C2									*4
連続紙ページプリンター *1	PC-PL7450CF2									*4
	PC-PL7450CN2									*4
カラーページプリンター *1	PC-PL7450FS2									*4
	PC-PL9120									*4
	PC-PK2000									*3
	PC-PK2000N									*3
	PC-PK2500N									*3
	PC-PK3000									*3
	PC-PK3000N									*3
	PC-PK3500N									*3
	PC-PK4105									*3
	PC-PK4105N									*3
PC-PK4700N									*3	
PC-PK4800									*3	

[OS 環境による利用可否] 利用可能な場合、オプション増設などにより可能になる場合も含む
共通 「×」: 非サポート, 「-」: 対象外, 「 」: サポート


* 1: セット型名、オプションの OS、PC 対応はプリンター本体に準じます。

* 2: エーリガリーソフト: 拡張プリンタマネージャ対応。


* 3: LAN 経由で接続してください。(プリンタによっては LAN アダプタの増設が必要です)

シリアルプリンター

◆ ラウンド方式シリアルプリンター [IMPACTSTAR-SH080]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイド・ットインパクト, 180dpi, 75CPS, ESC/P モード	-	PC-PD2080	99,800 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD2080F	103,800 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20101]	PC-PD2080SB1	191,800 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20111]	PC-PD2080SB2	371,800 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ : (幅) 182 ~ 364mm (長さ) 182 ~ 364mm 複写枚数 : 1 枚 *1	PC-AS1061	64,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル *2	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円


* 1 : リンクを含む最大複写枚数です。

* 2 : 振動の抑制効果は設置状態によって異なります。

◆ ラウンド方式シリアルプリンター [IMPACTSTAR-SH080]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイドシート幅外, 180dpi, 75CPS, ESC/Pモード	-	PC-PD2080A	94,800 円


□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ: (幅) 182 ~ 364mm (長さ) 182 ~ 364mm 複写枚数: 1枚 *1	PC-AS1061	64,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル *2	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円


* 1 : リージルを含む最大複写枚数です。

* 2 : 振動の抑制効果は、設置状態により異なります。

◆ ラウンド方式シリアルプリンター [IMPACTSTAR-SH160]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイドドットマトリクス, 180dpi, 160CPS, ESC/Pモード	-	PC-PD2161	488,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD2161F	492,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PD2161SB1	580,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PD2161SB2	760,000円


□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ: (幅) 100 ~ 364mm (長さ) 100 ~ 420mm 複写枚数: 4枚 *1	PC-AS2161	80,000円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル *2	PC-AD10100	16,000円
 LANアダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000円
 LANアダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000円
 LANアダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000円


* 1 : リージルを含む最大複写枚数です。

* 2 : 振動の抑制効果は、設置状態により異なります。

◆ 水平インサートプリンター [IMPACTSTAR-SH130]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイドドットマトリクス, 180dpi, 125cps, ESC/P モード	-	PC-PD2130	328,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD2130F	332,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20101]	PC-PD2130SB1	420,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20111]	PC-PD2130SB2	600,000 円


□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ: (幅) 100 ~ 420mm (長さ) 90 ~ 364mm 複写枚数: 3 枚 *1	PC-AS3130	70,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル *2	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円


* 1: リンガを含む最大複写枚数です。

* 2: 振動の抑制効果は、設置状態により異なります。

◆ 水平インサートプリンター [IMPACTSTAR-SS160]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイドドットマトリクス, 180dpi, 160CPS, ESC/Pモード	-	PC-PD3161	648,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD3161F	652,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 防振テーブル [PC-AD10100]	PC-PD3161FB	668,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PD3161SB1	740,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PD3161SB2	920,000円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ: (幅) 100 ~ 420mm (長さ) 90 ~ 420mm 複写枚数: 6枚 *1	PC-AS3160	80,000円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル *2	PC-AD10100	16,000円
 LANアダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000円
 LANアダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000円
 LANアダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000円

* 1 : リンクルを含む最大複写枚数です。

* 2 : 振動の抑制効果は、設置状態により異なります。

◆ 水平インサートプリンター [IMPACTSTAR-SE080S]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイドインパクト, 180dpi, 75CPS, ESC/P モード	-	PC-PD4080S	148,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD4080SF	152,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] イーゼットフィーダー - [PC-AS40801S]	PC-PD4080SSS1	194,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] オートシートフィーダー - [PC-AS40802S]	PC-PD4080SSS2	192,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] イーゼットフィーダー - [PC-AS40801S] オートシートフィーダー - [PC-AS40802S]	PC-PD4080SSS3	234,000 円


□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 イーゼットフィーダー	用紙サイズ: (幅) 100 ~ 245mm (長さ) 70 ~ 381mm 複写枚数: 5枚 *2	PC-AS40801S	40,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ: (幅) 100 ~ 266mm (長さ) 70 ~ 381mm 複写枚数: 5枚 *1	PC-AS40802S	42,000 円
 トラクターユニット	増設トラクターユニット	PC-PG4080S	14,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円

* 1 : オプションのイーゼットフィーダー搭載時は、(幅) 100 ~ 216mm になります。

* 2 : オプションのイーゼットフィーダー搭載時は、自動給紙機構の前方接続および、連続用紙の前方給紙はできません。

◆ 水平インサートプリンター [IMPACTSTAR-SE081]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイドインパクト, 180dpi, 80CPS, ESC/P モード	-	PC-PD4081	238,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD4081F	242,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20101]	PC-PD4081SB1	330,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20111]	PC-PD4081SB2	510,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ : (幅)100 ~ 420mm (長さ)90 ~ 420mm 複写枚数 : 5 枚	PC-AS4081	54,000 円
 トラクターユニット	増設トラクターユニット (後方専用)	PC-PG4081	15,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円

* : オプションのトラクターユニットと自動給紙機構をプリンターの前方に同時接続することはできません。

◆ 水平インサートプリンター [IMPACTSTAR-SE130]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイドインパクト, 180dpi, 130CPS, ESC/P モード	-	PC-PD4130	438,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PD4130F	442,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20101]	PC-PD4130SB1	530,000 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] LAN アダプター [PC-PB20111]	PC-PD4130SB2	710,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ (幅) 100 ~ 420mm (長さ) 100 ~ 420mm 複写枚数 : 5 枚	PC-AS4130	68,000 円
 トラクターユニット	増設トラクターユニット	PC-PG4130	15,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円

* : トラクターユニットとオプションの自動給紙機をプリンターの前方に同時接続することはできません。

◆ 水平インサートプリンター [IMPACTSTAR-SE130]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイド・ットインパクト, 180dpi, 130CPS, ESC/P モード	-	PC-PD4130A	438,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ : (幅) 100 ~ 420mm (長さ) 100 ~ 420mm 複写枚数 : 5 枚	PC-AS4130	68,000 円
 トラクターユニット	増設トラクターユニット	PC-PG4130	15,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円

* : トラクターユニットとオプションの自動給紙機をプリンターの前方に同時接続することはできません。

◆ 水平インサートプリンター [IMPACTSTAR-SE180]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ワイド [*] インパクト, 180dpi, 180CPS, ESC/P モード [*] , プリンター音量多段階設定	-	PC-PD4180	598,000 円


□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 オートシートフィーダー	用紙サイズ [*] (幅) 100 ~ 420mm (長さ) 100 ~ 420mm 複写枚数 : 5 枚	PC-AS4130	68,000 円
 トラクターユニット	増設トラクターユニット	PC-PG4130	15,000 円
 防振テーブル	プリンターの振動を抑制するテーブル	PC-AD10100	16,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 JP1 非対応	PC-PB20301	53,000 円

* : トラクターユニットとオプションの自動給紙機をプリンターの前方に同時接続することはできません。

ラインプリンター

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L28]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 インパクトドットマトリクス, 280LPM, ESC/Pモード	-	PC-PN5200	1,480,000 円
	LAN アダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5200SB1	1,568,000 円
	LAN アダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5200SB2	1,748,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 2.5m	HT-4996-66E	20,000 円
 LAN アダプター *1 *2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター *1 *2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター *1	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 内蔵ケーブルセット JP1 非対応	PC-PB20301S1	58,000 円

* 1 : プリンターに内蔵可能。(LAN アダプターの実装はユーザー作業となります。)

* 2 : LAN アダプターを内蔵する場合は、プリンターケーブルは必要ありません。

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L50]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 インパクトドットマトリクス, 500LPM, ESC/P モード	-	PC-PN5400	2,380,000 円
	LAN アダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5400SB1	2,368,000 円
	LAN アダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5400SB2	2,548,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 2.5m	HT-4996-66E	20,000 円
 LAN アダプター *1 *2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター *1*2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター *1	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 内蔵ケーブルセット JP1 非対応	PC-PB20301S1	58,000 円

* 1 : プリンターに内蔵可能。(LAN アダプターの実装はユーザー作業となります。)

* 2 : LAN アダプターを内蔵する場合は、プリンターケーブルは必要ありません。

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L80]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 インパクトドットマトリクス, 800LPM, ESC/P モード	-	PC-PN5600	3,980,000 円
	LAN アダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5600SB1	4,068,000 円
	LAN アダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5600SB2	4,268,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 2.5m	HT-4996-66E	20,000 円
 LAN アダプター *1 *2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター *1 *2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP (C/S560), Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000 円
 LAN アダプター *1	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 内蔵ケーブルセット JP1 非対応	PC-PB20301S1	58,000 円

* 1 : プリンターに内蔵可能。(LAN アダプターの実装はユーザー作業となります。)

* 2 : LAN アダプターを内蔵する場合は、プリンターケーブルは必要ありません。

◆ ラインプリンター [IMPACTSTAR-L80P]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 インパクトドットマトリクス, 800LPM, ESC/Pモード, パワースタック(排紙折り畳み機構)モデル	-	PC-PN5600P	4,380,000円
	LANアダプタ [PC-PB20101]	PC-PN5600PSB1	4,468,000円
	LANアダプタ [PC-PB20111]	PC-PN5600PSB2	4,648,000円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 2.5m	HT-4996-66E	20,000円
 LANアダプター *1 *2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware(SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000円
 LANアダプター *1 *2	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, C/S560, Netware(SPX/IPX) 対応	PC-PB20111	268,000円
 LANアダプター *1	100BASE-TX/10BASE-T 自動切替, TCP/IP, NetBEUI 対応 内蔵ケーブルセット JP1 非対応	PC-PB20301S1	58,000円

* 1 : プリンターに内蔵可能。(LANアダプターの実装はユーザ作業となります。)

* 2 : LANアダプターを内蔵する場合は、プリンターケーブルは必要ありません。

モノクロページプリンター

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M416]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 A4サイズ, 16枚/分 (A4縦), 300/600dpi (300/600/2400dpi 相当), PostScript3 互換	-	PC-PL2170	79,800 円
	プリンターケーブル [PC-LP1101]	PC-PL2170F	83,800 円
	LANボード [PC-PB2170]	PC-PL2170SB	99,800 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
 増設給紙ユニット ペーパーフィーダー	給紙容量 250 枚 *1 *2	PC-PF2170	25,000 円
 内蔵 LAN ボード	内蔵プリントサーバ 100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替 TCP/IP, NetWare (SPX/IPX) 対応	PC-PB2170	25,000 円


* 1 : 加圧等の用紙は、64/ m²の指定紙を使用した場合の目安です。

* 2 : 1段階の増設が可能です。

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M322]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 A3サイズ, 22枚/分 (A4横), 300/600/ 1200dpi (1200/2400dpi相当), LIPS	-	PC-PL2560	178,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 拡張メモリ [PC-PM27001]	PC-PL2560SM	212,000円
	プリンターケーブル [PC-LP1101] 拡張メモリ [PC-PM27001] 両面ユニット [PC-PW2550]	PC-PL2560SW	262,000円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000円
 増設給紙ユニット ペーパーフィーダー	給紙容量 250枚 *1 *2	PC-PF25501	50,000円
 増設給紙ユニット ペーパーフィーダー	給紙容量 500枚 *1 *3	PC-PF25502	65,000円
 両面ユニット	A3、B4、A4、B5、A5、用紙 の両面が印刷可能です。	PC-PW2550	50,000円
拡張メモリ (機能拡張メモリ) (32MB) *6	機能拡張用増設メモリ 32MB	PC-PM27001	30,000円
拡張メモリ (機能拡張メモリ) (64MB) *6	機能拡張増設メモリ 64MB	PC-PM27002	45,000円
内蔵ハードディスク *4 *7	機能拡張用ハードディスク	PC-PA2560	68,000円
KEIS フォントカード *5	C/560i 印刷用フォントカード	PC-PB20702	65,000円
 LAN アダプター *4	内蔵プリントサーバ 100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替 TCP/IP, NetWare (SPX/IPX) 対応	PC-PB20002A	48,000円
 LAN アダプター *4 *7	内蔵プリントサーバ 100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替 TCP/IP (C/S560 対応), NetWare (SPX/IPX) 対応	PC-PB20011A	248,000円

- * 1 : トレイ等の用紙枚数は、64/㎡の指定紙を使用した場合の目安です。
 * 2 : 2段階まで増設が可能です。2段階増設時には、PC-PF25502は接続できません。
 * 3 : 最下段に1段のみ増設が可能です。PC-PF25501との組み合わせで750枚分の増設可能です。
 * 4 : PC-PB20002A/PC-PB20011A/PC-PA2560はいずれか一つの選択になります。
 * 5 : メインフレーム印刷を行う場合、プリンター側にKEISフォントカード(PC-PB20702)が必要です。
 * 6 : 拡張用メモリスロットは1個です。
 * 7 : 内蔵ハードディスク接続時は拡張メモリの増設が必要です。

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M7350]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 A3サイズ, 35枚/分(A4横), 300/600dpi(1200dpi相当),SPDL2, 2段給紙(1,100枚給紙)	-	PC-PL7350B	298,000円
 A3サイズ, 35枚/分(A4横), 300/600dpi(1200dpi相当),SPDL2, 4段給紙(2,200枚給紙), マルチファンクションキット搭載可能	-	PC-PL7350T	473,000円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
マルチファンクション コントローラー	マルチファンクション対応コントローラー	PC-PB73501	133,000円
 マルチファンク ションキット	コピー拡張キット *2	PC-PV7450C	910,000円
	コピー / スキャナー拡張キット (Desktop Document Manager 10ライセンス付き) *2 *3	PC-PV7450CN	990,000円
	コピー / FAX 拡張キット *2	PC-PV7450CF	1,060,000円
	コピー / スキャナー / FAX 拡張キット (Desktop Document Manager 10ライセンス付き) *2 *3	PC-PV7450FS	1,140,000円
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 1.8m	PC-LP1101	4,000円
 手差しトレイ付き 両面モジュール	手差しトレイ付き両面印刷ユニット	PC-PW74501	58,000円
メモリ	機能拡張メモリ (128MB)	PC-PM74501	90,000円
ハードディスクドライブ	機能拡張用内蔵増設ハードディスク (5GB)	PC-PA74502	90,000円
PS 拡張キット	PostScript 用キット (モト5書体付き)	PC-PA74503	53,000円
Desktop Document Manager	ドキュメント管理ツール (5ライセンス分) *1	PC-PA74503	36,000円

* 1 : マルチファンクションキット (PC-PV7450CN/PC-PV7450FS) 付属の Desktop Document Manager 追加ライセンスです。

* 2 : マルチファンクションキットを装備する場合はマルチファンクションコントローラーが必要です。

* 3 : マルチファンクションキット (PC-PV7450CN/PC-PV7450FS) には、Desktop Document Manager 10ライセンスが付属しています。

◆ モノクロページプリンター [BEAMSTAR-M7450]

仕様	マルチファンクション機能	形名	希望小売価格 (税別)
 A3サイズ, 45枚/分(A4横), 300/600dpi(1200dpi相当), SPDL2,4段カセット(2,200枚給紙)	コピー機能対応	PC-PL7450C	1,516,000円
	コピー / FAX 機能対応	PC-PL7450CF	1,666,000円
	コピー / スキャナ機能対応	PC-PL7450CN	1,596,000円
	コピー / スキャナ / FAX 機能対応	PC-PL7450FS	1,746,000円
A3サイズ, 45枚/分(A4横), 300/600dpi(1200dpi相当), SPDL2,4段カセット(2,200枚給紙), 両面, 穴あけ, 簡易製本, メールボックス(8ビン), ステップ機能付きカラーフィニッシャー標準装備	コピー機能対応	PC-PL7450C2	2,043,000円
	コピー / FAX 機能対応	PC-PL7450CF2	2,193,000円
	コピー / スキャナ機能対応	PC-PL7450CN2	2,123,000円
	コピー / スキャナ / FAX 機能対応	PC-PL7450FS2	2,273,000円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長:1.8m	PC-LP1101	4,000円
 手差しトレイ付き 両面モジュール *1	手差しトレイ付き両面印刷ユニット	PC-PW74501	58,000円
メモリー	機能拡張メモリー (128MB)	PC-PM74501	90,000円
ハードディスクドライブ	機能拡張用内蔵増設ハードディスク (5GB)	PC-PA74502	90,000円
PS 拡張キット	PostScript(R)3 互換 (モト5書体付き)	PC-PA74503	53,000円
Desktop Document Manager *2	ドキュメント管理ツール (5ライセンス分)	PC-PA74503	36,000円

* 1 : フルスペックモデル (PC-PL7450CN/PC-PL7450FS/PC-PL7450CN2/PC-PL7450FS2) には、両面ユニットが標準装備されています。PC-PW74501 は装備できません。

* 2 : マルチファンクションキット (PC-PL7450CN/PC-PL7450FS/PC-PL7450CN2/PC-PL7450FS2) 付属の Desktop Document Manager 追加ライセンスです。

連続紙ページプリンター

◆ 連続紙ページプリンター [REGATSTAR]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 1650LPM, ESC/P モード, 360dpi	-	PC-PL9120	3,980,000 円
	パワースタック [PC-PH9120] プリンターケーブル [HT-4996-66H]	PC-PL9120SH1	4,548,000 円
	パワースタック [PC-PH91201] 用紙カッタ [PC-PH91202] プリンターケーブル [HT-4996-66H]	PC-PL9120SH2	4,868,000 円
	パワースタック [PC-PH9120] LAN ホート [PC-PB40002]	PC-PL9120SB1	4,578,000 円
	パワースタック [PC-PH91201] 用紙カッタ [PC-PH91202] LAN ホート [PC-PB40002]	PC-PL9120SB2	4,898,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長 : 5.0m	HT-4996-66H	28,000 円
 LAN アダプター	100BASE-TX, 10BASE-T 自動切替, TCP/IP, Netware (SPX/IPX) 対応	PC-PB20101	88,000 円
 LAN アダプター	拡張ブリタマネージャ対応 100BASE-TX/10BASE-T 自動切替 TCP/IP, NetBEUI 対応 内蔵ケーブルセット JP1 非対応	PC-PB20301S1	58,000 円
 パワースタック	排紙容量 2,000 枚	PC-PH91201	540,000 円
 カッター	シヨブ単位の自動カッタ、手動カッタ	PC-PH91202	320,000 円

カラーページプリンター

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-4700/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ネットワークモデル, A3サイズ, 600 × 9600dpi 相当, カラー: 最大 29 枚 / 分, 白黒: 最大 29 枚 / 分, (ESC/P・ESC/Page・201H) + 拡張コマンド, ネットワーク (標準ポート), 無償保証期間: 6ヶ月	-	PC-PK4700N	598,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
拡張ペーパーフィーダー セット	増設セット (A3 エンロールセット (約 550 枚) 付き)	PC-PF47001	70,000 円
拡張 2 段給紙ユニット	増設給紙機構 (約 550 枚) × 2 段、 キャスター付き	PC-PF47002	120,000 円
大容量給紙装置	A4 サイズ専用、給紙容量 3,000 枚	PC-PF47003	200,000 円
両面印刷装置	両面印刷機構	PC-PW4700	60,000 円
増設メモリジュール (64MB)	機能拡張メモリ (64MB), 1 個増設可能	PC-PM47001	30,000 円
増設メモリジュール (32MB)	機能拡張メモリ (128MB), 2 個まで増設可能 *1	PC-PM47002	50,000 円
専用ディスク	プリンター用置き台, 約 26kg	PC-AD4700	40,000 円
ハードディスク	スプール用内蔵増設 6GB ハードディスク *2	PC-PA47001	50,000 円

* 1: 最大構成 256MB (PC-PM47002 を 2 枚増設) とするためには、標準搭載のメモリ 64MB を取り外す
必要があります。

* 2: ハードディスクの容量は、改良のため変更することがあります。

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-3500/ ネットワーク型]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 <p>ネットワーク型, A3 サイズ, 600 × 1200dpi 相当, カラー: 6 枚 / 分, 白黒: 24 枚 / 分, Post Script 3 (Adebe 社製純正), ネットワーク (標準ポート), 無償保証期間: 6ヶ月</p>	-	PC-PK3500N	598,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 <p>プリンターケーブル</p>	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
ペーパーフィーダー	増設給紙機構 (約 500 枚) 2 個まで増設可能	PC-PF4110	44,000 円
両面ユニット	両面印刷機構 *1	PC-PW4110	97,000 円
増設メモリ 64MB	機能拡張メモリ (64MB), 1 個まで増設可能	PC-PM41101	30,000 円
増設メモリ 128MB	機能拡張メモリ (128MB), 2 個まで増設可能 *2	PC-PM42101	60,000 円
プリンタ台	プリンター用置き台 (キャスター付き)	PC-AD4110	30,000 円
増設ハードディスク	フロント増設, マルチプリント用内蔵 ハードディスク	PC-PA42101	60,000 円
標準用紙カセット	交換用 A3 サイズ 用紙カセット (約 250 枚) *3	PC-PA41101	12,000 円
A4 カセット	交換用 A4 サイズ 用紙カセット (250 枚)	PC-PA41102	12,000 円
LFU カセット	ペーパーフィーダー-交換用 A3 サイズ 用紙カセット (約 500 枚) *4	PC-PA42101	17,000 円

* 1 : PC-PF4110 を一台以上増設する必要があります。

* 2 : 最大構成 256MB (PC-PM42101 を 2 枚増設) にするためには、標準搭載のメモリ 64MB を取り外す必要があります。

* 3 : 交換用です。プリンター本体購入時に同時に購入いただく必要はありません。

* 4 : 交換用です。ペーパーフィーダー-購入時に同時に購入いただく必要ありません。

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-2500/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 ネットワークモデル, A4サイズ, 600 × 1200dpi 相当, カラー: 6枚/分, 白黒: 24枚/分, Post Script 3(Adebe社製純正), ネットワーク(標準 サポート), 無償保証期間: 6ヶ月	-	PC-PK2500N	398,000円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000円
ペーパーフィーダー	増設給紙機構(約500枚)1台増設可能	PC-PF4120	44,000円
両面ユニット	両面印刷機構 *1	PC-PW4120	80,000円
増設メモリ 64MB	機能拡張メモリ(64MB), 1個まで増設可能	PC-PM41101	30,000円
増設メモリ 128MB	機能拡張メモリ(128MB), 2個まで増設可能 *2	PC-PM42101	60,000円
増設ハードディスク	フォント増設、マルチプリント用内蔵ハードディスク	PC-PA42101	60,000円
標準用紙カセット	交換用 A4サイズ用紙カセット (約500枚) *3	PC-PA41201	12,000円
LFUカセット	レターサイズ用紙カセット-交換用 A4サイズ用紙カセット(約500) *4	PC-PA41203	17,000円

* 1 : PC-PF4120 を増設する必要があります。

* 2 : 最大構成の 256MB (PC-PM42101 を 2 枚増設) とするためには標準搭載のメモリ 64MB を取り外す必要があります。

* 3 : 交換用です。プリンター本体購入時に同時に購入いただく必要はありません。

* 4 : 交換用です。レターサイズ用紙カセット-購入時に同時に購入いただく必要ありません。

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-2000/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 A4サイズ, 600dpi × 2400dpi 相当, カラー: 6枚 / 分, 白黒: 24枚 / 分, 簡易言語 (日立独自形式), ネットワーク対応 (オプション), 無償保証期間: 6ヶ月	-	PC-PK2000	248,000 円
ネットワークモデル, A4サイズ, 600dpi × 2400dpi 相当, カラー: 6枚 / 分, 白黒: 24枚 / 分, 簡易言語 (日立独自形式), 無償保証期間: 6ヶ月		PC-PK2000N	268,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
ペーパーフィーダー	増設給紙機構 (約 500 枚) 1 台まで増設可能	PC-PF4120	44,000 円
両面ユニット	両面印刷機構 *1	PC-PW4120	80,000 円
増設メモリー 64MB	機能拡張用メモリー (64MB), 最大 2 個まで増設可能	PC-PM41101	30,000 円
LAN アダプタ	NetWare(R)、TCP/IP、Windows(R)95/98 (100Base-TX/10Base-T) *2	PC-PB40002	58,000 円
標準用紙カセット	交換用 A4 サイズ 用紙 (約 250 枚) *3	PC-PA41201	12,000 円
LFU 用紙カセット	レターサイズ用紙 - 交換用 A4 サイズ 用紙 用紙 (約 500 枚) *4	PC-PA41203	17,000 円

- * 1 : PC-PF4120 を増設する必要があります。
- * 2 : PC-PK2000N は PC-PB40002 同等機能を標準搭載
- * 3 : プリンター本体には 1 個標準添付
- * 4 : レターサイズ用紙 - 交換用 A4 サイズ 用紙には 1 個標準添付

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-3000/ ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 A3サイズ, 600dpi × 2400dpi 相当, カラー: 6枚/分, 白黒: 24枚/分, 簡易言語 (日立独自形式), ネットワーク対応 (オプション), 無償保証期間: 6ヶ月	-	PC-PK3000	248,000 円
ネットワークモデル, A3サイズ, 600dpi × 2400dpi 相当, カラー: 6枚/分, 白黒: 24枚/分, 簡易言語 (日立独自形式), 無償保証期間: 6ヶ月		PC-PK3000N	268,000 円

□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 プリンターケーブル	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長: 1.8m	PC-LP1101	4,000 円
ペーパーフィーダー	PC-PK3000/PC-PK3500N 用 増設給紙機構, 500 枚の給紙が可能, 最大 2 個まで搭載可能	PC-PF4110	44,000 円
両面ユニット	両面印刷機構 *1	PC-PW4110	97,000 円
増設メモリー 64MB	機能拡張用メモリー (64MB), 最大 2 個まで増設可能	PC-PM41101	30,000 円
プリンタ台	プリンタ置き台 (キャスター付き) サイズ (mm): 615(w) × 740(D) × 270(H)	PC-AD4110	30,000 円
LAN アダプタ	NetWare(R)、TCP/IP、Windows(R)95/98 (100Base-TX/10Base-T) *2	PC-PB40002	58,000 円
標準用カセット	交換用 A3 サイズ 用紙カセット (約 250 枚) *3	PC-PA41101	12,000 円
A4 カセット	交換用 A4 サイズ 用紙カセット (約 250 枚)	PC-PA41102	12,000 円
LFU カセット	レールフィーダー-交換用 A3 サイズ 用紙カセット (約 500 枚) *4	PC-PA41103	17,000 円

* 1 : PC-PF4110 を 1 台以上増設する必要があります。

* 2 : PC-PK4110N は PC-PB40002 同等機能を標準搭載

* 3 : プリンター本体には 1 個標準添付

* 4 : レールフィーダーには 1 個標準添付

◆ カラーページプリンター [BEAMSTAR-4800 ネットワークモデル]

仕様	添付品	形名	希望小売価格 (税別)
 <p>ネットワークモデル A3サイズ, 600dpi × 2400dpi 相当, カラー:12.5枚/分, 白黒:50枚/分, PostScript3, ネットワーク(標準ポート), 無償保証 期間:6ヶ月</p>	-	PC-PK4800	1,600,000円


□ オプション

品名	仕様	形名	希望小売価格 (税別)
 <p>プリンターケーブル</p>	D-SUB25P, アンフェノール 36P, ケーブル長:1.8m	PC-LP1101	4,000円
大容量給紙トレイ	給紙容量:2,200枚	PC-PF48001	230,000円
メールボックス/ソータ	標準添付の排出トレイ(500枚)に加えて、 10ピントレイ(100枚/ピン)を装備	PC-PH48001	165,000円
メールボックス/ フィニッシャー	10ピントレイ(100枚/ピン), フィニッシャー(1,000枚, ホッチキス機能付き), 排出トレイ(300枚)を装備 *1	PC-PH48002	330,000円
増設メモリ 64MB	どちらか1個増設可能	PC-PM48001	90,000円
増設メモリ 128MB		PC-PM48002	180,000円
PostScript ソフトウェア キット	PostScript(R) 対応用キット 日本語2書体付き	PC-PA48002	290,000円
プリンスキット(本体用)*2	PC-PK4800用床板補強板	PC-PG48001	125,000円
プリンスキット (排出装置用-H)*2	PC-PK4800用床板補強板 (メールボックス/フィニッシャー、メールボックス/ソータ取 付機用) 積層樹脂製	PC-PG48002	100,000円
プリンスキット (排出装置用-S)*2	床板補強板(メールボックス/フィニッシャー、 メールボックス/ソータ取付機用)スチール製	PC-PG48003	25,000円
地震対策キット *2	アンカーボルトによる床への固定	PC-PG48005	30,000円

* 1 : 標準添付の排出トレイは、取り外しとなります。

* 2 : 導入にあたっては、保守会社にご相談ください。

2.3 SCSI デバイス接続構成




共通部品

- ◆ SCSI ケーブル (PC-CS2915)

仕様	形名	希望小売価格
内蔵用 SCSI ケーブル	PC-LC4100	4,500 円
0.8m	PC-LE1080	6,800 円
0.8m	PC-LE2080	5,600 円
0.8m	PC-LE3080	5,600 円

2.4 USB 接続機器構成



◆ 2次元コードリーダー装置

仕様	形名	標準価格
	PC-KX2100	25,000 円

CP コード用 2次元コードリーダー, USB I/F, デコード / エンコードソフト添付

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
x	x	x						

◆ Link Stick

仕様	形名	標準価格
	PC-KX1100	16,000 円

USB カメラ, LinkStick ソフトウェア, 動画 / 静止画キャプチャーソフト

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
		x						

◆ USB カメラ

仕様	形名	標準価格
	PC-KX3100	12,000 円

USB カメラ, 35 万画素 CCD、マイク内蔵、据置型スタンド / 引掛型スタンド (ノート PC 用) 付属 * 本装置は OS 標準ソフトウェアの Windows Messenger もしくは NetMeeting にて使用可能です。専用アプリケーションは付属していません。

2.4 USB 接続機器構成

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
		x						

◆ Bluetooth USB アダプター

仕様	形名	標準価格
 Bluetooth 通信機器 , Bluetooth SPEC Ver1.1 準拠	PC-CL3100	18,000 円

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
		x	x	NV7	NW8	NW6	NW4	NS3

◆ スマートカードリーダー/ライター

仕様	形名	標準価格
 USB I/F 接続 , 縦置きスタンド付き , ISO7816 準拠 (MULTOS カードサポート可)	PC-KC5700	13,500 円

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
		x	x	NV7	NW8	NW6	NW4	NS3

◆ スマートカード

仕様	添付品	形名	標準価格
 ISO/IEC 7816 準拠 , EMV level1 準拠	-	PC-AZ2100	9,000 円

2.5 LAN 機器接続構成



共通部品

◆ LAN ケーブル

仕様	形名	希望小売価格
LAN UTP ケーブル (5m)	GT-LN7E05	2,500 円
LAN UTP ケーブル (10m)	GT-LN7E10	4,000 円
LAN UTP ケーブル (20m)	GT-LN7E20	7,000 円

形名	OS 環境				対応機種				
	WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
					NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
GT-LN7E05									
GT-LN7E10									
GT-LN7E20									

LAN 機器

◆ スイッチング HUB

仕様	形名	希望小売価格
 8 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識) スイッチング HUB	PC-BH7500	27,000 円
16 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識) スイッチング HUB	GT-BH7516	78,000 円
16 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識)+2 ポート (1Gbps:1000BASE-SX) スイッチング HUB	GT-BH7618	232,000 円
16 ポート (10Mbps/100Mbps: 自動認識)+2 ポート (1Gbps:1000BASE-T) スイッチング HUB	GT-BH7618T	160,000 円

形名	OS 環境				対応機種				
	WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
					NV7	NW8	NW6	NW4	NS3
PC-BH7500									
GT-BH7516									
GT-BH7618									
GT-BH7618T									

◆ 5GHz 無線 LAN PC カード

仕様	形名	標準価格
PC Card Standard TYPEII, CardBus 対応, 5GHz 無線 LAN アクセスポート [PC-CN5410] 専用 注意) 無線 LAN 用アクセスポート: PC-CN3100/3300、PC カード: PC-CN3200/3400、USB 接続ポート対応無線 LAN エット: PC-CN3600、および FLORA シリーズ内蔵無線 LAN モデルとの通信互換性はありませんが、電波干渉しないので共存可能です。	PC-CN5420	19,800 円

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3

◆ 無線 LAN 用アクセスポート

仕様	形名	標準価格
11Mbps 無線 LAN アクセスポート、IEEE802.11b 準拠、 有線側: 10BASE-T/100BASE-TX ポート	PC-CN3300	33,000 円

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
		WS		NV7	NW8	NW6	NW4	NS3

◆ 5GHz 無線 LAN アクセスポート

仕様	形名	標準価格
最大転送速度 54Mbps, IEEE802.11a 準拠, 使用周波数帯 5.15-5.25GHz(4ch), 最大通信距離: 約 100m(54 ~ 6Mbps 切替), 有線側: 10BASE-T/100BASE-TX ポート, 屋内の使用に限定 注意) 無線 LAN 用アクセスポート: PC-CN3100/3300、PC カード: PC-CN3200/3400、USB 接続ポート対応無線 LAN エット: PC-CN3600、および FLORA シリーズ内蔵無線 LAN モデルとの通信互換性はありませんが、電波干渉しないので共存可能です。	PC-CN5410	49,800 円

OS 環境				対応機種				
WinXP 32bit	Win 2000	Win NT4.0	Win 98SE	270W				220W
				NV7	NW8	NW6	NW4	NS3

3. 消耗品一覧

次に FLORA -ex/400/300/200 シリーズ、および周辺装置の消耗品一覧を示します。

項番	品名	形名 (日立情報)(電サ)	部品コード (東サ)(西サ)	適用製品形名	購入先
1	カーキット	PD2080 カーキット	177692		
2	リボンセット(カー)	PD1061(カー)	169252	PC-PD2080	
3	リボンセット(黒)	PD1061(黒)	169250		
4	サブリボン(黒)	サブセット/DPK24NS SUB	177691	PC-PD2130	
5	リボンセット(黒)	DPK24NS	177690		
6	サブセット(黒)	-	-	PC-PD2161	
7	リボンカートリッジ(黒)	-	-		
8	サブセット(黒)	-	-	PC-PD3161	
9	リボンカートリッジ(黒)	-	-		
10	リボンセット(黒)	-	-	PC-PD4080S	
11	サブリボン(黒)	PC-PZ140812	-	PC-PD4081	
12	リボンセット(黒)	PC-PZ140811	-		
13	サブリボン(黒)	PC-PZ141302	-	PC-PD4130	
14	リボンセット(黒)	PC-PZ141301	-		
15	OHPシート A4(50枚)	CG3710/住友スリーエム	-		
16	クリーニングローラーキット	-	-		
17	トナーカートリッジ(C)	-	-		
18	トナーカートリッジ(K)	-	-		
19	トナーカートリッジ(M)	-	-	PC-PK2000,	
20	トナーカートリッジ(Y)	-	-	PC-PK2000N	
21	マルチカートリッジ	-	-		
22	定着オイルボトル	-	-		
23	廃トナーパック	-	-		
24	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		日立情報システムズ 03-3464-0351
25	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
26	OHPシート A4(50枚)	CG3710/住友スリーエム	-		
27	トナーカートリッジ(C)	-	-		
28	トナーカートリッジ(K)	-	-	PC-PK2500N	日立電子サービス 045-822-1111
29	トナーカートリッジ(M)	-	-		
30	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
31	マルチカートリッジ	-	-		
32	定着オイルボトル	-	-		日立東サービス エンジニアリング 03-3643-1111
33	廃トナーパック	-	-		
34	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
35	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		日立西サービス エンジニアリング 06-6358-1551
36	OHPシート(50枚)	PP2260/住友スリーエム	-		
37	クリーニングローラーキット	-	-		
38	トナーカートリッジ(C)	-	-		
39	トナーカートリッジ(K)	-	-		
40	トナーカートリッジ(M)	-	-		
41	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
42	マルチカートリッジ	-	-	PC-PK3000,	
43	定着オイルボトル	-	-	PC-PK3000N	
44	廃トナーパック	-	-		
45	普通紙 A3(1500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
46	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
47	普通紙 B4(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
48	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
49	OHPシート(50枚)	PP2260/住友スリーエム	-		
50	クリーニングローラーキット	-	-		
51	トナーカートリッジ(C)	-	-		
52	トナーカートリッジ(K)	-	-		
53	トナーカートリッジ(M)	-	-		
54	トナーカートリッジ(Y)	-	-		
55	マルチカートリッジ	-	-	PC-PK3500N	
56	廃トナーパック	-	-		
57	定着オイルボトル	-	-		
58	普通紙 A3(1500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
59	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
60	普通紙 B4(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		
61	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー/紀州製紙	-		

3. 消耗品一覧

項番	品名	形名 (日立情報)(電サ)	部品コード (東サ)(西サ)	適用製品形名	購入先
62	OHPシート A4(50枚)	CG3710/ 住友スリーエム	-	PC-PK4105, PC-PK4105N	
63	クリーニングローラー	-	-		
64	トナーカートリッジ (C)	-	-		
65	トナーカートリッジ (K)	-	-		
66	トナーカートリッジ (M)	-	-		
67	トナーカートリッジ (Y)	-	-		
68	ヘッドカートリッジ	-	-		
69	定着オイルボトル	-	-		
70	廃トナーパック	-	-		
71	普通紙 A4(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
72	普通紙 B5(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
73	OHPシート A4(50枚)	CG3710/ 住友スリーエム	-	PC-PK4700N	
74	クリーニングローラーキット	-	-		
75	トナーカートリッジ (C)	-	-		
76	トナーカートリッジ (K)	-	-		
77	トナーカートリッジ (M)	-	-		
78	トナーカートリッジ (Y)	-	-		
79	ドラムカートリッジ (3個入り)	-	-		
80	定着剤	-	-		
81	普通紙 A4(JD紙)(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
82	普通紙 A4(JD紙)(31250枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
83	普通紙 B4(JD紙)(1250枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
84	普通紙 B5(JD紙)(2500枚)	ファインエフシー / 紀州製紙	-		
85	オイルカートリッジ	-	-	PC-PK4800	日立情報システムズ 03-3464-0351
86	クリーニングカートリッジ	-	-		
87	トナーカートリッジ (C)	PC-PZ41004	-		
88	トナーカートリッジ (K)	PC-PZ41001	-		
89	トナーカートリッジ (M)	PC-PZ41003	-		
90	トナーカートリッジ (Y)	PC-PZ41002	-		
91	トナー回収ボトル	-	-		
92	ドラムカートリッジ	-	-		
93	ホッチキス針 No.501	-	-		
94	現像剤回収ボトル	-	-		
95	普通紙 A3(C2紙)(1500枚)	-	-	日立電子サービス 045-822-1111	
96	普通紙 A3(J紙)(1250枚)	-	-		
97	普通紙 A4(C2紙)(2500枚)	-	-		
98	普通紙 A4(J紙)(2500枚)	-	-		
99	普通紙 B4(C2紙)(2500枚)	-	-		
100	普通紙 B4(J紙)(1250枚)	-	-		
101	普通紙 B5(C2紙)(2500枚)	-	-		
102	普通紙 B5(J紙)(2500枚)	-	-		
103	PZ2170 トナーカートリッジ	-	-		
104	PZ2170 ドラムユニット	-	-		
105	PZ2400 トナーカートリッジ	-	-		
106	サブリースカートリッジ	-	-		
107	リースカートリッジ	-	-		
108	サブリースカートリッジ	-	-		
109	リースカートリッジ	-	-		
110	サブリースカートリッジ	-	-		
111	リースカートリッジ	-	-		
112	サブリースカートリッジ	-	-		
113	リースカートリッジ	-	-		
114	3.5型フロッピーディスク	-	169142	FDDを搭載しているすべてのシステム装置	
115	3.5型クリーニングディスク	CFD-3.5W	169109		
116	CD-ROMクリーナー	-	-	CD-ROMドライブを搭載しているすべてのシステム装置	
117	DDSクリーニングカートリッジ	KS-4/CL	-		
118	DDSテープカートリッジ (60m)	HS-4/60S	-	PC-UD5240A	
119	DDSテープカートリッジ (90m)	HS-4/90S	-		
120	DDSテープカートリッジ (120m)	HS-4/120S	-		
121	ヘッドクリーナー (MO用)	240470	175049		
122	MOメディア (640MB、オーバル-ライト)	RO-M640	-	PC-FM1643 PC-UM5641	
123	MOメディア (540MB、オーバル-ライト)	RO-M540	-		
124	MOメディア (230MB、オーバル-ライト)	RO-M230	-		
125	MOメディア (640MB)	MA-M640	-		
126	MOメディア (540MB)	MA-M540	-		
127	MOメディア (230MB)	MA-M230	-		
128	MOメディア (128MB)	MA-M128	-		
129	磁気カート	-	-		
130	リチウムバッテリー	-	172534	リチウムバッテリーを搭載しているすべてのシステム装置	
131	バッテリーパック	-	-		

(株)日立製作所

4. 有償部品一覧

FLORA -ex/400/300/200 シリーズの次に示す部品は、長時間使用しているうちに劣化、摩耗します。これらの部品は一定周期で交換してください。有償にて交換します。

項番	品名	寿命	適用製品形名
1	ハードディスクユニット	約5年 * 1	HDDを搭載しているすべてのシステム装置 PC-UH3400C, PC-UH3600C, PC-UH4004, PC-UH6091LX, PC-UH6361LX, PC-UH6361LX2
2	フロッピーディスクユニット	約5年 * 1、* 2	FDDを搭載しているすべてのシステム装置 PC-FF5100, PC-UF2231
3	CD-R/RWユニット		CD-R/RWドライブを搭載している すべてのシステム装置
4	CD-ROMユニット		CD-ROMドライブを搭載している すべてのシステム装置
5	DATユニット		PC-UC6201
6	MOユニット		PC-UD5240A PC-FM1643, PC-UM5641
7	DVD-ROMユニット		DVD-ROMドライブを搭載している すべてのシステム装置
8	DVD-RAMユニット	DVD-RAMドライブを搭載している すべてのシステム装置	
9	TFTカラー液晶表示装置 スーパービューア液晶モニター	約5年 * 1、* 3	液晶モジュールを搭載している すべてのシステム装置
10	バッテリー	約4年 * 1、* 3	PC-DT3155A, PC-DT3184
11	ディスプレイ装置	約5年 * 1、* 4	PC-DC5201
12	印字ヘッド	約2年 * 5 または2億ドット/ピン	PC-PD2080, PC-PD2161, PC-PD2130, PC-PD3161, PC-PD4080S, PC-PD4081, PC-PD4130, PC-PN5200, PC-PN5400, PC-PN5600, PC-PN5600P
13	キーボード	約5年 * 1	キーボードを標準添付しているすべての システム装置 PC-KB4500, PC-KB5310
14	マウス		マウスを標準添付しているすべての システム装置 PC-KM1300, PC-KM5220, PC-KM5400, PC-KM5430
15	ホィンティングパーツ		ホィンティングパーツを搭載している すべてのシステム装置
16	メインボード	約5年 * 1	すべてのシステム装置
17	電源ユニット		
18	CPUファン		
19	冷却ファン		

- * 1: 事務室で1日に約8時間、1カ月で25日間、通常で使用すると想定した数値です。
したがって、使用時間(通電のみを含む)が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。
また、1日8時間以上、連続で通電した場合は、いちじるしく寿命が低下します。
- * 2: 定期的にクリーニングし、清潔に保った場合の数値です。
また、事務室で1日に約8時間、1カ月で25日間、通常で使用すると想定した数値です。
したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。
- * 3: 液晶表示装置は、明るさが当初の約1/2に低下したときを寿命とします。
- * 4: ディスプレイ装置は、輝度が当初の1/2に低下したときを寿命とします。
また、長時間同じ表示をしていると、ブラウン管にその表示が焼き付いてしまいます。
この交換は有償扱いとなります。
- * 5: 漢字まじり文字をAサイズの紙に700字、1日に100枚で1カ月で25日間使用すると想定した数値です。
罫線印字が多い場合は1年以下になることがあります。
印字ヘッドが寿命になると、印字が薄くなったりドット抜けが発生します。
また、指定の消耗品以外の市販リボンを使用すると、寿命が大幅に短くなる場合があります。
- * 6: 事務室で1日に約2GBの記録を、1カ月で25日間、通常で使用すると想定した数値です。
したがって、記録容量が上記より長い場合は、その分寿命は短くなります。

5. 有償サービス

5.1 PC 導入・移設サービス

パソコン導入・移設サービスの概要 / 作業内容

パソコン導入・移設サービスの作業内容について、下表に示します。

表1 PC 導入・移設サービスの作業内容

[凡例] : 適用、- : 適用外

名称	区分	サービス名	作業名称	搬入時間帯	作業内容			
					搬入 *1	開梱 *2	現調 *3	梱包材引取り *4
PC 導入 サー ビス	新規 導入	お届け設置 サービス/EDメニュー P.71 参照	搬入 + 簡易セットアップ	日程指定 (9-17 時) < 事前時間調整 >			(当日、17 時まで実施)	
					お伺い時間を物流業者技術者が、お客様と事前に調整し搬入から梱包材引き取りまで行います。			
		セットアップ メニュー	搬入 + セットアップ (A)	日程指定 (9-17 時)			(翌日以降実施)	-
				AM 指定 (9-12 時)			(当日、PM 以降実施)	-
				PM 指定 (13-17 時)			(翌日、AM 以降実施)	-
	搬入	搬入のみ	時間指定 (10、14 時)			(当日、17 時まで実施)		
			日程指定 (9-17 時)*6		-	-	-	
	お ワ シ ョ ン 増 設	セットアップ メニュー	搬入 + セットアップ	日程指定 (9-17 時) AM(9-12 時) PM(13-17 時) 時間指定 (10、14 時)	上記、<セットアップメニュー>「搬入 + セットアップ」(A) と同様			
					搬入	搬入のみ	日程指定 (9-17 時)*6	-
	現 地 付 加	梱包材 引き取り	梱包材 引き取り	日程指定 (9-17 時)	お客様に一度納入され保管されている梱包材の 処理（お引き取り）を実施いたします。			
撤 去					撤去 (引外品 解約時)	撤去作業 *5	お客様と調整し、 設定させて頂きます	-
	移 設 サ ー ビ ス	本サービスは、他社製品を含め「C / S リロケーションサービス」で対応いたします。 詳細は、弊社営業またはシステムエンジニアまでお問い合わせください。						

* 1 : 搬入...お客様先に「機器」を納入

* 2 : 開梱...お客様先で「機器」を梱包箱より取り出し

* 3 : セットアップ

- ・ お届け設置サービス/EDメニューの場合...各種ケーブル接続（キーボード / マウス / ディスプレイ / 電源）単体動作確認
- ・ セットアップメニューの場合...お客様先で内蔵オプション品の組込み、各種ケーブル接続、単体動作確認

* 4 : 梱包材引取り...お客様先で「機器」を開梱時発生した梱包材の処理（引取り）を実施

< ご注意 >

お届け設置サービス/EDメニューおよび時間指定のサービスをご注文いただいた場合でも、お客様の都合で、搬入と同時に梱包材引き取りが速やかに行えない場合（2～3時間以上おいてのお引き取り）はお引き取りできません。

後日、保管されている梱包材のお引き取りを行う場合は、現地付加作業「梱包材引取り」のご注文が別途、必要となります。

* 5 : 撤去作業...「機器」の撤去とお引取り

< ご注意 >

本サービスは引外品でお受けしているものに対し、解約時（ご使用期間が完了した後）のご返却に伴う発生費用が必要となります。必ず、ご注文ください。

* 6 : 搬入費が必要になる場合があります。弊社営業にご確認ください。

PC 導入新サービスのご紹介

従来よりも更に割安な新「お届け設置サービス」

平成 11 年 2 月より、ED メニューをご利用いただいておりますが、今回クライアント PC において価格体系を変更いたしました。サービス名も「お届け設置サービス」に名称を変更いたしました。

(記) ED とは...

ED (Engineering Driver) とは、物流会社の運転手が作業を行う「PC のセッアップ」技術者兼運転手です。
単なる運転手ではなく、各種実践教育を受けたエンジニアでもあるので「ED」と呼んでいます。

新「お届け設置サービス」と従来の ED メニュー、セッアップメニューとの比較を下表に示します。

表 3 サービス内容比較例

[凡例] : 適用、- : 適用外

サービス名	搬入時間	作業内容	価格	クライアント PC	プリンター
<新サービス> お届け設置サービス *1	9 ~ 17 時 (事前時間調整)	搬入に引続き物流業者技術者が開梱、簡易セッアップを行い梱包材引取りまで実施	ご注文台数 1 台目... 従来の ED メニュー価格より低減。 2 台目以降... 割引形名を新設し、2 台以上の複数台をご注文いただくと従来の台数割引よりも更に割安になります。		-
ED メニュー	同上	同上		-	
セッアップメニュー	9 ~ 17 時 (日程指定：時間指定無) 10 時 / 14 時 (時間指定)	搬入業者が日程指定で搬入。その後、保守サービス会社がセッアップを実施。 搬入業者が時間指定で搬入し梱包材を引取る。その後、保守サービス会社がセッアップを実施。	従来通り (台数割引の適用 *2)		

* 1: お届け設置サービス / ED メニューの特徴は、従来(セッアップメニュー) 搬入作業とセッアップ作業を別々の業者で行っていましたが、これを 1 つの業者(物量業者技術者)が搬入と同時に開梱、簡易セッアップ作業(キーボード / マウス / ディスプレイ / 電源の各種ケーブル接続)と梱包材引取りまで一括で行う、割安なサービスです。

<ご注意>

お届け設置サービス / ED メニューでは、下記のサービスは受けられません。ご承知おき願います。

- ・新規導入時、現地作業でオプション(メモリーボード、拡張ボードなど)増設を行う場合
- ・お客様先稼働中の既設機器へのオプション増設

* 2: 台数割引について

台数割引の適用範囲は、ご注文台数により台数割引が適用されます。
詳細は「台数による割引の適用について」をご参照してください。

台数による割引の適用について

値引きの適用はなく、台数割引で対応いたします。

(1) 新規導入 / オプション増設

メニュー内容に対する台数割引の適用範囲は表 4 に、台数割引率は表 5 に示します。
同一製品区分 (クライアント PC / プリンター) および同一納期 / 納地ごとに台数を加算します。

表 4 メニュー内容に対する台数割引適用範囲

[凡例] : 適用, - : 適用外

サービス名 / 作業概要		製品区分	クライアント PC	プリンター
搬入のみ	日程指定		-	(表 5 を適用)
	時間指定		(表 5 を適用)	(表 5 を適用)
搬入 + セットアップ (設置作業)				
セットアップメニュー	日程 / 時間指定		(表 5 を適用)	(表 5 を適用)
お届け設置サービス			2 台以上の複数台ご注文をいただくと従来からの台数割引率よりも更に割安になります。	
EDメニュー				(表 5 を適用)

表 5 台数による割引率 (新規導入 / オプション増設)

ご注文台数	割引率
2 ~ 5 台の場合	弊社営業にご確認ください
6 ~ 10 台の場合	
11 台 ~ の場合	

(2) 撤去

本サービスは新規導入 / オプション増設サービスと割引方法が異なります。
割引率につきましては、弊社営業にご確認ください。

表 6 台数割引率 (撤去)

ご注文台数	形名		割引率
1 台目	基本形名	SD-4110-350	弊社営業にご確認ください
2 台目以降	割引形名	SD-4110-310M	

形名 / 価格一覧

導入サービス形名は、(1)～(4)各種機器の導入サービス項を参照ください。
 価格は予告なしに変更する場合があります。

各種機器の搬入地区は以下の通りです。

表7 搬入地区一覧

搬入地区	該当地域
A・B地区	北海道、東北、関東、中部、信越、北陸、関西、中国、四国、九州地区、沖縄本島
C地区	島嶼〔とうしょ〕：沖縄県（沖縄本島を除く）、鹿児島（奄美）、島根（隠岐島） 長崎（壱岐、対馬、五島列島）、東京（小笠原）、北海道（礼文、利尻、奥尻島）など

クライアントPCとプリンター導入サービスの対象機種は以下の通りです。

表8 搬入装置と該当機種

分類	搬入装置	該当機種
クライアントPC	デスクトップ・タワー	<ul style="list-style-type: none"> FLORA300/30D/400 シリーズ FLORA NET シリーズ 旧機種（FLORA-T/D/3010D/1010Dx/3020/2020/B16/B32 シリーズ）
	ノート	<ul style="list-style-type: none"> FLORA-200 シリーズ 旧機種（FLORA-N/3010Lx/3020/2020/B16Nx/B32Lx シリーズ）
プリンター	フロアスタンド (4人作業)	<ul style="list-style-type: none"> PC-PN5200/PC-PN5400/PC-PN5600/PC-PN5600P 平成12年4月以降製品発表のフロアスタンドプリンター
	デスクサイド (2人作業)	<ul style="list-style-type: none"> PC-PL2500 PC-PK4105/PC-PK4105N 平成12年4月以降製品発表のデスクサイドプリンター
	デスクトップ (1人作業)	<ul style="list-style-type: none"> PC-PD2080/PC-PD2130/PC-PD2161/PC-PD3161 平成12年4月以降製品発表のデスクトッププリンター
	オプション品 (2人作業)	<ul style="list-style-type: none"> ペーパーフィーダーなど：PC-PFxxxx ペーパースタック：PC-AD2600/AD4300 ステープルフィニッシャー：PC-PH28001 平成12年4月以降製品発表のプリンターオプション
	オプション品 (1人作業)	<ul style="list-style-type: none"> オートシートフィーダー：PC-ASxxxx/PC-AD10100 LANアダプタ, LANポート：PC-PBxxxx 拡張メモリ：PC-PMxxxx 両面ユニット：PC-PWxxxx ペーパーフィーダー：PC-PHxxxx アクセサリ他：PC-PA42001 ケーブル：PC-LP1101/HT-4996-66E/HT-4996-66H 平成12年4月以降製品発表の1人作業のプリンターオプション

(1) クライアント PC 導入サービス (1/2)

記) 太枠内は、新「お届け設置サービス」を示す。

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	梱包材引取り	搬入装置	搬入台数	形名	価格	
新規導入サービス形名一覧	搬入のみのお届け	< 搬入費 >							
		日程指定によるお届けのみ *1	9 ~ 17 時にお届け	A・B・C 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA0100	弊社営業にご確認ください
					無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA0100	
		ロット搬入 *1,2 (100 台以上)	9 ~ 17 時にお届け	A・B 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA5100	
					無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA5100	
		時間指定によるお届け	10 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA3000	
				有	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA3000		
		14 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DCA4000		
				有	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NCA4000		
	搬入 + セットアップ	お届け設置サービス *1 搬入、開梱、簡易セットアップ、 梱包材引取りを物流業者技術者が実施	9 ~ 17 時にお届け (事前時間調整) + セットアップ	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台目	SD-41C2-DAA0000	
							2 台目以降	SD-41C2-DAA000M	
				C 地区	有	ノート	1 台目	SD-41C2-NAA0000	
						2 台目以降	SD-41C2-NAA000M		
		セットアップメニュー (時間指定)	10 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA3000	
							有	ノート	
時間指定で搬入し、搬入後に 保守サービス会社がセットアップ を実施		14 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	有	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA4000		
						有	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NBA4000
		9 ~ 17 時にお届け + その後セットアップ	C 地区	無	デスクトップ・ター	1 式	SD-41C2-DBC0100		
						無	ノート	1 式	SD-41C2-NBC0100
日程および AM/PM 指定で搬 入し、搬入後に保守サービス 会社がセットアップを実施		AM にお届け (9 ~ 12 時) + その後セットアップ	A・B 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA1100		
						無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NBA1100
	PM にお届け (13 ~ 17 時) + その後セットアップ	A・B 地区	無	デスクトップ・ター	1 台あたり	SD-41C2-DBA2100			
				無	ノート	1 台あたり	SD-41C2-NBA2100		

* 1: 台数割引は適用外

* 2: 100 台以上のロット注文は、同一納地・納期に適用

クライアント PC 導入サービス (2/2)

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	梱包材引取り	搬入装置	形名	価格		
オプション増設の導入サービス形名一覧	搬入のみ	日程指定によるお届けのみ *1,2,3	A・B・C 地区	無	デスクトップ・ター - ノート用オプション	SD-41C3-DCA0100	弊社営業にご確認ください		
					ディスプレイ				
	搬入 + セットアップ	セットアップメニュー (時間指定)	10 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター用 オプション		SD-41C3-DBA3000	
					有	ノート用オプション		SD-41C3-NBA3000	
		時間指定で搬入し、搬入後に 保守サービス会社がセットアップ を実施	14 時にお届け	A・B 地区	有	デスクトップ・ター用 オプション		SD-41C3-DBA4000	
								有	ノート用オプション
			セットアップメニュー (日程指定)	9 ~ 17 時にお届け + そのあとセットアップ	C 地区	無		デスクトップ・ター用 オプション	SD-41C3-DBC0100
									無
	日程および AM/PM 指定で搬 入し、搬入後に保守サービス 会社がセットアップを実施	AM にお届け (9 ~ 12 時) + そのあとセットアップ	A・B 地区	無	デスクトップ・ター用 オプション	SD-41C3-DBA1100			
						無		ノート用オプション	SD-41C3-NBA1100
		PM にお届け (13 ~ 17 時) + そのあとセットアップ	A・B 地区	無	デスクトップ・ター用 オプション	SD-41C3-DBA2100			
						無		ノート用オプション	SD-41C3-NBA2100

* 1: 台数割引は適用外

* 2: クライアント PC 本体と同時搬入のオプション品はご注文不要

* 3: ディスプレイのみの納入字は、ディスプレイ台数分ご注文が必要

(2) プリンター導入サービス (1/2)

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	搬入装置	形名	価格
新規導入サービス形名一覧	搬入のみのお届け	日程指定によるお届け	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCA0130	弊社営業にご確認ください
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCA0110	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA0100	
			C 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCC0130	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCC0110	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCC0100	
		AM(9 ~ 12 時)にお届け	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCA1130	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCA1110	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA1100	
			A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCA2130	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCA2110	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA2100	
	PM(13 ~ 17 時)にお届け	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCA3030		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCA3010		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA3000		
		A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCA4030		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCA4010		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA4000		
	時間指定によるお届け	10 時にお届け	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCA3030	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCA3010	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA3000	
			A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LCA4030	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UCA4010	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PCA4000	
14 時にお届け		A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LAA0030		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UAA0010		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PAA0000		
		C 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LAC0030		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UAC0010		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PAC0000		
搬入 + セットアップ	基本お勧め ED メニュー 搬入、開梱、簡易 セットアップ、梱包材引取り を物流業者技術者が実施	9 ~ 17 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBA0130	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBA0110	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA0100	
		C 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBA0130		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBA0110		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA0100		
	セットアップメニュー (時間指定)	10 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBA3030	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBA3010	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA3000	
		14 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBA4030	
				デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBA4010	
				デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA4000	
セットアップメニュー (日程指定) 日程および AM/PM 指定で 搬入し、搬入後に保守サー ビス会社がセットアップを実施	9 ~ 17 時にお届け + そのあとセットアップ	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBA0130		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBA0110		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA0100		
		C 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBC0130		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBC0110		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBC0100		
	AM(9 ~ 12 時)にお届け + そのあとセットアップ	A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBA1130		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBA1110		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA1100		
		A・B 地区	フロアスタント プリンター	SD-41C2-LBA2130		
			デスクサイト プリンター	SD-41C2-UBA2110		
			デスクトップ プリンター	SD-41C2-PBA2100		

プリンター導入サービス (2/2)

サービス名 / 作業名称		搬入時間	搬入地区	増設対象装置	形名	価格	
オプション増設の導入サービス形名一覧	搬入のみのお届け	9 ~ 17 時にお届け	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UCA0110	弊社営業にご確認ください	
				プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PCA0100		
			C 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UCC0110		
				プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PCC0100		
			AM(9 ~ 12 時)にお届け	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)		SD-41C3-UCA1110
					プリンターオプション (1 人作業)		SD-41C3-PCA1100
	PM(13 ~ 17 時)にお届け	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UCA2110			
			プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PCA2100			
	セットアップメニュー (時間指定) 時間指定で搬入し、搬入後に保守サービス会社がセットアップを実施	10 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA3010		
		プリンターオプション (1 人作業)		SD-41C3-PBA3000			
	14 時にお届け + セットアップ	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA4010			
			プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBA4000			
	セットアップメニュー (日程指定) 日程および AM/PM 指定で搬入し、搬入後に保守サービス会社がセットアップを実施	9 ~ 17 時にお届け + そのあとセットアップ	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA0110		
				プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBA0100		
C 地区		プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBC0110				
		プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBC0100				
AMにお届け (9 ~ 12 時) + そのあとセットアップ		A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA1110			
			プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBA1100			
PMにお届け (13 ~ 17 時) + そのあとセットアップ	A・B 地区	プリンターオプション (2 人作業)	SD-41C3-UBA2110				
		プリンターオプション (1 人作業)	SD-41C3-PBA2100				

(3) 撤去サービス

レンタル品の解約時 (ご使用期間が完了した後)、ご返却時に必要な費用です。

注意：2 台目以降のご注文時は、基本形名と割引形名の 2 形名のご注文が必要です。

メニュー内容	対象装置	形名	価格
お客様と日程を調整し撤去作業を実施	クライアント PC、プリンター製品など	SD-4110-350(基本形名)	弊社営業にご確認ください
		SD-4110-310M(割引形名)	

(4) 梱包材引取り

お客様先に一度納入され保管されている梱包材の処理 (お引取り) を実施いたします。

メニュー内容	対象装置	形名	価格
梱包材の処理を日程指定 (9 ~ 17 時) で実施	クライアント PC、プリンター製品など	SD-4130-320	弊社営業にご確認ください

5.2 プレインストールサービス (クライアント PC)

プレインストールサービスの詳細

日立ではお客さんご指定のソフトウェア / ハードウェアをあらかじめインストールしてお届けするパソコンプレインストールサービスをご用意しております。

(1) サービスのメリット

- ・ お客様での煩わしい作業 (インストール) を日立が代行し、迅速に完了いたします。
- ・ 工場ではインストール終了後に動作確認を行いますので、初期トラブルを抑えることが出来ます。
- ・ お客様には納入後すぐに立ち上げることが可能です。

(2) サービス内容

- ・ 今回プレインストールサービスの中からご要求の最も多いサービスを下記 6 つのサービスとして設定いたしました。これにより下記サービスを必要に応じて組み合わせてご注文いただけます。ただし、該当しないサービスについても対応いたしますので、弊社営業までご相談ください。

サービスメニュー	サービス内容
マスターインストールサービス	お客様提供マスター / 日立作成マスターの内容をプレインストールいたします。
個別項目設定サービス	ネットワークの設定や、BIOS の設定値の変更をおこないます。
ハードウェア追加サービス	PC にハードウェア (日立製 / 他社製) の組込みと、必要であればそのドライバを追加いたします。
シール貼り付けサービス	PC 個々の設定値をシールにて貼り付けいたします。
マニュアル別送サービス	複数の PC を納品する場合にマニュアル類を抜き出し、ご指定の住所に送付いたします。
製造番号管理サービス	納入する PC 本体 (システム装置) の製造番号一覧をご提供いたします。

(3) サービス対象機種

区分	サービス対象機種
クライアント PC	FLORA 全機種

* 本サービスの対象機種は、FLORA 200/300/400 シリーズおよび以降の新シリーズとします。
対象 OS は Windows 98、Windows NT Workstation 4.0 とします。

その他

詳細は、弊社営業またはシステムエンジニアまでお問い合わせください。

索引

数字	
15 型 CRT	34
17 型 CRT	34
22 型 CRT	34
F	
FLORA 220W(PC8NS3-xxxxxxx モデル)	28
FLORA 270W(NV7)(PC8NV7-xxxxxxx モデル)	2
FLORA 270W(NW4)(PC8NW4-xxxxxxx モデル)	21
FLORA 270W(NW6)(PC8NW6-xxxxxxx モデル)	15
FLORA 270W(NW8)(PC8NW8-xxxxxxx モデル)	9
G	
GT-BH7516	65
GT-BH7618	65
GT-BH7618T	65
GT-LN7E05	65
GT-LN7E10	65
GT-LN7E20	65
H	
HT-4996-66E	46, 47, 48, 49
L	
LAN 機器接続構成	65
P	
PC8NS3-HKC4H2110	28, 29
PC8NS3-HLH4H2110	28, 29
PC8NS3-KKC4H2110	28, 29
PC8NS3-KLH4H2110	28, 29
PC8NS3-PKC4H2110	28, 29
PC8NS3-PLH4H2110	28, 29
PC8NV7-HNF4HBAB0	2, 4
PC8NV7-HNG4HBAB0	2, 4
PC8NV7-HNH4HBAB0	2, 4
PC8NV7-KNF4HBAB0	2, 4
PC8NV7-KNG4HBAB0	2, 4
PC8NV7-KNH4HBAB0	2, 4
PC8NV7-PNF4HBAB0	2, 4
PC8NV7-PNG4HBAB0	2, 4
PC8NV7-PNH4HBAB0	2, 4
PC8NW4-HPG4M1AB0	21, 22
PC8NW4-PPG4M1AB0	21, 22
PC8NW6-DKN4HEAB0	16
PC8NW6-DNE4HEAB0	15, 16
PC8NW6-DRH4HEAB0	15, 16
PC8NW6-HKN4HEAB0	16
PC8NW6-HNE4HEAB0	15, 16
PC8NW6-HRH4HEAB0	15, 16
PC8NW6-KKN4HEAB0	16
PC8NW6-KNE4HEAB0	15, 16
PC8NW6-KRH4HEAB0	15, 16
PC8NW6-PKN4HEAB0	16
PC8NW6-PNE4HEAB0	15, 16
PC8NW6-PRH4HEAB0	15, 16
PC8NW8-HJF4H1AB0	9, 10
PC8NW8-HJG4H1AB0	9, 10
PC8NW8-KJF4H1AB0	9, 10
PC8NW8-KJG4H1AB0	9, 10
PC8NW8-PJF4H1AB0	9, 10
PC8NW8-PJG4H1AB0	9, 10
PC-AB6000AA	20
PC-AB6010	14, 20, 26
PC-AB6300	8
PC-AB6410	8, 14, 26
PC-AB6600	33
PC-AB6610	32
PC-AD10100	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
PC-AD4110	56, 59
PC-AD4700	55
PC-AE3200A	20
PC-AE3700	8, 14, 26
PC-AJ1200	20
PC-AJ2100	33
PC-AJ2200	8, 14, 26
PC-AP6300	19
PC-AP6600	32
PC-AP6700	13, 26
PC-AP6701	8
PC-AR1210	20
PC-AS1061	36, 37
PC-AS2161	38
PC-AS3130	39
PC-AS3160	40
PC-AS40801S	41
PC-AS40802S	41
PC-AS4081	42
PC-AS4130	43, 44, 45

索引

PC-AT1120	32	PC-PA47001	55
PC-AZ2100	20, 64	PC-PA48002	60
PC-BH7500	65	PC-PA74502	52, 53
PC-CL3100	64	PC-PA74503	52, 53
PC-CL5000	33	PC-PB20002A	51
PC-CN3300	66	PC-PB20011A	51
PC-CN5410	66	PC-PB20101	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54
PC-CN5420	66	PC-PB20111	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
PC-CS3200	20	PC-PB20301	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
PC-CZ3200	33	PC-PB20301S1	46, 47, 48, 49, 54
PC-DC3622	34	PC-PB20702	51
PC-DC5201	34	PC-PB2170	50
PC-DC7103	34	PC-PB40002	58, 59
PC-KB3420	7, 13, 19, 25	PC-PB73501	52
PC-KB3450	27, 32	PC-PD2080	35, 36
PC-KC5700	64	PC-PD2080A	35, 37
PC-KC7000	33	PC-PD2080F	36
PC-KM1300	7, 13, 19, 25, 27	PC-PD2080SB1	36
PC-KM5430	7, 13, 19, 25, 27, 32	PC-PD2080SB2	36
PC-KX1100	62	PC-PD2130	35, 39
PC-KX2100	62	PC-PD2130F	39
PC-KX3100	62	PC-PD2130SB1	39
PC-LC4100	62	PC-PD2130SB2	39
PC-LE1080	62	PC-PD2161	35, 38
PC-LE2080	62	PC-PD2161F	38
PC-LE3080	62	PC-PD2161SB1	38
PC-LG2140	32	PC-PD2161SB2	38
PC-LM3010	7, 13, 19, 25, 32	PC-PD3161	35, 40
PC-LM3020	7, 13, 19, 25, 32	PC-PD3161F	40
PC-LM3030	7, 13, 19, 25, 32	PC-PD3161FB	40
PC-LM3040	7, 13, 19, 25, 32	PC-PD3161SB1	40
PC-LP1101	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60	PC-PD3161SB2	40
PC-MK7130	19	PC-PD4080S	35, 41
PC-MK7132	7, 13, 25	PC-PD4080SF	41
PC-MK7133	32	PC-PD4080SSS1	41
PC-MK7257	19	PC-PD4080SSS2	41
PC-MK7258	7, 13, 25	PC-PD4080SSS3	41
PC-MK7259	32	PC-PD4081	35, 42
PC-MK7513	7	PC-PD4081F	42
PC-MK7513A	25	PC-PD4081SB1	42
PC-PA2560	51	PC-PD4081SB2	42
PC-PA41101	56, 59	PC-PD4130	35, 43
PC-PA41102	56, 59	PC-PD4130A	35, 44
PC-PA41103	59	PC-PD4130F	43
PC-PA41201	57, 58	PC-PD4130SB1	43
PC-PA41203	57, 58	PC-PD4130SB2	43
PC-PA42101	56, 57		

PC-PD4180	35, 45	PC-PM47002	55
PC-PF2170	50	PC-PM48001	60
PC-PF25501	51	PC-PM48002	60
PC-PF25502	51	PC-PM74501	52, 53
PC-PF4110	56, 59	PC-PN5200	35, 46
PC-PF4120	57, 58	PC-PN5200SB1	46
PC-PF47001	55	PC-PN5200SB2	46
PC-PF47002	55	PC-PN5400	35, 47
PC-PF47003	55	PC-PN5400SB1	47
PC-PF48001	60	PC-PN5400SB2	47
PC-PG4080S	41	PC-PN5600	35, 48
PC-PG4081	42	PC-PN5600P	35, 49
PC-PG4130	43, 44, 45	PC-PN5600PSB1	49
PC-PG48001	60	PC-PN5600PSB2	49
PC-PG48002	60	PC-PN5600SB1	48
PC-PG48003	60	PC-PN5600SB2	48
PC-PG48005	60	PC-PV7450C	52
PC-PH48001	60	PC-PV7450CF	52
PC-PH48002	60	PC-PV7450CN	52
PC-PH91201	54	PC-PV7450FS	52
PC-PH91202	54	PC-PW2550	51
PC-PK2000	35, 58	PC-PW4110	56, 59
PC-PK2000N	35, 58	PC-PW4120	57, 58
PC-PK2500N	35, 57	PC-PW4700	55
PC-PK3000	35, 59	PC-PW74501	52, 53
PC-PK3000N	35, 59	PC-UC6201	20
PC-PK3500N	35, 56	PC-UC6220	20
PC-PK4105	35	PC-UC6230	20
PC-PK4105N	35	PC-UC6400	33
PC-PK4700N	35, 55	PC-UC6410	33
PC-PK4800	35, 60	PC-UC6420	33
PC-PL2170	35, 50	PC-UC6500	8, 14, 26
PC-PL2170F	50	PC-UC6510	14
PC-PL2170SB	50	PC-UC6530	14, 26
PC-PL2560	35, 51	PC-UC6540	8
PC-PL2560SM	51	PC-UC6550	8, 26
PC-PL2560SW	51	PC-UF2231	7, 13, 25, 27, 32
PC-PL7350B	52	PC-UH4007	8, 26
PC-PL7350T	52	PC 導入・移設サービス	70
PC-PL9120	35, 54	S	
PC-PL9120SB1	54	SCSI デバイス接続構成	61
PC-PL9120SB2	54	U	
PC-PL9120SH1	54	USB 接続機器構成	62
PC-PL9120SH2	54	し	
PC-PM27001	51	消耗品一覧	67
PC-PM27002	51		
PC-PM41101	56, 57, 58, 59		
PC-PM42101	56, 57		
PC-PM47001	55		

て

ディスプレイ接続構成 34

ふ

プリンター接続構成 35

プレインストールサービス (クライアント PC)
77

ゆ

有償サービス 70

有償部品一覧 69