


FLORA 220TX

基本モデル仕様			
FLORA 220TX			
形名	Windows-Millennium Editionモデル	PC7NP4-RJC47F120*1	PC7NP4-REC47B110
	Windows-98Second Editionモデル*1	PC7NP4-GJC47F120	PC7NP4-GEC47B110
C P U 名 称	Transmeta Crusoe™プロセッサ		
モ デ ル ・ 周 波 数	TM5600・600MHz	TM5400・533MHz	
2次キャッシュメモリー	512kB(プロセッサ内蔵)	256kB(プロセッサ内蔵)	
チップセット	Intel® FW82371MB		
メインメモリー	標準128MB*2(PC100 SDRAM Y 最大192MB*3	標準64MB*4(PC100 SDRAM Y 最大192MB*3	
ディスプレイ	12.1型TFTカラー	10.4型TFTカラー	
表示解像度	1,024×768ドット(65,536色)	800×600ドット(26万色)	
(表示色)外付CRT	1,024×768ドット(65,536色)		
ビデオサブシステム	Trident Cyber 9525DVX(PCI)ビデオRAM 2.5MB(SDRAM)		
F D D	【オプション】3.5型(1.44MB/1.2MB/720kB)		
H D D	10GB*5		
マルチベイ	DVD-ROM/DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速*6	【CD-ROM】最大24倍速*6	
サウンド機能	Sound Blaster PRO互換(PC接続)、スピーカー、マイク内蔵		
拡張スロット	PC Card Standard(JEIDA V4.2 準拠 Type x1 CardBus対応	2(2スロット使用済み)	
メモリー	2(1スロット使用済み)		
インタフェース	CRTディスプレイ×1、マウス/テンキーボード×1、USB*7×2、マイク×1、ヘッドフォン×1、FDD/パラレル*8×1、(カスタムメイドで選択時)携帯・H(エッジ) PHSポート		
ネットワーク	L A N	LANインタフェース(100BASE - T)	-
	モ デ ム	データ最大56kbps*9(V.90,K56flex)/FAX14.4kbps	-
キーボード	109配列標準キーボード87キー		
ポインティングデバイス	ポインティングパッド		
外形寸法 W × D × H	270 × 241*10 × 25.0*11mm	270 × 222*12 × 25.0*11mm	270 × 222*13 × 25.0*11mm
質量	約1.99kg*10	約1.70kg*12	約1.40kg*13
消費電力*14(最大サスペンド時)	14W(40W/1W)	13W(38W/1W)	11W(33W/1W)
省エネ法に区分	S		
基づく表示エネルギー消費効率*15	0.0015	0.0017	0.0017
電源	リチウムイオンバッテリーまたはAC100V - 240V*16 50/60Hz		
バッテリー*17	使用可能時間*18	標準添付)	最大約4.3時間
	充電時間(表裏電源オフ時)	バッテリー	約2.5 - 3.5時間
	充電時間(表裏電源オン時)	(L)	約6 - 8時間
		標準添付)	最大約1.7時間
		バッテリー	約2 - 3時間
		(S)	約3 - 5時間
		(S)	約3 - 5時間
プレインストール・バンドルソフト	Internet Explorer *19、使手帳、NORTON Ghost 6.01		


*1平成12年12月よりサポート予定 *2システムで16MB使用します。実際使用可能なメモリーは112MBになります。 *3システムで16MB使用します。実際使用可能なメモリーは176MBになります。 *4システムで16MB使用します。実際使用可能なメモリーは48MBになります。 *5 Windows-Millennium Edition, Windows-98 Second Editionはともに全機能をFAT32にてフォーマットしています。 *6 データ転送速度は、CDの最内周で10.3倍速、最外周で24倍速となります。 *7 すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。 *8 パラレルインタフェースとして使用する場合は、別売りのケーブル(PC-A11120)が必要です。 *9 56kbpsはデータ送信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsになります。 *10 バッテリー(L)/DVD-ROMドライブ搭載時の値です。 *11 最厚部は20.7mmです(突起部含まず)。 *12 (バッテリー(S))/ウェブカメラ搭載時の値です。 *13 (バッテリー(S))/ウェブカメラ搭載時の値です。 *14 (社) 日本電子工業振興協会 家電・汎用高周波抑制対策が中心の実行計画に基づき定格入力電力値。 *15 エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める推定値で除したものです。 *16 添付のACアダプターは100V用です。 *17 パワーマネージメント機能利用時、バッテリーの使用可能時間は使用環境により異なります。 *18 Windows表示のみでHDD、DVDなどをアクセスしない場合です。また、ディスプレイの輝度、バッテリーレベルは出荷時の状態です。DVD再生などの高負荷での使用時には休止状態に移行できない場合があります。モバイル利用が中心の場合は、ベイ内蔵用バッテリーを併用するが、バッテリー(L)を長くご利用ください。 *19 Windows-Millennium Edition:Internet Explorer5.5, Windows-98 Second Edition:Internet Explorer5.0.

声で文字入力が可能。
ViaVoice™ Pro ミレニアムを用意。
IBM社の音声認識ソフトウェア「ViaVoice™ Pro ミレニアム」をオプションで用意。ワープロ、表計算、電子メールなどのアプリケーションの起動・操作が専用ヘッドセットのマイクに発声するだけで行えます。



128Mバイト以上のメモリーを推奨します。

新コンセプトUSB入力ツールLinkStick。
LinkStickは、紙面の文字やマークを指すと、登録された電子辞書などのデータと連動し、PC上に映像や音声を使った関連情報を表示できる新ツールです。PCとはUSBで接続。業務の現場やカタログなどの営業支援ツールとしての利用が可能。CCDカメラとして動画や静止画を取り込むこともできます。




カラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。 本製品には、有寿命部品が使用されています。長期間連続して使用する場合には定期的な保守による部品交換 (HDDなど) が必要になります。 ハードウェアの無償保証 (引取修理サービス) は1年間です。 本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。

情報提供サービス
<http://www.hitachi.co.jp/pc/>
@nifty「HITACHI Forum」:GO FHITACHI

FLORAシリーズをWebでもご購入できます。
日立インターネットショップ <http://value-shop.hitachi.co.jp>

製品に関するお問い合わせ
HCAセンター ☎0120-2580-12 利用時間 9:00~17:00
【土・日・祝日を除く】



日立製作所・インターネットプラットフォーム事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

弊社のLinuxに関するサービスは、下記URL、または営業までお問い合わせください。
<http://www.hitachi.co.jp/soft/linux/>

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◎ 株式会社 日立製作所

インターネットプラットフォーム事業部 〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目27番18号(日立大森第二別館)

北海道支社 (011)261-3131 北陸支社 (076)433-8511 中国支社 (082)223-4111
東北支社 (022)223-0121 北陸支社 (076)263-0551 四国支社 (087)831-2111
関東支社 (03)3212-1111 中部支社 (052)243-3111 九州支社 (092)852-1111
横浜支社 (045)451-5000 関西支社 (06)6616-1111

記載されている製品の内容・仕様は平成12年9月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なる場合があります。

CD-959 2000.10
Printed in Japan(H)

豊富な専用オプション

バッテリー(LL)	PC-AB5920	
バッテリー(L)	PC-AB5910	
バッテリー(S)	PC-AB5900	
ベイ内蔵用バッテリー	PC-AB5750	
内蔵CD-R/RWドライブ	PC-UC5950	
内蔵DVD-ROMドライブ	PC-UV6000	
内蔵CD-ROMドライブ	PC-UC5900	
増設内蔵HDDドライブユニット	PC-UH4002	
FDドライブ	PC-FF5100	
ACアダプタ	PC-AP5800	
カーシガレット・DC・アダプタ	PC-AP5450A	
パラレルケーブル*20	PC-AT1120	
USBホイールマウス*21	PC-KM5400	
ホイールマウス	PC-KM1300	
テンキーボード	PB-KB3420	
携帯電話接続ケーブル	PC-LM2010	
cdmaOne接続ケーブル	PC-LM2040	
PHS(16ピン)接続ケーブル	PC-LM2020	
H(エッジ)PHS(12ピン)接続ケーブル	PC-LM2030	
無線LAN	アクセスポイント	PC-CN3100
	PCカード	PC-CN3200

*20 プリンタに接続する場合には、本ケーブルに加え標準的な25ピン)プリンタ接続ケーブルが必要です。 *21 出荷状態の環境でUSBホイールマウス、Pスリッチは同時に使用できます。ただし、マウス専用のドライブを導入するとPスリッチが使用できなくなります。

・Crusoe, Code Morphing, LongRunは、Transmeta Corporationの米国およびその他の国における商標です。
・IBM, ViaVoiceは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標です。
・K56flexは、Lucent Technologies社とRockwell International社の商標です。
・Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・Norton Ghostは、Symantec Corporationの米国における商標です。
・Sound Blasterは、Creative Technology Ltd.の商標です。
・Symantecは、Symantec Corporationの登録商標です。
・Windows98は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
・Windows98の正式名称は、Microsoft® Windows98 Operating Systemです。
・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標、サービス名称です。



モバイルに3つの新提案。
Long Run Big View Silent & Cool

Crusoe™
低消費電力CPU「Crusoe™」プロセッサ搭載。

長時間バッテリー駆動を実現
B5
ファイルサイズ



本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved Copyright© 2000.Hitachi.Ltd.

クラス最大12.1型の大画面を搭載し、 かつ長時間駆動と低騒音化、低発熱化を実現。 モバイルユーザーの期待にこたえる B5ファイルサイズノートPC誕生。

B5ファイルサイズながら12.1型の見やすい大画面。バッテリー持続時間の飛躍的な向上。

さらに、低発熱・ファンレス構造による静かで快適な操作環境...

FLORA 220TXは、低消費電力CPU「Crusoe™プロセッサ」を採用した先進のビジネスモバイルノートです。

社内でも、外出先でも、移動中でも、画面サイズやバッテリー残量、

本体の発熱、騒音を気にすることなく最前線のビジネスをしっかりサポート。

その実力は、実際に触れるだけで、すぐにお分かりいただけるはず。

Long Run

モバイルでも効率的にノートPCを使いたい。

バッテリー残量を気にしながらでは仕事に集中できない...

でも、FLORA 220TXなら最大約11時間のバッテリー駆動が可能。

この余裕がモバイルにおけるビジネスの効率アップにつながります。

低消費電力CPU「Crusoe™プロセッサ」搭載

CPUは、米トランスメタの低消費電力CPU「Crusoe™プロセッサ」を搭載。VLIW(超長命令語)構造とCode Morphing™ソフトウェアの組み合わせによりx86互換を実現しています。また、動作中の負荷に応じて電圧とクロック周波数を小刻みに切り替えるLongRun™/パワーマネージメントを採用。低消費電力を実現するとともに、CPUの発熱をぐんと抑えることができました。このため長時間使用してもPC本体が熱くならず、クーリングファン不要のサイレント設計を実現しています。VLIW:Very Long Instruction Word

最大約11時間*2のバッテリー駆動を実現

既存のCPUと比べて消費電力が少ない分、バッテリーの持続時間は向上。モバイルでのビジネス利用はもちろん、DVD-ROM搭載モデルでもDVDの映画タイトル1本をきちんと再生できるだけのバッテリー持続時間を実現。これなら出張の移動中、ちょっと気分転換に映画でも...という楽しみ方も可能です。





*1 バッテリー(LL)とベイ内蔵用バッテリーの併用時。*2 Windows表示のみでHDD、DVDなどをアクセスしない状態の場合。また、ディスプレイの輝度、バッテリーバックは出荷時の状態です。*3 バッテリー(LL)搭載時、液晶ディスプレイは180まで開きます。

バッテリー

	使用可能時間*2 (DVD再生時)		充電時間 (装置電源オフ時)	充電時間 (装置電源オン/サスペンド時)
	12.1型TFT	10.4型TFT		
バッテリー(LL)	約7時間(約3.1時間)	約8.4時間(約3.3時間)	約3~4時間	約9~11時間
バッテリー(L)	約4.3時間(約2時間)	約4.7時間(約2.2時間)	約2.5~3.5時間	約6~8時間
バッテリー(S)	約1.7時間(約40分)	約1.8時間(約45分)	約2~3時間	約3~5時間
ベイ内蔵バッテリー	約2時間	約2.2時間	約2~3時間	約3~5時間

モバイルでの使いやすさを追求

インターネットや電子メールなどのアプリケーションはもちろん、使用頻度の高い操作などを登録できるワンタッチキーと画面反転機能を登録したPスイッチを用意。パッドの縁をなぞるだけで画面を上下左右にスクロールできるポインティングパッド、約18mmのキーピッチ・約2mmのキーストローク。作業中の情報をディスクに待避して電源をOFFにできるスリープボタンなど、モバイルノートでも快適な操作性を実現しています。



Big View

外出先でも大画面のノートPCで仕事がしたい。

小さな液晶画面では、大きな表や企画書が一望できない。

でもFLORA 220TXなら、B5ファイルサイズとしては

最大クラスの大画面12.1型TFT液晶ディスプレイを搭載。

モバイルノートでも画面の見やすさに配慮しています。




携帯電話・接続ケーブルは別売りです。また、機種によっては接続できないものもありますので、ご購入いただく前に情報提供サービスでご確認ください。

Silent & Cool

気になるノートPCの
発熱や騒音を何とかしたい。

ノートPCを静かな場所で長く使っていると
ファンの回転音や本体の発熱が気になってきます。
でもFLORA 220TXなら低消費電力CPUの採用で
発熱が少ないためファンレス構造を実現。
静かで快適な操作環境を提供します。



用途に応じて選べる装備

電源ONの状態ですべてを交換できるホットスワップ対応のマルチバypassを採用。用途に応じてCD-R/RWドライブ、DVD-ROMドライブ*4、CD-ROMドライブ、ウェイトセーバー、ベイ内蔵用バッテリー(オプション)、20GBバイトの大容量増設内蔵HDDユニット(オプション)のいずれかを内蔵できます。

*4 CPU:TM5600のモデルのみサポート。

操作環境の前に、地球環境を考慮しています。

プリント基板上の部品接続用として無鉛はんだを採用するとともに、ハロゲン系難燃剤を含まないプリント基板を採用。焼却時に発生する恐れのある有害なガスの抑制を行っています。また、筐体にマグネシウム合金・アルミニウム合金を採用してリサイクルしやすくするなど、環境に配慮した製品づくりを行っています。

多彩なネットワークが利用可能

LAN(100BASE-TX/10BASE-T)とモデム(56kbps<V.90、K56flex)を標準で同時内蔵*5。携帯電話・H(エッジ)PHS用ポートもカスタムメイドで搭載できます。通信用のPCカードは必要なく、接続ケーブル(オプション)でネットワークへアクセスできます。また、IEEE802.11bに準拠し、有線LANと同等クラスの高速11Mbpsデータ通信をワイヤレスで実現する無線LANカード*6をオプションで用意。LAN導入が困難な場所でもスムーズに運用できます。

*5 10.4型TFTモデルはカスタムメイドで搭載可能。LANとモデムはコネクタを共用しているため同時に利用することはできません。
*6 無線LANカードを使用する場合、アクセスポイント(PC-CN3100)が必要です。

携帯電話の対応機種


携帯電話・H(エッジ)PHSの対応機種	接続ケーブル(オプション)	
NTT DoCoMo	800MHz/1.5GHzデジタル、DoPa、Doccimo*7	PC-LM2010
J-Phone	デジタル	
ツーカーグループ	デジタル	
au	デジタル	PC-LM2040
au	cdmaOne	PC-LM2030
DDIポケット	PIAFS 64kbps	PC-LM2010
Doccimo*7	Doccimo*7	PC-LM2010
NTT DoCoMo	PIAFS 64/32kbps	PC-LM2020
アステル	PIAFS 32kbps	PC-LM2030
DDIポケット	PIAFS 32kbps	PC-LM2030

*7 PHSから接続するためには設定の変更が必要です。


多彩なインターフェースを用意

PCカードスロットをはじめ、外部CRTディスプレイやホットプラグ対応のUSBポートなど、B5ファイルサイズのモバイルノートながらも周辺装置との接続に必要なインターフェースはほとんど装備しています。

左側面(バッテリー(S)搭載時)



右側面(バッテリー(LL)搭載時)



筐体には、抗菌処理を施した高剛性の金属、および強化プラスチックを採用しています。



抗菌処理ボディについて
試験依頼先: 社団法人京都微生物研究所
研究号: 試験成績書発行年月日: 平成10年8月19日
試験成績書発行番号: No. U08081-U08085
試験方法: 抗菌力評価試験(フィルム密着法)
抗菌の方法: 抗菌剤を練り込んだ塗料を部品にコーティング
抗菌処理部品名: 筐体



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしているを判断します。



FLORA 220TX

主なカスタムメイド対応

メインメモリー*8	64MB	128MB	192MB	バッテリー	バッテリー-S	バッテリー-L	バッテリー-LL
HDD	10GB	20GB		その他	LAN&モデム / 携帯電話・PHSポート同時内蔵*9	FDD付き	

*8 システムで16Mバイト使用するため、実際使用可能なメモリーは表示の数値よりそれぞれ16Mバイト少なくなります。*9 携帯電話・接続ケーブルは別売りです。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows®98 Second Edition搭載