

# FLORA 30DV

カスタム  
メイド 対応

15型アナログRGBディスプレイセットで

78,500円～(税別)



CPU AMD K6(R)-2 (450MHz)	チップセット SiS社SiS540	メモリー 標準64MB 最大256MB	CD-ROM 最大40倍速	HDD 10.2GB (Ultra ATA/66対応)	LAN 100BASE-TX /10BASE-T 自動認識	ディスプレイ 15型アナログ RGB
--------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------------	--	--------------------------

## コストパフォーマンスに優れ、高性能デスクトップに匹敵する実力派マシン

### ●AMD K6(R)-2 450MHzプロセッサ採用

AMD K6(R)-2(450MHz)プロセッサ搭載。チップセットにはSiS社SiS540を採用。CPUの性能を充分に発揮させる仕組みにより、快適な動作環境を提供し、ローコストでハイパフォーマンスを実現しています。

## ビジネスの即戦力として威力を発揮

### ●標準64Mバイトメモリー装備、カスタムメイドで最大128Mバイトまで搭載可能

メインメモリーには、64MバイトSDRAMを装備。また、512kバイトの2次キャッシュメモリーにより、より多くの情報をスピーディに入出力できます。

## 充実のメディア環境と優れた拡張性

### ●10.2GバイトHDD、40倍速CD-ROM、USBポート

10.2GバイトのHDD、最大40倍速のCD-ROMドライブなど高速・高性能なメディア環境を用意。すばやいデータ処理をバックアップします。また、多彩な周辺機器を接続できるUSBポートも標準装備。オフィスにすぐれた拡張性でおこたえます。

## オフィスネットワークを容易に構築

### ●LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T自動認識)

LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T自動認識)を標準装備。これにより、インターネット、電子メール、データの共有がスムーズに行えます。

## パソコン税制対象製品

### ●パソコン税制(「特定情報通信機器の即時償却制度」)対象モデル

平成11年4月1日から平成13年3月31日までに100万円未満のパソコン等を購入し、使用した場合、即時償却が認められる税制(パソコン税制)対象の製品です。

■本体仕様表

型式	モデル名	FLORA30DV	
Windows(R)2000 or Windows NT(R)4.0 セレクトダブルOS *1	型式	PC1TE1-	
		Q7R281C00	
	Windows(R)98	G7R281C00	
	Windows(R)95	A7R281C00	
CPU	AMD K6(R)-270プロセッサ		
周波数		450MHz	
2次キャッシュ(容量)		512kB	
システムバスクロック		100MHz	
チップセット		SiS社SiS540	
メインメモリー	標準	64MB(PC100, ハリテなし, SDRAM)	
	最大	256MB(PC100, ハリテなし, SDRAM)	
ビデオサブシステム		SiS社SiS540	
ビデオRAM		4MB(UMA), 標準8MB(UMA), 16MB(UMA)	
表示解像度(表示色)		640×480ドット, 800×600ドット, 1,024×768ドット以下(1.677万色), 1,280×1,024ドット(65.536色)	
ファイル装置	FDD	3.5型(1.44MB/1.2MB*2) × 1	
	HDD	10.2GB(Ultra ATA/66対応)*3	
	CD-ROM	最大40倍速*4	
サウンド機能		AC97 Sound(ステレオ16ビット48kHz)	
拡張スロット	PCI	スロット1,2	
		スロット3	
拡張ストレージベイ	3.5型	×2(FDD, HDDで2使用済み)	
	5.25型	×2(CD-ROMで1使用済み)	
インタフェース		シリアル×1, パラレル×1, キーボード×1, マウス×1, USB×2*5 マイクイン×1, ラインイン×1, ラインアウト×1, アナログRGB×1, MIDI×1	
ネットワーク		LAN (100BASE-TX/10BASE-T自動認識)	
キーボード・マウス		109配列標準キーボード、ホイールマウス	
外形寸法 W×D×H(mm)		190×372×360	
質量		約9.0kg	
消費電力標準(最大/サバント時)	Windows(R)2000	約30W(70W/約23W)	
	Windows NT(R)4.0	約43W(75W/約28W)	
	Windows(R)98	約30W(75W/約21W)	
	Windows(R)95	約45W(75W/約23W)	
省エネ法に基づく表示	区分	R	
	エネルギー消費効率*6	Windows(R)2000	0.018
		Windows NT(R)4.0	0.022
		Windows(R)98	0.061
		Windows(R)95	0.018
電源		AC100V±10%50/60Hz	
サポートOS		Windows(R)2000 Professional or Windows NT(R)Workstation4.0セレクトダブルOS*1*7/ Windows(R)98 Second Edition/Windows(R)95*1	

\*1 Windows(R) 2000 Professional or Windows NT(R)4.0セレクトダブルOSモデルおよびWindows(R)95モデルは、平成12年3月よりサポート予定です。  
 \*2 Windows(R)2000 ProfessionalおよびWindows NT(R)4.0では、1.2MBのFDIは使用できません。\*3 Windows NT(R)4.0, Windows(R) 2000 ProfessionalのフォーマットはNTFSで、フレイストル時には約8GBまでフォーマットしています。Windows(R)98, Windows(R)95は全領域をFAT32でフォーマットしています。\*4 CDの読み出し速度は、CDの最内周で1倍速、最外周で40倍速です。\*5 USBインタフェースはWindows NT(R)4.0ではサポートしていません。また、USB対応周辺機器に閉じまして、将来出荷されるすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。  
 \*6 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定め測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。  
 \*7 使用可能なOSは初期セッティング時に選択されたWindows(R) 2000 ProfessionalまたはWindows NT(R)4.0のどちらか一方です。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのライセンスをご購入ください。

■ディスプレイ仕様表

型式	DC1555
表示サイズ	15型
ドット数	1,280(W)×1,024(H)/60Hz
ドットピッチ	0.28mm
表示色	フルカラー
輝度	最大120cd/m <sup>2</sup> 全白
入力信号	D-SUB15ピン
内蔵スピーカー	なし
供給電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約75W(パワーセーブ時約8W以下)
ハーワーマネジメント	あり(VESA DPMS Standard)
Windows(R)95/Windows(R)98 Plug&Play	DDC 1/2 B
VCCI	クラスB
外形寸法	365(W)×398(D)×369(H)mm
有効画面領域	H266±5mm V200±5mm(リフレッシュ時)
質量	約12.5kg

・Windows(R)2000 Professionalの正式名称は、Microsoft(R)Windows(R) 2000 Professional Operating System です。・Windows NT(R) Workstation4.0の正式名称は、Microsoft(R)Windows NT(R)Workstation Operating System Version 4.0です。・Microsoft, Windows, Windows NT は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。・Windows(R)98, Windows(R)95は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。・その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。  
 ・記載されている価格には、別途消費税が必要になります。・価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。・搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。  
 ・当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(Windows NT(R)4.0とWindows(R)95を除きます)  
 ・本製品は長時間連続運転すると、製品寿命が低下する場合があります。※ハードウェアの無償保証(特価修理サービス)1年つきます。※本製品の保守期間が、製造終了後原価6年です。

■情報提供サービス■  
<http://www.hitachi.co.jp/pc>  
 @nifty 「HITACHI Forum」: GO FHITACHI

■製品に関するお問い合わせ■  
 HCAセンター Ⅸ 0120-2580-12 ●利用時間9:00~17:00  
 (土・日・祝日を除く)

■カスタムメイド対応

赤色は推奨仕様です。お客様の希望する仕様のモデルがお選びになれます。

メモリー \*1

64MB → 128MB +16,000円

リムーバブル/通信

CD, FD, LAN → CD, FD, LAN, PCIモデム\*2 + 5,000円

キーボード/マウス

109配列標準キーボード/ホイールマウス → 109配列標準キーボード/2ボタンマウス 0円  
 マルチメディアコンパクトキーボード/ホイールマウス \*3 + 1,000円

アプリケーション

なし → Microsoft(R)Office 2000 personal

\*1 増設メモリーは、日立指定品をご使用ください。\*2 平成12年3月よりサポート予定です。また、Windows(R) 2000 ProfessionalおよびWindows NT(R)4.0との組合せは未サポートです。\*3 平成12年4月よりサポート予定です。

■OSメニュー

OS

Windows(R)98 → Windows(R)95 \*1 0円  
 Windows(R)2000 Professional/Windows NT(R)4.0 セレクトダブルOS\*1 +13,000円

\*1 平成12年3月よりサポート予定です。

※本体価格のほかに、別途、輸送費(3,000円)が必要です。

■さらに、簡単で使いやすい<マルチメディアコンパクトキーボード>

本体電源のON/OFF操作、アプリケーションの起動、CD-ROMの再生・停止、スピーカーの音量調整、インターネット接続、電子メールの起動などが可能なマルチメディアコンパクトキーボードをカスタムメイド対応で用意。AV機器感覚の使いやすさで操作できます。  
 ※平成12年4月よりサポート予定です。



■カスタムメイド型式基準

① OS  
 Q: Windows(R) 2000 Professional or Windows NT(R) 4.0\*1  
 G: Windows(R) 98 Second Edition  
 A: Windows(R) 95 \*1

② CPUクロック  
 7: 450MHz

③ 表示系  
 R: 15型CRT

④ メモリー容量  
 2: 64MB  
 4: 128MB

⑤ HDD容量  
 8: 10.2GB

⑥ リムーバブル/通信  
 1: FDD/CD-ROM/LAN  
 R: FDD/CD-ROM/LAN/PCIモデム \*1

⑦ キーボード/マウス  
 C: 109KB /ホイールマウス  
 A: 109KB /2ボタンマウス  
 E: マルチメディアコンパクトKB /ホイールマウス\*2

⑧ アプリケーション  
 0: なし  
 N: Microsoft(R) Office 2000 Personal

⑨ その他

PC1TE1-G 7 R 2 8 1 C 0 0

Designed for Microsoft® Windows®2000 Professional Windows®4.0 Workstation 4.0

Designed for Microsoft® Windows®2000 Professional Windows®98

AMD K6-2 3DNOW!

energy

\*1 平成12年3月よりサポート予定です。  
 \*2 平成12年4月よりサポート予定です。

安全に関するご注意 ご使用前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

株式会社 日立製作所 情報コンピュータグループ

PC事業部 〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目27番18号(日立大森第二別館)

北海道支社(011)261-3131 中部支社(052)243-3111  
 東北支社(022)223-0121 関西支社(06)6616-1111  
 横浜支社(045)451-5000 中国支社(082)223-4111  
 北陸支社(076)433-8511 四国支社(087)831-2111  
 (076)263-0551 九州支社(092)852-1111

■本製品はインターネットからの購入もできます■  
<http://value-shop.hitachi.co.jp>

■上記URL上の製品に関するお問い合わせ■  
 コールセンター Ⅸ 0120-6420-73

・記載されている製品の内容・仕様は平成12年1月現在のもの、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。  
 ・本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。  
 ・本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
 なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。