

FLORA

カスタム
メイド 対応

30DV

15型アナログRGBディスプレイとセットで

78,500円 ~ (税別)



CPU
AMD K6®-2
(500MHz)

チップセット
SiS社SiS540

メモリー
標準64MB
最大256MB

CD-ROM
最大40倍速

HDD
10.2GB
(Ultra ATA/66対応)

LAN
100BASE-TX
/10BASE-T
自動認識

ディスプレイ
15型アナログ
RGB

コストパフォーマンスに優れ、高性能デスクトップに匹敵する実力派マシン

AMD K6®-2 500MHzプロセッサ採用

AMD K6®-2(500MHz)プロセッサ搭載。チップセットにはSiS社SiS540を採用。CPUの性能を十分に発揮させる仕組みにより、快適な動作環境を提供し、ローコストでハイパフォーマンスを実現しています。

ビジネスの即戦力として威力を発揮

標準64Mバイトメモリー装備、カスタムメイドで最大28Mバイトまで搭載可能

メインメモリーには、64MバイトSDRAMを装備。また、512kバイトの2次キャッシュメモリーにより、より多くの情報をスピーディに入出力できます。

充実のメディア環境と優れた拡張性

10.2GバイトHDD、40倍速CD-ROM、USBポート

10.2GバイトのHDD、最大40倍速のCD-ROMドライブなど高速・高性能なメディア環境を用意。すばやいデータ処理をバックアップします。また、多彩な周辺機器を接続できるUSBポートも標準装備。オフィスにすぐれた拡張性でおこたえます。

オフィスネットワークを容易に構築

LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T自動認識)

LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T自動認識)を標準装備。これにより、インターネット、電子メール、データの共有がスムーズに行えます。

パソコン税制対象製品

パソコン税制(「特定情報通信機器の即時償却制度」)対象モデル

平成11年4月1日から平成13年3月31日までに100万円未満のパソコン等を購入し、使用した場合、即時償却が認められる税制(パソコン税制)対象の製品です。

FLORAの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載。

本体仕様表

| | | |
|-------------------|---|---|
| モデル名 | FLORA30DV | |
| 形名 | Windows® 2000 or Windows NT®4.0 セレクタOSモデル | PC1TE1- |
| | Windows®98モデル | Q9S281C00 |
| | Windows®95モデル | G9S281C00 |
| CPU | AMD K6®-270セッサ | |
| 周波数 | 500MHz | |
| 2次キャッシュ(容量) | 512KB | |
| システムバスクロック | 100MHz | |
| チップセット | SiS社SiS540 | |
| メインメモリ | 標準 | 64MB(PC100バリエーションLSDRAM)ビデオRAMとして8MB使用 |
| | 最大 | 256MB(PC100バリエーションLSDRAM)ビデオRAMとして16MB使用 |
| ビデオサブシステム | SiS社SiS540 | |
| ビデオRAM | 8MB(メモリと共用) | |
| 表示解像度(表示色) | 640×480ドット/800×600ドット/1,024×768ドット以下(1,677万色)、1,280×1,024ドット/6,553,600色 | |
| ファイル装置 | FDD | 3.5型(1.44MB/1.2MB)*1×1 |
| | HDD | 10.2GB(Ultra ATA/66対応)*2 |
| | CD-ROM | 最大40倍速*3 |
| サウンド機能 | AC97 Sound(ステレオ16bit48kHz) | |
| 拡張スロット | PCI*4 | シヨートサ107mm/175mm以下 |
| | メモリ | 2スロット使用済み |
| 拡張スロット | 3.5型 | ×2(FDD,HDDで2使用済み) |
| | 5.25型 | ×2(CD-ROMで1使用済み) |
| インターフェース | シリアルパラレル×1、キーボード×1マウス×1、USB×2*6 マイク×1ラインイン×1アナログビデオ×1ディスプレイ×1MIDI×1 | |
| ネットワーク | LAN(100BASE-TX/10BASE-T自動認識) | |
| キーボード・マウス | 109配列標準キーボード、ホイールマウス | |
| 外形寸法 W×D×H | 190×372×360mm | |
| 質量 | 約9.0kg | |
| 消費電力標準(最大/サスペンド時) | Windows® 2000 | 約30W(約75W/約24W) |
| | Windows NT®4.0 | 約46W(約75W/約25W) |
| | Windows®98 | 約31W(約75W/約22W) |
| | Windows®95 | 約47W(約75W/約23W) |
| 省エネ法に基づく表示 | 区分 | R |
| | エネルギー消費効率 | Windows® 2000 0.017 Windows NT®4.0 0.018 Windows®98 0.016 Windows®95 0.017 |
| | 電源 | AC100V ±10%/50/60Hz |
| | サポ-OS | Windows® 2000 Professional or Windows NT®Workstation 4.0セレクタOS*8/ Windows®98 Second Edition/Windows®95 |

カスタムメイド対応

赤色は推奨仕様です。お客様の希望する仕様のモデルがお選びになれます。

メモリー*1

64MB → 128MB +16,000円

リムーバブル+通信

CD-ROM+FDD+LAN → CD-ROM+FDD+LAN+FAXモデム*2 +5,000円

キーボード+マウス

109配列標準キーボード+ホイールマウス → 109配列標準キーボード+2ボタンマウス0円 +マルチメディアコンパクトキーボード+ホイールマウス +1,000円

ディスプレイ

15型ディスプレイ → なし -5,000円

アプリケーション

なし → Microsoft® Office 2000 personal

*1 増設メモリーは、日立指定品をご使用ください。Windows® 2000 ProfessionalおよびWindows NT®4.0との組合せは未サポートです。FAXモデムは添付のFAXモデムドライバーをインストールする必要があります。システムIDで組込まれるFAXモデムは、形名:PC-CM6810ではありません。データ転送速度は(V.90/K56flex(TM)対応)56,000bpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は3,600bpsになります。FAX:14,400bps

OSメニュー

OS

Windows®95 → Windows®98 Second Edition → Windows® 2000 Professional/Windows NT®4.0セレクタOS +13,000円

本体価格のほかに、別途、輸送費(000円)が必要です。

さらに、簡単で使いやすい

<マルチメディアコンパクトキーボード

本体電源のON/OFF操作、アプリケーションの起動、CD-ROMの再生・停止、スピーカーの音量調整、インターネット接続、電子メールの起動などが可能なマルチメディアコンパクトキーボードをカスタムメイド対応で用意。AV機器感覚の使いやすさで操作できます。



*1 Windows®2000 ProfessionalおよびWindows NT®4.0では、1.2MBのFDは使用できません。*2 Windows®2000 Professional、Windows NT®4.0のフォーマット形式FAT32で、プレインストール時には3GBまでフォーマットして使用できます。Windows®98、Windows®95は全容量AT32でフォーマットして使用できます。CD-ROMの読み出し速度は、最内周で40倍速です。*4 PCI2.1準拠の5Vシステム用コネクタを採用しています。*3.3Vモジュール*5 カスタマイズFAXモデムを選択した場合、スロットは使用できなくなります。*6 USBインターフェースはWindows NT®4.0では未サポートです。*7 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。*8 使用可能なOSは初期セットアップ時に選択されたWindows® 2000 ProfessionalまたはWindows NT®4.0のどちらか一方です。選択しなかったOSを使用する場合は、別途OSのライセンスをご購入ください。

ディスプレイ仕様表

| | |
|-------------|--------------------------|
| 形名 | PC-DC1556 |
| 表示サイズ | 15型 |
| ドット数 | 1,280(W)×1,024(H)/60Hz |
| ドットピッチ | 0.28mm |
| 輝度 | 最大120cd/m² 全白 |
| 入力信号 | D-SUB15ピン |
| 内蔵スピーカー | なし |
| 供給電源 | AC100V ±10%/50/60Hz |
| 消費電力 | 約75W(パワーセーブ時約以下) |
| ハーネ-マネ-ジメント | あり(VESA DPMS Standard) |
| VCCI | クラスB |
| 外形寸法 W×D×H | 363×397×373mm |
| 有効画面領域 | H270±5mm V202±5mm(リセット時) |
| 質量 | 約13.0kg以下 |

Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft®Windows® 2000 Professional Operating System です。Windows NT®Workstation 4.0の正式名称は Microsoft®Windows NT®Workstation Operating System Version 4.0です。Microsoft Windows®98、Windows NT®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows®98、Windows®95は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。 その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。* 記載されている価格には、別途消費税が必要になります。* 価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアのインストール・操作指導などに要する費用は含まれておりません。* 搬入一時経費・サービス費が必要になる場合があります。* 当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。(Windows NT®4.0とWindows®95を除きます) 本製品には、有寿命部品が仕込まれています。長期間連続して使用する場合には、保守による部品交換などが必要になります。ハードウェアの無償保証(引取修理サービス)1年間つきます。本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。

カスタムメイド形名基準

OS: Q:Windows® 2000 Professional or Windows NT®4.0, G:Windows®98 Second Edition, A:Windows®95

表示系: 0:なし, S:15型CRT

HDD容量: 8:10.2GB

キーボード+マウス: C:109KB, +ホイールマウス, A:109KB, +2ボタンマウス, E:マルチメディアコンパクトキーボード+ホイールマウス

アプリケーション: 0:なし, N:Microsoft® Office 2000 Personal

PC1TE1-Q9S281C00

CPUクロック: 9:500MHz

メモリー容量: 2:64MB, 4:128MB

リムーバブル+通信: 1:FDD+CD-ROM+LAN, R:FDD+CD-ROM+LAN+FAXモデム*1

0:その他



*1 FAXモデムはWindows®2000 ProfessionalおよびWindows NT®4.0との組合せは未サポートです。FAXモデムは、添付のFAXモデムドライバーをインストールする必要があります。システムIDで組込まれるFAXモデムは、形名:PC-CM6810ではありません。

情報提供サービス
http://www.hitachi.co.jp/cc
@nifty HITACHI Forum 30 FHITACHI

製品に関するお問い合わせ
HCAセンター 0120-2580-12 利用時間9:00~17:00 [土・日・祝日を除く]

本製品はインターネットからの購入もできます
http://value-shop.hitachi.co.jp

上記URL上の製品に関するお問い合わせ
コールセンター 0120-6420-73

安全に関するご注意 ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

株式会社日立製作所

PC事業部 〒140-8572東京都品川区南大井六丁目2番18号(日立大森第二別館) (03)5471-8943(ダイヤルイン)
北海道支社(011)261-3131 横浜支社(045)451-5000 中部支社(052)243-3111 四国支社(087)831-2111
東北支社(022)223-0121 北陸支社(076)433-8511 関西支社(06)6616-1111 九州支社(092)852-1111
関東支社(03)3212-1111 (076)263-0551 中国支社(082)223-4111

記載されている製品の内容・仕様は平成12年5月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。本製品を輸出される場合には、外国為替および外国為替法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。