

<システム装置および
内蔵オプション編>
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編

<ラックキャビネット編>
・ラック・ディスプレイ(ラックタイプ用)
・UPS(ラックタイプ用)

2. ハードウェア構成図 外付けオプション編

2.1 ディスプレイ装置

適応機種		
標準モデル	xL1モデル	SS10 AL1/CL1/DL1/EL1/FL1, TS10 AL1/BL1/CL1/DL1/EL1/FL1/GL1, RS110 AL1/BL1/CL1/DL1/EL1/FL1/GL1, RS440 AL1/CL1
	xL2モデル	SS10 AL2/CL2/DL2/EL2/FL2, TS10 AL2/BL2/CL2/DL2/EL2/FL2/GL2/HL2, RS110 AL2/BL2/CL2/DL2/EL2/FL2/GL2, RS440 AL2, NS10 AL2/BL2/SL2/TL2, NS10s CL2, NS110 AL2/BL2
	xMモデル	TS10 AM/BM/CM/EM, TS10-h HM/JM/KM/LM/MM, NS10 AM/BM/SM/TM, TS20 AM/BM/CM/DM/EM/FM, RS110 AM/BM/CM/EM, RS110-h HM/KM/LM/MM, RS210 AM/BM/CM/DM/EM, RS210-h HM/JM/KM, RS220 AM/CM/DM, RS220-s TM/SM/UM/VM, RS220-h HM/JM/KM, RS440 AM, NS10 AM/BM/SM/TM, NS110 AM/BM
	xM1モデル	TS10 AM1/BM1/CM1/EM1, TS10-h HM1/JM1/KM1/LM1/MM1, TS20 AM1/BM1/CM1/DM1/EM1/FM1, RS110 AM1/BM1/CM1/EM1, RS110-h HM1/KM1/LM1/MM1, RS210 AM1/BM1/CM1/DM1/EM1, RS210-h HM1/JM1/KM1/LM1, RS220 AM1/CM1/DM1, RS220-s TM1/SM1/UM1/VM1, RS220-h HM1/JM1/KM1/LM1, NS10 AM1/BM1/SM1/TM1, NS110 AM1/BM1
	xM2モデル	TS10-h HM2/KM2, TS20 AM2/CM2, RS110-h HM2/KM2, RS210 AM2/BM2, RS210-h HM2/LM2, RS220 AM2, RS220-s SM2/TM2, RS220-h HM2/LM2, NS220 AM2, NS220-s SM2/TM2
	xNモデル	TS20 AN/BN/CN/DN, RS210 AN/BN, RS220 AN/BN, RS440 AN/BN/CN, TS10 AN/BN/CN/DN/FN, RS110 AN/BN/CN/DN/FN, NS10 AN/BN/CN/DN, NS110 AN/BN/CN/DN
	xN1モデル	RS210 AN1/BN1, RS220 AN1/BN1, NS220 AN1, RS440 AN1/BN1/CN1, TS10 AN1/BN1/CN1/DN1/FN1, RS110 AN1/BN1/CN1/DN1/FN1
	xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, NS220 AN2, TS20 AN2/BN2/CN2/DN2
	長期保守対応モデル	xM1モデル
xNモデル		TS20 AN, RS210 AN, RS220 AN, TS10 AN, RS110 AN
xN1モデル		RS210 AN1, RS220 AN1, TS10 AN1, RS110 AN1
xN2モデル		RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, TS20 AN2


表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

タワータイプのシステム装置:

SS10/TS10 xL1,
SS10/TS10 xL2,
TS10/TS10-h/TS20 xM,
TS10-h/TS20 xM1, TS10-h/RS110-h xM2,

ラックキャビネット(16U)搭載のシステム装置:

SS10/TS10/RS110/RS440/NS10/NS10s/NS110 xL2,
TS10/TS10-h/NS10/RS110/NS110/TS20/RS110-h/RS210/RS210-h/RS220/RS220-s/RS220-h xM,
TS10-h/TS20/RS110-h/RS210/RS210-h/RS220/RS220-s/RS220-h xM1,
TS10-h/RS110-h/TS20/RS210/RS210-h/RS220/RS220-s/RS220-h/NS220/NS220-s xM2,



<システム装置および
内蔵オプション編>

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編

<ラックキャビネット編>

・ラック・ディスプレイ(ラックタイプ用)
・UPS(ラックタイプ用)

タワータイプのシステム装置:

TS10/NS10 xM1,

ラックキャビネット(16U)搭載のシステム装置:

RS440 xM,

TS10/RS110/NS10/NS110 xM1

ディスプレイインターフェース

選択



液晶ディスプレイ装置

[17型TFTカラー、640x480ドット~1280x1024ドット、VGAケーブル長1.5m]
(GQ-DT7173U) ¥22,000



液晶ディスプレイ装置

[17型TFTカラー、640x480ドット~1280x1024ドット、VGAケーブル長1.8m]
(GQ-DT7172U) **完売しました。**

タワータイプのシステム装置:

TS10 xM1 長期モデル,

TS10/TS20/NS10 xN

TS10/TS20 xN 長期モデル

TS10 xN1

TS10 xN1 長期モデル

TS20 xN2

TS20 xN2 長期モデル

ラックキャビネット(16U)搭載のシステム装置:

TS10/RS110 xM1 長期モデル

TS10/RS110/TS20/RS210/RS220/RS440/NS10/NS110 xN,

TS10/RS110/TS20/RS210/RS220 xN 長期モデル,

TS10/RS110/RS210/RS220/NS220/RS440 xN1,

TS10/RS110/RS210/RS220 xN1 長期モデル,

TS20/RS210/RS220/NS220 xN2,

TS20/RS210/RS220 xN2長期モデル

ディスプレイインターフェース



液晶ディスプレイ装置

[17型TFTカラー、640x480ドット~1280x1024ドット、VGAケーブル長1.5m]
(GQ-DT7173U) ¥22,000

※ラックマウント構成の場合は、3章のラックキャビネット編をご参照下さい。