

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

3.2 ディスプレイ

適応機種

標準モデル	xL1モデル	TS10 AL1/BL1/CL1/DL1/EL1/FL1/GL1, RS110 AL1/BL1/CL1/DL1/EL1/FL1/GL1, RS440 AL1/CL1
	xL2モデル	TS10 AL2/BL2/CL2/DL2/EL2/FL2/GL2/HL2, RS110 AL2/BL2/CL2/DL2/EL2/FL2/GL2, RS440 AL2
	xMモデル	TS10 AM/BM/CM/EM, RS110 AM/BM/CM/EM, RS440 AM, NS10 AM/BM, NS110 AM/BM, TS10-h HM/LM/MM/JM/KM, TS20 AM/EM/FM/BM/CM/DM, RS110-h HM/KM/LM/MM, RS210 AM/BM/DM/EM/CM, RS210-h HM/KM/JM, RS220 AM/DM/CM, RS220-s TM/SM/UM/VM, RS220-h HM/KM/JM, TS10-h HM/LM/MM/JM/KM, TS20 AM/EM/FM/BM/CM/DM, RS110-h HM/KM/LM/MM, RS210 AM/BM/DM/EM/CM, RS210-h HM/KM/JM, RS220 AM/DM/CM, RS220-s TM/SM/UM/VM, RS220-h HM/KM/JM, NS10 AM/BM, NS110 AM/BM
	xM1モデル	TS10 AM1/BM1/CM1/EM1, RS110 AM1/BM1/CM1/EM1, NS10 AM1/BM1, NS110 AM1/BM1, TS10-h HM1/LM1/MM1/JM1/KM1, TS20 AM1/EM1/FM1/BM1/CM1/DM1, RS110-h HM1/KM1/LM1/MM1, RS210 AM1/BM1/DM1/EM1/CM1, RS210-h HM1/KM1/JM1/LM1, RS220 AM1/DM1/CM1, RS220-s TM1/SM1/UM1/VM1, RS220-h HM1/KM1/JM1/LM1
	xM2モデル	TS10-h HM2/KM2, TS20 AM2/CM2, RS110-h HM2/KM2, RS210 AM2/BM2, RS210-h HM2/LM2, RS220 AM2, RS220-s TM2/SM2, RS220-h HM2/LM2, NS220 AM2, NS220-s TM2/SM2
長期保守対応モデル	xNモデル	RS210 AN/BN, RS220 AN/BN
	xNモデル	RS210 AN, RS220 AN

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)


ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)


ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



〈システム装置および

内蔵オプション編〉から

- ・プロセッサ
- ・メモリー
- ・拡張ボード
- ・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から

- ・ディスプレイ装置
- ・スイッチングHUB
- ・外付け装置
- ・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

- ・プロセッサ・メモリ
- ・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

- ・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
- ・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)


ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

同時

ディスプレイ/キーボードユニットセット
〔4* -1用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK7240A) **完売しました。**

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体となったユニットです。
・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合には、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。(4ポート用コンソール切替ユニットの電源はDCケーブルにてディスプレイ/キーボードユニットより供給されます。)

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットをAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ボタン〕
(オプション形なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウント
〔4* -1用, 1U〕キット
(GQ-AU7624) ¥16,000 (税別)

・カスケード接続時はスリーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する必要があります。
・コンソール切替ユニット (4* -1用) を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット
〔4* -1用, 黒筐体〕
(GQ-AT7045A) **完売しました。**

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスリーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スリーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔8ポート用コンソール切替ユニット付
き, 1U〕
(GQ-SRLK7241x) (形名・価格は、表8を参照願
います。)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体と
なったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステ
ム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続し
て使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットをAC200Vで使
用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
(4ボタン)
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時

コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SAT7086x)
(形名・価格は、表3を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置
で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使
用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使
用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

システム装置へ

システム装置へ

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)


ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編


ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

[コンソール切替ユニット
(4ポート, GQ-A17045A) を
ディスプレイ/キーボードユニット
の背面に搭載しない場合の構成です。]

コンソールユニットラックマウント
[4ポート用, 1U] キット
(GQ-AU7624) ¥16,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載するに必要です。
・コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット
[4ポート用, 黒筐体]
(GQ-A17045A) **完売しました。**

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願
います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
[日本語キーボード, 87キー]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
[4ポート]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
[4ポート用, 黒筐体]
(GQ-A17045A) **完売しました。**

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(ループは1台のみ
接続可能) [最大接続可能な装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願
います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
[8ポート用, 1U, 黒筐体]
(GQ-A17085A) **完売しました。**

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台の
システム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用する場合は、必ず添付のAC
ケーブルを接続して使用願
います。

電源ケーブル (AC200V)
[AC200V給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)を
AC200Vで使用する時は、本電源ケーブルを
接続して使用願
います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

キーボード
[日本語キーボード, 87キー]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
[4ポート]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
[8ポート用, 1U, 黒筐体]
(GQ-A17085A) **完売しました。**

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(ループは8台まで
接続可能) [最大接続可能な装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用する場合は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願
います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

電源ケーブル (AC200V)
[AC200V給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)を
AC200Vで使用する時は、本電源ケーブルを
接続して使用願
います。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

適応機種		
標準モデル	xNモデル	TS20 AN/BN/CN/DN, RS440 AN/BN/CN, TS10 AN/BN/CN/DN/FN, RS110 AN/BN/CN/DN/FN, NS10 AN/BN/CN/DN, NS110 AN/BN/CN/DN
	xN1モデル	RS210 AN1/BN1, RS220 AN1/BN1, NS220 AN1, RS440 AN1/BN1/CN1, TS10 AN1/BN1/CN1/DN1/FN1, RS110 AN1/BN1/CN1/DN1/FN1
	xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, NS220 AN2, TS20 AN2/BN2/CN2/DN2
長期保守対応モデル	xM1モデル	RS110 AM1
	xNモデル	TS20 AN, TS10 AN, RS110 AN
	xN1モデル	RS210 AN1, RS220 AN1, TS10 AN1, RS110 AN1
	xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, TS20 AN2

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)


ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)


ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

表1 液晶ディスプレイ装置 形名・価格リスト

形名・価格	GQ-DT7171 完売しました。	GQ-DT7172U 完売しました。	GQ-DT7173U ¥22,000
標準モデル			
TS10 xL1, RS110 xL1, RS440 xL1	○	○	○
TS10 xL2, RS110 xL2, RS440 xL2, NS10 xL2, xL2	○	○	○
TS10 xM, RS110 xM, TS10-h xM, TS20 xM, RS110-h xM, RS210 xM, RS210-h xM, RS220 xM, RS220-s xM, RS220-h xM, NS10 xM, NS110 xM	○	○	○
RS440 xM		○	○
TS10 xM1, RS110 xM1, NS10 xM1, NS110 xM1		○	○
TS10-h xM2, TS20 xM2, RS110-h xM2, RS210 xM2, RS210-h xM2, RS220 xM2, RS220-s xM2, RS220-h xM2, NS220 xM2, NS220-s xM2	○	○	○
RS210 xN, RS220 xN, TS20 xN, RS440 xN, TS10xN, RS110 xN, NS10xN, NS110 xN			○
RS210 xN1, RS220 xN1, NS220 xN1, RS440 xN1, TS10xN1, RS110 xN1			○
RS210 xN2, RS220 xN2, NS220 xN2, TS20 xN2			○
長期保守対応モデル			
RS110 xM1			○
RS210 xN, RS220 xN, TS20 xN, TS10 xN, RS110 xN			○
RS210 xN1, RS220 xN1, TS10 xN1, RS110 xN1			○
RS210 xN2, RS220 xN2, TS20 xN2			○

表2 コンソール切替ユニット(4ポート用)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000	GQ-SAT7046Q ¥123,000	GQ-SAT7046R ¥134,000	GQ-SAT7046G ¥104,000	GQ-SAT7046H ¥113,000	GQ-SAT7046J ¥122,000
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		ロングライフモデルⅡ	標準モデル(*)
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GQ-SAT7046S ¥165,000	GQ-SAT7046T ¥196,000	GQ-SAT7046K ¥151,000	GQ-SAT7046M ¥180,000	GQ-SAT7046V ¥13,8000	GQ-AT7046A ¥85,000
無償保証期間	標準モデルⅡ			ロングライフモデルⅢ		
	3年	4年	5年	6年	7年	
形名・価格	GQ-SAT7046B ¥97,000	GQ-SAT7046C ¥103,000	GQ-SAT7046D ¥109,000	GQ-SAT7046E ¥132,000	GQ-SAT7046F ¥162,000	

(*)以下のモデルは対象形名が異なります。

形名・価格	GQ-AT7045A 完売しました。
標準モデル	
TS10 xL1, RS110 xL1, RS440 xL1	○
TS10-h xM, TS20 xM, RS110-h xM, RS210 xM, RS210-h xM, RS220 xM, RS220-s xM, RS220-h xM	○

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

表3 コンソール切替ユニット(8ポート用)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000	GQ-SAT7086Q ¥168,000	GQ-SAT7086R ¥182,000	GQ-SAT7086G ¥143,000	GQ-SAT7086H ¥154,000	GQ-SAT7086J ¥166,000
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		ロングライフモデルⅡ	標準モデル(*)
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GQ-SAT7086S ¥225,000	GQ-SAT7086T ¥268,000	GQ-SAT7086K ¥205,000	GQ-SAT7086M ¥245,000	GQ-SAT7086V ¥192,000	GQ-AT7086A ¥118,000
無償保証期間	標準モデルⅡ			ロングライフモデルⅢ		
	3年	4年	5年	6年	7年	
形名・価格	GQ-SAT7086B ¥135,000	GQ-SAT7086C ¥143,000	GQ-SAT7086D ¥151,000	GQ-SAT7086E ¥184,000	GQ-SAT7086F ¥224,000	

(*)以下のモデルは対象形名が異なります。

形名・価格		GQ-AT7085A 販売しました。
標準モデル	TS10 xL1, RS110 xL1, RS440 xL1	○
	TS10 xL2, RS110 xL2, RS440 xL2	○
	TS10-h xM1, TS20 xM1, RS110-h xM1, RS210 xM1, RS210-h xM1, RS220 xM1, RS220-s xM1, RS220-h xM1	○

表4 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポート用コンソール切替ユニット付き)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7251P ¥494,000	GQ-SRLK7251Q ¥539,000	GQ-SRLK7251R ¥586,000	GQ-SRLK7251G ¥458,000	GQ-SRLK7251H ¥492,000	GQ-SRLK7251J ¥526,000
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		ロングライフモデルⅡ	標準モデル
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GQ-SRLK7251S ¥740,000	GQ-SRLK7251T ¥860,000	GQ-SRLK7251K ¥668,000	GQ-SRLK7251M ¥776,000	GQ-SRLK7251V ¥617,000	GQ-SRLK7251A ¥382,000
無償保証期間	標準モデルⅡ			ロングライフモデルⅢ		
	3年	4年	5年	6年	7年	
形名・価格	GQ-SRLK7251B ¥435,000	GQ-SRLK7251C ¥462,000	GQ-SRLK7251D ¥488,000	GQ-SRLK7251E ¥623,000	GQ-SRLK7251F ¥724,000	

表5 ディスプレイ/キーボードユニットセット(8ポート用コンソール切替ユニット付き)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7252P ¥537,000	GQ-SRLK7252Q ¥586,000	GQ-SRLK7252R ¥636,000	GQ-SRLK7252G ¥498,000	GQ-SRLK7252H ¥534,000	GQ-SRLK7252J ¥572,000
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		ロングライフモデルⅡ	標準モデル
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GQ-SRLK7252S ¥801,000	GQ-SRLK7252T ¥935,000	GQ-SRLK7252K ¥724,000	GQ-SRLK7252M ¥844,000	GQ-SRLK7252V ¥671,000	GQ-SRLK7252A ¥415,000
無償保証期間	標準モデルⅡ			ロングライフモデルⅢ		
	3年	4年	5年	6年	7年	
形名・価格	GQ-SRLK7252B ¥473,000	GQ-SRLK7252C ¥502,000	GQ-SRLK7252D ¥530,000	GQ-SRLK7252E ¥675,000	GQ-SRLK7252F ¥786,000	

システム装置および
内蔵オプション編から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

表6 ディスプレイ/キーボードユニット(コンソール切替ユニットなし)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7250P ¥381,000	GQ-SRLK7250Q ¥416,000	GQ-SRLK7250R ¥452,000	GQ-SRLK7250G ¥353,000	GQ-SRLK7250H ¥379,000	GQ-SRLK7250J ¥406,000
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		ロングライフモデルⅡ	標準モデル
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GQ-SRLK7250S ¥578,000	GQ-SRLK7250T ¥665,000	GQ-SRLK7250K ¥523,000	GQ-SRLK7250M ¥600,000	GQ-SRLK7250V ¥476,000	GQ-SRLK7250A ¥294,000
無償保証期間	標準モデルⅡ			ロングライフモデルⅢ		
	3年	4年	5年	6年	7年	
形名・価格	GQ-SRLK7250B ¥335,000	GQ-SRLK7250C ¥356,000	GQ-SRLK7250D ¥376,000	GQ-SRLK7250E ¥488,000	GQ-SRLK7250F ¥559,000	

表7 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポート用コンソール切替ユニット付き)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK72406P 完売しました。	GQ-SRLK72406Q 完売しました。	GQ-SRLK72406R 完売しました。	GQ-SRLK72406G 完売しました。	GQ-SRLK72406H 完売しました。	GQ-SRLK72406J 完売しました。
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		標準モデル	
	6年	7年	6年	7年	1年	
形名・価格	GQ-SRLK72406S 完売しました。	GQ-SRLK72406T 完売しました。	GQ-SRLK72406K 完売しました。	GQ-SRLK72406M 完売しました。	GQ-SRLK72406A 完売しました。	

表8 ディスプレイ/キーボードユニット(8ポート用コンソール切替ユニット付き)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7241P 完売しました。	GQ-SRLK7241Q 完売しました。	GQ-SRLK7241R 完売しました。	GQ-SRLK7241G 完売しました。	GQ-SRLK7241H 完売しました。	GQ-SRLK7241J 完売しました。
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		標準モデル	
	6年	7年	6年	7年	1年	
形名・価格	GQ-SRLK7241S 完売しました。	GQ-SRLK7241T 完売しました。	GQ-SRLK7241K 完売しました。	GQ-SRLK7241M 完売しました。	GQ-SRLK7241A 完売しました。	

表9 ディスプレイ/キーボードユニット(コンソール切替ユニットなし)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心モデルⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7240P 完売しました。	GQ-SRLK7240Q 完売しました。	GQ-SRLK7240R 完売しました。	GQ-SRLK7240G 完売しました。	GQ-SRLK7240H 完売しました。	GQ-SRLK7240J 完売しました。
無償保証期間	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ		標準モデル	
	6年	7年	6年	7年	1年	
形名・価格	GQ-SRLK7240S 完売しました。	GQ-SRLK7240T 完売しました。	GQ-SRLK7240K 完売しました。	GQ-SRLK7240M 完売しました。	GQ-SRLK7240A 完売しました。	