

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

3.3 無停電電源装置(UPS)

ラインインタラクティブ方式

適応機種

標準モデル	xMモデル	RS440 AM
	xM1モデル	TS10 AM1/BM1/CM1/EM1, RS110 AM1/BM1/CM1/EM1, NS10 AM1/BM1, NS110 AM1/BM1
	xM2モデル	TS10-h HM2/KM2, TS20 AM2/CM2, RS110-h HM2/KM2, RS210 AM2/BM2, RS210-h HM2/LM2, RS220 AM2, RS220-s TM2/SM2, RS220-h HM2/LM2, NS220 AM2, NS220-s TM2/SM2
	xNモデル	TS20 AN/BN/CN/DN, RS210 AN/BN, RS220 AN/BN, RS440 AN/BN/CN, TS10 AN/BN/CN/DN/FN, RS110 AN/BN/CN/DN/FN
	xN1モデル	RS210 AN1/BN1, RS220 AN1/BN1, NS220 AN1, RS440 AN1/BN1/CN1
	xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, NS220 AN2, TS20 AN2/BN2/CN2/DN2
長期保守対応モデル	xM1モデル	TS10 AM1, RS110 AM1
	xNモデル	TS20 AN, TS10 AN, RS110 AN
	xN1モデル	RS210 AN1, RS220 AN1,
	xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, TS20 AN2

<ご注意>

- 7章システム構成上の注意に従い容量を算出しUPSを選択してください。
- 無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス(現地据付)は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含まれますので、手配の必要はありません。(システム装置のセットアップサービスを手配の時)
- UPS管理ソフトウェアPowerChute Network Shutdown においてRedundant構成でUPSを管理(UPSを冗長構成で管理)する場合には、管理するUPSの組み合わせに制限があります。詳細はP. 3-3-54「Redundant構成UPS組み合わせ表」を参照ください。
- UPS管理ソフトウェアPowerChute Network Shutdown においてAdvanced構成でUPSを管理(UPSをグループ化して管理)する場合には、管理するUPSの組み合わせに制限があります。詳細はP. 3-3-54「Advanced構成UPS組み合わせ表」を参照ください。
- UPSラック搭載用金具について
本UPS[GQ-SBURAxxxxxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

ラックキャビネット(38U)
ラックキャビネット(16U)
ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]
静音化ラックキャビネット(38U)
ラックキャビネット(42U)

無停電電源装置セット [1200VA/1000W(AC100V用)] RoHS II 準拠

無停電電源装置 (AC100V用)
[1200VA/1000W, 1U]
(GQ-SBURA1202xxx)

おまかせ安心モデルⅡ 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1202LNR ¥739,000	GQ-SBURA1202LNQ ¥561,000	GQ-SBURA1202LNP ¥514,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1202TNR ¥685,700	GQ-SBURA1202TNQ ¥507,700	GQ-SBURA1202TNP ¥460,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1202CNR ¥670,000	GQ-SBURA1202CNQ ¥492,000	GQ-SBURA1202CNP ¥445,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1202VNR ¥735,700	GQ-SBURA1202VNQ ¥557,700	GQ-SBURA1202VNP ¥510,700

おまかせ安心モデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1202LNJ ¥686,000	GQ-SBURA1202LNH ¥518,000	GQ-SBURA1202LNG ¥482,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1202TNJ ¥632,700	GQ-SBURA1202TNH ¥464,700	GQ-SBURA1202TNG ¥428,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1202CNJ ¥617,000	GQ-SBURA1202CNH ¥449,000	GQ-SBURA1202CNG ¥413,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1202VNJ ¥682,700	GQ-SBURA1202VNH ¥514,700	GQ-SBURA1202VNG ¥478,700

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1202LN5 ¥608,000	GQ-SBURA1202LN4 ¥455,000	GQ-SBURA1202LN3 ¥435,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1202TN5 ¥554,700	GQ-SBURA1202TN4 ¥401,700	GQ-SBURA1202TN3 ¥381,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1202CN5 ¥539,000	GQ-SBURA1202CN4 ¥386,000	GQ-SBURA1202CN3 ¥366,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1202VN5 ¥604,700	GQ-SBURA1202VN4 ¥451,700	GQ-SBURA1202VN3 ¥431,700

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1202LNA ¥259,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1202TNA ¥205,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1202CNA ¥190,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1202VNA ¥255,700

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

標準モデルⅡ

セット内訳	年数	標準モデルⅡ(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	標準モデルⅡ(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	標準モデルⅡ(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA1202LND ¥655,000	G0-SBURA1202LNC ¥494,000	G0-SBURA1202LNB ¥465,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA1202TND ¥601,700	G0-SBURA1202TNC ¥440,700	G0-SBURA1202TNB ¥411,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1202CND ¥586,000	G0-SBURA1202CNC ¥425,000	G0-SBURA1202CNB ¥396,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA1202VND ¥651,700	G0-SBURA1202VNC ¥490,700	G0-SBURA1202VNB ¥461,700

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA1202LNT ¥1,056,000	G0-SBURA1202LNS ¥864,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA1202TNT ¥1,002,700	G0-SBURA1202TNS ¥810,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1202CNT ¥987,000	G0-SBURA1202CNS ¥795,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA1202VNT ¥1,052,700	G0-SBURA1202VNS ¥860,700

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA1202LNM ¥981,000	G0-SBURA1202LNK ¥800,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA1202TNM ¥927,700	G0-SBURA1202TNK ¥746,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1202CNM ¥912,000	G0-SBURA1202CNK ¥731,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA1202VNM ¥977,700	G0-SBURA1202VNK ¥796,700

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA1202LN7 ¥872,000	G0-SBURA1202LN6 ¥706,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA1202TN7 ¥818,700	G0-SBURA1202TN6 ¥652,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1202CN7 ¥803,000	G0-SBURA1202CN6 ¥637,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA1202VN7 ¥868,700	G0-SBURA1202VN6 ¥702,700

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)





ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]





静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ		ロングライフサポートモデル	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA1202LNV	¥377,000	G0-SBURA1202LNL	¥297,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA1202TNV	¥323,700	G0-SBURA1202TNL	¥243,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1202CNV	¥308,000	G0-SBURA1202CNL	¥228,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA1202VNV	¥373,700	G0-SBURA1202VNL	¥293,700

ロングライフモデルⅢ

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅢ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)		ロングライフモデルⅢ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA1202LNF	¥936,000	G0-SBURA1202LNE	¥762,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA1202TNF	¥882,700	G0-SBURA1202TNE	¥708,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1202CNF	¥867,000	G0-SBURA1202CNE	¥693,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA1202VNF	¥932,700	G0-SBURA1202VNE	¥758,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

無停電電源装置セット [1500VA/1200W(AC100V用)] RoHS II 準拠

無停電電源装置 (AC100V用)
[1500VA/1200W, 2U]
(GQ-SBURA1502xxx)

おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LNR ¥657,000	GQ-SBURA1502LND ¥502,000	GQ-SBURA1502LNP ¥459,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TNR ¥603,700	GQ-SBURA1502TNQ ¥448,700	GQ-SBURA1502TNP ¥405,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CNR ¥588,000	GQ-SBURA1502CNQ ¥433,000	GQ-SBURA1502CNP ¥390,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VNR ¥653,700	GQ-SBURA1502VND ¥498,700	GQ-SBURA1502VNP ¥455,700

おまかせ安心モデル II

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル II (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル II (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LNJ ¥608,000	GQ-SBURA1502LNH ¥463,000	GQ-SBURA1502LNG ¥429,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TNJ ¥554,700	GQ-SBURA1502TNH ¥409,700	GQ-SBURA1502TNG ¥375,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CNJ ¥539,000	GQ-SBURA1502CNH ¥394,000	GQ-SBURA1502CNG ¥360,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VNJ ¥604,700	GQ-SBURA1502VNH ¥459,700	GQ-SBURA1502VNG ¥425,700

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LN5 ¥530,000	GQ-SBURA1502LN4 ¥400,000	GQ-SBURA1502LN3 ¥382,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TN5 ¥476,700	GQ-SBURA1502TN4 ¥346,700	GQ-SBURA1502TN3 ¥328,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CN5 ¥461,000	GQ-SBURA1502CN4 ¥331,000	GQ-SBURA1502CN3 ¥313,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VN5 ¥526,700	GQ-SBURA1502VN4 ¥396,700	GQ-SBURA1502VN3 ¥378,700

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LNA ¥232,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TNA ¥178,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CNA ¥163,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VNA ¥228,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

標準モデルⅡ

セット内訳	年数	標準モデルⅡ(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	標準モデルⅡ(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	標準モデルⅡ(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LND ¥579,000	GQ-SBURA1502LNC ¥440,000	GQ-SBURA1502LNB ¥413,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TND ¥525,700	GQ-SBURA1502TNC ¥386,700	GQ-SBURA1502TNB ¥359,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CND ¥510,000	GQ-SBURA1502CNC ¥371,000	GQ-SBURA1502CNB ¥344,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VND ¥575,700	GQ-SBURA1502VNC ¥436,700	GQ-SBURA1502VNB ¥409,700

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LNT ¥933,000	GQ-SBURA1502LNS ¥767,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TNT ¥879,700	GQ-SBURA1502TNS ¥713,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CNT ¥864,000	GQ-SBURA1502CNS ¥698,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VNT ¥929,700	GQ-SBURA1502VNS ¥763,700

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LNM ¥864,000	GQ-SBURA1502LNK ¥708,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TNM ¥810,700	GQ-SBURA1502TNK ¥654,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CNM ¥795,000	GQ-SBURA1502CNK ¥639,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VNM ¥860,700	GQ-SBURA1502VNK ¥704,700

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)	おまかせ安心ロングライフモデル(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LN7 ¥755,000	GQ-SBURA1502LN6 ¥614,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TN7 ¥701,700	GQ-SBURA1502TN6 ¥560,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CN7 ¥686,000	GQ-SBURA1502CN6 ¥545,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VN7 ¥751,700	GQ-SBURA1502VN6 ¥610,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)





ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]





静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ		ロングライフサポートモデル	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LNV	¥333,000	GQ-SBURA1502LNL	¥265,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TNV	¥279,700	GQ-SBURA1502TNL	¥211,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CNV	¥264,000	GQ-SBURA1502CNL	¥196,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VNV	¥329,700	GQ-SBURA1502VNL	¥261,700

ロングライフモデルⅢ

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅢ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)		ロングライフモデルⅢ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA1502LNF	¥823,000	GQ-SBURA1502LNE	¥673,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1502TNF	¥769,700	GQ-SBURA1502TNE	¥619,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1502CNF	¥754,000	GQ-SBURA1502CNE	¥604,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA1502VNF	¥819,700	GQ-SBURA1502VNE	¥669,700


<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

- ラックキャビネット (38U)
- ラックキャビネット (16U)
- ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]
- 静音化ラックキャビネット (38U)
- ラックキャビネット (42U)

無停電電源装置セット [2400VA/2000W(AC100V用)] RoHS II 準拠



おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)		おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)		おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA3002LER	¥1,587,000	G0-SBURA3002LEQ	¥1,184,000	G0-SBURA3002LEP	¥1,100,000
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA3002TER	¥1,533,700	G0-SBURA3002TEQ	¥1,130,700	G0-SBURA3002TEP	¥1,046,700
UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3002CER	¥1,518,000	G0-SBURA3002CEQ	¥1,115,000	G0-SBURA3002CEP	¥1,031,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付)		G0-SBURA3002VER	¥1,583,700	G0-SBURA3002VEQ	¥1,118,700	G0-SBURA3002VEP	¥1,096,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002LJR	¥2,560,000	G0-SBURA3002LJQ	¥1,830,000	G0-SBURA3002LJP	¥1,716,000
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002TJR	¥2,506,700	G0-SBURA3002TJQ	¥1,776,700	G0-SBURA3002TJP	¥1,662,700
UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002CJR	¥2,491,000	G0-SBURA3002CJQ	¥1,761,000	G0-SBURA3002CJP	¥1,647,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002VJR	¥2,566,700	G0-SBURA3002VJQ	¥1,826,700	G0-SBURA3002VJP	¥1,712,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002LKR	¥3,346,000	G0-SBURA3002LKQ	¥2,383,000	G0-SBURA3002LKP	¥2,239,000
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002TKR	¥3,292,700	G0-SBURA3002TKQ	¥2,329,700	G0-SBURA3002TKP	¥2,185,700
UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002CKR	¥3,277,000	G0-SBURA3002CKQ	¥2,314,000	G0-SBURA3002CKP	¥2,170,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002VKR	¥3,342,700	G0-SBURA3002VKQ	¥2,379,700	G0-SBURA3002VKP	¥2,235,700

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)












ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心モデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LEJ	¥1,485,000	GQ-SBURA3002LEH	¥1,102,000	GQ-SBURA3002LEG	¥1,039,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TEJ	¥1,431,700	GQ-SBURA3002TEH	¥1,048,700	GQ-SBURA3002TEG	¥985,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CEJ	¥1,416,000	GQ-SBURA3002CEH	¥1,033,000	GQ-SBURA3002CEG	¥970,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VEJ	¥1,481,700	GQ-SBURA3002VEH	¥1,098,700	GQ-SBURA3002VEG	¥1,035,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LJJ	¥2,419,000	GQ-SBURA3002LJH	¥1,717,000	GQ-SBURA3002LJG	¥1,632,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TJJ	¥2,365,700	GQ-SBURA3002TJH	¥1,663,700	GQ-SBURA3002TJG	¥1,578,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CJJ	¥2,350,000	GQ-SBURA3002CJH	¥1,648,000	GQ-SBURA3002CJG	¥1,563,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VJJ	¥2,415,700	GQ-SBURA3002VJH	¥1,713,700	GQ-SBURA3002VJG	¥1,628,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LKJ	¥3,166,000	GQ-SBURA3002LKH	¥2,239,000	GQ-SBURA3002LKG	¥2,131,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TKJ	¥3,112,700	GQ-SBURA3002TKH	¥2,185,700	GQ-SBURA3002TKG	¥2,077,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CKJ	¥3,097,000	GQ-SBURA3002CKH	¥2,170,000	GQ-SBURA3002CKG	¥2,062,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VKJ	¥3,162,700	GQ-SBURA3002VKH	¥2,235,700	GQ-SBURA3002VKG	¥2,127,700

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデル(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデル(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LE5	¥1,407,000	GQ-SBURA3002LE4	¥1,040,000	GQ-SBURA3002LE3	¥992,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TE5	¥1,353,700	GQ-SBURA3002TE4	¥986,700	GQ-SBURA3002TE3	¥938,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CE5	¥1,338,000	GQ-SBURA3002CE4	¥971,000	GQ-SBURA3002CE3	¥923,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VE5	¥1,403,700	GQ-SBURA3002VE4	¥1,036,700	GQ-SBURA3002VE3	¥988,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LJ5	¥2,341,000	GQ-SBURA3002LJ4	¥1,655,000	GQ-SBURA3002LJ3	¥1,585,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TJ5	¥2,287,700	GQ-SBURA3002TJ4	¥1,601,700	GQ-SBURA3002TJ3	¥1,531,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CJ5	¥2,272,000	GQ-SBURA3002CJ4	¥1,586,000	GQ-SBURA3002CJ3	¥1,516,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VJ5	¥2,337,700	GQ-SBURA3002VJ4	¥1,651,700	GQ-SBURA3002VJ3	¥1,581,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LK5	¥3,088,000	GQ-SBURA3002LK4	¥2,177,000	GQ-SBURA3002LK3	¥2,085,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TK5	¥3,034,700	GQ-SBURA3002TK4	¥2,123,700	GQ-SBURA3002TK3	¥2,031,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CK5	¥3,019,000	GQ-SBURA3002CK4	¥2,108,000	GQ-SBURA3002CK3	¥2,016,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VK5	¥3,084,700	GQ-SBURA3002VK4	¥2,173,700	GQ-SBURA3002VK3	¥2,081,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LEA	¥567,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GGS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TEA	¥513,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CEA	¥498,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VEA	¥563,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LEA	¥814,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TEA	¥760,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CEA	¥745,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VEA	¥810,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LEA	¥1,061,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TEA	¥1,007,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CEA	¥992,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VEA	¥1,057,700

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

標準モデルⅡ

セット内訳	年数	標準モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		標準モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		標準モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LED	¥1,424,000	GQ-SBURA3002LEC	¥1,054,000	GQ-SBURA3002LEB	¥1,003,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TED	¥1,370,700	GQ-SBURA3002TEC	¥1,000,700	GQ-SBURA3002TEB	¥949,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CED	¥1,355,000	GQ-SBURA3002CEC	¥985,000	GQ-SBURA3002CEB	¥934,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VED	¥1,420,700	GQ-SBURA3002VEC	¥1,050,700	GQ-SBURA3002VEB	¥999,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LJD	¥2,332,000	GQ-SBURA3002LJC	¥1,649,000	GQ-SBURA3002LJB	¥1,581,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TJD	¥2,278,700	GQ-SBURA3002TJC	¥1,595,700	GQ-SBURA3002TJB	¥1,527,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CJD	¥2,263,000	GQ-SBURA3002CJC	¥1,580,000	GQ-SBURA3002CJB	¥1,512,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VJD	¥2,328,700	GQ-SBURA3002VJC	¥1,645,700	GQ-SBURA3002VJB	¥1,577,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LKD	¥3,055,000	GQ-SBURA3002LKC	¥2,151,000	GQ-SBURA3002LKB	¥2,066,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TKD	¥3,001,700	GQ-SBURA3002TKC	¥2,097,700	GQ-SBURA3002TKB	¥2,012,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CKD	¥2,986,000	GQ-SBURA3002CKC	¥2,082,000	GQ-SBURA3002CKB	¥1,997,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VKD	¥3,051,700	GQ-SBURA3002VKC	¥2,147,700	GQ-SBURA3002VKB	¥2,062,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年)		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年)	
		・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)		・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA3002LET	¥2,314,000	G0-SBURA3002LES	¥1,876,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3002TET	¥2,260,700	G0-SBURA3002TES	¥1,822,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3002CET	¥2,245,000	G0-SBURA3002CES	¥1,807,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付)		G0-SBURA3002VET	¥2,310,700	G0-SBURA3002VES	¥1,872,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002LJT	¥3,761,000	G0-SBURA3002LJS	¥2,980,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002TJT	¥3,707,700	G0-SBURA3002TJS	¥2,926,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002CJT	¥3,692,000	G0-SBURA3002CJS	¥2,911,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002VJT	¥3,757,700	G0-SBURA3002VJS	¥2,976,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002LKT	¥4,929,000	G0-SBURA3002LKS	¥3,898,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002TKT	¥4,875,700	G0-SBURA3002TKS	¥3,844,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002CKT	¥4,860,000	G0-SBURA3002CKS	¥3,829,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002VKT	¥4,925,700	G0-SBURA3002VKS	¥3,894,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LEM	¥2,171,000	GQ-SBURA3002LEK	¥1,754,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TEM	¥2,117,700	GQ-SBURA3002TEK	¥1,700,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CEM	¥2,102,000	GQ-SBURA3002CEK	¥1,685,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VEM	¥2,167,700	GQ-SBURA3002VEK	¥1,750,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LJM	¥3,563,000	GQ-SBURA3002LJK	¥2,811,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TJM	¥3,509,700	GQ-SBURA3002TJK	¥2,757,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002GJM	¥3,494,000	GQ-SBURA3002GJK	¥2,742,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VJM	¥3,559,700	GQ-SBURA3002VJK	¥2,807,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LKM	¥4,677,000	GQ-SBURA3002LKK	¥3,682,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TKM	¥4,623,700	GQ-SBURA3002TKK	¥3,628,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CKM	¥4,608,000	GQ-SBURA3002CKK	¥3,613,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VKM	¥4,673,700	GQ-SBURA3002VKK	¥3,678,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)		おまかせ安心ロングライフモデル(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LE7	¥2,062,000	GQ-SBURA3002LE6	¥1,660,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TE7	¥2,008,700	GQ-SBURA3002TE6	¥1,606,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CE7	¥1,993,000	GQ-SBURA3002CE6	¥1,591,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VE7	¥2,058,700	GQ-SBURA3002VE6	¥1,656,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LJ7	¥3,454,000	GQ-SBURA3002LJ6	¥2,717,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TJ7	¥3,400,700	GQ-SBURA3002TJ6	¥2,663,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CJ7	¥3,385,000	GQ-SBURA3002CJ6	¥2,648,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VJ7	¥3,450,700	GQ-SBURA3002VJ6	¥2,713,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LK7	¥4,568,000	GQ-SBURA3002LK6	¥3,588,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TK7	¥4,514,700	GQ-SBURA3002TK6	¥3,534,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CK7	¥4,499,000	GQ-SBURA3002CK6	¥3,519,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VK7	¥4,564,700	GQ-SBURA3002VK6	¥3,584,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ		ロングライフサポートモデル	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LEV	¥876,000	GQ-SBURA3002LEL	¥667,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TEV	¥822,700	GQ-SBURA3002TEL	¥613,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CEV	¥807,000	GQ-SBURA3002CEL	¥598,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VEV	¥872,700	GQ-SBURA3002VEL	¥663,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LJV	¥1,276,000	GQ-SBURA3002LJL	¥963,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TJV	¥1,222,700	GQ-SBURA3002TJL	¥909,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CJV	¥1,207,000	GQ-SBURA3002CJL	¥894,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VJV	¥1,272,700	GQ-SBURA3002VJL	¥959,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LKV	¥1,676,000	GQ-SBURA3002LKL	¥1,259,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TKV	¥1,622,700	GQ-SBURA3002TKL	¥1,205,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CKV	¥1,607,000	GQ-SBURA3002CKL	¥1,190,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002YKV	¥1,672,700	GQ-SBURA3002YKL	¥1,255,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

ロングライフモデルⅢ

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅢ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)	ロングライフモデルⅢ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LEF ¥2,083,000	GQ-SBURA3002LEE ¥1,679,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TEF ¥2,029,700	GQ-SBURA3002TEE ¥1,625,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CEF ¥2,014,000	GQ-SBURA3002CEE ¥1,610,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VEF ¥2,079,700	GQ-SBURA3002VEE ¥1,675,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LJF ¥3,441,000	GQ-SBURA3002LJE ¥2,706,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TJF ¥3,387,700	GQ-SBURA3002TJE ¥2,652,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CJF ¥3,372,000	GQ-SBURA3002CJE ¥2,637,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VJF ¥3,437,700	GQ-SBURA3002VJE ¥2,702,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LKF ¥4,520,000	GQ-SBURA3002LKE ¥3,548,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TKF ¥4,466,700	GQ-SBURA3002TKE ¥3,494,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CKF ¥4,451,000	GQ-SBURA3002CKE ¥3,479,000
UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VKF ¥4,516,700	GQ-SBURA3002VKE ¥3,544,700

PowerChute Business Edition v10.0 (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(GQS-VSU7BS100N) ¥17,300

PowerChute Business Edition v9.1.1 (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(GQS-VSU7BS911N) 【在庫限り】 ¥15,700

*1:<PowerChute Business Editionについて>

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [1.8m] が標準添付されます。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルは、無停電電源装置 (GQ-SBURAx02xxx) に同梱しているシリアルケーブルを使用してください。
- ・PowerChute Business Edition v10.0は無停電電源装置とのセット販売をしていません。
- ・PowerChute Business Edition v10.0は個別購入いただき、無停電電源装置にはオプション形名なし (GQ-SBURAx02CNx) を使用してください。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。(ライセンス/パッケージ)
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS100N) のバージョンは、v10.0です。
- ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) のバージョンは、v9.1.1です。
- ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
- ・PowerChute Business Edition v10.0とPowerChute Business Edition v9.1.1の混在は不可です。

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA704A) ¥69,000

→ 2.4 スwitchングHUBへ

<ご注意>

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、Legacy Communication Cardとの同時搭載は出来ません。
- Network Management Cardは、UPS Interface Expander 2との同時搭載は出来ません。

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

PowerChute Network Shutdown 4.3 for Windows & Linux (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLS430) ¥17,300
PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows & Linux (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLS420) 【在庫限り】 ¥17,000
PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows & Linux (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLS400) 完売しました
PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLS320) 完売しました
PowerChute Network Shutdown 4.3 for Virtualization (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLE430) ¥63,200
PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLE420) 【在庫限り】 ¥62,000
PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLE400) 完売しました
PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (*2) 〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕 (GQS-VSU7BLE320) 完売しました

*2: <PowerChute Network Shutdown>

- ・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.3 for Windows and Linux (GQS-VSU7BLS430) のバージョンは、v4.3です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows and Linux (GQS-VSU7BLS420) のバージョンは、v4.2です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows and Linux (GQS-VSU7BLS400) のバージョンは、v4.0です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320) のバージョンは、v3.2です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.3 for Virtualization (GQS-VSU7BLE430) のバージョンは、v4.3です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (GQS-VSU7BLE420) のバージョンは、v4.2です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (GQS-VSU7BLE400) のバージョンは、v4.0です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (GQS-VSU7BLE320) のバージョンは、v3.2です。

Legacy Communication Card (*3) 〔UPS接続ケーブル付〕 (GQ-BUBALCCNNN) 完売しました
--

<ご注意>

- Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。
- Legacy Communication Cardは、UPS Interface Expander 2との同時搭載は出来ません。

*3: <Legacy Communication Card (GQ-BUBALCCNNN) について>

- ・ UPSモデル (GQ-BURAxxxxxx, GQ-BUTAxxxxxx) では、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と異なる管理プロトコルのシリアルポートを採用しています。このためUPSモデル (GQ-BURAxxxxxx, GQ-BUTAxxxxxx) は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1) UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2) Windows標準のUPSサービス
- ・ Legacy Communication Cardは、UPSモデル (GQ-BURAxxxxxx, GQ-BUTAxxxxxx) に搭載することで、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と同等の管理プロトコルを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするオプションカードです。
- ・ PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非サポートです。


<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

- ラックキャビネット (38U)
- ラックキャビネット (16U)
- ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]
- 静音化ラックキャビネット (38U)
- ラックキャビネット (42U)

無停電電源装置セット [3000VA/2700W(AC200V用)] RoHS II 準拠



おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GO-BUA704A)		GO-SBURA3002LHR ¥1,675,000	GO-SBURA3002LHQ ¥1,265,000	GO-SBURA3002LHP ¥1,174,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GGS-VSU7BS911N)		GO-SBURA3002THR ¥1,621,700	GO-SBURA3002THQ ¥1,211,700	GO-SBURA3002THP ¥1,120,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GO-SBURA3002CHR ¥1,606,000	GO-SBURA3002CHQ ¥1,196,000	GO-SBURA3002CHP ¥1,105,000
UPS Interface Expander 2 (GO-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GO-SBURA3002VHR ¥1,671,700	GO-SBURA3002VHQ ¥1,261,700	GO-SBURA3002VHP ¥1,170,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GO-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GO-SBURA3002LMR ¥2,740,000	GO-SBURA3002LMQ ¥1,957,000	GO-SBURA3002LMP ¥1,836,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GO-SBURA3002TMR ¥2,686,700	GO-SBURA3002TMQ ¥1,903,700	GO-SBURA3002TMP ¥1,782,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GO-SBURA3002CMR ¥2,671,000	GO-SBURA3002CMQ ¥1,888,000	GO-SBURA3002CMP ¥1,767,000
UPS Interface Expander 2 (GO-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GO-SBURA3002VMR ¥2,736,700	GO-SBURA3002VMQ ¥1,953,700	GO-SBURA3002VMP ¥1,832,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GO-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GO-SBURA3002LPR ¥3,526,000	GO-SBURA3002LPQ ¥2,510,000	GO-SBURA3002LPP ¥2,359,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GO-SBURA3002TPR ¥3,472,700	GO-SBURA3002TPQ ¥2,456,700	GO-SBURA3002TPP ¥2,305,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GO-SBURA3002CPR ¥3,457,000	GO-SBURA3002CPQ ¥2,441,000	GO-SBURA3002CPP ¥2,290,000
UPS Interface Expander 2 (GO-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GO-SBURA3002VPR ¥3,522,700	GO-SBURA3002VPQ ¥2,506,700	GO-SBURA3002VPP ¥2,355,700

システム装置および
内蔵オプション編から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心モデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LHJ	¥1,564,000	GQ-SBURA3002LHH	¥1,176,000	GQ-SBURA3002LHG	¥1,107,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002THJ	¥1,510,700	GQ-SBURA3002THH	¥1,122,700	GQ-SBURA3002THG	¥1,053,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CHJ	¥1,495,000	GQ-SBURA3002CHH	¥1,107,000	GQ-SBURA3002CHG	¥1,038,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VHJ	¥1,560,700	GQ-SBURA3002VHH	¥1,172,700	GQ-SBURA3002VHG	¥1,103,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LMJ	¥2,590,000	GQ-SBURA3002LMH	¥1,837,000	GQ-SBURA3002LMG	¥1,746,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TMJ	¥2,536,700	GQ-SBURA3002TMH	¥1,783,700	GQ-SBURA3002TMG	¥1,692,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CMJ	¥2,521,000	GQ-SBURA3002CMH	¥1,768,000	GQ-SBURA3002CMG	¥1,677,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VMJ	¥2,586,700	GQ-SBURA3002VMH	¥1,833,700	GQ-SBURA3002VMG	¥1,742,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LPJ	¥3,338,000	GQ-SBURA3002LPH	¥2,359,000	GQ-SBURA3002LPG	¥2,246,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TPJ	¥3,284,700	GQ-SBURA3002TPH	¥2,305,700	GQ-SBURA3002TPG	¥2,192,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CPJ	¥3,269,000	GQ-SBURA3002CPH	¥2,290,000	GQ-SBURA3002CPG	¥2,177,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VPJ	¥3,334,700	GQ-SBURA3002VPH	¥2,355,700	GQ-SBURA3002VPG	¥2,242,700

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデル(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデル(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LH5	¥1,486,000	GQ-SBURA3002LH4	¥1,114,000	GQ-SBURA3002LH3	¥1,061,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TH5	¥1,432,700	GQ-SBURA3002TH4	¥1,060,700	GQ-SBURA3002TH3	¥1,007,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CH5	¥1,417,000	GQ-SBURA3002CH4	¥1,045,000	GQ-SBURA3002CH3	¥992,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VH5	¥1,482,700	GQ-SBURA3002VH4	¥1,110,700	GQ-SBURA3002VH3	¥1,057,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LM5	¥2,512,000	GQ-SBURA3002LM4	¥1,775,000	GQ-SBURA3002LM3	¥1,700,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TM5	¥2,458,700	GQ-SBURA3002TM4	¥1,721,700	GQ-SBURA3002TM3	¥1,646,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CM5	¥2,443,000	GQ-SBURA3002CM4	¥1,706,000	GQ-SBURA3002CM3	¥1,631,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VM5	¥2,508,700	GQ-SBURA3002VM4	¥1,771,700	GQ-SBURA3002VM3	¥1,696,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LP5	¥3,260,000	GQ-SBURA3002LP4	¥2,297,000	GQ-SBURA3002LP3	¥2,199,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TP5	¥3,206,700	GQ-SBURA3002TP4	¥2,243,700	GQ-SBURA3002TP3	¥2,145,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CP5	¥3,191,000	GQ-SBURA3002CP4	¥2,228,000	GQ-SBURA3002CP3	¥2,130,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアルI/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VP5	¥3,256,700	GQ-SBURA3002VP4	¥2,293,700	GQ-SBURA3002VP3	¥2,195,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA3002LHA	¥624,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3002THA	¥570,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3002CHA	¥555,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA3002VHA	¥620,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002LMA	¥871,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002TMA	¥817,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002CMA	¥802,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002VMA	¥867,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002LPA	¥1,118,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002TPA	¥1,064,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002CPA	¥1,049,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002VPA	¥1,114,700

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

標準モデルⅡ

セット内訳	年数	標準モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		標準モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		標準モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LHD	¥1,497,000	GQ-SBURA3002LHC	¥1,123,000	GQ-SBURA3002LHB	¥1,068,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002THD	¥1,443,700	GQ-SBURA3002THC	¥1,069,700	GQ-SBURA3002THB	¥1,014,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CHD	¥1,428,000	GQ-SBURA3002CHC	¥1,054,000	GQ-SBURA3002CHB	¥999,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VHD	¥1,493,700	GQ-SBURA3002VHC	¥1,119,700	GQ-SBURA3002VHB	¥1,064,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LMD	¥2,498,000	GQ-SBURA3002LMC	¥1,764,000	GQ-SBURA3002LMB	¥1,692,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TMD	¥2,444,700	GQ-SBURA3002TMC	¥1,710,700	GQ-SBURA3002TMB	¥1,638,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CMD	¥2,429,000	GQ-SBURA3002CMC	¥1,695,000	GQ-SBURA3002CMB	¥1,623,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VMD	¥2,494,700	GQ-SBURA3002VMC	¥1,760,700	GQ-SBURA3002VMB	¥1,688,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LPD	¥3,221,000	GQ-SBURA3002LPC	¥2,266,000	GQ-SBURA3002LPB	¥2,177,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TPD	¥3,167,700	GQ-SBURA3002TPC	¥2,212,700	GQ-SBURA3002TPB	¥2,123,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CPD	¥3,152,000	GQ-SBURA3002CPC	¥2,197,000	GQ-SBURA3002CPB	¥2,108,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VPD	¥3,217,700	GQ-SBURA3002VPC	¥2,262,700	GQ-SBURA3002VPB	¥2,173,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年)
		・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA3002LHT ¥2,442,000	G0-SBURA3002LHS ¥1,994,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3002THT ¥2,388,700	G0-SBURA3002THS ¥1,940,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3002CHT ¥2,373,000	G0-SBURA3002CHS ¥1,925,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA3002VHT ¥2,438,700	G0-SBURA3002VHS ¥1,990,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002LMT ¥4,029,000	G0-SBURA3002LMS ¥3,191,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002TMT ¥3,975,700	G0-SBURA3002TMS ¥3,137,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002CMT ¥3,960,000	G0-SBURA3002CMS ¥3,122,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002VMT ¥4,025,700	G0-SBURA3002VMS ¥3,187,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002LPT ¥5,197,000	G0-SBURA3002LPS ¥4,109,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002TPT ¥5,143,700	G0-SBURA3002TPS ¥4,055,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002CPT ¥5,128,000	G0-SBURA3002CPS ¥4,040,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002VPT ¥5,193,700	G0-SBURA3002VPS ¥4,105,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA3002LHM	¥2,287,000	G0-SBURA3002LHK	¥1,861,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		G0-SBURA3002THM	¥2,233,700	G0-SBURA3002THK	¥1,807,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3002CHM	¥2,218,000	G0-SBURA3002CHK	¥1,792,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付)		G0-SBURA3002VHM	¥2,283,700	G0-SBURA3002VHK	¥1,857,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002LMM	¥3,819,000	G0-SBURA3002LMK	¥3,011,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002TMM	¥3,765,700	G0-SBURA3002TMK	¥2,957,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002CMM	¥3,750,000	G0-SBURA3002CMK	¥2,942,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002VMM	¥3,815,700	G0-SBURA3002VMK	¥3,007,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002LPM	¥4,933,000	G0-SBURA3002LPK	¥3,882,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002TPM	¥4,879,700	G0-SBURA3002TPK	¥3,828,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002CPM	¥4,864,000	G0-SBURA3002CPK	¥3,813,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002VPM	¥4,929,700	G0-SBURA3002VPK	¥3,878,700

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)		おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A)		GQ-SBURA3002LH7	¥2,178,000	GQ-SBURA3002LH6	¥1,767,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3002TH7	¥2,124,700	GQ-SBURA3002TH6	¥1,713,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3002CH7	¥2,109,000	GQ-SBURA3002CH6	¥1,698,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付)		GQ-SBURA3002VH7	¥2,174,700	GQ-SBURA3002VH6	¥1,763,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002LM7	¥3,710,000	GQ-SBURA3002LM6	¥2,917,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002TM7	¥3,656,700	GQ-SBURA3002TM6	¥2,863,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002CM7	¥3,641,000	GQ-SBURA3002CM6	¥2,848,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3002VM7	¥3,706,700	GQ-SBURA3002VM6	¥2,913,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002LP7	¥4,824,000	GQ-SBURA3002LP6	¥3,789,000
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002TP7	¥4,770,700	GQ-SBURA3002TP6	¥3,735,700
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002CP7	¥4,755,000	GQ-SBURA3002CP6	¥3,720,000
 UPS Interface Expander 2 (GQ-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル [1.8m] x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3002VP7	¥4,820,700	GQ-SBURA3002VP6	¥3,785,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ		ロングライフサポートモデル	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA3002LHV	¥968,000	G0-SBURA3002LHL	¥735,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3002THV	¥914,700	G0-SBURA3002THL	¥681,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3002CHV	¥899,000	G0-SBURA3002CHL	¥666,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA3002VHV	¥964,700	G0-SBURA3002VHL	¥731,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002LMV	¥1,368,000	G0-SBURA3002LML	¥1,031,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002TMV	¥1,314,700	G0-SBURA3002TML	¥977,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002CMV	¥1,299,000	G0-SBURA3002CML	¥962,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002VMV	¥1,364,700	G0-SBURA3002VML	¥1,027,700
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002LPV	¥1,768,000	G0-SBURA3002LPL	¥1,328,000
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002TPV	¥1,714,700	G0-SBURA3002TPL	¥1,274,700
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002CPV	¥1,699,000	G0-SBURA3002CPL	¥1,259,000
 UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002VPV	¥1,764,700	G0-SBURA3002VPL	¥1,324,700

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

ロングライフモデルⅢ

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅢ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	ロングライフモデルⅢ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A)		G0-SBURA3002LHF ¥2,192,000	G0-SBURA3002LHE ¥1,779,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3002THF ¥2,138,700	G0-SBURA3002THE ¥1,725,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3002CHF ¥2,123,000	G0-SBURA3002CHE ¥1,710,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付)		G0-SBURA3002VHF ¥2,188,700	G0-SBURA3002VHE ¥1,775,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002LMF ¥3,689,000	G0-SBURA3002LME ¥2,900,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002TMF ¥3,635,700	G0-SBURA3002TME ¥2,846,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002CMF ¥3,620,000	G0-SBURA3002CME ¥2,831,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3002VMF ¥3,685,700	G0-SBURA3002VME ¥2,896,700
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA704A) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002LPF ¥4,768,000	G0-SBURA3002LPE ¥3,742,000
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002TPF ¥4,714,700	G0-SBURA3002TPE ¥3,688,700
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002CPF ¥4,699,000	G0-SBURA3002CPE ¥3,673,000
UPS Interface Expander 2 (G0-BUA801A) [シリアル1/F, 2port] (接続ケーブル[1.8m]x2本, 標準添付) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3002VPF ¥4,764,700	G0-SBURA3002VPE ¥3,738,700

電源設備 [AC200V, L6-20Rコンセント] ----- はAC200Vラインを示します

電源設備 [AC200V, L6-30Rコンセント] ----- コンセントボックスユニット [AC200V, 4口] (G0-BUPBAB4NNNN) ¥100,000
 ・インレット (NEMA L6-30Px1), アウトレット (NEMA L6-20Rx4)
 ・電源設備と無停電電源装置 (G0-SBURA3000xHx) 接続時に中継します。最大2台を接続できます。
 ・縦置き搭載はサポートしません。
 ・横置き搭載時は、IUのスペースが必要となります。

PowerChute Business Edition v10.0 (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(G0S-VSU7BS100N) ¥17,300

PowerChute Business Edition v9.1.1 (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(G0S-VSU7BS911N) 【在庫限り】 ¥15,700

*1:<PowerChute Business Editionについて>
 ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [1.8m] が標準添付されます。
 ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルは、無停電電源装置 (G0-SBURAxx02xxx) に同梱しているシリアルケーブルを使用してください。
 ・PowerChute Business Edition v10.0は無停電電源装置とのセット販売をしていません。
 ・PowerChute Business Edition v10.0は個別購入いただき、無停電電源装置にはオプション形名なし (G0-SBUTAxx02CNx) を使用してください。
 ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。(ライセンス/パッケージ)
 ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
 ・PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS100N) のバージョンは、v10.0です。
 ・PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) のバージョンは、v9.1.1です。
 ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
 PowerChute Business Edition v10.0とPowerChute Business Edition v9.1.1の混在は不可です。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

Network Management Card
〔100BASE-TX, 1port〕
(GG-BUA704A) ¥69,000

2.4 スwitchingHUBへ

<ご注意>

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、Legacy Communication Cardとの同時搭載は出来ません。
- Network Management Cardは、UPS Interface Expander 2との同時搭載は出来ません。

PowerChute Network Shutdown 4.3 for Windows & Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLS430) ¥17,300

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows & Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLS420) 【在庫限り】 ¥17,000

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows & Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLS400) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLS320) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown 4.3 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLE430) ¥63,200

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLE420) 【在庫限り】 ¥62,000

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLE400) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLE320) **販売しました**

*2:<PowerChute Network Shutdown>

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.3 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS430) のバージョンは、v4.3です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS420) のバージョンは、v4.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS400) のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS320) のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.3 for Virtualization (GGS-VSU7BLE430) のバージョンは、v4.3です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (GGS-VSU7BLE420) のバージョンは、v4.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (GGS-VSU7BLE400) のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (GGS-VSU7BLE320) のバージョンは、v3.2です。

Legacy Communication Card (*3)
〔UPS接続ケーブル付〕
(GG-BUBALCCNNNN) **販売しました**

<ご注意>

- Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。
- Legacy Communication Cardは、UPS Interface Expander 2との同時搭載は出来ません。

*3:<Legacy Communication Card (GG-BUBALCCNNNN)について>

- ・UPSモデル (GG-BURAXxxxxx, GG-BUTAXxxxxx) では、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と異なる管理プロトコルのシリアルポートを採用しています。このためUPSモデル (GG-BURAXxxxxx, GG-BUTAXxxxxx) は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1) UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2) Windows標準のUPSサービス
- ・Legacy Communication Cardは、UPSモデル (GG-BURAXxxxxx, GG-BUTAXxxxxx) に搭載することで、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と同等の管理プロトコルを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするオプションカードです。
- ・PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非サポートです。

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

無停電電源装置セット [1200VA/1000W(AC100V用)] RoHS II 非準拠

おまかせ安心モデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ24(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ24(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ24(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNR 完了しました	GQ-SBURA1201LNQ 完了しました	GQ-SBURA1201LNP 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1201TNR 完了しました	GQ-SBURA1201TNQ 完了しました	GQ-SBURA1201TNP 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1201SNR 完了しました	GQ-SBURA1201SNQ 完了しました	GQ-SBURA1201SNP 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNR 完了しました	GQ-SBURA1201CNQ 完了しました	GQ-SBURA1201CNP 完了しました

おまかせ安心モデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNJ 完了しました	GQ-SBURA1201LNH 完了しました	GQ-SBURA1201LNG 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1201TNJ 完了しました	GQ-SBURA1201TNH 完了しました	GQ-SBURA1201TNG 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1201SNJ 完了しました	GQ-SBURA1201SNH 完了しました	GQ-SBURA1201SNG 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNJ 完了しました	GQ-SBURA1201CNH 完了しました	GQ-SBURA1201CNG 完了しました

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LN5 完了しました	GQ-SBURA1201LN4 完了しました	GQ-SBURA1201LN3 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1201TN5 完了しました	GQ-SBURA1201TN4 完了しました	GQ-SBURA1201TN3 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1201SN5 完了しました	GQ-SBURA1201SN4 完了しました	GQ-SBURA1201SN3 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CN5 完了しました	GQ-SBURA1201CN4 完了しました	GQ-SBURA1201CN3 完了しました

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA1201LNA 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1201TNA 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1201SNA 完了しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNA 完了しました

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)





ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]





静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)





おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1201LNT 完売しました	G0-SBURA1201LNS 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1201TNT 完売しました	G0-SBURA1201TNS 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1201SNT 完売しました	G0-SBURA1201SNS 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1201CNT 完売しました	G0-SBURA1201CNS 完売しました





おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1201LNM 完売しました	G0-SBURA1201LNK 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1201TNM 完売しました	G0-SBURA1201TNK 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1201SNM 完売しました	G0-SBURA1201SNK 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1201CNM 完売しました	G0-SBURA1201CNK 完売しました

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1201LN7 完売しました	G0-SBURA1201LN6 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1201TN7 完売しました	G0-SBURA1201TN6 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1201SN7 完売しました	G0-SBURA1201SN6 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1201CN7 完売しました	G0-SBURA1201CN6 完売しました

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ	ロングライフサポートモデル
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1201LNW 完売しました	G0-SBURA1201LNL 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1201TNV 完売しました	G0-SBURA1201TNL 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1201SNV 完売しました	G0-SBURA1201SNL 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1201CNV 完売しました	G0-SBURA1201CNL 完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

無停電電源装置セット [1500VA/1200W(AC100V用)] RoHS II 非準拠

無停電電源装置 (AC100V用)
[1500VA/1200W, 2U]
(GQ-SBURA1500xxx)

おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNR 完売しました	GQ-SBURA1500LNO 完売しました	GQ-SBURA1500LNP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1500TNR 完売しました	GQ-SBURA1500TNO 完売しました	GQ-SBURA1500TNP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1500SNR 完売しました	GQ-SBURA1500SNO 完売しました	GQ-SBURA1500SNP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNR 完売しました	GQ-SBURA1500CNO 完売しました	GQ-SBURA1500CNP 完売しました

おまかせ安心モデル II

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル II (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル II (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNJ 完売しました	GQ-SBURA1500LNH 完売しました	GQ-SBURA1500LNG 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1500TNJ 完売しました	GQ-SBURA1500TNH 完売しました	GQ-SBURA1500TNG 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1500SNJ 完売しました	GQ-SBURA1500SNH 完売しました	GQ-SBURA1500SNG 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNJ 完売しました	GQ-SBURA1500CNH 完売しました	GQ-SBURA1500CNG 完売しました

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LN5 完売しました	GQ-SBURA1500LN4 完売しました	GQ-SBURA1500LN3 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1500TN5 完売しました	GQ-SBURA1500TN4 完売しました	GQ-SBURA1500TN3 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1500SN5 完売しました	GQ-SBURA1500SN4 完売しました	GQ-SBURA1500SN3 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CN5 完売しました	GQ-SBURA1500CN4 完売しました	GQ-SBURA1500CN3 完売しました

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA1500LNA 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA1500TNA 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA1500SNA 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNA 完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)





ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]





静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)





おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1500LNT 完売しました	G0-SBURA1500LNS 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1500TNT 完売しました	G0-SBURA1500TNS 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1500SNT 完売しました	G0-SBURA1500SNS 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1500CNT 完売しました	G0-SBURA1500CNS 完売しました





おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1500LNM 完売しました	G0-SBURA1500LNK 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1500TNM 完売しました	G0-SBURA1500TNK 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1500SNM 完売しました	G0-SBURA1500SNK 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1500CNM 完売しました	G0-SBURA1500CNK 完売しました

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1500LN7 完売しました	G0-SBURA1500LN6 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1500TN7 完売しました	G0-SBURA1500TN6 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1500SN7 完売しました	G0-SBURA1500SN6 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1500CN7 完売しました	G0-SBURA1500CN6 完売しました

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ	ロングライフサポートモデル
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA1500LNV 完売しました	G0-SBURA1500LNL 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition v9.1.1 (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA1500TNV 完売しました	G0-SBURA1500TNL 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA1500SNV 完売しました	G0-SBURA1500SNL 完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA1500CNV 完売しました	G0-SBURA1500CNL 完売しました


<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)
ラックキャビネット (16U)
ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]
静音化ラックキャビネット (38U)
ラックキャビネット (42U)

無停電電源装置セット [2400VA/2000W(AC100V用)] RoHS II 非準拠



おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LER 完売しました	GQ-SBURA3000LEQ 完売しました	GQ-SBURA3000LEP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3000TER 完売しました	GQ-SBURA3000TEQ 完売しました	GQ-SBURA3000TEP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SER 完売しました	GQ-SBURA3000SEQ 完売しました	GQ-SBURA3000SEP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CER 完売しました	GQ-SBURA3000CEQ 完売しました	GQ-SBURA3000CEP 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000LJR 完売しました	GQ-SBURA3000LJQ 完売しました	GQ-SBURA3000LJP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000TJR 完売しました	GQ-SBURA3000TJQ 完売しました	GQ-SBURA3000TJP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SJR 完売しました	GQ-SBURA3000SJQ 完売しました	GQ-SBURA3000SJP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000CJR 完売しました	GQ-SBURA3000CJQ 完売しました	GQ-SBURA3000CJP 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000LKR 完売しました	GQ-SBURA3000LKQ 完売しました	GQ-SBURA3000LKP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000TKR 完売しました	GQ-SBURA3000TKQ 完売しました	GQ-SBURA3000TKP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SKR 完売しました	GQ-SBURA3000SKQ 完売しました	GQ-SBURA3000SKP 完売しました
UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000CKR 完売しました	GQ-SBURA3000CKQ 完売しました	GQ-SBURA3000CKP 完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心モデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LEJ	完売しました	G0-SBURA3000LEH	完売しました	G0-SBURA3000LEG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000TEJ	完売しました	G0-SBURA3000TEH	完売しました	G0-SBURA3000TEG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SEJ	完売しました	G0-SBURA3000SEH	完売しました	G0-SBURA3000SEG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CEJ	完売しました	G0-SBURA3000CEH	完売しました	G0-SBURA3000CEG	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LJJ	完売しました	G0-SBURA3000LJH	完売しました	G0-SBURA3000LJG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TJJ	完売しました	G0-SBURA3000TJH	完売しました	G0-SBURA3000TJG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SJJ	完売しました	G0-SBURA3000SJH	完売しました	G0-SBURA3000SJG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CJJ	完売しました	G0-SBURA3000CJH	完売しました	G0-SBURA3000CJG	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LKJ	完売しました	G0-SBURA3000LKH	完売しました	G0-SBURA3000LKG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TKJ	完売しました	G0-SBURA3000TKH	完売しました	G0-SBURA3000TKG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SKJ	完売しました	G0-SBURA3000SKH	完売しました	G0-SBURA3000SKG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CKJ	完売しました	G0-SBURA3000CKH	完売しました	G0-SBURA3000CKG	完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデル(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデル(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LE5	完売しました	G0-SBURA3000LE4	完売しました	G0-SBURA3000LE3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000TE5	完売しました	G0-SBURA3000TE4	完売しました	G0-SBURA3000TE3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SE5	完売しました	G0-SBURA3000SE4	完売しました	G0-SBURA3000SE3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CE5	完売しました	G0-SBURA3000CE4	完売しました	G0-SBURA3000CE3	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LJ5	完売しました	G0-SBURA3000LJ4	完売しました	G0-SBURA3000LJ3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TJ5	完売しました	G0-SBURA3000TJ4	完売しました	G0-SBURA3000TJ3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SJ5	完売しました	G0-SBURA3000SJ4	完売しました	G0-SBURA3000SJ3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CJ5	完売しました	G0-SBURA3000CJ4	完売しました	G0-SBURA3000CJ3	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LK5	完売しました	G0-SBURA3000LK4	完売しました	G0-SBURA3000LK3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TK5	完売しました	G0-SBURA3000TK4	完売しました	G0-SBURA3000TK3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SK5	完売しました	G0-SBURA3000SK4	完売しました	G0-SBURA3000SK3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CK5	完売しました	G0-SBURA3000CK4	完売しました	G0-SBURA3000CK3	完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LEA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000TEA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SEA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CEA	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LJA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TJA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SJA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CJA	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LKA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TKA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SKA	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CKA	完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LET 完売しました	GQ-SBURA3000LES 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3000TET 完売しました	GQ-SBURA3000TES 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SET 完売しました	GQ-SBURA3000SES 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CET 完売しました	GQ-SBURA3000CES 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000LJT 完売しました	GQ-SBURA3000LJS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000TJT 完売しました	GQ-SBURA3000TJS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SJT 完売しました	GQ-SBURA3000SJS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000CJT 完売しました	GQ-SBURA3000CJS 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000LKT 完売しました	GQ-SBURA3000LKS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000TKT 完売しました	GQ-SBURA3000TKS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SKT 完売しました	GQ-SBURA3000SKS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000CKT 完売しました	GQ-SBURA3000CKS 完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LEM	完売しました	G0-SBURA3000LEK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000TEM	完売しました	G0-SBURA3000TEK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SEM	完売しました	G0-SBURA3000SEK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CEM	完売しました	G0-SBURA3000CEK	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LJM	完売しました	G0-SBURA3000LJK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TJM	完売しました	G0-SBURA3000TJK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SJM	完売しました	G0-SBURA3000SJK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CJM	完売しました	G0-SBURA3000CJK	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LKM	完売しました	G0-SBURA3000LKK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TKM	完売しました	G0-SBURA3000TKK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SKM	完売しました	G0-SBURA3000SKK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CKM	完売しました	G0-SBURA3000CKK	完売しました

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)		おまかせ安心ロングライフモデル(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LE7	完売しました	G0-SBURA3000LE6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000TE7	完売しました	G0-SBURA3000TE6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SE7	完売しました	G0-SBURA3000SE6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CE7	完売しました	G0-SBURA3000CE6	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LJ7	完売しました	G0-SBURA3000LJ6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TJ7	完売しました	G0-SBURA3000TJ6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SJ7	完売しました	G0-SBURA3000SJ6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CJ7	完売しました	G0-SBURA3000CJ6	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LK7	完売しました	G0-SBURA3000LK6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TK7	完売しました	G0-SBURA3000TK6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SK7	完売しました	G0-SBURA3000SK6	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CK7	完売しました	G0-SBURA3000CK6	完売しました

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ	ロングライフサポートモデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LEV 完売しました	GQ-SBURA3000LEL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3000TEV 完売しました	GQ-SBURA3000TEL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SEV 完売しました	GQ-SBURA3000SEL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEV 完売しました	GQ-SBURA3000CEL 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000LJV 完売しました	GQ-SBURA3000LJL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000TJV 完売しました	GQ-SBURA3000TJL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SVJ 完売しました	GQ-SBURA3000SJL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000CVJ 完売しました	GQ-SBURA3000CJL 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000LVK 完売しました	GQ-SBURA3000LKL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000TKV 完売しました	GQ-SBURA3000TKL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SKV 完売しました	GQ-SBURA3000SKL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000CKV 完売しました	GQ-SBURA3000CKL 完売しました

PowerChute Business Edition v9.1.1 (*1)
【UPS接続ケーブル付】
(GQS-VSU7BS911N) 【在庫限り】 ¥15,700

PowerChute Business Edition (*1)
【UPS接続ケーブル付】
(GQS-VSU7BS901N) 完売しました

- *1: <PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) について>
- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [1.8m] が標準添付されます。
 - ・UPS管理ソフトに同梱しているUPS接続ケーブルは無停電電源装置 (GQ-SBUTAx00CNx) には使用できません。UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルは、無停電電源装置 (GQ-SBUTAx00CNx) に同梱しているシリアルケーブルを使用してください。
 - ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。(ライセンス/パッケージ)
 - ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
 - ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) のバージョンは、v9.0.1です。
 - ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
- PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。

選択

「標準モデル」非選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703N) 完売しました

→ 2.4 スイッチングHUBへ

「標準モデル」選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703A) 完売しました

→ 2.4 スイッチングHUBへ

<ご注意>

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、Legacy Communication Cardとの同時搭載は出来ません。

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows & Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS400) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS320) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown Standard (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS301) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE400) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE320) **販売しました**

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE301) **販売しました**

*2:<PowerChute Network Shutdown>

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 Windows and Linux (GQS-VSU7BLS400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)のバージョンは、v3.0.1です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (GQS-VSU7BLE400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (GQS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)のバージョンは、v3.0.1です。

Legacy Communication Card (*3)
〔UPS接続ケーブル付〕
(GQ-BUBALCCNNN) **販売しました**

<ご注意>

- Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。

*3:<Legacy Communication Card (GQ-BUBALCCNNN)について>

- ・UPSモデル (GQ-BURAxxxxxx, GQ-BUTAxxxxxx) では、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と異なる管理プロトコルのシリアルポートを採用しています。このためUPSモデル (GQ-BURAxxxxxx, GQ-BUTAxxxxxx) は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1) UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2) Windows標準のUPSサービス
- ・Legacy Communication Cardは、UPSモデル (GQ-BURAxxxxxx, GQ-BUTAxxxxxx) に搭載することで、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と同等の管理プロトコルを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするオプションカードです。
- ・PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非サポートです。


<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

- ラックキャビネット (38U)
- ラックキャビネット (16U)
- ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]
- 静音化ラックキャビネット (38U)
- ラックキャビネット (42U)

無停電電源装置セット [3000VA/2700W(AC200V用)] RoHS II 非準拠



おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHR 完売しました	GQ-SBURA3000LHQ 完売しました	GQ-SBURA3000LHP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3000THR 完売しました	GQ-SBURA3000THQ 完売しました	GQ-SBURA3000THP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SHR 完売しました	GQ-SBURA3000SHQ 完売しました	GQ-SBURA3000SHP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHR 完売しました	GQ-SBURA3000CHQ 完売しました	GQ-SBURA3000CHP 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000LMR 完売しました	GQ-SBURA3000LMQ 完売しました	GQ-SBURA3000LMP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000TMR 完売しました	GQ-SBURA3000TMQ 完売しました	GQ-SBURA3000TMP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SMR 完売しました	GQ-SBURA3000SMQ 完売しました	GQ-SBURA3000SMP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000CMR 完売しました	GQ-SBURA3000CMQ 完売しました	GQ-SBURA3000CMP 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000LPR 完売しました	GQ-SBURA3000LPQ 完売しました	GQ-SBURA3000LPP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000TPR 完売しました	GQ-SBURA3000TPQ 完売しました	GQ-SBURA3000TPP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SPR 完売しました	GQ-SBURA3000SPQ 完売しました	GQ-SBURA3000SPP 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000CPR 完売しました	GQ-SBURA3000CPQ 完売しました	GQ-SBURA3000CPP 完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心モデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LHJ	完売しました	G0-SBURA3000LHH	完売しました	G0-SBURA3000LHG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000THJ	完売しました	G0-SBURA3000THH	完売しました	G0-SBURA3000THG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SHJ	完売しました	G0-SBURA3000SHH	完売しました	G0-SBURA3000SHG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CHJ	完売しました	G0-SBURA3000CHH	完売しました	G0-SBURA3000CHG	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LMJ	完売しました	G0-SBURA3000LMH	完売しました	G0-SBURA3000LMG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TMJ	完売しました	G0-SBURA3000TMH	完売しました	G0-SBURA3000TMG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SMJ	完売しました	G0-SBURA3000SMH	完売しました	G0-SBURA3000SMG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CMJ	完売しました	G0-SBURA3000CMH	完売しました	G0-SBURA3000CMG	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LPJ	完売しました	G0-SBURA3000LPH	完売しました	G0-SBURA3000LPG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TPJ	完売しました	G0-SBURA3000TPH	完売しました	G0-SBURA3000TPG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SPJ	完売しました	G0-SBURA3000SPH	完売しました	G0-SBURA3000SPG	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CPJ	完売しました	G0-SBURA3000CPH	完売しました	G0-SBURA3000CPG	完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)		おまかせ安心モデル(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)		おまかせ安心モデル(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LH5	完売しました	G0-SBURA3000LH4	完売しました	G0-SBURA3000LH3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000TH5	完売しました	G0-SBURA3000TH4	完売しました	G0-SBURA3000TH3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SH5	完売しました	G0-SBURA3000SH4	完売しました	G0-SBURA3000SH3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CH5	完売しました	G0-SBURA3000CH4	完売しました	G0-SBURA3000CH3	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LM5	完売しました	G0-SBURA3000LM4	完売しました	G0-SBURA3000LM3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TM5	完売しました	G0-SBURA3000TM4	完売しました	G0-SBURA3000TM3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SM5	完売しました	G0-SBURA3000SM4	完売しました	G0-SBURA3000SM3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CM5	完売しました	G0-SBURA3000CM4	完売しました	G0-SBURA3000CM3	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LP5	完売しました	G0-SBURA3000LP4	完売しました	G0-SBURA3000LP3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TP5	完売しました	G0-SBURA3000TP4	完売しました	G0-SBURA3000TP3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SP5	完売しました	G0-SBURA3000SP4	完売しました	G0-SBURA3000SP3	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CP5	完売しました	G0-SBURA3000CP4	完売しました	G0-SBURA3000CP3	完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LHA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000THA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SHA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CHA 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LMA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TMA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SMA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CMA 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LPA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TPA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SPA 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CPA 完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)













ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換(3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24(6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHT 完売しました	GQ-SBURA3000LHS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N)		GQ-SBURA3000THT 完売しました	GQ-SBURA3000THS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SHT 完売しました	GQ-SBURA3000SHS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000OHT 完売しました	GQ-SBURA3000OHS 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000LMT 完売しました	GQ-SBURA3000LMS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000TMT 完売しました	GQ-SBURA3000TMS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SMT 完売しました	GQ-SBURA3000SMS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA3000OMT 完売しました	GQ-SBURA3000OMS 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000LPT 完売しました	GQ-SBURA3000LPS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000TPT 完売しました	GQ-SBURA3000TPS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		GQ-SBURA3000SPT 完売しました	GQ-SBURA3000SPS 完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA3000OPT 完売しました	GQ-SBURA3000OPS 完売しました

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)		おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LHM	完売しました	G0-SBURA3000LHK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000THM	完売しました	G0-SBURA3000THK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SHM	完売しました	G0-SBURA3000SHK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CHM	完売しました	G0-SBURA3000CHK	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LM	完売しました	G0-SBURA3000LMK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TMM	完売しました	G0-SBURA3000TMK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SMM	完売しました	G0-SBURA3000SMK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CMM	完売しました	G0-SBURA3000CMK	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LPM	完売しました	G0-SBURA3000LPK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TPM	完売しました	G0-SBURA3000TPK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SPM	完売しました	G0-SBURA3000SPK	完売しました
 UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CPM	完売しました	G0-SBURA3000CPK	完売しました

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)













ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)		おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LH7	完売しました	G0-SBURA3000LH6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000TH7	完売しました	G0-SBURA3000TH6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SH7	完売しました	G0-SBURA3000SH6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CH7	完売しました	G0-SBURA3000CH6	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LM7	完売しました	G0-SBURA3000LM6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TM7	完売しました	G0-SBURA3000TM6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SM7	完売しました	G0-SBURA3000SM6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CM7	完売しました	G0-SBURA3000CM6	完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LP7	完売しました	G0-SBURA3000LP6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000TP7	完売しました	G0-SBURA3000TP6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (G0S-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SP7	完売しました	G0-SBURA3000SP6	完売しました
 UPS接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CP7	完売しました	G0-SBURA3000CP6	完売しました

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサー・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

ロングライフモデルII/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルII	ロングライフサポートモデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N)		G0-SBURA3000LHV 完売しました	G0-SBURA3000LHL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N)		G0-SBURA3000THV 完売しました	G0-SBURA3000THL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SHV 完売しました	G0-SBURA3000SHL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		G0-SBURA3000CHV 完売しました	G0-SBURA3000CHL 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000LMV 完売しました	G0-SBURA3000LML 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000TMV 完売しました	G0-SBURA3000TML 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x1台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SMV 完売しました	G0-SBURA3000SML 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA3000CMV 完売しました	G0-SBURA3000CML 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (G0-BUA703N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000LHV 完売しました	G0-SBURA3000LHL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS911N) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000THV 完売しました	G0-SBURA3000THL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) + 拡張バッテリーボックス x2台 【在庫限りの販売です】		G0-SBURA3000SHV 完売しました	G0-SBURA3000SHL 完売しました
UPS接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA3000CHV 完売しました	G0-SBURA3000CHL 完売しました

電源設備 [AC200V, L6-20Rコンセント] ----- はAC200Vラインを示します

電源設備 [AC200V, L6-30Rコンセント] ----- コンセントボックスユニット [AC200V, 4口] (G0-BUPBAB4NNNN) **完売しました**

- ・インレット (NEMA L6-30Px1), アウトレット (NEMA L6-20Rx4)
- ・電源設備と無停電電源装置 (G0-SBURA3000HxH) 接続時に中継します。最大2台を接続できます。
- ・縦置き搭載はサポートしません。
- ・横置き搭載時は、IUのスペースが必要となります。

PowerChute Business Edition v9.1.1 (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(GGS-VSU7BS911N) 【在庫限り】 ¥15,700

PowerChute Business Edition (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(GGS-VSU7BS901N) **完売しました**

*1:<PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) について>

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [1.8m] が標準添付されます。
- ・UPS管理ソフトに同梱しているUPS接続ケーブルは無停電電源装置 (G0-SBUTAxxx0CNx) には使用できません。UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルは、無停電電源装置 (G0-SBUTAxxx0CNx) に同梱しているシリアルケーブルを使用してください。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。(ライセンス/パッケージ)
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・PowerChute Business Edition (GGS-VSU7BS901N) のバージョンは、v9.0.1です。
- ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。

<システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

[標準モデル]非選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703N) **完売しました**

→ 2.4 スwitchingHUBへ

[標準モデル]選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703A) **完売しました**

→ 2.4 スwitchingHUBへ

<ご注意>

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、Legacy Communication Cardとの同時搭載は出来ません。

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows & Linux (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GGS-VSU7BLS400) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GGS-VSU7BLS320) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown Standard (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GGS-VSU7BLS301) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GGS-VSU7BLE400) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GGS-VSU7BLE320) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GGS-VSU7BLE301) **完売しました**

*2:<PowerChute Network Shutdown>

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown Standard (GGS-VSU7BLS301)のバージョンは、v3.0.1です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (GGS-VSU7BLE400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (GGS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GGS-VSU7BLE301)のバージョンは、v3.0.1です。

Legacy Communication Card (*3)

[UPS接続ケーブル付]
(GQ-BUBALCCNNN) **完売しました**

<ご注意>

- Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。

*3:<Legacy Communication Card (GQ-BUBALCCNNN)について>

- ・UPSモデル (GQ-BURxxxxxx, GQ-BUTxxxxxx) では、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と異なる管理プログラムのシリアルポートを採用しています。このためUPSモデル (GQ-BURxxxxxx, GQ-BUTxxxxxx) は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1) UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2) Windows標準のUPSサービス
- ・Legacy Communication Cardは、UPSモデル (GQ-BURxxxxxx, GQ-BUTxxxxxx) に搭載することで、UPSモデル (Gx-BU7xxxx) と同等の管理プログラムを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするオプションカードです。
- ・PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非サポートです。

<システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ>等

ラックキャビネット編

常時インバータ方式

適応機種

標準モデル	xMモデル	RS440 AM
	xM1モデル	TS10 AM1/BM1/CM1/EM1, RS110 AM1/BM1/CM1/EM1
	xNモデル	TS20 AN/BN/CN/DN, RS210 AN/BN, RS220 AN/BN, RS440 AN/BN/CN, TS10 AN/BN/CN/DN/FN, RS110 AN/BN/CN/DN/FN
	xN1モデル	RS210 AN1/BN1, RS220 AN1/BN1, NS220 AN1, RS440 AN1/BN1/CN1
	xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, NS220 AN2, TS20 AN2/BN2/CN2/DN2
長期保守対応モデル	xM1モデル	TS10 AM1, RS110 AM1
	xNモデル	TS20 AN, TS10 AN, RS110 AN
	xN1モデル	RS210 AN1, RS220 AN1,
	xN2モデル	RS210 AN2/BN2, RS220 AN2/BN2, TS20 AN2

<ご注意>

- 7章システム構成上の注意に従い容量を算出しUPSを選択してください。
- 無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス(現地据付)は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含まれますので、手配の必要はありません。(システム装置のセットアップサービスを手配の時)
- UPS管理ソフトウェアPowerChute Network Shutdown においてRedundant構成でUPSを管理(UPSを冗長構成で管理)する場合には、管理するUPSの組み合わせに制限があります。詳細はP. 3-3-54「Redundant構成UPS組み合わせ表」を参照ください。
- UPS管理ソフトウェアPowerChute Network Shutdown においてAdvanced構成でUPSを管理(UPSをグループ化して管理)する場合には、管理するUPSの組み合わせに制限があります。詳細はP. 3-3-54「Advanced構成UPS組み合わせ表」を参照ください。
- UPSラック搭載用金具について
本UPS[GQ-SBURAxxxxxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)


ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

無停電電源装置セット [5200VA/4600W(AC200V用)] RoHS II 準拠



(*1)本UPSを工場で作成して現地に搬入する場合、UPS本体および拡張バッテリーボックスから内蔵バッテリーを抜き取り、バッテリーは別梱包で現地に搬入します。そのため、現地でUPS本体および拡張バッテリーボックスにバッテリーを搭載するセットアップ作業が必要となります。導入サービスの契約をお願いします。

おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHR ¥2,395,000	GQ-SBURAJ50CHQ ¥1,938,000	GQ-SBURAJ50CHP ¥1,776,000
拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CMR ¥3,894,000	GQ-SBURAJ50CMQ ¥2,821,000	GQ-SBURAJ50CMP ¥2,633,000
拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPR ¥4,715,000	GQ-SBURAJ50CPQ ¥3,366,000	GQ-SBURAJ50CPP ¥3,152,000

おまかせ安心モデル II

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHJ ¥2,224,000	GQ-SBURAJ50CHH ¥1,807,000	GQ-SBURAJ50CHG ¥1,684,000
拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CMJ ¥3,695,000	GQ-SBURAJ50CMH ¥2,669,000	GQ-SBURAJ50CMG ¥2,527,000
拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPJ ¥4,488,000	GQ-SBURAJ50CPH ¥3,192,000	GQ-SBURAJ50CPG ¥3,031,000

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CH5 ¥2,146,000	GQ-SBURAJ50CH4 ¥1,744,000	GQ-SBURAJ50CH3 ¥1,637,000
拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CM5 ¥3,617,000	GQ-SBURAJ50CM4 ¥2,606,000	GQ-SBURAJ50CM3 ¥2,480,000
拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CP5 ¥4,410,000	GQ-SBURAJ50CP4 ¥3,129,000	GQ-SBURAJ50CP3 ¥2,984,000

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHA ¥1,106,000
拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CMA ¥1,317,000
拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPA ¥1,528,000

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)



ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]



静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)



標準モデルⅡ

セット内訳	年数	標準モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	標準モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	標準モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHD ¥2,099,000	GQ-SBURAJ50CHC ¥1,703,000	GQ-SBURAJ50CHB ¥1,610,000
 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CMD ¥3,549,000	GQ-SBURAJ50CMC ¥2,548,000	GQ-SBURAJ50CMB ¥2,441,000
 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPD ¥4,320,000	GQ-SBURAJ50CPC ¥3,055,000	GQ-SBURAJ50CPB ¥2,932,000



おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHT ¥3,545,000	GQ-SBURAJ50CHS ¥3,012,000
 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CMT ¥5,787,000	GQ-SBURAJ50CMS ¥4,624,000
 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPT ¥7,011,000	GQ-SBURAJ50CPS ¥5,557,000


おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHM ¥3,295,000	GQ-SBURAJ50CHK ¥2,802,000
 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CMM ¥5,496,000	GQ-SBURAJ50CKM ¥4,379,000
 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPM ¥6,679,000	GQ-SBURAJ50CPK ¥5,278,000



おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CH7 ¥3,186,000	GQ-SBURAJ50CH6 ¥2,708,000
 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CM7 ¥5,387,000	GQ-SBURAJ50CM6 ¥4,285,000
 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CP7 ¥6,570,000	GQ-SBURAJ50CP6 ¥5,184,000

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ	ロングライフサポートモデル
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHV ¥1,792,000	GQ-SBURAJ50CHL ¥1,327,000
 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CMV ¥2,133,000	GQ-SBURAJ50CML ¥1,580,000
 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPV ¥2,476,000	GQ-SBURAJ50CPL ¥1,834,000

ロングライフモデルⅢ

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅢ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	ロングライフモデルⅢ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
— オプションなし		GQ-SBURAJ50CHF ¥3,118,000	GQ-SBURAJ50CHE ¥2,647,000
 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURAJ50CFM ¥5,289,000	GQ-SBURAJ50CFE ¥4,198,000
 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURAJ50CPF ¥6,442,000	GQ-SBURAJ50CFE ¥5,072,000

〈システム装置および

内蔵オプション編〉から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

-----はAC200Vラインを示します

電源設備
〔AC200V, L6-30Rコンセント〕

バイパスボックス
〔保守用〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

・バイパスボックスを接続することで、システム装置の電源をオフにすることなくUPSを保守交換することが可能になります。
ただし、GG-SBURAJ50Cxxに接続する場合、出力コンセントはバイパスボックスの出力コンセントを使用するため、GG-SBURAJ50Cxxの機能であるコンセントグループ毎の出力制御は実行できません。
バイパスボックスの出力コンセントは、GG-SBURAJ50Cxxのコンセントグループ2 (NEMA L6-30) の出力ON/OFFに同期します。

表1 バイパスボックス形名・価格リスト

		おまかせ安心モデルⅡ 24			おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GG-SBURAHB52NNP ¥145,000	GG-SBURAHB52NNQ ¥161,000	GG-SBURAHB52NNR ¥177,000	GG-SBURAHB52NNS ¥236,000	GG-SBURAHB52NNT ¥260,000
		おまかせ安心モデルⅡ			おまかせ安心ロングライフモデルⅡ	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GG-SBURAHB52NNG ¥134,000	GG-SBURAHB52NNH ¥147,000	GG-SBURAHB52NNJ ¥160,000	GG-SBURAHB52NNK ¥216,000	GG-SBURAHB52NNM ¥236,000
		おまかせ安心モデル			おまかせ安心ロングライフモデル	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GG-SBURAHB52NN3 ¥134,000	GG-SBURAHB52NN4 ¥147,000	GG-SBURAHB52NN5 ¥160,000	GG-SBURAHB52NN6 ¥216,000	GG-SBURAHB52NN7 ¥236,000
		標準モデル		ロングライフモデルⅡ	ロングライフサポートモデル	
無償保証期間		1年		3年	3年	
形名・価格		GG-SBURAHB52NNA ¥107,000		GG-SBURAHB52NNV ¥173,000	GG-SBURAHB52NNL ¥128,000	
		標準モデルⅡ			ロングライフモデルⅢ	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GG-SBURAHB52NNB ¥122,000	GG-SBURAHB52NNC ¥129,000	GG-SBURAHB52NND ¥137,000	GG-SBURAHB52NNE ¥188,000	GG-SBURAHB52NNF ¥203,000

電源ケーブル抜け防止金具
(GV-AU1PFKT) ¥16,000

・ラック横置き搭載時は、本ブラケットが必要です。
・ラック横置き搭載は、ラック側面に搭載します。(操作上2U必要です。2Uに左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット
〔ラック横置き搭載固定用金具〕
(GG-AU9PDUBK) ¥16,000

・ラック横置き搭載時は、本ブラケットが必要です。
・ラック背面を1U占有します。

選択

電源ケーブル
〔AC200V, 4.26m〕
(GV-LG1042N) ¥11,000

・コンセントボックスユニット (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-20P/1EC60320-C19

電源ケーブル
〔AC200V, 4.5m〕
(GV-LG1045N) ¥18,000

・コンセントボックスユニット (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-30P/1EC60320-C19

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 6口, プレーカスイッチ付き〕
(GV-AG1206) ¥40,000

・インレット (1EC60320-C20)、アウトレット (1EC60320-C13x4, 1EC60320-C19x2)
・システム装置 (AC200V) モデルと無停電電源装置 (GG-BURA5002xxx) 接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・横置き搭載はラック背面のサイドを12U分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

-----システム装置へ (AC200V)

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 7口, プレーカスイッチ付き〕
(GV-AG1207) ¥40,000

・インレット (1EC60320-C20)、アウトレット (1EC60320-C13x7)
・システム装置 (AC200V) モデルと無停電電源装置 (GG-BURA5002xxx) 接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・横置き搭載はラック背面のサイドを12U分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

-----システム装置へ (AC200V)

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 4口〕
(GG-AG9PDU200V4) ¥40,000

・スカブラグ (L6-30P) [電源ケーブル付 (4.4m)]、アウトレット (1EC60320-C13x4)
・システム装置 (AC200V) モデルと無停電電源装置 (GG-BURA5002xxx) 接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・横置き搭載はラック背面のサイドを11U分使用します。(最上段1U/最下段2Uは搭載不可)
・ラック背面に連続横置き搭載の場合、1Uの空きが必要です。(2Uの空きを推奨)
・横置き搭載時は、最下段1Uは搭載不可となります。
・定格電流は、24A以内

-----システム装置へ (AC200V)

システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

PowerChute Network Shutdown 4.3 for Windows & Linux (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLS430) ¥17,300

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows & Linux (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLS420) 【在庫限り】 ¥17,000

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows & Linux (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLS400) 完売しました

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLS320) 完売しました

PowerChute Network Shutdown 4.3 for Virtualization (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLE430) ¥63,200

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLE420) 【在庫限り】 ¥62,000

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLE400) 完売しました

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス]
(GGS-VSU7BLE320) 完売しました

*2:<PowerChute Network Shutdown>

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.3 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS430)のバージョンは、v4.3です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS420)のバージョンは、v4.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.3 for Virtualization (GGS-VSU7BLE430)のバージョンは、v4.3です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (GGS-VSU7BLE420)のバージョンは、v4.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (GGS-VSU7BLE400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (GGS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。

<システム装置および
内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)


ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

無停電電源装置セット [5000VA/3500W(AC200V用)] RoHS II 準拠

-----はAC200Vラインを示します



おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHR ¥2,223,000	G0-SBURA5002CHO ¥1,784,000	G0-SBURA5002CHP ¥1,641,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMR ¥3,707,000	G0-SBURA5002CMQ ¥2,655,000	G0-SBURA5002CMP ¥2,487,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPR ¥4,554,000	G0-SBURA5002CPQ ¥3,206,000	G0-SBURA5002CPP ¥3,015,000

おまかせ安心モデル II

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHJ ¥2,043,000	G0-SBURA5002CHH ¥1,641,000	G0-SBURA5002CHG ¥1,533,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMJ ¥3,497,000	G0-SBURA5002CMH ¥2,486,000	G0-SBURA5002CMG ¥2,361,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPJ ¥4,313,000	G0-SBURA5002CPH ¥3,013,000	G0-SBURA5002CPG ¥2,870,000

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CH5 ¥1,965,000	G0-SBURA5002CH4 ¥1,579,000	G0-SBURA5002CH3 ¥1,487,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CM5 ¥3,419,000	G0-SBURA5002CM4 ¥2,424,000	G0-SBURA5002CM3 ¥2,314,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CP5 ¥4,235,000	G0-SBURA5002CP4 ¥2,951,000	G0-SBURA5002CP3 ¥2,823,000

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHA ¥988,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMA ¥1,186,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPA ¥1,384,000

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

標準モデルⅡ

セット内訳	年数	標準モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	標準モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	標準モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHD ¥1,933,000	G0-SBURA5002CHC ¥1,553,000	G0-SBURA5002CHB ¥1,468,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMD ¥3,366,000	G0-SBURA5002CMC ¥2,382,000	G0-SBURA5002CMB ¥2,284,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPD ¥4,162,000	G0-SBURA5002CPC ¥2,893,000	G0-SBURA5002CPB ¥2,781,000

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHT ¥3,279,000	G0-SBURA5002CHS ¥2,773,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMT ¥5,496,000	G0-SBURA5002CMS ¥4,362,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPT ¥6,758,000	G0-SBURA5002CPS ¥5,315,000

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHM ¥3,028,000	G0-SBURA5002CHK ¥2,558,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMM ¥5,202,000	G0-SBURA5002CMK ¥4,110,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPM ¥6,420,000	G0-SBURA5002CPK ¥5,025,000

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CH7 ¥2,919,000	G0-SBURA5002CH6 ¥2,464,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CM7 ¥5,092,000	G0-SBURA5002CM6 ¥4,016,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CP7 ¥6,311,000	G0-SBURA5002CP6 ¥4,932,000

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ	ロングライフサポートモデル
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHV ¥1,601,000	G0-SBURA5002CHL ¥1,186,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMV ¥1,921,000	G0-SBURA5002CML ¥1,423,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPV ¥2,242,000	G0-SBURA5002CPL ¥1,661,000

ロングライフモデルⅢ

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅢ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	ロングライフモデルⅢ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		G0-SBURA5002CHF ¥2,872,000	G0-SBURA5002CHE ¥2,424,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		G0-SBURA5002CMF ¥5,018,000	G0-SBURA5002CME ¥3,953,000
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		G0-SBURA5002CPF ¥6,208,000	G0-SBURA5002CPE ¥4,844,000

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

-----はAC200Vラインを示します


電源設備
[AC200V, L6-30Rコンセント]

バイパスボックス
〔保守用〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

・バイパスボックスを接続することで、システム装置の電源をオフにすることなくUPSを保守交換することが可能になります。

表1 バイパスボックス形名・価格リスト

		おまかせ安心モデルII 24			おまかせ安心ロングライフモデルII 24	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GO-SBURAHB52NNP ¥145,000	GO-SBURAHB52NNQ ¥161,000	GO-SBURAHB52NNR ¥177,000	GO-SBURAHB52NNS ¥236,000	GO-SBURAHB52NNT ¥260,000
		おまかせ安心モデルII			おまかせ安心ロングライフモデルII	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GO-SBURAHB52NNG ¥134,000	GO-SBURAHB52NNH ¥147,000	GO-SBURAHB52NNJ ¥160,000	GO-SBURAHB52NNK ¥216,000	GO-SBURAHB52NNM ¥236,000
		おまかせ安心モデル			おまかせ安心ロングライフモデル	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GO-SBURAHB52NN3 ¥134,000	GO-SBURAHB52NN4 ¥147,000	GO-SBURAHB52NN5 ¥160,000	GO-SBURAHB52NN6 ¥216,000	GO-SBURAHB52NN7 ¥236,000
		標準モデル	ロングライフモデルII	ロングライフサポートモデル		
無償保証期間		1年	3年	3年		
形名・価格		GO-SBURAHB52NNA ¥107,000	GO-SBURAHB52NNV ¥173,000	GO-SBURAHB52NNL ¥128,000		
		標準モデルII			ロングライフモデルIII	
無償保証期間		3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格		GO-SBURAHB52NNB ¥122,000	GO-SBURAHB52NNC ¥129,000	GO-SBURAHB52NND ¥137,000	GO-SBURAHB52NNE ¥188,000	GO-SBURAHB52NNF ¥203,000



電源ケーブル抜け防止金具
(GV-AU1PFKT) ¥16,000

・ラック横置き搭載時は、本ブラケットが必要です。
・ラック横置き搭載は、ラック側面に搭載します。(操作上2U必要です。2Uに左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット
〔ラック横置き搭載固定用金具〕
(GG-AU9PDUBK) ¥16,000

・ラック横置き搭載時は、本ブラケットが必要です。
・ラック背面に1U占有します。

選択

電源ケーブル
〔AC200V, 4.26m〕
(GV-LG1042N) ¥11,000

・コンセントボックスユニット (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-20P/1EC60320-C19

電源ケーブル
〔AC200V, 4.5m〕
(GV-LG1045N) ¥18,000

・コンセントボックスユニット (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-30P/1EC60320-C19

選択

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 6口, プレーカスイッチ付き〕
(GV-AG1206) ¥40,000

・インレット (1EC60320-C20), アウトレット (1EC60320-C13x4, 1EC60320-C19x2)
・システム装置 (AC200V) モデルと無停電電源装置 (GO-BURA5002xxx) 接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・横置き搭載はラック背面のサイドを12U分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 7口, プレーカスイッチ付き〕
(GV-AG1207) ¥40,000

・インレット (1EC60320-C20), アウトレット (1EC60320-C13x7)
・システム装置 (AC200V) モデルと無停電電源装置 (GO-BURA5002xxx) 接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・横置き搭載はラック背面のサイドを12U分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 4口〕
(GG-AG9PDU200V4) ¥40,000

・スカブラグ (L6-30P) [電源ケーブル付 (4.4m)], アウトレット (1EC60320-C13x4)
・システム装置 (AC200V) モデルと無停電電源装置 (GO-BURA5002xxx) 接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・横置き搭載はラック背面のサイドを11U分使用します。(最上段1U/最下段2Uは搭載不可)
・ラック背面に連続横置き搭載の場合、1Uの空きが必要です。(2Uの空きを推奨)
・横置き搭載時は、最下段1Uは搭載不可となります。
・定格電流は、24A以内

システム装置へ
(AC200V)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows & Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLS420) 【在庫限り】 ¥17,000

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows & Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLS400) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLS320) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLE420) 【在庫限り】 ¥62,000

PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLE400) **完売しました**

PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア,1ライセンス〕
(GGS-VSU7BLE320) **完売しました**

*2: <PowerChute Network Shutdown>

- ・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.2 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS420)のバージョンは、v4.2です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS400)のバージョンは、v4.0です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (GGS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.2 for Virtualization (GGS-VSU7BLE420)のバージョンは、v4.2です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (GGS-VSU7BLE400)のバージョンは、v4.0です。
- ・ PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (GGS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。


＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)
ラックキャビネット (16U)
ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]
静音化ラックキャビネット (38U)
ラックキャビネット (42U)

無停電電源装置セット [5000VA/3500W(AC200V用)] RoHS II 非準拠



おまかせ安心モデル II 24

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II 24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II 24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II 24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport]		GQ-SBURA5000CHR 完売しました	GQ-SBURA5000CHQ 完売しました	GQ-SBURA5000CHP 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CMR 完売しました	GQ-SBURA5000CMQ 完売しました	GQ-SBURA5000CMP 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CPR 完売しました	GQ-SBURA5000CPQ 完売しました	GQ-SBURA5000CPP 完売しました

おまかせ安心モデル II

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル II (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル II (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル II (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport]		GQ-SBURA5000CHJ 完売しました	GQ-SBURA5000CHH 完売しました	GQ-SBURA5000CHG 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CMJ 完売しました	GQ-SBURA5000CMH 完売しました	GQ-SBURA5000CMG 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CPJ 完売しました	GQ-SBURA5000CPH 完売しました	GQ-SBURA5000CPG 完売しました

おまかせ安心モデル

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport]		GQ-SBURA3000CH5 完売しました	GQ-SBURA5000CH4 完売しました	GQ-SBURA5000CH3 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CM5 完売しました	GQ-SBURA5000CM4 完売しました	GQ-SBURA5000CM3 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CP5 完売しました	GQ-SBURA5000CP4 完売しました	GQ-SBURA5000CP3 完売しました

標準モデル

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, Iport]		GQ-SBURA5000CHA 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CMA 完売しました
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CPA 完売しました

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)




ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]




静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)




おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHT 完売しました	GQ-SBURA5000CHS 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CMT 完売しました	GQ-SBURA5000CMS 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CPT 完売しました	GQ-SBURA5000CPS 完売しました




おまかせ安心ロングライフモデルⅡ

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHM 完売しました	GQ-SBURA5000CHK 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CMM 完売しました	GQ-SBURA5000CMK 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CPM 完売しました	GQ-SBURA5000CPK 完売しました

おまかせ安心ロングライフモデル

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CH7 完売しました	GQ-SBURA5000CH6 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CM7 完売しました	GQ-SBURA5000CM6 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CP7 完売しました	GQ-SBURA5000CP6 完売しました

ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル

セット内訳	年数	ロングライフモデルⅡ	ロングライフサポートモデル
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHV 完売しました	GQ-SBURA5000CHL 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x1台		GQ-SBURA5000CMV 完売しました	GQ-SBURA5000CML 完売しました
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーボックス x2台		GQ-SBURA5000CPV 完売しました	GQ-SBURA5000CPL 完売しました

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置〈タワータイプ用〉等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

はAC200Vラインを示します


電源設備
[AC200V, L6-30Rコンセント]

バイパスボックス
〔保守用〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

・バイパスボックスを接続することで、システム装置の電源をオフにすることなくUPSを保守
交換することが可能になります。

表1 バイパスボックス形名・価格リスト

おまかせ安心モデルⅡ24				おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24	
無償保証期間	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNP 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNQ 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNR 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNS 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNT 完売しました
おまかせ安心モデルⅡ				おまかせ安心ロングライフモデルⅡ	
無償保証期間	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNG 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNH 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNJ 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNK 完売しました	GQ-SBURAHBSNNNM 完売しました
おまかせ安心モデル				おまかせ安心ロングライフモデル	
無償保証期間	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNN3 完売しました	GQ-SBURAHBSNNN4 完売しました	GQ-SBURAHBSNNN5 完売しました	GQ-SBURAHBSNNN6 完売しました	GQ-SBURAHBSNNN7 完売しました
標準モデル		ロングライフモデルⅡ		ロングライフサポートモデル	
無償保証期間	1年	無償保証期間	3年	無償保証期間	3年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNA 完売しました	形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNV 完売しました	形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNL 完売しました



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサー・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編


ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)



*2: <PowerChute Network Shutdown>

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Windows and Linux (GQS-VSU7BLS400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)のバージョンは、v3.0.1です。
- ・PowerChute Network Shutdown 4.0 for Virtualization (GQS-VSU7BLE400)のバージョンは、v4.0です。
- ・PowerChute Network Shutdown 3.2 for Virtualization (GQS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。
- ・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)のバージョンは、v3.0.1です。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

PowerChute Business Edition 対応表

		9.0.1	9.0.1	9.1.1	10.0
標準モデル	RS440 xM		○	○	○
	TS10 xM1, RS110 xM1, NS10 xM1, NS110 xM1		○	○	○
	RS210-h xM2, RS220-h xM2	○	○	○	○
	TS10-h xM2, TS20 xM2, RS110-h xM2, TS20 xM2, RS210 xM2, RS220 xM2, RS220-s xM2		○	○	○
	TS10 xN, RS110 xN		○	○	○
	TS20 xN, RS210 xN, RS220 xN, RS440 xN		○	○	○
	RS210 xN1, RS220 xN1		○	○	○
	RS440 xN1			○	○
	RS210 xN2, RS220 xN2, NS220 xN2, TS20 xN2		○	○	○
長期保守対応モデル	TS10 xM1, RS110 xM1		○	○	○
	TS10 xN, RS110 xN, TS20 xN		○	○	○
	RS210 xN, RS220 xN		○	○	○
	RS210 xN1, RS220 xN1, NS220 xN1		○	○	○
	RS210 xN2, RS220 xN2, NS220 xN2, TS20 xN2		○	○	○

PowerChute Network Shutdown 対応表

		GHS-VSUU P86	GGS-VSU7 BLS30N	GGS-VSU7 BLS301	GGS-VSU7 BLS320	GGS-VSU7 BLS400	GGS-VSU7 BLS420	GGS-VSU7 BLS430	GHS-VSUU P87	GGS-VSU7 BLE30N	GGS-VSU7 BLE301	GGS-VSU7 BLE320	GGS-VSU7 BLE400	GGS-VSU7 BLE420	GGS-VSU7 BLE430
標準モデル	RS440 xM			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	TS10 xM1, RS110 xM1, NS10 xM1, NS110 xM1			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	RS210-h xM2, RS220-h xM2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TS10-h xM2, TS20 xM2, RS110-h xM2, TS20 xM2, RS210 xM2, RS220 xM2, RS220-s xM2			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	TS10 xN, RS110 xN				○	○	○	○				○	○	○	○
	TS20 xN, RS210 xN, RS220 xN, RS440 xN			○	○	○	○	○				○	○	○	○
	RS210 xN1, RS220 xN1			○	○	○	○	○				○	○	○	○
	RS440 xN1							○							○
	RS210 xN2, RS220 xN2, NS220 xN2			○	○	○	○	○				○	○	○	○
	TS20 xN2				○	○	○	○				○	○	○	○
長期保守対応モデル	TS10 xM1, RS110 xM1		○	○	○	○				○	○	○	○		
	TS10 xN, RS110 xN				○	○	○	○				○	○	○	○
	RS210 xN, RS220 xN			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	TS20 xN			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	RS210 xN1, RS220 xN1, NS220 xN1			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	RS210 xN2, RS220 xN2, NS220 xN2			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
TS20 xN2				○	○	○	○				○	○	○	○	

Power Monitor H 対応表

		GHS-VSUU P94	GHS-VSUU P95	GVS-ESU9 K062	GVS-VS U7K071	GVS-ESU9 PP3C1N1	GVS-ESU9 PH1NH1	GVS-ESU9 PH1NH2
標準モデル	RS210-h xM2, RS220-h xM2	○	○	○	○	○	○	○
	TS10-h xM2, TS20 xM2, RS110-h xM2, TS20 xM2, RS210 xM2, RS220 xM2, RS220-s xM2, NS220 xM2, NS220-s xM2	○	○	○		○	○	○

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

[Redundant構成UPS組み合わせ表]

【○:可 ×:否】

	GQ-SBURA 500xxxx	GQ-SBURAJ 50Cxx	GQ-SBURA300xxxx		GQ-SBURA 150xxxx	GQ-SBURA 120xxxx	GQ-SBUTA 150xxxx	GQ-SBUTA 100xxxx	GQ-SBUTA 075xxxx
			200V	100V					
GQ-SBURA500xxxx	○	×	×	×	×	×	×	×	×
GQ-SBURAJ50Cxx	×	○	×	×	×	×	×	×	×
GQ-SBURA 300xxxx	200V	×	○	×	×	×	×	×	×
	100V	×	×	○	×	×	×	×	×
GQ-SBURA150xxxx	×	×	×	×	○	×	×	×	×
GQ-SBURA120xxxx	×	×	×	×	×	○	×	×	×
GQ-SBUTA150xxxx	×	×	×	×	×	×	○	×	×
GQ-SBUTA100xxxx	×	×	×	×	×	×	×	○	×
GQ-SBUTA075xxxx	×	×	×	×	×	×	×	×	○

[Advanced構成UPS組み合わせ表]

【○:可 ×:否】

	GQ-SBURA 500xxxx	GQ-SBURAJ 50Cxx	GQ-SBURA300xxxx		GQ-SBURA 150xxxx	GQ-SBURA 120xxxx	GQ-SBUTA 150xxxx	GQ-SBUTA 100xxxx	GQ-SBUTA 075xxxx
			200V	100V					
GQ-SBURA500xxxx	○	×	×	×	×	×	×	×	×
GQ-SBURAJ50Cxx	×	○	○	○	○	○	○	○	○
GQ-SBURA 300xxxx	200V	×	○	○	○	○	○	○	○
	100V	×	○	○	○	○	○	○	○
GQ-SBURA150xxxx	×	○	○	○	○	○	○	○	○
GQ-SBURA120xxxx	×	○	○	○	○	○	○	○	○
GQ-SBUTA150xxxx	×	○	○	○	○	○	○	○	○
GQ-SBUTA100xxxx	×	○	○	○	○	○	○	○	○
GQ-SBUTA075xxxx	×	○	○	○	○	○	○	○	○