

# 4. オプション一覧

HA8000/20W AD, BD, GD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 AD	20 BD	20 GD
メモリーボード	GS-IJ72562DEX	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	256MB(256Mx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
メモリーボード	GS-IJ75122DEX	¥25,200 (税抜)¥24,000	¥166 (税抜)¥158	¥123 (税抜)¥117	512MB(256Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IJ701G2DEX	¥58,800 (税抜)¥56,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IJ702G2DEX	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
拡張ボード	SCSIボードセット	GS-SCS7361AEX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1F+1R SCSI(Wide)ケーブル付き	-		
SCSIボード	GS-CS7361EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1F+1R	-			
LANボード	GS-CN7240EX	¥10,500 (税抜)¥10,000	¥70 (税抜)¥67	¥53 (税抜)¥50	PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T	-			
	GS-CN7540EX	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-			
	GS-CN6550EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-			
	GS-CN7570EX	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),10-ブザイ,1000BASE-T	-			
	GS-CN7620EX	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-			
SVPボードセット	GS-SCM77001UEX	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サーバ電源ユニット + SVPR1000の別売付き	-			
	GS-SCM7800AEX	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,サーバ電源ユニット + SVPR1000の別売 + リモート管理機能付き	-			
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスクセット	GS-SUH7120TAEX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	7.5インチ SATA,120GB,7200r/min 1/2インチ SATA,160GB,7200r/min	-		
	GS-SUH7160TAEX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.5インチ SATA,160GB,7200r/min 1/2インチ SATA,250GB,7200r/min	-			
	GS-SUH7250TAEX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.5インチ SATA,250GB,7200r/min 1/2インチ SATA,120GB,7200r/min	-			
	GS-SUH7120TAEX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	7.5インチ SATA,120GB,7200r/min 1/2インチ SATA,160GB,7200r/min	-			
	GS-SUH7160TAEX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.5インチ SATA,160GB,7200r/min 1/2インチ SATA,250GB,7200r/min	-			
	GS-SUH7250TAEX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.5インチ SATA,250GB,7200r/min 1/2インチ SATA,120GB,7200r/min	-			
	GS-SUH7120TAEX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	7.5インチ SATA,120GB,7200r/min 1/2インチ SATA,160GB,7200r/min	-			
	GS-SUH7160TAEX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.5インチ SATA,160GB,7200r/min 1/2インチ SATA,250GB,7200r/min	-			
	GS-SUH7250TAEX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.5インチ SATA,250GB,7200r/min 1/2インチ SATA,120GB,7200r/min	-			
内蔵CD-ROMセット	GS-SUC5348BEX	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥158 (税抜)¥150	¥123 (税抜)¥117	厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7090EX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	黒			
内蔵光磁気ディスクセット	GS-SUM5643BEX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換1枚付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72) [おまかせ 安心パック(3年)用]	GS-SUD77343RF3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77343RD3EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77343R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77343QF3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77343QD3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77343Q03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD77343N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77343M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77343Q03EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵DATAセット (DAT72) [ドライブメーカー別標準パック用]	GS-SUD77343RFWEX	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77343RDWEX	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77343R0WEX	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77343QFWEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77343QDWEEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77343Q0WEEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD77343N0WEEX	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77343M0WEEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77343Q00WEEX	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7.5(HS-4/170S)x10巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※4桁)	システム装置			
			維持保守	出張修理			20 AD	20 BD	20 GD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>										
内蔵 D A T セット (DAT72) 【ドライブオプション付 標準付】用	GS-SUD77343RFOEX GS-SUD77343RFO	¥381,150 (税別)¥363,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77343RDOEX GS-SUD77343RDO	¥304,500 (税別)¥290,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77343R00EX GS-SUD77343R00	¥238,350 (税別)¥227,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUD77343FOEX GS-SUD77343FO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77343DOEX GS-SUD77343DO	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD7734300EX GS-SUD7734300	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUD77343N00EX GS-SUD77343N00	¥219,450 (税別)¥209,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77343M00EX GS-SUD77343M00	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77343000EX GS-SUD77343000	¥120,750 (税別)¥115,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒				
	内蔵 A I T セット (AIT-2) 【おまかせ 安心付】(3年)用	GS-SUS75013RF3EX GS-SUS75013RD3EX	¥590,100 (税別)¥562,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
		GS-SUS75013R03EX GS-SUS75013QF3EX	¥513,450 (税別)¥489,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
		GS-SUS75013R03EX GS-SUS75013QF3EX	¥447,300 (税別)¥426,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUS75013QF3EX GS-SUS75013QD3EX		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75013QD3EX GS-SUS75013Q03EX		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GS-SUS75013N03EX GS-SUS75013M03EX		¥428,400 (税別)¥408,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013M03EX GS-SUS75013Q03EX		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUS75013Q03EX GS-SUS75013R0WEX		¥312,900 (税別)¥298,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒				
GS-SUS75013R0WEX GS-SUS75013RFWEX		¥485,100 (税別)¥462,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75013RDWEX GS-SUS75013RDW		¥408,450 (税別)¥389,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUS75013R0WEX GS-SUS75013QF0WEX		¥342,300 (税別)¥326,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUS75013QF0WEX GS-SUS75013QF0W		完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUS75013QD0WEX GS-SUS75013QD0W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUS75013Q00WEX GS-SUS75013Q00W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
GS-SUS75013N00WEX GS-SUS75013N00W	¥323,400 (税別)¥308,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013M00WEX GS-SUS75013M00W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00EX	¥207,900 (税別)¥198,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾉ(SDX2-50C)x10巻付き	黒					
GS-SUS75013RF0EX GS-SUS75013RF0	¥432,600 (税別)¥412,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUS75013RD0EX GS-SUS75013RD0	¥355,950 (税別)¥339,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUS75013R00EX GS-SUS75013R00	¥289,800 (税別)¥276,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUS75013QF0EX GS-SUS75013QF0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUS75013QD0EX GS-SUS75013QD0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
GS-SUS75013N00EX GS-SUS75013N00	¥270,900 (税別)¥258,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013M00EX GS-SUS75013M00	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00	¥155,400 (税別)¥148,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒					
<b>ディスプレイ装置</b>										
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完売しました。			15型ｶﾞｰﾝﾌﾟﾚﾝ, 640x480 - 1280x1024ドｯﾄ, 省電力対応	白				
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税別)¥47,000	¥350 (税別)¥333	¥263 (税別)¥250	15型TFTｶﾞｰ, 640x480 - 1024x768ドｯﾄ, 省電力対応	白				
	PC-DT3158	完売しました。			15型TFTｶﾞｰ, 640x480 - 1024x768ドｯﾄ, 省電力対応	白				
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税別)¥52,000	¥394 (税別)¥375	¥297 (税別)¥283	17型TFTｶﾞｰ, 640x480 - 1280x1024ドｯﾄ, 省電力対応	白				
	PC-DTA17ASXN	完売しました。			17型TFTｶﾞｰ, 640x480 - 1280x1024ドｯﾄ, 省電力対応	白				
	PC-DT3171	完売しました。			17型TFTｶﾞｰ, 640x480 - 1280x1024ドｯﾄ, 省電力対応	白				

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			20 AD	20 BD	20 GD
<b>外付け装置</b>									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	キレネットタイプ、デジノ搭載なし SCSケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161	¥81,900 (税抜)¥78,000	¥517 (税抜)¥492	¥385 (税抜)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524	¥69,300 (税抜)¥66,000	¥438 (税抜)¥417	¥333 (税抜)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps(1000BASE-T))	-			
<b>ケーブル</b>									
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-			
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-			
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル(光ケーブル), 5.0m マルチモードファイバ(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル(光ケーブル), 10.0m マルチモードファイバ(1000BASE-SX)用	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS1/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-			
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	コントロールユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-			
<b>無停電電源装置</b>									
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUK7075A03	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, キレネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7075S23	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, キレネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7100A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キレネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7100S23	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キレネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7150A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キレネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7150S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キレネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
無停電電源装置 [ドライブキャビネット /標準ケーブル用]	GH-SBUK7075A	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7075S2	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7100A	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7100S2	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
	GH-SBUK7150A	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒			
	GH-SBUK7150S2	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒			
無停電電源装置 [ドライブキャビネット /おまかせ安心ケーブル (3年)標準ケーブル用]	GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, キレネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHのケーブル付き	-			
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSケーブル2ポート拡張用ボード GH-SBUx7xxx用	-			
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSケーブル8ポート拡張用ユニット, ラックキレネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxx用	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUx7xxx用	-			
PowerMonitorソフトウェア	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアインストール, 10デバイス GH-SBUx9150用	-			
<b>その他</b>									
コンソール切替 ユニット(4ポート用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4ポート用	黒			
コンソール切替 ユニット(8ポート用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8ポート用	黒			

HA8000/30W AD, BD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			30 AD	30 BD
メモリーボード	GS-IJ72562DEX GS-IJ72562D	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	256MB(256Mx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-		
メモリーボード	GS-IJ75122DEX GS-IJ75122D	¥25,200 (税抜)¥24,000	¥166 (税抜)¥158	¥123 (税抜)¥117	512MB(256Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-IJ701G2DEX GS-IJ701G2D	¥58,800 (税抜)¥56,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-		
	GS-IJ702G2DEX GS-IJ702G2D	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-		
拡張ボード	SCSIボードセット GS-SCS7361AEX GS-SCS7361A	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1F+1R SCSI(Wide)ケーブル付き	-		
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1F+1R	-		
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240	¥10,500 (税抜)¥10,000	¥70 (税抜)¥67	¥53 (税抜)¥50	PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T	-		
	GS-CN7540EX GS-CN7540	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-		
	GS-CN6550EX GS-CN6550	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-		
	GS-CN7570EX GS-CN7570	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),10-ブザイ,1000BASE-T	-		
	GS-CN7620EX GS-CN7620	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-		
SVPボードセット	GS-SCM77001WEX GS-SCM77001W	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サビレス設計 電源ユニット + SVPリファクタリング付き	-		
システム装置内蔵デバイス	内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120TBEX GS-SUH7160TBEX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	シリアルATA,120GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-	
	GS-SUH7250TBEX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	シリアルATA,250GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-		
	GS-SUH7120TBEX GS-SUH7120TB	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	シリアルATA,120GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-		
	GS-SUH7160TBEX GS-SUH7160TB	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	シリアルATA,160GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-		
	GS-SUH7250TBEX GS-SUH7250TB	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	シリアルATA,250GB,7200r/min シリアルATA 1/Fケーブル付き	-		
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5524CEX	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥158 (税抜)¥150	¥123 (税抜)¥117	薄型CD-ROM:ATAPI,650MB,24倍速 IDE変換基板付き	黒		
内蔵DVD-RAM	GS-UV7090EX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	黒		
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643CEX GS-SUM5643C	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB ケーブル付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GS-SUD77333RF3EX GS-SUD77333RD3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77333R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77333Q3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77333Q3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77333Q03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77333N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77333M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77333O03EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72) [ドライブキャパシティ 標準保証用]	GS-SUD77333RF1WEX GS-SUD77333RF1W	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77333RD1WEX GS-SUD77333RD1W	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77333R01WEX GS-SUD77333R01W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77333Q1WEX GS-SUD77333Q1W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77333O1WEX GS-SUD77333O1W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77333Q01WEX GS-SUD77333Q01W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77333N01WEX GS-SUD77333N01W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77333M01WEX GS-SUD77333M01W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77333O01WEX GS-SUD77333O01W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			30 AD	30 BD
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵D A Tセット (DAT2) 〔ドライブキャパシティ/標準容量〕	GS-SUD77333RFOEX GS-SUD77333RFO	¥381,150 (税別)¥363,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77333RDOEX GS-SUD77333RDO	¥304,500 (税別)¥290,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77333R00EX GS-SUD77333R00	¥238,350 (税別)¥227,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77333QF0EX GS-SUD77333QF0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77333QD0EX GS-SUD77333QD0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77333000EX GS-SUD77333000	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77333N00EX GS-SUD77333N00	¥219,450 (税別)¥209,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77333M00EX GS-SUD77333M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77333000EX GS-SUD77333000	¥120,750 (税別)¥115,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		
	<b>ディスプレイ装置</b>							
ディスプレイ装置								
	PC-DC5203A	完了しました。			15型超-ワイド液晶, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置								
	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税別)¥47,000	¥350 (税別)¥333	¥263 (税別)¥250	15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白		
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー, 640x480 ~ 1024x768ドット, 省電力対応	白		
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税別)¥52,000	¥394 (税別)¥375	¥297 (税別)¥283	17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白		
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー, 640x480 ~ 1280x1024ドット, 省電力対応	白		
<b>外付け装置</b>								
バックアップ キャビネットセット								
	GS0BS202-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	キャビネットタイプ, デバイス搭載なし SCSIケーブル(UL160)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	バックアップデバイス搭載用キャビネット SCSIケーブル, ラック搭載ユニット, ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
	GS0BS202-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	バックアップデバイス搭載用キャビネット(2台目増設用) SCSIケーブル, ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
スイッチングHUB								
	GH-BH75001	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161	¥81,900 (税別)¥78,000	¥517 (税別)¥492	¥385 (税別)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524	¥69,300 (税別)¥66,000	¥438 (税別)¥417	¥333 (税別)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T	¥99,750 (税別)¥95,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
<b>ケーブル</b>								
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)								
	GH-LN7E05	¥1,890 (税別)¥1,800	-	-	5メートル RJ45イーサネットケーブル, 5m	-		
	GH-LN7E10	¥2,940 (税別)¥2,800	-	-	5メートル RJ45イーサネットケーブル, 10m	-		
	GH-LN7E20	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	5メートル RJ45イーサネットケーブル, 20m	-		
Fibre Channel ケーブル								
	GH-LA7505	¥36,750 (税別)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル(光ケーブル), 5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510	¥52,500 (税別)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル(光ケーブル), 10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル								
	GH-LT7110	¥4,200 (税別)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	*1	*1
UPS接続ケーブル								
	GH-LU7100	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル								
	GH-LV7300	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	*1	*1
キーボード/マウス 延長ケーブル								
	GH-LK7300	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-	*1	*1
PS2KB/マウス /CRTケーブル								
	GH-LVK7103	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-		
<b>無停電電源装置</b>								
無停電電源装置 〔おまかせ 安心型 3年用〕								
	GH-SBUK7075A03	¥97,650 (税別)¥93,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, キャビネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7075S23	¥97,650 (税別)¥93,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, キャビネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7100A03	¥130,200 (税別)¥124,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, キャビネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7100S23	¥130,200 (税別)¥124,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, キャビネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150A03	¥160,650 (税別)¥153,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, キャビネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S23	¥160,650 (税別)¥153,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, キャビネットタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税別)¥190,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税別)¥190,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税別)¥393,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税別)¥393,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
無停電電源装置 〔ドライブキャパシティ/標準容量〕								
	GH-SBUK7075A	¥61,950 (税別)¥59,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7075S2	¥61,950 (税別)¥59,000	¥359 (税別)¥342	¥271 (税別)¥258	750VA/500W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7100A	¥82,950 (税別)¥79,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7100S2	¥82,950 (税別)¥79,000	¥490 (税別)¥467	¥368 (税別)¥350	1000VA/670W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150A	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2	¥103,950 (税別)¥99,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	1200VA/980W, キャビネットタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215A	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2	¥135,450 (税別)¥129,000	¥822 (税別)¥783	¥622 (税別)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税別)¥282,000	¥1,829 (税別)¥1,742	¥1,373 (税別)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			30 AD	30 BD
<b>無停電電源装置</b>								
無停電電源装置 [トラリアンキバクン行] / [おまかせ安心行] / (3年)標準行]用]	GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キビネットタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHのライン付	-		
	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックラックタイプ UPS接続ケーブル(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHのライン付	-	*1	*1
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPS(ラック用)拡張ボード GH-SBUx7xxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPS(ラック用)拡張ユニット,ラックキビネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxx用	-		
PowerChute Business Edition PowerMonitorHのライン付	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUx7xxx用	-		
	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアのライン付用,1051x15x GH-SBUx9150用	-		
<b>ラック関連</b>								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ラック用)メタルタイプ, ラックキビネット(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ラック用)メタルタイプ, ラックキビネット(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(黒)(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(黒)(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(黒)(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ラックキビネットタイプ	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用) ラックキビネットタイプ	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
ブラックパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	*1	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	*1	*1
K Bマウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード,マウス収納用ユニット キーボード(PS2)[白] + マウス(PS2)[白]付き	黒	*1	*1
HUB収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチングHUB(GH-BH7524, GH-BH7626T)収納用	黒	*1	*1
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチングHUB(GH-BH75001, GH-BH75161)収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アウトレット6口,ブレーカスイッチ付き	黒	*1	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイレイアウト装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイレイアウト装置(PC-DT3171)収納用ユニット	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイレイアウト装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN)収納用ユニット	黒	*1	*1
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイレイアウト装置(PC-DT3158)収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納用ディスプレイ,1U	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納用ディスプレイ,1U 8インチ切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納用ディスプレイ,1U 4インチ切替ユニット付き	黒	*1	*1
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK)搭載用変換金具	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックラックセット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1	*1
30専用 ラックマウントキット	GS-AU7A80BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	30型システム装置専用ラックマウントキット	黒	*1	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用ネジ品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	*1	*1
<b>その他</b>								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒		

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W KD,UD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]		保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
				維持保守	出張修理			70 KD	70 UD
<b>メモリーボード</b>									
メモリーボード	GS-IMJ72562DEX GS-IMJ72562D	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	¥256MB(256MBx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IMJ75122DEX GS-IMJ75122D	¥25,200 (税抜)¥24,000	¥166 (税抜)¥158	¥123 (税抜)¥117	¥512MB(256MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IMJ701G2DEX GS-IMJ701G2D	¥58,800 (税抜)¥56,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IMJ702G2DEX GS-IMJ702G2D	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
<b>拡張ボード</b>									
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-			
SCSIボードセット	GS-SCS7361BEX GS-SCS7361B	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-			
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-			
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240	¥10,500 (税抜)¥10,000	¥70 (税抜)¥67	¥53 (税抜)¥50	PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T	-			
	GS-CN7540EX GS-CN7540	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-			
	GS-CN6550EX GS-CN6550	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-			
	GS-CN7570EX GS-CN7570	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),10-ブザイ,1000BASE-T	-			
	GS-CN7620EX GS-CN7620	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-			
Fibre Channel ボード	GS-CF7204EX GS-CF7204	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF CR80(CR804)接続用	-			
	GS-CF7203EX GS-CF7203	¥457,800 (税抜)¥436,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF SANRISE接続用	-			
	GS-CF7301EX GS-CF7301	¥614,250 (税抜)¥585,000	¥4,095 (税抜)¥3,906	¥3,071 (税抜)¥2,925	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF デュアルポート SANRISE接続用	-			
	GS-CF7401EX GS-CF7401	¥866,700 (税抜)¥854,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel :SFF SANRISE接続用	-			
SVPボードセット	GS-SOM7001YEX GS-SOM7001Y	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,9-E-SPI Dteyy 電源ユニット + SVPケーブル付	-			
	GS-SOM7101YEX GS-SOM7101Y	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,10-ブザイ,9-E-SPI Dteyy 電源ユニット + SVPケーブル付 + 外部筐体電源連動機能付き	-			
	GS-SOM7800BEX GS-SOM7800B	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,9-E-SPI Dteyy 電源ユニット + SVPケーブル付 + 外部筐体電源連動機能 + ユーザーツール機能付き	-			
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵ハードディスク	GS-UH7732AEX GS-UH7732ARX GS-UH7732A	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-			
	GS-UH71462AEX GS-UH71462ARX GS-UH71462A	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-			
	GS-UH73002AEX GS-UH73002ARX GS-UH73002A	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-			
	GS-UH7732BEX GS-UH7732BRX GS-UH7732B	¥60,900 (税抜)¥59,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-			
	GS-UH71462BEX GS-UH71462BRX GS-UH71462B	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-			
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120TAEX GS-SUH7120TARX GS-SUH7120TA	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	7.5インチ SATA, 120GB, 7200r/min 1/FiberChannel付	-			
	GS-SUH7160TAEX GS-SUH7160TARX GS-SUH7160TA	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	7.5インチ SATA, 160GB, 7200r/min 1/FiberChannel付	-			
	GS-SUH7250TAEX GS-SUH7250TARX GS-SUH7250TA	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	7.5インチ SATA, 250GB, 7200r/min 1/FiberChannel付	-			
内蔵CD-ROM セット	GS-SUC5548BEX	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥158 (税抜)¥150	¥123 (税抜)¥117	厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒			
内蔵DVD-RAM	GS-UV7090EX	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒			
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643BEX GS-SUM5643B	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒			
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GS-SUD77343RF3EX GS-SUD77343RD3EX GS-SUD77343RO3EX GS-SUD77343FO3EX GS-SUD77343QD3EX GS-SUD77343QO3EX GS-SUD77343NO3EX GS-SUD77343MO3EX GS-SUD77343OO3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000 ¥414,750 (税抜)¥395,000 ¥348,600 (税抜)¥332,000 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。	¥805 (税抜)¥767 ¥805 (税抜)¥767 ¥805 (税抜)¥767 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。	¥604 (税抜)¥575 ¥604 (税抜)¥575 ¥604 (税抜)¥575 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。 完了しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置			
			維持保守	出張修理			70 KD	70 UD		
システム装置内蔵デバイス										
内蔵 D A T セット (DAT72) [ドライブキャパシティ / 標準年用]	GS-SUD77343RFW/EX GS-SUD77343RFW	¥417,900 (税別)¥398,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77343RDW/EX GS-SUD77343RDW	¥341,250 (税別)¥325,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77343R0W/EX GS-SUD77343R0W	¥275,100 (税別)¥262,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUD77343QF/EX GS-SUD77343QF	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)			
	GS-SUD77343QD/EX GS-SUD77343QD	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)			
	GS-SUD77343Q0/EX GS-SUD77343Q0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)			
	GS-SUD77343N0/EX GS-SUD77343N0	¥256,200 (税別)¥244,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77343M0/EX GS-SUD77343M0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD7734300/EX GS-SUD7734300	¥157,500 (税別)¥150,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒				
	GS-SUD77343RFO/EX GS-SUD77343RFO	¥381,150 (税別)¥363,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77343RDO/EX GS-SUD77343RDO	¥304,500 (税別)¥290,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77343R00/EX GS-SUD77343R00	¥238,350 (税別)¥227,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
	GS-SUD77343QF0/EX GS-SUD77343QF0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77343QD0/EX GS-SUD77343QD0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77343Q00/EX GS-SUD77343Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUD77343N00/EX GS-SUD77343N00	¥219,450 (税別)¥209,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77343M00/EX GS-SUD77343M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77343000/EX GS-SUD77343000	¥120,750 (税別)¥115,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒				
	内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) [おまかせ 安心ﾍﾞﾙ(3年)用]	GS-SUD77264RF3EX	¥814,800 (税別)¥776,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
		GS-SUD77264RD3EX	¥738,150 (税別)¥703,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
		GS-SUD77264R03EX	¥672,000 (税別)¥640,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
		GS-SUD77264QF3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
		GS-SUD77264QD3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
		GS-SUD77264Q03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	CD同梱)		
		GS-SUD77264N03EX	¥661,500 (税別)¥630,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
		GS-SUD77264M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
		GS-SUD77264Q03EX	¥537,600 (税別)¥512,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒			
		内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) [ドライブキャパシティ / 標準年用]	GS-SUD77264RFW/EX GS-SUD77264RFW	¥667,800 (税別)¥636,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
			GS-SUD77264RDW/EX GS-SUD77264RDW	¥591,150 (税別)¥563,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
			GS-SUD77264R0W/EX GS-SUD77264R0W	¥525,000 (税別)¥500,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUD77264QF/EX GS-SUD77264QF			完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
GS-SUD77264QD/EX GS-SUD77264QD			完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
GS-SUD77264Q0/EX GS-SUD77264Q0			完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
GS-SUD77264N0/EX GS-SUD77264N0	¥514,500 (税別)¥490,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77264M0/EX GS-SUD77264M0	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77264Q00/EX GS-SUD77264Q00	¥390,600 (税別)¥372,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒				
GS-SUD77264RFO/EX GS-SUD77264RFO	¥594,300 (税別)¥566,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUD77264RDO/EX GS-SUD77264RDO	¥517,650 (税別)¥493,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77264R00/EX GS-SUD77264R00	¥451,500 (税別)¥430,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GS-SUD77264QF0/EX GS-SUD77264QF0	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GS-SUD77264QD0/EX GS-SUD77264QD0	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
GS-SUD77264Q00/EX GS-SUD77264Q00	完了しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GS-SUD77264N00/EX GS-SUD77264N00	¥441,000 (税別)¥420,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77264M00/EX GS-SUD77264M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77264Q000/EX GS-SUD77264Q000	¥317,100 (税別)¥302,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒					



分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (Y/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 KD	70 UD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵A I Tセット (AIT-2) [おまかせ 安心行 # (3年)用]	GS-SUS75013RF3EX	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013RD3EX	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75013R03EX	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75013QF3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013QD3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75013Q03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUS75013N03EX	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75013M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75013Q03EX	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	GS-SUS75013N03EX	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013R03EX	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	内蔵A I Tセット (AIT-2) [ドライブキャパシティ 標準行 #用]	GS-SUS75013RFWEX	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUS75013RDWEX		¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013R0WEX		¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUS75013QFWEX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013QDWE		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013Q0WE		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUS75013N0WE		¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013M0WE		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013Q0WE		¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7 (SDX2-50C)x10巻付き	黒			
GS-SUS75013R0F0EX		¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013RD0EX		¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013R00EX		¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUS75013Q0F0EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013Q0D0EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013Q00EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUS75013N00EX		¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013M00EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013Q00EX		¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
内蔵L T Oセット (Ultrium2 7.2-7.4TB) [おまかせ 安心行 # (3年)用]		GS-SUU72023RF3EX	¥1,125,600 (税抜)¥1,072,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72023RD3EX	¥1,048,950 (税抜)¥999,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72023R03EX	¥932,800 (税抜)¥938,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUU72023QF3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72023QD3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72023Q03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72023N03EX	¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023Q03EX	¥848,400 (税抜)¥808,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	内蔵L T Oセット (Ultrium2 7.2-7.4TB) [ドライブキャパシティ 標準行 #用]	GS-SUU72023RFVEX	¥676,200 (税抜)¥644,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72023RDVEX	¥599,550 (税抜)¥571,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72023R0VEX	¥533,400 (税抜)¥508,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU72023QFVEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU72023QDVE		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU72023Q0VEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU72023N0VEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72023M0VEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻付き	黒			
GS-SUU72023Q0VEX		¥399,000 (税抜)¥380,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.2-7.4TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7 (LTOU1/100)x10巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 KD	70 UD	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7L4付) [ドライブキャパシティ /標準年用]	GS-SUU72023RFWEX GS-SUU72023RFW	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023RDWEX GS-SUU72023RDW	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023R0WEX GS-SUU72023R0W	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72023QF0WEX GS-SUU72023QF0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023QD0WEX GS-SUU72023QD0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023Q00WEX GS-SUU72023Q00W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72023N0WEX GS-SUU72023N0W	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023M0WEX GS-SUU72023M0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023O0WEX GS-SUU72023O0W	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SUU72023RFOEX GS-SUU72023RFO	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023RDOEX GS-SUU72023RDO	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023R00EX GS-SUU72023R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72023QF0EX GS-SUU72023QF0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023QD0EX GS-SUU72023QD0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023Q00EX GS-SUU72023Q00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72023N00EX GS-SUU72023N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023M00EX GS-SUU72023M00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023O00EX GS-SUU72023O00	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L4付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7L4付) [おまかせ 安心年用(3年)用]	GS-SUU72124RF3EX	¥1,432,200 (税抜)¥1,364,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72124RD3EX	¥1,355,550 (税抜)¥1,291,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU72124R03EX		¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUU72124QF3EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU72124QD3EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU72124Q03EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU72124N03EX		¥1,278,900 (税抜)¥1,218,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72124M03EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72124Q03EX		¥1,155,000 (税抜)¥1,100,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒			
GS-SUU72124R03EX		¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7L4付) [ドライブキャパシティ /標準年用]	GS-SUU72124RDWEX GS-SUU72124RDW	¥998,550 (税抜)¥951,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72124R0WEX GS-SUU72124R0W	¥932,400 (税抜)¥889,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72124QF0WEX GS-SUU72124QF0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72124QD0WEX GS-SUU72124QD0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72124Q00WEX GS-SUU72124Q00W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72124N0WEX GS-SUU72124N0W	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124M0WEX GS-SUU72124M0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124Q00WEX GS-SUU72124Q00W	¥798,000 (税抜)¥760,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SUU72124RFOEX GS-SUU72124RFO	¥896,700 (税抜)¥854,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72124RDOEX GS-SUU72124RDO	¥820,050 (税抜)¥781,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72124R00EX GS-SUU72124R00	¥753,900 (税抜)¥718,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72124QF0EX GS-SUU72124QF0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72124QD0EX GS-SUU72124QD0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72124Q00EX GS-SUU72124Q00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72124N00EX GS-SUU72124N00	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124M00EX GS-SUU72124M00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124Q00EX GS-SUU72124Q00	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 KD	70 UD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵LTOセット (Ultrium3 フルセット) 【おまかせ 安心保証(3年)用】	GS-SUU74024RF3EX	¥2,251,200 (税別)¥2,144,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU74024RD3EX	¥2,174,550 (税別)¥2,071,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU74024R03EX	¥2,108,400 (税別)¥2,008,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU740240F3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU740240D3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU74024003EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU74024N03EX	¥2,097,900 (税別)¥1,998,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU74024M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU74024003EX	¥1,974,000 (税別)¥1,880,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium3 フルセット) 【おまかせ 安心保証(3年)用】	GS-SUU74024RFWEX	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU74024RDWEX		¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU74024R0WEX		¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUU740240FWEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU740240DWEEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU7402400WEEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU74024N0WEEX		¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU74024M0WEEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU7402400WEEX		¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
GS-SUU74024R0F0EX		¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU74024RD0EX		¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU74024R00EX		¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUU740240F0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU740240D0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU74024000EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU74024N00EX		¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU74024M00EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU74024000EX		¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
<b>ディスプレイ装置</b>									
ディスプレイ装置		PC-DC5203A	完了しました。			15型ワイド液晶パネル,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税別)¥47,000	¥350 (税別)¥333	¥263 (税別)¥250	15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白			
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税別)¥52,000	¥394 (税別)¥375	¥297 (税別)¥283	17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白			
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白			
	<b>外付け装置</b>								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK00	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	ケーブルネットタイプ,ケーブル収納なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS202-R1BK00	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	ケーブルネットタイプ,4U,ケーブル収納なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
	GS0BS202-R2BK00	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	ケーブルネットタイプ,2台目増設用,ケーブル収納なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1	
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	ケーブルネットタイプ,ケーブル収納なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140)付き	黒	*5	*5	
	GHORR164-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	ケーブルネットタイプ,4U,ケーブル収納なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*5	*5	
	GHORR164-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	ケーブルネットタイプ,2台目増設用,ケーブル収納なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*5	*5	
	GHORR164-C1BK200	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	ケーブルネットタイプ,ケーブル収納なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150)付き	黒	*5	*5	
	GHORR164-R1BK200	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	ケーブルネットタイプ,4U,ケーブル収納なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*5	*5	
	GHORR164-R2BK200	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	ケーブルネットタイプ,2台目増設用,ケーブル収納なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*5	*5	
ディスクユニット セット(DK801)	GH0DK801-C000801	¥344,400 (税別)¥328,000	¥2,074 (税別)¥1,975	¥1,557 (税別)¥1,483	ケーブルネットタイプ,ケーブル収納なし,Ultra320 SCSI 2ch,ケーブル最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒			
	GH0DK801-R000801	¥386,400 (税別)¥368,000	¥2,336 (税別)¥2,225	¥1,750 (税別)¥1,667	ケーブルネットタイプ,3U,ケーブル収納なし,Ultra320 SCSI 2ch,ケーブル最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	*1		
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ケーブルネットタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒	*1	*1	
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ケーブルネットタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒	*1	*1	
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	ケーブルネットタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ケーブルネットタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒	*1	*1	
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	ケーブルネットタイプ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ケーブルネットタイプ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒	*1	*1	

\*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート  
\*5 : SVPボードセット(GS-SCM7710x/GS-SCM7800x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 〔(標)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 KD	70 UD	
外付け装置									
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161	¥81,900 (税抜)¥79,000	¥517 (税抜)¥492	¥385 (税抜)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524	¥69,300 (税抜)¥66,000	¥438 (税抜)¥417	¥333 (税抜)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(標)¥1,711,500 (税抜)¥1,630,000	¥9,450 (税抜)¥9,000		8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-			
	HT-4990-SW3850	(標)¥4,189,500 (税抜)¥3,990,000	¥23,100 (税抜)¥22,000		16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	¥1,449,000 (税抜)¥1,380,000	¥8,838 (税抜)¥8,417	¥6,633 (税抜)¥6,317	キレネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒			
	GHOCR804-CA02800	¥2,131,500 (税抜)¥2,030,000	¥13,107 (税抜)¥12,483	¥9,835 (税抜)¥9,367	キレネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒			
	GHOCR804-RA00513	¥1,716,750 (税抜)¥1,635,000	¥9,327 (税抜)¥8,883	¥7,000 (税抜)¥6,667	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルフコントローラ, 320GB7Pライ(160GBx3)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-RA00800	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,182 (税抜)¥7,792	¥6,134 (税抜)¥5,842	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルフコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1	
	GHOCR804-RA02514	¥2,562,000 (税抜)¥2,440,000	¥14,997 (税抜)¥14,283	¥11,253 (税抜)¥10,717	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB7Pライ(160GBx3)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-RA02800	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,451 (税抜)¥11,858	¥9,337 (税抜)¥8,892	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE30573	¥1,911,000 (税抜)¥1,820,000	¥10,553 (税抜)¥10,050	¥7,919 (税抜)¥7,542	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフコントローラ, 3500GB7Pライ(250GBx15)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE10563	¥1,512,000 (税抜)¥1,440,000	¥8,059 (税抜)¥7,675	¥6,046 (税抜)¥5,758	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフコントローラ, 2250GB7Pライ(250GBx10)	黒	*1	*1	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE00553	¥1,113,000 (税抜)¥1,060,000	¥5,557 (税抜)¥5,292	¥4,165 (税抜)¥3,967	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフコントローラ, 1000GB7Pライ(250GBx5)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE30543	¥1,722,000 (税抜)¥1,640,000	¥9,371 (税抜)¥8,925	¥7,027 (税抜)¥6,692	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフコントローラ, 2240GB7Pライ(160GBx15)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE10533	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥7,271 (税抜)¥6,925	¥5,452 (税抜)¥5,192	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフコントローラ, 1440GB7Pライ(160GBx10)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE00523	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥5,163 (税抜)¥4,917	¥3,877 (税抜)¥3,692	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフコントローラ, 640GB7Pライ(160GBx5)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,063 (税抜)¥2,917	¥2,302 (税抜)¥2,192	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1	
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE 9500V	-		
	ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-		
	ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-		
ケーブル									
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用, 1.0m	-			
	GH-LA7301	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	LTO対応ジャー/LTOタイプリ装置接続用, 3.0m	-			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eインジカケーブル, 5m	-			
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eインジカケーブル, 10m	-			
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eインジカケーブル, 20m	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチポートファイバ-(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチポートファイバ-(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-			
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-			
	HT-F4063-KC5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-			
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270GD/270HD/リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR163) - リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR163)間接続用, 2.0m	-			
	GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR164) - リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR163), 270GD/270HD/リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR164)間接続用, 2.0m	-			
	GH-LY7150	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ハブ型ハイスロット(GH0RR164)間接続用, 2.0m	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-			
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	*1	*1	
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用, 2.0m	-	*1	*1	
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	コントロール切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-			

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V/F 8色)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KD	70 UD
無停電電源装置								
無停電電源装置 [おまかせ 安心付] (3年)用]	GH-SBUK7075A03	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W,キレビ ネットタイフ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7075S23	¥97,650 (税抜)¥93,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W,キレビ ネットタイフ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUK7100A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレビ ネットタイフ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7100S23	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレビ ネットタイフ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUK7150A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレビ ネットタイフ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7150S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレビ ネットタイフ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H' ヴァリ-交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	*1	*1
無停電電源装置 [ドライブキャビネット] / 標準付] 用]	GH-SBUK7075A	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7075S2	¥61,950 (税抜)¥59,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	750VA/500W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUK7100A	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7100S2	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUK7150A	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7150S2	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUR7215A	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒	*1	*1
無停電電源装置 [ドライブキャビネット] / おまかせ安心付] (3年) / 標準付] 用]	GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キレビ ネットタイフ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHのオプション付き	-		
	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHのオプション付き	-	*1	*1
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSインタフェース2ポート拡張用ボード GH-SBUX7xxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSインタフェース2ポート拡張用ユニット, ラックマウント搭載用金具付き GH-SBUX7xxx用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUX7xxx用	-		
PowerMonitorHのオプション	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアのオプション用, 10タイプ GH-SBUX9150用	-		

\*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 8B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 KD	70 UD
<b>ラック関連</b>								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	*1	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	*1	*1
K Bマウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード・マウス収納用ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	*1	*1
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626) 収納用	黒	*1	*1
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット6口,ブレーカスイッチ付き	黒	*1	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒	*1	*1
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1	*1
ラックマウントキット	GS-AU7549	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具,フロントパネル)	黒	*1	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用ジョイント品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	*1	*1
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1	*1
	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	バックアップキャビネット,9U-16Uパネルディスプレイ, LTO切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
<b>その他</b>								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒		

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W PD,TD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD
プロセッサ プロセッサ	GS-EOSPX3PORAEX	¥58,800 (税抜)¥56,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	Xeon(3EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P4RAEX	¥102,900 (税抜)¥98,000	¥683 (税抜)¥650	¥517 (税抜)¥492	Xeon(3.40EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P6RAEX	¥136,500 (税抜)¥130,000	¥910 (税抜)¥867	¥683 (税抜)¥650	Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P8RAEX	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	Xeon(3.80GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3PORAEX							
	GS-EOSPX3P4RAEX							
メモリーボード								
メモリーボード	GS-IJ7512NEX	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ701GNEX	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ702GNEX	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ704GNEX	¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ704GNEX							
	GS-IJ704GNEX							
	GS-IJ704GNEX							
拡張ボード								
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7260EX	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
	GS-CA7260							
SCSIボードセット	GS-SCS7361BEX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル SCSI(Wide)ケーブル付き	-		
	GS-SCS7361							
SCSIボード	GS-CS7361EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-		
	GS-CS7361							
LANボード	GS-CN7540EX	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,1ポート,1000BASE-T	-		
	GS-CN6550EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,1ポート,1000BASE-T,2Port	-		
	GS-CN7570EX	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),1ポート,1000BASE-T	-		
	GS-CN7620EX	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	PCI,1ポート,1000BASE-SX	-		
	GS-CN7620							
	GS-CN7620EX							
	GS-CN7620							
Fibre Channel ボード	GS-CC7204EX	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiberチャネル:SFF CR80(CR804)/大型7-ポートリレー接続用	-		
	GS-CC7203EX	¥457,800 (税抜)¥436,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiberチャネル:SFF SANRISE接続用	-		
	GS-CC7301EX	¥614,250 (税抜)¥585,000	¥4,095 (税抜)¥3,900	¥3,071 (税抜)¥2,925	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiberチャネル:SFF デュアルポート,SANRISE接続用	-		
	GS-CC7401EX	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fiberチャネル:SFF SANRISE接続用	-		
	GS-CC7401							
	GS-CC7401EX							
SVPボードセット	GS-SCM70028EX	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1ポート,9.6V 100W 電源ユニット + SVPR100W 0.5付	-		
	GS-SCM71028EX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,1ポート,9.6V 100W 電源ユニット + SVPR100W 0.5付 + 外部筐体電源連動機能付き	-		
	GS-SCM7001XEX	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1ポート,9.6V 100W 電源ユニット + SVPR100W 0.5付	-		
	GS-SCM7001X							
	GS-SCM7101XEX	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,1ポート,9.6V 100W 電源ユニット + SVPR100W 0.5付 + 外部筐体電源連動機能付き	-		
	GS-SCM7101X							
	GS-SCM7101XEX							
	GS-SCM7101X							
	GS-SCM7101XEX							
	GS-SCM7101X							
システム装置内蔵デバイス								
内蔵ハードディスク	GS-UH7732AEX	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,1,73GB,10000r/min	-		
	GS-UH7732ARX							
	GS-UH7732A							
	GS-UH71462AEX	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
	GS-UH71462ARX							
	GS-UH71462A							
	GS-UH73002AEX	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
	GS-UH73002ARX							
	GS-UH73002A							
	GS-UH7732BEX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
	GS-UH7732BRX							
	GS-UH7732B							
内蔵ハードディスク セット	GS-UH71462BEX	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
	GS-UH71462BRX							
	GS-UH71462B							
	GS-SUH7120TAEX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	7.5インチ SATA,120GB,7200r/min 7.5インチ SATA I/Fケーブル付き	-		
	GS-SUH7120TARX							
	GS-SUH7120TA							
内蔵CD-ROM セット	GS-SUH7160TAEX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	9インチ SATA,160GB,7200r/min 9インチ SATA I/Fケーブル付き	-		
	GS-SUH7160TARX							
	GS-SUH7160TA							
	GS-SUH7250TAEX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	9インチ SATA,250GB,7200r/min 9インチ SATA I/Fケーブル付き	-		
GS-SUH7250TARX								
GS-SUH7250TA								
内蔵DVD-RAM	GS-SUC5548BEX	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥158 (税抜)¥150	¥123 (税抜)¥117	厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒		
	GS-SUC5548B							
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643BEX	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未サポート	黒		
	GS-SUM5643B							
内蔵DATAセット (DAT72) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GS-SUD77343RF3EX	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343RD3EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343R03EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343F03EX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343Q03EX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)	黒		
	GS-SUD77343D03EX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)	黒		
	GS-SUD77343O03EX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77343M03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343M03EX				Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343O03EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 5インチ(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.色)	システム装置				
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD			
システム装置内蔵デバイス											
内蔵 D A T セット (DAT72) [ドライブキャパシティ / 標準容量]	GS-SUD77343RFW/EX GS-SUD77343RFW	¥417,900 (税別)¥398,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77343RDW/EX GS-SUD77343RDW	¥341,250 (税別)¥325,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77343R0W/EX GS-SUD77343R0W	¥275,100 (税別)¥262,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77343QF/EX GS-SUD77343QF	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)			
	GS-SUD77343QD/EX GS-SUD77343QD	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)			
	GS-SUD77343Q0/EX GS-SUD77343Q0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き			
	GS-SUD77343N0/EX GS-SUD77343N0	¥256,200 (税別)¥244,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77343M0/EX GS-SUD77343M0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77343O0/EX GS-SUD77343O0	¥157,500 (税別)¥150,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒					
	GS-SUD77343RFO/EX GS-SUD77343RFO	¥381,150 (税別)¥363,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
	GS-SUD77343RDO/EX GS-SUD77343RDO	¥304,500 (税別)¥290,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
	GS-SUD77343R00/EX GS-SUD77343R00	¥238,350 (税別)¥227,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
	GS-SUD77343QF0/EX GS-SUD77343QF0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
	GS-SUD77343QD0/EX GS-SUD77343QD0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
	GS-SUD77343Q00/EX GS-SUD77343Q00	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
	GS-SUD77343N00/EX GS-SUD77343N00	¥219,450 (税別)¥209,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
	GS-SUD77343M00/EX GS-SUD77343M00	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
	GS-SUD77343O00/EX GS-SUD77343O00	¥120,750 (税別)¥115,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒					
	内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) [おまかせ 安心ﾍﾞｯｸｱｯﾌﾟ(3年)用]	GS-SUD77264RF3EX	¥814,800 (税別)¥776,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
		GS-SUD77264RD3EX	¥738,150 (税別)¥703,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
		GS-SUD77264R03EX	¥672,000 (税別)¥640,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
		GS-SUD77264QF3EX	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)		
		GS-SUD77264QD3EX	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)		
		GS-SUD77264Q03EX	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	CD同梱)		
		GS-SUD77264N03EX	¥661,500 (税別)¥630,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
		GS-SUD77264M03EX	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
		GS-SUD77264Q03EX	¥537,600 (税別)¥512,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒				
		内蔵 D A T チェンジャーセット (DAT72) [ドライブキャパシティ / 標準容量]	GS-SUD77264RFW/EX GS-SUD77264RFW	¥667,800 (税別)¥636,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
			GS-SUD77264RDW/EX GS-SUD77264RDW	¥591,150 (税別)¥563,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
			GS-SUD77264R0W/EX GS-SUD77264R0W	¥525,000 (税別)¥500,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
			GS-SUD77264QF/EX GS-SUD77264QF	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱)	
			GS-SUD77264QD/EX GS-SUD77264QD	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)	
			GS-SUD77264Q0/EX GS-SUD77264Q0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱)付き	
GS-SUD77264N0/EX GS-SUD77264N0	¥514,500 (税別)¥490,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77264M0/EX GS-SUD77264M0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77264Q00/EX GS-SUD77264Q00	¥390,600 (税別)¥372,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 ﾌｼﾞ ﾏﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒					
GS-SUD77264RFO/EX GS-SUD77264RFO	¥594,300 (税別)¥566,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUD77264RDO/EX GS-SUD77264RDO	¥517,650 (税別)¥493,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUD77264R00/EX GS-SUD77264R00	¥451,500 (税別)¥430,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒					
GS-SUD77264QF0/EX GS-SUD77264QF0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒					
GS-SUD77264QD0/EX GS-SUD77264QD0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒					
GS-SUD77264Q00/EX GS-SUD77264Q00	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒					
GS-SUD77264N00/EX GS-SUD77264N00	¥441,000 (税別)¥420,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77264M00/EX GS-SUD77264M00	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒					
GS-SUD77264Q000/EX GS-SUD77264Q000	¥317,100 (税別)¥302,000		¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装	黒					



分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F8色)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵A I Tセット (AIT-2) [おまかせ 安心行 3年]用]	GS-SUS75013RF3EX	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013RD3EX	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75013R03EX	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75013QF3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013QD3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75013Q03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUS75013N03EX	¥428,400 (税抜)¥408,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75013M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75013Q03EX	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	GS-SUS75013R03EX	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013R03EX	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	内蔵A I Tセット (AIT-2) [ドライブキャパシティー 標準行 3年]用]	GS-SUS75013RFWEX	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUS75013RDWEX		¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013R0WEX		¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUS75013QFWEX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013QDWEEX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013Q0WEEX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUS75013N0WEEX		¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013M0WEEX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013Q0WEEX		¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) * 7.5(SDX2-50C)x10巻付き	黒			
GS-SUS75013R0F0EX		¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013R0D0EX		¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013R00EX		¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUS75013Q0F0EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUS75013Q0D0EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUS75013Q00EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUS75013N00EX		¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013M00EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUS75013Q00EX		¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
内蔵L T Oセット (Ltrium2 7.5-100) [おまかせ 安心行 3年]用]		GS-SUU72023RF3EX	¥1,125,600 (税抜)¥1,072,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72023RD3EX	¥1,048,950 (税抜)¥999,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72023R03EX	¥932,800 (税抜)¥938,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUU72023QF3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72023QD3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72023Q03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GS-SUU72023N03EX	¥972,300 (税抜)¥926,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUU72023M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GS-SUU72023Q03EX	¥848,400 (税抜)¥808,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒		
		内蔵L T Oセット (Ltrium2 7.5-100) [ドライブキャパシティー 標準行 3年]用]	GS-SUU72023RFVEX	¥676,200 (税抜)¥644,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GS-SUU72023RDVEX		¥599,550 (税抜)¥571,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023R0VEX		¥533,400 (税抜)¥508,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU72023QFVEX	完了しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU72023QDVEEX	完了しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU72023Q0VEX	完了しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU72023N0VEX	完了しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72023M0VEX	¥399,000 (税抜)¥380,000		¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7.5-100),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + * 7.5(LTOU1/100)x10巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB) [ドライブキャパシティ /標準年用]	GS-SUU72023RFWEX GS-SUU72023RFW	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023RDWEX GS-SUU72023RDW	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023R0WEX GS-SUU72023R0W	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72023QF0WEX GS-SUU72023QF0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023QD0WEX GS-SUU72023QD0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023Q00WEX GS-SUU72023Q00W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72023N0WEX GS-SUU72023N0W	¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023M0WEX GS-SUU72023M0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023O0WEX GS-SUU72023O0W	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SUU72023RFOEX GS-SUU72023RFO	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023RDOEX GS-SUU72023RDO	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023R00EX GS-SUU72023R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72023QF0EX GS-SUU72023QF0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72023QD0EX GS-SUU72023QD0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72023Q00EX GS-SUU72023Q00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72023N00EX GS-SUU72023N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023M00EX GS-SUU72023M00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72023O00EX GS-SUU72023O00	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.6TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB) [おまかせ 安心年用(3年)用]	GS-SUU72124RF3EX	¥1,432,200 (税抜)¥1,364,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72124RD3EX	¥1,355,550 (税抜)¥1,291,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72124R03EX	¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUU72124QF3EX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72124QD3EX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72124Q03EX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72124N03EX		¥1,278,900 (税抜)¥1,218,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72124M03EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72124Q03EX		¥1,155,000 (税抜)¥1,100,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7.6TB) [ドライブキャパシティ /標準年用]		GS-SUU72124RFWEX GS-SUU72124RFW	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUU72124RDWEX GS-SUU72124RDW	¥998,550 (税抜)¥951,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUU72124R0WEX GS-SUU72124R0W	¥932,400 (税抜)¥889,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72124QF0WEX GS-SUU72124QF0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72124QD0WEX GS-SUU72124QD0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72124Q00WEX GS-SUU72124Q00W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72124N0WEX GS-SUU72124N0W	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124M0WEX GS-SUU72124M0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124O0WEX GS-SUU72124O0W	¥798,000 (税抜)¥760,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7.6TB(LTO2/200)x10巻付き	黒			
	GS-SUU72124RFOEX GS-SUU72124RFO	¥896,700 (税抜)¥854,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72124RDOEX GS-SUU72124RDO	¥820,050 (税抜)¥781,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72124R00EX GS-SUU72124R00	¥753,900 (税抜)¥718,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU72124QF0EX GS-SUU72124QF0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU72124QD0EX GS-SUU72124QD0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU72124Q00EX GS-SUU72124Q00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU72124N00EX GS-SUU72124N00	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124M00EX GS-SUU72124M00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU72124O00EX GS-SUU72124O00	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵LTOセット (Ultra3 フルセット) 【おまかせ 安心保証(3年)用】	GS-SUU74024RF3EX	¥2,251,200 (税別)¥2,144,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024RD3EX	¥2,174,550 (税別)¥2,071,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74024R03EX	¥2,108,400 (税別)¥2,008,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU74024F3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024D3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU7402403EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU74024N03EX	¥2,097,900 (税別)¥1,998,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU74024M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU7402403EX	¥1,974,000 (税別)¥1,880,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒		
	内蔵LTOセット 【ドライブオプション付 標準保証用】	GS-SUU74024RFWEX	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
GS-SUU74024RDWEX		¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU74024R0WEX		¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU74024F0WEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU74024D0WEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU7402400WEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU74024N00WEX		¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU74024M00WEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU7402400WEX		¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
GS-SUU74024R0F0EX		¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU74024RD0EX		¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU74024R00EX		¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU74024F0F0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU74024D0D0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU7402400D0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU74024N00D0EX		¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU74024M00D0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU7402400D0EX	¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
<b>電源ユニット</b>								
電源ユニット	GS-BP2220EX	¥78,750 (税別)¥75,000	¥525 (税別)¥500	¥394 (税別)¥375	冗長化電源	-		
<b>ディスプレイ装置</b>								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型ワイド液晶ディスプレイ,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税別)¥47,000	¥350 (税別)¥333	¥263 (税別)¥250	15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税別)¥52,000	¥394 (税別)¥375	¥297 (税別)¥283	17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	<b>外付け装置</b>							
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	キャビネットタイプ,ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	キャビネットタイプ,4U,ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
	GS0BS202-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	キャビネットタイプ,2台目増設用,ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	*1
	GH0RR164-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	キャビネットタイプ,ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140)付き	黒	*4	*4
リムーバブルデバイス ユニットセット	GH0RR164-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	キャビネットタイプ,4U,ディスク搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GH0RR164-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	キャビネットタイプ,2台目増設用,ディスク搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GH0RR164-C1BK200	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	キャビネットタイプ,ディスク搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7150)付き	黒	*4	*4
	GH0RR164-R1BK200	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	キャビネットタイプ,4U,ディスク搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GH0RR164-R2BK200	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	キャビネットタイプ,2台目増設用,ディスク搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
	GH0RR164-C1BK300	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	キャビネットタイプ,4U,ディスク搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ミニファンケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4
ディスクユニット セット(DK801)	GH0DK801-C000801	¥344,400 (税別)¥328,000	¥2,074 (税別)¥1,975	¥1,557 (税別)¥1,483	キャビネットタイプ,ディスク搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
	GH0DK801-R000801	¥386,400 (税別)¥368,000	¥2,326 (税別)¥2,225	¥1,750 (税別)¥1,667	キャビネットタイプ,3U,ディスク搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒	*1	*1
LTOチェンジャー セット(Ultra3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	キャビネットタイプ,LTO(Ultra3,非圧縮:400/800GB),8連装	黒	*1	*1
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	キャビネットタイプ,LTO(Ultra3,非圧縮:400/800GB),16連装	黒	*1	*1
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	キャビネットタイプ,LTO(Ultra3,非圧縮:400/800GB),10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	キャビネットタイプ,LTO(Ultra3,非圧縮:400/800GB),10連装	黒	*1	*1

\*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート  
\*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (P/F/D)	システム装置		
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD	
<b>外付け装置</b>									
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キレ ネットタイプ ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒	*1	*1	
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装	白	*1		
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装x2	白	*1		
LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白	*1		
	GH-xFU7110x	-	-	-	キレ ネットタイプ ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装	白	*1		
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161	¥81,900 (税抜)¥78,000	¥517 (税抜)¥492	¥385 (税抜)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524	¥69,300 (税抜)¥66,000	¥438 (税抜)¥417	¥333 (税抜)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
	GH-BH7626T	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(標)¥1,711,500 (税)¥1,630,000	¥9,450 (税抜)¥9,000	-	8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き	-			
	HT-4990-SW3850	(標)¥4,189,500 (税)¥3,990,000	¥23,100 (税抜)¥22,000	-	16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	-			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	¥1,449,000 (税抜)¥1,380,000	¥8,838 (税抜)¥8,417	¥6,633 (税抜)¥6,317	キレ ネットタイプ ,CR80(CR804),ハードディスク搭載なし	黒			
	GHOCR804-CA02800	¥2,131,500 (税抜)¥2,030,000	¥13,107 (税抜)¥12,483	¥9,835 (税抜)¥9,367	キレ ネットタイプ ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒			
	GHOCR804-RA00513	¥1,716,750 (税抜)¥1,635,000	¥9,327 (税抜)¥8,883	¥7,000 (税抜)¥6,667	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804),シグナルコントローラ,320GB7レイ(160GBx3)	黒			
	GHOCR804-RA00800	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,182 (税抜)¥7,792	¥6,134 (税抜)¥5,842	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804),シグナルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1	
	GHOCR804-RA02514	¥2,562,000 (税抜)¥2,440,000	¥14,997 (税抜)¥14,283	¥11,253 (税抜)¥10,717	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,320GB7レイ(160GBx3)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-RA02800	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,451 (税抜)¥11,858	¥9,337 (税抜)¥8,892	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE30573	¥1,911,000 (税抜)¥1,820,000	¥10,553 (税抜)¥10,050	¥7,919 (税抜)¥7,542	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,3500GB7レイ(250GBx15)	黒	*1	*1	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE10563	¥1,512,000 (税抜)¥1,440,000	¥8,059 (税抜)¥7,675	¥6,046 (税抜)¥5,758	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,2250GB7レイ(250GBx10)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE00553	¥1,113,000 (税抜)¥1,060,000	¥5,557 (税抜)¥5,292	¥4,165 (税抜)¥3,967	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,1000GB7レイ(250GBx5)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE30543	¥1,722,000 (税抜)¥1,640,000	¥9,371 (税抜)¥8,925	¥7,027 (税抜)¥6,692	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,2240GB7レイ(160GBx15)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE10533	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥7,271 (税抜)¥6,925	¥5,452 (税抜)¥5,192	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,1440GB7レイ(160GBx10)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE00523	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥5,163 (税抜)¥4,917	¥3,877 (税抜)¥3,692	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,640GB7レイ(160GBx5)	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,063 (税抜)¥2,912	¥2,302 (税抜)¥2,192	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1	
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,063 (税抜)¥2,912	¥2,302 (税抜)¥2,192	ラックマウントタイプ ,CR80(CR804Lite),シグナルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒	*1	*1	
小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE 9500V	-			
	HT-4064-xxxxx	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-			
	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-			
	9900V	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-			
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	-	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ,20ドライブ,SCSI I/Fx2	-			
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ,20ドライブ,SCSI I/Fx2	-			
大型テープ ライブラリ装置	GV-FT1L500BM50	-	-	-	L500 最大LTOx18ドライブ,529ドライブ,Fibre Channel I/Fx2	-			
<b>ケーブル</b>									
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用,1.0m	-			
	GH-LA7301	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	LTOチェンジャー/LTOタイプリ装置接続用,3.0m	-			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eインフロッグケーブル,5m	-			
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eインフロッグケーブル,10m	-			
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eインフロッグケーブル,20m	-			
	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m マルチポートファイバ(1000BASE-SX)用	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m マルチポートファイバ(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m CR80(CR804)接続用	-			
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m CR80(CR804)接続用	-			
	HT-F4063-KC5M	(標)¥78,750 (税)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC10M	(標)¥78,750 (税)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC20M	(標)¥78,750 (税)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB5M	(標)¥78,750 (税)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB10M	(標)¥78,750 (税)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB20M	(標)¥78,750 (税)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-			
	メンテナンスクーブル	GH-LY7120	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270GD/270HD/リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR163) - リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR163)間接続用,2.0m	-		
		GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR164) - リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR163),270GD/270HD/リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR164)間接続用,2.0m	-		
		GH-LY7150	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リム-ルーフ型ハイスロット(GHRR164)間接続用,3.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用,3.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-			
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-			
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-	*1	*1	
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	コソール切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用,3.0m	-	*1	*1	

\*1 : ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD
無停電電源装置								
無停電電源装置 [おまかせ 安心行 Ⅱ(3年)用]	GH-SBUK7100A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7100S23	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	無停電電源装置 [トライフルキレタイプⅡ /標準行 Ⅱ用]							
無停電電源装置 [トライフルキレタイプⅡ /標準行 Ⅱ用]	GH-SBUK7100A	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7100S2	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150A	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215A	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7215S2	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒	*1	*1
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1	*1
	無停電電源装置 [トリアクティブキレタイプⅡ /おまかせ安心行 Ⅱ (3年)/標準行 Ⅱ用]							
無停電電源装置 [トリアクティブキレタイプⅡ /おまかせ安心行 Ⅱ (3年)/標準行 Ⅱ用]	GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHのファン付き	-		
	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH付き	-	*1	*1
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHのファン付き	-	*1	*1
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSのファースト拡張ボード GH-SBUx7xxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSのファースト拡張ユニット,ラックキレ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxx用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUx7xxx用	-		
PowerMonitorHのファン	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアのファン用,1015円 GH-SBUx9150用	-		

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (P.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			70 PD	70 TD
<b>ラック関連</b>								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1	*1
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒	*1	*1
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	*1	*1
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1	*1
ブランクパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	*1	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1	*1
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	*1	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	*1	*1
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード・マウス収納用ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒	*1	*1
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626) 収納用	黒	*1	*1
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	*1	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット6口,ブレーカスイッチ付き	黒	*1	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1	*1
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒	*1	*1
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1	*1
ラックマウントキット	GS-AU7549	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具,フロントパネル)	黒	*1	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1	*1
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用「ジョイント品搭載用ネジ」,「ナット」等のセット	黒	*1	*1
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1	*1
	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	バックアップキャビネット,9U-16U用ディスプレイユニット, LTO切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1	*1
<b>その他</b>								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒		

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/70W SD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置 70 SD	
			維持保守	出張修理				
<b>プロセッサ</b>								
<b>プロセッサ</b>								
	GS-EOSPX3PORAEX	¥58,800	¥394	¥297	Xeon(3EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3PORA	(税抜)¥56,000	(税抜)¥375	(税抜)¥283				
	GS-EOSPX3P4RAEX	¥102,900	¥683	¥517	Xeon(3.40EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P4RA	(税抜)¥98,000	(税抜)¥650	(税抜)¥492				
	GS-EOSPX3P6RAEX	¥136,500	¥910	¥683	Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P6RA	(税抜)¥130,000	(税抜)¥867	(税抜)¥650				
	GS-EOSPX3P8RAEX	¥157,500	¥1,050	¥788	Xeon(3.80GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P8RA	(税抜)¥150,000	(税抜)¥1,000	(税抜)¥750				
<b>メモリーボード</b>								
<b>メモリーボード</b>								
	GS-IJ7512NEX	¥42,000	¥280	¥210	512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ7512N	(税抜)¥40,000	(税抜)¥267	(税抜)¥200				
	GS-IJ701GNEX	¥48,300	¥323	¥245	1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ701GN	(税抜)¥46,000	(税抜)¥308	(税抜)¥233				
	GS-IJ702GNEX	¥126,000	¥840	¥630	2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ702GN	(税抜)¥120,000	(税抜)¥800	(税抜)¥600				
	GS-IJ704GNEX	¥409,500	¥2,730	¥2,048	4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IJ704GN	(税抜)¥390,000	(税抜)¥2,600	(税抜)¥1,950				
	GS-IJ704GNEX	4GB用は→は、GS-IJ704GN(EX)を使用します。 (GS-IJ704GN(EX)とGS-IJ704GN(EX)の混在使用は可能です。)					-	
	GS-IJ704GN							
<b>拡張ボード</b>								
<b>SCSIボード</b>								
	GS-CS7361EX	¥21,000	¥140	¥105	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-		
	GS-CS7361	(税抜)¥20,000	(税抜)¥133	(税抜)¥100				
<b>LANボード</b>								
	GS-CN7540EX	¥27,300	¥184	¥140	PCI,1-ポータル,1000BASE-T	-		
	GS-CN7540	(税抜)¥26,000	(税抜)¥175	(税抜)¥133				
	GS-CN6550EX	¥38,850	¥263	¥202	PCI,1-ポータル,1000BASE-T,2Port	-		
	GS-CN6550	(税抜)¥37,000	(税抜)¥250	(税抜)¥192				
	GS-CN7570EX	¥33,600	¥228	¥175	PCI Express(x1),1-ポータル,1000BASE-T	-		
	GS-CN7570	(税抜)¥32,000	(税抜)¥217	(税抜)¥167				
	GS-CN7620EX	¥94,500	¥630	¥473	PCI,1-ポータル,1000BASE-SX	-		
	GS-CN7620	(税抜)¥90,000	(税抜)¥600	(税抜)¥450				
<b>SVPボードセット</b>								
	GS-SCM77028EX	¥110,250	¥709	¥533	PCI,1-ポータル,9-ポート電源	-		
	GS-SCM77028	(税抜)¥105,000	(税抜)¥675	(税抜)¥508	電源ユニット + SVPケーブルが3本付き			
	GS-SCM771028EX	¥176,400	¥1,147	¥858	PCI,1-ポータル,9-ポート電源	-		
	GS-SCM771028	(税抜)¥168,000	(税抜)¥1,092	(税抜)¥817	電源ユニット + SVPケーブルが3本 + 外部筐体電源連動機能付き			
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
<b>内蔵ハードディスク</b>								
	GS-UH7732AEX	¥42,000	¥280	¥210	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
	GS-UH7732ARX	(税抜)¥40,000	(税抜)¥267	(税抜)¥200				
	GS-UH7732A							
	GS-UH71462AEX	¥63,000	¥420	¥315	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
	GS-UH71462ARX	(税抜)¥60,000	(税抜)¥400	(税抜)¥300				
	GS-UH71462A							
	GS-UH73002AEX	¥126,000	¥840	¥630	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
	GS-UH73002ARX	(税抜)¥120,000	(税抜)¥800	(税抜)¥600				
	GS-UH73002A							
	GS-UH7732BEX	¥60,900	¥402	¥307	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
	GS-UH7732BRX	(税抜)¥58,000	(税抜)¥383	(税抜)¥292				
	GS-UH7732B							
	GS-UH71462BEX	¥99,750	¥665	¥499	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
	GS-UH71462BRX	(税抜)¥95,000	(税抜)¥633	(税抜)¥475				
	GS-UH71462B							
<b>内蔵CD-ROMセット</b>								
	GS-SUC5548BEX	¥23,100	¥158	¥123	厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	-	黒	
	GS-SUC5548B	(税抜)¥22,000	(税抜)¥150	(税抜)¥117				
<b>内蔵DVD-RAAM</b>								
	GS-UV7090EX	¥68,250	¥455	¥341	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB	-	黒	
	GS-UV7090	(税抜)¥65,000	(税抜)¥433	(税抜)¥325				
<b>内蔵光磁気ディスクセット</b>								
	GS-SUM5643BEX	¥60,900	¥402	¥307	Fast SCSI-2,640MB	-	黒	
	GS-SUM5643B	(税抜)¥58,000	(税抜)¥383	(税抜)¥292	取付金具 + 変換ケーブル付き			
<b>内蔵DATAセット</b>								
	GS-SUD77343RF3EX	¥491,400	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343RF3EX	(税抜)¥468,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		黒	
	GS-SUD77343RD3EX	¥414,750	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343RD3EX	(税抜)¥395,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き		黒	
	GS-SUD77343R03EX	¥348,600	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343R03EX	(税抜)¥332,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き		黒	
	GS-SUD77343Q3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343Q3EX	完了しました。			対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		黒	
	GS-SUD77343Q3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343Q3EX	完了しました。			対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き		黒	
	GS-SUD77343M03EX	¥329,700	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343M03EX	(税抜)¥314,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き		黒	
	GS-SUD77343Q03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343Q03EX	完了しました。			対応7(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き		黒	
<b>内蔵DATAセット</b>								
	GS-SUD77343RFWEX	¥417,900	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343RFW	(税抜)¥398,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		黒	
	GS-SUD77343RDWEX	¥341,250	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343RDW	(税抜)¥325,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き		黒	
	GS-SUD77343R0WEX	¥275,100	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343R0W	(税抜)¥262,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き		黒	
	GS-SUD77343QFWEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343QFW	完了しました。			対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き		黒	
	GS-SUD77343QDWEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343QDW	完了しました。			対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き		黒	
	GS-SUD77343Q0WEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343Q0W	完了しました。			対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き		黒	
	GS-SUD77343N0WEX	¥256,200	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343N0W	(税抜)¥244,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き		黒	
	GS-SUD77343M0WEX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343M0W	完了しました。			対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き		黒	
	GS-SUD77343Q0WEX	¥157,500	¥805	¥604	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	-	黒	
	GS-SUD77343Q0W	(税抜)¥150,000	(税抜)¥767	(税抜)¥575	対応7(HS-4/170S)x10巻付き		黒	

分類	形名	希望小売価格 (税別)標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.色)	システム装置 70 SD	
			維持保守	出張修理				
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵D A Tセット (DAT72) [標準付 1用]	GS-SUD77343RFOEX GS-SUD77343RFO	¥381,150 (税別)¥363,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343RDOEX GS-SUD77343RDO	¥304,500 (税別)¥290,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343R00EX GS-SUD77343R00	¥238,350 (税別)¥227,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77343QF0EX GS-SUD77343QF0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343QD0EX GS-SUD77343QD0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343Q00EX GS-SUD77343Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77343N00EX GS-SUD77343N00	¥219,450 (税別)¥209,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343M00EX GS-SUD77343M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343000EX GS-SUD77343000	¥120,750 (税別)¥115,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒		
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72) [おまかせ 安心付 3(年)用]	GS-SUD77264RF3EX	¥814,800 (税別)¥776,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUD77264RD3EX	¥738,150 (税別)¥703,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUD77264R03EX	¥672,000 (税別)¥640,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
GS-SUD77264QF3EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUD77264QD3EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUD77264Q03EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUD77264N03EX		¥661,500 (税別)¥630,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUD77264M03EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUD77264Q03EX		¥537,600 (税別)¥512,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒		
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72) [標準付 1用]		GS-SUD77264RFWEX GS-SUD77264RFW	¥667,800 (税別)¥636,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUD77264RDWEX GS-SUD77264RDW	¥591,150 (税別)¥563,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUD77264R0WEX GS-SUD77264R0W	¥625,000 (税別)¥600,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
	GS-SUD77264QFWEX GS-SUD77264QFW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77264QDWEEX GS-SUD77264QDW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77264Q0WEEX GS-SUD77264Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77264N0WEEX GS-SUD77264N0W	¥514,500 (税別)¥490,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77264M0WEEX GS-SUD77264M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77264Q0WEEX GS-SUD77264Q0W	¥390,600 (税別)¥372,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (HS-4/170S)x20巻付き	黒		
	GS-SUD77264R0F0EX GS-SUD77264R0F0	¥594,300 (税別)¥566,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77264R0D0EX GS-SUD77264R0D0	¥517,650 (税別)¥493,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77264R00EX GS-SUD77264R00	¥451,500 (税別)¥430,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUD77264QF0EX GS-SUD77264QF0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUD77264QD0EX GS-SUD77264QD0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUD77264N00EX GS-SUD77264N00	¥441,000 (税別)¥420,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77264M00EX GS-SUD77264M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00	¥317,100 (税別)¥302,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒			
内蔵A I Tセット (AIT-2) [おまかせ 安心付 3(年)用]	GS-SUS75013RF3EX	¥590,100 (税別)¥562,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013RD3EX	¥513,450 (税別)¥489,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013R03EX	¥447,300 (税別)¥426,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUS75013QF3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013QD3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013Q03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS75013N03EX	¥428,400 (税別)¥408,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013Q03EX	¥312,900 (税別)¥298,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｽﾄｰﾙ ﾏﾞﾗ ﾏﾞﾗ (SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒		



分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置 70 SD	
			維持保守	出張修理				
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 A I T セット (AIT-2) 〔標準付 用〕	GS-SUS75013RFWEX GS-SUS75013RFW	¥485,100 (税別)¥462,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013RDWEX GS-SUS75013RDW	¥408,450 (税別)¥389,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013ROWEX GS-SUS75013ROW	¥342,300 (税別)¥326,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUS75013QFWEX GS-SUS75013QFW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013QDWE GS-SUS75013QDW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013QOEX GS-SUS75013QO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS75013NOWEX GS-SUS75013NOW	¥323,400 (税別)¥308,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013MOWEX GS-SUS75013MOW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013OOWEX GS-SUS75013OOW	¥207,900 (税別)¥198,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
	GS-SUS75013RFOEX GS-SUS75013RFO	¥432,600 (税別)¥412,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013RDOEX GS-SUS75013RDO	¥355,950 (税別)¥339,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013ROOEX GS-SUS75013ROO	¥289,800 (税別)¥276,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUS75013FOEX GS-SUS75013FO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013DOEX GS-SUS75013DO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013QOEX GS-SUS75013QO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS75013NOEX GS-SUS75013NO	¥270,900 (税別)¥258,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013MOEX GS-SUS75013MO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013OOEX GS-SUS75013OO	¥155,400 (税別)¥148,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒		
	内蔵 L T O セット (Ultrium2 ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付) 〔おまかせ 安心ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(3年)用〕	GS-SUU72023RF3EX	¥1,125,600 (税別)¥1,072,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU72023RD3EX	¥1,048,950 (税別)¥999,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUU72023RO3EX	¥982,800 (税別)¥936,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
		GS-SUU72023QF3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU72023QD3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUU72023QO3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
		GS-SUU72023N03EX	¥972,300 (税別)¥926,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	
GS-SUU72023M03EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72023O03EX		¥848,400 (税別)¥808,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒		
GS-SUU72023R03EX		¥676,200 (税別)¥644,000	¥2,100 (税別)¥2,000	¥1,575 (税別)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
内蔵 L T O セット (Ultrium2 ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付) 〔標準付 用〕	GS-SUU72023RDVEX GS-SUU72023RDV	¥599,550 (税別)¥571,000	¥2,100 (税別)¥2,000	¥1,575 (税別)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023ROVEX GS-SUU72023ROV	¥533,400 (税別)¥509,000	¥2,100 (税別)¥2,000	¥1,575 (税別)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72023QFVEX GS-SUU72023QFV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72023QDVEX GS-SUU72023QDV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023QOVEX GS-SUU72023QOV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72023MOVEX GS-SUU72023MOV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72023O0VEX GS-SUU72023O0V	¥399,000 (税別)¥380,000	¥2,100 (税別)¥2,000	¥1,575 (税別)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU1/100)x10巻付き	黒		
	GS-SUU72023RFVEX GS-SUU72023RFV	¥768,600 (税別)¥732,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72023RDWEX GS-SUU72023RDW	¥691,950 (税別)¥659,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023ROWEX GS-SUU72023ROW	¥625,800 (税別)¥596,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72023QFVEX GS-SUU72023QFV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72023QDVEX GS-SUU72023QDV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023QOVEX GS-SUU72023QOV	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72023NOVEX GS-SUU72023NOV	¥615,300 (税別)¥586,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72023M0VEX GS-SUU72023M0V	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72023O0VEX GS-SUU72023O0V	¥491,400 (税別)¥468,000	¥2,082 (税別)¥1,983	¥1,567 (税別)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ付), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞﾚｰ ﾀﾞｲ + ﾀﾞｲ ﾀﾞｲ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置 70 SD	
			維持保守	出張修理				
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7.5TB) 〔標準仕様用〕	GS-SUU72023RF0EX GS-SUU72023RF0	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72023RD0EX GS-SUU72023RD0	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023R00EX GS-SUU72023R00	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72023FOEX GS-SUU72023FO0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72023D0EX GS-SUU72023D00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023000EX GS-SUU72023000	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72023N00EX GS-SUU72023N00	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72023M00EX GS-SUU72023M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72023000EX GS-SUU72023000	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7.5TB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	内蔵 LTOセット (Ultrium2 7.5TB) 〔おまかせ 安心仕様(3年)用〕	GS-SUU72124RF3EX	¥1,432,200 (税抜)¥1,364,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU72124RD3EX	¥1,355,550 (税抜)¥1,291,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUU72124R03EX	¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
GS-SUU72124Q3EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU72124D3EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU72124Q03EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72124N03EX		¥1,278,900 (税抜)¥1,218,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72124M03EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72124003EX		¥1,155,000 (税抜)¥1,100,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒		
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7.5TB) 〔標準仕様用〕		GS-SUU72124RFWEX GS-SUU72124RFW0	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU72124RDWEX GS-SUU72124RDW0	¥998,550 (税抜)¥951,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUU72124R0WEX GS-SUU72124R0W0	¥932,400 (税抜)¥888,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
	GS-SUU72124QFWEX GS-SUU72124QFW0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72124QDWEX GS-SUU72124QDW0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72124Q0WEX GS-SUU72124Q0W0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72124N0WEX GS-SUU72124N0W0	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72124M0WEX GS-SUU72124M0W0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU7212400WEX GS-SUU7212400W0	¥798,000 (税抜)¥760,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SUU72124RF0EX GS-SUU72124RF00	¥896,700 (税抜)¥854,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72124RD0EX GS-SUU72124RD00	¥820,050 (税抜)¥781,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72124R00EX GS-SUU72124R000	¥753,900 (税抜)¥719,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU72124QF0EX GS-SUU72124QF00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU72124QD0EX GS-SUU72124QD00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU72124Q00EX GS-SUU72124Q000	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU72124N00EX GS-SUU72124N000	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72124M00EX GS-SUU72124M000	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU72124000EX GS-SUU721240000	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
内蔵 LTOセット (Ultrium3 7.5TB) 〔おまかせ 安心仕様(3年)用〕	GS-SUU74024RF3EX	¥2,251,200 (税抜)¥2,144,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024RD3EX	¥2,174,550 (税抜)¥2,071,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74024R03EX	¥2,108,400 (税抜)¥2,008,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU74024Q3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024D3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74024Q03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU74024N03EX	¥2,097,900 (税抜)¥1,998,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU74024M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU74024003EX	¥1,974,000 (税抜)¥1,880,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾌﾞｲﾝﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置 70 SD	
			維持保守	出張修理				
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵LTOセット (Ultrium3 7MM/16) [標準付 黒]	GS-SUU74024RFWEX GS-SUU74024RFW	¥1,579,200 (税抜)¥1,504,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024RDWEX GS-SUU74024RDW	¥1,502,550 (税抜)¥1,431,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74024R0WEX GS-SUU74024R0W	¥1,436,400 (税抜)¥1,368,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU74024QFWEX GS-SUU74024QFW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024QDWE GS-SUU74024QD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74024Q0WEX GS-SUU74024Q0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU74024N0WEX GS-SUU74024N0W	¥1,425,900 (税抜)¥1,358,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU74024M0WEX GS-SUU74024M0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU74024O0WEX GS-SUU74024O0W	¥1,302,000 (税抜)¥1,240,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
	GS-SUU74024RFOEX GS-SUU74024RFO	¥1,243,200 (税抜)¥1,184,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024R0DEX GS-SUU74024R0D	¥1,166,550 (税抜)¥1,111,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74024R00EX GS-SUU74024R00	¥1,100,400 (税抜)¥1,048,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU74024QF0EX GS-SUU74024QF0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024Q0DEX GS-SUU74024Q0D	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU74024Q00EX GS-SUU74024Q00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU74024N00EX GS-SUU74024N00	¥1,089,900 (税抜)¥1,038,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU74024M00EX GS-SUU74024M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU74024O00EX GS-SUU74024O00	¥966,000 (税抜)¥920,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	<b>電源ユニット</b>							
	電源ユニット	GS-BP2220EX GS-BP2220	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源	-	
<b>ディスプレイ装置</b>								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型ワイド液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税抜)¥47,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白	*6	
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税抜)¥52,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白	*6	
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白	*6	
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白		
	<b>外付け装置</b>							
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ケーブルタイプ,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒		
	GS0BS202-R1BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ケーブルタイプ,4U,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
リムーバブルデバイス ユニットセット	GS0BS202-R2BK000	¥64,050 (税抜)¥61,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	ケーブルタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*1	
	GHORR164-C1BK100	¥75,600 (税抜)¥72,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	ケーブルタイプ,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7140)付き	黒	*4	
	GHORR164-R1BK100	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥368 (税抜)¥350	¥280 (税抜)¥267	ケーブルタイプ,4U,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK100	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥428 (税抜)¥408	¥323 (税抜)¥308	ケーブルタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-C1BK200	¥75,600 (税抜)¥72,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	ケーブルタイプ,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7150)付き	黒	*4	
	GHORR164-R1BK200	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥368 (税抜)¥350	¥280 (税抜)¥267	ケーブルタイプ,4U,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	GHORR164-R2BK200	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥428 (税抜)¥408	¥323 (税抜)¥308	ケーブルタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	
	LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF GH-SGVxx-L116RF GH-SGVxx-L110SF GH-SGVxx-L110RF	- - - -	- - - -	- - - -	ケーブルタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装 ケーブルタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装 ケーブルタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装 ケーブルタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒 黒 黒 黒	*1 *1 *1 *1
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD GH-SGVxx-L110RD	- -	- -	- -	ケーブルタイプ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒	*1	
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx GH-SRUU71102xxx	- -	- -	- -	ケーブルタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 ケーブルタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装x2	白 白	*1 *1	
	LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110Axxx GH-xFU7110x	- -	- -	ケーブルタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 ケーブルタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装	白 白	*1 *1	
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH75161	¥81,900 (税抜)¥78,000	¥517 (税抜)¥492	¥385 (税抜)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7524	¥69,300 (税抜)¥66,000	¥438 (税抜)¥417	¥333 (税抜)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-		
	GH-BH7626T	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-		
	LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF GH-SGVxx-Lx20xD	- -	- -	- -	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ,20ドライブ,SCSI 1/FFケーブル 最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ,20ドライブ,SCSI 1/FFケーブル	- -	

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート  
\*4: SVPボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能  
\*6: Windows Server 2003付(Windows 2000 Server付)オプション(代行サービス付き)モデルは未サポート

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F用)	システム装置 70 SD
			維持保守	出張修理			
<b>ケーブル</b>							
SCSIケーブル	GH-LA7301	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	LT0フィンダー/LT05タイプ 装置接続用, 3.0m	-	
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eインパルスカテゴリー, 5m	-	
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eインパルスカテゴリー, 10m	-	
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eインパルスカテゴリー, 20m	-	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-	
	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-	
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270GD/270HD/UM-IPケーブル イジェクト(GHRR163) - UM-IPケーブル イジェクト(GHRR163)間接続用, 2.0m	-	
	GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804) イジェクト(DK801)/UM-IPケーブル イジェクト(GHRR164) - UM-IPケーブル イジェクト(GHRR163), 270GD/270HD/UM-IPケーブル イジェクト(GHRR163) - CR80(CR804) イジェクト(DK801)/UM-IPケーブル イジェクト(GHRR164)間接続用, 2.0m	-	
	GH-LY7150	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804) イジェクト(DK801)/UM-IPケーブル イジェクト(GHRR164) - CR80(CR804) イジェクト(DK801)/UM-IPケーブル イジェクト(GHRR164)間接続用, 2.0m	-	
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ボード <sup>*</sup> 及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	*1
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-	*1
PS2 KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	コネクタ切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-	
<b>無停電電源装置</b>							
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUK7100A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キーボードケーブル, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	
	GH-SBUK7100S23	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キーボードケーブル, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	
	GH-SBUK7150A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キーボードケーブル, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	
	GH-SBUK7150S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キーボードケーブル, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	
	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時ハッチ交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1
	無停電電源装置 [標準ケーブル用]	GH-SBUK7100A	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キーボードケーブル UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒
GH-SBUK7100S2		¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W, キーボードケーブル UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	
GH-SBUK7150A		¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キーボードケーブル UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	
GH-SBUK7150S2		¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W, キーボードケーブル UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	
GH-SBUR7215A		¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1
GH-SBUR7215S2		¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1
GH-SBUR7131A		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒	*1
GH-SBUR7131S2		¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒	*1
無停電電源装置 [おまかせ安心ケーブル (3年)/標準ケーブル用]		GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, キーボードケーブル UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, キーボードケーブル UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHのケイブ付付き	-	
	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-	*1
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHのケイブ付付き	-	*1
	UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSのケーブル拡張ボード拡張用 GH-SBUx7xxx用	-
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSのケーブル拡張ユニット, ラックケーブル GH-SBUx7xxx用	-	
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUx7xxx用	-	
PowerMonitorHのケイブ付	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアのケイブ付, 10ヶ月前 GH-SBUx9150用	-	

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 対応)	システム装置 70 SD
			維持保守	出張修理			
<b>ラック関連</b>							
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒	*1
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒	*1
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒	*1
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒	*1
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒	*1
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒	*1
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒	*1
ブランクパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒	*1
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒	*1
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-	*1
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒	*1
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード、マウス収納ユニット	黒	*1
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒	*1
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒	*1
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット6口、ブレーキスイッチ付き	黒	*1
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒	*1
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒	*1
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒	*1
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒	*1
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-	*1
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒	*1
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒	*1
ラックマウントキット	GS-AU7549	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	システム装置ラックキャビネットへの横置き搭載用(システム固定金具,フロントパネル)	黒	*1
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒	*1
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用「ジョイント」搭載用ネジ,ナット等のセット	黒	*1
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7785	¥40,950 (税抜)¥39,000	-	-	70システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-	*1
	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	バックアップキャビネット,9.4インチディスプレイ,1U LTO切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-	*1
<b>その他</b>							
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒	
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒	

\*1: ラックキャビネットへの搭載時のみサポート

HA8000/110W DD,ED,FD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (N/F色)	システム装置		
			維持保守	出張修理			110 DD	110 ED	110 FD
<b>メモリーボード</b>									
メモリーボード	GS-IMJ72562DEX GS-IMJ72562D	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	256MB(256Mx1),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IMJ75122DEX GS-IMJ75122D	¥25,200 (税抜)¥24,000	¥166 (税抜)¥158	¥123 (税抜)¥117	512MB(256Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IMJ701G2DEX GS-IMJ701G2D	¥58,800 (税抜)¥56,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	1GB(512Mx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
	GS-IMJ702G2DEX GS-IMJ702G2D	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,533MHz,Unbuffered DIMM	-			
<b>拡張ボード</b>									
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,17pin	-			
LANボード	GS-CN7240EX GS-CN7240	¥10,500 (税抜)¥10,000	¥70 (税抜)¥67	¥53 (税抜)¥50	PCI,10-ブザイ,100BASE-TX/10BASE-T	-			
	GS-CN7540EX GS-CN7540	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T	-			
	GS-CN6550EX GS-CN6550	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,10-ブザイ,1000BASE-T,2Port	-			
	GS-CN7620EX GS-CN7620	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	PCI,10-ブザイ,1000BASE-SX	-			
Fibre Channel ボード	GS-CC7204EX GS-CC7204	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,082	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)接続用	-			
	GS-CC7203EX GS-CC7203	¥457,800 (税抜)¥436,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANRISE接続用	-			
SVPボードセット	GS-SCM770029EX GS-SCM770029	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サードパーティBMCEジュール未搭載時用 電源ユニット + SVPリファン付	-			
	GS-SCM770027EX GS-SCM770027	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,10-ブザイ,サードパーティBMCEジュール未搭載時用 電源ユニット + SVPリファン付	-			
	GS-SCM7800CEX GS-SCM7800	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,サードパーティBMCEジュール未搭載時用 電源ユニット + SVPリファン付 + 1/Fコネクタ機能付き	-			
	GS-SCM7800DEX GS-SCM7800D	¥210,000 (税抜)¥200,000	¥1,373 (税抜)¥1,308	¥1,032 (税抜)¥983	PCI,10-ブザイ,サードパーティBMCEジュール未搭載時用 電源ユニット + SVPリファン付 + 1/Fコネクタ機能付き	-			
BMCモジュール	GS-ES7401EX	¥31,500 (税抜)¥30,000	¥210 (税抜)¥200	¥158 (税抜)¥150	ハードウェア管理ツール,IPMI1.5準拠	-			
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵ハードディスク セット	GS-SUH7120TCEX GS-SUH7120TC	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA,120GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7160TCEX GS-SUH7160TC	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7250TCEX GS-SUH7250TC	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7120TCEX GS-SUH7120TC	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA,120GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7160TCEX GS-SUH7160TC	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7250TCEX GS-SUH7250TC	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7120TCEX GS-SUH7120TCRX	¥26,250 (税抜)¥25,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	SATA,120GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7160TCEX GS-SUH7160TCRX	¥29,400 (税抜)¥28,000	¥192 (税抜)¥183	¥149 (税抜)¥142	SATA,160GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
	GS-SUH7250TCEX GS-SUH7250TCRX	¥50,400 (税抜)¥48,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	SATA,250GB,7200r/min SATA I/Fケーブル付き	-			
<b>ディスプレイ装置</b>									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型カラー液晶,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税抜)¥47,000	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白			
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税抜)¥52,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白			
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白			
<b>外付け装置</b>									
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-R1BK000 GS0BS202-R2BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000 ¥64,050 (税抜)¥61,000	¥289 (税抜)¥275 ¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208 ¥218 (税抜)¥208	ラックマウントタイプ,4U,デビル搭載なし SCSI1ケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き ラックマウントタイプ,2台目増設用,デビル搭載なし SCSI1ケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF GH-SGVxx-L116RF GH-SGVxx-L110RF	- - -	- - -	- - -	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装 ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装 ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒 黒 黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒			
スイッチングHUB	GH-BH75001 GH-BH75161 GH-BH7524 GH-BH7626T	¥28,350 (税抜)¥27,000 ¥81,900 (税抜)¥78,000 ¥69,300 (税抜)¥66,000 ¥99,750 (税抜)¥95,000	¥175 (税抜)¥167 ¥517 (税抜)¥492 ¥438 (税抜)¥417 ¥622 (税抜)¥592	¥131 (税抜)¥125 ¥385 (税抜)¥367 ¥333 (税抜)¥317 ¥464 (税抜)¥442	8ポート(10Mbps/100Mbps) 16ポート(10Mbps/100Mbps) 24ポート(10Mbps/100Mbps) 24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	- - - -			
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250 HT-4990-SW3850	¥1,711,500 (税抜)¥1,630,000 ¥4,189,500 (税抜)¥3,990,000	¥9,450 (税抜)¥9,000 ¥23,100 (税抜)¥22,000	- - -	8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き 16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	- -			

分類	形名	希望小売価格 (税別) (標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			110 DD	110 ED	110 FD
<b>外付け装置</b>									
コンパクト ディスクレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513	¥1,716,750 (税抜)¥1,635,000	¥9,327 (税抜)¥8,883	¥7,000 (税抜)¥6,667	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), 320GBPLD(160GBx3), 単体接続用	黒			
	GHOCR804-RA00800	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,182 (税抜)¥7,792	¥6,134 (税抜)¥5,842	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒			
	GHOCR804-RA02514	¥2,562,000 (税抜)¥2,440,000	¥14,997 (税抜)¥14,283	¥11,253 (税抜)¥10,717	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GBPLD(160GBx3)	黒			
	GHOCR804-RA02800	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,451 (税抜)¥11,858	¥9,337 (税抜)¥8,892	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒			
コンパクト ディスクレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	¥1,911,000 (税抜)¥1,820,000	¥10,553 (税抜)¥10,050	¥7,919 (税抜)¥7,542	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルクонтроーラ, 3500GBPLD(250GBx15)	黒			
	GHOCR804-LE10563	¥1,512,000 (税抜)¥1,440,000	¥8,059 (税抜)¥7,675	¥6,046 (税抜)¥5,758	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルクонтроーラ, 2250GBPLD(250GBx10)	黒			
	GHOCR804-LE00553	¥1,113,000 (税抜)¥1,060,000	¥5,557 (税抜)¥5,292	¥4,165 (税抜)¥3,967	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルクонтроーラ, 1000GBPLD(250GBx5)	黒			
	GHOCR804-LE30543	¥1,722,000 (税抜)¥1,640,000	¥9,371 (税抜)¥8,925	¥7,027 (税抜)¥6,692	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルクонтроーラ, 2240GBPLD(160GBx15)	黒			
	GHOCR804-LE10533	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥7,271 (税抜)¥6,925	¥5,452 (税抜)¥5,192	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルクонтроーラ, 1440GBPLD(160GBx10)	黒			
	GHOCR804-LE00523	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥5,163 (税抜)¥4,917	¥3,877 (税抜)¥3,682	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルクонтроーラ, 640GBPLD(160GBx5)	黒			
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,063 (税抜)¥2,917	¥2,302 (税抜)¥2,192	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルクонтроーラ, ハードディスク搭載なし	黒			
	小型ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE 9500V	-		
ディスクレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-			
ディスクレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-			
<b>ケーブル</b>									
SCSIケーブル	GH-LA7301	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	LTofエンジェラー接続用, 3.0m	-			
	LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 5m	-		
		GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 10m	-		
		GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eシールドケーブル, 20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-			
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-			
	HT-F4063-KC5M	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC10M	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC20M	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB5M	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB10M	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB20M	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル UPS接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-			
	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-			
	ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
	キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-		
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ケーブル代替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-			
<b>無停電電源装置</b>									
無停電電源装置 [おまかせ 安心行](3年)用]	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時バッテリー交換 UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
無停電電源装置 [ドライブ/モニター/標準行]用]	GH-SBUR7215A	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7215S2	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[Windows2000, Linux用, 1.8m]付き	黒			
無停電電源装置 [ドライブ/モニター/おまかせ安心行] (3年)標準行]用]	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[3.0m], PowerMonitorH付き	-			
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル[3.0m], PowerMonitorH + PowerMonitorH付属付き	-			
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥19,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSインタフェース拡張ボード GH-SBUx7xxx用	-			
	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSインタフェース拡張ボード用ユニット, ラックマウント搭載用金具付き GH-SBUx7xxx用	-			
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUx7xxx用	-			
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4)インストール GH-SBUx9150用	-			

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 8B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			110 DD	110 ED	110 FD
<b>ラック関連</b>									
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(11インチメタルドア), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒			
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(11インチメタルドア), ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒			
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒			
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒			
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒			
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒			
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒			
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒			
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒			
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒			
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒			
ブランクパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒			
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒			
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-			
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	アラート用ユニット	黒			
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード・マウス収納用ユニット キーボード(PS2)[白]+マウス(PS2)[白]付き	黒			
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒			
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒			
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット6口、ブレーキスイッチ付き	黒			
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒			
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒			
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒			
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U	黒			
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒			
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ+キーボード+モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒			
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-			
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックマウントキット+キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒			
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒			
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒			
ラック搭載トレー	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレー(固定金具付き)	黒			
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通型ジョイント搭載用ネジ,ナット等のセット	黒			
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7775	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	110システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM社製ラックキャビネット搭載用)	-			
	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	バックアップキャビネット,IBMのフルディスプレイユニット, LTOテープユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-			
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用) 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-			
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-			
<b>その他</b>									
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒			
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒			



HA8000/110W GD,HD

1年無償保証対象製品の2年以降及び3年無償保証対象製品の4年以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 GD	110 HD
<b>プロセッサ</b>								
プロセッサ	GS-EOSPX3PORCEX GS-EOSPX3PORC	¥58,800 (税抜)¥56,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	Xeon(3EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P4RCX GS-EOSPX3P4RC	¥102,900 (税抜)¥98,000	¥683 (税抜)¥650	¥517 (税抜)¥492	Xeon(3.40EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P6RCX GS-EOSPX3P6RC	¥136,500 (税抜)¥130,000	¥910 (税抜)¥867	¥683 (税抜)¥650	Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPX3P8RCX GS-EOSPX3P8RC	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	Xeon(3.80GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
<b>メモリーボード</b>								
メモリーボード	GS-IMJ7512NEX GS-IMJ7512N	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-		
	GS-IMJ701GNEX GS-IMJ701GN	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-		
	GS-IMJ702GNEX GS-IMJ702GN	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-		
	GS-IMJ704GNEX GS-IMJ704GN	¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM,LowProfile	-		
<b>拡張ボード</b>								
ディスクレイ コントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
SCSIボードセット	GS-CS7361EX	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用セット	-		
SCSIボード	GS-CS7361	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,フルサイズ,Ultra320 SCSI,1チャネル 7.5インチ PCI slots搭載現地増設用	-		
	GS-CS7362	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,LowProfile,Ultra320 SCSI,1チャネル LowProfile PCI slots搭載現地増設用	-		
LANボードセット	GS-SCN7540EX	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,1000BASE-T LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用セット	-		
LANボード	GS-CN7540	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,フルサイズ,1000BASE-T 7.5インチ PCI slots搭載現地増設用	-		
	GS-CN7541	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,LowProfile,1000BASE-T LowProfile PCI slots搭載現地増設用	-		
LANボードセット	GS-SCN6550EX	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,1000BASE-T,2Port LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用セット	-		
LANボード	GS-CN6550	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,フルサイズ,1000BASE-T,2Port 7.5インチ PCI slots搭載現地増設用	-		
	GS-CN6551	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,LowProfile,1000BASE-T,2Port LowProfile PCI slots搭載現地増設用	-		
LANボードセット	GS-SCN7570EX GS-SCN7570	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),フルサイズ,1000BASE-T PCI-X PCI Express変換用Riser Card付き	-		
LANボード	GS-CN7620EX GS-CN7620	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	PCI,フルサイズ,1000BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GS-CO7204EX GS-CO7204	¥228,000 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF CR80(CR804)接続用	-		
	GS-CO7203EX GS-CO7203	¥457,800 (税抜)¥436,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF SANRISE接続用	-		
Fibre Channel ボードセット	GS-SCC7301EX GS-SCC7301	¥614,250 (税抜)¥585,000	¥4,095 (税抜)¥3,900	¥3,071 (税抜)¥2,925	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF 7.5インチ SANRISE接続用,PCI-X PCI Express変換用Riser Card付き	-		
	GS-SCC7401EX GS-SCC7401	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel :SFF SANRISE接続用,PCI-X PCI Express変換用Riser Card付き	-		
Myrinetボード	GS-CN6620EX GS-CN6620H	個別見積り	-	-	PCI,2Gbps,Fibre,7.5インチ	-		
SVPボードセット	GS-SCM77023EX GS-SCM770023 GS-SCM770123 GS-SCM771023EX GS-SCM771023	¥110,250 (税抜)¥105,000 ¥110,250 (税抜)¥105,000 ¥110,250 (税抜)¥105,000 ¥176,400 (税抜)¥168,000	¥709 (税抜)¥675 ¥709 (税抜)¥675 ¥709 (税抜)¥675 ¥1,147 (税抜)¥1,092	¥533 (税抜)¥508 ¥533 (税抜)¥508 ¥533 (税抜)¥508 ¥858 (税抜)¥817	PCI,サーバ用,LowProfile PCI slots及び7.5インチ PCI slots搭載対応用セット 電源ユニット + SVPケーブルのセット付き PCI,サーバ用,フルサイズ PCI slots搭載現地増設用 電源ユニット + SVPケーブルのセット付き PCI,サーバ用,LowProfile PCI slots搭載現地増設用 電源ユニット + SVPケーブルのセット付き PCI,フルサイズ,サーバ用 電源ユニット + SVPケーブルのセット + 外部筐体電源連動機能付き	-		
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵ハードディスク	GS-UH7732CEX GS-UH7732CRX GS-UH7732C	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
	GS-UH71462CEX GS-UH71462CRX GS-UH71462C	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
	GS-UH73002CEX GS-UH73002CRX GS-UH73002C	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
	GS-UH7732DEX GS-UH7732DRX GS-UH7732D	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
	GS-UH71462DEX GS-UH71462DRX GS-UH71462D	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
	GS-UH7732CEX GS-UH7732C	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
	GS-UH71462CEX GS-UH71462C	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
	GS-UH73002CEX GS-UH73002C	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
	GS-UH7732DEX GS-UH7732D	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
	GS-UH71462DEX GS-UH71462D	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
<b>電源ユニット</b>								
電源ユニット	GS-BP2230EX GS-BP2230	¥78,750 (税抜)¥75,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源	-		
<b>ディスプレイ装置</b>								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型カラー液晶パネル,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS PC-DT3158	¥49,350 (税抜)¥47,000 完了しました。	¥350 (税抜)¥333	¥263 (税抜)¥250	15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17BSXN PC-DTA17ASXN	¥54,600 (税抜)¥52,000 完了しました。	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白		
<b>外付け装置</b>								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-R1BK000 GS0BS202-R2BK000	¥95,550 (税抜)¥91,000 ¥64,050 (税抜)¥61,000	¥289 (税抜)¥275 ¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208 ¥218 (税抜)¥208	ラックマウントタイプ,4U,フルサイズ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き ラックマウントタイプ,2台目増設用,フルサイズ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F色)	システム装置		
			維持保守	出張修理			110 GD	110 HD	
<b>外付け装置</b>									
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + スピンナックケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + スピンナックケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R1BK200	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + スピンナックケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R2BK200	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	ラックマウントタイプ 2台目増設用、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + スピンナックケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
	GHORR164-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	ラックマウントタイプ、4U、デバイス搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + スピンナックケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒	*4	*4	
ディスクユニット セット(DK801)	GHDK801-R000801	¥386,400 (税別)¥368,000	¥2,336 (税別)¥2,225	¥1,750 (税別)¥1,667	ラックマウントタイプ、3U、デバイス搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、デバイス最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、8連装	黒			
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、16連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium3、非/圧縮:400/800GB)、10連装	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium2、非/圧縮:200/400GB)、10連装	黒			
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装	白			
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装x2	白			
LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ、LTO(Ultrium1、非/圧縮:100/200GB)、10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白			
スウィッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161	¥81,900 (税別)¥78,000	¥517 (税別)¥492	¥385 (税別)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524	¥69,300 (税別)¥66,000	¥438 (税別)¥417	¥333 (税別)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T	¥99,750 (税別)¥95,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps/1000BASE-T)	-			
	GH-BH6160F	個別見積り	-	-	-	16ポート(MyrinetHUB)、Fibre	-		
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(標)¥1,711,500 (税別)¥1,630,000	¥9,450 (税別)¥9,000	-	8ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx8付き	-			
	HT-4990-SW3850	(標)¥4,189,500 (税別)¥3,990,000	¥23,100 (税別)¥22,000	-	16ポート(F/FC-AL)、2Gbps、SFPx16付き	-			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-RA00513	¥1,716,750 (税別)¥1,635,000	¥9,327 (税別)¥8,883	¥7,000 (税別)¥6,667	ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、320GBx3、単体接続用	黒			
	GHOCR804-RA00800	¥1,344,000 (税別)¥1,280,000	¥8,182 (税別)¥7,792	¥6,134 (税別)¥5,842	ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、ハードディスク搭載なし	黒			
	GHOCR804-RA02514	¥2,562,000 (税別)¥2,440,000	¥14,997 (税別)¥14,283	¥11,253 (税別)¥10,717	ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、320GBx3	黒			
	GHOCR804-RA02800	¥2,026,500 (税別)¥1,930,000	¥12,451 (税別)¥11,858	¥9,337 (税別)¥8,892	ラックマウントタイプ、CR80(CR804)、デュアルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒			
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	¥1,911,000 (税別)¥1,820,000	¥10,553 (税別)¥10,050	¥7,919 (税別)¥7,542	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、3500GBx15	黒			
	GHOCR804-LE10563	¥1,512,000 (税別)¥1,440,000	¥8,059 (税別)¥7,675	¥6,046 (税別)¥5,758	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2250GBx10	黒			
	GHOCR804-LE00553	¥1,413,000 (税別)¥1,060,000	¥5,557 (税別)¥5,292	¥4,165 (税別)¥3,967	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1000GBx5	黒			
	GHOCR804-LE30543	¥1,722,000 (税別)¥1,640,000	¥9,371 (税別)¥8,925	¥7,027 (税別)¥6,692	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、2240GBx15	黒			
	GHOCR804-LE10533	¥1,386,000 (税別)¥1,320,000	¥7,271 (税別)¥6,825	¥5,452 (税別)¥5,192	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、1440GBx10	黒			
	GHOCR804-LE00523	¥1,050,000 (税別)¥1,000,000	¥5,163 (税別)¥4,917	¥3,877 (税別)¥3,692	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、640GBx5	黒			
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税別)¥680,000	¥3,063 (税別)¥2,917	¥2,302 (税別)¥2,192	ラックマウントタイプ、CR80(CR804Lite)、シングルコントローラ、ハードディスク搭載なし	黒			
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE 9500V	-		
	ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-			
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xF	-	-	-	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ、20スロット、SCSI I/Fx2	-			
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ、20スロット、SCSI I/Fx2	-			
<b>ケーブル</b>									
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税別)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用、1.0m	-			
	GH-LA7301	¥12,600 (税別)¥12,000	-	-	LTOチェンジャー/LTOドライブ装置接続用、3.0m	-			
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税別)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eインパスターケーブル、5m	-			
	GH-LN7E10	¥2,940 (税別)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eインパスターケーブル、10m	-			
	GH-LN7E20	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eインパスターケーブル、20m	-			
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税別)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、5.0m マルチモードファイバ(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7510	¥52,500 (税別)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル]、10.0m マルチモードファイバ(1000BASE-SX)用	-			
	GH-LA7603	¥26,250 (税別)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、3.0m CR80(CR804)接続用	-			
	GH-LA7610	¥52,500 (税別)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m CR80(CR804)接続用	-			
	HT-F4063-KC5M	(標)¥78,750 (税別)¥75,000	¥420 (税別)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC10M	(標)¥78,750 (税別)¥75,000	¥420 (税別)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、10.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KC20M	(標)¥78,750 (税別)¥75,000	¥420 (税別)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル]、20.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB5M	(標)¥78,750 (税別)¥75,000	¥420 (税別)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、5.0m SANRISE接続用	-			
	HT-F4063-KB10M	(標)¥78,750 (税別)¥75,000	¥420 (税別)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、10.0m SANRISE接続用	-			
HT-F4063-KB20M	(標)¥78,750 (税別)¥75,000	¥420 (税別)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル]、20.0m SANRISE接続用	-				
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	270GD/270HD/UM-IPケーブルユニット(GHORR163) - UM-IPケーブルユニット(GHORR163)間接続用、2.0m	-			
	GH-LY7140	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164) - UM-IPケーブルユニット(GHORR163)、270GD/270HD/UM-IPケーブルユニット(GHORR163) - CR80(CR804)ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164)間接続用、2.0m	-			
	GH-LY7150	¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164) - CR80(CR804)ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164)間接続用、2.0m	-			
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税別)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用、3.0m	-			
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税別)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット接続用、1.8m	-			
Myrinet Fibreケーブル	GH-LN6003F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル、3.0m	-			

\*4 : SVPボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V/F 別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			110 GD	110 HD
<b>ケーブル</b>								
Myrinet Fibreケーブル	GH-LN6010F	個別見積り	-	-	Myrinet Fibreケーブル, 10.0m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-		
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-		
PS2 KB / マウス / CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-		
<b>無停電電源装置</b>								
無停電電源装置 [おまかせ 安心ケーブル(3年)用]	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ, 納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
無停電電源装置 [タイプ別/安心ケーブル /標準ケーブル用]	GH-SBUR7215A	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7215S2	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(Windows2000, Linux用, 1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
無停電電源装置 [タイプ別/安心ケーブル /おまかせ安心ケーブル (3年)/標準ケーブル用]	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W, ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル(3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorHソフトウェア付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSインタフェース2ポート拡張ボード GH-SBUx7xxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSインタフェース2ポート拡張用ユニット, ラックマウント搭載用金具付き GH-SBUx7xxx用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4), UPS接続ケーブル付き GH-SBUx7xxx用	-		
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアクライアント用, 10ライセンス GH-SBUx9150用	-		
<b>ラック関連</b>								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル 1組(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック), フロントア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル 1組(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用), 2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用), 2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用) ハッチングメタルタイプ	黒		
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック, HA8000専用ラック用)	黒		
ブラックパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-		
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラート用ユニット	黒		
KBマウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード, マウス収納用ユニット キーボード (PS2) [白] + マウス (PS2) [白] 付き	黒		
HUB収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB (GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクト6口, プレハブ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納用ディスプレイ, 1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチ/ケーブル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納用ディスプレイ, 1U 8インチケーブル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチ/ケーブル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + マウス収納用ディスプレイ, 1U 4インチケーブル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044), 4インチ用, 2U ラックマウントタイプ + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084), 8インチ用, 2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK) 付き	黒		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	ケーブル切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通用ジョイント搭載用ネジ, ナット等のセット	黒		
RACK MOUNT KIT (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7775	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	110システム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (IBM他社製ラックキャビネット搭載用)	-		
	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	ハッチングキャビネット, HUB, プレハブディスプレイ, 1U LTO切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	ケーブル切替ユニットセット(4インチ用) 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット, ケーブル切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
<b>その他</b>								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット, 8インチ用	黒		

HA8000/130W AD, BD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AD	130 BD
<b>プロセッサ</b>								
プロセッサ	GS-EOSPXP3PORAEX GS-EOSPXP3PORA	¥58,800 (税抜)¥56,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	Xeon(3EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPXP3P4RAEX GS-EOSPXP3P4RA	¥102,900 (税抜)¥98,000	¥683 (税抜)¥650	¥517 (税抜)¥492	Xeon(3.40EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPXP3P6RAEX GS-EOSPXP3P6RA	¥136,500 (税抜)¥130,000	¥910 (税抜)¥867	¥683 (税抜)¥650	Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
	GS-EOSPXP3P8RAEX GS-EOSPXP3P8RA	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	Xeon(3.80GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-		
<b>メモリーボード</b>								
メモリーボード	GS-IMJ7512NEX GS-IMJ7512N	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IMJ701GNEX GS-IMJ701GN	¥48,300 (税抜)¥46,000	¥323 (税抜)¥308	¥245 (税抜)¥233	1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IMJ702GNEX GS-IMJ702GN	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
	GS-IMJ704GNEX GS-IMJ704GN	¥409,500 (税抜)¥390,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-		
4GB用は、GS-IMJ704GN(EX)を使用します。(GS-IMJ704GN(EX)とGS-IMJ704GN(EX)の混在使用は可能です。)								
<b>拡張ボード</b>								
ディスクアレイ コントローラボード	GS-CA7260EX GS-CA7260	¥71,400 (税抜)¥68,000	¥473 (税抜)¥450	¥359 (税抜)¥342	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB	-		
SCSIボード	GS-CS7361EX GS-CS7361	¥21,000 (税抜)¥20,000	¥140 (税抜)¥133	¥105 (税抜)¥100	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-		
LANボード	GS-CN7540EX GS-CN7540	¥27,300 (税抜)¥26,000	¥184 (税抜)¥175	¥140 (税抜)¥133	PCI,1-ポート,1000BASE-T	-		
	GS-CN6550EX GS-CN6550	¥38,850 (税抜)¥37,000	¥263 (税抜)¥250	¥202 (税抜)¥192	PCI,1-ポート,1000BASE-T,2Port	-		
	GS-CN7570EX GS-CN7570	¥33,600 (税抜)¥32,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	PCI Express(x1),1-ポート,1000BASE-T	-		
	GS-CN7620EX GS-CN7620	¥94,500 (税抜)¥90,000	¥630 (税抜)¥600	¥473 (税抜)¥450	PCI,1-ポート,1000BASE-SX	-		
Fibre Channel ボード	GS-CC7204EX GS-CC7204	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,523 (税抜)¥1,450	¥1,147 (税抜)¥1,092	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF CR80(CR804)/大型7-ポート装置接続用	-		
	GS-CC703EX GS-CC703	¥457,800 (税抜)¥436,000	¥3,053 (税抜)¥2,908	¥2,292 (税抜)¥2,183	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF SANR1SE接続用	-		
	GS-CC7301EX GS-CC7301	¥614,250 (税抜)¥585,000	¥4,095 (税抜)¥3,900	¥3,071 (税抜)¥2,925	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/FiberChannel :SFF デュアルポート,SANR1SE接続用	-		
	GS-CC7401EX GS-CC7401	¥686,700 (税抜)¥654,000	¥4,576 (税抜)¥4,358	¥3,430 (税抜)¥3,267	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/FiberChannel :SFF SANR1SE接続用	-		
SVPボードセット	GS-SCM770024EX GS-SCM770024	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1-ポート,「S」ポート 電源ユニット + SVPリソースの追加	-		
	GS-SCM771024EX GS-SCM771024	¥176,400 (税抜)¥168,000	¥1,147 (税抜)¥1,092	¥858 (税抜)¥817	PCI,1-ポート,「S」ポート 電源ユニット + SVPリソースの追加 + 外部筐体電源運動機能付き	-		
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵ハードディスク	GS-UH7732EEX GS-UH7732ERX GS-UH7732E	¥42,000 (税抜)¥40,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-		
	GS-UH71462EEX GS-UH71462ERX GS-UH71462E	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-		
	GS-UH73002EEX GS-UH73002ERX GS-UH73002E	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-		
	GS-UH7732FEX GS-UH7732FRX GS-UH7732F	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-		
	GS-UH71462FEX GS-UH71462FRX GS-UH71462F	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥665 (税抜)¥633	¥499 (税抜)¥475	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-		
内蔵DVD-RAM	GS-UV7090EX GS-UV7090	¥68,250 (税抜)¥65,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64bit/Windows Server 2003 x64 Editions環境時は未サポート	黒		
内蔵光磁気ディスク セット	GS-SUM5643BEX GS-SUM5643B	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換リソース付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72)	GS-SUD77343RF3EX [おまかせ 安心キープ(3年)用]	¥491,400 (税抜)¥468,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343RD3EX	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343RO3EX	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77343OF3EX	完了しました。			リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343OD3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343O3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77343N03EX	¥329,700 (税抜)¥314,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343O30EX	¥231,000 (税抜)¥220,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒		
内蔵DATAセット (DAT72) [ドライブキャパシティー 標準キープ(3年)用]	GS-SUD77343RFWEX GS-SUD77343RFW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343RDWEX GS-SUD77343RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343ROWEX GS-SUD77343ROW	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77343OFWEX GS-SUD77343OFW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343ODWEX GS-SUD77343ODW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343O0WEX GS-SUD77343O0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77343N0WEX GS-SUD77343N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343M0WEX GS-SUD77343M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343O00WEX GS-SUD77343O00W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) リソース(7HS-4/170S)x10巻付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			130 AD	130 BD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵D A Tセット (DAT72) 【ドライブキャパシティ 標準搭載用】	GS-SUD77343RFOEX GS-SUD77343RFO	¥381,150 (税別)¥363,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77343RDOEX GS-SUD77343RDO	¥304,500 (税別)¥290,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77343ROEX GS-SUD77343RO	¥238,350 (税別)¥227,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77343FOEX GS-SUD77343FO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77343DOEX GS-SUD77343DO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77343OEX GS-SUD77343O	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUD77343NOEX GS-SUD77343NO	¥219,450 (税別)¥209,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77343MOEX GS-SUD77343MO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77343OOEX GS-SUD77343OO	¥120,750 (税別)¥115,000	¥805 (税別)¥767	¥604 (税別)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒			
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72) 【おまかせ 安心パック(3年)用】	GS-SUD77264RF3EX	¥814,800 (税別)¥776,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD77264RD3EX	¥738,150 (税別)¥703,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77264RO3EX	¥672,000 (税別)¥640,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUD77264RF3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD77264RO3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77264O3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUD77264NO3EX		¥661,500 (税別)¥630,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77264MO3EX		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUD77264O3EX		¥537,600 (税別)¥512,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72) 【ドライブキャパシティ 標準搭載用】		GS-SUD77264RFWEX GS-SUD77264RFW	¥667,800 (税別)¥636,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD77264RDWEX GS-SUD77264RDW	¥591,150 (税別)¥563,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77264ROWEX GS-SUD77264ROW	¥625,000 (税別)¥600,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GS-SUD77264F0WEX GS-SUD77264F0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GS-SUD77264Q0WEX GS-SUD77264Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GS-SUD77264Q0WEX GS-SUD77264Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77264N0WEX GS-SUD77264N0W	¥514,500 (税別)¥490,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264M0WEX GS-SUD77264M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUD77264O0WEX GS-SUD77264O0W	¥390,600 (税別)¥372,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(S-DX2-50C)x20巻付き	黒			
	GS-SUD77264R0EX GS-SUD77264R0	¥594,300 (税別)¥566,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77264RD0EX GS-SUD77264RD0	¥517,650 (税別)¥493,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77264RO0EX GS-SUD77264RO0	¥451,500 (税別)¥430,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUD77264FOEX GS-SUD77264FO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUD77264DOEX GS-SUD77264DO	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUD77264N00EX GS-SUD77264N00	¥441,000 (税別)¥420,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77264M00EX GS-SUD77264M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GS-SUD77264O00EX GS-SUD77264O00	¥317,100 (税別)¥302,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒				
内蔵A I Tセット (AIT-2) 【おまかせ 安心パック(3年)用】	GS-SUS75013RF3EX	¥590,100 (税別)¥562,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013RD3EX	¥513,450 (税別)¥489,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75013RO3EX	¥447,300 (税別)¥426,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUS75013RF3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUS75013RD3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUS75013RO3EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUS75013N03EX	¥428,400 (税別)¥408,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75013M03EX	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUS75013O03EX	¥312,900 (税別)¥298,000	¥1,042 (税別)¥992	¥779 (税別)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄﾞ(SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒			



分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AD	130 BD
システム装置内蔵デバイス								
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7000) 【ドライブキャパシティ 標準仕様用】	GS-SUU72023RFOEX GS-SUU72023RFO	¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72023RDOEX GS-SUU72023RDO	¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023RO0EX GS-SUU72023RO0	¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72023FOEX GS-SUU72023FO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72023DOEX GS-SUU72023DO	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72023000EX GS-SUU72023000	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72023NO0EX GS-SUU72023NO0	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72023MO0EX GS-SUU72023MO0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72023000EX GS-SUU72023000	¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,7-7000),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	黒		
	内蔵 LTOセット (Ultrium2 7000) 【おまかせ 安心仕様(3年)用】	GS-SUU72124RF3EX	¥1,432,200 (税抜)¥1,364,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
GS-SUU72124RD3EX		¥1,355,550 (税抜)¥1,291,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU72124R03EX		¥1,289,400 (税抜)¥1,228,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU72124Q3EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU72124D03EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU72124Q03EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU72124N03EX		¥1,278,900 (税抜)¥1,218,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72124M03EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU72124Q03EX		¥1,155,000 (税抜)¥1,100,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒		
内蔵 LTOセット (Ultrium2 7000) 【ドライブキャパシティ 標準仕様用】		GS-SUU72124RFWEX GS-SUU72124RFW	¥1,075,200 (税抜)¥1,024,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
	GS-SUU72124RDWEX GS-SUU72124RDW	¥998,550 (税抜)¥951,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72124R0WEX GS-SUU72124R0W	¥932,400 (税抜)¥888,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72124QFWEX GS-SUU72124QFW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72124QDWEX GS-SUU72124QDW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72124Q0WEX GS-SUU72124Q0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72124N0WEX GS-SUU72124N0W	¥921,900 (税抜)¥878,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72124M0WEX GS-SUU72124M0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72124Q0WEX GS-SUU72124Q0W	¥798,000 (税抜)¥760,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SUU72124R0EX GS-SUU72124R0	¥896,700 (税抜)¥854,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
内蔵 LTOセット (Ultrium3 7000) 【おまかせ 安心仕様(3年)用】	GS-SUU72124RD0EX GS-SUU72124RD0	¥820,050 (税抜)¥781,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72124R00EX GS-SUU72124R00	¥753,900 (税抜)¥719,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72124QF0EX GS-SUU72124QF0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72124QD0EX GS-SUU72124QD0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72124Q00EX GS-SUU72124Q00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72124N00EX GS-SUU72124N00	¥743,400 (税抜)¥708,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72124M00EX GS-SUU72124M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72124Q00EX GS-SUU72124Q00	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥4,130 (税抜)¥3,933	¥3,098 (税抜)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	GS-SUU74024RF3EX	¥2,251,200 (税抜)¥2,144,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU74024RD3EX	¥2,174,550 (税抜)¥2,071,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU74024R03EX	¥2,108,400 (税抜)¥2,008,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GS-SUU74024Q3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GS-SUU74024D03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GS-SUU74024Q03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GS-SUU74024N03EX	¥2,097,900 (税抜)¥1,998,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU74024M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GS-SUU74024Q03EX	¥1,974,000 (税抜)¥1,880,000	¥6,440 (税抜)¥6,133	¥4,830 (税抜)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｰｲﾌ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			130 AD	130 BD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵LTOセット (Ultrium3 フォーム) [ドライブキャパシティ / 標準容量]	GS-SUU74024RFWEX GS-SUU74024RFW	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU74024RDWEX GS-SUU74024RDW	¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU74024R0WEX GS-SUU74024R0W	¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU74024QWEX GS-SUU74024QW	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU74024QD0WEX GS-SUU74024QD0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU74024Q0WEX GS-SUU74024Q0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU74024N0WEX GS-SUU74024N0W	¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU74024M0WEX GS-SUU74024M0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU74024O0WEX GS-SUU74024O0W	¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
	GS-SUU74024R0F0EX GS-SUU74024R0F0	¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU74024R0D0EX GS-SUU74024R0D0	¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU74024R00EX GS-SUU74024R00	¥1,100,400 (税別)¥1,048,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GS-SUU74024Q0F0EX GS-SUU74024Q0F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GS-SUU74024Q0D0EX GS-SUU74024Q0D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GS-SUU74024Q00EX GS-SUU74024Q00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GS-SUU74024N00EX GS-SUU74024N00	¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU74024M00EX GS-SUU74024M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GS-SUU74024O00EX GS-SUU74024O00	¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	<b>電源ユニット</b>								
	電源ユニット	GS-BP2210EX GS-BP2210	¥78,750 (税別)¥75,000	¥525 (税別)¥500	¥394 (税別)¥375	冗長化電源	-		
<b>ディスプレイ装置</b>									
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型ワイド液晶,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税別)¥47,000	¥350 (税別)¥333	¥263 (税別)¥250	15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白			
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480~1024x768ドット,省電力対応	白			
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税別)¥52,000	¥394 (税別)¥375	¥297 (税別)¥283	17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480~1280x1024ドット,省電力対応	白			
	<b>外付け装置</b>								
バックアップ キャビネットセット	GS0BS202-C1BK000	¥48,300 (税別)¥46,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	キャビネットタイプ,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151)付き	黒			
	GS0BS202-R1BK000	¥95,550 (税別)¥91,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	ラックマウントタイプ,4U,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GS0BS202-R2BK000	¥64,050 (税別)¥61,000	¥289 (税別)¥275	¥218 (税別)¥208	ラックマウントタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ラック搭載ケーブル付き	黒			
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	キャビネットタイプ,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7140)付き	黒		*4	
	GHORR164-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	ラックマウントタイプ,4U,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	
	GHORR164-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	ラックマウントタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	
	GHORR164-C1BK200	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	キャビネットタイプ,7.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7150)付き	黒		*4	
	GHORR164-R1BK200	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	ラックマウントタイプ,4U,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	
	GHORR164-R2BK200	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	ラックマウントタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	
	GHORR164-R2BK200	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	ラックマウントタイプ,2台目増設用,7.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + X77(LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒		*4	
ディスクユニット セット(DK801)	GH0DK801-C000801	¥344,400 (税別)¥328,000	¥2,074 (税別)¥1,975	¥1,557 (税別)¥1,483	キャビネットタイプ,3U,7.5インチ搭載なし,Ultra320 SCSI 1ch,x1本付き	黒			
	GH0DK801-R000801	¥386,400 (税別)¥368,000	¥2,336 (税別)¥2,225	¥1,760 (税別)¥1,667	ラックマウントタイプ,3U,7.5インチ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,7.5インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),8連装	黒			
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),16連装	黒			
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	キャビネットタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium3,非/圧縮:400/800GB),10連装	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	キャビネットタイプ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium2,非/圧縮:200/400GB),10連装	黒			
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium1)	GH-SRUU71101xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装	白			
	GH-SRUU71102xxx	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装x2	白			
LTOチェンジャー (Ultrium1)	GH-SRUU7110Axxx	-	-	-	ラックマウントタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装 GH-SRUU71101xxx増設用	白			
	GH-xFU7110x	-	-	-	キャビネットタイプ,LTO(Ultrium1,非/圧縮:100/200GB),10連装	白			
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税別)¥27,000	¥175 (税別)¥167	¥131 (税別)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH75161	¥81,900 (税別)¥78,000	¥517 (税別)¥492	¥385 (税別)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7524	¥69,300 (税別)¥66,000	¥438 (税別)¥417	¥333 (税別)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-			
	GH-BH7626T	¥99,750 (税別)¥95,000	¥622 (税別)¥592	¥464 (税別)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-			
	ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(標準)¥1,711,500 (税別)¥1,630,000	¥9,450 (税別)¥9,000	¥23,100 (税別)¥22,000	8ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx8付き	-		
		HT-4990-SW3850	(標準)¥4,189,500 (税別)¥3,990,000	¥23,100 (税別)¥22,000	¥23,100 (税別)¥22,000	16ポート(F/FC-AL),2Gbps,SFPx16付き	-		

\*4 : S V P ボードセット(GS-SCM7710x)搭載時のみ接続可能



分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V.F.別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AD	130 BD
<b>外付け装置</b>								
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	¥1,449,000 (税抜)¥1,380,000	¥8,838 (税抜)¥8,417	¥6,633 (税抜)¥6,317	キャビネットタイプ,CR80(CR804),ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-CA02800	¥2,131,500 (税抜)¥2,030,000	¥13,107 (税抜)¥12,483	¥9,835 (税抜)¥9,367	キャビネットタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA00513	¥1,716,750 (税抜)¥1,635,000	¥9,327 (税抜)¥8,883	¥7,000 (税抜)¥6,667	ラックマウントタイプ,CR80(CR804),シングルコントローラ,320GB7.5インチ(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA00800	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,182 (税抜)¥7,792	¥6,134 (税抜)¥5,842	ラックマウントタイプ,CR80(CR804),シングルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒		
	GHOCR804-RA02514	¥2,562,000 (税抜)¥2,440,000	¥14,997 (税抜)¥14,283	¥11,253 (税抜)¥10,717	ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,320GB7.5インチ(160GBx3)	黒		
	GHOCR804-RA02800	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,451 (税抜)¥11,858	¥9,337 (税抜)¥8,892	ラックマウントタイプ,CR80(CR804),デュアルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒		
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE30573	¥1,911,000 (税抜)¥1,820,000	¥10,553 (税抜)¥10,050	¥7,919 (税抜)¥7,542	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,3500GB7.5インチ(250GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10563	¥1,512,000 (税抜)¥1,440,000	¥8,059 (税抜)¥7,675	¥6,046 (税抜)¥5,758	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,2250GB7.5インチ(250GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00553	¥1,113,000 (税抜)¥1,060,000	¥5,557 (税抜)¥5,292	¥4,165 (税抜)¥3,967	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,1000GB7.5インチ(250GBx5)	黒		
	GHOCR804-LX30543	¥1,722,000 (税抜)¥1,640,000	¥9,371 (税抜)¥8,925	¥7,027 (税抜)¥6,682	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,2240GB7.5インチ(160GBx15)	黒		
	GHOCR804-LE10533	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥7,271 (税抜)¥6,925	¥5,452 (税抜)¥5,192	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,1440GB7.5インチ(160GBx10)	黒		
	GHOCR804-LE00523	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥5,163 (税抜)¥4,917	¥3,877 (税抜)¥3,692	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,640GB7.5インチ(160GBx5)	黒		
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,063 (税抜)¥2,917	¥2,302 (税抜)¥2,192	ラックマウントタイプ,CR80(CR804Lite),シングルコントローラ,ハードディスク搭載なし	黒		
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx	-	-	-	SANRISE 9500V	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-		
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-		
L T O ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xP	-	-	-	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ,20スロット,SCSI I/F対応	-		
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ,20スロット,SCSI I/F対応	-		
大型テープ ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A	-	-	-	L180A/L700A 最大LTOx20ドライブ,67スロット,Fibre Channel I/F対応	-		
	GV-FT1L500BM50	-	-	-	L500 最大LTOx18ドライブ,52スロット,Fibre Channel I/F対応	-		
<b>ケーブル</b>								
S C S Iケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用,1.0m	-		
	GH-LA7301	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	LTOファンクショナルライブラリ装置接続用,3.0m	-		
L A N ケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eインバスケーブル,5m	-		
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eインバスケーブル,10m	-		
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eインバスケーブル,20m	-		
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル],5.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル],10.0m マルチモードファイバー(1000BASE-SX)用	-		
	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],3.0m CR80(CR804)接続用	-		
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m CR80(CR804)接続用	-		
	HT-F4063-KC5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KC20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],5.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],10.0m SANRISE接続用	-		
	HT-F4063-KB20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル],20.0m SANRISE接続用	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270GD/270HD/リムーバブルディスクユニット(GHORR163) - リムーバブルディスクユニット(GHORR163)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHORR164) - リムーバブルディスクユニット(GHORR163),270GD/270HD/リムーバブルディスクユニット(GHORR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHORR164)間接続用,2.0m	-		
	GH-LY7150	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHORR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/リムーバブルディスクユニット(GHORR164)間接続用,2.0m	-		
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用,3.0m	-		
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張カード及びUPS拡張ユニット接続用,1.8m	-		
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用,0.7m	-		
キーボードマウス 延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用,2.0m	-		
P S 2 K B / マウス / C R Tケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用,3.0m	-		

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AD	130 BD
無停電電源装置								
無停電電源装置 [おまかせ 安心行 Ⅱ(3年)用]	GH-SBUK7100A03	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7100S23	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H 切り交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
無停電電源装置 [標準行 Ⅱ用]	GH-SBUK7100A	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7100S2	¥82,950 (税抜)¥79,000	¥490 (税抜)¥467	¥368 (税抜)¥350	1000VA/670W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUK7150A	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUK7150S2	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7215A	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7215S2	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
無停電電源装置 [おまかせ安心行 Ⅱ (3年)/標準行 Ⅱ用]	GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キレ ネットタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHのファン付き	-		
	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHのファン付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPSのファーストボード拡張ボード GH-SBUx7xxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPSのファーストボード拡張ユニット,ラックキレ ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxx用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUx7xxx用	-		
PowerMonitorHのファン	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアのファン用,10フィス GH-SBUx9150用	-		

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 対応)	システム装置	
			維持保守	出張修理			130 AD	130 BD
<b>ラック関連</b>								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(16インチメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(16インチメタルタイプ),ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒		
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒		
ブランクパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-		
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒		
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード、マウス収納ユニット	黒		
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクト6口、ブレーキスイッチ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ/キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックマウントキット + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
130ラック マウントキット	GS-AU7585	¥105,000 (税抜)¥100,000	-	-	130キャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット	黒		
130キャビネット キット	GS-AU7587	¥105,000 (税抜)¥100,000	-	-	130ラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通対応商品搭載用ネジ,ナット等のセット	黒		
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	16インチキャビネット,16インチパネルディスプレイユニット, 16インチパネル切替ユニット	-		
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
<b>その他</b>								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイ切替ユニット,8インチ用	黒		

HA8000/270 GD,HD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 GD	270 HD
<b>プロセッサ</b>							
プロセッサ	GH-EOSPX3PORBEX GH-EOSPX3PORB	¥63,000 (税抜)¥60,000	¥394 (税抜)¥375	¥297 (税抜)¥283	Xeon(3EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-	
	GH-EOSPX3P4RBEX GH-EOSPX3P4RB	¥110,250 (税抜)¥105,000	¥691 (税抜)¥658	¥517 (税抜)¥492	Xeon(3.40EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-	
	GH-EOSPX3P6RBEX GH-EOSPX3P6RB	¥147,000 (税抜)¥140,000	¥919 (税抜)¥875	¥691 (税抜)¥658	Xeon(3.60EGHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-	
	GH-EOSPX3P8RBEX GH-EOSPX3P8RB	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	Xeon(3.80GHz)/FSB:800MHz/L2キャッシュ:2MB	-	
<b>メモリーボード</b>							
メモリーボード	GH-IMJ7512TEX GH-IMJ7512T	¥45,150 (税抜)¥43,000	¥280 (税抜)¥267	¥210 (税抜)¥200	512MB(256MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-	
	GH-IMJ701GTEX GH-IMJ701GT	¥52,500 (税抜)¥50,000	¥333 (税抜)¥317	¥254 (税抜)¥242	1GB(512MBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-	
	GH-IMJ702GTEX GH-IMJ702GT	¥134,400 (税抜)¥128,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	2GB(1GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-	
	GH-IMJ704GEX GH-IMJ704GG	¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,730 (税抜)¥2,600	¥2,048 (税抜)¥1,950	4GB(2GBx2),DDR SDRAM,266MHz,Registered DIMM	-	
<b>拡張ボード</b>							
ディスクアレイ コントローラボード	GH-CA7260EX GH-CA7260 GH-CA7270EX GH-CA7270 GH-CA7280EX GH-CA7280	¥73,500 (税抜)¥70,000 ¥173,250 (税抜)¥165,000	¥464 (税抜)¥442 ¥1,085 (税抜)¥1,033	¥350 (税抜)¥333 ¥814 (税抜)¥775	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル,キャッシュ64MB PCI,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ64MB PCI,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ128MB	-	
		完売しました。					
SCSIボード	GH-CS7361EX GH-CS7361	¥23,100 (税抜)¥22,000	¥149 (税抜)¥142	¥113 (税抜)¥108	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-	
LANボード	GH-CN7540EX GH-CN7540 GH-CN6550EX GH-CN6550 GH-CN7570EX GH-CN7570 GH-CN7620EX GH-CN7620	¥29,400 (税抜)¥28,000 ¥40,950 (税抜)¥39,000 ¥35,700 (税抜)¥34,000 ¥100,800 (税抜)¥96,000	¥184 (税抜)¥175 ¥254 (税抜)¥242 ¥228 (税抜)¥217 ¥630 (税抜)¥600	¥140 (税抜)¥133 ¥192 (税抜)¥183 ¥175 (税抜)¥167 ¥473 (税抜)¥450	PCI,1-ポート,1000BASE-T PCI,1-ポート,1000BASE-T,2Port PCI Express(x1),1-ポート,1000BASE-T PCI,1-ポート,1000BASE-SX	-	
Fibre Channel ボード	GH-CC7204EX GH-CC7204 GH-CC7203EX GH-CC7203 GH-CC7301EX GH-CC7301 GH-CC7401EX GH-CC7401	¥244,650 (税抜)¥233,000 ¥488,250 (税抜)¥465,000 ¥630,000 (税抜)¥600,000 ¥732,900 (税抜)¥698,000	¥1,531 (税抜)¥1,458 ¥3,053 (税抜)¥2,908 ¥3,938 (税抜)¥3,750 ¥4,585 (税抜)¥4,367	¥1,147 (税抜)¥1,092 ¥2,292 (税抜)¥2,183 ¥2,958 (税抜)¥2,817 ¥3,439 (税抜)¥3,275	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF CR80(CR804)/大型7-ポート装置接続用 PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANRIS E接続用 PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF デュアルポート,SANRIS E接続用 PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fコネクタタイプ:SFF SANRIS E接続用	-	
SVPボードセット	GH-SGM770026EX GH-SGM770026	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥709 (税抜)¥675	¥533 (税抜)¥508	PCI,1-ポート,「サービスマ」モジュール 電源ユニット + SVPR170026 別売	-	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>							
内蔵ハードディスク	GH-UH7732GEX GH-UH7732GRX GH-UH7732G GH-UH71462GEX GH-UH71462GRX GH-UH71462G GH-UH73002GEX GH-UH73002GRX GH-UH73002G GH-UH7732HEX GH-UH7732HRX GH-UH7732H GH-UH71462HEX GH-UH71462HRX GH-UH71462H	¥46,200 (税抜)¥44,000 ¥67,200 (税抜)¥64,000 ¥134,400 (税抜)¥128,000 ¥65,100 (税抜)¥62,000 ¥107,100 (税抜)¥102,000	¥289 (税抜)¥275 ¥420 (税抜)¥400 ¥840 (税抜)¥800 ¥412 (税抜)¥392 ¥674 (税抜)¥642	¥218 (税抜)¥208 ¥315 (税抜)¥300 ¥630 (税抜)¥600 ¥307 (税抜)¥292 ¥507 (税抜)¥483	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-	
ハードディスクキット	GH-ES73167EX GH-ES73167	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	ハードディスク増設用ケース,6ベイ	-	
内蔵CD-ROM セット	GH-SUC5548BEX GH-SUC5548B	¥25,200 (税抜)¥24,000	¥228 (税抜)¥217	¥175 (税抜)¥167	厚型CD-ROM:ATAPI,650MB,48倍速	黒	
内蔵DVD-RAM	GH-UV7090EX GH-UV7090	¥72,450 (税抜)¥69,000	¥455 (税抜)¥433	¥341 (税抜)¥325	ATAPI,片面/両面:4.7GB/9.4GB 64ビットOS(Windows Server 2003 x64 Editions)環境時は未対応	黒	
内蔵光磁気ディスク セット	GH-SUM5643BEX GH-SUM5643B	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 交換シールド付き	黒	
内蔵DATセット (DAT72) [おまかせ 安心延長(3年)用]	GH-SUD77343RF3EX GH-SUD77343RD3EX GH-SUD77343R03EX GH-SUD77343QF3EX GH-SUD77343QD3EX GH-SUD77343Q03EX GH-SUD77343N03EX GH-SUD77343M03EX GH-SUD77343O03EX	¥518,700 (税抜)¥494,000 ¥442,050 (税抜)¥421,000 ¥375,900 (税抜)¥358,000 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。	¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775 ¥814 (税抜)¥775 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。	¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583 ¥612 (税抜)¥583 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。 完売しました。	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応(HS-4/170S)x30巻(10巻/年)付き	黒 黒	

分類	形名	希望小売価格 (税別)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 GD	270 HD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵D A T セット (DAT72) [標準付 用]	GH-SUD77343RFW/EX GH-SUD77343RFW	¥438,900 (税別)¥418,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77343RDIW/EX GH-SUD77343RDIW	¥362,250 (税別)¥345,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77343R0W/EX GH-SUD77343R0W	¥296,100 (税別)¥282,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUD77343QFV/EX GH-SUD77343QFV	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77343QD/EX GH-SUD77343QD	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77343Q0W/EX GH-SUD77343Q0W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD77343N0W/EX GH-SUD77343N0W	¥285,600 (税別)¥272,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77343M0W/EX GH-SUD77343M0W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD7734300W/EX GH-SUD7734300W	¥169,050 (税別)¥161,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x10巻付き	黒			
	GH-SUD77343RFOEX GH-SUD77343RFO	¥399,000 (税別)¥380,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77343RDOEX GH-SUD77343RDO	¥322,350 (税別)¥307,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77343R00EX GH-SUD77343R00	¥256,200 (税別)¥244,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUD77343QF0EX GH-SUD77343QF0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUD77343QD0EX GH-SUD77343QD0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUD77343Q00EX GH-SUD77343Q00	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUD77343N00EX GH-SUD77343N00	¥245,700 (税別)¥234,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77343M00EX GH-SUD77343M00	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUD77343000EX GH-SUD77343000	¥129,150 (税別)¥123,000	¥814 (税別)¥775	¥612 (税別)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒			
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72) [おまかせ 安心付 用(3年)用]	GH-SUD77264RF3EX	¥863,100 (税別)¥822,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUD77264RD3EX	¥786,450 (税別)¥749,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUD77264R03EX	¥720,300 (税別)¥686,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUD77264QF3EX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUD77264QD3EX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUD77264Q03EX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
		GH-SUD77264N03EX	¥708,750 (税別)¥675,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
		GH-SUD77264M03EX	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
		GH-SUD77264Q03EX	¥577,500 (税別)¥550,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x60巻(20巻/年)付き	黒		
		GH-SUD77264R00EX GH-SUD77264R00	¥703,500 (税別)¥670,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUD77264RD0EX GH-SUD77264RD0	¥626,850 (税別)¥597,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUD77264R00W/EX GH-SUD77264R00W	¥560,700 (税別)¥534,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GH-SUD77264QF0W/EX GH-SUD77264QF0W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GH-SUD77264QD0W/EX GH-SUD77264QD0W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUD77264Q00W/EX GH-SUD77264Q00W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GH-SUD77264N00W/EX GH-SUD77264N00W	¥549,150 (税別)¥523,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GH-SUD77264M00W/EX GH-SUD77264M00W	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GH-SUD77264Q00W/EX GH-SUD77264Q00W	¥417,900 (税別)¥398,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 ﾌｼﾞ ﾞ(HS-4/170S)x20巻付き	黒				
GH-SUD77264RFOEX GH-SUD77264RFO	¥623,700 (税別)¥594,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GH-SUD77264RDOEX GH-SUD77264RDO	¥547,050 (税別)¥521,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUD77264R00EX GH-SUD77264R00	¥480,900 (税別)¥458,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒				
GH-SUD77264QF0EX GH-SUD77264QF0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒				
GH-SUD77264QD0EX GH-SUD77264QD0	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒				
GH-SUD77264Q00EX GH-SUD77264Q00	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒				
GH-SUD77264N00EX GH-SUD77264N00	¥469,350 (税別)¥447,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒				
GH-SUD77264M00EX GH-SUD77264M00	完売しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒				
GH-SUD77264Q00EX GH-SUD77264Q00	¥338,100 (税別)¥322,000	¥2,118 (税別)¥2,017	¥1,593 (税別)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB), 6連装	黒				

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (Y/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 GD	270 HD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵A I Tセット (AIT-2) [おまかせ 安心行 3年]用]	GH-SUS75013RF3EX	¥640,500 (税抜)¥610,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75013RD3EX	¥563,850 (税抜)¥537,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75013R03EX	¥497,700 (税抜)¥474,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUS75013QF3EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75013QD3EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75013Q03EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUS75013N03EX	¥486,150 (税抜)¥463,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013M03EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013Q03EX	¥354,900 (税抜)¥339,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	GH-SUS75013R03EX	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
内蔵A I Tセット (AIT-2) [標準行 3年]用]	GH-SUS75013RD0EX	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75013R00EX	¥371,700 (税抜)¥354,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUS75013Q00EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75013Q00EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75013Q00EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUS75013N00EX	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013M00EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013Q00EX	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ﾌｼﾞ ﾞ7(SDX2-50C)x10巻付き	黒			
	GH-SUS75013R00EX	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75013RD0EX	¥374,850 (税抜)¥357,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75013R00EX	¥308,700 (税抜)¥294,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUS75013Q00EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75013Q00EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUS75013N00EX	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013M00EX	売りました。			Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013Q00EX	¥165,900 (税抜)¥158,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3, AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
	内蔵L T Oセット (LTOium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [おまかせ 安心行 3年]用]	GH-SUU72023RF3EX	¥1,186,500 (税抜)¥1,130,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU72023RD3EX	¥1,109,850 (税抜)¥1,057,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU72023R03EX	¥1,043,700 (税抜)¥994,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUU72023QF3EX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU72023QD3EX		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUU72023Q03EX		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
GH-SUU72023N03EX		¥1,032,150 (税抜)¥983,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU72023M03EX		売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU72023Q03EX		¥900,900 (税抜)¥858,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵L T Oセット (LTOium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ) [標準行 3年]用]		GH-SUU72023RFVEX	¥710,850 (税抜)¥677,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU72023RDVEX	¥634,200 (税抜)¥604,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72023R0VEX	¥568,050 (税抜)¥541,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72023QFVEX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72023QDVEX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72023Q0VEX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72023N0VEX	売りました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72023M0VEX	¥425,250 (税抜)¥405,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ), 内蔵SCSI(LVD)ｸﾞｰﾌﾙ + ﾞ7 ﾞ7(LTOU1/100)x10巻付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V.F.別)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 GD	270 HD	
システム装置内蔵デバイス									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7L7L付) [標準行 用]	GH-SUU72023RFW/EX GH-SUU72023RFW	¥808,500 (税抜)¥770,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72023RDW/EX GH-SUU72023RDW	¥731,850 (税抜)¥697,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72023R0W/EX GH-SUU72023R0W	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72023QF/EX GH-SUU72023QF	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72023QD/EX GH-SUU72023QD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72023Q0/EX GH-SUU72023Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72023N0W/EX GH-SUU72023N0W	¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72023M0W/EX GH-SUU72023M0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72023O0W/EX GH-SUU72023O0W	¥522,900 (税抜)¥498,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GH-SUU72023RFOEX GH-SUU72023RFO	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72023RDOEX GH-SUU72023RDO	¥542,850 (税抜)¥517,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72023R00EX GH-SUU72023R00	¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72023F0EX GH-SUU72023F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72023D0EX GH-SUU72023D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72023Q00EX GH-SUU72023Q00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72023N00EX GH-SUU72023N00	¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72023M00EX GH-SUU72023M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72023O00EX GH-SUU72023O00	¥333,900 (税抜)¥318,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB, 7L7L付), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	内蔵LTOセット (Ultrium2 7L7L付) [おまかせ 安心行 用(3年)用]	GH-SUU72124RF3EX	¥1,514,100 (税抜)¥1,442,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU72124RD3EX	¥1,437,450 (税抜)¥1,369,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU72124R03EX	¥1,371,300 (税抜)¥1,306,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUU72124QF3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU72124QD3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU72124Q03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU72124N03EX		¥1,359,750 (税抜)¥1,295,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU72124M03EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU72124Q03EX		¥1,228,500 (税抜)¥1,170,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium2 7L7L付) [標準行 用]		GH-SUU72124RFW/EX GH-SUU72124RFW	¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU72124RDW/EX GH-SUU72124RDW	¥1,059,450 (税抜)¥1,009,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU72124R0W/EX GH-SUU72124R0W	¥993,300 (税抜)¥949,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUU72124QF/EX GH-SUU72124QF	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72124QD/EX GH-SUU72124QD	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72124Q0/EX GH-SUU72124Q0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72124N0W/EX GH-SUU72124N0W	¥981,750 (税抜)¥935,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124M0W/EX GH-SUU72124M0W	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124Q00W/EX GH-SUU72124Q00	¥850,500 (税抜)¥810,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 7インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GH-SUU72124RFOEX GH-SUU72124RFO	¥947,100 (税抜)¥902,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72124RDOEX GH-SUU72124RDO	¥870,450 (税抜)¥829,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72124R00EX GH-SUU72124R00	¥804,300 (税抜)¥766,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72124QF0EX GH-SUU72124QF0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUU72124QD0EX GH-SUU72124QD0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUU72124Q00EX GH-SUU72124Q00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72124N00EX GH-SUU72124N00	¥792,750 (税抜)¥755,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124M00EX GH-SUU72124M00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124Q00EX GH-SUU72124Q00	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB), 内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 [税別]は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GD	270 HD
<b>システム装置内蔵デバイス</b>								
内蔵LTOセット (Ultrium3 フルセット) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GH-SUU74024RF3EX	¥2,387,700 (税別)¥2,274,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU74024RD3EX	¥2,311,050 (税別)¥2,201,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU74024R03EX	¥2,244,900 (税別)¥2,138,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUU740240F3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU740240D3EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU74024003EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUU74024N03EX	¥2,233,350 (税別)¥2,127,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU74024M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU74024003EX	¥2,102,100 (税別)¥2,002,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒		
	内蔵LTOセット (Ultrium3 フルセット) [標準ケーブル用]	GH-SUU74024RFWEX	¥1,673,700 (税別)¥1,594,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
GH-SUU74024RDWEX		¥1,597,050 (税別)¥1,521,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU74024R0WEX		¥1,530,900 (税別)¥1,458,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GH-SUU740240FWEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU740240DWEEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU7402400WEEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU74024N0WEEX		¥1,519,350 (税別)¥1,447,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU74024M0WEEX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU7402400WEEX		¥1,388,100 (税別)¥1,322,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
GH-SUU74024R0F0EX		¥1,316,700 (税別)¥1,254,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU74024R0D0EX		¥1,240,050 (税別)¥1,181,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU74024R000EX		¥1,173,900 (税別)¥1,118,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GH-SUU740240F0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU740240D0EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU74024000EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU74024N00EX		¥1,162,350 (税別)¥1,107,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU74024M00EX		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU74024000EX		¥1,031,100 (税別)¥982,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
<b>電源ユニット</b>								
電源ユニット	GH-BP2200EX	¥84,000	¥525	¥394	冗長化電源	-		
	GH-BP2200	(税別)¥80,000	(税別)¥500	(税別)¥375				
<b>ディスプレイ装置</b>								
ディスプレイ装置	PC-DC5203A	完了しました。			15型カラー液晶パネル,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税別)¥47,000	¥350 (税別)¥333	¥263 (税別)¥250	15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3158	完了しました。			15型TFTカラー,640x480 - 1024x768ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17BSXN	¥54,600 (税別)¥52,000	¥394 (税別)¥375	¥297 (税別)¥283	17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DTA17ASXN	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	PC-DT3171	完了しました。			17型TFTカラー,640x480 - 1280x1024ドット,省電力対応	白		
	<b>外付け装置</b>							
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	4x16インチ,3.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ディフュージョン(GH-LY7140)付き	黒		
	GHORR164-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	3.5インチ,4U,3.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ディフュージョン(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR164-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	3.5インチ,2台目増設用,3.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ディフュージョン(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR164-C1BK200	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	4x16インチ,3.5インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + ディフュージョン(GH-LY7150)付き	黒		
	GHORR164-R1BK200	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	3.5インチ,4U,3.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ディフュージョン(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒		
	GHORR164-R2BK200	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	3.5インチ,2台目増設用,3.5インチ搭載なし,SCSIケーブル(GH-LA7151) + ディフュージョン(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒		
ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801	¥344,400 (税別)¥328,000	¥2,074 (税別)¥1,975	¥1,557 (税別)¥1,483	4x16インチ,3.5インチ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
	GHODK801-R000801	¥386,400 (税別)¥368,000	¥2,336 (税別)¥2,225	¥1,760 (税別)¥1,667	3U,3.5インチ搭載なし,Ultra320 SCSI 2ch,ディスク最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	4x16インチ,非圧縮:400/800GB,8連装	黒		
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	4x16インチ,非圧縮:400/800GB,16連装	黒		
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	4x16インチ,非圧縮:400/800GB,10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	4x16インチ,非圧縮:400/800GB,10連装	黒		
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	4x16インチ,LTO(Ultrium2,非圧縮:200/400GB),10連装	黒		
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	4x16インチ,LTO(Ultrium2,非圧縮:200/400GB),10連装	黒		



分類	形名	希望小売価格 〔標〕は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		筐体色 (V/F/B)	270 GD
<b>外付け装置</b>							
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH75161	¥81,900 (税抜)¥79,000	¥517 (税抜)¥492	¥385 (税抜)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH7524	¥69,300 (税抜)¥66,000	¥438 (税抜)¥417	¥333 (税抜)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH7626T	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-	
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(標)¥1,711,500 (税抜)¥1,630,000	¥9,450 (税抜)¥9,000	-	8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-	
	HT-4990-SW3850	(標)¥4,189,500 (税抜)¥3,990,000	¥23,100 (税抜)¥22,000	-	16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	¥1,449,000 (税抜)¥1,380,000	¥8,838 (税抜)¥8,417	¥6,633 (税抜)¥6,317	キレネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-CA02800	¥2,131,500 (税抜)¥2,030,000	¥13,107 (税抜)¥12,483	¥9,835 (税抜)¥9,367	キレネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-RA00513	¥1,716,750 (税抜)¥1,635,000	¥9,327 (税抜)¥8,883	¥7,000 (税抜)¥6,667	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルフントロー, 320GB7.5インチ(160GBx3)	黒	
	GHOCR804-RA00800	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,182 (税抜)¥7,792	¥6,134 (税抜)¥5,842	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルフントロー, ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-RA02514	¥2,562,000 (税抜)¥2,440,000	¥14,997 (税抜)¥14,283	¥11,253 (税抜)¥10,717	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB7.5インチ(160GBx3)	黒	
	GHOCR804-RA02800	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,451 (税抜)¥11,858	¥9,337 (税抜)¥8,892	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-LE30573	¥1,911,000 (税抜)¥1,820,000	¥10,553 (税抜)¥10,050	¥7,919 (税抜)¥7,542	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 3500GB7.5インチ(250GBx15)	黒	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE10563	¥1,512,000 (税抜)¥1,440,000	¥8,059 (税抜)¥7,675	¥6,046 (税抜)¥5,758	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 2250GB7.5インチ(250GBx10)	黒	
	GHOCR804-LE00553	¥1,113,000 (税抜)¥1,060,000	¥5,557 (税抜)¥5,292	¥4,165 (税抜)¥3,967	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 1000GB7.5インチ(250GBx5)	黒	
	GHOCR804-LE30543	¥1,722,000 (税抜)¥1,640,000	¥9,371 (税抜)¥8,925	¥7,027 (税抜)¥6,692	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 2240GB7.5インチ(160GBx15)	黒	
	GHOCR804-LE10533	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥7,271 (税抜)¥6,925	¥5,452 (税抜)¥5,192	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 1440GB7.5インチ(160GBx10)	黒	
	GHOCR804-LE00523	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥5,163 (税抜)¥4,917	¥3,877 (税抜)¥3,692	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 640GB7.5インチ(160GBx5)	黒	
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,063 (税抜)¥2,917	¥2,302 (税抜)¥2,192	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, ハードディスク搭載なし	黒	
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx 9500V	-	-	-	SANRISE 9500V	-
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x 9900V	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-	
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xP	-	-	-	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 20スロット, SCSI I/Fケーブル	-	
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ, 20スロット, SCSI I/Fケーブル	-	
大型テープ ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A	-	-	-	L180A/L700A 最大LTOx20ドライブ, 672スロット, Fibre Channel I/Fケーブル	-	
	GV-FT1L500BM50	-	-	-	L500 最大LTOx18ドライブ, 529スロット, Fibre Channel I/Fケーブル	-	
<b>ケーブル</b>							
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用, 1.0m	-	
	GH-LA7301	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	LTOファンクション/ドライブ装置接続用, 3.0m	-	
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5エンハンスドケーブル, 5m	-	
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5エンハンスドケーブル, 10m	-	
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5エンハンスドケーブル, 20m	-	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチモードファイバ-(1000BASE-SX)用	-	
	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチモードファイバ-(1000BASE-SX)用	-	
	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-	
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-	
	HT-F4063-KC5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KC10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KC20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KB5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KB10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KB20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-	
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270GD/270HD/UM-IPケーブルユニット(GHRR163) - UM-IPケーブルユニット(GHRR163)間接続用, 2.0m	-	
	GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164) - UM-IPケーブルユニット(GHRR163), 270GD/270HD/UM-IPケーブルユニット(GHRR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164)間接続用, 2.0m	-	
	GH-LY7150	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHRR164)間接続用, 2.0m	-	
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ポート及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	
キーボード/マウス 延長ケーブル	GH-LK7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボード/マウスケーブル延長用, 2.0m	-	
PS2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ケーブル切替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-	

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 別)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GD	270 HD
無停電電源装置 [おまかせ 安心行* (3年)用]	GH-SBUK7150A03	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キビ* ネットタイプ,納入後2年経過時H* ケーブル交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUK7150S23	¥160,650 (税抜)¥153,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キビ* ネットタイプ,納入後2年経過時H* ケーブル交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUR7215A03	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H* ケーブル交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUR7215S23	¥199,500 (税抜)¥190,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H* ケーブル交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H* ケーブル交換 UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時H* ケーブル交換 UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	無停電電源装置 [標準行* 用]	GH-SBUK7150A	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キビ* ネットタイプ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒	
	GH-SBUK7150S2	¥103,950 (税抜)¥99,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	1200VA/980W,キビ* ネットタイプ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUR7215A	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUR7215S2	¥135,450 (税抜)¥129,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	1200VA/980W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (Windows2000, Linux用, 1.8m) 付き	黒		
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (1.8m), PowerChute Business Edition(v7.0.4) 付き	黒		
無停電電源装置 [おまかせ安心行* (3年)/標準行* 用]	GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キビ* ネットタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH 付き	-		
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キビ* ネットタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorH のオプション付き	-		
	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH 付き	-		
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブル (3.0m), PowerMonitorH + PowerMonitorH のオプション付き	-		
	UPS インタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)	UPS のファームウェア拡張ボード GH-SBUx7xxx 用	-	
UPS 拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPS のファームウェア拡張ユニット, ラックキヤビ* ネット搭載用金具付き GH-SBUx7xxx 用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア (v7.0.4), UPS 接続ケーブル 付き GH-SBUx7xxx 用	-		
PowerMonitorHC	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアのオプション用, 10 ティン GH-SBUx9150 用	-		

分類	形名	希望小売価格 (1税)は標準価格	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (V F 対応)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 GD	270 HD
<b>ラック関連</b>								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)「ラックキャビネット」, ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントア(パネル)「ラックキャビネット」, ラックサイドパネル(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7162BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000専用ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7160BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネル(HA8000専用ラック用),2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒		
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアア(HA8000/HA8500共通ラック,HA8000専用ラック用)	黒		
ブランクパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
	GH-RJ7000	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000専用ラック連結用(16U共用)	-		
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラートユニット	黒		
K B マウス 収納ユニット	GH-RK7001BK	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	キーボード、マウス収納ユニット	黒		
H U B 収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	アクトレット 6 口、ブレーキスイッチ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ / キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + ホイテイングディスプレイ,1U	黒		
ディスプレイ / キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + ホイテイングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ / キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + ホイテイングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒		
変換ブラケット	GH-AU7621	¥5,250 (税抜)¥5,000	-	-	ディスプレイ / キーボードユニットのHA8000専用ラックキャビネット (GH-RK7162BK) 搭載用変換金具	-		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックマウントキット + キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード / マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
270 x B ラック マウントキット	GH-AU7514	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270GDラックマウントタイプのHA8000専用ラックキャビネット(GH-RK7162BK) 搭載用金具	-		
270 ラック マウントキット	GH-AU7513	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270HDキャビネットタイプのラックマウントタイプ 変換用キット	黒		
270 キャビネット キット	GH-AU7783	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270GDラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載トレイ(固定金具付き)	黒		
H A 8 0 0 0 ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通型ジョイント搭載用ネジ,ナット等のセット	黒		
R A C K M O U N T K I T (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7781	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	270GDシステム装置用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット (HP[旧Compaq]社製・Fujitsu社製・NEC社製・HP社製・日立製H9000Vシリーズラックキャビネット搭載用)	-		
	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	バックアップキャビネット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット LTO対応のキャビネット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	コンソール切替ユニットセット(4インチ用)用 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード / マウス収納ユニット, コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
<b>その他</b>								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット,4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイレイアウト切替ユニット,8インチ用	黒		

HA8000/270 AD, BD

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		270 AD	270 BD
プロセッサ プロセッサ	GH-EOPX3P1TA2EX	¥173,250	¥1,085	¥803	Xeon MP(3.16GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB	-	-
	GH-EOPX3P1TA2	(税抜)¥165,000	(税抜)¥1,033	(税抜)¥765	追加2搭載	-	-
	GH-EOPX3P1TA3EX	¥173,250	¥1,085	¥803	Xeon MP(3.16GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB	-	-
	GH-EOPX3P1TA3	(税抜)¥165,000	(税抜)¥1,033	(税抜)¥765	追加3又は追加4搭載用,VRM10.2x1付き	-	-
	GH-EOPX3P6TA2EX	¥252,000	¥1,575	¥1,181	Xeon MP(3.66GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB	-	-
	GH-EOPX3P6TA2	(税抜)¥240,000	(税抜)¥1,500	(税抜)¥1,125	追加2搭載	-	-
	GH-EOPX3P6TA3EX	¥252,000	¥1,575	¥1,181	Xeon MP(3.66GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB	-	-
	GH-EOPX3P6TA3	(税抜)¥240,000	(税抜)¥1,500	(税抜)¥1,125	追加3又は追加4搭載用,VRM10.2x1付き	-	-
	GH-EOPX2P8SA2EX	¥399,000	¥2,494	¥1,872	Xeon MP(2.83GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:4MB	-	-
	GH-EOPX2P8SA2	(税抜)¥380,000	(税抜)¥2,375	(税抜)¥1,783	追加2搭載	-	-
	GH-EOPX2P8SA3EX	¥399,000	¥2,494	¥1,872	Xeon MP(2.83GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:4MB	-	-
	GH-EOPX2P8SA3	(税抜)¥380,000	(税抜)¥2,375	(税抜)¥1,783	追加3搭載用,VRM10.2x1/VRM9.1x1付き	-	-
	GH-EOPX2P8SA4EX	¥399,000	¥2,494	¥1,872	Xeon MP(2.83GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:4MB	-	-
	GH-EOPX2P8SA4	(税抜)¥380,000	(税抜)¥2,375	(税抜)¥1,783	追加4搭載用,VRM10.2x1付き	-	-
	GH-EOPX3P0SA2EX	¥766,500	¥4,795	¥3,596	Xeon MP(3GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB	-	-
	GH-EOPX3P0SA2	(税抜)¥730,000	(税抜)¥4,567	(税抜)¥3,425	追加2搭載	-	-
	GH-EOPX3P0SA3EX	¥766,500	¥4,795	¥3,596	Xeon MP(3GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB	-	-
	GH-EOPX3P0SA3	(税抜)¥730,000	(税抜)¥4,567	(税抜)¥3,425	追加3搭載用,VRM10.2x1/VRM9.1x1付き	-	-
	GH-EOPX3P0SA4EX	¥766,500	¥4,795	¥3,596	Xeon MP(3GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB	-	-
	GH-EOPX3P0SA4	(税抜)¥730,000	(税抜)¥4,567	(税抜)¥3,425	追加4搭載用,VRM10.2x1付き	-	-
GH-EOPX3P3SA2EX	¥871,500	¥5,452	¥4,087	Xeon MP(3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB	-	-	
GH-EOPX3P3SA2	(税抜)¥830,000	(税抜)¥5,192	(税抜)¥3,892	追加2搭載	-	-	
GH-EOPX3P3SA3EX	¥871,500	¥5,452	¥4,087	Xeon MP(3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB	-	-	
GH-EOPX3P3SA3	(税抜)¥830,000	(税抜)¥5,192	(税抜)¥3,892	追加3搭載用,VRM10.2x1/VRM9.1x1付き	-	-	
GH-EOPX3P3SA4EX	¥871,500	¥5,452	¥4,087	Xeon MP(3.33GHz)/FSB:667MHz/L2キャッシュ:1MB/L3キャッシュ:8MB	-	-	
GH-EOPX3P3SA4	(税抜)¥830,000	(税抜)¥5,192	(税抜)¥3,892	追加4搭載用,VRM10.2x1付き	-	-	
メモリーボード	GH-MJ701G2CEX	¥84,000	¥525	¥394	1GB(512MBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-	-
	GH-MJ701G2C	(税抜)¥80,000	(税抜)¥500	(税抜)¥375		-	-
	GH-MJ702G2CEX	¥157,500	¥989	¥743	2GB(1GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-	-
	GH-MJ702G2C	(税抜)¥150,000	(税抜)¥942	(税抜)¥708		-	-
	GH-MJ704G2CEX	¥472,500	¥2,958	¥2,223	4GB(2GBx2),DDR2 SDRAM,400MHz,Registered DIMM	-	-
GH-MJ704G2C	(税抜)¥450,000	(税抜)¥2,817	(税抜)¥2,117		-	-	
メモリー ライザーボード	GH-EH7200EX	¥31,500	¥202	¥149	メモリー増設用ライザーボード	-	-
	GH-EH7200	(税抜)¥30,000	(税抜)¥192	(税抜)¥142		-	-
拡張ボード	GH-CA7400EX	¥173,250	¥1,085	¥814	PCI Express,Ultra320 SCSI,2チャネル,キャッシュ128MB	-	-
	GH-CA7400	(税抜)¥165,000	(税抜)¥1,033	(税抜)¥775		-	-
	GH-CS7361EX	¥23,100	¥149	¥113	PCI,Ultra320 SCSI,1チャネル	-	-
	GH-CS7361	(税抜)¥22,000	(税抜)¥142	(税抜)¥108		-	-
	GH-CN7540EX	¥29,400	¥184	¥140	PCI,1-ポート,1000BASE-T	-	-
	GH-CN7540	(税抜)¥28,000	(税抜)¥175	(税抜)¥133		-	-
	GH-CN6550EX	¥40,950	¥254	¥192	PCI,1-ポート,1000BASE-T,2Port	-	-
	GH-CN6550	(税抜)¥39,000	(税抜)¥242	(税抜)¥183		-	-
	GH-CN7560EX	¥31,500	¥202	¥149	PCI Express,1-ポート,1000BASE-T	-	-
	GH-CN7560	(税抜)¥30,000	(税抜)¥192	(税抜)¥142		-	-
	GH-CN7620EX	¥100,800	¥630	¥473	PCI,1-ポート,1000BASE-SX	-	-
	GH-CN7620	(税抜)¥96,000	(税抜)¥600	(税抜)¥450		-	-
	GH-C07204EX	¥224,650	¥1,531	¥1,147	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel	-	-
	GH-C07204	(税抜)¥203,000	(税抜)¥1,458	(税抜)¥1,092	CR80(CR804)/大型プラグ/リレー接続用	-	-
	GH-C07203EX	¥488,250	¥3,053	¥2,292	PCI-X,FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel	-	-
GH-C07203	(税抜)¥465,000	(税抜)¥2,908	(税抜)¥2,183	SAN/1SE接続用	-	-	
GH-C07301EX	¥630,000	¥3,938	¥2,958	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,2Gbps,1/Fiber Channel	-	-	
GH-C07301	(税抜)¥600,000	(税抜)¥3,750	(税抜)¥2,817	ケーブル-1, SAN/1SE接続用	-	-	
GH-C07401EX	¥732,900	¥4,585	¥3,439	PCI Express(x4),FC-PH-3/FC-AL-2準拠,4Gbps,1/Fiber Channel	-	-	
GH-C07401	(税抜)¥698,000	(税抜)¥4,367	(税抜)¥3,275	SAN/1SE接続用	-	-	
SVPボードセット	GH-SCM70025EX	¥117,600	¥709	¥533	PCI,1-ポート,「SVP」タイプ	-	-
	GH-SCM70025	(税抜)¥112,000	(税抜)¥675	(税抜)¥508	電源ユニット + SVPタイプ10ヶ付	-	-
システム装置内蔵デバイス							
内蔵ハードディスク	GH-UH7732GEX	¥46,200	¥289	¥218	Ultra320 SCSI,73GB,10000r/min	-	-
	GH-UH7732GRX	(税抜)¥44,000	(税抜)¥275	(税抜)¥208		-	-
	GH-UH7732G					-	-
	GH-UH71462GEX	¥67,200	¥420	¥315	Ultra320 SCSI,146GB,10000r/min	-	-
	GH-UH71462GRX	(税抜)¥64,000	(税抜)¥400	(税抜)¥300		-	-
	GH-UH71462G					-	-
	GH-UH73002GEX	¥134,400	¥840	¥630	Ultra320 SCSI,300GB,10000r/min	-	-
	GH-UH73002GRX	(税抜)¥128,000	(税抜)¥800	(税抜)¥600		-	-
	GH-UH73002G					-	-
	GH-UH7732HEX	¥65,100	¥412	¥307	Ultra320 SCSI,73GB,15000r/min	-	-
	GH-UH7732HRX	(税抜)¥62,000	(税抜)¥392	(税抜)¥292		-	-
	GH-UH7732H					-	-
	GH-UH71462HEX	¥107,100	¥674	¥507	Ultra320 SCSI,146GB,15000r/min	-	-
	GH-UH71462HRX	(税抜)¥102,000	(税抜)¥642	(税抜)¥483		-	-
	GH-UH71462H					-	-
ハードディスクキット	GH-ES73168EX	¥67,200	¥420	¥315	ハードディスク増設用ケージ,6ベイ	-	-
	GH-ES73168	(税抜)¥64,000	(税抜)¥400	(税抜)¥300		-	-
リムーバブル デバイスキット	GH-ES73169EX	¥21,000	¥-	-	1.5インチ SATA 150GB 増設用ケージ,5型 4ベイ	-	-
	GH-ES73169	(税抜)¥20,000	(税抜)¥-	(税抜)¥-		-	-
内蔵光磁気ディスク セット	GH-SUM5643BEX	¥65,100	¥402	¥307	Fast SCSI-2,640MB	黒	-
	GH-SUM5643B	(税抜)¥62,000	(税抜)¥383	(税抜)¥292	取付金具 + 交換ケーブル付き		-
内蔵 D A T セット (DAT72) [おまかせ 安心保証 3年用]	GH-SUD77343R03EX	¥375,900	¥814	¥612	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒	-
	GH-SUD77343R03EX	(税抜)¥358,000	(税抜)¥775	(税抜)¥583	対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き		-
	GH-SUD77343R03EX				対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き		-
	GH-SUD77343R03EX	¥365,400	¥814	¥612	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒	-
	GH-SUD77343R03EX	(税抜)¥348,000	(税抜)¥775	(税抜)¥583	対応 17(HS-4/170S)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き		-
内蔵 D A T セット (DAT72) [標準保証 3年用]	GH-SUD77343R0WEX	¥296,100	¥814	¥612	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒	-
	GH-SUD77343R0WEX	(税抜)¥282,000	(税抜)¥775	(税抜)¥583	対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 付き		-
	GH-SUD77343R0WEX				対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) 付き		-
	GH-SUD77343R0WEX	¥285,600	¥814	¥612	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒	-
	GH-SUD77343R0WEX	(税抜)¥272,000	(税抜)¥775	(税抜)¥583	対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers 付き		-
内蔵 D A T セット (DAT72) [標準保証 3年用]	GH-SUD77343M0WEX	¥169,050	¥814	¥612	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB)	黒	-
	GH-SUD77343M0WEX	(税抜)¥161,000	(税抜)¥775	(税抜)¥583	対応 17(HS-4/170S)x10巻付き		-



分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F/B)	システム装置		
			維持保守	出張修理			270 AD	270 BD	
<b>システム装置内蔵デバイス</b>									
内蔵LTOセット (Ultrium2 7MM付) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GH-SUU72124R03EX	¥1,371,300 (税別)¥1,306,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72124Q03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72124N03EX	¥1,359,750 (税別)¥1,295,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124Q03EX	¥1,228,500 (税別)¥1,170,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x30巻(10巻/年)付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium3 7MM付) [標準保証用]	GH-SUU72124R00EX	¥993,300 (税別)¥946,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72124Q00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72124N00EX	¥981,750 (税別)¥935,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124M00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124Q00EX	¥850,500 (税別)¥810,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
	GH-SUU72124R00EX	¥804,300 (税別)¥768,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU72124Q00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU72124N00EX	¥792,750 (税別)¥755,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124M00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU72124Q00EX	¥661,500 (税別)¥630,000	¥4,139 (税別)¥3,942	¥3,106 (税別)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium3 7MM付) [おまかせ 安心保証(3年)用]	GH-SUU74024R03EX	¥2,244,900 (税別)¥2,138,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU74024Q03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU74024N03EX	¥2,233,350 (税別)¥2,127,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU74024M03EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年) + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU74024Q03EX	¥2,102,100 (税別)¥2,002,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x30巻(10巻/年)付き	黒			
	GH-SUU74024R00EX	¥1,530,900 (税別)¥1,458,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU74024Q00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU74024N00EX	¥1,519,350 (税別)¥1,447,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU74024M00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU74024Q00EX	¥1,388,100 (税別)¥1,322,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + 5インチ(LTOU3/400)x10巻付き	黒			
内蔵LTOセット (Ultrium3 7MM付) [標準保証用]	GH-SUU74024R00EX	¥1,173,900 (税別)¥1,118,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUU74024Q00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒			
	GH-SUU74024N00EX	¥1,162,350 (税別)¥1,107,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU74024M00EX	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUU74024Q00EX	¥1,031,100 (税別)¥982,000	¥6,449 (税別)¥6,142	¥4,838 (税別)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			
	<b>電源ユニット</b>								
	電源ユニット	GH-BP2240EX	¥84,000 (税別)¥80,000	¥525 (税別)¥500	¥394 (税別)¥375	冗長化電源	-		
	<b>ディスプレイ装置</b>								
	ディスプレイ装置	PC-DCS203A	完了しました。			15型カラー液晶パネル、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白		
	液晶ディスプレイ装置	PC-DTA15AXGS	¥49,350 (税別)¥47,000	¥350 (税別)¥333	¥263 (税別)¥250	15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白		
PC-DT3158		完了しました。			15型TFTカラー、640x480 - 1024x768ドット、省電力対応	白			
PC-DTA17BSXN		¥54,600 (税別)¥52,000	¥394 (税別)¥375	¥297 (税別)¥283	17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白			
PC-DTA17ASXN		完了しました。			17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白			
PC-DT3171		完了しました。			17型TFTカラー、640x480 - 1280x1024ドット、省電力対応	白			
<b>外付け装置</b>									
リムーバブルデバイス ユニットセット	GHORR164-C1BK100	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	4インチ ネットタイプ、7.8インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140)付き	黒			
	GHORR164-R1BK100	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	3.5インチ ネットタイプ、4U、7.8インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GHORR164-R2BK100	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	3.5インチ ネットタイプ、2台目増設用、7.8インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7140) + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GHORR164-C1BK200	¥75,600 (税別)¥72,000	¥402 (税別)¥383	¥307 (税別)¥292	4インチ ネットタイプ、7.8インチ搭載なし SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150)付き	黒			
	GHORR164-R1BK200	¥117,600 (税別)¥112,000	¥368 (税別)¥350	¥280 (税別)¥267	3.5インチ ネットタイプ、4U、7.8インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ユニット + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	GHORR164-R2BK200	¥96,600 (税別)¥92,000	¥428 (税別)¥408	¥323 (税別)¥308	3.5インチ ネットタイプ、2台目増設用、7.8インチ搭載なし、SCSIケーブル(GH-LA7151) + メンテナンスケーブル(GH-LY7150) + ラック搭載ケーブル付き	黒			
	ディスクユニット セット(DK801)	GHODK801-C000801	¥344,400 (税別)¥328,000	¥2,074 (税別)¥1,975	¥1,557 (税別)¥1,483	4インチ ネットタイプ、7.8インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.8インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒		
GHODK801-R000801		¥386,400 (税別)¥368,000	¥2,336 (税別)¥2,225	¥1,750 (税別)¥1,667	4インチ ネットタイプ、3U、7.8インチ搭載なし、Ultra320 SCSI 2ch、7.8インチ最大14台搭載可能 SCSIケーブル(GH-LA7101)x1本付き	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVxx-L108RF	-	-	-	3.5インチ ネットタイプ、LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB), 8連装	黒			
	GH-SGVxx-L116RF	-	-	-	3.5インチ ネットタイプ、LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB), 16連装	黒			
	GH-SGVxx-L110SF	-	-	-	4インチ ネットタイプ、LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB), 10連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RF	-	-	-	4インチ ネットタイプ、LTO(Ultrium3, 非/圧縮:400/800GB), 10連装	黒			
LTOチェンジャー セット(Ultrium2)	GH-SGVxx-L110SD	-	-	-	4インチ ネットタイプ、LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒			
	GH-SGVxx-L110RD	-	-	-	4インチ ネットタイプ、LTO(Ultrium2, 非/圧縮:200/400GB), 10連装	黒			

分類	形名	希望小売価格 〔標〕は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	システム装置	
			維持保守	出張修理		筐体色 (V/F/B)	270 AD
<b>外付け装置</b>							
スイッチングHUB	GH-BH75001	¥28,350 (税抜)¥27,000	¥175 (税抜)¥167	¥131 (税抜)¥125	8ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH75161	¥81,900 (税抜)¥79,000	¥517 (税抜)¥492	¥385 (税抜)¥367	16ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH7524	¥69,300 (税抜)¥66,000	¥438 (税抜)¥417	¥333 (税抜)¥317	24ポート(10Mbps/100Mbps)	-	
	GH-BH7626T	¥99,750 (税抜)¥95,000	¥622 (税抜)¥592	¥464 (税抜)¥442	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps[1000BASE-T])	-	
ファイバチャネル スイッチ	HT-4990-SW3250	(標)¥1,711,500 (税抜)¥1,630,000	¥9,450 (税抜)¥9,000	-	8ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx8付き	-	
	HT-4990-SW3850	(標)¥4,189,500 (税抜)¥3,990,000	¥23,100 (税抜)¥22,000	-	16ポート(F/FC-AL), 2Gbps, SFPx16付き	-	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804))	GHOCR804-CA00800	¥1,449,000 (税抜)¥1,380,000	¥8,838 (税抜)¥8,417	¥6,633 (税抜)¥6,317	キレネットタイプ, CR80(CR804), ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-CA02800	¥2,131,500 (税抜)¥2,030,000	¥13,107 (税抜)¥12,483	¥9,835 (税抜)¥9,367	キレネットタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-RA00513	¥1,716,750 (税抜)¥1,635,000	¥9,327 (税抜)¥8,883	¥7,000 (税抜)¥6,667	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルフントロー, 320GB7.5インチ(160GBx3)	黒	
	GHOCR804-RA00800	¥1,344,000 (税抜)¥1,280,000	¥8,182 (税抜)¥7,792	¥6,134 (税抜)¥5,842	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), シングルフントロー, ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-RA02514	¥2,562,000 (税抜)¥2,440,000	¥14,997 (税抜)¥14,283	¥11,253 (税抜)¥10,717	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, 320GB7.5インチ(160GBx3)	黒	
	GHOCR804-RA02800	¥2,026,500 (税抜)¥1,930,000	¥12,451 (税抜)¥11,858	¥9,337 (税抜)¥8,892	ラックマウントタイプ, CR80(CR804), デュアルコントローラ, ハードディスク搭載なし	黒	
	GHOCR804-LE30573	¥1,911,000 (税抜)¥1,820,000	¥10,553 (税抜)¥10,050	¥7,919 (税抜)¥7,542	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 3500GB7.5インチ(250GBx15)	黒	
コンパクト ディスクアレイ装置 (CR80(CR804Lite))	GHOCR804-LE10563	¥1,512,000 (税抜)¥1,440,000	¥8,059 (税抜)¥7,675	¥6,046 (税抜)¥5,758	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 2250GB7.5インチ(250GBx10)	黒	
	GHOCR804-LE00553	¥1,113,000 (税抜)¥1,060,000	¥5,557 (税抜)¥5,292	¥4,165 (税抜)¥3,967	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 1000GB7.5インチ(250GBx5)	黒	
	GHOCR804-LE30543	¥1,722,000 (税抜)¥1,640,000	¥9,371 (税抜)¥8,925	¥7,027 (税抜)¥6,692	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 2240GB7.5インチ(160GBx15)	黒	
	GHOCR804-LE10533	¥1,386,000 (税抜)¥1,320,000	¥7,271 (税抜)¥6,925	¥5,452 (税抜)¥5,192	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 1440GB7.5インチ(160GBx10)	黒	
	GHOCR804-LE00523	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	¥5,163 (税抜)¥4,917	¥3,877 (税抜)¥3,692	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, 640GB7.5インチ(160GBx5)	黒	
	GHOCR804-LE00803	¥714,000 (税抜)¥680,000	¥3,063 (税抜)¥2,917	¥2,302 (税抜)¥2,182	ラックマウントタイプ, CR80(CR804Lite), シングルフントロー, ハードディスク搭載なし	黒	
	小型ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9500V)	HT-4063-xxxxx 9500V	-	-	-	SANRISE 9500V	-
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE AMS/WMS)	HT-4064-xxxxx AMS/WMS	-	-	-	SANRISE AMS/WMS	-	
ディスクアレイ サブシステム(SANRISE 9900V)	A-65x2-x 9900V	-	-	-	SANRISE 9970V/9980V	-	
LTO ライブラリ装置	GH-SGVxx-SLx20xP	-	-	-	最大LTO(Ultrium3)x2ドライブ, 20スロット, SCSI I/Fケーブル	-	
	GH-SGVxx-Lx20xD	-	-	-	最大LTO(Ultrium2)x2ドライブ, 20スロット, SCSI I/Fケーブル	-	
大型テープ ライブラリ装置	HT-4697-Lxx0A	-	-	-	L180A/L700A 最大LTOx20ドライブ, 672スロット, Fibre Channel I/Fケーブル	-	
	GV-FT1L500BM50	-	-	-	L500 最大LTOx18ドライブ, 529スロット, Fibre Channel I/Fケーブル	-	
<b>ケーブル</b>							
SCSIケーブル	GH-LA7101	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	ディスクユニット接続用, 1.0m	-	
	GH-LA7301	¥12,600 (税抜)¥12,000	-	-	LTOファンクション/ドライブ装置接続用, 3.0m	-	
LANケーブル (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)	GH-LN7E05	¥1,890 (税抜)¥1,800	-	-	カテゴリ5Eインパスターケーブル, 5m	-	
	GH-LN7E10	¥2,940 (税抜)¥2,800	-	-	カテゴリ5Eインパスターケーブル, 10m	-	
	GH-LN7E20	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	カテゴリ5Eインパスターケーブル, 20m	-	
Fibre Channel ケーブル	GH-LA7505	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 5.0m マルチモードファイバ-(1000BASE-SX)用	-	
	GH-LA7510	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル], 10.0m マルチモードファイバ-(1000BASE-SX)用	-	
	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m CR80(CR804)接続用	-	
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m CR80(CR804)接続用	-	
	HT-F4063-KC5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KC10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KC20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KB5M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 5.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KB10M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 10.0m SANRISE接続用	-	
	HT-F4063-KB20M	(標)¥78,750 (税抜)¥75,000	¥420 (税抜)¥400	-	2G-1G Fibre Channelケーブル[LC-SC光ケーブル], 20.0m SANRISE接続用	-	
メンテナンスケーブル	GH-LY7120	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270GD/270HD/UM-IPケーブルユニット(GHORR163) - UM-IPケーブルユニット(GHORR163)間接続用, 2.0m	-	
	GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164) - UM-IPケーブルユニット(GHORR163), 270GD/270HD/UM-IPケーブルユニット(GHORR163) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164)間接続用, 2.0m	-	
	GH-LY7150	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110GD/110HD/130/270AD/270BD/CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164) - CR80(CR804)/ディスクユニット(DK801)/UM-IPケーブルユニット(GHORR164)間接続用, 2.0m	-	
システムアラート ユニット接続ケーブル	GH-LT7110	¥4,200 (税抜)¥4,000	-	-	システムアラートユニット接続用, 3.0m	-	
UPS接続ケーブル	GH-LU7100	¥5,040 (税抜)¥4,800	-	-	UPS I/F拡張ポート及びUPS拡張ユニット接続用, 1.8m	-	
ディスプレイ 延長ケーブル	GH-LV7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ディスプレイケーブル延長用, 0.7m	-	
USB延長ケーブル	GH-LUB7300	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	キーボードマウスケーブル延長用USBケーブル, 2.0m	-	
P2KB/マウス /CRTケーブル	GH-LVK7103	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	ケーブル代替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)接続用, 3.0m	-	
USBKB/マウス /CRTケーブル	GH-LUB7103	¥13,650 (税抜)¥13,000	-	-	ケーブル代替ユニット(GH-AT704x, GH-AT708x)270AC/270BCシステム装置接続用, 3.0m	-	

分類	形名	希望小売価格 〔税別〕(標準価格)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F8B)	システム装置	
			維持保守	出張修理			270 AD	270 BD
<b>無停電電源装置</b>								
無停電電源装置 [おまかせ 安心付 Ⅱ(3年)用]	GH-SBUR7131A03	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時ハッテリ交換 UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S23	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ,納入後2年経過時ハッテリ交換 UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
無停電電源装置 [標準付 Ⅱ用]	GH-SBUR7131A	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(Windows2000, Linux用,1.8m)付き	黒		
	GH-SBUR7131S2	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥1,829 (税抜)¥1,742	¥1,373 (税抜)¥1,308	2250VA/2250W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅡ(1.8m),PowerChute Business Edition(v7.0.4)付き	黒		
無停電電源装置 [おまかせ安心付 Ⅱ (3年)/標準付 Ⅱ用]	GH-SBUK9150S1	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブルⅢ(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUK9150S2	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,キャビネットタイプ UPS接続ケーブルⅢ(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHオプション付き	-		
	GH-SBUR9150S1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅢ(3.0m),PowerMonitorH付き	-		
	GH-SBUR9150S2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,496 (税抜)¥1,425	¥1,120 (税抜)¥1,067	1500VA/1050W,ラックマウントタイプ UPS接続ケーブルⅢ(3.0m),PowerMonitorH + PowerMonitorHオプション付き	-		
UPSインタフェース 拡張ボード	GH-BUA700	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	UPS4ケーブル28ポート拡張用ボード GH-SBUX7xxx用	-		
UPS拡張ユニット	GH-BUA780	¥56,700 (税抜)¥54,000	¥359 (税抜)¥342	¥271 (税抜)¥258	UPS4ケーブル28ポート拡張用ユニット,ラックキャビネット搭載用金具付き GH-SBUX7xxx用	-		
PowerChute Business Edition	GHS-VSUUP82	¥16,485 (税抜)¥15,700	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェア(v7.0.4),UPS接続ケーブル付き GH-SBUX7xxx用	-		
PowerMonitorHソフトウェア	GHS-VSUUP91	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	無停電電源装置管理ソフトウェアライセンス GH-SBUX9150用	-		
<b>ラック関連</b>								
ラックキャビネット セット	GH-SRK7385BK	¥241,500 (税抜)¥230,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル Ⅱ Ⅲ Ⅳ(2枚1組)のセット	黒		
	GH-SRK7165BK	¥135,450 (税抜)¥129,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック),フロントドア(ハッチングメタルタイプ), ラックサイドパネル Ⅱ Ⅲ Ⅳ(2枚1組)のセット	黒		
ラックキャビネット	GH-RK7385BK	¥197,400 (税抜)¥188,000	-	-	38Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
	GH-RK7165BK	¥100,800 (税抜)¥96,000	-	-	16Uラックキャビネット(HA8000/HA8500共通ラック)	黒		
ラックサイドパネル	GH-RS7385BK	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	38U用ラックサイドパネルⅡ Ⅲ Ⅳ(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
	GH-RS7165BK	¥14,700 (税抜)¥14,000	-	-	16U用ラックサイドパネルⅡ Ⅲ Ⅳ(HA8000/HA8500共通ラック用),2枚1組	黒		
フロントドア	GH-RD7385BK	¥67,200 (税抜)¥64,000	-	-	38U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハッチングメタルタイプ	黒		
	GH-RD7165BK	¥39,900 (税抜)¥38,000	-	-	16U用フロントドア(HA8000/HA8500共通ラック用) ハッチングメタルタイプ	黒		
リアドア	GH-RD7166BK	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	16U用リアドア(HA8000/HA8500共通ラック用)	黒		
ブラックパネル	GH-RP7011BK	¥840 (税抜)¥800	-	-	1U用	黒		
ラック連結キット	GH-RJ7005BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	HA8000/HA8500共通ラック連結用(38U/16U共用)	黒		
システムアラート ユニット	GH-RT7100BK	¥168,000 (税抜)¥160,000	¥1,050 (税抜)¥1,000	¥788 (税抜)¥750	システムアラート用ユニット	黒		
USB K B マウス 収納ユニット	GH-RK7002	¥25,200 (税抜)¥24,000	-	-	USBキーボード,USBマウス収納用ユニット キーボード(USB) [白] + マウス(USB) [白]付き	黒		
HUB収納ユニット	GH-RH7100BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH7524, GH-BH7626T) 収納用	黒		
	GH-RH7201BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	スイッチング HUB(GH-BH75001, GH-BH75161) 収納用	黒		
コンセントボックス ユニット	GH-AG7106	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	9ポート6口,ブレーキスイッチ付き	黒		
ディスプレイ 収納ユニット	GH-RC7110BK	¥33,600 (税抜)¥32,000	-	-	15型ディスプレイレイ装置(PC-DC5203A), 液晶ディスプレイレイ装置(PC-DT3171) 収納用ユニット	黒		
液晶ディスプレイ 収納ユニット	GH-RL7501	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイレイ装置(PC-DTA15AXGS, PC-DTA17ASXN) 収納用ユニット	黒		
	GH-RL7500BK	¥58,800 (税抜)¥56,000	-	-	液晶ディスプレイレイ装置(PC-DT3158) 収納用ユニット	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(1U)	GH-RLK7220	¥288,750 (税抜)¥275,000	¥1,803 (税抜)¥1,717	¥1,357 (税抜)¥1,292	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニット(8インチパネル切替ユニット付き)	GH-RLK7221	¥414,750 (税抜)¥395,000	¥2,590 (税抜)¥2,467	¥1,943 (税抜)¥1,850	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U 8インチパネル切替ユニット付き	黒		
ディスプレイ/キーボード ユニットセット(4インチパネル切替ユニット付き)	GH-SRLK72204	¥393,750 (税抜)¥375,000	¥2,459 (税抜)¥2,342	¥1,846 (税抜)¥1,758	15型液晶ディスプレイ + キーボード + モニタリングディスプレイ,1U 4インチパネル切替ユニット(GH-AT7044)付き	黒		
コンソール切替 ユニットセット(4インチ用)	GH-SAT7044	¥130,200 (税抜)¥124,000	¥822 (税抜)¥783	¥622 (税抜)¥592	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7044),4インチ用,2U ラックマウントタイプ + キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
コンソール切替 ユニットセット(8インチ用)	GH-SAT7084	¥151,200 (税抜)¥144,000	¥945 (税抜)¥900	¥709 (税抜)¥675	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット(GH-AT7084),8インチ用,2U キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001BK)付き	黒		
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620BK	¥16,800 (税抜)¥16,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用)ラックキャビネット搭載用	黒		
270 x C ラックマウントキット	GH-AU7515	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270BDキャビネットタイプ ラックマウントタイプ 変換用キット	黒		
270 x C キャビネットキット	GH-AU7516	¥42,000 (税抜)¥40,000	-	-	270ADラックマウントタイプ キャビネットタイプ 変換用キット	黒		
ラック搭載トレイ	GH-AU7A10BK	¥29,400 (税抜)¥28,000	-	-	汎用ラックキャビネット搭載用(固定金具付き)	黒		
HA8000ラック用 ネジ	GH-AR7900BK	¥2,100 (税抜)¥2,000	-	-	ラックキャビネットへの流通品/ジョイント搭載用ネジ,ナット等のセット	黒		
RACK MOUNT KIT (他社製 ラックキャビネット搭載用)	GH-AU7662	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	ラックキャビネット,9U-18U用ラックキャビネット, LTO切替ユニットセット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7663	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	コンソール切替ユニット(4インチ用) 他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
	GH-AU7664	¥21,000 (税抜)¥20,000	-	-	キーボード/マウス収納ユニット, コンソール切替ユニット用他社製ラックキャビネット搭載用レール取付けキット	-		
<b>その他</b>								
コンソール切替 ユニット(4インチ用)	GH-AT7044	¥105,000 (税抜)¥100,000	¥656 (税抜)¥625	¥490 (税抜)¥467	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット,4インチ用	黒		
コンソール切替 ユニット(8インチ用)	GH-AT7084	¥126,000 (税抜)¥120,000	¥788 (税抜)¥750	¥595 (税抜)¥567	KB/マウス/ディスプレイレイ切替ユニット,8インチ用	黒		
P S 2 K B マウスセット	GH-SKM7000	¥18,900 (税抜)¥18,000	¥123 (税抜)¥117	¥97 (税抜)¥92	PS2キーボード,PS2マウス	黒		



バックアップキャビネット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年以降及び3年無償保証対象製品の4年以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	バックアップ キャビネット GSOBS202	
			維持保守	出張修理				
バックアップキャビネット内蔵デバイス								
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5643BEX GS-SUM5643B	¥60,900 (税抜)¥58,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換コネクタ付き	黒		
内蔵D A Tセット (DAT72)	GS-SUD77343RFWEX GS-SUD77343RFW	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343RDWEX GS-SUD77343RDW	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343R0WEX GS-SUD77343R0W	¥275,100 (税抜)¥262,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77343QF0WEX GS-SUD77343QF0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱	
	GS-SUD77343QD0WEX GS-SUD77343QD0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱	
	GS-SUD77343Q0WEX GS-SUD77343Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	CD同梱	
	GS-SUD77343N0WEX GS-SUD77343N0W	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343M0WEX GS-SUD77343M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD7734300WEX GS-SUD7734300W	¥157,500 (税抜)¥150,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻付き	黒		
	GS-SUD77343R0F0EX GS-SUD77343R0F0	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343RD0EX GS-SUD77343RD0	¥304,500 (税抜)¥290,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343R00EX GS-SUD77343R00	¥238,350 (税抜)¥227,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUD77343QF0EX GS-SUD77343QF0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUD77343QD0EX GS-SUD77343QD0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUD77343Q00EX GS-SUD77343Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUD77343N00EX GS-SUD77343N00	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343M00EX GS-SUD77343M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUD77343000EX GS-SUD77343000	¥120,750 (税抜)¥115,000	¥805 (税抜)¥767	¥604 (税抜)¥575	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応 17(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GS-SUD77264RFWEX GS-SUD77264RFW	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUD77264RDWEX GS-SUD77264RDW	¥591,150 (税抜)¥563,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUD77264R0WEX GS-SUD77264R0W	¥625,000 (税抜)¥600,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows付き	黒	
		GS-SUD77264QF0WEX GS-SUD77264QF0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱
		GS-SUD77264QD0WEX GS-SUD77264QD0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱
		GS-SUD77264Q0WEX GS-SUD77264Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	CD同梱
		GS-SUD77264N0WEX GS-SUD77264N0W	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	
		GS-SUD77264M0WEX GS-SUD77264M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
		GS-SUD7726400WEX GS-SUD7726400W	¥390,600 (税抜)¥372,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応 17(HS-4/170S)x20巻付き	黒	
GS-SUD77264R0F0EX GS-SUD77264R0F0		¥594,300 (税抜)¥566,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUD77264RD0EX GS-SUD77264RD0		¥517,650 (税抜)¥493,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUD77264R00EX GS-SUD77264R00		¥451,500 (税抜)¥430,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUD77264QF0EX GS-SUD77264QF0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱	
GS-SUD77264QD0EX GS-SUD77264QD0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱	
GS-SUD77264Q00EX GS-SUD77264Q00		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	CD同梱	
GS-SUD77264N00EX GS-SUD77264N00		¥441,000 (税抜)¥420,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUD77264M00EX GS-SUD77264M00		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUD77264000EX GS-SUD77264000		¥317,100 (税抜)¥302,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3, DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V/F色)	バックアップ ソフトウェア GS08S202	
			維持保守	出張修理				
バックアップキャビネット内蔵デバイス								
内蔵 AIT セット (AIT-2)	GS-SUS75013RFWEX GS-SUS75013RFW	¥485,100 (税抜)¥462,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013RDWEX GS-SUS75013RDW	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013R0WEX GS-SUS75013R0FW GS-SUS75013QFWEX GS-SUS75013QFW	¥342,300 (税抜)¥326,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013QDWE GS-SUS75013QDW	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013Q0WEX GS-SUS75013Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS75013N0WEX GS-SUS75013N0W	¥323,400 (税抜)¥308,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013M0WEX GS-SUS75013M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013R00WEX GS-SUS75013R00W	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ｽﾀｲﾌﾟ(SDX2-50C)x10巻付き	黒		
	GS-SUS75013R0F0EX GS-SUS75013R0F0	¥432,600 (税抜)¥412,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013R0D0EX GS-SUS75013R0D0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013R00EX GS-SUS75013R00	¥289,800 (税抜)¥276,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUS75013Q0F0EX GS-SUS75013Q0F0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUS75013Q0D0EX GS-SUS75013Q0D0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUS75013N00EX GS-SUS75013N00	¥270,900 (税抜)¥258,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013M00EX GS-SUS75013M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUS75013Q00EX GS-SUS75013Q00	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,042 (税抜)¥992	¥779 (税抜)¥742	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒		
	内蔵 LTO セット (Ultrium2 ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ)	GS-SU72033RFVEX GS-SU72033RFV	¥676,200 (税抜)¥644,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SU72033RDVEX GS-SU72033RDV	¥599,550 (税抜)¥571,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SU72033R0VEX GS-SU72033R0V GS-SU72033F0VEX GS-SU72033F0V	¥533,400 (税抜)¥508,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SU72033Q0D0VEX GS-SU72033Q0D0V	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SU72033Q00VEX GS-SU72033Q00V	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
		GS-SU72033M0VEX GS-SU72033M0V	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	
		GS-SU72033Q00EX GS-SU72033Q00	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥2,100 (税抜)¥2,000	¥1,575 (税抜)¥1,500	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU1/100)x10巻付き	黒	
		GS-SU72033R0F0EX GS-SU72033R0F0	¥768,600 (税抜)¥732,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SU72033R0D0EX GS-SU72033R0D0	¥691,950 (税抜)¥659,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SU72033R00EX GS-SU72033R00	¥625,800 (税抜)¥596,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
		GS-SU72033Q0F0EX GS-SU72033Q0F0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SU72033Q0D0EX GS-SU72033Q0D0	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SU72033Q00EX GS-SU72033Q00	完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
GS-SU72033N0VEX GS-SU72033N0V		¥615,300 (税抜)¥586,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SU72033M0VEX GS-SU72033M0V		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SU72033Q00EX GS-SU72033Q00		¥491,400 (税抜)¥468,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ｽﾀｲﾌﾟ(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
GS-SU72033R0F0EX GS-SU72033R0F0		¥590,100 (税抜)¥562,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SU72033R0D0EX GS-SU72033R0D0		¥513,450 (税抜)¥489,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SU72033R00EX GS-SU72033R00		¥447,300 (税抜)¥426,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SU72033Q0F0EX GS-SU72033Q0F0		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SU72033Q0D0EX GS-SU72033Q0D0		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SU72033Q00EX GS-SU72033Q00		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SU72033N00EX GS-SU72033N00		¥436,800 (税抜)¥416,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SU72033M00EX GS-SU72033M00		完了しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SU72033Q00EX GS-SU72033Q00		¥312,900 (税抜)¥298,000	¥2,082 (税抜)¥1,983	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,ｼﾞｰﾌﾞｲﾄ),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F 8色)	バックアップ ソフトウェア GS08S202	
			維持保守	出張修理				
バックアップキャビネット 内蔵LTOセット (Ultrium2 7駆付)	GS-SUU72134RFWEX GS-SUU72134RFW	¥1,075,200 (税別)¥1,024,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72134RDWEX GS-SUU72134RDW	¥998,550 (税別)¥951,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72134R0WEX GS-SUU72134R0W	¥932,400 (税別)¥888,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72134QF0WEX GS-SUU72134QF0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72134QD0WEX GS-SUU72134QD0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72134Q0WEX GS-SUU72134Q0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72134N0WEX GS-SUU72134N0W	¥921,900 (税別)¥878,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72134M0WEX GS-SUU72134M0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72134O0WEX GS-SUU72134O0W	¥798,000 (税別)¥760,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GS-SUU72134R0EX GS-SUU72134R0EX	¥896,700 (税別)¥854,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72134R0DEX GS-SUU72134R0DEX	¥820,050 (税別)¥781,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72134R00EX GS-SUU72134R00EX	¥753,900 (税別)¥718,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GS-SUU72134Q0F0EX GS-SUU72134Q0F0EX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GS-SUU72134Q0DEX GS-SUU72134Q0DEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GS-SUU72134Q00EX GS-SUU72134Q00EX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GS-SUU72134N00EX GS-SUU72134N00EX	¥743,400 (税別)¥708,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72134M00EX GS-SUU72134M00EX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GS-SUU72134O00EX GS-SUU72134O00EX	¥619,500 (税別)¥590,000	¥4,130 (税別)¥3,933	¥3,098 (税別)¥2,950	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル 付き	黒		
	内蔵LTOセット (Ultrium3 7駆付)	GS-SUU74034RFWEX GS-SUU74034RFWEX	¥1,579,200 (税別)¥1,504,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU74034RDWEX GS-SUU74034RDWEX	¥1,502,550 (税別)¥1,431,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUU74034R0WEX GS-SUU74034R0WEX	¥1,436,400 (税別)¥1,368,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
		GS-SUU74034QF0WEX GS-SUU74034QF0WEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GS-SUU74034QD0WEX GS-SUU74034QD0WEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GS-SUU74034Q0WEX GS-SUU74034Q0WEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
		GS-SUU74034N0WEX GS-SUU74034N0WEX	¥1,425,900 (税別)¥1,358,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	
		GS-SUU74034M0WEX GS-SUU74034M0WEX	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
GS-SUU74034O0WEX GS-SUU74034O0WEX		¥1,302,000 (税別)¥1,240,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
GS-SUU74034R0F0EX GS-SUU74034R0F0EX		¥1,243,200 (税別)¥1,184,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU74034R0DEX GS-SUU74034R0DEX		¥1,166,550 (税別)¥1,111,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU74034R00EX GS-SUU74034R00EX		¥1,100,400 (税別)¥1,049,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GS-SUU74034QF0EX GS-SUU74034QF0EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GS-SUU74034QD0EX GS-SUU74034QD0EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GS-SUU74034Q00EX GS-SUU74034Q00EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GS-SUU74034N00EX GS-SUU74034N00EX		¥1,089,900 (税別)¥1,038,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU74034M00EX GS-SUU74034M00EX		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GS-SUU74034O00EX GS-SUU74034O00EX		¥966,000 (税別)¥920,000	¥6,440 (税別)¥6,133	¥4,830 (税別)¥4,600	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル 付き	黒		
セキュリティカバー GH-AU7221BKEX GH-AU7221BK		¥8,400 (税別)¥8,000	-	-	バックアップキャビネット用追加(鍵付き)	黒	*2	

\*2: バックアップキャビネットへの搭載のみサポート

リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 〔(税)は標準価格〕	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	リムーバブルデバイス ユニット GHORR164	
			維持保守	出張修理				
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス								
内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5643BEX GH-SUM5643B	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥402 (税抜)¥383	¥307 (税抜)¥292	Fast SCSI-2,640MB 取付金具 + 変換ケーブル付き	黒		
内蔵D A Tセット (DAT72)	GH-SUD77343RFWEX GH-SUD77343RFW	¥438,900 (税抜)¥418,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77343RDWEX GH-SUD77343RDW	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77343R0WEX GH-SUD77343R0W	¥296,100 (税抜)¥282,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUD77343QF0WEX GH-SUD77343QF0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱	
	GH-SUD77343QD0WEX GH-SUD77343QD0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱	
	GH-SUD77343Q0WEX GH-SUD77343Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	CD同梱	
	GH-SUD77343N0WEX GH-SUD77343N0W	¥285,600 (税抜)¥272,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77343M0WEX GH-SUD77343M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD7734300WEX GH-SUD7734300W	¥169,050 (税抜)¥161,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x10巻付き	黒		
	GH-SUD77343R0F0EX GH-SUD77343R0F0	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77343R0D0EX GH-SUD77343R0D0	¥322,350 (税抜)¥307,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77343R0D0EX GH-SUD77343R0D0	¥256,200 (税抜)¥244,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUD77343QF0EX GH-SUD77343QF0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUD77343QD0EX GH-SUD77343QD0	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUD77343Q00EX GH-SUD77343Q00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUD77343N00EX GH-SUD77343N00	¥245,700 (税抜)¥234,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77343M00EX GH-SUD77343M00	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUD77343000EX GH-SUD77343000	¥129,150 (税抜)¥123,000	¥814 (税抜)¥775	¥612 (税抜)¥583	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB) 対応7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	黒		
	内蔵D A T チェンジャーセット (DAT72)	GH-SUD77264RFWEX GH-SUD77264RFW	¥703,500 (税抜)¥670,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GH-SUD77264RDWEX GH-SUD77264RDW	¥626,850 (税抜)¥597,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GH-SUD77264R0WEX GH-SUD77264R0W	¥560,700 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows付き	黒	
		GH-SUD77264QF0WEX GH-SUD77264QF0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	CD同梱
		GH-SUD77264QD0WEX GH-SUD77264QD0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	CD同梱
		GH-SUD77264Q0WEX GH-SUD77264Q0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	CD同梱
		GH-SUD77264N0WEX GH-SUD77264N0W	¥549,150 (税抜)¥523,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	
		GH-SUD77264M0WEX GH-SUD77264M0W	完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
		GH-SUD7726400WEX GH-SUD7726400W	¥417,900 (税抜)¥398,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 対応7(HS-4/170S)x20巻付き	黒	
GH-SUD77264R0F0EX GH-SUD77264R0F0		¥623,700 (税抜)¥594,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUD77264R0D0EX GH-SUD77264R0D0		¥547,050 (税抜)¥521,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUD77264R00EX GH-SUD77264R00		¥480,900 (税抜)¥458,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
GH-SUD77264QF0EX GH-SUD77264QF0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUD77264QD0EX GH-SUD77264QD0		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUD77264Q00EX GH-SUD77264Q00		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUD77264N00EX GH-SUD77264N00		¥469,350 (税抜)¥447,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GH-SUD77264M00EX GH-SUD77264M00		完了しました。			Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUD77264000EX GH-SUD77264000		¥338,100 (税抜)¥322,000	¥2,118 (税抜)¥2,017	¥1,593 (税抜)¥1,517	Ultra2/Wide SCSI-3,DAT72対応(非圧縮/圧縮:36GB/72GB),6連装	黒		

分類	形名	希望小売価格 (税別)	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (Y/F/B)	R16-17-18-19 ユニットセット GHORR164		
			維持保守	出張修理					
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス 内蔵 AIT セット (AIT-2)	GH-SUS75013RFWEX GH-SUS75013RFW	¥514,500 (税抜)¥490,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75013RDWEX GH-SUS75013RDW	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75013R0WEX GH-SUS75013R0W	¥371,700 (税抜)¥354,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUS75013QFVEX GH-SUS75013QFV	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUS75013QDWEX GH-SUS75013QDW	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUS75013Q0WEX GH-SUS75013Q0W	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUS75013N0WEX GH-SUS75013N0W	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013M0WEX GH-SUS75013M0W	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUS7501300WEX GH-SUS7501300W	¥228,900 (税抜)¥218,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) ㊦ ㊦(SDX2-50C)x10巻付き	黒			
	GH-SUS75013RFOEX GH-SUS75013RFO	¥451,500 (税抜)¥430,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
	GH-SUS75013RDOEX GH-SUS75013RDO	¥374,850 (税抜)¥357,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
	GH-SUS75013R00EX GH-SUS75013R00	¥308,700 (税抜)¥294,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
	GH-SUS75013QF0EX GH-SUS75013QF0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUS75013QD0EX GH-SUS75013QD0	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUS75013Q00EX GH-SUS75013Q00	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUS75013N00EX GH-SUS75013N00	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
	GH-SUS75013M00EX GH-SUS75013M00	完売しました。				Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB) JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUS75013000EX GH-SUS75013000	¥165,900 (税抜)¥158,000	¥1,111 (税抜)¥1,058	¥832 (税抜)¥792	Ultra2/Wide SCSI-3,AIT-2(非圧縮/圧縮:50GB/100GB)	黒			
	内蔵 LTO セット (Ultrium2 ㊦-㊦㊦)	GH-SUU2033RFVEX GH-SUU2033RFV	¥710,850 (税抜)¥677,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU2033RDVEX GH-SUU2033RDV	¥634,200 (税抜)¥604,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU2033R0VEX GH-SUU2033R0V	¥568,050 (税抜)¥541,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUU2033QFVEX GH-SUU2033QFV	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GH-SUU2033QDVEX GH-SUU2033QDV	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GH-SUU2033Q0VEX GH-SUU2033Q0V	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
		GH-SUU2033M0VEX GH-SUU2033M0V	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
		GH-SUU2033Q00VEX GH-SUU2033Q00V	¥425,250 (税抜)¥405,000	¥2,108 (税抜)¥2,008	¥1,583 (税抜)¥1,508	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU1/100)x10巻付き	黒		
		GH-SUU2033RF0EX GH-SUU2033RF0	¥808,500 (税抜)¥770,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
		GH-SUU2033RD0EX GH-SUU2033RD0	¥731,850 (税抜)¥697,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
		GH-SUU2033R00EX GH-SUU2033R00	¥665,700 (税抜)¥634,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
		GH-SUU2033QF0EX GH-SUU2033QF0	完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
GH-SUU2033QD0EX GH-SUU2033QD0		完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU2033Q00EX GH-SUU2033Q00		完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU2033N00EX GH-SUU2033N00		¥654,150 (税抜)¥623,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU2033M00EX GH-SUU2033M00		完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU2033Q000EX GH-SUU2033Q000		¥522,900 (税抜)¥498,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + ㊦ ㊦(LTOU2/200)x10巻付き	黒			
GH-SUU2033RF00EX GH-SUU2033RF00		¥619,500 (税抜)¥590,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒			
GH-SUU2033RD00EX GH-SUU2033RD00		¥542,850 (税抜)¥517,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒			
GH-SUU2033R000EX GH-SUU2033R000		¥476,700 (税抜)¥454,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒			
GH-SUU2033QF00EX GH-SUU2033QF00		完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU2033QD00EX GH-SUU2033QD00		完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU2033Q000EX GH-SUU2033Q000		完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU2033N000EX GH-SUU2033N000		¥465,150 (税抜)¥443,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒			
GH-SUU2033M000EX GH-SUU2033M000		完売しました。				LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU2033Q0000EX GH-SUU2033Q0000		¥333,900 (税抜)¥318,000	¥2,092 (税抜)¥1,992	¥1,567 (税抜)¥1,492	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB,㊦-㊦㊦),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒			

分類	形名	希望小売価格 (税別)は標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (V F 8B)	R11-プロテクション ユニット付 GHORR164	
			維持保守	出張修理				
リムーバブルデバイスユニット内蔵デバイス 内蔵LTOセット (Ultrium2 7駆付)	GH-SUU72134RFWEX GH-SUU72134RFW	¥1,136,100 (税抜)¥1,082,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU72134RDWEX GH-SUU72134RDW	¥1,059,450 (税抜)¥1,009,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU72134R0WEX GH-SUU72134R0W	¥993,300 (税抜)¥946,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUU72134QWEX GH-SUU72134QW	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU72134QD0WEX GH-SUU72134QD0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU72134Q0WEX GH-SUU72134Q0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUU72134N0WEX GH-SUU72134N0W	¥981,750 (税抜)¥935,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU72134M0WEX GH-SUU72134M0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU72134O0WEX GH-SUU72134O0W	¥850,500 (税抜)¥810,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU2/200)x10巻付き	黒		
	GH-SUU72134R0EX GH-SUU72134R0	¥947,100 (税抜)¥902,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU72134R00EX GH-SUU72134R00	¥870,450 (税抜)¥829,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU72134R000EX GH-SUU72134R000	¥804,300 (税抜)¥766,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SUU72134Q0EX GH-SUU72134Q0	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SUU72134Q00EX GH-SUU72134Q00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SUU72134Q000EX GH-SUU72134Q000	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SUU72134N00EX GH-SUU72134N00	¥792,750 (税抜)¥755,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU72134M00EX GH-SUU72134M00	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SUU72134O00EX GH-SUU72134O00	¥661,500 (税抜)¥630,000	¥4,139 (税抜)¥3,942	¥3,106 (税抜)¥2,958	LTO(非圧縮/圧縮:200GB/400GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
	内蔵LTOセット (Ultrium3 7駆付)	GH-SUU74034RFWEX GH-SUU74034RFW	¥1,673,700 (税抜)¥1,594,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GH-SUU74034RDWEX GH-SUU74034RDW	¥1,597,050 (税抜)¥1,521,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GH-SUU74034R0WEX GH-SUU74034R0W	¥1,530,900 (税抜)¥1,458,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
		GH-SUU74034QWEX GH-SUU74034QW	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GH-SUU74034QD0WEX GH-SUU74034QD0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GH-SUU74034Q0WEX GH-SUU74034Q0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒	
		GH-SUU74034N0WEX GH-SUU74034N0W	¥1,519,350 (税抜)¥1,447,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒	
		GH-SUU74034M0WEX GH-SUU74034M0W	完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒	
		GH-SUU74034O0WEX GH-SUU74034O0W	¥1,388,100 (税抜)¥1,322,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + X77(LTOU3/400)x10巻付き	黒	
		GH-SUU74034R0EX GH-SUU74034R0	¥1,316,700 (税抜)¥1,254,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒	
		GH-SUU74034R00EX GH-SUU74034R00	¥1,240,050 (税抜)¥1,181,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒	
		GH-SUU74034R000EX GH-SUU74034R000	¥1,173,900 (税抜)¥1,119,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒	
GH-SUU74034Q0EX GH-SUU74034Q0		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
GH-SUU74034Q00EX GH-SUU74034Q00		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
GH-SUU74034Q000EX GH-SUU74034Q000		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
GH-SUU74034N00EX GH-SUU74034N00		¥1,162,350 (税抜)¥1,107,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU74034M00EX GH-SUU74034M00		完売しました。			LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
GH-SUU74034O00EX GH-SUU74034O00		¥1,031,100 (税抜)¥982,000	¥6,449 (税抜)¥6,142	¥4,838 (税抜)¥4,608	LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),内蔵SCSI(LVD)ケーブル付き	黒		
セキュリティカバー		GH-AU7221BKEX GH-AU7221BK	¥9,400 (税抜)¥9,000	-	-	R11-プロテクションユニット付用カバー(鍵付き)	黒	*3

\*3: リムーバブルデバイスユニットへの搭載のみサポート

LTOチェンジャー

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (バリエーション)	LTOチェンジャー	
			維持保守	出張修理			ラックマウント モデル	キabinet モデル
外付け装置								
LTOチェンジャー セット(Ultrium3)	GH-SGVGA-L108RF	¥2,486,400 (税抜)¥2,368,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,メディア(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEA-L108RF	¥2,409,750 (税抜)¥2,295,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,メディア(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTA-L108RF	¥2,343,600 (税抜)¥2,232,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装,メディア(LTOU3/400)x8巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVBA-L108RF	¥2,332,050 (税抜)¥2,221,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 メディア(LTOU3/400)x8巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVOA-L108RF	¥2,200,800 (税抜)¥2,096,000	¥14,429 (税抜)¥13,742	¥10,823 (税抜)¥10,308	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 メディア(LTOU3/400)x8巻付き	黒		
	GH-SGVGO-L108RF	¥2,049,600 (税抜)¥1,952,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEO-L108RF	¥1,972,950 (税抜)¥1,879,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTO-L108RF	¥1,906,800 (税抜)¥1,816,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVBO-L108RF	¥1,895,250 (税抜)¥1,805,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-L108RF	¥1,764,000 (税抜)¥1,680,000	¥11,017 (税抜)¥10,492	¥8,260 (税抜)¥7,867	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),8連装	黒		
	GH-SGVGA-L116RF	¥3,238,200 (税抜)¥3,084,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,メディア(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEA-L116RF	¥3,161,550 (税抜)¥3,011,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,メディア(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTA-L116RF	¥3,095,400 (税抜)¥2,948,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装,メディア(LTOU3/400)x16巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVBA-L116RF	¥3,083,850 (税抜)¥2,937,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 メディア(LTOU3/400)x16巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVOA-L116RF	¥2,952,600 (税抜)¥2,812,000	¥16,398 (税抜)¥15,617	¥12,303 (税抜)¥11,717	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 メディア(LTOU3/400)x16巻付き	黒		
	GH-SGVGO-L116RF	¥2,364,600 (税抜)¥2,252,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEO-L116RF	¥2,287,950 (税抜)¥2,179,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTO-L116RF	¥2,221,800 (税抜)¥2,116,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVBO-L116RF	¥2,210,250 (税抜)¥2,105,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10d for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-L116RF	¥2,079,000 (税抜)¥1,980,000	¥12,985 (税抜)¥12,367	¥9,739 (税抜)¥9,275	ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),16連装	黒		
	GH-SGVGA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装,メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装,メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装,メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVFA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装,メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装,メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装,メディア(LTOU3/400)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 メディア(LTOU3/400)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGVOA-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 メディア(LTOU3/400)x10巻付き	黒		
	GH-SGVGO-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVEO-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVTO-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows付き	黒		
	GH-SGVFO-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	黒		
	GH-SGVDO-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	黒		
	GH-SGVSO-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	黒		
	GH-SGVBO-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers付き	黒		
	GH-SGV00-L110RF	完了しました。			ラックマウントタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:400GB/800GB),10連装	黒		





分類	形名	希望小売価格 〔税別〕標準価格	保守料(月額)		概略仕様	筐体色 (※F88)	LTOチェンジャー		
			維持保守	出張修理			リムーバブル	キレネット	
外付け装置									
LTOチェンジャー ユニットセット (Ultrium)	GH-SRUU71101QFY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
	GH-SRUU71101QDY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
	GH-SRUU71101QOY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
	GH-SRUU71101LOY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白			
	GH-SRUU71101OY	¥1,860,600 (税抜)¥1,772,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	白			
	GH-SRUU71101QFO	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
	GH-SRUU71101QDO	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
	GH-SRUU71101QOO	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
	GH-SRUU71101LOO	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白			
	GH-SRUU71101O00	¥1,646,400 (税抜)¥1,568,000	¥9,773 (税抜)¥9,308	¥7,332 (税抜)¥6,983	リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装	白			
	GH-SRUU71102QFY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
	GH-SRUU71102QDY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
	GH-SRUU71102QOY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x20巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
	GH-SRUU71102OY	¥3,721,200 (税抜)¥3,544,000	¥19,259 (税抜)¥18,342	¥14,446 (税抜)¥13,758	リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x20巻付き	白			
	GH-SRUU71102QFO	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
	GH-SRUU71102QDO	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
	GH-SRUU71102QOO	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
	GH-SRUU71102O00	¥3,292,800 (税抜)¥3,136,000	¥19,259 (税抜)¥18,342	¥14,446 (税抜)¥13,758	リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装x2	白			
	LTOチェンジャー セット(Ultrium)	GH-SRUU7110AQFY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白		
		GH-SRUU7110AQDY	完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白		
GH-SRUU7110AQOY		完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
GH-SRUU7110AL0Y		完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用、 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白			
GH-SRUU7110AOY		¥1,860,600 (税抜)¥1,772,000	¥9,634 (税抜)¥9,175	¥7,227 (税抜)¥6,883	リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	白			
GH-SRUU7110AQFO		完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
GH-SRUU7110AQDO		完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
GH-SRUU7110AQOO		完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
GH-SRUU7110AL00		完了しました。			リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白			
GH-SRUU7110AO00		¥1,646,400 (税抜)¥1,568,000	¥9,634 (税抜)¥9,175	¥7,227 (税抜)¥6,883	リムーバブルタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、GH-SRUU71101xxx増設用	白			
GH-SFU7110QFY		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
GH-SFU7110QDY		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
GH-SFU7110QY		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装、ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
GH-SFU7110LY		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻 + JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白			
GH-SFU7110Y		¥1,776,600 (税抜)¥1,692,000	¥9,765 (税抜)¥9,300	¥7,324 (税抜)¥6,975	キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 ｽﾌﾟｲﾝｸﾞ(LTOU1/100)x10巻付き	白			
GH-SFU7110QF		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files付き	白			
GH-SFU7110QD		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱) + Disaster Recovery Option付き	白			
GH-SFU7110Q		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows(R11 CD同梱)付き	白			
GH-SFU7110L		完了しました。			キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers付き	白			
GH-FU7110		¥1,562,400 (税抜)¥1,488,000	¥9,765 (税抜)¥9,300	¥7,324 (税抜)¥6,975	キレネットタイプ、LTO(非圧縮/圧縮:100GB/200GB)、10連装	白			

ディスクユニット内蔵デバイス

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	ディスクユニット		
			維持保守	出張修理			GHDK801		
<b>ディスクユニット内蔵デバイス</b>									
内蔵ハードディスク	GH-UH7732GEX GH-UH7732GRX GH-UH7732G	¥46,200 (税抜)¥44,000	¥289 (税抜)¥275	¥218 (税抜)¥208	Ultra320 SCSI, 73GB, 10000r/min	-			
	GH-UH71462GEX GH-UH71462GRX GH-UH71462G	¥67,200 (税抜)¥64,000	¥420 (税抜)¥400	¥315 (税抜)¥300	Ultra320 SCSI, 146GB, 10000r/min	-			
	GH-UH73002GEX GH-UH73002GRX GH-UH73002G	¥134,400 (税抜)¥128,000	¥840 (税抜)¥800	¥630 (税抜)¥600	Ultra320 SCSI, 300GB, 10000r/min	-			
	GH-UH7732HEX GH-UH7732HRX GH-UH7732H	¥65,100 (税抜)¥62,000	¥412 (税抜)¥392	¥307 (税抜)¥292	Ultra320 SCSI, 73GB, 15000r/min	-			
	GH-UH71462HEX GH-UH71462HRX GH-UH71462H	¥107,100 (税抜)¥102,000	¥674 (税抜)¥642	¥507 (税抜)¥483	Ultra320 SCSI, 146GB, 15000r/min	-			
	電源ユニット	GH-BP2161EX GH-BP2161	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源, ディスクユニット用	-		

コンパクトディスクレイ装置(CR80)

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (バリエーション)	コンパクトディスクレイ装置	
			維持保守	出張修理			CR80	CR804Lite
<b>内蔵デバイス</b>								
内蔵ハードディスク	GH-UH7160NEX GH-UH7160NRX GH-UH7160N	¥96,600 (税抜)¥92,000	¥604 (税抜)¥575	¥455 (税抜)¥433	シリアルATA, 160GB, 7200r/min, CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
	GH-UH7250NEX GH-UH7250NRX GH-UH7250N	¥117,600 (税抜)¥112,000	¥735 (税抜)¥700	¥551 (税抜)¥525	シリアルATA, 250GB, 7200r/min, CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
	ハードディスクパック	GH-SUH7160N GH-SUH7250N	¥336,000 (税抜)¥320,000 ¥399,000 (税抜)¥380,000	¥2,092 (税抜)¥1,992 ¥2,485 (税抜)¥2,367	¥1,567 (税抜)¥1,492 ¥1,864 (税抜)¥1,775	シリアルATA, 160GBx5個, 7200r/min, CR80(CR804Lite)専用 シリアルATA, 250GBx5個, 7200r/min, CR80(CR804Lite)専用	-	
ハードディスク用キット	GH-ES7315EX GH-ES7315	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	ハードディスク(5台まで)内蔵用, CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
<b>電源ユニット</b>								
電源ユニット	GH-BP2161EX GH-BP2161	¥84,000 (税抜)¥80,000	¥525 (税抜)¥500	¥394 (税抜)¥375	冗長化電源, CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
<b>外付け装置</b>								
SFPコネクタ[光]	GH-CZ7531EX GH-CZ7531	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	Fibre Channelケーブル[光ケーブル]との接続用, CR80(CR804/CR804Lite)用	-		
<b>ケーブル</b>								
Fibre Channelケーブル	GH-LA7603	¥26,250 (税抜)¥25,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 3.0m	-		
	GH-LA7610	¥52,500 (税抜)¥50,000	-	-	2G Fibre Channelケーブル[LC-LC光ケーブル], 10.0m	-		
メンテナンスケーブル	GH-LY7140	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	270/リム-バックアップディスクユニット -CR80(CR804/CR804Lite)/ディスクユニット(DK801)間接続用, 2.0m	-		
	GH-LY7150	¥8,400 (税抜)¥8,000	-	-	70/110/130/CR80(CR804/CR804Lite) -CR80(CR804/CR804Lite)/ディスクユニット(DK801)間接続用, 2.0m	-		
<b>ソフトウェア</b>								
INSTANT COPY	GHS-SVSS7B080	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	-	-	インスタントコピーソフトウェア	-		
REMOTE MIRRORING	GHS-SVSS7B081	¥1,050,000 (税抜)¥1,000,000	-	-	リモートミラーソフトウェア	-		
Multi-path Fail-over Software	GHS-VSS7B053	¥525,000 (税抜)¥500,000	-	-	二重化ソフトウェア	-		

テープ・カートリッジ

(1)内蔵DAT/内蔵DATチェンジャー用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/E/黒)	対象モデル		
			維持保守	出張修理			DAT/DATch	DAT72	
<b>消耗品</b>									
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT0110	¥50,400 (税抜)¥48,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT0130	¥129,150 (税抜)¥123,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT0160	¥233,100 (税抜)¥222,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/150S)x60巻パック	-			
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7DAT0210	¥44,100 (税抜)¥42,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7DAT0230	¥126,000 (税抜)¥120,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7DAT0260	¥239,400 (税抜)¥228,000	-	-	- DDSカートリッジテープ (HS-4/170S)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7DATCL	¥8,190 (税抜)¥7,800	-	-	- クリーニングカートリッジ (HS-4/CL)x5巻パック	-			

(2)内蔵AIT用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/E/黒)	対象モデル		
			維持保守	出張修理			AIT	AIT-2	
<b>消耗品</b>									
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7AT20110	¥151,200 (税抜)¥144,000	-	-	- AITカートリッジ (SDX2-50C)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7AT20130	¥406,350 (税抜)¥387,000	-	-	- AITカートリッジ (SDX2-50C)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7AT20160	¥730,800 (税抜)¥696,000	-	-	- AITカートリッジ (SDX2-50C)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7AT1CL	¥36,750 (税抜)¥35,000	-	-	- AITクリーニングカートリッジ (SDX1-CL)x5巻パック	-			

(3)内蔵LTO/外付けLTOチェンジャー用

1年無償保証対象製品の2年目以降及び3年無償保証対象製品の4年目以降に適用

分類	形名	希望小売価格 [(税)は標準価格]	保守料(月額)		概 略 仕 様	筐体色 (N/E/黒)	対象LTO		
			維持保守	出張修理			Ultraium1	Ultraium2	Ultraium3
<b>消耗品</b>									
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0110	¥157,500 (税抜)¥150,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU1/100)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0130	¥447,300 (税抜)¥426,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU1/100)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0160	¥844,200 (税抜)¥804,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU1/100)x60巻パック	-			
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0210	¥214,200 (税抜)¥204,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU2/200)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0230	¥607,950 (税抜)¥579,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU2/200)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0260	¥1,165,500 (税抜)¥1,110,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU2/200)x60巻パック	-			
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0610	¥403,200 (税抜)¥384,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU3/400)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0630	¥1,134,000 (税抜)¥1,080,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU3/400)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0660	¥1,827,000 (税抜)¥1,740,000	-	-	- LTOカートリッジ (LTOU3/400)x60巻パック	-			
カートリッジテープ 10巻パック	GH-SAY7ULT0810	¥567,000 (税抜)¥540,000	-	-	- LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400W)x10巻パック	-			
カートリッジテープ 30巻パック(半年パック)	GH-SAY7ULT0830	¥1,360,800 (税抜)¥1,296,000	-	-	- LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400W)x30巻パック	-			
カートリッジテープ 60巻パック(1年パック)	GH-SAY7ULT0860	¥2,192,400 (税抜)¥2,088,000	-	-	- LTO WORMカートリッジ (LTOU3/400W)x60巻パック	-			
クリーニングテープ 5巻パック	GH-AY7ULTCL	¥72,450 (税抜)¥69,000	-	-	- LTOクリーニングカートリッジ (LTOU1/UCL)x5巻パック	-			