

セールスガイド

HSG-1xx

HITACHI Advanced Server HA8000シリーズ

(TS10xH, TS20xH, RS110xH, RS210xH, RS220xH, RS440AH 版)

システム構成図

(2008年 6月 3日現在)



HA8000series

HITACHI

< 他社所有商標に関する表示 >

- ・ Pentium, Xeon は、Intel Corporation の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorer は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linux は、Linus Torvalds の米国及びその他の国及びその他の国商標あるいは登録商標です。
- ・ Red Hat は、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMware は、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ Advanced Intelligent Tape は、 Vii -株式会社の登録商標です。
- ・ ARCserve は米国 Computer Associates International, Inc の登録商標です。
- ・ VERITAS は、Symantec Corporation 及びその関連会社の登録商標です。
- ・ Chipkill は、IBM Corporation の商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

< 断り書き >

- ・ 本資料では、以降
Intel(R) Pentium(R) Dual-Core Desktop プロセッサ E2180 を Pentium Dual-Core E2180 に、
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E3110 を Xeon E3110 に、
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5205 を Xeon E5205 に、
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X5260 を Xeon X5260 に、
Dual-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E7220 を Xeon E7220 に、
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X3360 を Xeon X3360 に、
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5405 を Xeon E5405 に、
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5430 を Xeon E5430 に、
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ E5450 を Xeon E5450 に、
Quad-Core Intel(R) Xeon(R) プロセッサ X7350 を Xeon X7350 に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版を
Windows Server 2008 Standard 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V 日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版を
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition 日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition 日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition 日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition 日本語版を
Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版に、
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server 日本語版を
Windows 2000 Advanced Server 日本語版に、
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server 日本語版を
Windows 2000 Server 日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・ 本資料で使用の単位は、
K : 1,024
k : 10³
M : 10⁶
G : 10⁹
T : 10¹² で換算しています。

<流通プログラムの紹介が「HANDライブラリ」インターネットによる情報提供について>

HA8000シリーズで利用できる流通ソフトウェア/ハードウェアの情報を、インターネットで入手頂けます。

この情報は各販売元から頂いた情報をそのまま纏めたものであり、(株)日立製作所では動作保証は致しかねますが、構成検討の際にあわせて御参照下さい。

<http://www.hitachi.co.jp/HAND/>

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタ（HITACカスタマ・アンサ・センタ）でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ（HITACカスタマ・アンサ・センタ）
<フリーダイヤル> 0120 - 2580 - 91

<受付時間> 9：00～12：00 / 13：00～17：00（土・日・祝日を除く）

お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HITACカスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

目 次

システム構成図の見方	1
Linux環境をお考えの方へ	2
形名についての説明	3
ハードウェア保守サービスについて	4
おまかせ安心モデル(3年)について	6
HA8000シリーズ(2008年5月~7月)仕様比較一覧	9
1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編	15
1.1 HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH	15
1.2 HA8000/TS20	
(1) HA8000/TS20 AH, BH	63
(2) HA8000/TS20 [静音モデル] CH, DH	123
1.3 HA8000/RS110 AH, BH, CH	171
1.4 HA8000/RS210 AH, BH	195
1.5 HA8000/RS220 AH, BH, DH	225
1.6 HA8000/RS440 AH	271
2. ハードウェア構成図 外付けオプション編	299
2.1 ディスプレイ装置	299
2.2 USBフロッピーディスクドライブ	300
2.3 コンソール切替ユニット<タワータイプ用>	301
2.4 スイッチングHUB	302
2.5 外付け装置	
(1) エントリーディスクアレイ装置(BR20(BR201))	303
(2) エントリーストレージ(BR50)	306
(3) ディスクアレイサブシステム	307
(4) バックアップキャビネット	309
(5) リムーバブルデバイスユニット	316
(6) DAT72チェンジャー	323
(7) LTOチェンジャー	325
(8) LTOライブラリ装置	329
(9) 大型テープライブラリ装置	333
2.6 無停電電源装置(UPS)<タワータイプ用>	336
3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編	341
3.1 ラックキャビネット	341
4. オプション一覧	365
5. サービス一覧	407
6. 有寿命品一覧	423
7. システム構成上の注意事項	431
7.1 OS情報	431
7.2 ディスクアレイ情報	438
7.3 バックアップデバイス情報	450
7.4 無停電電源装置(UPS)情報	455
7.5 LANボード高信頼性化機能サポート情報	460
7.6 冗長電源情報	467
7.7 Deployment Manager情報	469
7.8 高信頼技術情報	470
7.9 コンソール切替ユニット, ディスプレイ/キーボードユニット 及びディスプレイ装置接続サポート情報	474
8. 導入計画	477
8.1 環境条件	477
8.2 電源設備	479
8.3 消耗品	482
8.4 その他	484

Linux環境をお考えの方へ

本システム構成図の記載事項はすべて、

Windows Server 2008 Enterprise日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版/
Windows Server 2003,Enterprise x64 Edition日本語版/
Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版/
Windows Server 2003,Standard x64 Edition日本語版/
Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版/
Windows Server 2003,Enterprise Edition日本語版/
Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版/
Windows Server 2003,Standard Edition日本語版

環境に限り、動作保証するものです。

したがって、Linux環境をお考えの方は、あくまでお客様の自己責任のもとで、ご使用いただくこととなります。

なお、Linux環境における動作確認情報は、以下のWebサイトをご参照願います。

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/index.html>

重要

Linux環境における動作確認情報は、あくまでも限られた評価環境における動作結果を報告しているものであり、Linuxのすべての動作を保証しているものではありません。

Linuxシステムの導入や運用については、お客様の自己責任のもとでお願い致します。

ハードウェア保守サービスについて

お客様に、機器を最良な状態でお使い頂きたい為、きめ細かな保守サービスをご用意しております。
 HA8000シリーズ（HA8000/TS10, TS20, RS110, RS210, RS220, RS440）において「TCOを削減する無償保証」・「迅速な保守対応」・「充実なサポート&サービス」・「安心の運用性・信頼性」・「高品質・高性能のハードウェア」をコンセプトとした3年無償保証サービスを開始します。

3年無償保証サービス	1年目： 維持保守サービス [当日オンサイト] (無償)	2, 3年目： 出張修理サービス [翌平日オンサイト](無償)	有償サービス 年契約サービス (維持保守サービス、 出張修理サービス、 バーコールサービス など)				
	2, 3年目： 維持保守サービス[当日オンサイト]への アップグレードサービス(有償)						
1年無償保証サービス	1年目： 維持保守サービス [当日オンサイト] (無償)	有償サービス 年契約サービス(維持保守サービス, 出張修理サービス), バーコールサービスなど					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">1年目</td> <td style="width: 25%;">2年目</td> <td style="width: 25%;">3年目</td> <td style="width: 25%;">4年目以降</td> </tr> </table>				1年目	2年目	3年目	4年目以降
1年目	2年目	3年目	4年目以降				

1. 3年無償保証サービス

<対象機種>

HA8000/TS20, RS210, RS220, RS440システム装置及び内蔵オプション

<サービス内容>

無償保証期間	ご購入から3年間	
サービス内容	1年目	保守維持サービス[当日オンサイト] 障害発生発生時サービス員の即時出張による修復(無償)
	2, 3年目	出張修理サービス[翌平日オンサイト] *1 障害発生のご連絡から翌平日以降、サービス員の出張による修復(無償)
サービス時間	1年目	平日 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
	2, 3年目	平日 9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

*1: 維持保守サービス[当日オンサイト]へのアップグレードサービス(有償)を用意しています。

2. 1年無償保証サービス

<対象機種>

HA8000/TS10, RS110システム装置及び内蔵オプション,
 外付けデバイス, ラック関連オプション品及び無停電電源装置

<サービス内容>

無償保証期間	ご購入から1年間	
サービス内容 *2	保守維持サービス[当日オンサイト] 障害発生発生時サービス員の即時出張による修復(無償)	
サービス時間	平日 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)	

*2: 3年バックサービス(1年間の無償保証期間を含む3年契約)(有償)を用意しています。

通常の維持保守契約に比較し割安となります。

3. 無償保証サービス期間と形名について

無償保証サービス期間と形名については、下表を参照願います。

	対象製品	形名
3年無償保証サービス対象製品	<ul style="list-style-type: none"> ・システム装置 (HA8000/TS20,RS210,RS220,RS440) ・システム装置内蔵オプション 	GQxx GGxx
	<ul style="list-style-type: none"> ・外付けデバイス (バックアップキャビネット,リムーバブルデバイスユニット) 	
1年無償保証サービス対象製品	<ul style="list-style-type: none"> ・システム装置 (HA8000/TS10,RS110) 	GHxx GVxx
	<ul style="list-style-type: none"> ・外付けデバイス (バックアップキャビネット,リムーバブルデバイスユニット除く) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・ラック関連オプション品 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・無停電電源装置 	
接続される機種種の保証期間に準ずる製品	<ul style="list-style-type: none"> ・ディスプレイ装置 	PCxx

おまかせ安心モデル(3年)について

HA8000シリーズ全モデルにおいて、システム装置に維持保守(当日オンサイト)サービス3年と簡易定期点検サービスをセットにしたセットモデルを新規設定しました。

本セットモデルはお客様がより安心してお使い頂くことができ、またセット形名化により見積もり、手配を簡単にしたモデルです。

また、内蔵テープデバイスおよび無停電電源装置(UPS)に対しても3年維持保守サービスに加え2年目、3年目の推奨テープデバイスの供給や2年目のバッテリー交換作業等のサービスが付加された非常に便利な内容となっております。

1. 対象

- ・システム装置HA8000シリーズ×Hモデル全モデル対象
- ・内蔵テープデバイス
- ・無停電電源装置(UPS)(GH-SBUx9151/GV-SBU1xx1Nは除く)

2. セット形名

(1) システム装置セット形名

セット形名	O S	
GQQ - 2	Windows Server 2008 Enterprise日本語版(25CAL付)	
GQP - 2	Windows Server 2008 Standard日本語版(5CAL付)	
GQQ - 1	Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(25CAL付)	
GQP - 1	Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(5CAL付)	
GQM - 2	Windows Server 2003 R2,Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)(25CAL付)	
GQL - 2	Windows Server 2003 R2,Standard x64 Edition日本語版(SP2)(5CAL付)	
GQM - 1	Windows Server 2003 R2,Enterprise Edition日本語版(SP2)(25CAL付)	
GQL - 1	Windows Server 2003 R2,Standard Edition日本語版(SP2)(5CAL付)	
GQA -	OSなし	

- ・には各モデル名称を示すコードが入ります。
- ・"おまかせ安心モデル(3年)"の場合は"に"A"が入ります。
- ・"おまかせ安心モデル(3年)"のセット形名例:GQLR22AH-Axxxxxx(RS220AHの場合)


(2) その他のセット形名

システム装置内蔵テープデバイスおよび無停電電源装置(UPS)についてのセット形名についても、おまかせ安心モデル(3年)専用セット形名を設定致します。

3. おまかせ安心モデル(3年)の製品イメージ

(1) システム装置


対象: HA8000シリーズ全システム装置



(2) 内蔵テープデバイス

対象：システム装置に内蔵する
全テープデバイス

おまかせ安心モデル (3 年)



(標準 3 年無償保証モデル)

ハードウェア 3年無償保証	1年目 維持	2年目 オプション 出張	3年目 オプション 出張
------------------	-----------	--------------------	--------------------

(標準 1 年無償保証モデル)

ハードウェア 1年無償保証	1年目 維持	2年目 オプション	3年目 オプション
------------------	-----------	--------------	--------------

1 回目 2 回目


< 定期点検日程 ; システム装置に同期 >
(1年目のテープ供給は製品に同梱)
1 回目 : 13ヵ月目 ~ 14ヵ月目
テープ供給, ヘッドクリーニングのご案内
2 回目 : 25ヵ月目 ~ 26ヵ月目
テープ供給, ヘッドクリーニングのご案内

*1: ・1年目は機器納入時同梱されます。また、2年目以降は点検作業時にサービスエンジニアがご供給します。
・「お届け安心サービス」とは、「おまかせ安心モデル(3年)」にバンドルされ、お客様が必要時にメディアを提供するサービスです。

(3) 無停電電源装置 (UPS)

対象：全無停電電源装置
(但し、GH-SBUx9151/GV-SBU1xx1Nは除く)

おまかせ安心モデル (3 年)



(標準モデル)

ハードウェア 1年無償保証	1年目 維持	2年目 オプション	3年目 オプション
------------------	-----------	--------------	--------------

1 回目 2 回目

< 定期点検日程 ; システム装置に同期 >
1 回目 : 13ヵ月目 ~ 14ヵ月目
簡易定期点検
2 回目 : 25ヵ月目 ~ 26ヵ月目
簡易定期点検,
バッテリー交換 (システム装置の電源off必須)

4. 簡易定期点検について

- ・簡易定期点検サービス時間帯は維持保守時間帯に同じとなります。

平日8:00～19:00

<点検項目>

対象装置	種別	内容
システム装置	確認	通気孔の塵埃付着状態確認
		装置パネルのLED点灯状態確認
		FANの異常音確認
		各種アラート情報,デバイスステータス情報及びエラーログ確認
	案内	レンズクリーナーによるレンズ部清掃のご案内 (CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM) [レンズクリーナーは、1セット無償提供]
内蔵テープデバイス	案内	クリーニングメディアによるヘッド部清掃のご案内 (DAT/DATch/AIT/LTO) [クリーニングメディアは、各点検時に1巻提供]
無停電電源装置 (UPS)	確認	通気孔の塵埃付着状態確認・清掃のご案内
		装置パネルのLED点灯状態確認
	交換	PowerChute エラーメッセージ・ログ確認
		バッテリー交換[2回目点検時](システム装置の電源off必須)

簡易点検の作業時間は、約30分程度です。

5. 販売上の注意事項

- (1) 標準モデルとおまかせ安心モデル(3年)の混在手配は認めませんのでご注意願います。
おまかせ安心モデル(3年)セットモデルにおいては増設内蔵テープデバイスおよび無停電電源装置(UPS)の形名も必ずおまかせ安心モデル(3年)の形名を手配願います。
- (2) 本サービスを実施するにあたってご購入いただいたお客様のユーザ登録が必須となります。
ユーザ登録を行わない場合、簡易定期点検およびテープ媒体送付、バッテリー交換等の作業を受けることができません。納入後は必ずユーザ登録を行うようにしてください。

1 . ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1 . 1 HA8000 / TS10 AH , BH , CH , DH



HA8000/TS10 AH,BH,CH,DH
(夕-夕イ°)
(筐体色 : 黒)


HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH システム装置 機器仕様

モデル名	TS10 AH		TS10 BH		TS10 CH		TS10 DH		
	RAID(SAS)モデル		RAID(シリアルATA)モデル		RAID1(シリアルATA)モデル		ディスク(シリアルATA)モデル		
筐体タイプ	タワータイプ								
CPU (周波数)	Intel® Pentium® Dual-Core Desktop プロセッサ E2180(2GHz), Dual-Core Intel® Xeon® プロセッサ E3110(3GHz), Quad-Core Intel® Xeon® プロセッサ X3360(2.83GHz)								
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大1(Intel® Pentium® Dual-Core Desktop プロセッサ E2180:2, Dual-Core Intel® Xeon® プロセッサ E3110:2, Quad-Core Intel® Xeon® プロセッサ X3360:4)						
	キャッシュ	一次/1CPU	Intel® Pentium® Dual-Core Desktop プロセッサ E2180: データ2x32KB+命令2x32KB, Dual-Core Intel® Xeon® プロセッサ E3110: データ2x32KB+命令2x32KB, Quad-Core Intel® Xeon® プロセッサ X3360: データ4x32KB+命令4x32KB						
	メモリー	二次/1CPU	Intel® Pentium® Dual-Core Desktop プロセッサ E2180: 1MB, Dual-Core Intel® Xeon® プロセッサ E3110: 6MB, Quad-Core Intel® Xeon® プロセッサ X3360: 2x6MB						
チップセット	Intel 社製 3200								
システムバス(FSB)周波数	Intel® Pentium® Dual-Core Desktop プロセッサ E2180: 800MHz, Dual-Core Intel® Xeon® プロセッサ E3110: 1333MHz, Quad-Core Intel® Xeon® プロセッサ X3360: 1333MHz								
メインメモリー	容量	最小: 512MB/最大: 8GB							
	スロット数	4							
	サポートメモリー容量	512MB(512MBx1), 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)							
	仕様	DDR2 SDRAM/667MHz/ECC/Unbuffered DIMM							
表示機能	アクセラレータ	XGI 社製 Z9S[オポード/PCI]							
	VRAM	32MB							
	表示解像度(表示色) *1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)							
ハードディスク(本体内蔵) *2	最大容量 *7	RAID 0	1. 2TB(300GBx4)	4TB((1TBx2)x2RAID)	4TB((1TBx2)x2RAID)	-			
		RAID 5	900GB(300GBx4)	2TB(1TBx3)	-	-			
		ディスク	-	-	RAID 1: 2TB((1TBx2)x2RAID)	4TB(1TBx4)			
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB, 1TB					
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300					
RAIDコントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS [PCIボード/PCI Express<x8>]			オポード		-		
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300		シリアルATA /300			
	チャネル数	4チャネル(HDD1台/チャネル)		2チャネル(HDD1台/チャネル)					
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)		-					
	サポートRAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1					
ハードディスクコントローラ	コントローラ	-						オポード	
	インタフェース	-						シリアルATA /300	
FDD	3.5型FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(標準)								
CD-ROM	薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)								
DVD-ROM	DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)								
DVD-RAM	片面/両面: 4.7GB/9.4GB(IDE)(オプション)								
拡張ベイ	3.5型ベイ	4 [ネットワーク対応/ホットスワップ対応]		4 [ネットワーク未対応/ホットスワップ対応]		4(1x1HDDにて占有)			
	5型ベイ(リムーバブル)	3(CD-ROM, DVD-ROMまたはDVD-RAMにて1x1占有)						-	
	5型ベイ(薄型)	-						-	
FDD専用	1(1x1FDDにて占有)								
PCIスロット	PCI Express<x8>x1[RAIDボードで占有], PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキー)x2, PCI Express<x8>x1, PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキー)x2, PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキー)x2								
標準インターフェイス	LAN		コントローラ		Intel 社製 82566DCx1[オポード/PCI]				
			インタフェース		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)				
			Wake On LAN機能		オポード *4				
外形寸法	254(W)x541(D)x435(H)mm[突起物含む]								
質量[標準値]()内は最大質量値)	約 18.0kg(25.1kg)		約 17.6kg(25.1kg)		約 17.1kg(25.1kg)		約 17.0kg(24.9kg)		
電源	電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz							
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(1本)							
	冗長化電源	-							
冗長FAN	-								
消費電力[最大値]	281W		251W		238W		238W		
消費電流[最大値]	2.91A		2.59A		2.46A		2.46A		
省エネ法に基づく表示	区分	f		f		f		f	
	エネルギー消費効率	0.0033		0.0031		0.0026		0.0025	
VCCI基準 *5 / 騒音	クラスA情報技術装置 / 40dB以下 *6								
RoHS指令	対応								
インストールOS	Windows Server 2008 Standard日本語版(SCAL付)/ Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SCAL付)/ Windows Server 2008 R2 Standard x64 Edition日本語版(SCAL付)/ Windows Server 2008 R2 Standard日本語版(SCAL付)/ Windows Server 2008 R2 Standard日本語版(SCAL付)								
サポートOS	「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」参照								
添付ソフトウェア	JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[9-11 管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[TS10AH, BH, CH 専用ディスク管理ツール], ルートキー保護エージェント								
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー), マウス(ホイールマウス)								

*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Server Managerが必要です。
 *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *6: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。
 *7: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH システム装置 各部の機能と名称

前面



A : フロントドア

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B : ドアロック

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : USBコネクタ

D : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

E : HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 3.5 型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

G : 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、いづれかが標準搭載されます。

H : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K : ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯点灯しません。

L : POWER ランプスイッチ (青)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させません。システム動作には影響しません。

N : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

O : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P : MAINTENANCE ランプ (黄) [BMC モジュール搭載時のみ]

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。



背面



A : 電源コネクタ

B : マウスインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


D : キーボードインタフェースコネクタ

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : USBコネクタ

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚、また PCI 仕様のボードを 2 枚まで取り付けることができます。

スロット番号は上から順に 1~5 となります。

TS10AH/BH モデルは、拡張スロット (PCI)3 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル(3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-A6NNNN2	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQPT10AH-A5NNNN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQPT10AH-A4NNNN2	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425


HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル(3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	292GB 7レI 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A63B4N1	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042			
						GQPT10AH-A62B4N1	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350			
						GQPT10AH-A63A4N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592			
			146GB 7レI 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10AH-A62A4N1	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
						選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-A6NNNN1	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
						Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	292GB 7レI 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-A53B4N1	¥718,200 (税抜)¥684,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	GQPT10AH-A52B4N1	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥2,975 (税抜)¥2,833	¥2,231 (税抜)¥2,125								
	GQPT10AH-A53A4N1	¥623,700 (税抜)¥594,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367								
	146GB 7レI 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-A52A4N1	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,345 (税抜)¥2,233		¥1,759 (税抜)¥1,675					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)		GQPT10AH-A5NNNN1	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575		
			Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU	292GB 7レI 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10AH-A43B4N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592		
	GQPT10AH-A42B4N1	¥525,000 (税抜)¥500,000				¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900					
GQPT10AH-A43A4N1	¥576,450 (税抜)¥549,000	¥3,001 (税抜)¥2,858				¥2,249 (税抜)¥2,142						
146GB 7レI 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-A42A4N1		¥430,500 (税抜)¥410,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450						
		選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-A4NNNN1	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型7000レIディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7. 保証構成上の注意事項」「7.1 OS情報」/Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AH-A6NNNN2	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10AH-A5NNNN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10AH-A4NNNN2	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-A63B4N1	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042			
						GQLT10AH-A62B4N1	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350			
						GQLT10AH-A63A4N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592			
			146GB 7レイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-A62A4N1	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
						選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A6NNNN1	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
						Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	292GB 7レイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-A53B4N1	¥718,200 (税抜)¥684,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817
	GQLT10AH-A52B4N1	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥2,975 (税抜)¥2,833	¥2,231 (税抜)¥2,125								
	GQLT10AH-A53A4N1	¥623,700 (税抜)¥594,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367								
	146GB 7レイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-A52A4N1	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,345 (税抜)¥2,233		¥1,759 (税抜)¥1,675					
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)		GQLT10AH-A5NNNN1	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575		
			Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	292GB 7レイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-A43B4N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592		
	GQLT10AH-A42B4N1	¥525,000 (税抜)¥500,000				¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900					
GQLT10AH-A43A4N1	¥576,450 (税抜)¥549,000	¥3,001 (税抜)¥2,858				¥2,249 (税抜)¥2,142						
146GB 7レイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-A42A4N1		¥430,500 (税抜)¥410,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450						
		選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A4NNNN1	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425			


HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AH-A6NNNN0	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10AH-A5NNNN0	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10AH-A4NNNN0	¥406,350 (税抜)¥387,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A6NNNN2	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU						¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) x1CPU						¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908


HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)											
								維持保守	出張修理										
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB 7200rpm RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A6364N1	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467										
							選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A6264N1	¥493,500 (税抜)¥470,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750						
										GQPT10BH-A6NNNN1	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358						
							Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB 7200rpm RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A5364N1	¥613,200 (税抜)¥584,000	¥3,247 (税抜)¥3,092	¥2,433 (税抜)¥2,317				
													選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A5264N1	¥462,000 (税抜)¥440,000	¥2,240 (税抜)¥2,133	¥1,680 (税抜)¥1,600
																GQPT10BH-A5NNNN1	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB 7200rpm RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A4364N1							¥550,200 (税抜)¥524,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017				
													選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A4264N1	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300
																GQPT10BH-A4NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスク (1.44MB/7200rpm), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BH-A6NNNN2	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-A6364N1	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467							
							GQLT10BH-A6264N1	¥493,500 (税抜)¥470,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750						
							GQLT10BH-A6NNNN1	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358						
							GQLT10BH-A5364N1	¥613,200 (税抜)¥584,000	¥3,247 (税抜)¥3,092	¥2,433 (税抜)¥2,317						
							GQLT10BH-A5264N1	¥462,000 (税抜)¥440,000	¥2,240 (税抜)¥2,133	¥1,680 (税抜)¥1,600						
							GQLT10BH-A5NNNN1	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208						
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-A4364N1	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017							
							GQLT10BH-A4264N1	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300						
							GQLT10BH-A4NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908						
							Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-A4364N1	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017	
													GQLT10BH-A4264N1	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300
													GQLT10BH-A4NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908


HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BH-A6NNNN0	¥391,650 (税抜)¥373,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線-取外し), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2 種類	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A6N11N2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2 種類	250GB RAID 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-A6254N1	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A6N11N1	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB RAID 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-A5254N1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A5N11N1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB RAID 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-A4254N1	¥345,450 (税抜)¥329,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A4N11N1	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767
各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CH-A6NNNN2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10CH-A5NNNN2	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10CH-A4NNNN2	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-A6254N1	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A6NNNN1	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-A5254N1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A5NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-A4254N1	¥345,450 (税抜)¥329,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A4NNNN1	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767


HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10CH-A6NNNN0	¥416,850 (税抜)¥397,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-A5NNNN0	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CH-A4NNNN0	¥265,650 (税抜)¥253,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアルATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A6N11N2	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアルATA	250GB シリアルATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A6244N1	¥410,550 (税抜)¥391,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A6N11N1	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアルATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A5244N1	¥347,550 (税抜)¥331,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A5N11N1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアルATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A4244N1	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A4N11N1	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DH-A6NNNN2	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10DH-A5NNNN2	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10DH-A4NNNN2	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-A6244N1	¥410,550 (税抜)¥391,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A6NNNN1	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-A5244N1	¥347,550 (税抜)¥331,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A5NNNN1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-A4244N1	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A4NNNN1	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700


HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DH-A6NNNN0	¥383,250 (税抜)¥365,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10DH-A5NNNN0	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10DH-A4NNNN0	¥241,500 (税抜)¥230,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-16NNNN2	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQPT10AH-15NNNN2	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQPT10AH-14NNNN2	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425


HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	292GB 7.2k RPM 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-163B4N1	¥715,050 (税抜)¥681,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042		
						GQPT10AH-162B4N1	¥569,100 (税抜)¥542,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350		
						GQPT10AH-163A4N1	¥620,550 (税抜)¥591,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592		
				GQPT10AH-162A4N1		¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-16NNNN1	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
				146GB 7.2k RPM 73GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-153B4N1	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817	
			GQPT10AH-152B4N1		¥521,850 (税抜)¥497,000		¥2,975 (税抜)¥2,833	¥2,231 (税抜)¥2,125			
			GQPT10AH-153A4N1		¥573,300 (税抜)¥546,000		¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367			
			1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10AH-152A4N1	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675			
					選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-15NNNN1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
					Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	292GB 7.2k RPM 146GB x 3:RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-143B4N1	¥620,550 (税抜)¥591,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592
			GQPT10AH-142B4N1	¥474,600 (税抜)¥452,000				¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900		
	GQPT10AH-143A4N1	¥526,050 (税抜)¥501,000	¥3,001 (税抜)¥2,858	¥2,249 (税抜)¥2,142							
	1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-142A4N1	¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933			¥1,523 (税抜)¥1,450				
		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)			GQPT10AH-14NNNN1	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425	
		Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-143B4N1			¥620,550 (税抜)¥591,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592		
	GQPT10AH-142B4N1			¥474,600 (税抜)¥452,000		¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900				
	GQPT10AH-143A4N1			¥526,050 (税抜)¥501,000		¥3,001 (税抜)¥2,858	¥2,249 (税抜)¥2,142				
	1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz		GQPT10AH-142A4N1	¥380,100 (税抜)¥362,000		¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450				
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*9)	GQPT10AH-14NNNN1	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7.2k RPM データドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 汎用構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AH-16NNNN2	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQLT10AH-15NNNN2	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQLT10AH-14NNNN2	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-163B4N1	¥715,050 (税抜)¥681,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042			
						GQLT10AH-162B4N1	¥569,100 (税抜)¥542,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350			
						GQLT10AH-163A4N1	¥620,550 (税抜)¥591,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592			
						GQLT10AH-162A4N1	¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
						選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-16NNNN1	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
						Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-153B4N1	¥667,800 (税抜)¥636,000
	GQLT10AH-152B4N1	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,975 (税抜)¥2,833	¥2,231 (税抜)¥2,125								
	GQLT10AH-153A4N1	¥573,300 (税抜)¥546,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367								
	GQLT10AH-152A4N1	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675								
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-15NNNN1	¥408,450 (税抜)¥389,000						¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)						GQLT10AH-143B4N1	¥620,550 (税抜)¥591,000
						GQLT10AH-142B4N1	¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
GQLT10AH-143A4N1						¥526,050 (税抜)¥501,000	¥3,001 (税抜)¥2,858	¥2,249 (税抜)¥2,142				
GQLT10AH-142A4N1						¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450				
選択 (*2)(*3)						選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-14NNNN1	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425	

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ


[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AH-16NNNN0	¥450,450 (税抜)¥429,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQAT10AH-15NNNN0	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQAT10AH-14NNNN0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.2.1 構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-16NNNN2	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908


HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-16364N1	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467			
							1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10BH-16264N1	¥443,100 (税抜)¥422,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750	
								選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-16NNNN1	¥362,250 (税抜)¥345,000
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-15364N1	¥562,800 (税抜)¥536,000	¥3,247 (税抜)¥3,092	¥2,433 (税抜)¥2,317		
								1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10BH-15264N1	¥411,600 (税抜)¥392,000	¥2,240 (税抜)¥2,133	¥1,680 (税抜)¥1,600
									選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-15NNNN1
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-14364N1	¥499,800 (税抜)¥476,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017				
						1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10BH-14264N1	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300		
							選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-14NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BH-16NNNN2	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQLT10BH-15NNNN2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQLT10BH-14NNNN2	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)								
									維持保守	出張修理							
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-16364N1	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467								
							1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10BH-16264N1	¥443,100 (税抜)¥422,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750						
								選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-16NNNN1	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358			
							Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-15364N1	¥562,800 (税抜)¥536,000	¥3,247 (税抜)¥3,092	¥2,433 (税抜)¥2,317		
													1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10BH-15264N1	¥411,600 (税抜)¥392,000	¥2,240 (税抜)¥2,133	¥1,680 (税抜)¥1,600
														選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-15NNNN1
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-14364N1	¥499,800 (税抜)¥476,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017								
							1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10BH-14264N1	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300						
								選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-14NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908			


HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
									維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BH-16NNNN0	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU						GQAT10BH-15NNNN0	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU						GQAT10BH-14NNNN0	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2 分枠	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-16NNNN2	¥387,450	¥2,074	¥1,557
	(税抜)¥369,000						(税抜)¥1,975	(税抜)¥1,483	
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥267,750	¥1,278	¥963
Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	GQPT10CH-15NNNN2	(税抜)¥255,000	(税抜)¥1,217	(税抜)¥917					
		GQPT10CH-14NNNN2	¥236,250	¥1,068	¥805				
						(税抜)¥225,000	(税抜)¥1,017	(税抜)¥767	


HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2 分枠	250GB RAID 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-16254N1	¥420,000	¥2,302	¥1,724
			(税抜)¥400,000	(税抜)¥2,192	(税抜)¥1,642				
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-16NNNN1	¥387,450	¥2,074	¥1,557
			(税抜)¥369,000	(税抜)¥1,975	(税抜)¥1,483				
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB RAID 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-15254N1	¥358,050	¥1,890	¥1,418
			(税抜)¥341,000	(税抜)¥1,800	(税抜)¥1,350				
GQPT10CH-15NNNN1	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-15NNNN1	¥267,750	¥1,278	¥963		
	(税抜)¥255,000	(税抜)¥1,217	(税抜)¥917						
GQPT10CH-14254N1	250GB RAID 250GB × 2:RAID1 (*6) シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8 倍速)	GQPT10CH-14254N1	¥295,050	¥1,470	¥1,103		
					(税抜)¥281,000	(税抜)¥1,400	(税抜)¥1,050		
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-14NNNN1	¥236,250	¥1,068	¥805
						(税抜)¥225,000	(税抜)¥1,017	(税抜)¥767	

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1 キーボード (109 キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6 : 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9 : DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30 : Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CH-16NNNN2	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10CH-15NNNN2	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10CH-14NNNN2	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-16254N1	¥420,000 (税抜)¥400,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-16NNNN1	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-15254N1	¥358,050 (税抜)¥341,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-15NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-14254N1	¥295,050 (税抜)¥281,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-14NNNN1	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767


HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10CH-16NNNN0	¥366,450 (税抜)¥349,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-15NNNN0	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CH-14NNNN0	¥215,250 (税抜)¥205,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JPS1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-16N3NN2	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-16244N1	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-16N3NN1	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-15244N1	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-15N3NN1	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-14244N1	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-14N3NN1	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	3.5型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1 キーボード(109キー), マウス(有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DH-16NNNN2	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10DH-15NNNN2	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10DH-14NNNN2	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-16244N1	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-16NNNN1	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-15244N1	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-15NNNN1	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-14244N1	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-14NNNN1	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700


HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DH-16NNNN0	¥332,850 (税抜)¥317,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10DH-15NNNN0	¥206,850 (税抜)¥197,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10DH-14NNNN0	¥191,100 (税抜)¥182,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

プロセッサ

HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサ-スロット 1

9 9 9 9

選択



プロセッサ
〔 Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/L2 キャッシュ 1MB) 〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔 Xeon E3110 (3GHz/L2 キャッシュ 6MB) 〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔 Xeon X3360 (2.83GHz/L2 キャッシュ 2x6MB) 〕
(オプション形名なし)
・システム装置に 1 個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 I P M I インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
: 選択接続〔搭載〕のみ

メモリー

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリー-スロット 1~4

10 10 10 10

選択



メモリーボード
〔 512MB (512MBx1) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ75122NEX) [加外] ¥25,200 (税込)
(GQ-MJ75122N) ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
〔 1GB (512MBx2) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ701G2NEX) [加外] ¥45,150 (税込)
(GQ-MJ701G2N) ¥45,150 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔 2GB (1GBx2) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ702G2NEX) [加外] ¥147,000 (税込)
(GQ-MJ702G2N) ¥147,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔 4GB (2GBx2) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ704G2NEX) [加外] ¥409,500 (税込)
(GQ-MJ704G2N) ¥409,500 (税込)
・本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

- メモリー搭載条件表 -


< HA8000 / TS10 AH, BH, CH, DH >

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚セットのメモリーボード (1GB, 2GB, 4GB) 搭載時は、メモリスロット 1, 3 へ実装します。
(増設時はメモリスロット 2, 4 へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
512MB				
1GB				
2GB				
4GB				

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。


TS10 AH
 TS10 BH
 TS10 CH
 TS10 DH

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
 搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004P0NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
(GQ-SCM79004P0N) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

➤ 2.4 スイッチングHUBへ

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

SVPボードセット (GQ-SCM79004Q0NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
(GQ-SCM79004Q0N) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

➤ 2.4 スイッチングHUBへ

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

USBケーブル
・ SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USBインターフェースへ

SVPボードセット (GQ-SCM7951000NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
(GQ-SCM7951000N) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

➤ 2.4 スイッチングHUBへ

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エト付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

UTP 対応 5.5 Mbps (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

USBケーブル
・ SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USBインターフェースへ

SVPボードセット (GQ-SCM7951R00NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
(GQ-SCM7951R00N) ¥210,000(税込)


・本セット形名にて購入願います。

➤ 2.4 スイッチングHUBへ

17 17 17 17 専用エト

BMCモジュール
(「ベースボード管理モジュール, IPMI1.5 準拠」)
(GQ-ES7406EX) [カスタム] ¥31,500(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<HA8000/TS10 AH RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		5Vキ
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ		フルサイズ		
1	2	3	4	5				
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	x	x		x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				x	x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			x	x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			x	x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004PONEX GQ-SCM79004PON	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79004QONEX GQ-SCM79004QON	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要。
 *2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 BH RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express		32bit/33MHz		5Vキ
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ		フルサイズ		
1	2	3	4	5				
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	x	x		x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				x	x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			x	x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			x	x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004PONEX GQ-SCM79004PON	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79004QONEX GQ-SCM79004QON	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要。
 *2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<HA8000/TS10 CH RAID1(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルハイ			フルハイ	
1	2	3	4	5				
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

- *1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵フルハイが必要です。
 *2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 DH ディスク(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルハイ			フルハイ	
1	2	3	4	5				
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

- *1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵フルハイが必要です。
 *2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

- ・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



拡張スロットへ 13.5 型 1-4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH70735DEX/RX) [加外] ¥52,500(税込)
(GQ-UH70735D) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH71465DEX/RX) [加外] ¥84,000(税込)
(GQ-UH71465D) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH73005DEX/RX) [加外] ¥147,000(税込)
(GQ-UH73005D) ¥147,000(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。

拡張スロットへ 13.5 型 1-4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔 160GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH71601AEX/RX) [加外] ¥29,400(税込)
(GQ-UH71601A) ¥29,400(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 250GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH72501AEX/RX) [加外] ¥29,400(税込)
(GQ-UH72501A) ¥29,400(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。




内蔵ハードディスク
〔 500GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH75001AEX/RX) [加外] ¥52,500(税込)
(GQ-UH75001A) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 1TB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH710001AEX/RX) [加外] ¥115,500(税込)
(GQ-UH710001A) ¥115,500(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

(拡張ストレージ 13.5 型 1
と同一容量のハードディスク
を選択願います。)
内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。


<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

- | | | |
|----|--|--|
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加税] ¥52,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加税] ¥115,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加税] ¥52,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加税] ¥115,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX/RX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5478 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・5478 ATA 1/F ケーブル付き |

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置, ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



拡張スロット¹ 13.5 型 1
 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
 必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
 購入願います。

拡張スロット² 13.5 型 2
 <ご注意>
 ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
 オプション増設サービスをご利用願います。


拡張スロット³ 13.5 型 3
 <ご注意>
 ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
 オプション増設サービスをご利用願います。

拡張スロット⁴ 13.5 型 4
 <ご注意>
 ・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
 オプション増設サービスをご利用願います。

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

- | | | |
|----|--|---|
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
[160GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[250GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[500GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[1TB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
[160GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[250GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[500GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[1TB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
[160GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[250GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[500GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[1TB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
[160GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[250GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[500GB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
[1TB, 7277 ATA (7200r/min), 3.5 型]
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・7277 ATA 1/F ケーブル付き |

<システム装置および内蔵オプション編>





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



選択



内蔵CD-ROMセット
〔24倍速:650MB〕
(GQ-SUC524800NEX) [加税] ¥15,750(税込)



内蔵DVD-ROMセット
〔DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速〕
(GQ-SUV5050A00NEX) [加税] ¥36,750(税込)



内蔵DVD-RAM
〔片/両:4.7/9.4MB〕
(GQ-UV7100EX) [加税] ¥68,250(税込)



内蔵フロッピーディスクドライブ
〔3.5型,1.44MB/720KB〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。


<ご注意>

・内蔵CD-ROMセット,内蔵DVD-ROMセット,内蔵DVD-RAMは既設システム装置に増設できません。新規システム装置購入時にセット形名の中から必要なデバイスが入ったものをお選びいただくか、左記内蔵オプションから選択してください。【必須選択オプション】

・Windows Server 2008環境時、内蔵CD-ROMは未サポートとなります。

・Windows Server 2008およびWindows Server 2003 x64 Editions環境時、内蔵DVD-RAMは未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵DAT[USB](DAT72)[おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵DAT[USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・内蔵USBケーブル付き ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VSAEX) [加税]	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VSAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722WSDAEX) [加税]	後報	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VSDAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722WSDAEX) [加税]	後報	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VSDAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722WR6AEX) [加税]	後報	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722WR5AEX) [加税]	後報	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722WR4AEX) [加税]	後報	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)			内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VR3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)			内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VR2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)			内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VR1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VRFAX) [加税]	¥463,050(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VRFAX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VRDAEX) [加税]	¥386,400(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VRDAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VROAEX) [加税]	¥320,250(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VROAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722WTAEX) [加税]	後報	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722WTAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VPAEX) [加税]	¥515,550(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VPAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VPRAEX) [加税]	¥412,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VPRAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VPOAEX) [加税]	¥309,750(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722VPOAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722V00AEX) [加税]	¥202,650(税込)	内蔵DAT[USB]セット (GO-SUD5722V00AEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 DDSカートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GO-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GO-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GO-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT(DAT72)用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GO-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [トライアルモデル / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き ・メディア (DDS テーピング [HS-4/170S]) x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220SFNEX) [加税]	後報	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220SFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220SDNEX) [加税]	後報	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220SDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220SONEX) [加税]	後報	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220SONEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RFNEX) [加税]	後報	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RNEX) [加税]	後報	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RNEX) [加税]	後報	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RFNEX) [加税]	¥384,300 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RDNEX) [加税]	¥307,650 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RONEX) [加税]	¥241,500 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220RONEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220TANEX) [加税]	後報	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220TANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220PANEX) [加税]	¥436,800 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220PANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220PRNEX) [加税]	¥333,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220PRNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレノドル)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220PONEX) [加税]	¥231,000 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57220PONEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572200NEX) [加税]	¥123,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572200NEX) [加税]
		¥123,900 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572200NEX) [加税]


・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未サポートとなります。

テープメディアセット


HAB000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190 (税込)



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加外]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110相当を「付」)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSフォーマット) [HS-4/170S] x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]	内蔵DATセット (GO-SUD7732VSDAEX) [加外]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未納となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDSカートリッジテープ Maxell: HS-4/170S	GO-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GO-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GO-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GO-A17DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT 7 2) [トライアルモデル / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDSテープ-カートリッジ [HS-4/170S])x10巻付き	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税]	後報	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSDNEX) [加税]	後報	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WSONEX) [加税]	後報	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OSONEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税]	後報	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税]	後報	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税]	後報	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税]	¥412,650(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税]	¥336,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税]	¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR1NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTANEX) [加税]	後報	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OTANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5WE20相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税]	¥465,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPRNEX) [加税]	¥362,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPRNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110相当をバンドル)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPONEX) [加税]	¥259,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPONEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税]	¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O00NEX) [加税]
		¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O00NEX) [加税]


・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未セットとなります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT 7 2) 用	DDSカートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT (DAT 7 2) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)




<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>



デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルサイズ取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [ｶｽﾀﾑ] ﷲ2,100(税込)
(GQ-AU7900) ﷲ2,100(税込)

内蔵D A Tチェンジャー (D A T 7 2) [おまかせ安心モデル(3年)用]
[A H , B Hモデル : タワータイプのみ選択可 / C H , D Hモデル : 選択不可]

・ [ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵D A Tチェンジャー	内蔵D A Tチェンジャー
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSPAEX) [ｶｽﾀﾑ]	内蔵D A Tチェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張トレイを2ﾊﾞｲ使用します。 ・対応(DDSフォーマット)〔HS-4/170S〕x80巻 (20巻/年+20巻/お届け安心サービス)付き	内蔵D A Tチェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB),6連装〕 ・拡張トレイを2ﾊﾞｲ使用します。 ・対応(DDSフォーマット)〔HS-4/170S〕x40巻 (10巻/年+10巻/お届け安心サービス)付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WSDAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VSPAEX) [ｶｽﾀﾑ]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VSDAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VSPAEX) [ｶｽﾀﾑ]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows〔10ﾗｲﾍﾞﾝ〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR6AEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔10ﾗｲﾍﾞﾝ〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR5AEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔10ﾗｲﾍﾞﾝ〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WR4AEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows〔5ﾗｲﾍﾞﾝ〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VR3AEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VR1AEX) [ｶｽﾀﾑ]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ﾗｲﾍﾞﾝ〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VR2AEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VR2AEX) [ｶｽﾀﾑ]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ﾗｲﾍﾞﾝ〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VRDAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VRDAEX) [ｶｽﾀﾑ]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRPAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRPAEX) [ｶｽﾀﾑ]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRDAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WRDAEX) [ｶｽﾀﾑ]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VROAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VROAEX) [ｶｽﾀﾑ]
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WTAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746WTAEX) [ｶｽﾀﾑ]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10/ RT-1V25-K5WE20 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [ｶｽﾀﾑ]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5WT10 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPAEX) [ｶｽﾀﾑ]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPOAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VPOAEX) [ｶｽﾀﾑ]
バックアップソフトウェアなし	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VROAEX) [ｶｽﾀﾑ]	後報	内蔵D A Tチェンジャーセット (GQ-SUD7746VROAEX) [ｶｽﾀﾑ]

・内蔵トレイの対応OS情報及び対応フォーマットの情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未納品となります。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵D A Tチェンジャー (D A T 7 2)用	DDSｶｰﾄｯｼﾞﾃｰﾌﾟ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ﷲ31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ﷲ94,500(税込)
		GQ-SAY7DAT1260 ﷲ189,000(税込)	

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵D A Tチェンジャー (D A T 7 2)用	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰﾄｯｼﾞ Maxell:HS-4/CL
	GQ-AV7DATCL1 ﷲ8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2ヶ用)
(フルサイズのみ取付け用)
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) [トライアルモデル / 標準モデル用]
[A H , B H モデル : タワータイプのみ選択可 / C H , D H モデル : 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T チェンジャー	内蔵 D A T チェンジャー
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WIFNEX) [加税]	内蔵 D A T チェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6 連装) ・拡張ストレープを 2ヶ使用します。 ・対応 (DDSデータカートリッジ [HS-4/170S])x20 巻付き	内蔵 D A T チェンジャー (DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6 連装) ・拡張ストレープを 2ヶ使用します。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSDNEX) [加税]		内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSDNEX) [加税]		内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746W3NEX) [加税]		内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OR3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5 ヲイセ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746W2NEX) [加税]		内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OR2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5 ヲイセ]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746W1NEX) [加税]		内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OR1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRFNEX) [加税]	¥657,300(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746ORFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRDNEX) [加税]	¥580,650(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746ORDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WRNEX) [加税]	¥514,500(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746ORNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WITANEX) [加税]		内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746ORITANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W110 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WIPANEX) [加税]	¥709,800(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746ORIPANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WIPRANEX) [加税]	¥606,900(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746ORIPRANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレノド)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WIPONEX) [加税]	¥504,000(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746ORIPONEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746W0ONEX) [加税]	¥380,100(税込) ¥380,100(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OR0ONEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応ソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未収録となります。


テープメディアセット

HAB000 シリーズ	推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ	推奨メディア	5 巻パック
内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2) [トライアルモデル / おまかせ安心モデル (3 年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
バックアップソフトウェアなし	内蔵A I T 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕 ・対応(AIT-2対応)〔SDX2-50C〕x10巻付き	内蔵A I T 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕	内蔵A I T 〔AIT-2(非/圧縮:50/100GB)〕
	内蔵A I Tセット (GQ-SUS7510W00NEX) [カスタム] ¥207,900(税込) (GQ-SUS7510W00N) ¥207,900(税込)	内蔵A I Tセット (GQ-SUS7510000NEX) [カスタム] ¥155,400(税込) (GQ-SUS7510000N) ¥155,400(税込)	


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750(税込)




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7Hト)〕	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7Hト)〕
バックアップソフトウェア	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7Hト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ〔LTOU2/200〕)x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7Hト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ〔LTOU2/200〕)x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3FAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3FAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3DAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3DAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3DAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V6FAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V7AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-2)用 LTOカートリッジ maxell:LTOU2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LTOU1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト)[トライアルモデル/標準モデル用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/1t)) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/1t))
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSFNEX) [加税] 後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OSFNEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税] 後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税] 後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR3NEX) [加税] 後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR3NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR2NEX) [加税] 後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR2NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR1NEX) [加税] 後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OR1NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRFNEX) [加税] ¥703,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORFNEX) [加税] ¥590,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRDNEX) [加税] ¥626,850(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORDNEX) [加税] ¥513,450(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WRONEX) [加税] ¥560,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201ORONEX) [加税] ¥447,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WTANEX) [加税] 後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OTANEX) [加税] 後報
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPANEX) [加税] ¥756,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPANEX) [加税] ¥642,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPRNEX) [加税] ¥653,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPRNEX) [加税] ¥539,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPNEX) [加税] ¥550,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OPNEX) [加税] ¥436,800(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WOONEX) [加税] ¥426,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OONEX) [加税] ¥312,900(税込)
	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WOONEX) [加税] ¥426,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201OONEX) [加税] ¥312,900(税込)

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未付となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-2)用 LTOカードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)[おまかせ安心モデル(3年)用]
[AH, BHモデル:選択可/CH, DHモデル:選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB, 1/2-7/16ト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB, 1/2-7/16ト)〕 ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3FAEX) [加税]	後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3FAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3DAEX) [加税]	後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3DAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3DAEX) [加税]	後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V6FAEX) [加税]	後報	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5FAEX) [加税]	後報	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4FAEX) [加税]	後報	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3FAEX) [加税]	後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V3FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2FAEX) [加税]	後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V2FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1FAEX) [加税]	後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V1FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V6FAEX) [加税]	¥1,589,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V6FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5FAEX) [加税]	¥1,513,050(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4FAEX) [加税]	¥1,446,900(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4FAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V7TAEX) [加税]	後報	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V7TAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5WE20 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V6PAEX) [加税]	¥1,642,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V6PAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5PAEX) [加税]	¥1,539,300(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V5PAEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ノ」)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4PAEX) [加税]	¥1,436,400(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V4PAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [加税]	¥1,312,500(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)[トライアルモデル/標準モデル用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/16吋) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7/16吋)
バックアップソフトウェア	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3FNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SFNEX) [加税]
(DVD x1枚) CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3DNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SDNEX) [加税]
(DVD x1枚) CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W3ONEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100SONEX) [加税]
(DVD x1枚) CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR3FNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R3FNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR2FNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R2FNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WR1FNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100R1FNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRFNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRDNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WRONEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100RONEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1PANEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU741001PANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1PNEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU741001PNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W1PONEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU741001PONEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0ONEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU741000ONEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410W0ONEX) [加税]	内蔵LTOセット (GQ-SUU741000ONEX) [加税]

・内蔵メディアの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未付となります。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO-3)用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2本1用)
〔フルハイデル仅取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイ) [おまかせ安心モデル(3年)用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (非/圧縮: 400/800GB)	内蔵 LTO (非/圧縮: 400/800GB)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)FAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)FAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ラベル] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ラベル] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ラベル] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ラベル] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ラベル] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ラベル] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	¥1,999,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	¥1,922,550(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	¥1,856,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	¥2,051,700(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	¥1,948,800(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
JPI/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をレイト)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	¥1,845,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]	¥1,722,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400V(S)DAEX) [加税]

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応ソフトウェアの情報は、[7.3 ネットワーク] を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未セットとなります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO カード maxell: LTOU3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO 対応 カード maxell: LTOU3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カード maxell: LTOU1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルハイデル仅取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイ) [トライアルモデル / 標準モデル用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) 〔LT0U3/400〕x10巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(SF)NEX) [加税] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(SF)NEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(SD)NEX) [加税] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(SD)NEX) [加税] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(SD)NEX) [加税] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(SD)NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(R3)NEX) [加税] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(R3)NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(R2)NEX) [加税] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(R2)NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows〔5ライセンス〕 (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(R1)NEX) [加税] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(R1)NEX) [加税] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(RF)NEX) [加税] ¥1,447,950(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(RF)NEX) [加税] ¥1,243,200(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(RD)NEX) [加税] ¥1,371,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(RD)NEX) [加税] ¥1,166,550(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(RONEX) [加税] ¥1,305,150(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(RONEX) [加税] ¥1,100,400(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(TANEX) [加税] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(TANEX) [加税] 後報
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(PANEX) [加税] ¥1,500,450(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(PANEX) [加税] ¥1,295,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(PRNEX) [加税] ¥1,397,550(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(PRNEX) [加税] ¥1,192,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(PONEX) [加税] ¥1,294,650(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(PONEX) [加税] ¥1,089,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I(WONEX) [加税] ¥1,170,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O(WONEX) [加税] ¥966,000(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応メディアの情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未収録となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2本1用)
〔フルハイット用取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイット) [おまかせ安心モデル(3年)用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	備考
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800] x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SFAEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SFAEX)) [カスタム] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SDAEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SDAEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SDAEX)) [カスタム] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SOAX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SOAX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(SOAX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10 ヲケツス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(R6AEX)) [カスタム] 後報		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10 ヲケツス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(R5AEX)) [カスタム] 後報		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [10 ヲケツス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(R4AEX)) [カスタム] 後報		
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 ヲケツス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当を「ソンド」)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(R3AEX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5 ヲケツス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当を「ソンド」)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(R2AEX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5 ヲケツス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当を「ソンド」)			内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(R1AEX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(RFAEX)) [カスタム] ¥2,856,000(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(RFAEX)) [カスタム] ¥2,125,200(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(RDAEX)) [カスタム] ¥2,779,350(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(RDAEX)) [カスタム] ¥2,048,550(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(ROAX)) [カスタム] ¥2,713,200(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(ROAX)) [カスタム] ¥1,982,400(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(TAAEX)) [カスタム] 後報		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(TAAEX)) [カスタム] 後報
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W20 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(PAAEX)) [カスタム] ¥2,908,500(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(PAAEX)) [カスタム] ¥2,177,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(PRAEX)) [カスタム] ¥2,805,600(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(PRAEX)) [カスタム] ¥2,074,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当を「ソンド」)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(POAEX)) [カスタム] ¥2,702,700(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(POAEX)) [カスタム] ¥1,971,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(OOAX)) [カスタム] ¥2,578,800(税込)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800V(OOAX)) [カスタム] ¥1,848,000(税込)

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応 LTO カートリッジの情報は、[7.3 LTO カートリッジ] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未セットとなります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U4/800 ¥409,500(税込)	GQ-SAV7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAV7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell: LT0U4/800W ¥430,500(税込)	GQ-SAV7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAV7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルハイライト取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイット) [トライアルモデル / 標準モデル用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕 ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ 〔LT0U4/800〕)x10巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD x1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(SFNEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(SFNEX)) [カスタム] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD x1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(SDNEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(SDNEX)) [カスタム] 後報
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD x1枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(SDNEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(SDNEX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/ RT-1242C-1G84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(R3NEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(R3NEX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(R2NEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(R2NEX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス] (RT-1242C-1184/RT-1242C-2P84 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(R1NEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(R1NEX)) [カスタム] 後報
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84/RT-1242C-1G84 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(RFNEX)) [カスタム] ¥1,715,700(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(RFNEX)) [カスタム] ¥1,295,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1184/RT-1242C-1A84 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(RDNEX)) [カスタム] ¥1,639,050(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(RDNEX)) [カスタム] ¥1,229,550(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (RT-1242C-1184 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(RONEX)) [カスタム] ¥1,572,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(RONEX)) [カスタム] ¥1,163,400(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD x4枚)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(TANEX)) [カスタム] 後報	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(TANEX)) [カスタム] 後報
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110/ RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(PANEX)) [カスタム] ¥1,768,200(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(PANEX)) [カスタム] ¥1,358,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option (RT-1V25-K5W110/RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(PRNEX)) [カスタム] ¥1,665,300(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(PRNEX)) [カスタム] ¥1,255,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers (RT-1V25-K5W110 相当をバンドル)		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(PONEX)) [カスタム] ¥1,562,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(PONEX)) [カスタム] ¥1,152,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(WONEX)) [カスタム] ¥1,438,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800(WONEX)) [カスタム] ¥1,029,000(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応メディアの情報は、[7.3 メディア]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未納品となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1710 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)
HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(AH:3.5型1~3/BH:3.5型1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS10 AH RAID(SAS)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465D	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005D	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX	(折-)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)(*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1~7/16付)(*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1~7/16付)(*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 7/16付)(*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium4 7/16付)(*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×			×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1:一つのドライブベイに、異なる容量のHDDにて構築できません。(ドライブベイ1ユニットでのHDD容量混載は可)
- *2:既設ドライブ装置への増設はできません。
- *3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
- *4:別途SCSIボードが必要です。
- *5:ラックキャビネットへの搭載時は未対応となります。
- *6:別途ドライブ(2ヶ所用)[GQ-AU7900]が必要です。
- *10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。
- *11:Windows Server 2008およびWindows Server 2003 x64 Editions環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 BH RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH71601A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH72501A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH75001A	4						×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5型)(*7)	GQ-UH710001A	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折-)	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)(*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×		×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1~7/16付)(*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1~7/16付)(*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium3 7/16付)(*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium4 7/16付)(*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×			×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1:一つのドライブベイに、異なる容量のHDDにて構築できません。(ドライブベイ1ユニットでのHDD容量混載は可)
- *2:既設ドライブ装置への増設はできません。
- *3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
- *4:別途SCSIボードが必要です。
- *5:ラックキャビネットへの搭載時は未対応となります。
- *6:別途ドライブ(2ヶ所用)[GQ-AU7900]が必要です。
- *7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
- *10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。
- *11:Windows Server 2008およびWindows Server 2003 x64 Editions環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(CH:3.5型1,2/DH:3.5型1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS10 CH RAID1(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH71601A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH72501A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH75001A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH710001AN	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2-714付)	GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2-714付)	GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 714付)	GQ-SUU7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 714付)	GQ-SUU7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×

- (凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
x : 搭載不可

*1:一つのディスクベイには、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイト1/10単位でのHDD容量混載は可)
*2:既設ドライブ装置への増設はできません。
*3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
*4:別途SCSIボードが必要。
*10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。
*11:Windows Server 2008およびWindows Server 2003 x64 Editions環境時は、未対応です。

<HA8000/TS10 DH ディスク(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH71601A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH72501A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH75001A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH710001AN	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×			×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2-714付)	GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2-714付)	GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 714付)	GQ-SUU7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 714付)	GQ-SUU7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×

- (凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
x : 搭載不可

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。
*3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
*4:別途SCSIボードが必要。
*10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。
*11:Windows Server 2008およびWindows Server 2003 x64 Editions環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX]>

防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)で構成されます。

質量	175g
外形寸法	フロントドア内側に設置



- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTO装置は未サポートとなります。

防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ



・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載

- ・ラックマウントキット(GQ-AU7682)が必要です。
- ・ラックキャビネットへの搭載高さは、7U必要です。
- ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、制限がありますのでご注意ください。詳細は、[3.ラックキャビネット編]をご参照願います。
- ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合せ下さい。