

1 . ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1 . 1 HA8000 / TS10 AH , BH , CH , DH



HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH
(夕-夕イ°)
(筐体色 : 黒)


HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH システム装置 機器仕様

モデル名	TS10 AH		TS10 BH		TS10 CH		TS10 DH			
	RAID(SAS)モデル		RAID(シリアルATA)モデル		RAID1(シリアルATA)モデル		ディスク(シリアルATA)モデル			
筐体タイプ	タワータイプ									
CPU (周波数)	Intel®Pentium®Dual-Core Desktopプロセッサ-E2180(2GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-E3110(3GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3360(2.83GHz)									
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大1(Intel®Pentium®Dual-Core Desktopプロセッサ-E2180:2, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110:2, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:4)							
	キャッシュ	一次/1CPU	Intel®Pentium®Dual-Core Desktopプロセッサ-E2180:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:データ4x32KB+命令4x32KB							
	メモリー	二次/1CPU	Intel®Pentium®Dual-Core Desktopプロセッサ-E2180:1MB, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110:6MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:2x6MB							
チップセット	Intel 社製 3200									
システムバス(FSB)周波数	Intel®Pentium®Dual-Core Desktopプロセッサ-E2180:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-E3110:1333MHz, Intel®Xeon®プロセッサ-X3360:1333MHz									
メインメモリー	容量	最小:512MB/最大:8GB								
	スロット数	4								
	サポートメモリー容量	512MB(512MBx1), 1GB(512MBx2), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2)								
	仕様	DDR2 SDRAM/667MHz/ECC/Unbuffered DIMM								
表示機能	アクセラレータ	XGI 社製 Z9S[オポード/PCI]								
	VRAM	32MB								
	表示解像度(表示色)*1	640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)								
ハードディスク(本体内蔵)*2	最大容量*7	RAID 0	1.2TB(300GBx4)	4TB((1TBx2)x2RAID)	4TB((1TBx2)x2RAID)	-				
		RAID 5	900GB(300GBx4)	2TB(1TBx3)	-		-			
		ディスク	-	-	RAID 1:2TB((1TBx2)x2RAID)	4TB(1TBx4)				
	サポートHDD容量	73GB, 146GB, 300GB		160GB, 250GB, 500GB, 1TB						
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300						
RAIDコントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS [PCIボード/PCI Express<x8>]			オポード		-			
	インタフェース	SAS		シリアルATA /300		シリアルATA /300		-		
	チャンネル数	4チャンネル(HDD1台/チャンネル)			2チャンネル(HDD1台/チャンネル)		-			
	キャッシュ容量	256MB(SDRAM/ECC)			-		-			
	サポートRAIDレベル	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD			RAID 0, 1		-			
ハードディスクコントローラ	コントローラ	-			-		オポード			
	インタフェース	-			-		シリアルATA /300			
FDD	3.5型FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(標準)									
CD-ROM	薄型, 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)									
DVD-ROM	DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速(IDE)x1ドライブ(オプション)									
DVD-RAM	片面/両面: 4.7GB/9.4GB(IDE)(オプション)									
拡張ベイ	3.5型ベイ	4 [ネットワーク対応/ホットスワップ対応]		4 [ネットワーク未対応/ホットスワップ対応]		4(1ベイHDDにて占有)				
	5型ベイ(リムーバブル)	3(CD-ROM, DVD-ROMまたはDVD-RAMにて1ベイ占有)						-		
	5型ベイ(薄型)	-						-		
FDD専用	1(1ベイFDDにて占有)									
PCIスロット	PCI Express<x8>x1[RAIDボードで占有], PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ)x2, PCI Express<x8>x1, PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ)x2, PCI Express<x1>x2, 32bit/33MHz(5Vキ)x2									
標準インターフェイス	LAN	コントローラ	Intel 社製 82566DCx1[オポード/PCI]						-	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45)						-	
		Wake On LAN機能	オポード*4						-	
外形寸法	254(W)x541(D)x435(H)mm[突起物含む]									
質量[標準値]()内は最大質量値)	約 18.0kg(25.1kg)		約 17.6kg(25.1kg)		約 17.1kg(25.1kg)		約 17.0kg(24.9kg)			
電源	電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz								
	電源コードプラグ形状(本数)	接地型2極差込プラグ(1本)								
	冗長化電源	-								
冗長FAN	-									
消費電力[最大値]	281W		251W		238W		238W			
消費電流[最大値]	2.91A		2.59A		2.46A		2.46A			
省エネ法に基づく表示	区分	f		f		f		f		
	エネルギー消費効率	0.0033		0.0031		0.0026		0.0025		
VCCI基準*5 / 騒音	クラスA情報技術装置 / 40dB以下*6									
RoHS指令	対応									
インストールOS	Windows Server 2008 Standard日本語版(SCAL付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SCAL付) / Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition日本語版(SP2)(SCAL付) / Windows Server 2003 R2 Standard Edition日本語版(SP2)(SCAL付)									
サポートOS	「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」参照									
添付ソフトウェア	JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[管理ツール], HA8000 System Installer[簡易インストールツール], MegaRAID Storage Manager[TS10AH, BH, CH 専用ディスク管理ツール], ルート権保持エージェント									
主な添付品	電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー), マウス(ホイールマウス)									

*1: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *2: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *3: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *4: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Agent Managerが必要で
 *5: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *6: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。
 *7: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

HA8000/TS10 AH, BH, CH, DH システム装置 各部の機能と名称

前面



A: フロントドア

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。通常は閉じておきます。

B: ドアロック

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C: USBコネクタ

D: 拡張ストレージベイ (3.5型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

E: HDD キャニスタランプ

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F: 3.5型フロッピーディスクドライブ

全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD (720KB フォーマット)
2HD (1.44MB フォーマット)

G: 拡張ストレージベイ

(内蔵 CD-ROM/内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM 専用)

購入時に内蔵 CD-ROM、内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択すると、いづれかが標準搭載されます。

H: 拡張ストレージベイ (5型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

I: POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

J: ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

K: ERROR ランプ (赤)

ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。ハードディスクエラーが発生した場合、ERROR ランプは点灯点灯しません。

L: POWER ランプスイッチ (青)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
なお、POWER スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

M: SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させません。システム動作には影響しません。

N: RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

O: BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

P: MAINTENANCE ランプ (黄) [BMC モジュール搭載時のみ]

システム装置の動作状態について、16進数の2桁のコードを表示します。BMC モジュールが搭載されていない場合は点灯しません。



背面



A: 電源コネクタ

B: マウスインタフェースコネクタ

C: シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


D: キーボードインタフェースコネクタ

E: ディスプレイインタフェースコネクタ

F: USBコネクタ

G: ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




H: 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを3枚、また PCI 仕様のボードを2枚まで取り付けることができます。

スロット番号は上から順に1~5となります。

TS10AH/BH モデルは、拡張スロット(PCI)3にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ディスプレイ装置、スイッチングHUB、外付け装置、無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ラックオプション品、無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [トライアルモデル] セットモデル

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-14234NQ	¥271,950 (税抜)¥259,000	¥2,387 (税抜)¥2,273	¥1,812 (税抜)¥1,726

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA	320GB アレイ 160GB × 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQAT10BH-14234NQ	¥219,450 (税抜)¥209,000	¥2,387 (税抜)¥2,273	¥1,812 (税抜)¥1,726

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10CH-14224NQ	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050

HA8000/TS10 (TS10 CH) RAID1 (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	160GB アレイ 160GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQAT10CH-14224NQ	¥183,750 (税抜)¥175,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) ブレインストールモデル	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10DH-14114NQ	¥207,900 (税抜)¥198,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883


HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) トライアルモデル/タワータイプ
[OS なしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OS なしモデル	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU	シリアル ATA	160GB シリアル ATA : 7200r/min	512MB 512MB × 1: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQAT10DH-14114NQ	¥155,400 (税抜)¥148,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
*6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル(3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-A6NNNN2	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQPT10AH-A5NNNN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) x1CPU					GQPT10AH-A4NNNN2	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425


HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル(3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	292GB 7.2k RPM 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A63B4N1	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042	
						GQPT10AH-A62B4N1	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350	
						GQPT10AH-A63A4N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592	
			GQPT10AH-A62A4N1	¥525,000 (税抜)¥500,000		¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*9)	GQPT10AH-A6NNNN1	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	292GB 7.2k RPM 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A53B4N1	¥718,200 (税抜)¥684,000	¥3,946 (税抜)¥3,758
	GQPT10AH-A52B4N1	¥572,250 (税抜)¥545,000			¥2,975 (税抜)¥2,833			¥2,231 (税抜)¥2,125		
	GQPT10AH-A53A4N1	¥623,700 (税抜)¥594,000			¥3,316 (税抜)¥3,158			¥2,485 (税抜)¥2,367		
	GQPT10AH-A52A4N1	¥477,750 (税抜)¥455,000		¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675					
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)		選択 (*9)	GQPT10AH-A5NNNN1	¥458,850 (税抜)¥437,000		¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575	
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) x1CPU	292GB 7.2k RPM 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-A43B4N1		¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592
			GQPT10AH-A42B4N1			¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900		
			GQPT10AH-A43A4N1			¥576,450 (税抜)¥549,000	¥3,001 (税抜)¥2,858	¥2,249 (税抜)¥2,142		
		GQPT10AH-A42A4N1	¥430,500 (税抜)¥410,000	¥2,030 (税抜)¥1,933		¥1,523 (税抜)¥1,450				
		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)		GQPT10AH-A4NNNN1	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7.2k RPM データドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 法人構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AH-A6NNNN2	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQLT10AH-A5NNNN2	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQLT10AH-A4NNNN2	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-A63B4N1	¥765,450 (税抜)¥729,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042			
						GQLT10AH-A62B4N1	¥619,500 (税抜)¥590,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350			
						GQLT10AH-A63A4N1	¥670,950 (税抜)¥639,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592			
			146GB 7レイ 73GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-A62A4N1	¥525,000 (税抜)¥500,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
						選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A6NNNN1	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
						Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-A53B4N1	¥718,200 (税抜)¥684,000
	GQLT10AH-A52B4N1	¥572,250 (税抜)¥545,000	¥2,975 (税抜)¥2,833	¥2,231 (税抜)¥2,125								
	GQLT10AH-A53A4N1	¥623,700 (税抜)¥594,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367								
	146GB 7レイ 73GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-A52A4N1	¥477,750 (税抜)¥455,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A5NNNN1	¥458,850 (税抜)¥437,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575			
			Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-A43B4N1	¥670,950 (税抜)¥639,000		¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592
	GQLT10AH-A42B4N1	¥525,000 (税抜)¥500,000						¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
GQLT10AH-A43A4N1	¥576,450 (税抜)¥549,000	¥3,001 (税抜)¥2,858						¥2,249 (税抜)¥2,142				
146GB 7レイ 73GB x 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-A42A4N1	¥430,500 (税抜)¥410,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450							
		選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-A4NNNN1	¥427,350 (税抜)¥407,000		¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425			


HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AH-A6NNNN0	¥500,850 (税抜)¥477,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQAT10AH-A5NNNN0	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQAT10AH-A4NNNN0	¥406,350 (税抜)¥387,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A6NNNN2	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU						¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU						¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908


HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)		
								維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A6364N1	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467	
				1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10BH-A6264N1	¥493,500 (税抜)¥470,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750	
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A6NNNN1	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358	
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A5364N1	¥613,200 (税抜)¥584,000	¥3,247 (税抜)¥3,092	¥2,433 (税抜)¥2,317
					1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQPT10BH-A5264N1	¥462,000 (税抜)¥440,000	¥2,240 (税抜)¥2,133	¥1,680 (税抜)¥1,600
			Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU	500GB フレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-A4364N1	¥550,200 (税抜)¥524,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
	1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQPT10BH-A4264N1			¥399,000 (税抜)¥380,000		¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300		
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-A4NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BH-A6NNNN2	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU						¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) x1CPU						¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB ALI 250GB x 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-A6364N1	¥644,700 (税抜)¥614,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467					
							1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLT10BH-A6264N1	¥493,500 (税抜)¥470,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750			
									選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-A6NNNN1	¥412,650 (税抜)¥393,000	¥1,898 (税抜)¥1,808
							Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	500GB ALI 250GB x 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min					2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)
									1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLT10BH-A5264N1	¥462,000 (税抜)¥440,000	¥2,240 (税抜)¥2,133		
							選択 (*2)(*3)	選択 (*1)			選択 (*4)	GQLT10BH-A5NNNN1	¥381,150 (税抜)¥363,000	¥1,688 (税抜)¥1,608
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) x1CPU	500GB ALI 250GB x 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-A4364N1	¥550,200 (税抜)¥524,000			¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017				
						1GB 512MB x 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQLT10BH-A4264N1	¥399,000 (税抜)¥380,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300				
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10BH-A4NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000			¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908					


HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BH-A6NNNN0	¥391,650 (税抜)¥373,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU						¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) x1CPU						¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線-取外し), JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A6N11N2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767


HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB RAID 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-A6254N1	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A6N11N1	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB RAID 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-A5254N1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A5N11N1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB RAID 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-A4254N1	¥345,450 (税抜)¥329,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-A4N11N1	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CH-A6NNNN2	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10CH-A5NNNN2	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10CH-A4NNNN2	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-A6254N1	¥470,400 (税抜)¥448,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A6NNNN1	¥437,850 (税抜)¥417,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-A5254N1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A5NNNN1	¥318,150 (税抜)¥303,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-A4254N1	¥345,450 (税抜)¥329,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-A4NNNN1	¥286,650 (税抜)¥273,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767


HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10CH-A6NNNN0	¥416,850 (税抜)¥397,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-A5NNNN0	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CH-A4NNNN0	¥265,650 (税抜)¥253,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A6N3NN2	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A6244N1	¥410,550 (税抜)¥391,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A6N3NN1	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A5244N1	¥347,550 (税抜)¥331,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A5N3NN1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-A4244N1	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-A4N3NN1	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	3.5型フロッピーディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1 キーボード(109キー), マウス(有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DH-A6NNNN2	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10DH-A5NNNN2	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10DH-A4NNNN2	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-A6244N1	¥410,550 (税抜)¥391,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A6NNNN1	¥404,250 (税抜)¥385,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-A5244N1	¥347,550 (税抜)¥331,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A5NNNN1	¥278,250 (税抜)¥265,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-A4244N1	¥300,300 (税抜)¥286,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-A4NNNN1	¥262,500 (税抜)¥250,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700


HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DH-A6NNNN0	¥383,250 (税抜)¥365,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10DH-A5NNNN0	¥257,250 (税抜)¥245,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10DH-A4NNNN0	¥241,500 (税抜)¥230,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4 : CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5 : CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20 : Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] セットモデル/カスタムモデル

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-16NNNN2	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQPT10AH-15NNNN2	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQPT10AH-14NNNN2	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425


HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格 (税抜)	保守料(月額)			
								維持保守	出張修理		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB 7.2k RPM RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10AH-163B4N1	¥715,050 (税抜)¥681,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042		
						GQPT10AH-162B4N1	¥569,100 (税抜)¥542,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350		
						GQPT10AH-163A4N1	¥620,550 (税抜)¥591,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592		
				GQPT10AH-162A4N1		¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
				選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-16NNNN1	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
				146GB 7.2k RPM RAID5 (*3) SAS:15000r/min		2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10AH-153B4N1	¥667,800 (税抜)¥636,000	¥3,946 (税抜)¥3,758	¥2,958 (税抜)¥2,817	
			GQPT10AH-152B4N1		¥521,850 (税抜)¥497,000		¥2,975 (税抜)¥2,833	¥2,231 (税抜)¥2,125			
			GQPT10AH-153A4N1		¥573,300 (税抜)¥546,000		¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367			
			選択 (*2)(*3)		選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-152A4N1	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675	
							GQPT10AH-15NNNN1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575	
							Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	SAS	292GB 7.2k RPM RAID5 (*3) SAS:15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)
			GQPT10AH-142B4N1	¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900					
	GQPT10AH-143A4N1	¥526,050 (税抜)¥501,000	¥3,001 (税抜)¥2,858	¥2,249 (税抜)¥2,142							
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10AH-142A4N1	¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933				¥1,523 (税抜)¥1,450	
				GQPT10AH-14NNNN1	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900				¥1,496 (税抜)¥1,425	
				Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	SAS	146GB 7.2k RPM RAID5 (*3) SAS:15000r/min				2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM:667MHz	
	GQPT10AH-142B4N1	¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,660 (税抜)¥2,533				¥1,995 (税抜)¥1,900				
	GQPT10AH-143A4N1	¥526,050 (税抜)¥501,000	¥3,001 (税抜)¥2,858				¥2,249 (税抜)¥2,142				
	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)				GQPT10AH-142A4N1	¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933	¥1,523 (税抜)¥1,450	
							GQPT10AH-14NNNN1	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425	

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型 7.2k RPM データドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9: DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. 保証構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10AH-16NNNN2	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10AH-15NNNN2	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10AH-14NNNN2	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ

[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-163B4N1	¥715,050 (税抜)¥681,000	¥4,261 (税抜)¥4,058	¥3,194 (税抜)¥3,042			
						GQLT10AH-162B4N1	¥569,100 (税抜)¥542,000	¥3,290 (税抜)¥3,133	¥2,468 (税抜)¥2,350			
						GQLT10AH-163A4N1	¥620,550 (税抜)¥591,000	¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592			
			146GB 7レイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz		GQLT10AH-162A4N1	¥474,600 (税抜)¥452,000	¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
						選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-16NNNN1	¥471,450 (税抜)¥449,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
						Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-153B4N1	¥667,800 (税抜)¥636,000
	GQLT10AH-152B4N1	¥521,850 (税抜)¥497,000	¥2,975 (税抜)¥2,833	¥2,231 (税抜)¥2,125								
	GQLT10AH-153A4N1	¥573,300 (税抜)¥546,000	¥3,316 (税抜)¥3,158	¥2,485 (税抜)¥2,367								
	146GB 7レイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-152A4N1	¥427,350 (税抜)¥407,000	¥2,345 (税抜)¥2,233	¥1,759 (税抜)¥1,675						
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10AH-15NNNN1	¥408,450 (税抜)¥389,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575			
			Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	SAS	292GB 7レイ 146GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10AH-143B4N1	¥620,550 (税抜)¥591,000		¥3,631 (税抜)¥3,458	¥2,722 (税抜)¥2,592
	GQLT10AH-142B4N1	¥474,600 (税抜)¥452,000						¥2,660 (税抜)¥2,533	¥1,995 (税抜)¥1,900			
GQLT10AH-143A4N1	¥526,050 (税抜)¥501,000	¥3,001 (税抜)¥2,858						¥2,249 (税抜)¥2,142				
146GB 7レイ 73GB × 3: RAID5 (*3) SAS: 15000r/min	2GB 1GB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	GQLT10AH-142A4N1			¥380,100 (税抜)¥362,000	¥2,030 (税抜)¥1,933		¥1,523 (税抜)¥1,450				
		選択 (*2)(*3)			選択 (*1)	選択 (*4)		GQLT10AH-14NNNN1	¥376,950 (税抜)¥359,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425	

HA8000/TS10 (TS10 AH) RAID (SAS) モデル/タワータイプ


[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	SAS	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10AH-16NNNN0	¥450,450 (税抜)¥429,000	¥2,625 (税抜)¥2,500	¥1,969 (税抜)¥1,875
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10AH-15NNNN0	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,205 (税抜)¥2,100	¥1,654 (税抜)¥1,575
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10AH-14NNNN0	¥355,950 (税抜)¥339,000	¥1,995 (税抜)¥1,900	¥1,496 (税抜)¥1,425

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS情報」/「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)


モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-16NNNN2	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

HA8000/TS10 (TS10BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)				
								維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-16364N1	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467			
							1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10BH-16264N1	¥443,100 (税抜)¥422,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750	
								選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-16NNNN1	¥362,250 (税抜)¥345,000
			Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-15364N1	¥562,800 (税抜)¥536,000	¥3,247 (税抜)¥3,092	¥2,433 (税抜)¥2,317		
								1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10BH-15264N1	¥411,600 (税抜)¥392,000	¥2,240 (税抜)¥2,133	¥1,680 (税抜)¥1,600
									選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-15NNNN1
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU	500GB フライ 250GB × 3:RAID5 (*3) シリアル ATA :7200r/min	2GB 1GB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10BH-14364N1	¥499,800 (税抜)¥476,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017				
						1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	GQPT10BH-14264N1	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300		
							選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10BH-14NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208
	各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1									
		標準添付品	キーボード (109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9 : DVD-ROM は、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10BH-16NNNN2	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQLT10BH-15NNNN2	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQLT10BH-14NNNN2	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-16364N1	¥594,300 (税抜)¥566,000	¥3,457 (税抜)¥3,292	¥2,590 (税抜)¥2,467					
						GQLT10BH-16264N1	¥443,100 (税抜)¥422,000	¥2,450 (税抜)¥2,333	¥1,838 (税抜)¥1,750					
						GQLT10BH-16NNNN1	¥362,250 (税抜)¥345,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358					
						GQLT10BH-15364N1	¥562,800 (税抜)¥536,000	¥3,247 (税抜)¥3,092	¥2,433 (税抜)¥2,317					
						GQLT10BH-15264N1	¥411,600 (税抜)¥392,000	¥2,240 (税抜)¥2,133	¥1,680 (税抜)¥1,600					
						GQLT10BH-15NNNN1	¥330,750 (税抜)¥315,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208					
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-14364N1	¥499,800 (税抜)¥476,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017					
						GQLT10BH-14264N1	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300					
						GQLT10BH-14NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908					
						Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU	シリアル ATA	500GB トレイ 250GB x 3: RAID5 (*3) シリアル ATA : 7200r/min	2GB 1GB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz 1GB 512MB x 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQLT10BH-14364N1	¥499,800 (税抜)¥476,000	¥2,827 (税抜)¥2,692	¥2,118 (税抜)¥2,017
											GQLT10BH-14264N1	¥348,600 (税抜)¥332,000	¥1,820 (税抜)¥1,733	¥1,365 (税抜)¥1,300
											GQLT10BH-14NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908


HA8000/TS10 (TS10 BH) RAID (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) x1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10BH-16NNNN0	¥341,250 (税抜)¥325,000	¥1,898 (税抜)¥1,808	¥1,426 (税抜)¥1,358
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) x1CPU					GQAT10BH-15NNNN0	¥309,750 (税抜)¥295,000	¥1,688 (税抜)¥1,608	¥1,268 (税抜)¥1,208
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) x1CPU					GQAT10BH-14NNNN0	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥1,268 (税抜)¥1,208	¥953 (税抜)¥908

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROM は、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-16NNNN2	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU						¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767


HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB RAID 1 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-16254N1	¥420,000 (税抜)¥400,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-16NNNN1	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB RAID 1 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-15254N1	¥358,050 (税抜)¥341,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-15NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/1MB) ×1CPU		250GB RAID 1 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10CH-14254N1	¥295,050 (税抜)¥281,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10CH-14NNNN1	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。
 *30: Windows Server 2008環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10CH-16NNNN2	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10CH-15NNNN2	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10CH-14NNNN2	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-16254N1	¥420,000 (税抜)¥400,000	¥2,302 (税抜)¥2,192	¥1,724 (税抜)¥1,642
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-16NNNN1	¥387,450 (税抜)¥369,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-15254N1	¥358,050 (税抜)¥341,000	¥1,890 (税抜)¥1,800	¥1,418 (税抜)¥1,350
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-15NNNN1	¥267,750 (税抜)¥255,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB ALI 250GB × 2: RAID1 (*6) シリアル ATA : 7200r/min	1GB 512MB × 2: ECC DDR2 SDRAM: 667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10CH-14254N1	¥295,050 (税抜)¥281,000	¥1,470 (税抜)¥1,400	¥1,103 (税抜)¥1,050
			選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10CH-14NNNN1	¥236,250 (税抜)¥225,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767


HA8000/TS10 (TS10CH) RAID1 (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA 2チャネル	選択 (*2)(*6)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10CH-16NNNN0	¥366,450 (税抜)¥349,000	¥2,074 (税抜)¥1,975	¥1,557 (税抜)¥1,483
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10CH-15NNNN0	¥246,750 (税抜)¥235,000	¥1,278 (税抜)¥1,217	¥963 (税抜)¥917
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10CH-14NNNN0	¥215,250 (税抜)¥205,000	¥1,068 (税抜)¥1,017	¥805 (税抜)¥767

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5型フロッピーディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線/無線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *6: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7.システム構成上の注意事項」「7.1 OS情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-16NNNN2	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU						¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU						¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル] (*30)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-16244N1	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-16NNNN1	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-15244N1	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-15NNNN1	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB×2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM (8倍速)	GQPT10DH-14244N1	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*9)	GQPT10DH-14NNNN1	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	
	標準添付品	3.5型ワイドディスクドライブ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1 キーボード(109キー), マウス(有線), JP1/ServerConductor/Agent(Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: DVD-ROMは、搭載必須製品です。必ず選択の上、購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 OS 情報」/「Windows Server 2008 プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル] (*20)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*5)	GQLT10DH-16NNNN2	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQLT10DH-15NNNN2	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQLT10DH-14NNNN2	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-16244N1	¥360,150 (税抜)¥343,000	¥1,969 (税抜)¥1,875	¥1,478 (税抜)¥1,408
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-16NNNN1	¥353,850 (税抜)¥337,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-15244N1	¥297,150 (税抜)¥283,000	¥1,549 (税抜)¥1,475	¥1,163 (税抜)¥1,108
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-15NNNN1	¥227,850 (税抜)¥217,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU		250GB シリアル ATA :7200r/min	1GB 512MB × 2:ECC DDR2 SDRAM:667MHz	DVD-ROM DVD-RAM (8倍速)	GQLT10DH-14244N1	¥249,900 (税抜)¥238,000	¥1,234 (税抜)¥1,175	¥927 (税抜)¥883
			選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQLT10DH-14NNNN1	¥212,100 (税抜)¥202,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700


HA8000/TS10 (TS10 DH) ディスク (シリアルATA) モデル/タワータイプ
[OSなしモデル]

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	CD-ROM/DVD-ROM DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額)	
								維持保守	出張修理
OSなしモデル	Xeon X3360 (2.83GHz/2x6MB) ×1CPU	シリアル ATA	選択 (*2)	選択 (*1)	選択 (*4)	GQAT10DH-16NNNN0	¥332,850 (税抜)¥317,000	¥1,925 (税抜)¥1,833	¥1,444 (税抜)¥1,375
	Xeon E3110 (3GHz/6MB) ×1CPU					GQAT10DH-15NNNN0	¥206,850 (税抜)¥197,000	¥1,085 (税抜)¥1,033	¥814 (税抜)¥775
	Pentium Dual-Core E2180(2GHz/1MB) ×1CPU					GQAT10DH-14NNNN0	¥191,100 (税抜)¥182,000	¥980 (税抜)¥933	¥735 (税抜)¥700

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ハードディスクドライブ (1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109キー), マウス (有線), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: CD-ROM/DVD-ROM/DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *5: CD-ROM/DVD-ROMは、搭載必須製品です。必要なデバイスを選択の上、購入願います。
 *20: Windows Server 2003 x64 Editions 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2003 x64 Editions プレインストールモデルの制限事項」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

プロセッサ

HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサ-スロット 1

9 9 9 9

選択



プロセッサ
〔 Pentium Dual-Core E2180 (2GHz/L2 キャッシュ 1MB) 〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔 Xeon E3110 (3GHz/L2 キャッシュ 6MB) 〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
〔 Xeon X3360 (2.83GHz/L2 キャッシュ 2x6MB) 〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 I P M I インタフェース

(凡例) : 同時接続〔搭載〕可
: 選択接続〔搭載〕のみ

メモリー

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリー-スロット 1~4

10 10 10 10

選択



メモリーボード
〔 512MB (512MBx1) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ75122NEX) [加外] ¥25,200 (税込)
(GQ-MJ75122N) ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔 1GB (512MBx2) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ701G2NEX) [加外] ¥45,150 (税込)
(GQ-MJ701G2N) ¥45,150 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔 2GB (1GBx2) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ702G2NEX) [加外] ¥147,000 (税込)
(GQ-MJ702G2N) ¥147,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔 4GB (2GBx2) : DDR2 SDRAM 〕
(GQ-MJ704G2NEX) [加外] ¥409,500 (税込)
(GQ-MJ704G2N) ¥409,500 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

- メモリー搭載条件表 -


< HA8000 / TS10 AH, BH, CH, DH >

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚セットのメモリーボード (1GB, 2GB, 4GB) 搭載時は、メモリスロット1, 3へ実装します。
(増設時はメモリスロット2, 4へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
512MB				
1GB				
2GB				
4GB				

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。


TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

SVPボードセット (GQ-SCM79004P0NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
(GQ-SCM79004P0N) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

UTP 対応 5.5 エンパス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

➤ 2.4 スイッチング HUB へ

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

SVPボードセット (GQ-SCM79004Q0NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥110,250(税込)
(GQ-SCM79004Q0N) ¥110,250(税込)

・本セット形名にて購入願います。

UTP 対応 5.5 エンパス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

➤ 2.4 スイッチング HUB へ

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]未搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

SVPボードセット (GQ-SCM7951Q00NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
(GQ-SCM7951Q00N) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

UTP 対応 5.5 エンパス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

➤ 2.4 スイッチング HUB へ

USB ケーブル
・ SVPボードセットに標準添付されます。

オンボード
USB インターフェースへ

[BMC モジュール[GQ-ES7406EX]搭載時]

SVPボード (PCI, 100BASE-TX, 電源エント付き) ・ SVPマイクロプログラム

ネットワーク
インタフェース

リモート
コンソール機能 USB
インタフェース

SVPボードセット (GQ-SCM7951R00NEX) [カスタム] **電源コンセントが1個必要です。** ¥210,000(税込)
(GQ-SCM7951R00N) ¥210,000(税込)

・本セット形名にて購入願います。

UTP 対応 5.5 エンパス (100BASE-TX) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)

➤ 2.4 スイッチング HUB へ

USB ケーブル
・ SVPボードセットに標準添付されます。


オンボード
USB インターフェースへ

17 17 17 17

専用コネクタ

BMC モジュール
(ハードウェア管理モジュール, IPMI 1.5 準拠)
(GQ-ES7406EX) [カスタム] ¥31,500(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<HA8000/TS10 AH RAID(SAS)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン		8レーン	5Vキ	
				フルサイズ				
		1	2	3	4	5		
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	x	x		x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				x	x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			x	x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			x	x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要。
 *2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 BH RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン		8レーン	5Vキ	
				フルサイズ				
		1	2	3	4	5		
ディスクアレイコントローラボード	対応形名なし	-	1	x	x		x	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]				x	x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	2			x	x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	2			x	x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要。
 *2:BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3:SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 拡張ボード搭載条件表 -

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVPボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアのJP1/ServerConductor/Advanced Agentを必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じてJP1/ServerConductor/Server Managerが必要となります。

<HA8000/TS10 CH RAID1(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ			フルサイズ	
1	2	3	4	5				
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

- *1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵フルサイズが必要。
 *2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 DH ディスク(シリアルATA)モデル>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
				PCI Express			32bit/33MHz	
				1レーン	8レーン	5Vキ		
				フルサイズ			フルサイズ	
1	2	3	4	5				
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7411A00NEX GQ-SCS7411A00N	[1]	1 (択一)	x	x	x	(*2)	x
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401A00NEX GQ-SCS7401A00N	[5]					x	x
SCSIボード	GQ-CS7411EX GQ-CS7411	[1]	1	x	x	x	(*2)	x
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[5]	3				x	x
LANボード(1000BASE-T) (*4)	GQ-CN7542EX GQ-CN7542	[2]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T 2Port)	GQ-CN6552EX GQ-CN6552	[3]	1	x	x	x	(*2)	x
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[6]	3				x	x
SVPボードセット	GQ-SCM79004P0NEX GQ-SCM79004P0N	[4]	1 (択一)	x	x	x		
SVPボードセット	GQ-SCM79004Q0NEX GQ-SCM79004Q0N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951000NEX GQ-SCM7951000N	[4]		x	x	x		
SVPボードセット (*3)	GQ-SCM7951R00NEX GQ-SCM7951R00N	[4]		x	x	x		

- (凡例) : 標準搭載
 : 搭載可(搭載優先順位)
 x : 搭載不可

- *1: 本装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵フルサイズが必要。
 *2: BMCモジュール(GQ-ES7406EX)選択時は搭載できません。
 *3: SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)選択の場合、内蔵DAT[USB]ポート(GQ-SUD5722xxxx)は搭載できません。
 *4: Windows Server 2008 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス

搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7 . システム構成上の注意事項] をご参照下さい。

・ [加外] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



拡張スロット 12 へ 3.5 型 1-4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔 73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH70735DEX/RX) [加外] ¥52,500(税込)
(GQ-UH70735D) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH71465DEX/RX) [加外] ¥84,000(税込)
(GQ-UH71465D) ¥84,000(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH73005DEX/RX) [加外] ¥147,000(税込)
(GQ-UH73005D) ¥147,000(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。

拡張スロット 12 へ 3.5 型 1-4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔 160GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH71601AEX/RX) [加外] ¥29,400(税込)
(GQ-UH71601A) ¥29,400(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 250GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH72501AEX/RX) [加外] ¥29,400(税込)
(GQ-UH72501A) ¥29,400(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。




内蔵ハードディスク
〔 500GB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH75001AEX/RX) [加外] ¥52,500(税込)
(GQ-UH75001A) ¥52,500(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。



内蔵ハードディスク
〔 1TB, SATA ATA (7200r/min), 3.5 型, 熱対策対応 〕
(GQ-UH710001AEX/RX) [加外] ¥115,500(税込)
(GQ-UH710001A) ¥115,500(税込)
・GQ-UHxxxxRX は別オプション対応製品です。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

(拡張ストレージ 13.5 型 1
と同一容量のハードディスク
を選択願います。)
内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。


<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

- | | | |
|----|--|--|
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加税] ¥52,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加税] ¥115,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加税] ¥52,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加税] ¥115,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX/RX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX/RX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX/RX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加税] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加税] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 5477 ATA (7200r/min), 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加税] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・5477 ATA 1/F ケーブル付き |

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



拡張ストレージ 13.5 型 1
内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

拡張ストレージ 13.5 型 2
<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。


拡張ストレージ 13.5 型 3
<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。

拡張ストレージ 13.5 型 4
<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社による
オプション増設サービスをご利用願います。

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

- | | | |
|----|--|--|
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| 選択 | | 内蔵ハードディスクセット
〔160GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH71601AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH71601AON) ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔250GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH72501AONEX) [加付] ¥29,400(税込)
(GQ-SUH72501AON) ¥29,400(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔500GB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH75001AONEX) [加付] ¥52,500(税込)
(GQ-SUH75001AON) ¥52,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |
| | | 内蔵ハードディスクセット
〔1TB, 7200r/min, 3.5 型〕
(GQ-SUH710001ANEX) [加付] ¥115,500(税込)
(GQ-SUH710001AN) ¥115,500(税込)
・7200r/min ATA 1/Fケーブル付き |

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



(c)



(e)

選択



内蔵CD-ROMセット
〔24倍速:650MB〕
(GQ-SUC524800NEX) [加算] ¥15,750(税込)



内蔵DVD-ROMセット
〔DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速〕
(GQ-SUV5050A00NEX) [加算] ¥36,750(税込)



内蔵DVD-RAM
〔片/両:4.7/9.4MB〕
(GQ-UV7100EX) [加算] ¥68,250(税込)



内蔵フロッピーディスクドライブ
〔3.5型,1.44MB/720KB〕
(オプション名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

・ [加算] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。


<ご注意>

・内蔵CD-ROMセット,内蔵DVD-ROMセット,内蔵DVD-RAMは既設システム装置に増設できません。新規システム装置購入時にセット形名の中から必要なデバイスが入ったものをお選びいただくか、左記内蔵オプションから選択してください。【必須選択オプション】

・Windows Server 2008 環境時、内蔵CD-ROMは未サポートとなります。

・Windows Server 2008 および Windows Server 2003 x64 Editions 環境時、内蔵DVD-RAMは未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。




(d) 内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル (3 年) 用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格 (税別)	価格 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS6AEX) [加税]	¥853,650 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS5AEX) [加税]	¥771,750 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS4AEX) [加税]	¥698,250 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS3AEX) [加税]	¥617,400 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS2AEX) [加税]	¥535,500 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS1AEX) [加税]	¥462,000 (税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSFAEX) [加税]	¥475,650 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSFAEX) [加税] ¥428,400 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSDAEX) [加税]	¥393,750 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VSDAEX) [加税] ¥346,500 (税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS0AEX) [加税]	¥320,250 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VS0AEX) [加税] ¥273,000 (税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR6AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR5AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [10 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR4AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR3AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR2AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR1AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WRFAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VRFAX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WRDAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VRDAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR0AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VR0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WT8AEX) [加税]	¥679,350 (税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台付ス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WTAEX) [加税]	¥330,750 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VTAEX) [加税] ¥283,500 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WPAEX) [加税]	¥515,550 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VPAEX) [加税] ¥468,300 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WPAEX) [加税]	¥412,650 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VPAEX) [加税] ¥365,400 (税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WPAEX) [加税]	¥309,750 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722VPAEX) [加税] ¥262,500 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722W0AEX) [加税]	¥202,650 (税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722V0AEX) [加税] ¥155,400 (税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [トライアルモデル / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き ・メディア(DDS ティカ-ドット) [HS-4/170S] x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・内蔵 USB ケーブル付き
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS3NEX) [加税]	¥585,900(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS2NEX) [加税]	¥504,000(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS1NEX) [加税]	¥430,500(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSFNEX) [加税]	¥396,900(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OSFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WSDNEX) [加税]	¥315,000(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OSDNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WS0NEX) [加税]	¥241,500(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OS0NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OR3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OR2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OR1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WRFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722ORFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WRDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722ORDNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WR0NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OR0NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WT7NEX) [加税]	¥391,650(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OT7NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WTANEX) [加税]	¥252,000(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OTANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WPANEX) [加税]	¥436,800(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OPANEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WPRNEX) [加税]	¥333,900(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OPRNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722WP0NEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722OP0NEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722W00NEX) [加税]	¥123,900(税込)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5722O00NEX) [加税]

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未対応となります。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS カードタイプ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 クリーニングカードタイプ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。




内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・対応(DDSフォーマット) [HS-4/170S]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・対応(DDSフォーマット) [HS-4/170S]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W56AEX) [加税]	¥882,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W55AEX) [加税]	¥800,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W54AEX) [加税]	¥726,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V53AEX) [加税]	¥645,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V52AEX) [加税]	¥563,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V51AEX) [加税]	¥490,350(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V50AEX) [加税]	¥456,750(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V49AEX) [加税]	¥374,850(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V48AEX) [加税]	¥301,350(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W6AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W5AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W4AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V6AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V5AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V4AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V3AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V2AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V1AEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W8AEX) [加税]	¥707,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V7AEX) [加税]	¥451,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W7AEX) [加税]	¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V6AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W6AEX) [加税]	¥543,900(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V5AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W5AEX) [加税]	¥441,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V4AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W4AEX) [加税]	¥338,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V3AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W0AEX) [加税]	¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732V0AEX) [加税]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
 ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

内蔵DAT (DAT72) [トライアルモデル / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス 内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・ 対応OS (DDSデータ-カ-ド) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT 内蔵DAT [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3NEX) [加税] ¥614,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O3NEX) [加税] ¥582,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W32NEX) [加税] ¥532,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O32NEX) [加税] ¥500,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W31NEX) [加税] ¥458,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O31NEX) [加税] ¥427,350(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3FNEX) [加税] ¥425,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O3FNEX) [加税] ¥393,750(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3DNEX) [加税] ¥343,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O3DNEX) [加税] ¥311,850(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W3ONEX) [加税] ¥269,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O3ONEX) [加税] ¥238,350(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WR0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OR0NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WRONEX) [加税] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7732ORONEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WT7NEX) [加税] ¥420,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OT7NEX) [加税] ¥388,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WTANEX) [加税] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OTANEX) [加税] ¥248,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPANEX) [加税] ¥465,150(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPANEX) [加税] ¥433,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPRNEX) [加税] ¥362,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPRNEX) [加税] ¥330,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵DATセット (GQ-SUD7732WPNEX) [加税] ¥259,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732OPNEX) [加税] ¥227,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7732W00NEX) [加税] ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7732O00NEX) [加税] ¥120,750(税込)


・ 内蔵DATの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カ-ドトッヅ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニングカ-ドトッヅ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH


デバイスレール(2 bay 用)
〔フルハイドール取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) [おまかせ安心モデル (3 年) 用]
[A H , B H モデル : タワータイプのみ選択可 / C H , D H モデル : 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
	内蔵 D A T チェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6 連装〕 ・拡張スロット bay を 2 bay 使用します。 ・対応 (DAS データドライブ [HS-4/170S]) x 80 巻 (20 巻/年 + 20 巻/「お届け安心サービス」付き)		内蔵 D A T チェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6 連装〕 ・拡張スロット bay を 2 bay 使用します。 ・対応 (DAS データドライブ [HS-4/170S]) x 40 巻 (10 巻/年 + 10 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS6AEX) [加税]	¥1,188,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS5AEX) [加税]	¥1,106,700(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS4AEX) [加税]	¥1,033,200(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VS3AEX) [加税] ¥905,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VS2AEX) [加税] ¥823,200(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VS1AEX) [加税] ¥749,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRF6AEX) [加税]	¥810,600(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRF5AEX) [加税] ¥716,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSD6AEX) [加税]	¥728,700(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSD5AEX) [加税] ¥634,200(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSD4AEX) [加税]	¥655,200(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VSD3AEX) [加税] ¥560,700(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR6AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR5AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [10 台分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR4AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5 台分]			内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WR1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRF6AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VRF5AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR6AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR5AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR4AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VR3AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 台分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WT8AEX) [加税]	¥1,014,300(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 台分]			内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VT7AEX) [加税] ¥710,850(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VTA6AEX) [加税]	¥665,700(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VTA5AEX) [加税] ¥571,200(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPA6AEX) [加税]	¥867,300(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPA5AEX) [加税] ¥772,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPA6AEX) [加税]	¥764,400(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPA5AEX) [加税] ¥669,900(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPA6AEX) [加税]	¥661,500(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746VPA5AEX) [加税] ¥567,000(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746V00AEX) [加税]	¥537,600(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746V00AEX) [加税] ¥443,100(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2 bay 用)
〔汎用モデル取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) [トライアルモデル / 標準モデル用]
[AH , BHモデル : タワータイプのみ選択可 / CH , DHモデル : 選択不可]

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T チェンジャー (DAT72) 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6 連装〕 ・拡張ストレープを 2 bay 使用します。 ・対応 (DDS データカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻付き	内蔵 D A T チェンジャー 〔DAT72(非/圧縮:36/72GB), 6 連装〕 ・拡張ストレープを 2 bay 使用します。
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [加税]	¥842,100(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS3NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS2NEX) [加税]	¥760,200(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS2NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS1NEX) [加税]	¥686,700(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS1NEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFNEX) [加税]	¥653,100(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSFNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税]	¥571,200(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税]	¥497,700(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS3NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS2NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS1NEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSFNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ヶ月分]	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS3NEX) [加税]	¥647,850(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS3NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS2NEX) [加税]	¥508,200(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS2NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WS1NEX) [加税]	¥709,800(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OS1NEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSFNEX) [加税]	¥606,900(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSFNEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税]	¥504,000(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746WSNEX) [加税]	¥380,100(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OSNEX) [加税]
		¥380,100(税込)	内蔵 D A T チェンジャーセット (GQ-SUD7746OONEX) [加税]

・内蔵デバイスに対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 D A T チェンジャー (D A T 7 2) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵A I T (A I T - 2) [トライアルモデル / おまかせ安心モデル (3 年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
バックアップソフトウェア	内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB) ・対応(AIT-2対応) [SDX2-50C]] x10 巻付き	内蔵A I T [AIT-2(非/圧縮:50/100GB)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵A I Tセット (GQ-SUS7510W00NEX) [加税] ¥207,900(税込) (GQ-SUS7510W00N) ¥207,900(税込)	内蔵A I Tセット (GQ-SUS7510000NEX) [加税] ¥155,400(税込) (GQ-SUS7510000N) ¥155,400(税込)	

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	AITカートリッジ Sony:SDX2-50C	GQ-SAY7AT21110 ¥151,200(税込)	GQ-SAY7AT21130 ¥406,350(税込)	GQ-SAY7AT21160 ¥730,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵A I T (A I T - 2) 用	AITクリーニングカートリッジ Sony:SDX1-CL	GQ-AY7ATCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>




・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
 [AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16ト)〕 ・ 対応LTO Ultriumカートリッジ〔LTOU2/200〕x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB, 1/2-7/16ト)〕 ・ 対応LTO Ultriumカートリッジ〔LTOU2/200〕x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
バックアップソフトウェア	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS6AEX) [加税] ¥1,376,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS3AEX) [加税] ¥1,001,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS5AEX) [加税] ¥1,294,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS2AEX) [加税] ¥919,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS4AEX) [加税] ¥1,221,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS1AEX) [加税] ¥846,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS3AEX) [加税] ¥998,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VSFAEX) [加税] ¥812,700(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS2AEX) [加税] ¥916,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS0AEX) [加税] ¥730,800(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WS1AEX) [加税] ¥843,150(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VS0AEX) [加税] ¥657,300(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR6AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR5AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR4AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR3AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRFAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR2AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VRDAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR1AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR0AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WR0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VR0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WT8AEX) [加税] ¥1,202,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VT7AEX) [加税] ¥807,450(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WT7AEX) [加税] ¥853,650(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VT6AEX) [加税] ¥667,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [加税] ¥1,055,250(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] ¥869,400(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [加税] ¥952,350(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] ¥766,500(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WPAEX) [加税] ¥849,450(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VPAEX) [加税] ¥663,600(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201W0AEX) [加税] ¥725,550(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V0AEX) [加税] ¥539,700(税込)

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応LTOカートリッジ情報は、[7.3 LTOカートリッジ]項を参照願います。
 ・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵CD-ROMは未付となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [トライアルモデル / 標準モデル用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/14T)) ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ (LT0U2/200))x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:200/400GB, H-7/14T))
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS3NEX) [加税] ¥888,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS3NEX) [加税] ¥774,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS2NEX) [加税] ¥806,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS2NEX) [加税] ¥693,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS1NEX) [加税] ¥732,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS1NEX) [加税] ¥619,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSFNEX) [加税] ¥699,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSFNEX) [加税] ¥585,900(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WSDNEX) [加税] ¥617,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OSDNEX) [加税] ¥504,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WS0NEX) [加税] ¥543,900(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OS0NEX) [加税] ¥430,500(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OR3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OR2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OR1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201ORFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201ORDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WR0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OR0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT7NEX) [加税] ¥694,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT7NEX) [加税] ¥580,650(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WT6NEX) [加税] ¥554,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OT6NEX) [加税] ¥441,000(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WPANEX) [加税] ¥756,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OPANEX) [加税] ¥642,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WPRNEX) [加税] ¥653,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OPRNEX) [加税] ¥539,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WPONEX) [加税] ¥550,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OPONEX) [加税] ¥436,800(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201W00NEX) [加税] ¥426,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201O00NEX) [加税] ¥312,900(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥113,400(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥340,200(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥680,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH


内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB, 1/2-7/16ト)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カード付 (LTOU3/400) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/お届け安心サービス) 付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB, 1/2-7/16ト)〕 ・ 対応 LTO Ultrium カード付 (LTOU3/400) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヲケス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W36AEX) [加税] ¥1,963,500(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヲケス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W55AEX) [加税] ¥1,881,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヲケス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W54AEX) [加税] ¥1,808,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヲケス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V33AEX) [加税] ¥1,428,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヲケス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V52AEX) [加税] ¥1,346,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W5FAEX) [加税] ¥1,585,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V51AEX) [加税] ¥1,272,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W5DAEX) [加税] ¥1,503,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V5FAEX) [加税] ¥1,239,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W50AEX) [加税] ¥1,430,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V5DAEX) [加税] ¥1,157,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10 ヲケス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR6AEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V50AEX) [加税] ¥1,083,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10 ヲケス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR5AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 ヲケス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR4AEX) [加税] 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5 ヲケス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V33AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5 ヲケス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5 ヲケス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WRFAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VRFAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WRDAEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VRDAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR0AEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VR0AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5 ヲケス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT8AEX) [加税] ¥1,789,200(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2 ヲケス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VT7AEX) [加税] ¥1,233,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WTAEX) [加税] ¥1,440,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VTAEX) [加税] ¥1,094,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPAEX) [加税] ¥1,642,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VPAEX) [加税] ¥1,295,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPRAEX) [加税] ¥1,539,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VPRAX) [加税] ¥1,192,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPOAEX) [加税] ¥1,436,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VPOAEX) [加税] ¥1,089,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W0AEX) [加税] ¥1,312,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410V0AEX) [加税] ¥966,000(税込)

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応 LTO カードの情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [トライアルモデル / 標準モデル用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップデバイス	内蔵 LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7H4T)] ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵 LTO [LTO(非/圧縮:400/800GB,Ⅱ-7H4T)]
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS3NEX) [加税] ¥1,223,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S3NEX) [加税] ¥1,018,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS2NEX) [加税] ¥1,141,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S2NEX) [加税] ¥936,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS1NEX) [加税] ¥1,067,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S1NEX) [加税] ¥863,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSFNEX) [加税] ¥1,034,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SFNEX) [加税] ¥829,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WSDNEX) [加税] ¥952,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100SDNEX) [加税] ¥747,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WS0NEX) [加税] ¥878,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100S0NEX) [加税] ¥674,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR3NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100R3NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR2NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100R2NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR1NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100R1NEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WRFNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100RFNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option (D01 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WRDNEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100RDNEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WR0NEX) [加税] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100R0NEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス] (CD4 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT7NEX) [加税] ¥1,029,000(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T7NEX) [加税] ¥824,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WT6NEX) [加税] ¥889,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100T6NEX) [加税] ¥684,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPANEX) [加税] ¥1,090,950(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100PANEX) [加税] ¥886,200(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WPRNEX) [加税] ¥988,050(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100PRNEX) [加税] ¥783,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410WP0NEX) [加税] ¥885,150(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74100P0NEX) [加税] ¥680,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410W00NEX) [加税] ¥761,250(税込) ¥761,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410000NEX) [加税] ¥556,500(税込) ¥556,500(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)


HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥72,450(税込)



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2本1用)
〔フルハイライト取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)


内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイライト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕 ・対応(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)		内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕 ・対応(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥2,373,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W35AEX) [加税]	¥2,291,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W34AEX) [加税]	¥2,217,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V31AEX) [加税] ¥1,837,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V2AEX) [加税] ¥1,755,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V1AEX) [加税] ¥1,682,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3DAEX) [加税]	¥1,995,000(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V3FAEX) [加税] ¥1,648,500(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥1,913,100(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V3AEX) [加税] ¥1,566,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥1,839,600(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V3AEX) [加税] ¥1,493,100(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W36AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W35AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [10ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W34AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V2AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V1AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3FAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V3FAEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V3AEX) [加税] 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V3AEX) [加税] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [5ライセンス]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥2,198,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V7AEX) [加税] ¥1,643,250(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥1,850,100(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V7AEX) [加税] ¥1,503,600(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥2,051,700(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V7AEX) [加税] ¥1,705,200(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥1,948,800(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V7AEX) [加税] ¥1,602,300(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥1,845,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V7AEX) [加税] ¥1,499,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400W3AEX) [加税]	¥1,722,000(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7400V7AEX) [加税] ¥1,375,500(税込)

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応ソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2本用)
〔フルハイデル仅取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 3 フルハイ) [トライアルモデル / 標準モデル用]

[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) 〔LT0U3/400〕x10 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:400/800GB)〕		
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IS3NEX) [加税]	¥1,632,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400S3NEX) [加税]	¥1,428,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IS2NEX) [加税]	¥1,550,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400S2NEX) [加税]	¥1,346,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IS1NEX) [加税]	¥1,477,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400S1NEX) [加税]	¥1,272,600(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400ISFNEX) [加税]	¥1,443,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SFNEX) [加税]	¥1,239,000(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400ISDNEX) [加税]	¥1,361,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SDNEX) [加税]	¥1,157,100(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400ISDNEX) [加税]	¥1,288,350(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400SDNEX) [加税]	¥1,083,600(税込)	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IR3NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400R3NEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IR2NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400R2NEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IR1NEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400R1NEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IRFNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400RFNEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IRDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400RDNEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IRDNEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400RDNEX) [加税]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent [2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IT7NEX) [加税]	¥1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400T7NEX) [加税]	¥1,233,750(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400ITANEX) [加税]	¥1,298,850(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400TANEX) [加税]	¥1,094,100(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IPANEX) [加税]	¥1,500,450(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400PANEX) [加税]	¥1,295,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IPRNEX) [加税]	¥1,397,550(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400PRNEX) [加税]	¥1,192,800(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400IPONEX) [加税]	¥1,294,650(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400PONEX) [加税]	¥1,089,900(税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I0NEX) [加税]	¥1,170,750(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O0NEX) [加税]	¥966,000(税込)	
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400I0N) [加税]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7400O0N) [加税]	¥966,000(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥204,750(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥614,250(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥1,228,500(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO-3) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥225,750(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥677,250(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,354,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH


デバイスレール(2ﾊﾞｲ用)
〔フルハイデル仅取付け用〕
(GQ-AU7900EX) [加税] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	価格	価格
	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕 ・ドライブ(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)		内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)〕 ・ドライブ(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W36AEX) [加税]	¥3,229,800(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W35AEX) [加税]	¥3,147,900(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[10ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W34AEX) [加税]	¥3,074,400(税込)	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ﾄｲﾂ]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ﾄｲﾂ]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ﾄｲﾂ]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1AEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W3FAEX) [加税]	¥2,851,800(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3FAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W3DAEX) [加税]	¥2,769,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3DAEX) [加税]
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W30AEX) [加税]	¥2,696,400(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V30AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[10ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W36AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[10ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W35AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[10ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W34AEX) [加税]	完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ﾄｲﾂ]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ﾄｲﾂ]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V2AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ﾄｲﾂ]			内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V1AEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W3FAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3FAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W3DAEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3DAEX) [加税]
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W30AEX) [加税]	完売しました。	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V30AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W36AEX) [加税]	¥3,055,500(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ﾄｲﾂ]	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W35AEX) [加税]		内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W34AEX) [加税]	¥2,706,900(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W36AEX) [加税]	¥2,908,500(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W35AEX) [加税]	¥2,805,600(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W34AEX) [加税]	¥2,702,700(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V3AEX) [加税]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800W30AEX) [加税]	¥2,578,800(税込)	内蔵 LTOセット (GQ-SUU7800V30AEX) [加税]

・内蔵ドライブの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未付となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AH
TS10 BH
TS10 CH
TS10 DH

デバイスレール(2本1用)
(フルハイブリッド取付け用)
(GQ-AU7900EX) [カスタム] ¥2,100(税込)
(GQ-AU7900) ¥2,100(税込)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 フルハイット) [トライアルモデル / 標準モデル用]
[AH, BHモデル: 選択可 / CH, DHモデル: 選択不可]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) [LT0U4/800]x10 巻付き	内蔵 LTO [LTO(非/圧縮:800GB/1.6TB)]	
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS3NEX) [カスタム]	¥1,900,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS3NEX) [カスタム]	¥1,491,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS2NEX) [カスタム]	¥1,818,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS2NEX) [カスタム]	¥1,409,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS1NEX) [カスタム]	¥1,745,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS1NEX) [カスタム]	¥1,335,600(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSFNEX) [カスタム]	¥1,711,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OSFNEX) [カスタム]	¥1,302,000(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WSNEX) [カスタム]	¥1,629,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OSNEX) [カスタム]	¥1,220,100(税込)
CA ARCserve Backup r12 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WS0NEX) [カスタム]	¥1,556,100(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OS0NEX) [カスタム]	¥1,146,600(税込)
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OR3NEX) [カスタム]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OR2NEX) [カスタム]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Universal Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OR1NEX) [カスタム]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800ORFNEX) [カスタム]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WRNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800ORNEX) [カスタム]	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WR0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OR0NEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WT7NEX) [カスタム]	¥1,706,250(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OT7NEX) [カスタム]	¥1,296,750(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WTANEX) [カスタム]	¥1,566,600(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OTANEX) [カスタム]	¥1,157,100(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPANEX) [カスタム]	¥1,768,200(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OPANEX) [カスタム]	¥1,358,700(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPRNEX) [カスタム]	¥1,665,300(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OPRNEX) [カスタム]	¥1,255,800(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 11d for Windows Servers	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800WPONEX) [カスタム]	¥1,562,400(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800OPONEX) [カスタム]	¥1,152,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800W0NEX) [カスタム]	¥1,438,500(税込)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7800O0NEX) [カスタム]	¥1,029,000(税込)

・内蔵メディアの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r12 for Windows 選択時は、内蔵 CD-ROM は未搭載となります。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥1,228,500(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥2,457,000(税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO-4) 用 LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥430,500(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥1,291,500(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥2,583,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AV7ULTCL1 ¥72,450(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(AH:3.5型1~3/BH:3.5型1~3)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS10 AH RAID(SAS)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ									
			3.5型(*1)				5型					
			1	2	3	4	1	2	3			
内蔵ハードディスク(73GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH70735D	4								×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH71465D	4								×	×	×
内蔵ハードディスク(300GB,15000r/min,3.5型)	GQ-UH73005D	4								×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX	(折-)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)(*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1L-716付)(*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1L-716付)(*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium3 716付)(*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium4 716付)(*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×					×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
- *2:既設ドライブ装置への増設はできません。
- *3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
- *4:別途SCSIボードが必要で。
- *5:ラックキャビネットへの搭載時は未対応となります。
- *6:別途ディスクレイアウト(2ヶ所用)[GQ-AU7900]が必要です。
- *10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。
- *11:Windows Server 2008 およびWindows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 BH RAID(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ									
			3.5型(*1)				5型					
			1	2	3	4	1	2	3			
内蔵ハードディスク(160GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH71601A	4								×	×	×
内蔵ハードディスク(250GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH72501A	4								×	×	×
内蔵ハードディスク(500GB,7200r/min,3.5型)	GQ-UH75001A	4								×	×	×
内蔵ハードディスク(1TB,7200r/min,3.5型)(*7)	GQ-UH710001A	4								×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX	(折-)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)(*4)(*5)(*6)	GQ-SUD7746xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1L-716付)(*4)	GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1L-716付)(*4)	GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium3 716付)(*4)(*6)	GQ-SUU7400xxxx	1	×	×	×	×	×					×
内蔵LTOセット(Ultrium4 716付)(*4)(*6)	GQ-SUU7800xxxx	1	×	×	×	×	×					×

(凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
× : 搭載不可

- *1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
- *2:既設ドライブ装置への増設はできません。
- *3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPボードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
- *4:別途SCSIボードが必要で。
- *5:ラックキャビネットへの搭載時は未対応となります。
- *6:別途ディスクレイアウト(2ヶ所用)[GQ-AU7900]が必要です。
- *7:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。
- *10:Windows Server 2008 環境時は、未対応です。
- *11:Windows Server 2008 およびWindows Server 2003 x64 Editions 環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置, ・スイッチングHUB, ・外付け装置,
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

- 内蔵デバイス搭載条件表 -

- ・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
- ・ハードディスクが内蔵されたモデルの場合、拡張ストレージベイ(CH:3.5型1,2/DH:3.5型1)に内蔵ハードディスクが標準搭載されます。

<HA8000/TS10 CH RAID1(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型(*1)				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH71601A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH72501A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH75001A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH710001AN	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2-714付)	GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2-714付)	GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 714付)	GQ-SUU7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 714付)	GQ-SUU7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×

- (凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
x : 搭載不可

*1:一つのディスクベイには、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可)
*2:既設ドライブ装置への増設はできません。
*3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPカードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
*4:別途SCSIカードセットが必要です。
*10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。
*11:Windows Server 2008およびWindows Server 2003 x64 Editions環境時は、未対応です。


<HA8000/TS10 DH ディスク(シリアルATA)モデル>

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ							
			3.5型				5型			
			1	2	3	4	1	2	3	
内蔵ハードディスクセット(160GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH71601A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(250GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH72501A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(500GB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH75001A0N	4						×	×	×
内蔵ハードディスクセット(1TB, 7200r/min, 3.5型)	GQ-SUH710001AN	4						×	×	×
内蔵CD-ROMセット(24倍速)(*2)(*10)	GQ-SUC5524B00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROMセット(*2)	GQ-SUV5050A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-RAM(*2)(*11)	GQ-UV7100EX		×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DAT[USB]セット(DAT72)(*3)	GQ-SUD5722xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATセット(DAT72)(*4)	GQ-SUD7732xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵DATチェンジャーセット(DAT72)	GQ-SUD7746xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵AITセット(AIT2)(*4)	GQ-SUS7510xxxx	1	×	×	×	×				×
内蔵LTOセット(Ultrium2 1/2-714付)	GQ-SUU7201xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 1/2-714付)	GQ-SUU7410xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium3 714付)	GQ-SUU7400xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵LTOセット(Ultrium4 714付)	GQ-SUU7800xxxx	0	×	×	×	×	×	×	×	×

- (凡例) : 標準搭載
: 搭載可(搭載優先順位)
x : 搭載不可

*2:既設ドライブ装置への増設はできません。
*3:内蔵DAT[USB]セット(GQ-SUD5722xxxx)選択の場合、SVPカードセット(GQ-SCM7951xxxx)は搭載できません。
*4:別途SCSIカードセットが必要です。
*10:Windows Server 2008環境時は、未対応です。
*11:Windows Server 2008およびWindows Server 2003 x64 Editions環境時は、未対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション

<TS10, TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T10AGEX]>

防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、ワッシャー、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)で構成されます。

質量	175g
外形寸法	フロントドア内側に設置



- ・フィルタはフロントドアの内側にガイドおよびワッシャーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、内蔵LTO装置は未サポートとなります。
- ・TS10の場合、防塵オプションを取り付けたシステム装置には、LANボード[GQ-CN6552EX/GQ-CN6552]は未サポートとなります。

防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。




交換時期ラベル
(フィルタの次回交換日を記入します)
(フロントドア上面に貼ります)



※TS10 xGモデルラックキャビネット搭載時はこの位置に交換時期ラベルを貼り替えます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ



・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載

- ・ラックマウントキット(GQ-AU7682)が必要です。
- ・ラックキャビネットへの搭載高さは、7U必要です。
- ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、制限がありますのでご注意ください。詳細は、[3.ラックキャビネット編]をご参照願います。
- ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。[3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



- ラックキャビネットへの搭載パターン -

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合せ下さい。