

1. ハードウェア構成図 システム装置編

1.1 TS10, NS10

1.1.1 TS10 AN/BN/CN/DN/FN

TS10 AN/BN/CN/DN/FN システム装置 機器仕様

モデル名		TS10 AN	TS10 BN	TS10 CN	TS10 DN	TS10 FN	
		RAID (2.5型SAS) [冗長電源] モデル	RAID (2.5型SAS) モデル	RAID (3.5型SATA) [冗長電源] モデル	RAID (3.5型SATA) モデル	SW RAID (3.5型SATA) モデル	ディスク (3.5型SATA) モデル
筐体タイプ		タワータイプ(ラックタイプ[4U]) *16					
CPU		Intel®Xeon®プロセッサ		Intel®Pentium®プロセッサ		Intel®Celeron®プロセッサ	
プロセッサ数		1					
周波数 (GHz)		E3-1270v5	E3-1230v5 *13	E3-1220v5	G4400	G3900 *13	
コア数/スレッド数		4/8	4/8	4/4	2/2	2/2	
キャッシュメモリー		データ:32KB, 命令:32KB					
1次/コア		256KB					
2次/コア							
3次/1CPU (MB)		8	8	8	3	2	
チップセット		Intel社製 C236					
システムバス(QPI)周波数 (GT/s) *1		8					
メインメモリー容量		最小:4GB/最大:64GB					
スロット数		4					
メモリー-容量		4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1), 16GB (16GBx1)					
仕様		DDR4 2133 Unbuffered DIMM (ECC付き)					
表示機能		Emulex Pilot3[オンボード]/32MB					
グラフィック/VRAM		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)					
表示解像度(表示色) *2							
ハードディスク(本体)内蔵 *3		RAID 0		RAID 5		RAID 10	
最大容量		14.4TB (1.8TBx8) *4 *5		40TB (10TBx4)		40TB (10TBx4)	
ディスク		12.6TB (1.8TBx8) *4 *5		30TB (10TBx4)		32TB ((2TBx1)+(10TBx3))	
メモリー-HDD容量		—		—		—	
HDD容量		HDD:300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB (2.5型) / SSD (SATA3): 200GB (2.5型) / SSD (SAS): 400GB, 800GB (2.5型) *13		500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB (3.5型) *13			
インターフェース		SAS 12Gbps, SSD (200GB):SATA 6Gbps, SSD (400GB, 800GB):SAS 12Gbps		SATA 6Gbps			
回転数		10000r/min(300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB), 15000r/min(300GB, 600GB)		7200r/min			
ネットワーク/ネットワーキング		ネットワーク対応/ネットワーキング対応				ネットワーク非対応/ネットワーキング対応	
RAIDコントローラ		MR9362-8i (LSI SAS3108 ROC) [PCIボード/PCI Express 2.0(x8)] (必須オプション)				SunrisePoint	
インターフェース		SAS 12Gbps/SATA 6Gbps				SATA 6Gbps	
キャッシュ容量		1GB/2GB (SDRAM/ECC)				—	
メモリー-RAIDレベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD				RAID 0, 1	
DVD-ROM		超薄型, 読み込み速度DVD-ROM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速 (SATA 1.5Gbps)x1ドライブ (オプション)					
DVD-RAM		超薄型, 書き込み速度DVD-RAM:最大5倍速, 読み込み速度DVD-RAM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速 (SATA 1.5Gbps)x1ドライブ (オプション)					
拡張スロットベイ		3.5型 [HDD専用]		—		4	
2.5型 [HDD専用]		8		—		—	
3.5型 [I/O-パネル/ドライブ用]		—		2		—	
5型 (超薄型) [DVD専用]		—		1		—	
PCIスロット		PCI Express 3.0(x16)x1, PCI Express 3.0(x4)x1 [RAIDボードで占有], PCI Express 3.0(x2)x1, PCI Express 3.0(x1)x1				PCI Express 3.0(x4)x1, PCI Express 3.0(x2)x1, PCI Express 3.0(x1)x1	
標準インターフェース		ディスプレイ (ミニ-D-SUB15ピン)x1, シェア (D-SUB9ピン)x1, USBx6 [フロントx2 (USB3.0x2), リアx4 (USB3.0x4) (コンソール切替ユニット) またはディスプレイ/キーボード/ネットワーク接続ポート, キーボード/マウス接続ポート] 接続時2ポート占有 *6					
LAN		コントローラ		Broadcom社製 BCM5720x1 [オンボード/PCI], Realtek社製 RTL8211E-VB-CG [ベースボード管理モジュール専用]		Wake On LAN機能	
インターフェース		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用] *7		サポート *8			
外形寸法		ワイドタイプ *14		175 (W) x470 (D) x367 (H) mm [突起物含む], 249 (W) x497 (D) x367 (H) mm [スタビライザ/突起物含む]		ラックタイプ	
質量 [最小値] (() 内は最大質量値)		ワイドタイプ		483 (W) x703 (D) x175 (H) mm [ラックコンバージョンキット/突起物含む]			
電源		ワイドタイプ *15					
電圧 周波数		AC100V/AC200V 50/60Hz					
電源ケーブル/形状 (本数)		接地型2極差込プラグ (2本)		接地型2極差込プラグ (1本)		接地型2極差込プラグ (1本)	
冗長化電源		1 (標準)+1 (標準) [ネットワーク対応]		—		—	
冗長FAN		—		—		—	
運用時消費電力 *9/最大消費電力		100V		205W/257W		201W/251W	
200V		200W/250W		197W/246W		188W/235W	
最大消費電流		100V		3.2A		3.1A	
200V		1.6A		1.6A		1.5A	
省エネ法 (2011年度) に基づく表示		区分		E3-1270v5/E3-1230v5/E3-1220v5搭載時:対象外		G4400/G3900搭載時: I	
エネルギー消費効率 *10				E3-1270v5/E3-1230v5/E3-1220v5搭載時:対象外		G4400搭載時:0.15, G3900搭載時:0.20	
VCCI基準 *11				クラス情報技術装置			
騒音 *12				40dB以下			

モデル名	TS10 AN	TS10 BN	TS10 CN	TS10 DN	TS10 FN	
	RAID (2.5型SAS) [冗長電源] モデル	RAID (2.5型SAS) モデル	RAID (3.5型SATA) [冗長電源] モデル	RAID (3.5型SATA) モデル	SW RAID (3.5型SATA) モデル	ディスク (3.5型SATA) モデル
インストールOS	Windows Server 2016 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能) / Windows Server 2016 Standard 日本語版 / Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能) / Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 / Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能) / Windows Server 2012 Standard 日本語版					
サポートOS	http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.htm#OS					
添付ソフトウェア	Hitachi Server Navigator [OSインストール/ファームウェアアップデート], Hitachi Compute Systems Manager [サーバ管理ツール], Hitachi RAID Navigator [ディスク管理ツール], Log Monitor, Log Monitor Logger, IT Report Utility (Windows版)					
主な添付品	電源ケーブルx1本 (2.5m) [AN, CNモデルは2本], 取扱説明書, Hitachi Server Navigator, Hitachi Compute Systems Manager, キーボード (109キー, USB), マウス (光学式ホイールマウス, USB)					

NS10 AN/BN/CN/DN システム装置 機器仕様


モデル名	NS10 AN				NS10 BN				NS10 CN				NS10 DN					
	RAID (2.5型SAS) [冗長電源] モデル				RAID (2.5型SAS) モデル				RAID (3.5型SATA) [冗長電源] モデル				RAID (3.5型SATA) モデル					
筐体タイプ	タワータイプ (ラックタイプ [4U]) *16																	
CPU	Intel®Xeon®プロセッサ				Intel®Pentium®プロセッサ				Intel®Celeron®プロセッサ									
	プロセッサ数																	
	E3-1270v5 E3-1230v5 *13 E3-1220v5 G4400 G3900 *13																	
	周波数 (GHz)																	
	コア数/スレッド数																	
キャッシュメモリー	1次/コア																	
	2次/コア																	
	3次/1CPU (MB)																	
チップセット	Intel社製 C236																	
システムバス (QPI) 周波数 (GT/s) *1	8				8				8				8					
メインメモリー	容量																	
	スロット数																	
	メモリー容量																	
	仕様																	
表示機能	グラフィック/VRAM																	
	表示解像度 (表示色) *2																	
ハードディスク (本体搭載) *3	最大容量		RAID 0				RAID 5				RAID 0				RAID 5			
	ディスク		14.4TB (1.8TBx8) *4 *5				12.6TB (1.8TBx8) *4 *5				40TB (10TBx4)				30TB (10TBx4)			
	メモリーHDD容量		HDD: 300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB (2.5型) / SSD (SATA3): 200GB (2.5型) / SSD (SAS): 200GB, 400GB, 800GB *13 (2.5型)								500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB (3.5型) *13							
	インターフェース		SAS 12Gbps, SSD (200GB): SATA 6Gbps, SSD (400GB, 800GB): SAS 12Gbps								SATA 6Gbps							
	回転数		10000r/min (300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB), 15000r/min (300GB, 450GB, 600GB)								7200r/min							
	ネットワーキング		ネットワーキング対応/ネットワーキング対応															
RAIDコントローラ	コントローラ																	
	インターフェース																	
	キャッシュ容量																	
	メモリーRAIDレベル																	
DVD-ROM																		
DVD-RAM																		
拡張スレーブベイ	3.5型 [HDD専用]				—				—				4					
	2.5型 [HDD専用]				8				—				—					
	3.5型 [リムーバブルディスク専用]				—				2				—					
	5型 (超薄型) [DVD専用]				—				1				—					
PCIスロット																		
標準インターフェース																		
LAN	コントローラ																	
	インターフェース																	
	Wake On LAN機能																	
外形寸法		タワータイプ *14				ラックタイプ				タワータイプ *14				ラックタイプ *15				
質量 [最小値] (O内は最大質量値)		175 (W) x 470 (D) x 367 (H) mm [突起物含む], 249 (W) x 497 (D) x 367 (H) mm [スタビライザ/突起物含む]				483 (W) x 703 (D) x 175 (H) mm				12.4kg (15.5kg)				12.1kg (15.2kg)				
電源		12.4kg (16.3kg)				17.7kg (20.8kg)				17.4kg (20.5kg)				18.0kg (21.6kg)				
電圧 周波数		AC100V/AC200V 50/60Hz																
電源ケーブル/形状 (本数)		接地型2極差込プラグ (2本)				接地型2極差込プラグ (1本)				接地型2極差込プラグ (2本)				接地型2極差込プラグ (1本)				
冗長化電源		1 (標準)+1 (標準) [ネットワーキング対応]				—				1 (標準)+1 (標準) [ネットワーキング対応]				—				
冗長ファン		—																
運用時消費電力 *9/最大消費電力	100V		205W/257W				201W/251W				188W/235W				188W/235W			
	200V		200W/250W				197W/246W				185W/231W				185W/231W			
最大消費電流	100V		3.2A				3.1A				3.0A				3.0A			
	200V		1.6A				1.6A				1.5A				1.5A			
省エネ法 (2011年度) に基づく表示	区分		E3-1270v5/E3-1230v5/E3-1220v5搭載時: 対象外 G4400/G3900搭載時: I															
VCCI基準 *11	エネルギー消費効率 *10		E3-1270v5/E3-1230v5/E3-1220v5搭載時: 対象外 G4400搭載時: 0.15, G3900搭載時: 0.20															
	クラスA情報技術装置		クラスA情報技術装置															

モジュール名	NS10 AN	NS10 BN	NS10 CN	NS10 DN
	RAID (2.5型SAS) [冗長電源] モジュール	RAID (2.5型SAS) モジュール	RAID (3.5型SATA) [冗長電源] モジュール	RAID (3.5型SATA) モジュール
騒音 *12	40dB以下			
インストールOS	Windows Storage Server 2012 R2 Standard 日本語版			
オペレーティングシステム	Windows Storage Server 2012 R2 Standard 日本語版			
添付ソフトウェア	Hitachi Server Navigator [ファームウェアアップデートツール], Hitachi Compute Systems Manager [サーバ管理ツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクアレイ管理ツール], Log Monitor, Log Monitor Logger, IT Report Utility (Windows版)			
主な添付品	電源ケーブル x1本 (2.5m) [AN, CN モジュールは2本], 取扱説明書, Hitachi Server Navigator, Hitachi Compute Systems Manager, キーボード (109キー, USB), マウス (光学式ケーブルマウス, USB), リカバリメディア (DVD), サプリメントガイド, ユーザーズガイド (CD)			

- *1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
- *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000³Byte, 1GB=1000³Byte換算値です。1TB=1024³Byte, 1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *4: RAID容量が2.1TB (2199GB) を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit-論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準LU設定は、1つ目のRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時: LU容量=RAID容量, RAID容量2.1TB超え時: LU容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数MB異なります。]/残り未設定)
- *5: ハードディスクキット増設時の最大容量です。
- *6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。又、使用のOSによっては、USB3.0のポートでもUSB2.0での動作となります。
- *7: ManagementLANのリンク速度/デュプレックスは、オートネゴシエーションに設定
- *8: LAN拡張カードのポートでのサポートとなります。(ポート番号は搭載のLAN拡張カードにより異なります。) Hitachi Compute Systems Managerが必要となります。尚、ベースボード管理モジュール専用ポートにおいては非サポートです。
- *9: 通常使用時の目安の値です。
- *10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *12: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度や湿度が装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
- *13: E3-1230v5, G3900, SSD 800GB, HDD 10TBは受注生産品のため長納期です。
- *14: フロントベゼル、底面足を含む。ACケーブル固定バンドは含まない。
- *15: ラックコンバージョンキットを含む。
- *16: ラック搭載の場合、搭載位置の下の1Uは非搭載としてください。

● 前面

<タワータイプ>



A: フロントベゼル (標準搭載)

B: 拡張ストレージベイ

内蔵RDXなどのリムーバブルデバイスを取り付けます。

C: 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)

購入時に内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVD-RAMドライブを選択し、いずれかが搭載されます。

D: POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。

E: NMI スイッチ

NMIを発行してOSのメモリダンプ機能を使用するスイッチです。

F: BMC RESET スイッチ

BMCをリセットします。

G: Power ランプ

装置電源のON/OFF状態を表示します。

H: Power Capping ランプ

ECO機能 (パワーキャッピング機能) の状態を表示します。

I: Status ランプ 1, J: Status ランプ 2

装置のステータスを表示します。

K: Global HDD ランプ 1, L: Global HDD ランプ 2

HDDのステータスを表示します。

M: 拡張ストレージベイ (2.5 型) [AN/BN モデル]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

N: 拡張ストレージベイ (3.5 型) [CN/DN/FN モデル]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

O: USB コネクタ (フロント)

<ラックタイプ>



● 背面



P:電源コネクタ

Q:拡張スロット

PCI Express仕様のボードを4枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に4~1となります。TS10AN, BN, CN, DNモデルは、拡張スロット(PCI)4にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

R:管理 LAN コネクタ


S:LAN コネクタ

T:USB コネクタ (リア)

U:シリアルインタフェースコネクタ

V:ディスプレイインタフェースコネクタ

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置セット形名

- *1: OSは選択必須です。必要となるOSインストールセット/バンドルセットを購入願います。
- *2: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。
- *3: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵ハードディスク (HDD) は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。又、標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *5: 内蔵ハードディスク (HDD) は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

(1) HA8000/TS10 AN [RAID(2.5型)]

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24									
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) (選択*5:速度DVD-ROM:8倍速)	標準搭載	GUFT10AN-LCNAUTO	¥898,000	GUFT10AN-KCNAUTO	¥795,000	GUFT10AN-JCNAUTO	¥649,000	¥1,625	¥1,267		
OSレスモデル								GUAT10AN-LCNAUTO	¥898,000	GUAT10AN-KCNAUTO	¥795,000	GUAT10AN-JCNAUTO	¥649,000	¥1,633	¥1,267		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-LCNBDTO	¥953,000	GUFT10AN-KCNBDTO	¥850,000	GUFT10AN-JCNBDTO	¥704,000	¥2,042	¥1,583	
OSレスモデル									GUAT10AN-LCNBDTO	¥953,000	GUAT10AN-KCNBDTO	¥850,000	GUAT10AN-JCNBDTO	¥704,000	¥2,050	¥1,592	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き	GUFT10AN-LCNCDTO	¥928,000	GUFT10AN-KCNCDTO	¥825,000	GUFT10AN-JCNCDTO	¥679,000	¥1,850	¥1,433
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNCDTO	¥928,000	GUAT10AN-KCNCDTO	¥825,000	GUAT10AN-JCNCDTO	¥679,000	¥1,858	¥1,442
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き						GUFT10AN-LCNDDTO	¥961,000	GUFT10AN-KCNDDTO	¥858,000	GUFT10AN-JCNDDTO	¥712,000	¥2,100	¥1,633
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNDDTO	¥961,000	GUAT10AN-KCNDDTO	¥858,000	GUAT10AN-JCNDDTO	¥712,000	¥2,108	¥1,642
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10AN-LCNARTO	¥900,000	GUFT10AN-KCNARTO	¥797,000	GUFT10AN-JCNARTO	¥651,000	¥1,642	¥1,275
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNARTO	¥900,000	GUAT10AN-KCNARTO	¥797,000	GUAT10AN-JCNARTO	¥651,000	¥1,650	¥1,283
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10AN-LCNBRTO	¥955,000	GUFT10AN-KCNBRTO	¥852,000	GUFT10AN-JCNBRTO	¥706,000	¥2,058	¥1,600
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNBRTO	¥955,000	GUAT10AN-KCNBRTO	¥852,000	GUAT10AN-JCNBRTO	¥706,000	¥2,067	¥1,608
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き						GUFT10AN-LCNCRTO	¥930,000	GUFT10AN-KCNCRTO	¥827,000	GUFT10AN-JCNCRTO	¥681,000	¥1,867	¥1,450
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNCRTO	¥930,000	GUAT10AN-KCNCRTO	¥827,000	GUAT10AN-JCNCRTO	¥681,000	¥1,875	¥1,458
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き		GUFT10AN-LCNDRT0	¥963,000	GUFT10AN-KCNDRT0	¥860,000	GUFT10AN-JCNDRT0	¥714,000	¥2,117	¥1,642
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNDRT0	¥963,000	GUAT10AN-KCNDRT0	¥860,000	GUAT10AN-JCNDRT0	¥714,000	¥2,125	¥1,650



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM 8倍速/CD-ROM 24倍速) (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10AN-DCNADTO	¥799,000	GUFT10AN-CCNADTO	¥707,000	GUFT10AN-BCNADTO	¥626,000	¥1,625	¥1,267		
OSレスモデル								GUAT10AN-DCNADTO	¥799,000	GUAT10AN-CCNADTO	¥707,000	GUAT10AN-BCNADTO	¥626,000	¥1,633	¥1,267		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-DCNBDTO	¥854,000	GUFT10AN-CCNBDTO	¥762,000	GUFT10AN-BCNBDTO	¥681,000	¥2,042	¥1,583	
OSレスモデル									GUAT10AN-DCNBDTO	¥854,000	GUAT10AN-CCNBDTO	¥762,000	GUAT10AN-BCNBDTO	¥681,000	¥2,050	¥1,592	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNCDTO	¥829,000	GUFT10AN-CCNCDTO	¥737,000	GUFT10AN-BCNCDTO	¥656,000	¥1,850	¥1,433
OSレスモデル										GUAT10AN-DCNCDTO	¥829,000	GUAT10AN-CCNCDTO	¥737,000	GUAT10AN-BCNCDTO	¥656,000	¥1,858	¥1,442
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNDDTO					¥862,000	GUFT10AN-CCNDDTO	¥770,000	GUFT10AN-BCNDDTO	¥689,000	¥2,100	¥1,633	
OSレスモデル					GUAT10AN-DCNDDTO					¥862,000	GUAT10AN-CCNDDTO	¥770,000	GUAT10AN-BCNDDTO	¥689,000	¥2,108	¥1,642	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ			GUFT10AN-DCNARTO		¥801,000	GUFT10AN-CCNARTO	¥709,000	GUFT10AN-BCNARTO	¥628,000	¥1,642	¥1,275	
OSレスモデル								GUAT10AN-DCNARTO		¥801,000	GUAT10AN-CCNARTO	¥709,000	GUAT10AN-BCNARTO	¥628,000	¥1,650	¥1,283	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-DCNBRTO	¥856,000	GUFT10AN-CCNBRTO	¥764,000	GUFT10AN-BCNBRTO	¥683,000	¥2,058	¥1,600	
OSレスモデル									GUAT10AN-DCNBRTO	¥856,000	GUAT10AN-CCNBRTO	¥764,000	GUAT10AN-BCNBRTO	¥683,000	¥2,067	¥1,608	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNCRTO	¥831,000	GUFT10AN-CCNCRTO		¥739,000	GUFT10AN-BCNCRTO		¥658,000	¥1,867	¥1,450						
OSレスモデル		GUAT10AN-DCNCRTO	¥831,000	GUAT10AN-CCNCRTO		¥739,000	GUAT10AN-BCNCRTO		¥658,000	¥1,875	¥1,458						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNDRTO	¥864,000	GUFT10AN-CCNDRTO	¥772,000	GUFT10AN-BCNDRTO		¥691,000	¥2,117	¥1,642						
OSレスモデル			GUAT10AN-DCNDRTO	¥864,000	GUAT10AN-CCNDRTO	¥772,000	GUAT10AN-BCNDRTO		¥691,000	¥2,125	¥1,650						

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル			1年無償保証		保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10AN-DANADTO	¥593,000	GUFT10AN-CANADTO	¥538,000	GUFT10AN-BANADTO	¥480,000	GUFT10AN-1TNADTO	¥241,000	¥1,625	¥1,267		
OSレスモデル								GUAT10AN-DANADTO	¥593,000	GUAT10AN-CANADTO	¥538,000	GUAT10AN-BANADTO	¥480,000	GUAT10AN-1TNADTO	¥241,000	¥1,633	¥1,267		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-DANBDTO	¥648,000	GUFT10AN-CANBDTO	¥593,000	GUFT10AN-BANBDTO	¥535,000	GUFT10AN-1TNBDTO	¥296,000	¥2,042	¥1,583	
OSレスモデル									GUAT10AN-DANBDTO	¥648,000	GUAT10AN-CANBDTO	¥593,000	GUAT10AN-BANBDTO	¥535,000	GUAT10AN-1TNBDTO	¥296,000	¥2,050	¥1,592	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き	GUFT10AN-DANCDTO	¥623,000	GUFT10AN-CANCDTO	¥568,000	GUFT10AN-BANCDTO	¥510,000	GUFT10AN-1TNCDTO	¥271,000	¥1,850	¥1,433
OSレスモデル										GUAT10AN-DANCDTO	¥623,000	GUAT10AN-CANCDTO	¥568,000	GUAT10AN-BANCDTO	¥510,000	GUAT10AN-1TNCDTO	¥271,000	¥1,858	¥1,442
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き						GUFT10AN-DANDDTO	¥656,000	GUFT10AN-CANDDTO	¥601,000	GUFT10AN-BANDDTO	¥543,000	GUFT10AN-1TNDDTO	¥304,000	¥2,100	¥1,633
OSレスモデル										GUAT10AN-DANDDTO	¥656,000	GUAT10AN-CANDDTO	¥601,000	GUAT10AN-BANDDTO	¥543,000	GUAT10AN-1TNDDTO	¥304,000	¥2,108	¥1,642
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10AN-DANARTO	¥595,000	GUFT10AN-CANARTO	¥540,000	GUFT10AN-BANARTO	¥482,000	GUFT10AN-1TNARTO	¥243,000	¥1,642	¥1,275
OSレスモデル										GUAT10AN-DANARTO	¥595,000	GUAT10AN-CANARTO	¥540,000	GUAT10AN-BANARTO	¥482,000	GUAT10AN-1TNARTO	¥243,000	¥1,650	¥1,283
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10AN-DANBRT0	¥650,000	GUFT10AN-CANBRT0	¥595,000	GUFT10AN-BANBRT0	¥537,000	GUFT10AN-1TNBRT0	¥298,000	¥2,058	¥1,600
OSレスモデル										GUAT10AN-DANBRT0	¥650,000	GUAT10AN-CANBRT0	¥595,000	GUAT10AN-BANBRT0	¥537,000	GUAT10AN-1TNBRT0	¥298,000	¥2,067	¥1,608
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き						GUFT10AN-DANCRTO	¥625,000	GUFT10AN-CANCRTO	¥570,000	GUFT10AN-BANCRTO	¥512,000	GUFT10AN-1TNCRTO	¥273,000	¥1,867	¥1,450
OSレスモデル										GUAT10AN-DANCRTO	¥625,000	GUAT10AN-CANCRTO	¥570,000	GUAT10AN-BANCRTO	¥512,000	GUAT10AN-1TNCRTO	¥273,000	¥1,875	¥1,458
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き		GUFT10AN-DANDRTO	¥658,000	GUFT10AN-CANDRTO	¥603,000	GUFT10AN-BANDRTO	¥545,000	GUFT10AN-1TNRTO	¥306,000	¥2,117	¥1,642
OSレスモデル										GUAT10AN-DANDRTO	¥658,000	GUAT10AN-CANDRTO	¥603,000	GUAT10AN-BANDRTO	¥545,000	GUAT10AN-1TNRTO	¥306,000	¥2,125	¥1,650



システム装置 タワーモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10AN-5PNADTO	¥560,000	GUFT10AN-4PNADTO	¥485,000	GUFT10AN-3PNADTO	¥411,000	¥1,625	¥1,267		
OSレスモデル								GUAT10AN-5PNADTO	¥560,000	GUAT10AN-4PNADTO	¥485,000	GUAT10AN-3PNADTO	¥411,000	¥1,633	¥1,267		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-5PNBDTO	¥615,000	GUFT10AN-4PNBDTO	¥540,000	GUFT10AN-3PNBDTO	¥466,000	¥2,042	¥1,583	
OSレスモデル									GUAT10AN-5PNBDTO	¥615,000	GUAT10AN-4PNBDTO	¥540,000	GUAT10AN-3PNBDTO	¥466,000	¥2,050	¥1,592	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-5PNCDTO	¥590,000	GUFT10AN-4PNCDTO	¥515,000	GUFT10AN-3PNCDTO	¥441,000	¥1,850	¥1,433
OSレスモデル										GUAT10AN-5PNCDTO	¥590,000	GUAT10AN-4PNCDTO	¥515,000	GUAT10AN-3PNCDTO	¥441,000	¥1,858	¥1,442
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-5PNDDTO					¥623,000	GUFT10AN-4PNDDTO	¥548,000	GUFT10AN-3PNDDTO	¥474,000	¥2,100	¥1,633	
OSレスモデル					GUAT10AN-5PNDDTO					¥623,000	GUAT10AN-4PNDDTO	¥548,000	GUAT10AN-3PNDDTO	¥474,000	¥2,108	¥1,642	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ			GUFT10AN-5PNARTO		¥562,000	GUFT10AN-4PNARTO	¥487,000	GUFT10AN-3PNARTO	¥413,000	¥1,642	¥1,275	
OSレスモデル								GUAT10AN-5PNARTO		¥562,000	GUAT10AN-4PNARTO	¥487,000	GUAT10AN-3PNARTO	¥413,000	¥1,650	¥1,283	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-5PNBRTO	¥617,000	GUFT10AN-4PNBRTO	¥542,000	GUFT10AN-3PNBRTO	¥468,000	¥2,058	¥1,600	
OSレスモデル									GUAT10AN-5PNBRTO	¥617,000	GUAT10AN-4PNBRTO	¥542,000	GUAT10AN-3PNBRTO	¥468,000	¥2,067	¥1,608	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-5PNCRTO	¥592,000	GUFT10AN-4PNCRTO		¥517,000	GUFT10AN-3PNCRTO		¥443,000	¥1,867	¥1,450						
OSレスモデル		GUAT10AN-5PNCRTO	¥592,000	GUAT10AN-4PNCRTO		¥517,000	GUAT10AN-3PNCRTO		¥443,000	¥1,875	¥1,458						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10AN-5PNDRTO	¥625,000	GUFT10AN-4PNDRTO	¥550,000	GUFT10AN-3PNDRTO		¥476,000	¥2,117	¥1,642						
OSレスモデル			GUAT10AN-5PNDRTO	¥625,000	GUAT10AN-4PNDRTO	¥550,000	GUAT10AN-3PNDRTO		¥476,000	¥2,125	¥1,650						

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 タワーモデル【おまかせ安心モデルⅡ24(指静脈認証スタートバック)】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ24		保守料 (月額、税別)	
								5年		維持保守	出張修理
								セット形名	希望小売価格 (税別)		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック	選択*2	選択*3	オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準24倍速/CD-ROM 24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準5倍速/DVD-RAM 8倍速/CD-ROM 24倍速) 標準搭載	標準搭載	GUFT10AN-LCNADTK	¥1,192,000	¥1,625	¥1,267
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-LCNBDTK	¥1,247,000	¥2,042	¥1,583
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-LCNCDDTK	¥1,222,000	¥1,850	¥1,433
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-LCNDRTK	¥1,255,000	¥2,100	¥1,633
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ				GUFT10AN-LCNARTK	¥1,194,000	¥1,642	¥1,275
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-LCNBRTK	¥1,249,000	¥2,058	¥1,600
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-LCNCRTK	¥1,224,000	¥1,867	¥1,450
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-LCNDRTK	¥1,257,000	¥2,117	¥1,642

システム装置 タワーモデル【おまかせ安心モデルⅡ(指静脈認証スタートバック)】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ		保守料 (月額、税別)	
								5年		維持保守	出張修理
								セット形名	希望小売価格 (税別)		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック	選択*2	選択*3	オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準24倍速/CD-ROM 24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準5倍速/DVD-RAM 8倍速/CD-ROM 24倍速) 標準搭載	標準搭載	GUFT10AN-DCNADTK	¥1,093,000	¥1,625	¥1,267
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-DCNBDTK	¥1,148,000	¥2,042	¥1,583
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-DCNCDDTK	¥1,123,000	¥1,850	¥1,433
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-DCNDRTK	¥1,156,000	¥2,100	¥1,633
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ				GUFT10AN-DCNARTK	¥1,095,000	¥1,642	¥1,275
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-DCNBRTK	¥1,150,000	¥2,058	¥1,600
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-DCNCRTK	¥1,125,000	¥1,867	¥1,450
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUFT10AN-DCNDRTK	¥1,158,000	¥2,117	¥1,642


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24									
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 型2	選択 型3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 型4	内蔵DVD-ROM 内蔵DVD-RAM (CD-ROM: 8倍速/CD-RW: 4倍速)	標準搭載	GUFT10AN-LCNADRO	¥940,000	GUFT10AN-KCNADRO	¥837,000	GUFT10AN-JCNADRO	¥691,000	¥1,942	¥1,508		
OSレスモデル								GUAT10AN-LCNADRO	¥940,000	GUAT10AN-KCNADRO	¥837,000	GUAT10AN-JCNADRO	¥691,000	¥1,950	¥1,517		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-LCNBDRO	¥995,000	GUFT10AN-KCNBDRO	¥892,000	GUFT10AN-JCNBDRO	¥746,000	¥2,358	¥1,833	
OSレスモデル									GUAT10AN-LCNBDRO	¥995,000	GUAT10AN-KCNBDRO	¥892,000	GUAT10AN-JCNBDRO	¥746,000	¥2,367	¥1,842	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10AN-LCNCRO	¥970,000	GUFT10AN-KCNCRO	¥867,000	GUFT10AN-JCNCRO	¥721,000	¥2,167	¥1,683
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNCRO	¥970,000	GUAT10AN-KCNCRO	¥867,000	GUAT10AN-JCNCRO	¥721,000	¥2,175	¥1,692
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き						GUFT10AN-LCNDRO	¥1,003,000	GUFT10AN-KCNDRO	¥900,000	GUFT10AN-JCNDRO	¥754,000	¥2,417	¥1,875
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNDRO	¥1,003,000	GUAT10AN-KCNDRO	¥900,000	GUAT10AN-JCNDRO	¥754,000	¥2,425	¥1,883
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10AN-LCNARRO	¥942,000	GUFT10AN-KCNARRO	¥839,000	GUFT10AN-JCNARRO	¥693,000	¥1,958	¥1,525
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNARRO	¥942,000	GUAT10AN-KCNARRO	¥839,000	GUAT10AN-JCNARRO	¥693,000	¥1,967	¥1,525
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10AN-LCNBRRO	¥997,000	GUFT10AN-KCNBRRO	¥894,000	GUFT10AN-JCNBRRO	¥748,000	¥2,375	¥1,842
OSレスモデル										GUAT10AN-LCNBRRO	¥997,000	GUAT10AN-KCNBRRO	¥894,000	GUAT10AN-JCNBRRO	¥748,000	¥2,383	¥1,850
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10AN-LCNCRRO	¥972,000	GUFT10AN-KCNCRRO	¥869,000	GUFT10AN-JCNCRRO	¥723,000			¥2,183	¥1,700						
OSレスモデル		GUAT10AN-LCNCRRO	¥972,000	GUAT10AN-KCNCRRO	¥869,000	GUAT10AN-JCNCRRO	¥723,000			¥2,192	¥1,700						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10AN-LCNDRRO	¥1,005,000	GUFT10AN-KCNDRRO	¥902,000	GUFT10AN-JCNDRRO	¥756,000		¥2,433	¥1,892						
OSレスモデル			GUAT10AN-LCNDRRO	¥1,005,000	GUAT10AN-KCNDRRO	¥902,000	GUAT10AN-JCNDRRO	¥756,000		¥2,442	¥1,900						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM DVD-RAM (8倍速/CD-ROM:4倍速)	標準搭載	GUFT10AN-DCNADRO	¥841,000	GUFT10AN-CCNADRO	¥749,000	GUFT10AN-BCNADRO	¥668,000	¥1,942	¥1,508		
OSレスモデル								GUAT10AN-DCNADRO	¥841,000	GUAT10AN-CCNADRO	¥749,000	GUAT10AN-BCNADRO	¥668,000	¥1,950	¥1,517		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-DCNBDR0	¥896,000	GUFT10AN-CCNBDR0	¥804,000	GUFT10AN-BCNBDR0	¥723,000	¥2,358	¥1,833	
OSレスモデル									GUAT10AN-DCNBDR0	¥896,000	GUAT10AN-CCNBDR0	¥804,000	GUAT10AN-BCNBDR0	¥723,000	¥2,367	¥1,842	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNCDR0	¥871,000	GUFT10AN-CCNCDR0	¥779,000	GUFT10AN-BCNCDR0	¥698,000	¥2,167	¥1,683
OSレスモデル										GUAT10AN-DCNCDR0	¥871,000	GUAT10AN-CCNCDR0	¥779,000	GUAT10AN-BCNCDR0	¥698,000	¥2,175	¥1,692
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNDR0					¥904,000	GUFT10AN-CCNDR0	¥812,000	GUFT10AN-BCNDR0	¥731,000	¥2,417	¥1,875	
OSレスモデル					GUAT10AN-DCNDR0					¥904,000	GUAT10AN-CCNDR0	¥812,000	GUAT10AN-BCNDR0	¥731,000	¥2,425	¥1,883	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ			GUFT10AN-DCNARRO		¥843,000	GUFT10AN-CCNARRO	¥751,000	GUFT10AN-BCNARRO	¥670,000	¥1,958	¥1,525	
OSレスモデル								GUAT10AN-DCNARRO		¥843,000	GUAT10AN-CCNARRO	¥751,000	GUAT10AN-BCNARRO	¥670,000	¥1,967	¥1,525	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-DCNBRRO	¥898,000	GUFT10AN-CCNBRRO	¥806,000	GUFT10AN-BCNBRRO	¥725,000	¥2,375	¥1,842	
OSレスモデル									GUAT10AN-DCNBRRO	¥898,000	GUAT10AN-CCNBRRO	¥806,000	GUAT10AN-BCNBRRO	¥725,000	¥2,383	¥1,850	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNCRRO	¥873,000	GUFT10AN-CCNCRRO		¥781,000	GUFT10AN-BCNCRRO		¥700,000	¥2,183	¥1,700						
OSレスモデル		GUAT10AN-DCNCRRO	¥873,000	GUAT10AN-CCNCRRO		¥781,000	GUAT10AN-BCNCRRO		¥700,000	¥2,192	¥1,700						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10AN-DCNDRRO	¥906,000	GUFT10AN-CCNDRRO	¥814,000	GUFT10AN-BCNDRRO		¥733,000	¥2,433	¥1,892						
OSレスモデル			GUAT10AN-DCNDRRO	¥906,000	GUAT10AN-CCNDRRO	¥814,000	GUAT10AN-BCNDRRO		¥733,000	¥2,442	¥1,900						

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル			1年無償保証		保守料 (月額、税別)						
								5年	4年	3年									
								セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	標準型 *2	標準型 *3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10GASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	標準型 *4	内蔵DVD-ROM (標準型/選定DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速)	標準搭載	GUFT10AN-DANADRO	¥635,000	GUFT10AN-CANADRO	¥580,000	GUFT10AN-BANADRO	¥522,000	GUFT10AN-1TNADRO	¥283,000	¥1,942	¥1,508		
OSレスモデル								GUAT10AN-DANADRO	¥635,000	GUAT10AN-CANADRO	¥580,000	GUAT10AN-BANADRO	¥522,000	GUAT10AN-1TNADRO	¥283,000	¥1,950	¥1,517		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-DANBDR0	¥690,000	GUFT10AN-CANBDR0	¥635,000	GUFT10AN-BANBDR0	¥577,000	GUFT10AN-1TNBDR0	¥338,000	¥2,358	¥1,833	
OSレスモデル									GUAT10AN-DANBDR0	¥690,000	GUAT10AN-CANBDR0	¥635,000	GUAT10AN-BANBDR0	¥577,000	GUAT10AN-1TNBDR0	¥338,000	¥2,367	¥1,842	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ *アップ機能付き	GUFT10AN-DANCDRO	¥665,000	GUFT10AN-CANCDRO	¥610,000	GUFT10AN-BANCDRO	¥552,000	GUFT10AN-1TNCRO	¥313,000	¥2,167	¥1,683
OSレスモデル										GUAT10AN-DANCDRO	¥665,000	GUAT10AN-CANCDRO	¥610,000	GUAT10AN-BANCDRO	¥552,000	GUAT10AN-1TNCRO	¥313,000	¥2,175	¥1,692
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ *アップ機能付き	GUFT10AN-DANDDR0	¥698,000	GUFT10AN-CANDDR0			¥643,000	GUFT10AN-BANDDR0	¥585,000	GUFT10AN-1TNDRO	¥346,000	¥2,417	¥1,875			
OSレスモデル					GUAT10AN-DANDDR0	¥698,000	GUAT10AN-CANDDR0			¥643,000	GUAT10AN-BANDDR0	¥585,000	GUAT10AN-1TNDRO	¥346,000	¥2,425	¥1,883			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ	GUFT10AN-DANARRO	¥637,000	GUFT10AN-CANARRO		¥582,000	GUFT10AN-BANARRO	¥524,000	GUFT10AN-1TNARRO	¥285,000	¥1,958	¥1,525			
OSレスモデル						GUAT10AN-DANARRO	¥637,000	GUAT10AN-CANARRO		¥582,000	GUAT10AN-BANARRO	¥524,000	GUAT10AN-1TNARRO	¥285,000	¥1,967	¥1,525			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1						26キャッシュ	GUFT10AN-DANBRRO	¥692,000	GUFT10AN-CANBRRO	¥637,000	GUFT10AN-BANBRRO	¥579,000	GUFT10AN-1TNBRRO	¥340,000	¥2,375	¥1,842			
OSレスモデル							GUAT10AN-DANBRRO	¥692,000	GUAT10AN-CANBRRO	¥637,000	GUAT10AN-BANBRRO	¥579,000	GUAT10AN-1TNBRRO	¥340,000	¥2,383	¥1,850			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ *アップ機能付き			GUFT10AN-DANCRRO	¥667,000	GUFT10AN-CANCRRO	¥612,000	GUFT10AN-BANCRRO	¥554,000	GUFT10AN-1TNCRR0	¥315,000	¥2,183	¥1,700			
OSレスモデル							GUAT10AN-DANCRRO	¥667,000	GUAT10AN-CANCRRO	¥612,000	GUAT10AN-BANCRRO	¥554,000	GUAT10AN-1TNCRR0	¥315,000	¥2,192	¥1,700			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					26キャッシュ *アップ機能付き		GUFT10AN-DANDRR0	¥700,000	GUFT10AN-CANDRR0	¥645,000	GUFT10AN-BANDRR0	¥587,000	GUFT10AN-1TNDRR0	¥348,000	¥2,433	¥1,892			
OSレスモデル							GUAT10AN-DANDRR0	¥700,000	GUAT10AN-CANDRR0	¥645,000	GUAT10AN-BANDRR0	¥587,000	GUAT10AN-1TNDRR0	¥348,000	¥2,442	¥1,900			



システム装置 ラックモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 #2	選択 #3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:4倍速)	標準搭載	GUFT10AN-5PNADRO	¥602,000	GUFT10AN-4PNADRO	¥527,000	GUFT10AN-3PNADRO	¥453,000	¥1,942	¥1,508		
OSレスモデル								GUAT10AN-5PNADRO	¥602,000	GUAT10AN-4PNADRO	¥527,000	GUAT10AN-3PNADRO	¥453,000	¥1,950	¥1,517		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10AN-5PNBDRO	¥657,000	GUFT10AN-4PNBDRO	¥582,000	GUFT10AN-3PNBDRO	¥508,000	¥2,358	¥1,833	
OSレスモデル									GUAT10AN-5PNBDRO	¥657,000	GUAT10AN-4PNBDRO	¥582,000	GUAT10AN-3PNBDRO	¥508,000	¥2,367	¥1,842	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10AN-5PNCDR0	¥632,000	GUFT10AN-4PNCDR0	¥557,000	GUFT10AN-3PNCDR0	¥483,000	¥2,167	¥1,683
OSレスモデル										GUAT10AN-5PNCDR0	¥632,000	GUAT10AN-4PNCDR0	¥557,000	GUAT10AN-3PNCDR0	¥483,000	¥2,175	¥1,692
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10AN-5PNDDR0		¥665,000			GUFT10AN-4PNDDR0	¥590,000	GUFT10AN-3PNDDR0	¥516,000	¥2,417	¥1,875		
OSレスモデル					GUAT10AN-5PNDDR0		¥665,000			GUAT10AN-4PNDDR0	¥590,000	GUAT10AN-3PNDDR0	¥516,000	¥2,425	¥1,883		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ		GUFT10AN-5PNARR0	¥604,000		GUFT10AN-4PNARR0	¥529,000	GUFT10AN-3PNARR0	¥455,000	¥1,958	¥1,525		
OSレスモデル							GUAT10AN-5PNARR0	¥604,000		GUAT10AN-4PNARR0	¥529,000	GUAT10AN-3PNARR0	¥455,000	¥1,967	¥1,525		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1							26キャッシュ	GUFT10AN-5PNBRR0	¥659,000	GUFT10AN-4PNBRR0	¥584,000	GUFT10AN-3PNBRR0	¥510,000	¥2,375	¥1,842		
OSレスモデル								GUAT10AN-5PNBRR0	¥659,000	GUAT10AN-4PNBRR0	¥584,000	GUAT10AN-3PNBRR0	¥510,000	¥2,383	¥1,850		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き		GUFT10AN-5PNCRR0		¥634,000	GUFT10AN-4PNCRR0	¥559,000	GUFT10AN-3PNCRR0	¥485,000	¥2,183	¥1,700			
OSレスモデル						GUAT10AN-5PNCRR0		¥634,000	GUAT10AN-4PNCRR0	¥559,000	GUAT10AN-3PNCRR0	¥485,000	¥2,192	¥1,700			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10AN-5PNDRR0		¥667,000	GUFT10AN-4PNDRR0	¥592,000	GUFT10AN-3PNDRR0	¥518,000	¥2,433	¥1,892			
OSレスモデル						GUAT10AN-5PNDRR0		¥667,000	GUAT10AN-4PNDRR0	¥592,000	GUAT10AN-3PNDRR0	¥518,000	¥2,442	¥1,900			




システム装置 ラックモデル【おまかせ安心モデルⅡ24(指静脈認証スタートバック)】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24		保守料(月額、税別)	
								5年		維持保守	出張修理
								セット形名	希望小売価格(税別)		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック	選択*2	選択*3	オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速度DVD-RAM/5倍速度DVD-RAM/24倍速度DVD-RAM/8倍速度)	標準搭載	GUFT10AN-LCNADRK	¥1,234,000	¥1,942	¥1,508
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-LCNBDRK	¥1,289,000	¥2,358	¥1,833
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-LCNCDRK	¥1,264,000	¥2,167	¥1,683
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-LCNDDRK	¥1,297,000	¥2,417	¥1,875
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ				GUFT10AN-LCNARRK	¥1,236,000	¥1,958	¥1,525
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-LCNBRRK	¥1,291,000	¥2,375	¥1,842
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-LCNCRRK	¥1,266,000	¥2,183	¥1,700
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-LCNDRRK	¥1,299,000	¥2,433	¥1,892

システム装置 ラックモデル【おまかせ安心モデルⅡ(指静脈認証スタートバック)】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ		保守料(月額、税別)	
								5年		維持保守	出張修理
								セット形名	希望小売価格(税別)		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック	選択*2	選択*3	オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速度DVD-RAM/5倍速度DVD-RAM/24倍速度DVD-RAM/8倍速度)	標準搭載	GUFT10AN-DCNADRK	¥1,135,000	¥1,942	¥1,508
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-DCNBDRK	¥1,190,000	¥2,358	¥1,833
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-DCNCDRK	¥1,165,000	¥2,167	¥1,683
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-DCNDDRK	¥1,198,000	¥2,417	¥1,875
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ				GUFT10AN-DCNARRK	¥1,137,000	¥1,958	¥1,525
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ				GUFT10AN-DCNBRRK	¥1,192,000	¥2,375	¥1,842
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-DCNCRRK	¥1,167,000	¥2,183	¥1,700
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートバック				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUFT10AN-DCNDRRK	¥1,200,000	¥2,433	¥1,892

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

(2) HA8000/TS10 BN [RAID(2.5型)]

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル




OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24										
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)				
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10BN-LCNADTO	¥843,000	GUFT10BN-KCNADTO	¥740,000	GUFT10BN-JCNADTO	¥594,000	¥1,217	¥942			
OSレスモデル								GUAT10BN-LCNADTO	¥843,000	GUAT10BN-KCNADTO	¥740,000	GUAT10BN-JCNADTO	¥594,000	¥1,225	¥950			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-LCNBDTO	¥898,000	GUFT10BN-KCNBDTO	¥795,000	GUFT10BN-JCNBDTO	¥649,000	¥1,633	¥1,267		
OSレスモデル									GUAT10BN-LCNBDTO	¥898,000	GUAT10BN-KCNBDTO	¥795,000	GUAT10BN-JCNBDTO	¥649,000	¥1,642	¥1,275		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-LCNCDTO	¥873,000	GUFT10BN-KCNCDTO	¥770,000	GUFT10BN-JCNCDTO	¥624,000	¥1,442	¥1,117	
OSレスモデル									GUAT10BN-LCNCDTO	¥873,000	GUAT10BN-KCNCDTO	¥770,000	GUAT10BN-JCNCDTO	¥624,000	¥1,450	¥1,125		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き					GUFT10BN-LCNDDTO	¥906,000	GUFT10BN-KCNDDTO	¥803,000	GUFT10BN-JCNDDTO	¥657,000	¥1,692	¥1,317		
OSレスモデル				GUAT10BN-LCNDDTO					¥906,000	GUAT10BN-KCNDDTO	¥803,000	GUAT10BN-JCNDDTO	¥657,000	¥1,700	¥1,325			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ				内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	16キャッシュ	GUFT10BN-LCNARTO	¥845,000	GUFT10BN-KCNARTO	¥742,000	GUFT10BN-JCNARTO	¥596,000	¥1,233	¥958
OSレスモデル										GUAT10BN-LCNARTO	¥845,000	GUAT10BN-KCNARTO	¥742,000	GUAT10BN-JCNARTO	¥596,000	¥1,242	¥967	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1										26キャッシュ	GUFT10BN-LCNBRTO	¥900,000	GUFT10BN-KCNBRTO	¥797,000	GUFT10BN-JCNBRTO	¥651,000	¥1,650	¥1,283
OSレスモデル											GUAT10BN-LCNBRTO	¥900,000	GUAT10BN-KCNBRTO	¥797,000	GUAT10BN-JCNBRTO	¥651,000	¥1,658	¥1,292
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-LCNCRTO	¥875,000		GUFT10BN-KCNCRTO	¥772,000	GUFT10BN-JCNCRTO				¥626,000	¥1,458	¥1,133					
OSレスモデル	GUAT10BN-LCNCRTO	¥875,000	GUAT10BN-KCNCRTO		¥772,000	GUAT10BN-JCNCRTO	¥626,000				¥1,467	¥1,142						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-LCNDRTO	¥908,000	GUFT10BN-KCNDRTO	¥805,000	GUFT10BN-JCNDRTO	¥659,000				¥1,708	¥1,325						
OSレスモデル	GUAT10BN-LCNDRTO	¥908,000	GUAT10BN-KCNDRTO	¥805,000	GUAT10BN-JCNDRTO	¥659,000	¥1,717				¥1,333							



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選R *2	選R *3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選R *4	内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-RW:24倍速)	標準搭載	GUFT10BN-DCNADTO	¥744,000	GUFT10BN-CCNADTO	¥652,000	GUFT10BN-BCNADTO	¥571,000	¥1,217	¥942		
OSレスモデル								GUAT10BN-DCNADTO	¥744,000	GUAT10BN-CCNADTO	¥652,000	GUAT10BN-BCNADTO	¥571,000	¥1,225	¥950		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-DCNBDTO	¥799,000	GUFT10BN-CCNBDTO	¥707,000	GUFT10BN-BCNBDTO	¥626,000	¥1,633	¥1,267	
OSレスモデル									GUAT10BN-DCNBDTO	¥799,000	GUAT10BN-CCNBDTO	¥707,000	GUAT10BN-BCNBDTO	¥626,000	¥1,642	¥1,275	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-DCNCDTO	¥774,000	GUFT10BN-CCNCDTO	¥682,000	GUFT10BN-BCNCDTO	¥601,000	¥1,442	¥1,117
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNCDTO	¥774,000	GUAT10BN-CCNCDTO	¥682,000	GUAT10BN-BCNCDTO	¥601,000	¥1,450	¥1,125
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き						GUFT10BN-DCNDDTO	¥807,000	GUFT10BN-CCNDDTO	¥715,000	GUFT10BN-BCNDDTO	¥634,000	¥1,692	¥1,317
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNDDTO	¥807,000	GUAT10BN-CCNDDTO	¥715,000	GUAT10BN-BCNDDTO	¥634,000	¥1,700	¥1,325
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10BN-DCNARTO	¥746,000	GUFT10BN-CCNARTO	¥654,000	GUFT10BN-BCNARTO	¥573,000	¥1,233	¥958
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNARTO	¥746,000	GUAT10BN-CCNARTO	¥654,000	GUAT10BN-BCNARTO	¥573,000	¥1,242	¥967
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10BN-DCNBRTO	¥801,000	GUFT10BN-CCNBRTO	¥709,000	GUFT10BN-BCNBRTO	¥628,000	¥1,650	¥1,283
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNBRTO	¥801,000	GUAT10BN-CCNBRTO	¥709,000	GUAT10BN-BCNBRTO	¥628,000	¥1,658	¥1,292
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-DCNCRTO	¥776,000	GUFT10BN-CCNCRTO	¥684,000	GUFT10BN-BCNCRTO	¥603,000			¥1,458	¥1,133						
OSレスモデル		GUAT10BN-DCNCRTO	¥776,000	GUAT10BN-CCNCRTO	¥684,000	GUAT10BN-BCNCRTO	¥603,000			¥1,467	¥1,142						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-DCNDRTO	¥809,000	GUFT10BN-CCNDRTO	¥717,000	GUFT10BN-BCNDRTO	¥636,000		¥1,708	¥1,325						
OSレスモデル			GUAT10BN-DCNDRTO	¥809,000	GUAT10BN-CCNDRTO	¥717,000	GUAT10BN-BCNDRTO	¥636,000		¥1,717	¥1,333						

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル											
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選R *2	選R *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選R *4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM 8倍速/CD-ROM 24倍速) (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10BN-DANADTO	¥538,000	GUFT10BN-CANADTO	¥483,000	GUFT10BN-BANADTO	¥425,000	GUAT10BN-1TNADTO	¥186,000	¥1,217	¥942		
OSレスモデル								GUAT10BN-DANADTO	¥538,000	GUAT10BN-CANADTO	¥483,000	GUAT10BN-BANADTO	¥425,000	GUAT10BN-1TNADTO	¥186,000	¥1,225	¥950		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-DANBDTO	¥593,000	GUFT10BN-CANBDTO	¥538,000	GUFT10BN-BANBDTO	¥480,000	GUAT10BN-1TNBDTO	¥241,000	¥1,633	¥1,267	
OSレスモデル									GUAT10BN-DANBDTO	¥593,000	GUAT10BN-CANBDTO	¥538,000	GUAT10BN-BANBDTO	¥480,000	GUAT10BN-1TNBDTO	¥241,000	¥1,642	¥1,275	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャパシタ増設機 能付き	GUFT10BN-DANCDTO	¥568,000	GUFT10BN-CANCDTO	¥513,000	GUFT10BN-BANCDTO	¥455,000	GUAT10BN-1TNCDTO	¥216,000	¥1,442	¥1,117
OSレスモデル										GUAT10BN-DANCDTO	¥568,000	GUAT10BN-CANCDTO	¥513,000	GUAT10BN-BANCDTO	¥455,000	GUAT10BN-1TNCDTO	¥216,000	¥1,450	¥1,125
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャパシタ増設機 能付き						GUFT10BN-DANDDTO	¥601,000	GUFT10BN-CANDDTO	¥546,000	GUFT10BN-BANDDTO	¥488,000	GUAT10BN-1TNDDTO	¥249,000	¥1,692	¥1,317
OSレスモデル										GUAT10BN-DANDDTO	¥601,000	GUAT10BN-CANDDTO	¥546,000	GUAT10BN-BANDDTO	¥488,000	GUAT10BN-1TNDDTO	¥249,000	¥1,700	¥1,325
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10BN-DANARTO	¥540,000	GUFT10BN-CANARTO	¥485,000	GUFT10BN-BANARTO	¥427,000	GUAT10BN-1TNARTO	¥188,000	¥1,233	¥958
OSレスモデル										GUAT10BN-DANARTO	¥540,000	GUAT10BN-CANARTO	¥485,000	GUAT10BN-BANARTO	¥427,000	GUAT10BN-1TNARTO	¥188,000	¥1,242	¥967
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10BN-DANBRTO	¥595,000	GUFT10BN-CANBRTO	¥540,000	GUFT10BN-BANBRTO	¥482,000	GUAT10BN-1TNBRTO	¥243,000	¥1,650	¥1,283
OSレスモデル										GUAT10BN-DANBRTO	¥595,000	GUAT10BN-CANBRTO	¥540,000	GUAT10BN-BANBRTO	¥482,000	GUAT10BN-1TNBRTO	¥243,000	¥1,658	¥1,292
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キャパシタ増設機 能付き						GUFT10BN-DANCRTO	¥570,000	GUFT10BN-CANCRTO	¥515,000	GUFT10BN-BANCRTO	¥457,000	GUAT10BN-1TNCRTO	¥218,000	¥1,458	¥1,133
OSレスモデル										GUAT10BN-DANCRTO	¥570,000	GUAT10BN-CANCRTO	¥515,000	GUAT10BN-BANCRTO	¥457,000	GUAT10BN-1TNCRTO	¥218,000	¥1,467	¥1,142
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ キャパシタ増設機 能付き		GUFT10BN-DANDRTO	¥603,000	GUFT10BN-CANDRTO	¥548,000	GUFT10BN-BANDRTO	¥490,000	GUAT10BN-1TNRTO	¥251,000	¥1,708	¥1,325
OSレスモデル										GUAT10BN-DANDRTO	¥603,000	GUAT10BN-CANDRTO	¥548,000	GUAT10BN-BANDRTO	¥490,000	GUAT10BN-1TNRTO	¥251,000	¥1,717	¥1,333



システム装置 タワーモデル [標準モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルⅡ			保守料 (月額、税別)							
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)					
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選R *2	選R *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選R *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10BN-5PNADTO	¥472,000	GUFT10BN-4PNADTO	¥405,000	GUFT10BN-3PNADTO	¥339,000	¥1,217	¥942			
OSレスモデル								GUAT10BN-5PNADTO	¥472,000	GUAT10BN-4PNADTO	¥405,000	GUAT10BN-3PNADTO	¥339,000	¥1,225	¥950			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-5PNBDTO	¥527,000	GUFT10BN-4PNBDTO	¥460,000	GUFT10BN-3PNBDTO	¥394,000	¥1,633	¥1,267		
OSレスモデル									GUAT10BN-5PNBDTO	¥527,000	GUAT10BN-4PNBDTO	¥460,000	GUAT10BN-3PNBDTO	¥394,000	¥1,642	¥1,275		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-5PNCDTO	¥502,000	GUFT10BN-4PNCDTO	¥435,000	GUFT10BN-3PNCDTO	¥369,000	¥1,442	¥1,117	
OSレスモデル									GUAT10BN-5PNCDTO	¥502,000	GUAT10BN-4PNCDTO	¥435,000	GUAT10BN-3PNCDTO	¥369,000	¥1,450	¥1,125		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き					GUFT10BN-5PNDDTO	¥535,000	GUFT10BN-4PNDDTO	¥468,000	GUFT10BN-3PNDDTO	¥402,000	¥1,692	¥1,317		
OSレスモデル				GUAT10BN-5PNDDTO					¥535,000	GUAT10BN-4PNDDTO	¥468,000	GUAT10BN-3PNDDTO	¥402,000	¥1,700	¥1,325			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ				内蔵DVD-RAM (書き込み速度DVD-RAM:5倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10BN-5PNARTO	¥474,000	GUFT10BN-4PNARTO	¥407,000	GUFT10BN-3PNARTO	¥341,000	¥1,233	¥958	
OSレスモデル										GUAT10BN-5PNARTO	¥474,000	GUAT10BN-4PNARTO	¥407,000	GUAT10BN-3PNARTO	¥341,000	¥1,242	¥967	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1										26キャッシュ	GUFT10BN-5PNBRTO	¥529,000	GUFT10BN-4PNBRTO	¥462,000	GUFT10BN-3PNBRTO	¥396,000	¥1,650	¥1,283
OSレスモデル											GUAT10BN-5PNBRTO	¥529,000	GUAT10BN-4PNBRTO	¥462,000	GUAT10BN-3PNBRTO	¥396,000	¥1,658	¥1,292
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-5PNCRTO	¥504,000		GUFT10BN-4PNCRTO	¥437,000	GUFT10BN-3PNCRTO				¥371,000	¥1,458	¥1,133					
OSレスモデル	GUAT10BN-5PNCRTO	¥504,000	GUAT10BN-4PNCRTO		¥437,000	GUAT10BN-3PNCRTO	¥371,000				¥1,467	¥1,142						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-5PNDRTO	¥537,000	GUFT10BN-4PNDRTO	¥470,000	GUFT10BN-3PNDRTO	¥404,000				¥1,708	¥1,325						
OSレスモデル		GUAT10BN-5PNDRTO	¥537,000	GUAT10BN-4PNDRTO	¥470,000	GUAT10BN-3PNDRTO	¥404,000				¥1,717	¥1,333						

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選R *2	選R *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選R *4	内蔵DVD-ROM 標準搭載 (DVD-RAM5倍速/DVD-ROM8倍速/CD-RW2倍速) (DVD-RAM5倍速/DVD-ROM8倍速/CD-RW2倍速)	標準搭載	GUFT10BN-LCNADRO	¥885,000	GUFT10BN-KCNADRO	¥782,000	GUFT10BN-JCNADRO	¥636,000	¥1,533	¥1,192		
OSレスモデル								GUAT10BN-LCNADRO	¥885,000	GUAT10BN-KCNADRO	¥782,000	GUAT10BN-JCNADRO	¥636,000	¥1,542	¥1,200		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-LCNBDR0	¥940,000	GUFT10BN-KCNBDR0	¥837,000	GUFT10BN-JCNBDR0	¥691,000	¥1,950	¥1,517	
OSレスモデル									GUAT10BN-LCNBDR0	¥940,000	GUAT10BN-KCNBDR0	¥837,000	GUAT10BN-JCNBDR0	¥691,000	¥1,958	¥1,525	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10BN-LCNCDR0	¥915,000	GUFT10BN-KCNCDR0	¥812,000	GUFT10BN-JCNCDR0	¥666,000	¥1,758	¥1,367
OSレスモデル										GUAT10BN-LCNCDR0	¥915,000	GUAT10BN-KCNCDR0	¥812,000	GUAT10BN-JCNCDR0	¥666,000	¥1,767	¥1,375
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10BN-LCNDDR0					¥948,000	GUFT10BN-KCNDDR0	¥845,000	GUFT10BN-JCNDDR0	¥699,000	¥2,008	¥1,558	
OSレスモデル					GUAT10BN-LCNDDR0					¥948,000	GUAT10BN-KCNDDR0	¥845,000	GUAT10BN-JCNDDR0	¥699,000	¥2,017	¥1,567	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ			GUFT10BN-LCNARRO		¥887,000	GUFT10BN-KCNARRO	¥784,000	GUFT10BN-JCNARRO	¥638,000	¥1,550	¥1,208	
OSレスモデル								GUAT10BN-LCNARRO		¥887,000	GUAT10BN-KCNARRO	¥784,000	GUAT10BN-JCNARRO	¥638,000	¥1,558	¥1,208	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-LCNBRRO	¥942,000	GUFT10BN-KCNBRRO	¥839,000	GUFT10BN-JCNBRRO	¥693,000	¥1,967	¥1,525	
OSレスモデル									GUAT10BN-LCNBRRO	¥942,000	GUAT10BN-KCNBRRO	¥839,000	GUAT10BN-JCNBRRO	¥693,000	¥1,975	¥1,533	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10BN-LCNCRR0	¥917,000	GUFT10BN-KCNCRR0		¥814,000	GUFT10BN-JCNCRR0		¥668,000	¥1,775	¥1,383						
OSレスモデル		GUAT10BN-LCNCRR0	¥917,000	GUAT10BN-KCNCRR0		¥814,000	GUAT10BN-JCNCRR0		¥668,000	¥1,783	¥1,383						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10BN-LCNDRR0	¥950,000	GUFT10BN-KCNDRR0	¥847,000	GUFT10BN-JCNDRR0		¥701,000	¥2,025	¥1,575						
OSレスモデル			GUAT10BN-LCNDRR0	¥950,000	GUAT10BN-KCNDRR0	¥847,000	GUAT10BN-JCNDRR0		¥701,000	¥2,033	¥1,583						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ									
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択型 *2	選択型 *3	オンボード/LAN 100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (標準搭載) (オプション: 内蔵DVD-ROM 8倍速/CD-ROM 24倍速)	標準搭載	GUFT10BN-DCNADRO	¥786,000	GUFT10BN-CCNADRO	¥694,000	GUFT10BN-BCNADRO	¥613,000	¥1,533	¥1,192		
OSレスモデル								GUAT10BN-DCNADRO	¥786,000	GUAT10BN-CCNADRO	¥694,000	GUAT10BN-BCNADRO	¥613,000	¥1,542	¥1,200		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-DCNBDRO	¥841,000	GUFT10BN-CCNBDRO	¥749,000	GUFT10BN-BCNBDRO	¥668,000	¥1,950	¥1,517	
OSレスモデル									GUAT10BN-DCNBDRO	¥841,000	GUAT10BN-CCNBDRO	¥749,000	GUAT10BN-BCNBDRO	¥668,000	¥1,958	¥1,525	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ *アップ機能付き	GUFT10BN-DCNCDDRO	¥816,000	GUFT10BN-CCNCDDRO	¥724,000	GUFT10BN-BCNCDDRO	¥643,000	¥1,758	¥1,367
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNCDDRO	¥816,000	GUAT10BN-CCNCDDRO	¥724,000	GUAT10BN-BCNCDDRO	¥643,000	¥1,767	¥1,375
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ *アップ機能付き						GUFT10BN-DCNDRRO	¥849,000	GUFT10BN-CCNDRRO	¥757,000	GUFT10BN-BCNDRRO	¥676,000	¥2,008	¥1,558
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNDRRO	¥849,000	GUAT10BN-CCNDRRO	¥757,000	GUAT10BN-BCNDRRO	¥676,000	¥2,017	¥1,567
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10BN-DCNARRO	¥788,000	GUFT10BN-CCNARRO	¥696,000	GUFT10BN-BCNARRO	¥615,000	¥1,550	¥1,208
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNARRO	¥788,000	GUAT10BN-CCNARRO	¥696,000	GUAT10BN-BCNARRO	¥615,000	¥1,558	¥1,208
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10BN-DCNBRRO	¥843,000	GUFT10BN-CCNBRRO	¥751,000	GUFT10BN-BCNBRRO	¥670,000	¥1,967	¥1,525
OSレスモデル										GUAT10BN-DCNBRRO	¥843,000	GUAT10BN-CCNBRRO	¥751,000	GUAT10BN-BCNBRRO	¥670,000	¥1,975	¥1,533
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ *アップ機能付き	GUFT10BN-DCNCRRO	¥818,000	GUFT10BN-CCNCRRO	¥726,000	GUFT10BN-BCNCRRO	¥645,000			¥1,775	¥1,383						
OSレスモデル		GUAT10BN-DCNCRRO	¥818,000	GUAT10BN-CCNCRRO	¥726,000	GUAT10BN-BCNCRRO	¥645,000			¥1,783	¥1,383						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ *アップ機能付き	GUFT10BN-DCNDRRO	¥851,000	GUFT10BN-CCNDRRO	¥759,000	GUFT10BN-BCNDRRO	¥678,000		¥2,025	¥1,575						
OSレスモデル			GUAT10BN-DCNDRRO	¥851,000	GUAT10BN-CCNDRRO	¥759,000	GUAT10BN-BCNDRRO	¥678,000		¥2,033	¥1,583						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル											
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選定*2	選定*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10GASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選定*4	内蔵DVD-ROM (標準搭載) (読み込み速度DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速)	標準搭載	GUFT10BN-DANADRO	¥580,000	GUFT10BN-CANADRO	¥525,000	GUFT10BN-BANADRO	¥467,000	GUFT10BN-1TNADRO	¥228,000	¥1,533	¥1,192		
OSレスモデル								GUAT10BN-DANADRO	¥580,000	GUAT10BN-CANADRO	¥525,000	GUAT10BN-BANADRO	¥467,000	GUAT10BN-1TNADRO	¥228,000	¥1,542	¥1,200		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-DANBDRO	¥635,000	GUFT10BN-CANBDRO	¥580,000	GUFT10BN-BANBDRO	¥522,000	GUFT10BN-1TNBDRO	¥283,000	¥1,950	¥1,517	
OSレスモデル									GUAT10BN-DANBDRO	¥635,000	GUAT10BN-CANBDRO	¥580,000	GUAT10BN-BANBDRO	¥522,000	GUAT10BN-1TNBDRO	¥283,000	¥1,958	¥1,525	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ *キャッシュアップ機能付き	GUFT10BN-DANCDRO	¥610,000	GUFT10BN-CANCDRO	¥555,000	GUFT10BN-BANCDRO	¥497,000	GUFT10BN-1TNCRO	¥258,000	¥1,758	¥1,367
OSレスモデル										GUAT10BN-DANCDRO	¥610,000	GUAT10BN-CANCDRO	¥555,000	GUAT10BN-BANCDRO	¥497,000	GUAT10BN-1TNCRO	¥258,000	¥1,767	¥1,375
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ *キャッシュアップ機能付き						GUFT10BN-DANDRO	¥643,000	GUFT10BN-CANDRO	¥588,000	GUFT10BN-BANDRO	¥530,000	GUFT10BN-1TNDRO	¥291,000	¥2,008	¥1,558
OSレスモデル										GUAT10BN-DANDRO	¥643,000	GUAT10BN-CANDRO	¥588,000	GUAT10BN-BANDRO	¥530,000	GUAT10BN-1TNDRO	¥291,000	¥2,017	¥1,567
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10BN-DANARRO	¥582,000	GUFT10BN-CANARRO	¥527,000	GUFT10BN-BANARRO	¥469,000	GUFT10BN-1TNARRO	¥230,000	¥1,550	¥1,208
OSレスモデル										GUAT10BN-DANARRO	¥582,000	GUAT10BN-CANARRO	¥527,000	GUAT10BN-BANARRO	¥469,000	GUAT10BN-1TNARRO	¥230,000	¥1,558	¥1,208
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10BN-DANBRRO	¥637,000	GUFT10BN-CANBRRO	¥582,000	GUFT10BN-BANBRRO	¥524,000	GUFT10BN-1TNBRRO	¥285,000	¥1,967	¥1,525
OSレスモデル										GUAT10BN-DANBRRO	¥637,000	GUAT10BN-CANBRRO	¥582,000	GUAT10BN-BANBRRO	¥524,000	GUAT10BN-1TNBRRO	¥285,000	¥1,975	¥1,533
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ *キャッシュアップ機能付き						GUFT10BN-DANCRRO	¥612,000	GUFT10BN-CANCRRO	¥557,000	GUFT10BN-BANCRRO	¥499,000	GUFT10BN-1TNCRRRO	¥260,000	¥1,775	¥1,383
OSレスモデル										GUAT10BN-DANCRRO	¥612,000	GUAT10BN-CANCRRO	¥557,000	GUAT10BN-BANCRRO	¥499,000	GUAT10BN-1TNCRRRO	¥260,000	¥1,783	¥1,383
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ *キャッシュアップ機能付き		GUFT10BN-DANDRRRO	¥645,000	GUFT10BN-CANDRRRO	¥590,000	GUFT10BN-BANDRRRO	¥532,000	GUFT10BN-1TNDRRRO	¥293,000	¥2,025	¥1,575
OSレスモデル										GUAT10BN-DANDRRRO	¥645,000	GUAT10BN-CANDRRRO	¥590,000	GUAT10BN-BANDRRRO	¥532,000	GUAT10BN-1TNDRRRO	¥293,000	¥2,033	¥1,583


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM: 8倍速/CD-RW: 4倍速)	標準搭載	GUFT10BN-5PNADRO	¥514,000	GUFT10BN-4PNADRO	¥447,000	GUFT10BN-3PNADRO	¥381,000	¥1,533	¥1,192		
OSレスモデル								GUAT10BN-5PNADRO	¥514,000	GUAT10BN-4PNADRO	¥447,000	GUAT10BN-3PNADRO	¥381,000	¥1,542	¥1,200		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-5PNBDR0	¥569,000	GUFT10BN-4PNBDR0	¥502,000	GUFT10BN-3PNBDR0	¥436,000	¥1,950	¥1,517	
OSレスモデル									GUAT10BN-5PNBDR0	¥569,000	GUAT10BN-4PNBDR0	¥502,000	GUAT10BN-3PNBDR0	¥436,000	¥1,958	¥1,525	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-5PNCDR0	¥544,000	GUFT10BN-4PNCDR0	¥477,000	GUFT10BN-3PNCDR0	¥411,000	¥1,758	¥1,367
OSレスモデル										GUAT10BN-5PNCDR0	¥544,000	GUAT10BN-4PNCDR0	¥477,000	GUAT10BN-3PNCDR0	¥411,000	¥1,767	¥1,375
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-5PNDDR0					¥577,000	GUFT10BN-4PNDDR0	¥510,000	GUFT10BN-3PNDDR0	¥444,000	¥2,008	¥1,558	
OSレスモデル					GUAT10BN-5PNDDR0					¥577,000	GUAT10BN-4PNDDR0	¥510,000	GUAT10BN-3PNDDR0	¥444,000	¥2,017	¥1,567	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ			GUFT10BN-5PNARR0		¥516,000	GUFT10BN-4PNARR0	¥449,000	GUFT10BN-3PNARR0	¥383,000	¥1,550	¥1,208	
OSレスモデル								GUAT10BN-5PNARR0		¥516,000	GUAT10BN-4PNARR0	¥449,000	GUAT10BN-3PNARR0	¥383,000	¥1,558	¥1,208	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10BN-5PNBRR0	¥571,000	GUFT10BN-4PNBRR0	¥504,000	GUFT10BN-3PNBRR0	¥438,000	¥1,967	¥1,525	
OSレスモデル									GUAT10BN-5PNBRR0	¥571,000	GUAT10BN-4PNBRR0	¥504,000	GUAT10BN-3PNBRR0	¥438,000	¥1,975	¥1,533	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き		GUFT10BN-5PNCRR0			¥546,000	GUFT10BN-4PNCRR0	¥479,000	GUFT10BN-3PNCRR0	¥413,000	¥1,775	¥1,383		
OSレスモデル						GUAT10BN-5PNCRR0			¥546,000	GUAT10BN-4PNCRR0	¥479,000	GUAT10BN-3PNCRR0	¥413,000	¥1,783	¥1,383		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10BN-5PNDRR0			¥579,000	GUFT10BN-4PNDRR0	¥512,000	GUFT10BN-3PNDRR0	¥446,000	¥2,025	¥1,575		
OSレスモデル						GUAT10BN-5PNDRR0			¥579,000	GUAT10BN-4PNDRR0	¥512,000	GUAT10BN-3PNDRR0	¥446,000	¥2,033	¥1,583		

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

(3) HA8000/TS10 CN [RAID(3.5型)]

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24									
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-LCNADTO	¥884,000	GUFT10CN-KCNADTO	¥781,000	GUFT10CN-JCNADTO	¥635,000	¥1,525	¥1,183		
OSレスモデル								GUAT10CN-LCNADTO	¥884,000	GUAT10CN-KCNADTO	¥781,000	GUAT10CN-JCNADTO	¥635,000	¥1,533	¥1,192		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10CN-LCNBDTO	¥939,000	GUFT10CN-KCNBDTO	¥836,000	GUFT10CN-JCNBDTO	¥690,000	¥1,942	¥1,508	
OSレスモデル									GUAT10CN-LCNBDTO	¥939,000	GUAT10CN-KCNBDTO	¥836,000	GUAT10CN-JCNBDTO	¥690,000	¥1,950	¥1,517	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ *キャッシュアップ機能付き	GUFT10CN-LCNCDTO	¥914,000	GUFT10CN-KCNCDTO	¥811,000	GUFT10CN-JCNCDTO	¥665,000	¥1,750	¥1,358
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNCDTO	¥914,000	GUAT10CN-KCNCDTO	¥811,000	GUAT10CN-JCNCDTO	¥665,000	¥1,758	¥1,367
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ *キャッシュアップ機能付き						GUFT10CN-LCNDDTO	¥947,000	GUFT10CN-KCNDDTO	¥844,000	GUFT10CN-JCNDDTO	¥698,000	¥2,000	¥1,550
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNDDTO	¥947,000	GUAT10CN-KCNDDTO	¥844,000	GUAT10CN-JCNDDTO	¥698,000	¥2,008	¥1,558
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10CN-LCNARTO	¥886,000	GUFT10CN-KCNARTO	¥783,000	GUFT10CN-JCNARTO	¥637,000	¥1,542	¥1,200
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNARTO	¥886,000	GUAT10CN-KCNARTO	¥783,000	GUAT10CN-JCNARTO	¥637,000	¥1,550	¥1,208
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10CN-LCNBRTO	¥941,000	GUFT10CN-KCNBRTO	¥838,000	GUFT10CN-JCNBRTO	¥692,000	¥1,958	¥1,525
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNBRTO	¥941,000	GUAT10CN-KCNBRTO	¥838,000	GUAT10CN-JCNBRTO	¥692,000	¥1,967	¥1,525
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ *キャッシュアップ機能付き	GUFT10CN-LCNCRTO	¥916,000	GUFT10CN-KCNCRTO	¥813,000	GUFT10CN-JCNCRTO	¥667,000			¥1,767	¥1,375						
OSレスモデル		GUAT10CN-LCNCRTO	¥916,000	GUAT10CN-KCNCRTO	¥813,000	GUAT10CN-JCNCRTO	¥667,000			¥1,775	¥1,383						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ *キャッシュアップ機能付き	GUFT10CN-LCNDRTO	¥949,000	GUFT10CN-KCNDRTO	¥846,000	GUFT10CN-JCNDRTO	¥700,000		¥2,017	¥1,567						
OSレスモデル			GUAT10CN-LCNDRTO	¥949,000	GUAT10CN-KCNDRTO	¥846,000	GUAT10CN-JCNDRTO	¥700,000		¥2,025	¥1,575						



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT100N-DCNADTO	¥785,000	GUFT100N-CCNADTO	¥693,000	GUFT100N-BCNADTO	¥613,000	¥1,525	¥1,183		
OSレスモデル								GUAT100N-DCNADTO	¥785,000	GUAT100N-CCNADTO	¥693,000	GUAT100N-BCNADTO	¥613,000	¥1,533	¥1,192		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT100N-DCNBDTO	¥840,000	GUFT100N-CCNBDTO	¥748,000	GUFT100N-BCNBDTO	¥668,000	¥1,942	¥1,508	
OSレスモデル									GUAT100N-DCNBDTO	¥840,000	GUAT100N-CCNBDTO	¥748,000	GUAT100N-BCNBDTO	¥668,000	¥1,950	¥1,517	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャパシタアップ機能付き	GUFT100N-DCNCDDTO	¥815,000	GUFT100N-CCNCDDTO	¥723,000	GUFT100N-BCNCDDTO	¥643,000	¥1,750	¥1,358
OSレスモデル										GUAT100N-DCNCDDTO	¥815,000	GUAT100N-CCNCDDTO	¥723,000	GUAT100N-BCNCDDTO	¥643,000	¥1,758	¥1,367
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャパシタアップ機能付き						GUFT100N-DCNDDTO	¥848,000	GUFT100N-CCNDDTO	¥756,000	GUFT100N-BCNDDTO	¥676,000	¥2,000	¥1,550
OSレスモデル										GUAT100N-DCNDDTO	¥848,000	GUAT100N-CCNDDTO	¥756,000	GUAT100N-BCNDDTO	¥676,000	¥2,008	¥1,558
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT100N-DCNARTO	¥787,000	GUFT100N-CCNARTO	¥695,000	GUFT100N-BCNARTO	¥615,000	¥1,542	¥1,200
OSレスモデル										GUAT100N-DCNARTO	¥787,000	GUAT100N-CCNARTO	¥695,000	GUAT100N-BCNARTO	¥615,000	¥1,550	¥1,208
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT100N-DCNBRTO	¥842,000	GUFT100N-CCNBRTO	¥750,000	GUFT100N-BCNBRTO	¥670,000	¥1,958	¥1,525
OSレスモデル										GUAT100N-DCNBRTO	¥842,000	GUAT100N-CCNBRTO	¥750,000	GUAT100N-BCNBRTO	¥670,000	¥1,967	¥1,525
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャパシタアップ機能付き	GUFT100N-DCNCRTO	¥817,000	GUFT100N-CCNCRTO	¥725,000	GUFT100N-BCNCRTO	¥645,000			¥1,767	¥1,375						
OSレスモデル		GUAT100N-DCNCRTO	¥817,000	GUAT100N-CCNCRTO	¥725,000	GUAT100N-BCNCRTO	¥645,000			¥1,775	¥1,383						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャパシタアップ機能付き	GUFT100N-DCNDRTO	¥850,000	GUFT100N-CCNDRTO	¥758,000	GUFT100N-BCNDRTO	¥678,000		¥2,017	¥1,567						
OSレスモデル			GUAT100N-DCNDRTO	¥850,000	GUAT100N-CCNDRTO	¥758,000	GUAT100N-BCNDRTO	¥678,000		¥2,025	¥1,575						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル											
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選R *2	選R *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選R *4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM 8倍速/CD-ROM 24倍速) (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-DANADTO	¥579,000	GUFT10CN-CANADTO	¥524,000	GUFT10CN-BANADTO	¥466,000	GUFT10CN-1TNADTO	¥227,000	¥1,525	¥1,183		
OSレスモデル								GUAT10CN-DANADTO	¥579,000	GUAT10CN-CANADTO	¥524,000	GUAT10CN-BANADTO	¥466,000	GUAT10CN-1TNADTO	¥227,000	¥1,533	¥1,192		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10CN-DANBDTO	¥634,000	GUFT10CN-CANBDTO	¥579,000	GUFT10CN-BANBDTO	¥521,000	GUFT10CN-1TNBDTO	¥282,000	¥1,942	¥1,508	
OSレスモデル									GUAT10CN-DANBDTO	¥634,000	GUAT10CN-CANBDTO	¥579,000	GUAT10CN-BANBDTO	¥521,000	GUAT10CN-1TNBDTO	¥282,000	¥1,950	¥1,517	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10CN-DANCDTO	¥609,000	GUFT10CN-CANCDTO	¥554,000	GUFT10CN-BANCDTO	¥496,000	GUFT10CN-1TNCDTO	¥257,000	¥1,750	¥1,358
OSレスモデル										GUAT10CN-DANCDTO	¥609,000	GUAT10CN-CANCDTO	¥554,000	GUAT10CN-BANCDTO	¥496,000	GUAT10CN-1TNCDTO	¥257,000	¥1,758	¥1,367
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュアップ機能付き						GUFT10CN-DANDDTO	¥642,000	GUFT10CN-CANDDTO	¥587,000	GUFT10CN-BANDDTO	¥529,000	GUFT10CN-1TNDDTO	¥290,000	¥2,000	¥1,550
OSレスモデル										GUAT10CN-DANDDTO	¥642,000	GUAT10CN-CANDDTO	¥587,000	GUAT10CN-BANDDTO	¥529,000	GUAT10CN-1TNDDTO	¥290,000	¥2,008	¥1,558
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10CN-DANARTO	¥581,000	GUFT10CN-CANARTO	¥526,000	GUFT10CN-BANARTO	¥468,000	GUFT10CN-1TNARTO	¥229,000	¥1,542	¥1,200
OSレスモデル										GUAT10CN-DANARTO	¥581,000	GUAT10CN-CANARTO	¥526,000	GUAT10CN-BANARTO	¥468,000	GUAT10CN-1TNARTO	¥229,000	¥1,550	¥1,208
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10CN-DANBRTO	¥636,000	GUFT10CN-CANBRTO	¥581,000	GUFT10CN-BANBRTO	¥523,000	GUFT10CN-1TNBRTO	¥284,000	¥1,958	¥1,525
OSレスモデル										GUAT10CN-DANBRTO	¥636,000	GUAT10CN-CANBRTO	¥581,000	GUAT10CN-BANBRTO	¥523,000	GUAT10CN-1TNBRTO	¥284,000	¥1,967	¥1,525
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キャッシュアップ機能付き						GUFT10CN-DANCRTO	¥611,000	GUFT10CN-CANCRTO	¥556,000	GUFT10CN-BANCRTO	¥498,000	GUFT10CN-1TNCRTO	¥259,000	¥1,767	¥1,375
OSレスモデル										GUAT10CN-DANCRTO	¥611,000	GUAT10CN-CANCRTO	¥556,000	GUAT10CN-BANCRTO	¥498,000	GUAT10CN-1TNCRTO	¥259,000	¥1,775	¥1,383
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ キャッシュアップ機能付き		GUFT10CN-DANDRTO	¥644,000	GUFT10CN-CANDRTO	¥589,000	GUFT10CN-BANDRTO	¥531,000	GUFT10CN-1TNRTO	¥292,000	¥2,017	¥1,567
OSレスモデル										GUAT10CN-DANDRTO	¥644,000	GUAT10CN-CANDRTO	¥589,000	GUAT10CN-BANDRTO	¥531,000	GUAT10CN-1TNRTO	¥292,000	¥2,025	¥1,575

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 タワーモデル [標準モデルII] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)																																																					
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理																																																	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)																																																			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNADTO	¥546,000	GUFT10CN-4PNADTO	¥471,000	GUFT10CN-3PNADTO	¥397,000	¥1,525	¥1,183																																																	
OSレスモデル								GUAT10CN-5PNADTO	¥546,000	GUAT10CN-4PNADTO	¥471,000	GUAT10CN-3PNADTO	¥397,000	¥1,533	¥1,192																																																	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	26キャッシュ	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNBDTO	¥601,000	GUFT10CN-4PNBDTO	¥526,000	GUFT10CN-3PNBDTO	¥452,000	¥1,942	¥1,508																																										
OSレスモデル															GUAT10CN-5PNBDTO	¥601,000	GUAT10CN-4PNBDTO	¥526,000	GUAT10CN-3PNBDTO	¥452,000	¥1,950	¥1,517																																										
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1															選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNCDTO	¥576,000	GUFT10CN-4PNCDTO	¥501,000	GUFT10CN-3PNCDTO	¥427,000	¥1,750	¥1,358																																			
OSレスモデル																						GUAT10CN-5PNCDTO	¥576,000	GUAT10CN-4PNCDTO	¥501,000	GUAT10CN-3PNCDTO	¥427,000	¥1,758	¥1,367																																			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1																						選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNDTTO	¥609,000	GUFT10CN-4PNDTTO	¥534,000	GUFT10CN-3PNDTTO	¥460,000	¥2,000	¥1,550																												
OSレスモデル																													GUAT10CN-5PNDTTO	¥609,000	GUAT10CN-4PNDTTO	¥534,000	GUAT10CN-3PNDTTO	¥460,000	¥2,008	¥1,558																												
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1																													選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNARTO	¥548,000	GUFT10CN-4PNARTO	¥473,000	GUFT10CN-3PNARTO	¥399,000	¥1,542	¥1,200																					
OSレスモデル																																				GUAT10CN-5PNARTO	¥548,000	GUAT10CN-4PNARTO	¥473,000	GUAT10CN-3PNARTO	¥399,000	¥1,550	¥1,208																					
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1																																				選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	26キャッシュ	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNBRTO	¥603,000	GUFT10CN-4PNBRTO	¥528,000	GUFT10CN-3PNBRTO	¥454,000	¥1,958	¥1,525														
OSレスモデル																																											GUAT10CN-5PNBRTO	¥603,000	GUAT10CN-4PNBRTO	¥528,000	GUAT10CN-3PNBRTO	¥454,000	¥1,967	¥1,525														
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1																																											選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNCRTO	¥578,000	GUFT10CN-4PNCRTO	¥503,000	GUFT10CN-3PNCRTO	¥429,000	¥1,767	¥1,375							
OSレスモデル																																																		GUAT10CN-5PNCRTO	¥578,000	GUAT10CN-4PNCRTO	¥503,000	GUAT10CN-3PNCRTO	¥429,000	¥1,775	¥1,383							
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1																																																		選択型 *2	選択型 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	選択型 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNDRTO	¥611,000	GUFT10CN-4PNDRTO	¥536,000	GUFT10CN-3PNDRTO	¥462,000	¥2,017	¥1,567
OSレスモデル																																																									GUAT10CN-5PNDRTO	¥611,000	GUAT10CN-4PNDRTO	¥536,000	GUAT10CN-3PNDRTO	¥462,000	¥2,025	¥1,575



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	おまかせ安心モデルⅡ24						保守料 (月額、税別)				
							5年		4年		3年		維持保守	出張修理			
							セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)					
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-LCNADRO	¥926,000	GUFT10CN-KCNADRO	¥823,000	GUFT10CN-JCNADRO	¥677,000	¥1,842	¥1,433		
OSレスモデル								GUAT10CN-LCNADRO	¥926,000	GUAT10CN-KCNADRO	¥823,000	GUAT10CN-JCNADRO	¥677,000	¥1,850	¥1,433		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10CN-LCNBDR0	¥981,000	GUFT10CN-KCNBDR0	¥878,000	GUFT10CN-JCNBDR0	¥732,000	¥2,258	¥1,758	
OSレスモデル									GUAT10CN-LCNBDR0	¥981,000	GUAT10CN-KCNBDR0	¥878,000	GUAT10CN-JCNBDR0	¥732,000	¥2,267	¥1,758	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャパシタ増設機 能付き	GUFT10CN-LCNCDR0	¥956,000	GUFT10CN-KCNCDR0	¥853,000	GUFT10CN-JCNCDR0	¥707,000	¥2,067	¥1,608
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNCDR0	¥956,000	GUAT10CN-KCNCDR0	¥853,000	GUAT10CN-JCNCDR0	¥707,000	¥2,075	¥1,608
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャパシタ増設機 能付き						GUFT10CN-LCNDDR0	¥989,000	GUFT10CN-KCNDDR0	¥886,000	GUFT10CN-JCNDDR0	¥740,000	¥2,317	¥1,800
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNDDR0	¥989,000	GUAT10CN-KCNDDR0	¥886,000	GUAT10CN-JCNDDR0	¥740,000	¥2,325	¥1,808
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10CN-LCNARR0	¥928,000	GUFT10CN-KCNARR0	¥825,000	GUFT10CN-JCNARR0	¥679,000	¥1,858	¥1,442
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNARR0	¥928,000	GUAT10CN-KCNARR0	¥825,000	GUAT10CN-JCNARR0	¥679,000	¥1,867	¥1,450
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10CN-LCNBRRO	¥983,000	GUFT10CN-KCNBRRO	¥880,000	GUFT10CN-JCNBRRO	¥734,000	¥2,275	¥1,767
OSレスモデル										GUAT10CN-LCNBRRO	¥983,000	GUAT10CN-KCNBRRO	¥880,000	GUAT10CN-JCNBRRO	¥734,000	¥2,283	¥1,775
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャパシタ増設機 能付き	GUFT10CN-LCNCRR0	¥958,000	GUFT10CN-KCNCRR0	¥855,000	GUFT10CN-JCNCRR0	¥709,000			¥2,083	¥1,617						
OSレスモデル		GUAT10CN-LCNCRR0	¥958,000	GUAT10CN-KCNCRR0	¥855,000	GUAT10CN-JCNCRR0	¥709,000			¥2,092	¥1,625						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャパシタ増設機 能付き	GUFT10CN-LCNDRR0	¥991,000	GUFT10CN-KCNDRR0	¥888,000	GUFT10CN-JCNDRR0	¥742,000		¥2,333	¥1,817						
OSレスモデル			GUAT10CN-LCNDRR0	¥991,000	GUAT10CN-KCNDRR0	¥888,000	GUAT10CN-JCNDRR0	¥742,000		¥2,342	¥1,817						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM 内蔵DVD-RAM (ROM: 4倍速)	標準搭載	GUFT10CN-DCNADRO	¥827,000	GUFT10CN-CCNADRO	¥735,000	GUFT10CN-BCNADRO	¥655,000	¥1,842	¥1,433		
OSレスモデル								GUAT10CN-DCNADRO	¥827,000	GUAT10CN-CCNADRO	¥735,000	GUAT10CN-BCNADRO	¥655,000	¥1,850	¥1,433		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10CN-DCNBDR0	¥882,000	GUFT10CN-CCNBDR0	¥790,000	GUFT10CN-BCNBDR0	¥710,000	¥2,258	¥1,758	
OSレスモデル									GUAT10CN-DCNBDR0	¥882,000	GUAT10CN-CCNBDR0	¥790,000	GUAT10CN-BCNBDR0	¥710,000	¥2,267	¥1,758	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10CN-DCNCDR0	¥857,000	GUFT10CN-CCNCDR0	¥765,000	GUFT10CN-BCNCDR0	¥685,000	¥2,067	¥1,608
OSレスモデル										GUAT10CN-DCNCDR0	¥857,000	GUAT10CN-CCNCDR0	¥765,000	GUAT10CN-BCNCDR0	¥685,000	¥2,075	¥1,608
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き						GUFT10CN-DCNDR0	¥890,000	GUFT10CN-CCNDR0	¥798,000	GUFT10CN-BCNDR0	¥718,000	¥2,317	¥1,800
OSレスモデル										GUAT10CN-DCNDR0	¥890,000	GUAT10CN-CCNDR0	¥798,000	GUAT10CN-BCNDR0	¥718,000	¥2,325	¥1,808
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10CN-DCNARRO	¥829,000	GUFT10CN-CCNARRO	¥737,000	GUFT10CN-BCNARRO	¥657,000	¥1,858	¥1,442
OSレスモデル										GUAT10CN-DCNARRO	¥829,000	GUAT10CN-CCNARRO	¥737,000	GUAT10CN-BCNARRO	¥657,000	¥1,867	¥1,450
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10CN-DCNBRR0	¥884,000	GUFT10CN-CCNBRR0	¥792,000	GUFT10CN-BCNBRR0	¥712,000	¥2,275	¥1,767
OSレスモデル										GUAT10CN-DCNBRR0	¥884,000	GUAT10CN-CCNBRR0	¥792,000	GUAT10CN-BCNBRR0	¥712,000	¥2,283	¥1,775
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10CN-DCNCRRO	¥859,000	GUFT10CN-CCNCRRO	¥767,000	GUFT10CN-BCNCRRO	¥687,000			¥2,083	¥1,617						
OSレスモデル		GUAT10CN-DCNCRRO	¥859,000	GUAT10CN-CCNCRRO	¥767,000	GUAT10CN-BCNCRRO	¥687,000			¥2,092	¥1,625						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10CN-DCNDRRO	¥892,000	GUFT10CN-CCNDRRO	¥800,000	GUFT10CN-BCNDRRO	¥720,000		¥2,333	¥1,817						
OSレスモデル			GUAT10CN-DCNDRRO	¥892,000	GUAT10CN-CCNDRRO	¥800,000	GUAT10CN-BCNDRRO	¥720,000		¥2,342	¥1,817						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	おまかせ安心モデル						1年無償保証		保守料 (月額、税別)					
							5年		4年		3年		セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
							セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)								
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)		選択 #4	内蔵DVD-ROM DVD-RAM (録込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-DANADRO	¥621,000	GUFT10CN-CANADRO	¥566,000	GUFT10CN-BANADRO	¥508,000	GUFT10CN-1TNADRO	¥269,000	¥1,842	¥1,433			
								GUAT10CN-DANADRO	¥621,000	GUAT10CN-CANADRO	¥566,000	GUAT10CN-BANADRO	¥508,000	GUAT10CN-1TNADRO	¥269,000	¥1,850	¥1,433			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル				26キャッシュ				GUFT10CN-DANBDRO	¥676,000	GUFT10CN-CANBDRO	¥621,000	GUFT10CN-BANBDRO	¥563,000	GUFT10CN-1TNBDRO	¥324,000	¥2,258	¥1,758			
								GUAT10CN-DANBDRO	¥676,000	GUAT10CN-CANBDRO	¥621,000	GUAT10CN-BANBDRO	¥563,000	GUAT10CN-1TNBDRO	¥324,000	¥2,267	¥1,758			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル				16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き				GUFT10CN-DANCDRO	¥651,000	GUFT10CN-CANCDRO	¥596,000	GUFT10CN-BANCDRO	¥538,000	GUFT10CN-1TNCDRO	¥299,000	¥2,067	¥1,608			
								GUAT10CN-DANCDRO	¥651,000	GUAT10CN-CANCDRO	¥596,000	GUAT10CN-BANCDRO	¥538,000	GUAT10CN-1TNCDRO	¥299,000	¥2,075	¥1,608			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き				GUFT10CN-DANDDRO	¥684,000	GUFT10CN-CANDDRO	¥629,000	GUFT10CN-BANDDRO	¥571,000	GUFT10CN-1TNDRO	¥332,000	¥2,317	¥1,800			
								GUAT10CN-DANDDRO	¥684,000	GUAT10CN-CANDDRO	¥629,000	GUAT10CN-BANDDRO	¥571,000	GUAT10CN-1TNDRO	¥332,000	¥2,325	¥1,808			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル				16キャッシュ		内蔵DVD-ROM DVD-RAM (録込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-DANARRO	¥623,000	GUFT10CN-CANARRO	¥568,000	GUFT10CN-BANARRO	¥510,000	GUFT10CN-1TNARRO	¥271,000	¥1,858	¥1,442			
								GUAT10CN-DANARRO	¥623,000	GUAT10CN-CANARRO	¥568,000	GUAT10CN-BANARRO	¥510,000	GUAT10CN-1TNARRO	¥271,000	¥1,867	¥1,450			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル				26キャッシュ				GUFT10CN-DANBRRO	¥678,000	GUFT10CN-CANBRRO	¥623,000	GUFT10CN-BANBRRO	¥565,000	GUFT10CN-1TNBRRO	¥326,000	¥2,275	¥1,767			
								GUAT10CN-DANBRRO	¥678,000	GUAT10CN-CANBRRO	¥623,000	GUAT10CN-BANBRRO	¥565,000	GUAT10CN-1TNBRRO	¥326,000	¥2,283	¥1,775			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル				16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き				GUFT10CN-DANCRRO	¥653,000	GUFT10CN-CANCRRO	¥598,000	GUFT10CN-BANCRRO	¥540,000	GUFT10CN-1TNCRRO	¥301,000	¥2,083	¥1,617			
								GUAT10CN-DANCRRO	¥653,000	GUAT10CN-CANCRRO	¥598,000	GUAT10CN-BANCRRO	¥540,000	GUAT10CN-1TNCRRO	¥301,000	¥2,092	¥1,625			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き				GUFT10CN-DANDRRO	¥686,000	GUFT10CN-CANDRRO	¥631,000	GUFT10CN-BANDRRO	¥573,000	GUFT10CN-1TNDRRO	¥334,000	¥2,333	¥1,817			
								GUAT10CN-DANDRRO	¥686,000	GUAT10CN-CANDRRO	¥631,000	GUAT10CN-BANDRRO	¥573,000	GUAT10CN-1TNDRRO	¥334,000	¥2,342	¥1,817			

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等




<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 ラックモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10CN-5PNADRO	¥588,000	GUFT10CN-4PNADRO	¥513,000	GUFT10CN-3PNADRO	¥439,000	¥1,842	¥1,433		
OSレスモデル								GUAT10CN-5PNADRO	¥588,000	GUAT10CN-4PNADRO	¥513,000	GUAT10CN-3PNADRO	¥439,000	¥1,850	¥1,433		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10CN-5PNBDR0	¥643,000	GUFT10CN-4PNBDR0	¥568,000	GUFT10CN-3PNBDR0	¥494,000	¥2,258	¥1,758	
OSレスモデル									GUAT10CN-5PNBDR0	¥643,000	GUAT10CN-4PNBDR0	¥568,000	GUAT10CN-3PNBDR0	¥494,000	¥2,267	¥1,758	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10CN-5PNCDR0	¥618,000	GUFT10CN-4PNCDR0	¥543,000	GUFT10CN-3PNCDR0	¥469,000	¥2,067	¥1,608
OSレスモデル										GUAT10CN-5PNCDR0	¥618,000	GUAT10CN-4PNCDR0	¥543,000	GUAT10CN-3PNCDR0	¥469,000	¥2,075	¥1,608
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10CN-5PNDDR0		¥651,000			GUFT10CN-4PNDDR0	¥576,000	GUFT10CN-3PNDDR0	¥502,000	¥2,317	¥1,800		
OSレスモデル					GUAT10CN-5PNDDR0		¥651,000			GUAT10CN-4PNDDR0	¥576,000	GUAT10CN-3PNDDR0	¥502,000	¥2,325	¥1,808		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ		GUFT10CN-5PNARR0	¥590,000		GUFT10CN-4PNARR0	¥515,000	GUFT10CN-3PNARR0	¥441,000	¥1,858	¥1,442		
OSレスモデル							GUAT10CN-5PNARR0	¥590,000		GUAT10CN-4PNARR0	¥515,000	GUAT10CN-3PNARR0	¥441,000	¥1,867	¥1,450		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1							26キャッシュ	GUFT10CN-5PNBRR0	¥645,000	GUFT10CN-4PNBRR0	¥570,000	GUFT10CN-3PNBRR0	¥496,000	¥2,275	¥1,767		
OSレスモデル								GUAT10CN-5PNBRR0	¥645,000	GUAT10CN-4PNBRR0	¥570,000	GUAT10CN-3PNBRR0	¥496,000	¥2,283	¥1,775		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き		GUFT10CN-5PNCRR0		¥620,000	GUFT10CN-4PNCRR0	¥545,000	GUFT10CN-3PNCRR0	¥471,000	¥2,083	¥1,617			
OSレスモデル						GUAT10CN-5PNCRR0		¥620,000	GUAT10CN-4PNCRR0	¥545,000	GUAT10CN-3PNCRR0	¥471,000	¥2,092	¥1,625			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					26キャッシュ キヤッシュバックアップ機能付き	GUFT10CN-5PNDRRO		¥653,000	GUFT10CN-4PNDRRO	¥578,000	GUFT10CN-3PNDRRO	¥504,000	¥2,333	¥1,817			
OSレスモデル						GUAT10CN-5PNDRRO		¥653,000	GUAT10CN-4PNDRRO	¥578,000	GUAT10CN-3PNDRRO	¥504,000	¥2,342	¥1,817			


<システム装置および内蔵オプション編>



(4) HA8000/TS10 DN [RAID(3.5型)]

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ24									
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-LCNADTO	¥829,000	GUFT10DN-KCNADTO	¥726,000	GUFT10DN-JCNADTO	¥580,000	¥1,117	¥867		
OSレスモデル								GUAT10DN-LCNADTO	¥829,000	GUAT10DN-KCNADTO	¥726,000	GUAT10DN-JCNADTO	¥580,000	¥1,125	¥875		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-LCNBDTO	¥884,000	GUFT10DN-KCNBDTO	¥781,000	GUFT10DN-JCNBDTO	¥635,000	¥1,533	¥1,192	
OSレスモデル									GUAT10DN-LCNBDTO	¥884,000	GUAT10DN-KCNBDTO	¥781,000	GUAT10DN-JCNBDTO	¥635,000	¥1,542	¥1,200	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ *キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-LCNCDTO	¥859,000	GUFT10DN-KCNCDTO	¥756,000	GUFT10DN-JCNCDTO	¥610,000	¥1,342	¥1,042
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNCDTO	¥859,000	GUAT10DN-KCNCDTO	¥756,000	GUAT10DN-JCNCDTO	¥610,000	¥1,350	¥1,050
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ *キャッシュアップ機能付き						GUFT10DN-LCNDDTO	¥892,000	GUFT10DN-KCNDDTO	¥789,000	GUFT10DN-JCNDDTO	¥643,000	¥1,592	¥1,233
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNDDTO	¥892,000	GUAT10DN-KCNDDTO	¥789,000	GUAT10DN-JCNDDTO	¥643,000	¥1,600	¥1,242
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10DN-LCNARTO	¥831,000	GUFT10DN-KCNARTO	¥728,000	GUFT10DN-JCNARTO	¥582,000	¥1,133	¥883
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNARTO	¥831,000	GUAT10DN-KCNARTO	¥728,000	GUAT10DN-JCNARTO	¥582,000	¥1,142	¥883
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10DN-LCNBRTO	¥886,000	GUFT10DN-KCNBRTO	¥783,000	GUFT10DN-JCNBRTO	¥637,000	¥1,550	¥1,208
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNBRTO	¥886,000	GUAT10DN-KCNBRTO	¥783,000	GUAT10DN-JCNBRTO	¥637,000	¥1,558	¥1,208
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ *キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-LCNCRTO	¥861,000	GUFT10DN-KCNCRTO	¥758,000	GUFT10DN-JCNCRTO	¥612,000			¥1,358	¥1,058						
OSレスモデル		GUAT10DN-LCNCRTO	¥861,000	GUAT10DN-KCNCRTO	¥758,000	GUAT10DN-JCNCRTO	¥612,000			¥1,367	¥1,058						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ *キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-LCNRTO	¥894,000	GUFT10DN-KCNRTO	¥791,000	GUFT10DN-JCNRTO	¥645,000		¥1,608	¥1,250						
OSレスモデル			GUAT10DN-LCNRTO	¥894,000	GUAT10DN-KCNRTO	¥791,000	GUAT10DN-JCNRTO	¥645,000		¥1,617	¥1,258						



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-RW:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-DCNADTO	¥730,000	GUFT10DN-CCNADTO	¥638,000	GUFT10DN-BCNADTO	¥557,000	¥1,117	¥867		
OSレスモデル								GUAT10DN-DCNADTO	¥730,000	GUAT10DN-CCNADTO	¥638,000	GUAT10DN-BCNADTO	¥557,000	¥1,125	¥875		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-DCNBDTO	¥785,000	GUFT10DN-CCNBDTO	¥693,000	GUFT10DN-BCNBDTO	¥612,000	¥1,533	¥1,192	
OSレスモデル									GUAT10DN-DCNBDTO	¥785,000	GUAT10DN-CCNBDTO	¥693,000	GUAT10DN-BCNBDTO	¥612,000	¥1,542	¥1,200	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10DN-DCNCDTO	¥760,000	GUFT10DN-CCNCDTO	¥668,000	GUFT10DN-BCNCDTO	¥587,000	¥1,342	¥1,042
OSレスモデル										GUAT10DN-DCNCDTO	¥760,000	GUAT10DN-CCNCDTO	¥668,000	GUAT10DN-BCNCDTO	¥587,000	¥1,350	¥1,050
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10DN-DCNDDTO					¥793,000	GUFT10DN-CCNDDTO	¥701,000	GUFT10DN-BCNDDTO	¥620,000	¥1,592	¥1,233	
OSレスモデル					GUAT10DN-DCNDDTO					¥793,000	GUAT10DN-CCNDDTO	¥701,000	GUAT10DN-BCNDDTO	¥620,000	¥1,600	¥1,242	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ			GUFT10DN-DCNARTO		¥732,000	GUFT10DN-CCNARTO	¥640,000	GUFT10DN-BCNARTO	¥559,000	¥1,133	¥883	
OSレスモデル								GUAT10DN-DCNARTO		¥732,000	GUAT10DN-CCNARTO	¥640,000	GUAT10DN-BCNARTO	¥559,000	¥1,142	¥883	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-DCNBRTO	¥787,000	GUFT10DN-CCNBRTO	¥695,000	GUFT10DN-BCNBRTO	¥614,000	¥1,550	¥1,208	
OSレスモデル									GUAT10DN-DCNBRTO	¥787,000	GUAT10DN-CCNBRTO	¥695,000	GUAT10DN-BCNBRTO	¥614,000	¥1,558	¥1,208	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10DN-DCNCRTO	¥762,000	GUFT10DN-CCNCRTO		¥670,000	GUFT10DN-BCNCRTO		¥589,000	¥1,358	¥1,058						
OSレスモデル		GUAT10DN-DCNCRTO	¥762,000	GUAT10DN-CCNCRTO		¥670,000	GUAT10DN-BCNCRTO		¥589,000	¥1,367	¥1,058						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き	GUFT10DN-DCNDRTO	¥795,000	GUFT10DN-CCNDRTO	¥703,000	GUFT10DN-BCNDRTO		¥622,000	¥1,608	¥1,250						
OSレスモデル			GUAT10DN-DCNDRTO	¥795,000	GUAT10DN-CCNDRTO	¥703,000	GUAT10DN-BCNDRTO		¥622,000	¥1,617	¥1,258						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル			1年無償保証	保守料 (月額、税別)											
								5年		4年		3年		セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理						
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名		希望小売価格 (税別)	セット形名					希望小売価格 (税別)					
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選R *2	選R *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選R *4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-DANADTO	¥524,000	GUFT10DN-CANADTO	¥469,000	GUFT10DN-BANADTO	¥411,000	GUFT10DN-1TNADTO	¥172,000	¥1,117	¥867						
OSレスモデル								GUAT10DN-DANADTO	¥524,000	GUAT10DN-CANADTO	¥469,000	GUAT10DN-BANADTO	¥411,000	GUAT10DN-1TNADTO	¥172,000	¥1,125	¥875						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT10DN-DANBDTO	¥579,000	GUFT10DN-CANBDTO	¥524,000	GUFT10DN-BANBDTO	¥466,000	GUFT10DN-1TNBDTO	¥227,000	¥1,533	¥1,192				
OSレスモデル										GUAT10DN-DANBDTO	¥579,000	GUAT10DN-CANBDTO	¥524,000	GUAT10DN-BANBDTO	¥466,000	GUAT10DN-1TNBDTO	¥227,000	¥1,542	¥1,200				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1										16キャッシュ キャパシタアップ機能付き	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT10DN-DANCDTO	¥554,000	GUFT10DN-CANCDTO	¥499,000	GUFT10DN-BANCDTO	¥441,000	GUFT10DN-1TNCDTO	¥202,000	¥1,342	¥1,042		
OSレスモデル												GUAT10DN-DANCDTO	¥554,000	GUAT10DN-CANCDTO	¥499,000	GUAT10DN-BANCDTO	¥441,000	GUAT10DN-1TNCDTO	¥202,000	¥1,350	¥1,050		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャパシタアップ機能付き	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)							GUFT10DN-DANDDTO	¥587,000	GUFT10DN-CANDDTO	¥532,000	GUFT10DN-BANDDTO	¥474,000	GUFT10DN-1TNDDTO	¥235,000	¥1,592	¥1,233		
OSレスモデル												GUAT10DN-DANDDTO	¥587,000	GUAT10DN-CANDDTO	¥532,000	GUAT10DN-BANDDTO	¥474,000	GUAT10DN-1TNDDTO	¥235,000	¥1,600	¥1,242		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ				内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT10DN-DANARTO	¥526,000	GUFT10DN-CANARTO	¥471,000	GUFT10DN-BANARTO	¥413,000	GUFT10DN-1TNARTO	¥174,000	¥1,133	¥883	
OSレスモデル													GUAT10DN-DANARTO	¥526,000	GUAT10DN-CANARTO	¥471,000	GUAT10DN-BANARTO	¥413,000	GUAT10DN-1TNARTO	¥174,000	¥1,142	¥883	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1										26キャッシュ			内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT10DN-DANBRTO	¥581,000	GUFT10DN-CANBRTO	¥526,000	GUFT10DN-BANBRTO	¥468,000	GUFT10DN-1TNBRTO	¥229,000	¥1,550	¥1,208
OSレスモデル														GUAT10DN-DANBRTO	¥581,000	GUAT10DN-CANBRTO	¥526,000	GUAT10DN-BANBRTO	¥468,000	GUAT10DN-1TNBRTO	¥229,000	¥1,558	¥1,208
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キャパシタアップ機能付き		内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT10DN-DANCRTO							¥556,000	GUFT10DN-CANCRTO	¥501,000	GUFT10DN-BANCRTO	¥443,000	GUFT10DN-1TNCRTO	¥204,000	¥1,358	¥1,058	
OSレスモデル							GUAT10DN-DANCRTO							¥556,000	GUAT10DN-CANCRTO	¥501,000	GUAT10DN-BANCRTO	¥443,000	GUAT10DN-1TNCRTO	¥204,000	¥1,367	¥1,058	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1							26キャッシュ キャパシタアップ機能付き	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT10DN-DANDRTO					¥589,000	GUFT10DN-CANDRTO	¥534,000	GUFT10DN-BANDRTO	¥476,000	GUFT10DN-1TNRTO	¥237,000	¥1,608	¥1,250	
OSレスモデル									GUAT10DN-DANDRTO					¥589,000	GUAT10DN-CANDRTO	¥534,000	GUAT10DN-BANDRTO	¥476,000	GUAT10DN-1TNRTO	¥237,000	¥1,617	¥1,258	


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 タワーモデル [標準モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルⅡ			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選R *2	選R *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選R *4	内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-5PNADTO	¥458,000	GUFT10DN-4PNADTO	¥391,000	GUFT10DN-3PNADTO	¥325,000	¥1,117	¥867		
OSレスモデル								GUAT10DN-5PNADTO	¥458,000	GUAT10DN-4PNADTO	¥391,000	GUAT10DN-3PNADTO	¥325,000	¥1,125	¥875		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-5PNBDTO	¥513,000	GUFT10DN-4PNBDTO	¥446,000	GUFT10DN-3PNBDTO	¥380,000	¥1,533	¥1,192	
OSレスモデル									GUAT10DN-5PNBDTO	¥513,000	GUAT10DN-4PNBDTO	¥446,000	GUAT10DN-3PNBDTO	¥380,000	¥1,542	¥1,200	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-5PNCDTO	¥488,000	GUFT10DN-4PNCDTO	¥421,000	GUFT10DN-3PNCDTO	¥355,000	¥1,342	¥1,042
OSレスモデル										GUAT10DN-5PNCDTO	¥488,000	GUAT10DN-4PNCDTO	¥421,000	GUAT10DN-3PNCDTO	¥355,000	¥1,350	¥1,050
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュアップ機能付き						GUFT10DN-5PNDDTO	¥521,000	GUFT10DN-4PNDDTO	¥454,000	GUFT10DN-3PNDDTO	¥388,000	¥1,592	¥1,233
OSレスモデル										GUAT10DN-5PNDDTO	¥521,000	GUAT10DN-4PNDDTO	¥454,000	GUAT10DN-3PNDDTO	¥388,000	¥1,600	¥1,242
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10DN-5PNARTO	¥460,000	GUFT10DN-4PNARTO	¥393,000	GUFT10DN-3PNARTO	¥327,000	¥1,133	¥883
OSレスモデル										GUAT10DN-5PNARTO	¥460,000	GUAT10DN-4PNARTO	¥393,000	GUAT10DN-3PNARTO	¥327,000	¥1,142	¥883
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10DN-5PNBRTO	¥515,000	GUFT10DN-4PNBRTO	¥448,000	GUFT10DN-3PNBRTO	¥382,000	¥1,550	¥1,208
OSレスモデル										GUAT10DN-5PNBRTO	¥515,000	GUAT10DN-4PNBRTO	¥448,000	GUAT10DN-3PNBRTO	¥382,000	¥1,558	¥1,208
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-5PNCRTO	¥490,000	GUFT10DN-4PNCRTO	¥423,000	GUFT10DN-3PNCRTO	¥357,000			¥1,358	¥1,058						
OSレスモデル		GUAT10DN-5PNCRTO	¥490,000	GUAT10DN-4PNCRTO	¥423,000	GUAT10DN-3PNCRTO	¥357,000			¥1,367	¥1,058						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-5PNDRTO	¥523,000	GUFT10DN-4PNDRTO	¥456,000	GUFT10DN-3PNDRTO	¥390,000		¥1,608	¥1,250						
OSレスモデル			GUAT10DN-5PNDRTO	¥523,000	GUAT10DN-4PNDRTO	¥456,000	GUAT10DN-3PNDRTO	¥390,000		¥1,617	¥1,258						

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>


- ・ディスプレイ装置
- ・スイッチングHUB
- ・外付け装置
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-RW:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-LCNADRO	¥871,000	GUFT10DN-KCNADRO	¥768,000	GUFT10DN-JCNADRO	¥622,000	¥1,433	¥1,117		
OSレスモデル								GUAT10DN-LCNADRO	¥871,000	GUAT10DN-KCNADRO	¥768,000	GUAT10DN-JCNADRO	¥622,000	¥1,442	¥1,117		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-LCNBDR0	¥926,000	GUFT10DN-KCNBDR0	¥823,000	GUFT10DN-JCNBDR0	¥677,000	¥1,850	¥1,433	
OSレスモデル									GUAT10DN-LCNBDR0	¥926,000	GUAT10DN-KCNBDR0	¥823,000	GUAT10DN-JCNBDR0	¥677,000	¥1,858	¥1,442	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-LCNCDR0	¥901,000	GUFT10DN-KCNCDR0	¥798,000	GUFT10DN-JCNCDR0	¥652,000	¥1,658	¥1,292
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNCDR0	¥901,000	GUAT10DN-KCNCDR0	¥798,000	GUAT10DN-JCNCDR0	¥652,000	¥1,667	¥1,292
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キャッシュアップ機能付き						GUFT10DN-LCNDDR0	¥934,000	GUFT10DN-KCNDDR0	¥831,000	GUFT10DN-JCNDDR0	¥685,000	¥1,908	¥1,483
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNDDR0	¥934,000	GUAT10DN-KCNDDR0	¥831,000	GUAT10DN-JCNDDR0	¥685,000	¥1,917	¥1,492
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10DN-LCNARRO	¥873,000	GUFT10DN-KCNARRO	¥770,000	GUFT10DN-JCNARRO	¥624,000	¥1,450	¥1,125
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNARRO	¥873,000	GUAT10DN-KCNARRO	¥770,000	GUAT10DN-JCNARRO	¥624,000	¥1,458	¥1,133
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10DN-LCNBRRO	¥928,000	GUFT10DN-KCNBRRO	¥825,000	GUFT10DN-JCNBRRO	¥679,000	¥1,867	¥1,450
OSレスモデル										GUAT10DN-LCNBRRO	¥928,000	GUAT10DN-KCNBRRO	¥825,000	GUAT10DN-JCNBRRO	¥679,000	¥1,875	¥1,458
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-LCNCRR0	¥903,000	GUFT10DN-KCNCRR0	¥800,000	GUFT10DN-JCNCRR0	¥654,000			¥1,675	¥1,300						
OSレスモデル		GUAT10DN-LCNCRR0	¥903,000	GUAT10DN-KCNCRR0	¥800,000	GUAT10DN-JCNCRR0	¥654,000			¥1,683	¥1,308						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キャッシュアップ機能付き	GUFT10DN-LCNDRR0	¥936,000	GUFT10DN-KCNDRR0	¥833,000	GUFT10DN-JCNDRR0	¥687,000		¥1,925	¥1,492						
OSレスモデル			GUAT10DN-LCNDRR0	¥936,000	GUAT10DN-KCNDRR0	¥833,000	GUAT10DN-JCNDRR0	¥687,000		¥1,933	¥1,500						



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルII			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-DCNADRO	¥772,000	GUFT10DN-CCNADRO	¥680,000	GUFT10DN-BCNADRO	¥599,000	¥1,433	¥1,117		
OSレスモデル								GUAT10DN-DCNADRO	¥772,000	GUAT10DN-CCNADRO	¥680,000	GUAT10DN-BCNADRO	¥599,000	¥1,442	¥1,117		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-DCNBDR0	¥827,000	GUFT10DN-CCNBDR0	¥735,000	GUFT10DN-BCNBDR0	¥654,000	¥1,850	¥1,433	
OSレスモデル									GUAT10DN-DCNBDR0	¥827,000	GUAT10DN-CCNBDR0	¥735,000	GUAT10DN-BCNBDR0	¥654,000	¥1,858	¥1,442	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10DN-DCNCDR0	¥802,000	GUFT10DN-CCNCDR0	¥710,000	GUFT10DN-BCNCDR0	¥629,000	¥1,658	¥1,292
OSレスモデル										GUAT10DN-DCNCDR0	¥802,000	GUAT10DN-CCNCDR0	¥710,000	GUAT10DN-BCNCDR0	¥629,000	¥1,667	¥1,292
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き						GUFT10DN-DCNDR0	¥835,000	GUFT10DN-CCNDR0	¥743,000	GUFT10DN-BCNDR0	¥662,000	¥1,908	¥1,483
OSレスモデル										GUAT10DN-DCNDR0	¥835,000	GUAT10DN-CCNDR0	¥743,000	GUAT10DN-BCNDR0	¥662,000	¥1,917	¥1,492
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ		GUFT10DN-DCNARRO	¥774,000	GUFT10DN-CCNARRO	¥682,000	GUFT10DN-BCNARRO	¥601,000	¥1,450	¥1,125
OSレスモデル										GUAT10DN-DCNARRO	¥774,000	GUAT10DN-CCNARRO	¥682,000	GUAT10DN-BCNARRO	¥601,000	¥1,458	¥1,133
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									26キャッシュ	GUFT10DN-DCNBRRO	¥829,000	GUFT10DN-CCNBRRO	¥737,000	GUFT10DN-BCNBRRO	¥656,000	¥1,867	¥1,450
OSレスモデル										GUAT10DN-DCNBRRO	¥829,000	GUAT10DN-CCNBRRO	¥737,000	GUAT10DN-BCNBRRO	¥656,000	¥1,875	¥1,458
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10DN-DCNCRRO	¥804,000	GUFT10DN-CCNCRRO	¥712,000	GUFT10DN-BCNCRRO	¥631,000			¥1,675	¥1,300						
OSレスモデル		GUAT10DN-DCNCRRO	¥804,000	GUAT10DN-CCNCRRO	¥712,000	GUAT10DN-BCNCRRO	¥631,000			¥1,683	¥1,308						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10DN-DCNDRRO	¥837,000	GUFT10DN-CCNDRRO	¥745,000	GUFT10DN-BCNDRRO	¥664,000		¥1,925	¥1,492						
OSレスモデル			GUAT10DN-DCNDRRO	¥837,000	GUAT10DN-CCNDRRO	¥745,000	GUAT10DN-BCNDRRO	¥664,000		¥1,933	¥1,500						


<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	おまかせ安心モデル						1年無償保証		保守料 (月額、税別)					
							5年		4年		3年		セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
							セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)								
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM DVD-RAM (録込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-DANADRO	¥566,000	GUFT10DN-CANADRO	¥511,000	GUFT10DN-BANADRO	¥453,000	GUFT10DN-1TNADRO	¥214,000	¥1,433	¥1,117			
OSレスモデル								GUAT10DN-DANADRO	¥566,000	GUAT10DN-CANADRO	¥511,000	GUAT10DN-BANADRO	¥453,000	GUAT10DN-1TNADRO	¥214,000	¥1,442	¥1,117			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-DANBDR0	¥621,000	GUFT10DN-CANBDR0	¥566,000	GUFT10DN-BANBDR0	¥508,000	GUFT10DN-1TNBDR0	¥269,000	¥1,850	¥1,433		
OSレスモデル									GUAT10DN-DANBDR0	¥621,000	GUAT10DN-CANBDR0	¥566,000	GUAT10DN-BANBDR0	¥508,000	GUAT10DN-1TNBDR0	¥269,000	¥1,858	¥1,442		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10DN-DANCDRO	¥596,000	GUFT10DN-CANCDRO	¥541,000	GUFT10DN-BANCDRO	¥483,000	GUFT10DN-1TNCRO	¥244,000	¥1,658	¥1,292		
OSレスモデル									GUAT10DN-DANCDRO	¥596,000	GUAT10DN-CANCDRO	¥541,000	GUAT10DN-BANCDRO	¥483,000	GUAT10DN-1TNCRO	¥244,000	¥1,667	¥1,292		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き				GUFT10DN-DANDRRO	¥629,000	GUFT10DN-CANDRRO	¥574,000	GUFT10DN-BANDRRO	¥516,000	GUFT10DN-1TNDRRO	¥277,000	¥1,908	¥1,483			
OSレスモデル								GUAT10DN-DANDRRO	¥629,000	GUAT10DN-CANDRRO	¥574,000	GUAT10DN-BANDRRO	¥516,000	GUAT10DN-1TNDRRO	¥277,000	¥1,917	¥1,492			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ				GUFT10DN-DANARRO	¥568,000	GUFT10DN-CANARRO	¥513,000	GUFT10DN-BANARRO	¥455,000	GUFT10DN-1TNARRO	¥216,000	¥1,450	¥1,125			
OSレスモデル								GUAT10DN-DANARRO	¥568,000	GUAT10DN-CANARRO	¥513,000	GUAT10DN-BANARRO	¥455,000	GUAT10DN-1TNARRO	¥216,000	¥1,458	¥1,133			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ				GUFT10DN-DANBRRO	¥623,000	GUFT10DN-CANBRRO	¥568,000	GUFT10DN-BANBRRO	¥510,000	GUFT10DN-1TNBRRO	¥271,000	¥1,867	¥1,450			
OSレスモデル								GUAT10DN-DANBRRO	¥623,000	GUAT10DN-CANBRRO	¥568,000	GUAT10DN-BANBRRO	¥510,000	GUAT10DN-1TNBRRO	¥271,000	¥1,875	¥1,458			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き				GUFT10DN-DANCRRO	¥598,000	GUFT10DN-CANCRRO	¥543,000	GUFT10DN-BANCRRO	¥485,000	GUFT10DN-1TNCRR0	¥246,000	¥1,675	¥1,300			
OSレスモデル								GUAT10DN-DANCRRO	¥598,000	GUAT10DN-CANCRRO	¥543,000	GUAT10DN-BANCRRO	¥485,000	GUAT10DN-1TNCRR0	¥246,000	¥1,683	¥1,308			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き				GUFT10DN-DANDRR0	¥631,000	GUFT10DN-CANDRR0	¥576,000	GUFT10DN-BANDRR0	¥518,000	GUFT10DN-1TNDRR0	¥279,000	¥1,925	¥1,492			
OSレスモデル								GUAT10DN-DANDRR0	¥631,000	GUAT10DN-CANDRR0	¥576,000	GUAT10DN-BANDRR0	¥518,000	GUAT10DN-1TNDRR0	¥279,000	¥1,933	¥1,500			

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 ラックモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)						
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)				
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 型2	選択 型3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 型4	内蔵DVD-ROM (DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10DN-5PNADRO	¥500,000	GUFT10DN-4PNADRO	¥433,000	GUFT10DN-3PNADRO	¥367,000	¥1,433	¥1,117		
OSレスモデル								GUAT10DN-5PNADRO	¥500,000	GUAT10DN-4PNADRO	¥433,000	GUAT10DN-3PNADRO	¥367,000	¥1,442	¥1,117		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-5PNBDR0	¥555,000	GUFT10DN-4PNBDR0	¥488,000	GUFT10DN-3PNBDR0	¥422,000	¥1,850	¥1,433	
OSレスモデル									GUAT10DN-5PNBDR0	¥555,000	GUAT10DN-4PNBDR0	¥488,000	GUAT10DN-3PNBDR0	¥422,000	¥1,858	¥1,442	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10DN-5PNCDR0	¥530,000	GUFT10DN-4PNCDR0	¥463,000	GUFT10DN-3PNCDR0	¥397,000	¥1,658	¥1,292
OSレスモデル										GUAT10DN-5PNCDR0	¥530,000	GUAT10DN-4PNCDR0	¥463,000	GUAT10DN-3PNCDR0	¥397,000	¥1,667	¥1,292
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10DN-5PNDDR0					¥563,000	GUFT10DN-4PNDDR0	¥496,000	GUFT10DN-3PNDDR0	¥430,000	¥1,908	¥1,483	
OSレスモデル					GUAT10DN-5PNDDR0					¥563,000	GUAT10DN-4PNDDR0	¥496,000	GUAT10DN-3PNDDR0	¥430,000	¥1,917	¥1,492	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1					16キャッシュ			GUFT10DN-5PNARR0		¥502,000	GUFT10DN-4PNARR0	¥435,000	GUFT10DN-3PNARR0	¥369,000	¥1,450	¥1,125	
OSレスモデル								GUAT10DN-5PNARR0		¥502,000	GUAT10DN-4PNARR0	¥435,000	GUAT10DN-3PNARR0	¥369,000	¥1,458	¥1,133	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								26キャッシュ	GUFT10DN-5PNBRR0	¥557,000	GUFT10DN-4PNBRR0	¥490,000	GUFT10DN-3PNBRR0	¥424,000	¥1,867	¥1,450	
OSレスモデル									GUAT10DN-5PNBRR0	¥557,000	GUAT10DN-4PNBRR0	¥490,000	GUAT10DN-3PNBRR0	¥424,000	¥1,875	¥1,458	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き		GUFT10DN-5PNCRR0			¥532,000	GUFT10DN-4PNCRR0	¥465,000	GUFT10DN-3PNCRR0	¥399,000	¥1,675	¥1,300		
OSレスモデル						GUAT10DN-5PNCRR0			¥532,000	GUAT10DN-4PNCRR0	¥465,000	GUAT10DN-3PNCRR0	¥399,000	¥1,683	¥1,308		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1					26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き	GUFT10DN-5PNDRRO			¥565,000	GUFT10DN-4PNDRRO	¥498,000	GUFT10DN-3PNDRRO	¥432,000	¥1,925	¥1,492		
OSレスモデル						GUAT10DN-5PNDRRO			¥565,000	GUAT10DN-4PNDRRO	¥498,000	GUAT10DN-3PNDRRO	¥432,000	¥1,933	¥1,500		

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品、
・無停電電源装置<ラックタイプ>

(5) HA8000/TS10 FN [RAID(3.5型)]

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	SW RAID	選択*5	内蔵DVD-ROM + 内蔵DVD-RAM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速 DVD-RAM:5倍速/DVD-ROM:8倍速 /CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-LCNSDST0	¥765,000	GUFT10FN-KCNSDST0	¥662,000	GUFT10FN-JCNSDST0	¥516,000	¥633	¥492
OSレスモデル								GUAT10FN-LCNSDST0	¥765,000	GUAT10FN-KCNSDST0	¥662,000	GUAT10FN-JCNSDST0	¥516,000	¥642	¥500
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-LCNSDST0	¥764,000	GUFT10FN-KCNSDST0	¥661,000	GUFT10FN-JCNSDST0	¥515,000	¥633
OSレスモデル				GUAT10FN-LCNSDST0					¥764,000	GUAT10FN-KCNSDST0	¥661,000	GUAT10FN-JCNSDST0	¥515,000	¥642	¥500
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1				SW RAID					GUFT10FN-LCNSRST0	¥767,000	GUAT10FN-KCNSRST0	¥664,000	GUFT10FN-JCNSRST0	¥518,000	¥650
OSレスモデル								GUAT10FN-LCNSRST0	¥767,000	GUAT10FN-KCNSRST0	¥664,000	GUAT10FN-JCNSRST0	¥518,000	¥658	¥508
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	ディスク	GUFT10FN-LCNSRST0	¥766,000		GUFT10FN-KCNSRST0	¥663,000	GUFT10FN-JCNSRST0	¥517,000	¥650	¥508					
OSレスモデル		GUAT10FN-LCNSRST0	¥766,000	GUAT10FN-KCNSRST0	¥663,000	GUAT10FN-JCNSRST0	¥517,000	¥658	¥508						

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	SW RAID	選択*5	内蔵DVD-ROM + 内蔵DVD-RAM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速 DVD-RAM:5倍速/DVD-ROM:8倍速 /CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-DCNSDST0	¥666,000	GUFT10FN-CCNSDST0	¥574,000	GUFT10FN-BCNSDST0	¥493,000	¥633	¥492
OSレスモデル								GUAT10FN-DCNSDST0	¥666,000	GUAT10FN-CCNSDST0	¥574,000	GUAT10FN-BCNSDST0	¥493,000	¥642	¥500
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-DCNSDST0	¥665,000	GUFT10FN-CCNSDST0	¥573,000	GUFT10FN-BCNSDST0	¥492,000	¥633
OSレスモデル				GUAT10FN-DCNSDST0					¥665,000	GUAT10FN-CCNSDST0	¥573,000	GUAT10FN-BCNSDST0	¥492,000	¥642	¥500
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1				SW RAID					GUFT10FN-DCNSRST0	¥668,000	GUFT10FN-CCNSRST0	¥576,000	GUFT10FN-BCNSRST0	¥495,000	¥650
OSレスモデル								GUAT10FN-DCNSRST0	¥668,000	GUAT10FN-CCNSRST0	¥576,000	GUAT10FN-BCNSRST0	¥495,000	¥658	¥508
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	ディスク	GUFT10FN-DCNSRST0	¥667,000		GUFT10FN-CCNSRST0	¥575,000	GUFT10FN-BCNSRST0	¥494,000	¥650	¥508					
OSレスモデル		GUAT10FN-DCNSRST0	¥667,000	GUAT10FN-CCNSRST0	¥575,000	GUAT10FN-BCNSRST0	¥494,000	¥658	¥508						

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品、
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル			1年無償保証		保守料 (月額、税別)				
								5年	4年	3年							
								セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理				
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T2 (RJ-45)	SW RAID	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM: 8倍速 DVD-RAM: 5倍速/DVD-ROM: 8倍速 /CD-ROM: 24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-DANSDTO	¥460,000	GUFT10FN-CANSDTO	¥405,000	GUFT10FN-BANSDTO	¥347,000	GUFT10FN-1TNSDTO	¥108,000	¥633	¥492
OSレスモデル								GUAT10FN-DANSDTO	¥460,000	GUAT10FN-CANSDTO	¥405,000	GUAT10FN-BANSDTO	¥347,000	GUAT10FN-1TNSDTO	¥108,000	¥642	¥500
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-DANNDTO	¥459,000	GUFT10FN-CANNDTO	¥404,000	GUFT10FN-BANNDTO	¥346,000	GUFT10FN-1TNNDTO	¥107,000	¥633
OSレスモデル				GUAT10FN-DANNDTO					¥459,000	GUAT10FN-CANNDTO	¥404,000	GUAT10FN-BANNDTO	¥346,000	GUAT10FN-1TNNDTO	¥107,000	¥642	¥500
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1				SW RAID					GUFT10FN-DANSRTO	¥462,000	GUFT10FN-CANSRTO	¥407,000	GUFT10FN-BANSRTO	¥349,000	GUFT10FN-1TNSRTO	¥110,000	¥650
OSレスモデル								GUAT10FN-DANSRTO	¥462,000	GUAT10FN-CANSRTO	¥407,000	GUAT10FN-BANSRTO	¥349,000	GUAT10FN-1TNSRTO	¥110,000	¥658	¥508
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1	ディスク	GUFT10FN-DANNRTO	¥461,000		GUFT10FN-CANNRTO	¥406,000	GUFT10FN-BANNRTO	¥348,000	GUFT10FN-1TNNRTO	¥109,000	¥650	¥508					
OSレスモデル		GUAT10FN-DANNRTO	¥461,000	GUAT10FN-CANNRTO	¥406,000	GUAT10FN-BANNRTO	¥348,000	GUAT10FN-1TNNRTO	¥109,000	¥658	¥508						

システム装置 タワーモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)				
								5年	4年	3年					
								セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理			
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T2 (RJ-45)	SW RAID	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM: 8倍速 DVD-RAM: 5倍速/DVD-ROM: 8倍速 /CD-ROM: 24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-5PNSDTO	¥394,000	GUFT10FN-4PNSDTO	¥327,000	GUFT10FN-3PNSDTO	¥261,000	¥633	¥492
OSレスモデル								GUAT10FN-5PNSDTO	¥394,000	GUAT10FN-4PNSDTO	¥327,000	GUAT10FN-3PNSDTO	¥261,000	¥642	¥500
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-5PNNDTO	¥393,000	GUFT10FN-4PNNDTO	¥326,000	GUFT10FN-3PNNDTO	¥260,000	¥633
OSレスモデル				GUAT10FN-5PNNDTO					¥393,000	GUAT10FN-4PNNDTO	¥326,000	GUAT10FN-3PNNDTO	¥260,000	¥642	¥500
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1				SW RAID					GUFT10FN-5PNSRTO	¥396,000	GUFT10FN-4PNSRTO	¥329,000	GUFT10FN-3PNSRTO	¥263,000	¥650
OSレスモデル								GUAT10FN-5PNSRTO	¥396,000	GUAT10FN-4PNSRTO	¥329,000	GUAT10FN-3PNSRTO	¥263,000	¥658	¥508
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1	ディスク	GUFT10FN-5PNNRTO	¥395,000		GUFT10FN-4PNNRTO	¥328,000	GUFT10FN-3PNNRTO	¥262,000	¥650	¥508					
OSレスモデル		GUAT10FN-5PNNRTO	¥395,000	GUAT10FN-4PNNRTO	¥328,000	GUAT10FN-3PNNRTO	¥262,000	¥658	¥508						

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品、
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24			保守料 (月額、税別)											
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理							
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)									
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボード LAN 100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)	SW RAID	選択*4	内蔵DVD-ROM 8倍速 (該当モデルのみ) /CD-ROM (24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-LCNSDR0	¥807,000	GUFT10FN-KCNSDR0	¥704,000	GUFT10FN-JCNSDR0	¥558,000	¥950	¥742							
OSレスモデル								GUAT10FN-LCNSDR0	¥807,000	GUAT10FN-KCNSDR0	¥704,000	GUAT10FN-JCNSDR0	¥558,000	¥958	¥742							
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-LCNDR0	¥806,000	GUFT10FN-KCNDR0	¥703,000	GUFT10FN-JCNDR0	¥557,000	¥950	¥742						
OSレスモデル									GUAT10FN-LCNDR0	¥806,000	GUAT10FN-KCNDR0	¥703,000	GUAT10FN-JCNDR0	¥557,000	¥958	¥742						
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1				SW RAID				選択*3	オンボード LAN 100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)	SW RAID	選択*4	内蔵DVD-RAM 5倍速 (該当モデルのみ) DVD-RAM 5倍速/DVD-ROM 8倍速 (CD-ROM 24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-LCNSRRO	¥809,000	GUFT10FN-KCNSRRO	¥706,000	GUFT10FN-JCNSRRO	¥560,000	¥967	¥750	
OSレスモデル														GUAT10FN-LCNSRRO	¥809,000	GUAT10FN-KCNSRRO	¥706,000	GUAT10FN-JCNSRRO	¥560,000	¥975	¥758	
Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1														ディスク	GUFT10FN-LCNNRRO	¥808,000	GUFT10FN-KCNNRRO	¥705,000	GUFT10FN-JCNNRRO	¥559,000	¥967	¥750
OSレスモデル															GUAT10FN-LCNNRRO	¥808,000	GUAT10FN-KCNNRRO	¥705,000	GUAT10FN-JCNNRRO	¥559,000	¥975	¥758




システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料 (月額、税別)				
								5年	4年	3年	維持保守	出張修理			
								セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)					
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T2 (RJ-45)	SW RAID	選択*5	内蔵DVD-ROM 5倍速、 内蔵DVD-RW 8倍速 (税込込み) DVD-ROM:24倍速 /CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-DCNSDRO	¥708,000	GUFT10FN-CCNSDRO	¥616,000	GUFT10FN-BCNSDRO	¥535,000	¥950	¥742
OSレスモデル								GUAT10FN-DCNSDRO	¥708,000	GUAT10FN-CCNSDRO	¥616,000	GUAT10FN-BCNSDRO	¥535,000	¥958	¥742
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-DCNNDRO	¥707,000	GUFT10FN-CCNNDRO	¥615,000	GUFT10FN-BCNNDRO	¥534,000	¥950
OSレスモデル				GUAT10FN-DCNNDRO					¥707,000	GUAT10FN-CCNNDRO	¥615,000	GUAT10FN-BCNNDRO	¥534,000	¥958	¥742
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				SW RAID					GUFT10FN-DCNSRRO	¥710,000	GUFT10FN-CCNSRRO	¥618,000	GUFT10FN-BCNSRRO	¥537,000	¥967
OSレスモデル								GUAT10FN-DCNSRRO	¥710,000	GUAT10FN-CCNSRRO	¥618,000	GUAT10FN-BCNSRRO	¥537,000	¥975	¥758
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	ディスク	GUFT10FN-DCNNRRO	¥709,000		GUFT10FN-CCNNRRO	¥617,000	GUFT10FN-BCNNRRO	¥536,000	¥967	¥750					
OSレスモデル		GUAT10FN-DCNNRRO	¥709,000	GUAT10FN-CCNNRRO	¥617,000	GUAT10FN-BCNNRRO	¥536,000	¥975	¥758						

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル			1年無償保証		保守料 (月額、税別)				
								5年	4年	3年	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理			
								セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)							
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T2 (RJ-45)	SW RAID	選択*5	内蔵DVD-ROM 5倍速、 内蔵DVD-RW 8倍速 (税込込み) DVD-ROM:24倍速 /CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT10FN-DANSDRO	¥502,000	GUFT10FN-CANSDRO	¥447,000	GUFT10FN-BANSDRO	¥389,000	GUFT10FN-1TNSDRO	¥150,000	¥950	¥742
OSレスモデル								GUAT10FN-DANSDRO	¥502,000	GUAT10FN-CANSDRO	¥447,000	GUAT10FN-BANSDRO	¥389,000	GUAT10FN-1TNSDRO	¥150,000	¥958	¥742
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-DANNDRD	¥501,000	GUFT10FN-CANNDRD	¥446,000	GUFT10FN-BANNDRD	¥388,000	GUFT10FN-1TNNDRO	¥149,000	¥950
OSレスモデル				GUAT10FN-DANNDRD					¥501,000	GUAT10FN-CANNDRD	¥446,000	GUAT10FN-BANNDRD	¥388,000	GUAT10FN-1TNNDRO	¥149,000	¥958	¥742
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				SW RAID					GUFT10FN-DANSRRO	¥504,000	GUFT10FN-CANSRRO	¥449,000	GUFT10FN-BANSRRO	¥391,000	GUFT10FN-1TNSRRO	¥152,000	¥967
OSレスモデル								GUAT10FN-DANSRRO	¥504,000	GUAT10FN-CANSRRO	¥449,000	GUAT10FN-BANSRRO	¥391,000	GUAT10FN-1TNSRRO	¥152,000	¥975	¥758
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	ディスク	GUFT10FN-DANNRRO	¥503,000		GUFT10FN-CANNRRO	¥448,000	GUFT10FN-BANNRRO	¥390,000	GUFT10FN-1TNNRRO	¥151,000	¥967	¥750					
OSレスモデル		GUAT10FN-DANNRRO	¥503,000	GUAT10FN-CANNRRO	¥448,000	GUAT10FN-BANNRRO	¥390,000	GUAT10FN-1TNNRRO	¥151,000	¥975	¥758						



システム装置 ラックモデル [標準モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルⅡ			保守料 (月額、税別)							
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)					
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボード LAN 100BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45)	SW RAID	選択*4	内蔵DVD-ROM 8倍速 (含まみ速) / DVD-RAM 8倍速 (含まみ速) / DVD-ROM 24倍速 (含まみ速) / CD-ROM 24倍速	標準搭載	GUFT10FN-5PNSDR0	¥436,000	GUFT10FN-4PNSDR0	¥369,000	GUFT10FN-3PNSDR0	¥303,000	¥950	¥742			
OSレスモデル								GUAT10FN-5PNSDR0	¥436,000	GUAT10FN-4PNSDR0	¥369,000	GUAT10FN-3PNSDR0	¥303,000	¥958	¥742			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								ディスク	GUFT10FN-5PNNDR0	¥435,000	GUFT10FN-4PNNDR0	¥368,000	GUFT10FN-3PNNDR0	¥302,000	¥950	¥742		
OSレスモデル									GUAT10FN-5PNNDR0	¥435,000	GUAT10FN-4PNNDR0	¥368,000	GUAT10FN-3PNNDR0	¥302,000	¥958	¥742		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				ディスク				ディスク	ディスク	SW RAID	GUFT10FN-5PNSRR0	¥438,000	GUFT10FN-4PNSRR0	¥371,000	GUFT10FN-3PNSRR0	¥305,000	¥967	¥750
OSレスモデル										GUAT10FN-5PNSRR0	¥438,000	GUAT10FN-4PNSRR0	¥371,000	GUAT10FN-3PNSRR0	¥305,000	¥975	¥758	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1										GUFT10FN-5PNNRR0	¥437,000	GUFT10FN-4PNNRR0	¥370,000	GUFT10FN-3PNNRR0	¥304,000	¥967	¥750	
OSレスモデル										GUAT10FN-5PNNRR0	¥437,000	GUAT10FN-4PNNRR0	¥370,000	GUAT10FN-3PNNRR0	¥304,000	¥975	¥758	

<システム装置および内蔵オプション編>



(6) HA8000/NS10 AN [RAID(2.5型)]


システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイストールモデル	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度/DVD-RAM:8倍速 /CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUNT10AN-LCNADTM	¥1,008,000	GUNT10AN-KCNADTM	¥905,000	GUNT10AN-JCNADTM	¥759,000	¥1,633	¥1,267
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-LCNBDTM	¥1,063,000	GUNT10AN-KCNBDTM	¥960,000	GUNT10AN-JCNBDTM	¥814,000	¥2,050	¥1,592
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-LCNCDDTM	¥1,038,000	GUNT10AN-KCNCDDTM	¥935,000	GUNT10AN-JCNCDDTM	¥789,000	¥1,858	¥1,442
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-LCNDDTM	¥1,071,000	GUNT10AN-KCNDDTM	¥968,000	GUNT10AN-JCNDDTM	¥822,000	¥2,108	¥1,642
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-LCNARTM	¥1,010,000	GUNT10AN-KCNARTM	¥907,000	GUNT10AN-JCNARTM	¥761,000	¥1,650	¥1,283
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-LCNBRTM	¥1,065,000	GUNT10AN-KCNBRTM	¥962,000	GUNT10AN-JCNBRTM	¥816,000	¥2,067	¥1,608
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-LCNCRTM	¥1,040,000	GUNT10AN-KCNCRTM	¥937,000	GUNT10AN-JCNCRTM	¥791,000	¥1,875	¥1,458
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-LCNDRTM	¥1,073,000	GUNT10AN-KCNDRTM	¥970,000	GUNT10AN-JCNDRTM	¥824,000	¥2,125	¥1,650

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイストールモデル	選択 *2	選択 *3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度/DVD-RAM:5倍速 /CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUNT10AN-DCNADTM	¥909,000	GUNT10AN-CCNADTM	¥817,000	GUNT10AN-BCNADTM	¥736,000	¥1,633	¥1,267
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DCNBDM	¥964,000	GUNT10AN-CCNBDM	¥872,000	GUNT10AN-BCNBDM	¥791,000	¥2,050	¥1,592
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-DCNCDDTM	¥939,000	GUNT10AN-CCNCDDTM	¥847,000	GUNT10AN-BCNCDDTM	¥766,000	¥1,858	¥1,442
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-DCNDDTM	¥972,000	GUNT10AN-CCNDDTM	¥880,000	GUNT10AN-BCNDDTM	¥799,000	¥2,108	¥1,642
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-DCNARTM	¥911,000	GUNT10AN-CCNARTM	¥819,000	GUNT10AN-BCNARTM	¥738,000	¥1,650	¥1,283
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DCNBRTM	¥966,000	GUNT10AN-CCNBRTM	¥874,000	GUNT10AN-BCNBRTM	¥793,000	¥2,067	¥1,608
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-DCNCRTM	¥941,000	GUNT10AN-CCNCRTM	¥849,000	GUNT10AN-BCNCRTM	¥768,000	¥1,875	¥1,458
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き				GUNT10AN-DCNDRTM	¥974,000	GUNT10AN-CCNDRTM	¥882,000	GUNT10AN-BCNDRTM	¥801,000	¥2,125	¥1,650

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイストールモデル	選択 *2	選択 *3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM 8倍速 (書き込み速度/DVD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速/DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10AN-DANADTM	¥703,000	GUNT10AN-CANADTM	¥648,000	GUNT10AN-BANADTM	¥590,000	GUNT10AN-1TNADTM	¥351,000	¥1,633	¥1,267
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DANBDTM	¥758,000	GUNT10AN-CANBDTM	¥703,000	GUNT10AN-BANBDTM	¥645,000	GUNT10AN-1TNBDTM	¥406,000	¥2,050	¥1,592
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-DANCNTM	¥733,000	GUNT10AN-CANCNTM	¥678,000	GUNT10AN-BANCNTM	¥620,000	GUNT10AN-1TNCNTM	¥381,000	¥1,858	¥1,442
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-DANDDTM	¥766,000	GUNT10AN-CANDDTM	¥711,000	GUNT10AN-BANDDTM	¥653,000	GUNT10AN-1TNDDTM	¥414,000	¥2,108	¥1,642
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-DANARTM	¥705,000	GUNT10AN-CANARTM	¥650,000	GUNT10AN-BANARTM	¥592,000	GUNT10AN-1TNARTM	¥353,000	¥1,650	¥1,283
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DANBRTM	¥760,000	GUNT10AN-CANBRTM	¥705,000	GUNT10AN-BANBRTM	¥647,000	GUNT10AN-1TNBRTM	¥408,000	¥2,067	¥1,608
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-DANCRTM	¥735,000	GUNT10AN-CANCRTM	¥680,000	GUNT10AN-BANCRTM	¥622,000	GUNT10AN-1TNCRTM	¥383,000	¥1,875	¥1,458
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-DANDRTM	¥768,000	GUNT10AN-CANDRTM	¥713,000	GUNT10AN-BANDRTM	¥655,000	GUNT10AN-1TNDRTM	¥416,000	¥2,125	¥1,650

システム装置 タワーモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイストールモデル	選択 *2	選択 *3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 *4	内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM 8倍速 (書き込み速度/DVD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速/DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10AN-5PNADTM	¥670,000	GUNT10AN-4PNADTM	¥595,000	GUNT10AN-3PNADTM	¥521,000	¥1,633	¥1,267
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-5PNBDTM	¥725,000	GUNT10AN-4PNBDTM	¥650,000	GUNT10AN-3PNBDTM	¥576,000	¥2,050	¥1,592
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-5PNCNTM	¥700,000	GUNT10AN-4PNCNTM	¥625,000	GUNT10AN-3PNCNTM	¥551,000	¥1,858	¥1,442
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-5PNDDTM	¥733,000	GUNT10AN-4PNDDTM	¥658,000	GUNT10AN-3PNDDTM	¥584,000	¥2,108	¥1,642
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-5PNARTM	¥672,000	GUNT10AN-4PNARTM	¥597,000	GUNT10AN-3PNARTM	¥523,000	¥1,650	¥1,283
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-5PNBRTM	¥727,000	GUNT10AN-4PNBRTM	¥652,000	GUNT10AN-3PNBRTM	¥578,000	¥2,067	¥1,608
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-5PNCRTM	¥702,000	GUNT10AN-4PNCRTM	¥627,000	GUNT10AN-3PNCRTM	¥553,000	¥1,875	¥1,458
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き				GUNT10AN-5PNDRTM	¥735,000	GUNT10AN-4PNDRTM	¥660,000	GUNT10AN-3PNDRTM	¥586,000	¥2,125	¥1,650

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (書き込み速度DVD-RAM:8倍速 / DVD-RAM:24倍速) / CPU-FROM:24倍速	標準搭載	GUNT10AN-LCNADRM	¥1,050,000	GUNT10AN-KCNADRM	¥947,000	GUNT10AN-JCNADRM	¥801,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-LCNBDRM	¥1,105,000	GUNT10AN-KCNBDRM	¥1,002,000	GUNT10AN-JCNBDRM	¥856,000	¥2,367	¥1,842
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-LCNCDRM	¥1,080,000	GUNT10AN-KCNCDRM	¥977,000	GUNT10AN-JCNCDRM	¥831,000	¥2,175	¥1,692
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-LCNDDRM	¥1,113,000	GUNT10AN-KCNDDRM	¥1,010,000	GUNT10AN-JCNDDRM	¥864,000	¥2,425	¥1,883
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-LCNARRM	¥1,052,000	GUNT10AN-KCNARRM	¥949,000	GUNT10AN-JCNARRM	¥803,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-LCNBRRM	¥1,107,000	GUNT10AN-KCNBRRM	¥1,004,000	GUNT10AN-JCNBRRM	¥858,000	¥2,383	¥1,850
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-LCNCRRM	¥1,082,000	GUNT10AN-KCNCRRM	¥979,000	GUNT10AN-JCNCRRM	¥833,000	¥2,192	¥1,700
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-LCNDRRM	¥1,115,000	GUNT10AN-KCNDRRM	¥1,012,000	GUNT10AN-JCNDRRM	¥866,000	¥2,442	¥1,900

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (書き込み速度DVD-RAM:8倍速 / DVD-RAM:24倍速) / CPU-FROM:24倍速	標準搭載	GUNT10AN-DCNADRM	¥951,000	GUNT10AN-CCNADRM	¥859,000	GUNT10AN-BCNADRM	¥778,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DCNBDRM	¥1,006,000	GUNT10AN-CCNBDRM	¥914,000	GUNT10AN-BCNBDRM	¥833,000	¥2,367	¥1,842
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-DCNCDRM	¥981,000	GUNT10AN-CCNCDRM	¥889,000	GUNT10AN-BCNCDRM	¥808,000	¥2,175	¥1,692
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-DCNDDRM	¥1,014,000	GUNT10AN-CCNDDRM	¥922,000	GUNT10AN-BCNDDRM	¥841,000	¥2,425	¥1,883
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-DCNARRM	¥953,000	GUNT10AN-CCNARRM	¥861,000	GUNT10AN-BCNARRM	¥780,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DCNBRRM	¥1,008,000	GUNT10AN-CCNBRRM	¥916,000	GUNT10AN-BCNBRRM	¥835,000	¥2,383	¥1,850
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-DCNCRRM	¥983,000	GUNT10AN-CCNCRRM	¥891,000	GUNT10AN-BCNCRRM	¥810,000	¥2,192	¥1,700
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10AN-DCNDRRM	¥1,016,000	GUNT10AN-CCNDRRM	¥924,000	GUNT10AN-BCNDRRM	¥843,000	¥2,442	¥1,900

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 ラックモデル【おまかせ安心モデル】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 8倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10AN-DANADRM	¥745,000	GUNT10AN-CANADRM	¥690,000	GUNT10AN-BANADRM	¥632,000	GUNT10AN-1TNADRM	¥393,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DANEDRM	¥800,000	GUNT10AN-CANEDRM	¥745,000	GUNT10AN-BANEDRM	¥687,000	GUNT10AN-1TNECRM	¥448,000	¥2,367	¥1,842
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-DANCDRM	¥775,000	GUNT10AN-CANCDRM	¥720,000	GUNT10AN-BANCDRM	¥662,000	GUNT10AN-1TNCADM	¥423,000	¥2,175	¥1,692
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-DANDDRM	¥808,000	GUNT10AN-CANDDRM	¥753,000	GUNT10AN-BANDDRM	¥695,000	GUNT10AN-1TNDADM	¥456,000	¥2,425	¥1,883
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-DANARRM	¥747,000	GUNT10AN-CANARRM	¥692,000	GUNT10AN-BANARRM	¥634,000	GUNT10AN-1TNARRM	¥395,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-DANBRRM	¥802,000	GUNT10AN-CANBRRM	¥747,000	GUNT10AN-BANBRRM	¥689,000	GUNT10AN-1TNBRRM	¥450,000	¥2,383	¥1,850
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-DANCRRM	¥777,000	GUNT10AN-CANCRRM	¥722,000	GUNT10AN-BANCRRM	¥664,000	GUNT10AN-1TNCRRM	¥425,000	¥2,192	¥1,700
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-DANDRRM	¥810,000	GUNT10AN-CANDRRM	¥755,000	GUNT10AN-BANDRRM	¥697,000	GUNT10AN-1TNDRRM	¥458,000	¥2,442	¥1,900

システム装置 ラックモデル【標準モデルII】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 8倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10AN-5PNADRM	¥712,000	GUNT10AN-4PNADRM	¥637,000	GUNT10AN-3PNADRM	¥563,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-5PNEDRM	¥767,000	GUNT10AN-4PNEDRM	¥692,000	GUNT10AN-3PNEDRM	¥618,000	¥2,367	¥1,842
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-5PNCADM	¥742,000	GUNT10AN-4PNCADM	¥667,000	GUNT10AN-3PNCADM	¥593,000	¥2,175	¥1,692
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-5PNDDRM	¥775,000	GUNT10AN-4PNDDRM	¥700,000	GUNT10AN-3PNDDRM	¥626,000	¥2,425	¥1,883
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ				GUNT10AN-5PNARRM	¥714,000	GUNT10AN-4PNARRM	¥639,000	GUNT10AN-3PNARRM	¥565,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ				GUNT10AN-5PNBRRM	¥769,000	GUNT10AN-4PNBRRM	¥694,000	GUNT10AN-3PNBRRM	¥620,000	¥2,383	¥1,850
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-5PNCRRM	¥744,000	GUNT10AN-4PNCRRM	¥669,000	GUNT10AN-3PNCRRM	¥595,000	¥2,192	¥1,700
Windows Storage Server OSブレイストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10AN-5PNDRRM	¥777,000	GUNT10AN-4PNDRRM	¥702,000	GUNT10AN-3PNDRRM	¥628,000	¥2,442	¥1,900

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置
- ・スウィッチングHUB
- ・外付け装置
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

(7) HA8000/NS10 BN [RAID(2.5型)]


システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 ※2	選択 ※3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 ※4	内蔵DVD-ROM (8倍速) 内蔵DVD-RAM (8倍速) (書き込み速度/DVD-RAM:8倍速 DVD-RAM:5倍速/DVD-ROM:8倍速)	標準搭載	GUNT10BN-LCNADTM	¥953,000	GUNT10BN-KCNADTM	¥850,000	GUNT10BN-JCNADTM	¥704,000	¥1,225	¥950
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-LCNBDTM	¥1,008,000	GUNT10BN-KCNBDTM	¥905,000	GUNT10BN-JCNBDTM	¥759,000	¥1,642	¥1,275
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-LCNCDTM	¥983,000	GUNT10BN-KCNCDTM	¥880,000	GUNT10BN-JCNCDTM	¥734,000	¥1,450	¥1,125
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-LCNDDTM	¥1,016,000	GUNT10BN-KCNDDTM	¥913,000	GUNT10BN-JCNDDTM	¥767,000	¥1,700	¥1,325
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10BN-LCNARTM	¥955,000	GUNT10BN-KCNARTM	¥852,000	GUNT10BN-JCNARTM	¥706,000	¥1,242	¥967
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-LCNBRTM	¥1,010,000	GUNT10BN-KCNBRTM	¥907,000	GUNT10BN-JCNBRTM	¥761,000	¥1,658	¥1,292
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-LCNCRTM	¥985,000	GUNT10BN-KCNCRTM	¥882,000	GUNT10BN-JCNCRTM	¥736,000	¥1,467	¥1,142
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-LCNDRTM	¥1,018,000	GUNT10BN-KCNDRTM	¥915,000	GUNT10BN-JCNDRTM	¥769,000	¥1,717	¥1,333

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 ※2	選択 ※3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 ※4	内蔵DVD-ROM (8倍速) 内蔵DVD-RAM (8倍速) (書き込み速度/DVD-RAM:8倍速 DVD-RAM:5倍速/DVD-ROM:8倍速)	標準搭載	GUNT10BN-DCNADTM	¥854,000	GUNT10BN-CCNADTM	¥762,000	GUNT10BN-BCNADTM	¥681,000	¥1,225	¥950
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-DCNBDTM	¥909,000	GUNT10BN-CCNBDTM	¥817,000	GUNT10BN-BCNBDTM	¥736,000	¥1,642	¥1,275
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-DCNCDTM	¥884,000	GUNT10BN-CCNCDTM	¥792,000	GUNT10BN-BCNCDTM	¥711,000	¥1,450	¥1,125
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-DCNDDTM	¥917,000	GUNT10BN-CCNDDTM	¥825,000	GUNT10BN-BCNDDTM	¥744,000	¥1,700	¥1,325
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10BN-DCNARTM	¥856,000	GUNT10BN-CCNARTM	¥764,000	GUNT10BN-BCNARTM	¥683,000	¥1,242	¥967
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-DCNBRTM	¥911,000	GUNT10BN-CCNBRTM	¥819,000	GUNT10BN-BCNBRTM	¥738,000	¥1,658	¥1,292
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-DCNCRTM	¥886,000	GUNT10BN-CCNCRTM	¥794,000	GUNT10BN-BCNCRTM	¥713,000	¥1,467	¥1,142
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10BN-DCNDRTM	¥919,000	GUNT10BN-CCNDRTM	¥827,000	GUNT10BN-BCNDRTM	¥746,000	¥1,717	¥1,333

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択*2	選択*3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準) 8倍速 (選込み速度 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10BN-DANADTM	¥648,000	GUNT10BN-CANADTM	¥593,000	GUNT10BN-BANADTM	¥535,000	GUNT10BN-1TNADTM	¥296,000	¥1,225	¥950
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-DANBDTM	¥703,000	GUNT10BN-CANBDTM	¥648,000	GUNT10BN-BANBDTM	¥590,000	GUNT10BN-1TNBDTM	¥351,000	¥1,642	¥1,275
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-DANCDDTM	¥678,000	GUNT10BN-CANCDDTM	¥623,000	GUNT10BN-BANCDDTM	¥565,000	GUNT10BN-1TNCDDTM	¥326,000	¥1,450	¥1,125
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-DANDDTM	¥711,000	GUNT10BN-CANDDTM	¥656,000	GUNT10BN-BANDDTM	¥598,000	GUNT10BN-1TNDDTM	¥359,000	¥1,700	¥1,325
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10BN-DANARTM	¥650,000	GUNT10BN-CANARTM	¥595,000	GUNT10BN-BANARTM	¥537,000	GUNT10BN-1TNARTM	¥298,000	¥1,242	¥967
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-DANBRTM	¥705,000	GUNT10BN-CANBRTM	¥650,000	GUNT10BN-BANBRTM	¥592,000	GUNT10BN-1TNBRTM	¥353,000	¥1,658	¥1,292
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-DANCRTM	¥680,000	GUNT10BN-CANCRTM	¥625,000	GUNT10BN-BANCRTM	¥567,000	GUNT10BN-1TNCRTM	¥328,000	¥1,467	¥1,142
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-DANDRTM	¥713,000	GUNT10BN-CANDRTM	¥658,000	GUNT10BN-BANDRTM	¥600,000	GUNT10BN-1TNDRTM	¥361,000	¥1,717	¥1,333

システム装置 タワーモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択*2	選択*3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準) 8倍速 (選込み速度 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10BN-5PNADTM	¥582,000	GUNT10BN-4PNADTM	¥515,000	GUNT10BN-3PNADTM	¥449,000	¥1,225	¥950
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-5PNBDTM	¥637,000	GUNT10BN-4PNBDTM	¥570,000	GUNT10BN-3PNBDTM	¥504,000	¥1,642	¥1,275
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-5PNCDDTM	¥612,000	GUNT10BN-4PNCDDTM	¥545,000	GUNT10BN-3PNCDDTM	¥479,000	¥1,450	¥1,125
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-5PNDDTM	¥645,000	GUNT10BN-4PNDDTM	¥578,000	GUNT10BN-3PNDDTM	¥512,000	¥1,700	¥1,325
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10BN-5PNARTM	¥584,000	GUNT10BN-4PNARTM	¥517,000	GUNT10BN-3PNARTM	¥451,000	¥1,242	¥967
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-5PNBRTM	¥639,000	GUNT10BN-4PNBRTM	¥572,000	GUNT10BN-3PNBRTM	¥506,000	¥1,658	¥1,292
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-5PNCRTM	¥614,000	GUNT10BN-4PNCRTM	¥547,000	GUNT10BN-3PNCRTM	¥481,000	¥1,467	¥1,142
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10BN-5PNDRTM	¥647,000	GUNT10BN-4PNDRTM	¥580,000	GUNT10BN-3PNDRTM	¥514,000	¥1,717	¥1,333

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択※2	選択※3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択※4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 (書き込み速度/DVD-ROM 24倍速) DVD-RAM 8倍速/DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10BN-LCNADRM	¥995,000	GUNT10BN-KCNADRM	¥892,000	GUNT10BN-JCNADRM	¥746,000	¥1,542	¥1,200
26キャッシュ				GUNT10BN-LCNBDRM				¥1,050,000	GUNT10BN-KCNBDRM	¥947,000	GUNT10BN-JCNBDRM	¥801,000	¥1,958	¥1,525	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-LCNCDRM				¥1,025,000	GUNT10BN-KCNCDRM	¥922,000	GUNT10BN-JCNCDRM	¥776,000	¥1,767	¥1,375	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-LCNDDRM				¥1,058,000	GUNT10BN-KCNDDRM	¥955,000	GUNT10BN-JCNDDRM	¥809,000	¥2,017	¥1,567	
16キャッシュ				GUNT10BN-LCNARRM				¥997,000	GUNT10BN-KCNARRM	¥894,000	GUNT10BN-JCNARRM	¥748,000	¥1,558	¥1,208	
26キャッシュ				GUNT10BN-LCNBRRM				¥1,052,000	GUNT10BN-KCNBRRM	¥949,000	GUNT10BN-JCNBRRM	¥803,000	¥1,975	¥1,533	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-LCNCRRM				¥1,027,000	GUNT10BN-KCNCRRM	¥924,000	GUNT10BN-JCNCRRM	¥778,000	¥1,783	¥1,383	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-LCNDRRM				¥1,060,000	GUNT10BN-KCNDRRM	¥957,000	GUNT10BN-JCNDRRM	¥811,000	¥2,033	¥1,583	

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択※2	選択※3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択※4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 (書き込み速度/DVD-ROM 24倍速) DVD-RAM 8倍速/DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10BN-DCNADRM	¥896,000	GUNT10BN-CCNADRM	¥804,000	GUNT10BN-BCNADRM	¥723,000	¥1,542	¥1,200
26キャッシュ				GUNT10BN-DCNBDRM				¥951,000	GUNT10BN-CCNBDRM	¥859,000	GUNT10BN-BCNBDRM	¥778,000	¥1,958	¥1,525	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-DCNCDRM				¥926,000	GUNT10BN-CCNCDRM	¥834,000	GUNT10BN-BCNCDRM	¥753,000	¥1,767	¥1,375	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-DCNDDRM				¥959,000	GUNT10BN-CCNDDRM	¥867,000	GUNT10BN-BCNDDRM	¥786,000	¥2,017	¥1,567	
16キャッシュ				GUNT10BN-DCNARRM				¥898,000	GUNT10BN-CCNARRM	¥806,000	GUNT10BN-BCNARRM	¥725,000	¥1,558	¥1,208	
26キャッシュ				GUNT10BN-DCNBRRM				¥953,000	GUNT10BN-CCNBRRM	¥861,000	GUNT10BN-BCNBRRM	¥780,000	¥1,975	¥1,533	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-DCNCRRM				¥928,000	GUNT10BN-CCNCRRM	¥836,000	GUNT10BN-BCNCRRM	¥755,000	¥1,783	¥1,383	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10BN-DCNDRM				¥961,000	GUNT10BN-CCNDRM	¥869,000	GUNT10BN-BCNDRM	¥788,000	¥2,033	¥1,583	

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準速度DVD-ROM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍	標準搭載	GUNT10BN-DANADRM	¥690,000	GUNT10BN-CANADRM	¥635,000	GUNT10BN-BANADRM	¥577,000	GUNT10BN-1TNADRM	¥338,000	¥1,542	¥1,200
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-DANEDRM	¥745,000	GUNT10BN-CANEDRM	¥690,000	GUNT10BN-BANEDRM	¥632,000	GUNT10BN-1TNEDRM	¥393,000	¥1,958	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-DANCDRM	¥720,000	GUNT10BN-CANCDRM	¥665,000	GUNT10BN-BANCDRM	¥607,000	GUNT10BN-1TNCDRM	¥368,000	¥1,767	¥1,375
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-DANDDRM	¥753,000	GUNT10BN-CANDDRM	¥698,000	GUNT10BN-BANDDRM	¥640,000	GUNT10BN-1TNDDRM	¥401,000	¥2,017	¥1,567
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10BN-DANARRM	¥692,000	GUNT10BN-CANARRM	¥637,000	GUNT10BN-BANARRM	¥579,000	GUNT10BN-1TNARRM	¥340,000	¥1,558	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-DANBRM	¥747,000	GUNT10BN-CANBRM	¥692,000	GUNT10BN-BANBRM	¥634,000	GUNT10BN-1TNBRM	¥395,000	¥1,975	¥1,533
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-DANCRRM	¥722,000	GUNT10BN-CANCRRM	¥667,000	GUNT10BN-BANCRRM	¥609,000	GUNT10BN-1TNCRRM	¥370,000	¥1,783	¥1,383
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-DANDRRM	¥755,000	GUNT10BN-CANDRRM	¥700,000	GUNT10BN-BANDRRM	¥642,000	GUNT10BN-1TNDRRM	¥403,000	¥2,033	¥1,583

システム装置 ラックモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準速度DVD-ROM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍	標準搭載	GUNT10BN-5PNADRM	¥624,000	GUNT10BN-4PNADRM	¥557,000	GUNT10BN-3PNADRM	¥491,000	¥1,542	¥1,200
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-5PNEDRM	¥679,000	GUNT10BN-4PNEDRM	¥612,000	GUNT10BN-3PNEDRM	¥546,000	¥1,958	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-5PNCDRM	¥654,000	GUNT10BN-4PNCDRM	¥587,000	GUNT10BN-3PNCDRM	¥521,000	¥1,767	¥1,375
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-5PNDDR	¥687,000	GUNT10BN-4PNDDR	¥620,000	GUNT10BN-3PNDDR	¥554,000	¥2,017	¥1,567
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10BN-5PNARRM	¥626,000	GUNT10BN-4PNARRM	¥559,000	GUNT10BN-3PNARRM	¥493,000	¥1,558	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10BN-5PNBRM	¥681,000	GUNT10BN-4PNBRM	¥614,000	GUNT10BN-3PNBRM	¥548,000	¥1,975	¥1,533
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-5PNCRRM	¥656,000	GUNT10BN-4PNCRRM	¥589,000	GUNT10BN-3PNCRRM	¥523,000	¥1,783	¥1,383
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き				GUNT10BN-5PNDRM	¥689,000	GUNT10BN-4PNDRM	¥622,000	GUNT10BN-3PNDRM	¥556,000	¥2,033	¥1,583

<システム装置および内蔵オプション編>



(8) HA8000/NS10 CN [RAID(3.5型)]


システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 ※2	選択 ※3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 ※4	内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速 (読込み速度DVD-RAM:5倍速) DVD-RAM:5倍速/DVD-ROM:8倍速)	標準搭載	GUNT10CN-LCNADTM	¥994,000	GUNT10CN-KCNADTM	¥891,000	GUNT10CN-JCNADTM	¥745,000	¥1,533	¥1,192
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-LCNBDTM	¥1,049,000	GUNT10CN-KCNBDTM	¥946,000	GUNT10CN-JCNBDTM	¥800,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-LCNCDTM	¥1,024,000	GUNT10CN-KCNCDTM	¥921,000	GUNT10CN-JCNCDTM	¥775,000	¥1,758	¥1,367
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-LCNDDTM	¥1,057,000	GUNT10CN-KCNDDTM	¥954,000	GUNT10CN-JCNDDTM	¥808,000	¥2,008	¥1,558
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10CN-LCNARTM	¥996,000	GUNT10CN-KCNARTM	¥893,000	GUNT10CN-JCNARTM	¥747,000	¥1,550	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-LCNBRTM	¥1,051,000	GUNT10CN-KCNBRTM	¥948,000	GUNT10CN-JCNBRTM	¥802,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-LCNCRTM	¥1,026,000	GUNT10CN-KCNCRTM	¥923,000	GUNT10CN-JCNCRTM	¥777,000	¥1,775	¥1,383
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-LCNDRTM	¥1,059,000	GUNT10CN-KCNDRTM	¥956,000	GUNT10CN-JCNDRTM	¥810,000	¥2,025	¥1,575

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 ※2	選択 ※3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 ※4	内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速 (読込み速度DVD-RAM:5倍速) DVD-RAM:5倍速/DVD-ROM:8倍速)	標準搭載	GUNT10CN-DCNADTM	¥895,000	GUNT10CN-CCNADTM	¥803,000	GUNT10CN-BCNADTM	¥722,000	¥1,533	¥1,192
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-DCNBDTM	¥950,000	GUNT10CN-CCNBDTM	¥858,000	GUNT10CN-BCNBDTM	¥777,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-DCNCDTM	¥925,000	GUNT10CN-CCNCDTM	¥833,000	GUNT10CN-BCNCDTM	¥752,000	¥1,758	¥1,367
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-DCNDDTM	¥958,000	GUNT10CN-CCNDDTM	¥866,000	GUNT10CN-BCNDDTM	¥785,000	¥2,008	¥1,558
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10CN-DCNARTM	¥897,000	GUNT10CN-CCNARTM	¥805,000	GUNT10CN-BCNARTM	¥724,000	¥1,550	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-DCNBRTM	¥952,000	GUNT10CN-CCNBRTM	¥860,000	GUNT10CN-BCNBRTM	¥779,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-DCNCRTM	¥927,000	GUNT10CN-CCNCRTM	¥835,000	GUNT10CN-BCNCRTM	¥754,000	¥1,775	¥1,383
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10CN-DCNDRTM	¥960,000	GUNT10CN-CCNDRTM	¥868,000	GUNT10CN-BCNDRTM	¥787,000	¥2,025	¥1,575

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速/CD-ROM 24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準5倍速/DVD-RAM 8倍速) DVD-RAM 5倍速/DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10CN-DANADTM	¥689,000	GUNT10CN-CANADTM	¥634,000	GUNT10CN-BANADTM	¥576,000	GUNT10CN-1TNADTM	¥337,000	¥1,533	¥1,192
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-DANBDTM	¥744,000	GUNT10CN-CANBDTM	¥689,000	GUNT10CN-BANBDTM	¥631,000	GUNT10CN-1TNBDTM	¥392,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-DANCDTM	¥719,000	GUNT10CN-CANCDTM	¥664,000	GUNT10CN-BANCDTM	¥606,000	GUNT10CN-1TNCDTM	¥367,000	¥1,758	¥1,367
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-DANDDTM	¥752,000	GUNT10CN-CANDDTM	¥697,000	GUNT10CN-BANDDTM	¥639,000	GUNT10CN-1TNDDTM	¥400,000	¥2,008	¥1,558
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10CN-DANARTM	¥691,000	GUNT10CN-CANARTM	¥636,000	GUNT10CN-BANARTM	¥578,000	GUNT10CN-1TNARTM	¥339,000	¥1,550	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-DANBRTM	¥746,000	GUNT10CN-CANBRTM	¥691,000	GUNT10CN-BANBRTM	¥633,000	GUNT10CN-1TNBRTM	¥394,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-DANCRTM	¥721,000	GUNT10CN-CANCRTM	¥666,000	GUNT10CN-BANCRTM	¥608,000	GUNT10CN-1TNCRTM	¥369,000	¥1,775	¥1,383
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-DANDRTM	¥754,000	GUNT10CN-CANDRTM	¥699,000	GUNT10CN-BANDRTM	¥641,000	GUNT10CN-1TNDRTM	¥402,000	¥2,025	¥1,575

システム装置 タワーモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速/CD-ROM 24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準5倍速/DVD-RAM 8倍速) DVD-RAM 5倍速/DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10CN-5PNADTM	¥656,000	GUNT10CN-4PNADTM	¥581,000	GUNT10CN-3PNADTM	¥507,000	¥1,533	¥1,192
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-5PNBDTM	¥711,000	GUNT10CN-4PNBDTM	¥636,000	GUNT10CN-3PNBDTM	¥562,000	¥1,950	¥1,517
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-5PNCDTM	¥686,000	GUNT10CN-4PNCDTM	¥611,000	GUNT10CN-3PNCDTM	¥537,000	¥1,758	¥1,367
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-5PNDDTM	¥719,000	GUNT10CN-4PNDDTM	¥644,000	GUNT10CN-3PNDDTM	¥570,000	¥2,008	¥1,558
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10CN-5PNARTM	¥658,000	GUNT10CN-4PNARTM	¥583,000	GUNT10CN-3PNARTM	¥509,000	¥1,550	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-5PNBRTM	¥713,000	GUNT10CN-4PNBRTM	¥638,000	GUNT10CN-3PNBRTM	¥564,000	¥1,967	¥1,525
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-5PNCRTM	¥688,000	GUNT10CN-4PNCRTM	¥613,000	GUNT10CN-3PNCRTM	¥539,000	¥1,775	¥1,383
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10CN-5PNDRTM	¥721,000	GUNT10CN-4PNDRTM	¥646,000	GUNT10CN-3PNDRTM	¥572,000	¥2,025	¥1,575

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スライディングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択※2	選択※3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択※4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 (書き込み速度/DVD-ROM 24倍速) DVD-RAM 8倍速/DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10CN-LCNADRM	¥1,036,000	GUNT10CN-KCNADRM	¥933,000	GUNT10CN-JCNADRM	¥787,000	¥1,850	¥1,433
26キャッシュ				GUNT10CN-LCNBDRM				¥1,091,000	GUNT10CN-KCNBDRM	¥988,000	GUNT10CN-JCNBDRM	¥842,000	¥2,267	¥1,758	
16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-LCNCDRM				¥1,066,000	GUNT10CN-KCNCDRM	¥963,000	GUNT10CN-JCNCDRM	¥817,000	¥2,075	¥1,608	
26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-LCNDDRM				¥1,099,000	GUNT10CN-KCNDDRM	¥996,000	GUNT10CN-JCNDDRM	¥850,000	¥2,325	¥1,808	
16キャッシュ				GUNT10CN-LCNARRM				¥1,038,000	GUNT10CN-KCNARRM	¥935,000	GUNT10CN-JCNARRM	¥789,000	¥1,867	¥1,450	
26キャッシュ				GUNT10CN-LCNBRRM				¥1,093,000	GUNT10CN-KCNBRRM	¥990,000	GUNT10CN-JCNBRRM	¥844,000	¥2,283	¥1,775	
16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-LCNCRRM				¥1,068,000	GUNT10CN-KCNCRRM	¥965,000	GUNT10CN-JCNCRRM	¥819,000	¥2,092	¥1,625	
26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-LCNDRRM				¥1,101,000	GUNT10CN-KCNDRRM	¥998,000	GUNT10CN-JCNDRRM	¥852,000	¥2,342	¥1,817	

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択※2	選択※3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択※4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 (書き込み速度/DVD-ROM 24倍速) DVD-RAM 8倍速/DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10CN-DCNADRM	¥937,000	GUNT10CN-CCNADRM	¥845,000	GUNT10CN-BCNADRM	¥764,000	¥1,850	¥1,433
26キャッシュ				GUNT10CN-DCNBDRM				¥992,000	GUNT10CN-CCNBDRM	¥900,000	GUNT10CN-BCNBDRM	¥819,000	¥2,267	¥1,758	
16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DCNCDRM				¥967,000	GUNT10CN-CCNCDRM	¥875,000	GUNT10CN-BCNCDRM	¥794,000	¥2,075	¥1,608	
26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DCNDDRM				¥1,000,000	GUNT10CN-CCNDDRM	¥908,000	GUNT10CN-BCNDDRM	¥827,000	¥2,325	¥1,808	
16キャッシュ				GUNT10CN-DCNARRM				¥939,000	GUNT10CN-CCNARRM	¥847,000	GUNT10CN-BCNARRM	¥766,000	¥1,867	¥1,450	
26キャッシュ				GUNT10CN-DCNBRRM				¥994,000	GUNT10CN-CCNBRRM	¥902,000	GUNT10CN-BCNBRRM	¥821,000	¥2,283	¥1,775	
16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DCNCRRM				¥969,000	GUNT10CN-CCNCRRM	¥877,000	GUNT10CN-BCNCRRM	¥796,000	¥2,092	¥1,625	
26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DCNDRRM				¥1,002,000	GUNT10CN-CCNDRRM	¥910,000	GUNT10CN-BCNDRRM	¥829,000	¥2,342	¥1,817	

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準速度DVD-ROM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10CN-DANADRM	¥731,000	GUNT10CN-CANADRM	¥676,000	GUNT10CN-BANADRM	¥618,000	GUNT10CN-1TNADRM	¥379,000	¥1,850	¥1,433
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-DANEDRM	¥786,000	GUNT10CN-CANEDRM	¥731,000	GUNT10CN-BANEDRM	¥673,000	GUNT10CN-1TNECRM	¥434,000	¥2,267	¥1,758
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DANCDRM	¥761,000	GUNT10CN-CANCDRM	¥706,000	GUNT10CN-BANCDRM	¥648,000	GUNT10CN-1TNCADM	¥409,000	¥2,075	¥1,608
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DANDDRM	¥794,000	GUNT10CN-CANDDRM	¥739,000	GUNT10CN-BANDDRM	¥681,000	GUNT10CN-1TNDADM	¥442,000	¥2,325	¥1,808
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10CN-DANARRM	¥733,000	GUNT10CN-CANARRM	¥678,000	GUNT10CN-BANARRM	¥620,000	GUNT10CN-1TNARRM	¥381,000	¥1,867	¥1,450
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-DANBRM	¥788,000	GUNT10CN-CANBRM	¥733,000	GUNT10CN-BANBRM	¥675,000	GUNT10CN-1TNBRM	¥436,000	¥2,283	¥1,775
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DANCRRM	¥763,000	GUNT10CN-CANCRRM	¥708,000	GUNT10CN-BANCRRM	¥650,000	GUNT10CN-1TNCRRM	¥411,000	¥2,092	¥1,625
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-DANDRRM	¥796,000	GUNT10CN-CANDRRM	¥741,000	GUNT10CN-BANDRRM	¥683,000	GUNT10CN-1TNDRRM	¥444,000	¥2,342	¥1,817

システム装置 ラックモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準速度DVD-ROM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10CN-5PNADRM	¥698,000	GUNT10CN-4PNADRM	¥623,000	GUNT10CN-3PNADRM	¥549,000	¥1,850	¥1,433
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-5PNEDRM	¥753,000	GUNT10CN-4PNEDRM	¥678,000	GUNT10CN-3PNEDRM	¥604,000	¥2,267	¥1,758
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-5PNCADM	¥728,000	GUNT10CN-4PNCADM	¥653,000	GUNT10CN-3PNCADM	¥579,000	¥2,075	¥1,608
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-5PNDDRM	¥761,000	GUNT10CN-4PNDDRM	¥686,000	GUNT10CN-3PNDDRM	¥612,000	¥2,325	¥1,808
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10CN-5PNARRM	¥700,000	GUNT10CN-4PNARRM	¥625,000	GUNT10CN-3PNARRM	¥551,000	¥1,867	¥1,450
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10CN-5PNBRM	¥755,000	GUNT10CN-4PNBRM	¥680,000	GUNT10CN-3PNBRM	¥606,000	¥2,283	¥1,775
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-5PNCRRM	¥730,000	GUNT10CN-4PNCRRM	¥655,000	GUNT10CN-3PNCRRM	¥581,000	¥2,092	¥1,625
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10CN-5PNDRM	¥763,000	GUNT10CN-4PNDRM	¥688,000	GUNT10CN-3PNDRM	¥614,000	¥2,342	¥1,817

<システム装置および内蔵オプション編>



(9) HA8000/NS10 DN [RAID(3.5型)]


システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレインストールモデル	選択 ※2	選択 ※3	オンボ ーLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 ※4	内蔵DVD-ROM (8倍速) 内蔵DVD-RAM (8倍速) (書き込み速度/DVD-RAM: 5倍速/ DVD-RAM: 3倍速)/DVD-ROM: 8倍速	標準搭載	GUNT10DN-LCNADTM	¥939,000	GUNT10DN-KCNADTM	¥836,000	GUNT10DN-JCNADTM	¥690,000	¥1,125	¥875
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-LCNBDTM	¥994,000	GUNT10DN-KCNBDTM	¥891,000	GUNT10DN-JCNBDTM	¥745,000	¥1,542	¥1,200
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-LCNCDTM	¥969,000	GUNT10DN-KCNCDTM	¥866,000	GUNT10DN-JCNCDTM	¥720,000	¥1,350	¥1,050
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-LCNDDTM	¥1,002,000	GUNT10DN-KCNDDTM	¥899,000	GUNT10DN-JCNDDTM	¥753,000	¥1,600	¥1,242
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10DN-LCNARTM	¥941,000	GUNT10DN-KCNARTM	¥838,000	GUNT10DN-JCNARTM	¥692,000	¥1,142	¥883
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-LCNBRTM	¥996,000	GUNT10DN-KCNBRTM	¥893,000	GUNT10DN-JCNBRTM	¥747,000	¥1,558	¥1,208
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-LCNCRTM	¥971,000	GUNT10DN-KCNCRTM	¥868,000	GUNT10DN-JCNCRTM	¥722,000	¥1,367	¥1,058
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-LCNDRTM	¥1,004,000	GUNT10DN-KCNDRTM	¥901,000	GUNT10DN-JCNDRTM	¥755,000	¥1,617	¥1,258

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレインストールモデル	選択 ※2	選択 ※3	オンボ ーLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 ※4	内蔵DVD-ROM (8倍速) 内蔵DVD-RAM (8倍速) (書き込み速度/DVD-RAM: 5倍速/ DVD-RAM: 3倍速)/DVD-ROM: 8倍速	標準搭載	GUNT10DN-DCNADTM	¥840,000	GUNT10DN-CCNADTM	¥748,000	GUNT10DN-BCNADTM	¥667,000	¥1,125	¥875
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-DCNBDTM	¥895,000	GUNT10DN-CCNBDTM	¥803,000	GUNT10DN-BCNBDTM	¥722,000	¥1,542	¥1,200
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-DCNCDTM	¥870,000	GUNT10DN-CCNCDTM	¥778,000	GUNT10DN-BCNCDTM	¥697,000	¥1,350	¥1,050
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-DCNDDTM	¥903,000	GUNT10DN-CCNDDTM	¥811,000	GUNT10DN-BCNDDTM	¥730,000	¥1,600	¥1,242
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10DN-DCNARTM	¥842,000	GUNT10DN-CCNARTM	¥750,000	GUNT10DN-BCNARTM	¥669,000	¥1,142	¥883
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-DCNBRTM	¥897,000	GUNT10DN-CCNBRTM	¥805,000	GUNT10DN-BCNBRTM	¥724,000	¥1,558	¥1,208
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-DCNCRTM	¥872,000	GUNT10DN-CCNCRTM	¥780,000	GUNT10DN-BCNCRTM	¥699,000	¥1,367	¥1,058
Windows Storage Server OSブレインストールモデル				26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き				GUNT10DN-DCNDRTM	¥905,000	GUNT10DN-CCNDRTM	¥813,000	GUNT10DN-BCNDRTM	¥732,000	¥1,617	¥1,258

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>
 ・ディスプレイ装置、・スライディングHUB、・外付け装置、
 ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>
 ・ラックオプション品、
 ・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 タワーモデル [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択※2	選択※3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択※4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10DN-DANADTM	¥634,000	GUNT10DN-CANADTM	¥579,000	GUNT10DN-BANADTM	¥521,000	GUNT10DN-1TNADTM	¥282,000	¥1,125	¥875
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-DANBDTM	¥689,000	GUNT10DN-CANBDTM	¥634,000	GUNT10DN-BANBDTM	¥576,000	GUNT10DN-1TNBDTM	¥337,000	¥1,542	¥1,200
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANCDTM	¥664,000	GUNT10DN-CANCDTM	¥609,000	GUNT10DN-BANCDTM	¥551,000	GUNT10DN-1TNCDTM	¥312,000	¥1,350	¥1,050
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANDDTM	¥697,000	GUNT10DN-CANDDTM	¥642,000	GUNT10DN-BANDDTM	¥584,000	GUNT10DN-1TNDDTM	¥345,000	¥1,600	¥1,242
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10DN-DANARTM	¥636,000	GUNT10DN-CANARTM	¥581,000	GUNT10DN-BANARTM	¥523,000	GUNT10DN-1TNARTM	¥284,000	¥1,142	¥883
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-DANBRTM	¥691,000	GUNT10DN-CANBRTM	¥636,000	GUNT10DN-BANBRTM	¥578,000	GUNT10DN-1TNBRTM	¥339,000	¥1,558	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANCRTM	¥666,000	GUNT10DN-CANCRTM	¥611,000	GUNT10DN-BANCRTM	¥553,000	GUNT10DN-1TNCRTM	¥314,000	¥1,367	¥1,058
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANDRTM	¥699,000	GUNT10DN-CANDRTM	¥644,000	GUNT10DN-BANDRTM	¥586,000	GUNT10DN-1TNDRTM	¥347,000	¥1,617	¥1,258

システム装置 タワーモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択※2	選択※3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択※4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10DN-5PNADTM	¥568,000	GUNT10DN-4PNADTM	¥501,000	GUNT10DN-3PNADTM	¥435,000	¥1,125	¥875
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-5PNBDTM	¥623,000	GUNT10DN-4PNBDTM	¥556,000	GUNT10DN-3PNBDTM	¥490,000	¥1,542	¥1,200
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNCDTM	¥598,000	GUNT10DN-4PNCDTM	¥531,000	GUNT10DN-3PNCDTM	¥465,000	¥1,350	¥1,050
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNDDTM	¥631,000	GUNT10DN-4PNDDTM	¥564,000	GUNT10DN-3PNDDTM	¥498,000	¥1,600	¥1,242
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10DN-5PNARTM	¥570,000	GUNT10DN-4PNARTM	¥503,000	GUNT10DN-3PNARTM	¥437,000	¥1,142	¥883
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-5PNBRTM	¥625,000	GUNT10DN-4PNBRTM	¥558,000	GUNT10DN-3PNBRTM	¥492,000	¥1,558	¥1,208
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNCRTM	¥600,000	GUNT10DN-4PNCRTM	¥533,000	GUNT10DN-3PNCRTM	¥467,000	¥1,367	¥1,058
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNDRTM	¥633,000	GUNT10DN-4PNDRTM	¥566,000	GUNT10DN-3PNDRTM	¥500,000	¥1,617	¥1,258

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速 / CD-ROM 24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準5倍速 / DVD-RAM 8倍速) (兼込み速度 DVD-RAM 5倍速 / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10DN-LCNADRM	¥981,000	GUNT10DN-KCNADRM	¥878,000	GUNT10DN-JCNADRM	¥732,000	¥1,442	¥1,117
26キャッシュ				GUNT10DN-LCNBDRM				¥1,036,000	GUNT10DN-KCNBDRM	¥933,000	GUNT10DN-JCNBDRM	¥787,000	¥1,858	¥1,442	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-LCNCDRM				¥1,011,000	GUNT10DN-KCNCDRM	¥908,000	GUNT10DN-JCNCDRM	¥762,000	¥1,667	¥1,292	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-LCNDDRM				¥1,044,000	GUNT10DN-KCNDDRM	¥941,000	GUNT10DN-JCNDDRM	¥795,000	¥1,917	¥1,492	
16キャッシュ				GUNT10DN-LCNARRM				¥983,000	GUNT10DN-KCNARRM	¥880,000	GUNT10DN-JCNARRM	¥734,000	¥1,458	¥1,133	
26キャッシュ				GUNT10DN-LCNBRRM				¥1,038,000	GUNT10DN-KCNBRRM	¥935,000	GUNT10DN-JCNBRRM	¥789,000	¥1,875	¥1,458	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-LCNCRRM				¥1,013,000	GUNT10DN-KCNCRRM	¥910,000	GUNT10DN-JCNCRRM	¥764,000	¥1,683	¥1,308	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-LCNDRRM				¥1,046,000	GUNT10DN-KCNDRRM	¥943,000	GUNT10DN-JCNDRRM	¥797,000	¥1,933	¥1,500	

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速 / CD-ROM 24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準5倍速 / DVD-RAM 8倍速) (兼込み速度 DVD-RAM 5倍速 / DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速)	標準搭載	GUNT10DN-DCNADRM	¥882,000	GUNT10DN-CCNADRM	¥790,000	GUNT10DN-BCNADRM	¥709,000	¥1,442	¥1,117
26キャッシュ				GUNT10DN-DCNBDRM				¥937,000	GUNT10DN-CCNBDRM	¥845,000	GUNT10DN-BCNBDRM	¥764,000	¥1,858	¥1,442	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-DCNCDRM				¥912,000	GUNT10DN-CCNCDRM	¥820,000	GUNT10DN-BCNCDRM	¥739,000	¥1,667	¥1,292	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-DCNDDRM				¥945,000	GUNT10DN-CCNDDRM	¥853,000	GUNT10DN-BCNDDRM	¥772,000	¥1,917	¥1,492	
16キャッシュ				GUNT10DN-DCNARRM				¥884,000	GUNT10DN-CCNARRM	¥792,000	GUNT10DN-BCNARRM	¥711,000	¥1,458	¥1,133	
26キャッシュ				GUNT10DN-DCNBRRM				¥939,000	GUNT10DN-CCNBRRM	¥847,000	GUNT10DN-BCNBRRM	¥766,000	¥1,875	¥1,458	
16キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-DCNCRRM				¥914,000	GUNT10DN-CCNCRRM	¥822,000	GUNT10DN-BCNCRRM	¥741,000	¥1,683	¥1,308	
26キャッシュ キャッシュ/リフトアップ機能付き				GUNT10DN-DCNDRRM				¥947,000	GUNT10DN-CCNDRRM	¥855,000	GUNT10DN-BCNDRRM	¥774,000	¥1,933	¥1,500	

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 ラックモデル [おまかせ安心モデル] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル									
								5年		4年		3年		1年無償保証		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速/CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速/DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10DN-DANADRM	¥676,000	GUNT10DN-CANADRM	¥621,000	GUNT10DN-BANADRM	¥563,000	GUNT10DN-1TNADRM	¥324,000	¥1,442	¥1,117
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-DANEDRM	¥731,000	GUNT10DN-CANEDRM	¥676,000	GUNT10DN-BANEDRM	¥618,000	GUNT10DN-1TNECRM	¥379,000	¥1,858	¥1,442
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANCDRM	¥706,000	GUNT10DN-CANCDRM	¥651,000	GUNT10DN-BANCDRM	¥593,000	GUNT10DN-1TNCADM	¥354,000	¥1,667	¥1,292
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANDDRM	¥739,000	GUNT10DN-CANDDRM	¥684,000	GUNT10DN-BANDDRM	¥626,000	GUNT10DN-1TNDADM	¥387,000	¥1,917	¥1,492
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10DN-DANARRM	¥678,000	GUNT10DN-CANARRM	¥623,000	GUNT10DN-BANARRM	¥565,000	GUNT10DN-1TNARRM	¥326,000	¥1,458	¥1,133
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-DANBRM	¥733,000	GUNT10DN-CANBRM	¥678,000	GUNT10DN-BANBRM	¥620,000	GUNT10DN-1TNBRM	¥381,000	¥1,875	¥1,458
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANCRRM	¥708,000	GUNT10DN-CANCRRM	¥653,000	GUNT10DN-BANCRRM	¥595,000	GUNT10DN-1TNCRRM	¥356,000	¥1,683	¥1,308
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-DANDRRM	¥741,000	GUNT10DN-CANDRRM	¥686,000	GUNT10DN-BANDRRM	¥628,000	GUNT10DN-1TNDRRM	¥389,000	¥1,933	¥1,500

システム装置 ラックモデル [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準5倍速/CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速/DVD-ROM 8倍速	標準搭載	GUNT10DN-5PNADRM	¥610,000	GUNT10DN-4PNADRM	¥543,000	GUNT10DN-3PNADRM	¥477,000	¥1,442	¥1,117
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-5PNEDRM	¥665,000	GUNT10DN-4PNEDRM	¥598,000	GUNT10DN-3PNEDRM	¥532,000	¥1,858	¥1,442
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNCADM	¥640,000	GUNT10DN-4PNCADM	¥573,000	GUNT10DN-3PNCADM	¥507,000	¥1,667	¥1,292
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNDDRM	¥673,000	GUNT10DN-4PNDDRM	¥606,000	GUNT10DN-3PNDDRM	¥540,000	¥1,917	¥1,492
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ				GUNT10DN-5PNARRM	¥612,000	GUNT10DN-4PNARRM	¥545,000	GUNT10DN-3PNARRM	¥479,000	¥1,458	¥1,133
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ				GUNT10DN-5PNBRM	¥667,000	GUNT10DN-4PNBRM	¥600,000	GUNT10DN-3PNBRM	¥534,000	¥1,875	¥1,458
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNCRRM	¥642,000	GUNT10DN-4PNCRRM	¥575,000	GUNT10DN-3PNCRRM	¥509,000	¥1,683	¥1,308
Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル				26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き				GUNT10DN-5PNDRM	¥675,000	GUNT10DN-4PNDRM	¥608,000	GUNT10DN-3PNDRM	¥542,000	¥1,933	¥1,500



・ [カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



OS

各モデルのサポートOSおよびOSIに関する注意事項については下記参照願います。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html>

Windows Server OS プレインストールキット/バンドルキット

Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデルは下記のインストールキット/バンドルキットを必ず同時購入願います。

Windows Server 2012 R2(プレインストール/バンドルキット)について、2017/12/28 出荷分までの提供となります。
 Windows Server 2012 Additional License について、2017/12/28 出荷分までの提供となります。


品名	形名	価格	対応					
			AN	BN	CN	DN	FN	
							SW RAID (*1)	ディスク
Windows Server 2008 R2 Standard (Windows 2012 R2 Standard Editionダウングレード) 代行インストールキット(サーバ管理ソフト付き) *1	RT-5SST10N0BVPEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Standard OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0B2PEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Standard OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0B2BEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Datacenter OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0C2BEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 R2 Standard OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0BMPEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 R2 Standard OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0BCBEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 R2 Datacenter OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0CCBEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0D6PEX	¥110,000	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0D6BEX	¥110,000	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 Datacenter (16コア) OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST10N0E6BEX	¥704,000	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) (Win2008 R2 Standard 代行インストール代行サービス付き)	RT-5SST10N0DVPEX	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) (Win2012 Standard 代行インストール代行サービス付き)	RT-5SST10N0DWPEX	¥120,000	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) (Win2012 R2 Standard インストール代行サービス付き)	RT-5SST10N0DZPEX	¥120,000	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Additional License	RT-5SXXX-2BJEX RT-5SXXX-2BJ	完売しました	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2016 Standard Additional License (16コア)	RT-5SXXX-2D16EX	¥110,000	○	○	○	○	○	○
	RT-5SXXX-2D16	¥135,000	○	○	○	○	○	○

*1: Windows 2016は2017年4月5日出荷分以降よりサポート致しません。

Windows Server OS構成条件

- (1) Windows Server 2016 Standardは仮想インスタンス数(VM数)を追加する場合、2VM毎にWindows Server 2016 Standard Additional License (16コア) を購入願います。
- (2) OSライセンスにCALは付属しませんので別途購入ください。詳細は1.2 その他オプションを参照願います。


<システム装置および内蔵オプション編>




TS10 AN, NS10 AN
 TS10 BN, NS10 BN
 TS10 CN, NS10 CN
 TS10 DN, NS10 DN
 TS10 FN


プロセッサ


プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。





プロセッサスロット 1

- 選択
- 

プロセッサ
 [Xeon E3-1270v5 (3.60GHz/L2キャッシュ4x256KB/L3キャッシュ8MB)]
 (GO-ECK705EX) [お支払] ¥73,000
 - 

プロセッサ
 [Xeon E3-1230v5 (3.40GHz/L2キャッシュ4x256KB/L3キャッシュ8MB)]
 (GO-ECK305EX) [お支払] ¥52,000
 [受注生産] 納期 受注後約3ヶ月
 - 

プロセッサ
 [Xeon E3-1220v5 (3.00GHz/L2キャッシュ4x256KB/L3キャッシュ8MB)]
 (GO-ECK205EX) [お支払] ¥43,000
 - 

プロセッサ
 [Pentium G4400 (3.30GHz/L2キャッシュ2x256KB/L3キャッシュ3MB)]
 (GO-ECP440EX) [お支払] ¥18,000
 - 


プロセッサ
 [Celeron G3900 (2.80GHz/L2キャッシュ2x256KB)]
 (GO-ECL390EX) [お支払] ¥13,000
 [受注生産] 納期 受注後約3ヶ月

システム装置本体1/F&スロット	
1	プロセッサスロット
2	メモリスロット
3	ディスプレイインタフェース
4	シリアルインタフェース
5	ネットワークインタフェース
6	USBインタフェース
7	SATAインタフェース
8	電源スロット
9	FANスロット
10	拡張ボードスロット
11	拡張ストレージベイ

(凡例) ◇: 同時接続【搭載】可
 ○: 選択接続【搭載】のみ

*1: 最大プロセッサ搭載個数は1個です。
 *2: 仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。
 *3: Pentium G4400, Celeron G3900はVmware, Hyper Threadingをサポートしません。


<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 AN, NS10 AN
 TS10 BN, NS10 BN
 TS10 CN, NS10 CN
 TS10 DN, NS10 DN
 TS10 FN

メモリー

メモリーは、搭載必須オプションです。
 必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。



選択



メモリーボード
 [4GB (4GBx1): DDR4 2133 DIMM]
 (G0-MJ7004QEX) [カスタム] ¥20,000
 (G0-MJ7004Q) ¥20,000
 ・本ボードはメモリースロットを1個使用します。



メモリーボード
 [8GB (8GBx1): DDR4 2133 DIMM]
 (G0-MJ7008QEX) [カスタム] ¥26,000
 (G0-MJ7008Q) ¥26,000
 ・本ボードはメモリースロットを1個使用します。



メモリーボード
 [16GB (16GBx1): DDR4 2133 DIMM]
 (G0-MJ7016QEX) [カスタム] ¥50,000
 (G0-MJ7016Q) ¥50,000
 ・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリー搭載条件

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリースロット			
	1	2	3	4
4GB	①	②	③	④
8GB	①	②	③	④
16GB	①	②	③	④

- *1:容量の大きいものから搭載
- *2:メモリースロット1,2は、同一容量のメモリーボードを搭載
- *3:メモリースロット3,4は、同一容量のメモリーボードを搭載


- ・ [カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格(税別)です。





・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

TS10 AN, NS10 AN
 TS10 BN, NS10 BN
 TS10 CN, NS10 CN
 TS10 DN, NS10 DN
 TS10 FN

各種インタフェース/電源ケーブル





電源ケーブル搭載条件

(1) AN/CNモデルは2本、BN/DN/FNモデルは1本手配願います。



<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>

TS10 AN, NS10 AN
TS10 BN, NS10 BN
TS10 CN, NS10 CN
TS10 DN, NS10 DN
TS10 FN


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件を合わせてご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 AN, NS10 AN
 TS10 BN, NS10 BN
 TS10 CN, NS10 CN
 TS10 DN, NS10 DN
 TS10 FN




LANボード
 [PCI Express, 1000BASE-T (4port)]
 (GG-CN7743EX) [カスタム] ¥38,000
 (GG-CN7743) ¥38,000
 ・スタンダード PCIスロット搭載用


LANボード
 [PCI Express, 1000BASE-T (2port)]
 (GG-CN7729EX) [カスタム] ¥20,000
 (GG-CN7729) ¥20,000
 ・スタンダード PCIスロット搭載用

LANボード
 [PCI Express, 10GBASE-SR (2port), LCコネクタ]
 (GG-CN7845EX) [カスタム] ¥310,000
 (GG-CN7845) ¥310,000
 ・スタンダード PCIスロット搭載用

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AN, NS10 AN
TS10 BN, NS10 BN
TS10 CN, NS10 CN
TS10 DN, NS10 DN
TS10 FN






SASボード
[PCI Express, 48Gbps (12Gbps47インチ), 外部2port]
(GQ-CE7301EX) [カスタム] ¥49,000
(GQ-CE7301) ¥49,000
・スタンダードPCIスロット搭載用

SASボード
[PCI Express, 24Gbps (6Gbps47インチ), 外部2port]
(GQ-CE7207EX) [カスタム] 完売しました
(GQ-CE7207) 完売しました
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1250及び日立ディスクレインスタムの混在接続はできません。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。





拡張ボード搭載条件

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

AN/BN/CN/DN モデル [タワータイプ]

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI PCI Express 3.0			
				x2レーン	x1レーン	x16レーン	x4レーン
				スタンダード [ハイブレイク]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	標準搭載	—	1 (択一)	×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
LANボード (10GBASE-SR (2port)) (*1) (*4) (*6)	G0-CN7845EX G0-CN7845	[1]	1	×	×	①	×
LANボード (1000BASE-T (4port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7743EX G0-CN7743	[4]	2	①	②	×	×
LANボード (1000BASE-T (2port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7729EX G0-CN7729	[5]	3	②	③	①	×

FN モデル [タワータイプ]

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI PCI Express 3.0			
				x2レーン	x1レーン	x16レーン	x4レーン
				スタンダード [ハイブレイク]			
				1	2	3	4
LANボード (10GBASE-SR (2port)) (*1) (*5) (*6)	G0-CN7845EX G0-CN7845	[1]	2	×	×	①	②
LANボード (1000BASE-T (4port)) (*2) (*3) (*5)	G0-CN7743EX G0-CN7743	[4]	2	①	③	×	②
LANボード (1000BASE-T (2port)) (*2) (*3) (*5)	G0-CN7729EX G0-CN7729	[5]	4	②	④	①	③


AN/BN/CN/DN モデル [ラックタイプ]

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI PCI Express 3.0			
				x2レーン	x1レーン	x16レーン	x4レーン
				スタンダード [ハイブレイク]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	標準搭載	—	1 (択一)	×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
SASボード (24Gbps (6Gbps45イン), 外部2port)	G0-CE7207EX G0-CE7207	[3]	2	×	②	①	×
SASボード (48Gbps [12Gbps45イン], 外部2port) (*4)	G0-CE7301EX G0-CE7301	[2]	2	×	②	①	×
LANボード (10GBASE-SR (2port)) (*1) (*4) (*6)	G0-CN7845EX G0-CN7845	[1]	1	×	×	①	×
LANボード (1000BASE-T (4port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7743EX G0-CN7743	[4]	2	①	②	×	×
LANボード (1000BASE-T (2port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7729EX G0-CN7729	[5]	3	②	③	①	×

FN モデル [ラックタイプ]

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI PCI Express 3.0			
				x2レーン	x1レーン	x16レーン	x4レーン
				スタンダード [ハイブレイク]			
				1	2	3	4
SASボード (24Gbps (6Gbps45イン), 外部2port)	G0-CE7207EX G0-CE7207	[3]	2	×	③	①	②
SASボード (48Gbps [12Gbps45イン], 外部2port) (*5)	G0-CE7301EX G0-CE7301	[2]	2	×	③	①	②
LANボード (10GBASE-SR (2port)) (*1) (*5) (*6)	G0-CN7845EX G0-CN7845	[1]	2	×	×	①	②
LANボード (1000BASE-T (4port)) (*2) (*3) (*5)	G0-CN7743EX G0-CN7743	[4]	2	①	③	×	②
LANボード (1000BASE-T (2port)) (*2) (*3) (*5)	G0-CN7729EX G0-CN7729	[5]	4	②	④	①	③

*1:LANボード[G0-CN7845(EX)]は、次の環境でSR-10Vサポートとなります。(※OS:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/※OS:Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016)



*2: LANボード [G0-CN7743 (EX)/G0-CN7729 (EX)] は、WOL未サポートとなります。

*3: iSCSI接続のシステム構成を組む場合、Windows環境およびLinux環境においてボードとストレージ間は、直接接続のみサポートします。なお、仮想化OS上における仮想スイッチとの接続はサポートしています。Vmware環境では、OSの仕様により、LANスイッチの接続を許容します。ただし、ご使用になるLANスイッチは、最大パケット処理性能が高いスイッチを推奨します。

*4: 搭載プロセッサにより下記制限があります。


- (1) CPU [Pentium G4400/Celeron G3900] 搭載時、SASボード [G0-CE7301 (EX)] およびLANボード (1000BASE-T (4port)) [G0-CN7743 (EX)] は非サポートです。また、LANボード (1000BASE-T (2port)) [G0-CN7729 (EX)] およびLANボード (10GBASE-SR (2port)) [G0-CN7845 (EX)] の最大搭載枚数は合計1となります。
- (2) CPU [Xeon E3-1220v5] 搭載時、SASボード [G0-CE7301 (EX)] およびLANボード (1000BASE-T (4port)) [G0-CN7743 (EX)] の最大搭載枚数は合計2となります。
- (3) CPU [Xeon E3-1230v5/Xeon E3-1270v5] 搭載時、CPU機能のHyper Threading機能を使用しない場合 (Disabled設定の場合)、SASボード [G0-CE7301 (EX)] およびLANボード (1000BASE-T (4port)) [G0-CN7743 (EX)] の最大搭載枚数は合計2となります。

*5: 搭載プロセッサにより下記制限があります。

- (1) CPU [Pentium G4400/Celeron G3900] 搭載時、SASボード [G0-CE7301 (EX)] およびLANボード (1000BASE-T (4port)) [G0-CN7743 (EX)] の最大搭載枚数は合計1となります。また、SASボード [G0-CE7301 (EX)] もしくはLANボード (1000BASE-T (4port)) [G0-CN7743 (EX)] 搭載時は、LANボード (1000BASE-T (2port)) [G0-CN7729 (EX)] およびLANボード (10GBASE-SR (2port)) [G0-CN7845 (EX)] の最大搭載枚数は合計1となります。
- (2) CPU [Xeon E3-1220v5] 搭載時、SASボード [G0-CE7301 (EX)] の最大搭載枚数は合計1となります。
- (3) CPU [Xeon E3-1230v5/Xeon E3-1270v5] 搭載時、CPU機能のHyper Threading機能を使用しない場合 (Disabled設定の場合)、SASボード [G0-CE7301 (EX)] の最大搭載枚数は合計1となります。

*6: Red Hat Enterprise Linux 7.4 環境時は未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



- TS10 AN, NS10 AN
- TS10 BN, NS10 BN
- TS10 CN, NS10 CN
- TS10 DN, NS10 DN
- TS10 FN

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件をご参照下さい。

拡張ストレージベイ 2.5型 1~8


内蔵ハードディスク/内蔵SSDは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択の上、購入願います。

<ご注意>


- ・内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。詳細は[5. サービス一覧]をご覧ください。

- ・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
 ・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

TS10 AN, NS10 AN
TS10 BN, NS10 BN
TS10 CN, NS10 CN
TS10 DN, NS10 DN
TS10 FN

拡張ストレージベイ 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスク/内蔵 SSD は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク/内蔵 SSD を選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。詳細は[5. サービス一覧]をご覧ください。

選択



内蔵ハードディスク
[500GB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7500CC1EX/RX) [カスタム] ¥30,000
(GQ-UH7500CC1) ¥30,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[1TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7100BC1EX/RX) [カスタム] ¥35,000
(GQ-UH7100BC1) ¥35,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[2TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7200CC1EX/RX) [カスタム] ¥64,000
(GQ-UH7200CC1) ¥64,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[4TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7400CC1EX/RX) [カスタム] ¥114,000
(GQ-UH7400CC1) ¥114,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[6TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512e, ネットワーク対応]
(GQ-UH7600CC1EX/RX) [カスタム] ¥205,000(税別)
(GQ-UH7600CC1) ¥205,000(税別)
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。
・通常より納期が長くなります。



内蔵ハードディスク
[8TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512e, ネットワーク対応]
(GQ-UH7800CC1EX/RX) [カスタム] ¥261,000(税別)
(GQ-UH7800CC1) ¥261,000(税別)
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。
・通常より納期が長くなります。



内蔵ハードディスク
[10TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512e, ネットワーク対応]
(GQ-UH71000CC1EX/RX) [カスタム] ¥330,000(税別)
(GQ-UH71000CC1) ¥330,000(税別)
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。
[受注生産] 納期 受注後約3ヶ月

選択



内蔵ハードディスク
[500GB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7500CC2EX/RX) [カスタム] ¥30,000
(GQ-UH7500CC2) ¥30,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[1TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7100CC2EX/RX) [カスタム] ¥35,000
(GQ-UH7100CC2) ¥35,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[2TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7200CC2EX/RX) [カスタム] ¥64,000
(GQ-UH7200CC2) ¥64,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[4TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512n, ネットワーク対応]
(GQ-UH7400CC2EX/RX) [カスタム] ¥114,000
(GQ-UH7400CC2) ¥114,000
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
[6TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512e, ネットワーク対応]
(GQ-UH7600CC2EX/RX) [カスタム] ¥205,000(税別)
(GQ-UH7600CC2) ¥205,000(税別)
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。
・通常より納期が長くなります。



内蔵ハードディスク
[8TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512e, ネットワーク対応]
(GQ-UH7800CC2EX/RX) [カスタム] ¥261,000(税別)
(GQ-UH7800CC2) ¥261,000(税別)
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。
・通常より納期が長くなります。



内蔵ハードディスク
[10TB, SATA (7200r/min), 3.5型, 512e, ネットワーク対応]
(GQ-UH71000CC2EX/RX) [カスタム] ¥330,000(税別)
(GQ-UH71000CC2) ¥330,000(税別)
・GQ-UHxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。
[受注生産] 納期 受注後約3ヶ月

(a)

(a)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置(ラックタイプ)

TS10 AN, NS10 AN
TS10 BN, NS10 BN
TS10 CN, NS10 CN
TS10 DN, NS10 DN
TS10 FN

(b) 1 1 1 1 1 拡張ストレージベイ 5型(超薄型)

内蔵 DVD は、搭載必須オプションです。必要な内蔵 DVD を選択の上、購入願います。

選択



内蔵DVD-ROM
【書き込み速度DVD-ROM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速】
(オプション形名なし)



内蔵DVD-RAM
【書き込み速度DVD-RAM:最大5倍速、読み込み速度DVD-RAM:最大5倍速/DVD-ROM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速】
(オプション形名なし)

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

<ご注意>

- ・内蔵 DVD-ROM および内蔵 DVD-RAM は、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵 DVD-ROM での DVD-RAM メディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵 DVD-RAM の対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html
- ・内蔵 DVD-ROM および内蔵 DVD-RAM のサポート OS 情報は、お問い合わせ下さい。

(c) 1 1 拡張ストレージベイ5型

バックアップキット
[内蔵 RDX[USB3.0] (3.5 型) 接続用 USB(USB3.0)ケーブル]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + 5 Client Agent	GQ-SLR71060G3NEX	¥503,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option + 5 Client Agent	GQ-SLR71060G2NEX	¥425,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + 5 Client Agent	GQ-SLR71060G1NEX	¥350,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	GQ-SLR71060GFNEX	¥275,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option	GQ-SLR71060GNEX	¥197,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows	GQ-SLR71060GNEX	¥122,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + 5 Client Agent	GQ-SLR71060E3NEX	¥503,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option + 5 Client Agent	GQ-SLR71060E2NEX	¥425,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + 5 Client Agent	GQ-SLR71060E1NEX	¥350,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	GQ-SLR71060EFNEX	¥275,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option	GQ-SLR71060EDNEX	¥197,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows	GQ-SLR71060ENEX	¥122,000
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows Standard OS for File Server	GQ-SLR71060APNEX	¥93,000
Arcserve UDP v6.5 Advanced Edition - Server	GQ-SLR71060HUNEX	¥92,000
Arcserve UDP v6 Advanced Edition - Server	GQ-SLR71060FUNEX	¥92,000
JP1/VERITAS Backup Exec 15 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR71060DANEX	¥127,000
バックアップソフトウェアなし	GQ-SLR7106000NEX GQ-SLR7106000N	¥5,000 ¥5,000


- ・接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
- ・CA ARCserve Backup バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準サービス(1年分)が付属します。

内蔵RDX[USB3.0] (3.5型)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデルⅡ 2.4 (5年/4年/3年) おまかせ安心モデルⅡ (5年/4年/3年) おまかせ安心モデル (5年/4年/3年) 標準モデル おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2.4 (7年/6年) おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年/6年) おまかせ安心ロングライフモデル (7年/6年) ロングライフモデルⅡ	内蔵 RDX [RDX, 3.5 型, USB(USB3.0)] 内蔵 RDX セット (GQ-SURS320000NEX) [カスタム] (GQ-SURS320000N)
	¥30,000 ¥30,000

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1 個
内蔵 RDX 用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-A17RX51 ¥58,000
内蔵 RDX 用	RDX 1TB カートリッジ Maxell: RDX/1TB	GQ-A17RX100 ¥78,000
内蔵 RDX 用	RDX 2TB カートリッジ Maxell: RDX/2TB	GQ-A17RX200 ¥100,000
内蔵 RDX 用	RDX 4TB カートリッジ Maxell: RDX/4TB	GQ-A17RX400 ¥230,000



内蔵デバイス搭載条件

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。


(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

AN/BN モデル [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								5型 (超薄 型)	
			2.5型 (*1)									
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	G0-UH7300BB1EX G0-UH7300BB1RX G0-UH7300BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	G0-UH7600BB1EX G0-UH7600BB1RX G0-UH7600BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (1.2TB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	G0-UH71200BB1EX G0-UH71200BB1RX G0-UH71200BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (1.8TB, 10000r/min, 2.5型) (*2) (*6)	G0-UH71800BB1EX G0-UH71800BB1RX G0-UH71800BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	G0-UH7300BA1EX G0-UH7300BA1RX G0-UH7300BA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	G0-UH7600BA1EX G0-UH7600BA1RX G0-UH7600BA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (200GB, eMLC, SATA, 2.5型) (*2)	G0-UH7200CSA1EX G0-UH7200CSA1RX G0-UH7200CSA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (400GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2)	G0-UH7400NCNEX G0-UH7400NCNMX G0-UH7400NCN	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (800GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2)	G0-UH7800BSA1EX G0-UH7800BSA1RX G0-UH7800BSA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	標準搭載	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*5)	標準搭載	(※-)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵RDXセット (3.5型) (*3) (*4) (*5)	G0-SUR5310000NEX G0-SUR5310000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

CN/DN モデル [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					5型 (超薄 型)
			3.5型 (*1)					
			1	2	3	4	5	
内蔵ハードディスク (500GB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2)	G0-UH7500CC1EX G0-UH7500CC1RX G0-UH7500CC1	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2)	G0-UH7100BC1EX G0-UH7100BC1RX G0-UH7100BC1	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2)	G0-UH7200CC1EX G0-UH7200CC1RX G0-UH7200CC1	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (4TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*7)	G0-UH7400CC1EX G0-UH7400CC1RX G0-UH7400CC1	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (6TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*6) (*7)	G0-UH7600CC1EX G0-UH7600CC1RX G0-UH7600CC1	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (8TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*6) (*7)	G0-UH7800CC1EX G0-UH7800CC1RX G0-UH7800CC1	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (10TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*6) (*7)	G0-UH71000CC1EX G0-UH71000CC1RX G0-UH71000CC1	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROM	標準搭載	1	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*5)	標準搭載	(※-)	×	×	×	×	×	①
内蔵RDXセット (3.5型) (*3) (*4) (*5)	G0-SUR5310000NEX G0-SUR5310000N	1	×	×	×	×	①	×



FN モデル [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ					
			3.5型 (*1)				5型 (超薄型)	
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスク (500GB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*5)	G0-UH7500CC2EX G0-UH7500CC2RX G0-UH7500CC2	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*5)	G0-UH71000CC2EX G0-UH71000CC2RX G0-UH71000CC2	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*5)	G0-UH72000CC2EX G0-UH72000CC2RX G0-UH72000CC2	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (4TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*5) (*7)	G0-UH74000CC2EX G0-UH74000CC2RX G0-UH74000CC2	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (6TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*5)	G0-UH76000CC2EX G0-UH76000CC2RX G0-UH76000CC2	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (8TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*5)	G0-UH78000CC2EX G0-UH78000CC2RX G0-UH78000CC2	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (10TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*5)	G0-UH710000CC2EX G0-UH710000CC2RX G0-UH710000CC2	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROM (*5)	標準搭載	1	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*5)	標準搭載	(※)	×	×	×	×	×	①
内蔵RDXセット (3.5型) (*3) (*4) (*5)	G0-SUR531000NEX G0-SUR531000N	1	×	×	×	×	①	×

*1:一つのディスクアレイボリュームは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクアレイボリューム単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3:別途バックアップキット(USBケーブル)が必要です。

*4:Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016環境では、次のバックアップソフトは、非サポートとなります。(CA ARCserve Replication r17 for Windows)

*5:VMware環境では非サポートとなります。

*6:VMware ESXi 6.5を除くVMware及びWindows Server 2008 R2 Hyper-V(Hyper-V 2.0)環境では未サポートです。

*7:Windows Server 2008 R2環境では拡張ストレージベイ1への搭載は不可です。