

1.2 RS110, NS110

1.2.1 RS110 AN/BN/CN/DN/FN

RS110 AN/BN/CN/DN/FN システム装置 機器仕様

| モデル名 | | RS110 AN | RS110 BN | RS110 CN | RS110 DN | RS110 FN | |
|----------------------------|--|---|------------------------|---|------------------------|---|--------------------|
| | | RAID (2.5型SAS) [冗長電源]モデル | RAID (2.5型SAS)モデル | RAID (3.5型SATA) [冗長電源]モデル | RAID (3.5型SATA)モデル | SW RAID (3.5型SATA)モデル | ディスク (3.5型SATA)モデル |
| 筐体タイプ | | ラックタイプ [1U] | | | | | |
| CPU | | Intel®Xeon®プロセッサ | | | Intel®Pentium®プロセッサ | | |
| プロセッサ数 | | 1 | | | | | |
| | | E3-1270v5 | E3-1230v5 *13 | E3-1220v5 | G4400 | | |
| 周波数 (GHz) | | 3.60 | 3.40 | 3.00 | 3.30 | | |
| コア数/スレッド数 | | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 2/2 | | |
| キャッシュメモリー | | データ:32KB, 命令:32KB 256KB | | | | | |
| チップセット | | Intel社製 C236 | | | | | |
| システムバス (QPI) 周波数 (GT/s) *1 | | 8 | | | | | |
| メインメモリー | | 最小:4GB/最大:64GB | | | | | |
| 容量 | | | | | | | |
| スロット数 | | 4 | | | | | |
| メモリー容量 | | 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1), 16GB (16GBx1) | | | | | |
| 仕様 | | DDR4 2133 Unbuffered DIMM (ECC付き) | | | | | |
| 表示機能 | | Emulex Pilot3 [オンボード]/32MB | | | | | |
| 表示解像度 (表示色) *2 | | 640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色), 1600x1200ドット (1677万色) | | | | | |
| ハードディスク (本体) 内蔵 *3 | | 最大容量 | | RAID 0 | | RAID 5 | |
| | | RAID 0 | | RAID 5 | | ディスク | |
| | | 14.4TB (1.8TBx8) *4 *5 | | 12.6TB (1.8TBx8) *4 *5 | | — | |
| | | — | | — | | — | |
| | | — | | — | | 32TB ((2TBx1)+(10TBx3)) | |
| メモリーHDD容量 | | HDD:300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB (2.5型) / SSD (SATA3):200GB (2.5型) / SSD (SAS):400GB, 800GB *13 (2.5型) | | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB (3.5型) | | | |
| インターフェース | | SAS 12Gbps, SSD (200GB):SATA 6Gbps, SSD (400GB, 800GB):SAS 12Gbps | | SATA 6Gbps | | | |
| 回転数 | | 10000r/min (300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB), 15000r/min (300GB, 600GB) | | 7200r/min | | | |
| ネットワーキング | | ネットワーキング対応/ネットワーキング対応 | | | | ネットワーキング非対応/ネットワーキング対応 | |
| RAIDコントローラ | | MR9362-8i (LSI SAS3108 ROC) [PCIボード/PCI Express 3.0(x8)] (必須オプション) | | | | SunrisePoint | |
| インターフェース | | SAS 12Gbps/SATA 6Gbps | | | | SATA 6Gbps | |
| キャッシュ容量 | | 1GB/2GB (SDRAM/ECC) | | | | — | |
| メモリーRAIDレベル | | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | | | | RAID 0, 1 | |
| DVD-ROM | | 超薄型, 読み込み速度DVD-ROM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドライブ (オプション) | | | | | |
| DVD-RAM | | 超薄型, 書き込み速度DVD-RAM:最大5倍速, 読み込み速度DVD-RAM:最大5倍速/DVD-ROM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドライブ (オプション) | | | | | |
| 拡張スロットベイ | | 3.5型 [HDD専用] | | — | | 4 | |
| | | 2.5型 [HDD専用] | | 8 | | — | |
| | | 3.5型 [リムーバブルディスク専用] | | — | | — | |
| | | 5型 (超薄型) [DVD専用] | | 1 | | — | |
| PCIスロット | | PCI Express 3.0(x16) x1, PCI Express 3.0(x4) x2 [RAIDボードにて1スロット占有] | | | | PCI Express 3.0(x16) x1, PCI Express 3.0(x4) x2 | |
| 標準インターフェース | | ディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) x1, シリアル (D-SUB9ピン) x1, USBx6 [フロントx2 (USB3.0x2), リアx4 (USB3.0x4)] <コントロール切替ユニット>又は<ディスプレイ/キーボードユニット>接続時1ポート, <キーボードマウス収納ユニット>接続時2ポート占有 *6 | | | | | |
| LAN | | コントローラ | | Broadcom社製 BCM5720x1 [オンボード/PCI], Realtek社製 RTL8211E-VB-CG [ベースボード管理モジュール専用] | | | |
| | | インターフェース | | 1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用] *7 | | | |
| | | Wake On LAN機能 | | サポート *8 | | | |
| 外形寸法 | | 444 (W) x 616 (D) x 43.6 (H) mm [ラック取付け金具, 突起物含まず] | | | | | |
| 質量 [最小値] *14 (〇内は最大質量値) | | 12.3kg (14.8kg) | 11.2kg (13.7kg) | 12.8kg (15.8kg) | 11.8kg (14.8kg) | 11.7kg (14.6kg) | |
| 電源 | | AC100V/AC200V 50/60Hz | | | | | |
| 電源ケーブル形状 (本数) | | 接地型2極差込プラグ (2本) | 接地型2極差込プラグ (1本) | 接地型2極差込プラグ (2本) | 接地型2極差込プラグ (1本) | | |
| 冗長化電源 | | 1 (標準)+1 (標準) [ネットワーキング対応] | — | 1 (標準)+1 (標準) [ネットワーキング対応] | — | | |
| 冗長 FAN | | ポート (5+1 [冗長]) [ネットワーキング非対応] | — | ポート (5+1 [冗長]) [ネットワーキング非対応] | — | | |
| 電力制御 | | 動的パワーキャパシタリング | | | | | |
| 運用時消費電力 *9/最大消費電力 | | 100V 245W/335W 200V 238W/298W | 243W/332W 234W/292W | 228W/285W 223W/279W | 223W/278W 215W/269W | 204W/279W 200W/274W | |
| 最大消費電流 | | 100V 3.8A 200V 1.9A | 3.8A 1.9A | 3.6A 1.6A | 3.5A 1.7A | 3.2A 1.8A | |
| 省エネ法 (2011年度) に基づく表示 | | 区分 | | E3-1270v5/E3-1230v5/E3-1220v5搭載時:対象外 G4400搭載時: I | | | |
| | | エネルギー消費効率 *10 | | E3-1270v5/E3-1230v5/E3-1220v5搭載時:対象外 G4400搭載時: 0.15 | | | |
| VCCI 基準 *11 | | クラスA情報技術装置 | | | | | |
| 騒音 *12 | | 50dB以下 | | | | | |

| モデル名 | RS110 AN | RS110 BN | RS110 CN | RS110 DN | RS110 FN | |
|-----------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | RAID (2.5型SAS) [冗長電源]モデル | RAID (2.5型SAS)モデル | RAID (3.5型SATA) [冗長電源]モデル | RAID (3.5型SATA)モデル | SW RAID (3.5型SATA)モデル | ディスク (3.5型SATA)モデル |
| インストール OS | Windows Server 2016 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能) / Windows Server 2016 Standard 日本語版 / Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能) / Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 / Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能) / Windows Server 2012 Standard 日本語版 | | | | | |
| サポート OS | http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS | | | | | |
| 添付ソフトウェア | Hitachi Server Navigator [OSインストール (Windows版) / フォームウェアアップデートツール], Hitachi Compute Systems Manager [サーバ管理ツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイ管理ツール (Windows/Linux版)], Log Monitor (Windows/Linux版), Log Monitor Logger (Windows版), IT Report Utility (Windows版) | | | | | |
| 主な添付品 | 電源ケーブル 1本 (2.5m) [ANモデルは2本], 取扱説明書, Hitachi Server Navigator, Hitachi Compute Systems Manager | | | | | |

NS110 AN/BN/CN/DN システム装置 機器仕様

| モデル名 | RS110 AN | | | RS110 BN | | | RS110 CN | | | RS110 DN | | | | |
|----------------------------|---|---|---|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------|---|--------|---------------------|------------------|--------------|--|--|
| | RAID (2.5型SAS) [冗長電源]モデル | | | RAID (2.5型SAS)モデル | | | RAID (3.5型SATA) [冗長電源]モデル | | | RAID (3.5型SATA)モデル | | | | |
| 筐体タイプ | ラックタイプ [1U] | | | | | | | | | | | | | |
| CPU | Intel®Xeon®プロセッサ | | | | | | Intel®Pentium®プロセッサ | | | | | | | |
| プロセッサ数 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 周波数 (GHz) | E3-1270v5 | E3-1230v5 *13 | E3-1220v5 | G4400 | | | | | | | | | | |
| コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 2/2 | | | | | | | | | | |
| キャッシュメモリー | 1次/コア | | | 2次/コア | | | 3次/1CPU (MB) | | | データ: 32KB, 命令: 32KB | | | | |
| チップセット | Intel社製 C236 | | | | | | | | | | | | | |
| システムバス (QPI) 周波数 (GT/s) *1 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
| メモリー | 容量: 最小: 4GB / 最大: 64GB | | | | | | | | | | | | | |
| スロット数 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| メモリー容量 | 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1), 16GB (16GBx1) | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様 | DDR4 2133 Unbuffered DIMM (ECC付き) | | | | | | | | | | | | | |
| 表示機能 | グラフィック/VRAM: Emulex Pilot3 [オンボード] / 32MB | | | | | | | | | | | | | |
| 表示解像度 (表示色) *2 | 640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色), 1600x1200ドット (1677万色) | | | | | | | | | | | | | |
| ハードディスク (本体) 内蔵 *3 | 最大容量 | RAID 0 | 14.4TB (1.8TBx8) *4 *5 | | | 16TB (4TBx4) | | | RAID 5 | | | 12TB (4TBx4) | | |
| | | RAID 5 | 12.6TB (1.8TBx8) *4 *5 | | | | | | ディスク | | | — | | |
| | | ディスク | — | | | — | | | — | | | — | | |
| | メモリー HDD 容量 | HDD: 300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB (2.5型) / SSD (SATA3): 200GB (2.5型) / SSD (SAS): 400GB, 800GB *13 (2.5型) | | | | | | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB (3.5型) | | | | | | |
| | インターフェース | SAS 12Gbps, SSD (200GB): SATA 6Gbps, SSD (400GB, 800GB): SAS 12Gbps | | | | | | SATA 6Gbps | | | | | | |
| | 回転数 | 10000r/min (300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB), 15000r/min (300GB, 600GB) | | | | | | 7200r/min | | | | | | |
| | ネットワーキング/ネットスペア | ネットワーキング対応/ネットスペア対応 | | | | | | | | | | | | |
| RAID コントローラ | コントローラ | MR9362-8i (LSI SAS3108 ROC) | | | | | | | | | | | | |
| | インターフェース | [PCIボード] / PCI Express 3.0<x8> (必須オプション) | | | | | | | | | | | | |
| | キャッシュ容量 | SAS 12Gbps / SATA 6Gbps | | | | | | | | | | | | |
| | メモリー RAID レベル | 1GB / 2GB (SDRAM/ECC) | | | | | | | | | | | | |
| | | RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD | | | | | | | | | | | | |
| DVD-ROM | 超薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大8倍速 / CD-ROM: 最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドライブ (オプション) | | | | | | | | | | | | | |
| DVD-RAM | 超薄型, 書き込み速度 DVD-RAM: 最大5倍速, 読み込み速度 DVD-RAM: 最大5倍速 / DVD-ROM: 最大8倍速 / CD-ROM: 最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドライブ (オプション) | | | | | | | | | | | | | |
| 拡張スロット | 3.5型 [HDD 専用] | — | | | | | | 4 | | | | | | |
| | 2.5型 [HDD 専用] | 8 | | | | | | — | | | | | | |
| | 3.5型 [リムーバブルドライブ 専用] | — | | | | | | — | | | | | | |
| | 5型 (超薄型) [DVD 専用] | — | | | | | | 1 | | | | | | |
| PCI スロット | PCI Express 3.0<x16>->x1, PCI Express 3.0<x4>->x2 [RAIDボードにて1スロット占有] | | | | | | | | | | | | | |
| 標準インターフェース | ディスプレイ (ミニ-D SUB15ピン) x1, シリアル (D-SUB9ピン) x1, USBx6 [フロント x2 (USB3.0x2), リア x4 (USB3.0x4) <コントロール切替ユニット> または <ディスプレイ/キーボードユニット> 接続時1ポート, <キーボードマウス収納ユニット> 接続時2ポート占有] *6 | | | | | | | | | | | | | |
| | LAN | コントローラ | Broadcom社製 BCM5720x1 [オンボード/PCI], Realtek社製 RTL8211E-VB-CG [ベースボード管理モジュール専用] | | | | | | | | | | | |
| | | インターフェース | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tx2 (RJ-45), 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用] *7 | | | | | | | | | | | |
| | | Wake On LAN 機能 | サポート *8 | | | | | | | | | | | |
| 外形寸法 | 444 (W) x 616 (D) x 43.6 (H) mm [ラック取付け金具, 突起物含まず] | | | | | | | | | | | | | |
| 質量 [最小値] *14 (() 内は最大質量値) | 12.3kg (14.8kg) | | | 11.2kg (13.7kg) | | | 12.8kg (15.8kg) | | | 11.8kg (14.8kg) | | | | |
| 電源 | 電圧 周波数 | AC100V / AC200V 50 / 60Hz | | | | | | | | | | | | |
| | 電源ケーブル/ネットワーキング形状 (本数) | 接地型2極差込ケーブル (2本) | | | 接地型2極差込ケーブル (1本) | | | 接地型2極差込ケーブル (2本) | | | 接地型2極差込ケーブル (1本) | | | |
| | 冗長化電源 | 1 (標準) + 1 (標準) [ネットワーキング対応] | | | — | | | 1 (標準) + 1 (標準) [ネットワーキング対応] | | | — | | | |
| 冗長 FAN | メモリー (5+1 [冗長]) [ネットワーキング 非対応] | | | — | | | メモリー (5+1 [冗長]) [ネットワーキング 非対応] | | | — | | | | |
| 電力制御 | 動的パワーキャッピング | | | | | | | | | | | | | |
| 運用時消費電力 *9 / 最大消費電力 | 100V | 245W / 335W | | | 243W / 332W | | | 228W / 285W | | | 223W / 278W | | | |
| | 200V | 238W / 298W | | | 234W / 292W | | | 223W / 279W | | | 215W / 269W | | | |
| 最大消費電力 | 100V | 3.8A | | | 3.8A | | | 3.6A | | | 3.5A | | | |
| | 200V | 1.9A | | | 1.9A | | | 1.6A | | | 1.7A | | | |
| 省エネ法 (2011年度) | 区分 | E3-1270v5 / E3-1230v5 / E3-1220v5 搭載時: 対象外 G4400 搭載時: I | | | | | | | | | | | | |

| モデル名 | RS110 AN | RS110 BN | RS110 CN | RS110 DN |
|---------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------|
| | RAID (2.5型SAS) [冗長電源]モデル | RAID (2.5型SAS) モデル | RAID (3.5型SATA) [冗長電源]モデル | RAID (3.5型SATA) モデル |
| に基づく表示 | E3-1270v5/E3-1230v5/E3-1220v5搭載時:対象外 G4400搭載時:0.15 | | | |
| エネルギー消費効率 *10 | | | | |
| VCCI 基準 *11 | クラスA情報技術装置 | | | |
| 騒音 *12 | 50dB以下 | | | |
| インストール OS | Windows Storage Server 2012 R2 Standard 日本語版 | | | |
| サポート OS | Windows Storage Server 2012 R2 Standard 日本語版 | | | |
| 添付ソフトウェア | Hitachi Server Navigator [ファームウェアアップデートツール], Hitachi Compute Systems Manager [サーバ管理ツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイ管理ツール (Windows/Linux版)], Log Monitor (Windows/Linux版), Log Monitor Logger (Windows版), IT Report Utility (Windows版) | | | |
| 主な添付品 | 電源ケーブルx1本 (2.5m) [ANモデルは2本], 取扱説明書, Hitachi Server Navigator, Hitachi Compute Systems Manager, リカバリメディア (DVD), サプリメントガイド, ユーザーズガイド (CD) | | | |

*1: Intel QuickPath Interconnectの略です。

*2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000*Byte, 1GB=1000*Byte換算値です。1TB=1024*Byte, 1GB=1024*Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: RAID容量が2.1TB (2199GB) を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準LU設定は、1つ目のRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時: LU容量=RAID容量, RAID容量2.1TB超え時: LU容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数MB異なります。]/残り未設定)

*5: ハードディスクキット増設時の最大容量です。

*6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。

*7: ManagementLANのリンク速度/デュプレックスは、オートネゴシエーションに設定

*8: LAN拡張カードのポートでのサポートとなります。(ポート番号は搭載のLAN拡張カードにより異なります。) Hitachi Compute Systems Managerが必要となります。尚、ベースボード管理モジュール専用ポートにおいては非サポートです。

*9: 通常使用時の目安の値です。

*10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*12: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。


*13: E3-1230v5, SSD 800GBは受注生産品のため長納期です。

*14: ラックレールを含む。

RS110, NS110 システム装置 各部の機能と名称

● 前面

<AN, BN モデル>



A: 操作パネル


B: 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)
購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いずれかが搭載されます。

C: 拡張ストレージベイ (2.5 型)
[AN/BN モデル]
内蔵ハードディスクを取り付けます。


D: 拡張ストレージベイ (3.5 型)
[CN/DN/FN モデル]
内蔵ハードディスクを取り付けます。

E: USB コネクタ (フロント)

<CN, DN, FN モデル>



● 操作パネル



F: POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。

G: UI スイッチ

H: RESET スイッチ

ハードウェアリセットを発行します。

I: Dump (NMI) スイッチ

NMI を発行して OS のメモリダンプ機能を使用するスイッチです。

J: BMC RESET スイッチ

BMC をリセットします。

K: Status ランプ 1, L: Status ランプ 2

装置のステータスを表示します。

M: Power Capping ランプ


ECC 機能 (パワーキャッピング機能) の状態を表示します。

N: LINK/ACT ランプ 1, O: LINK/ACT ランプ 2

ネットワークへの接続状況を表示します。

● 背面

<AN, CN モデル>



P: 電源コネクタ

Q: シリアルインタフェースコネクタ

R: ディスプレイインタフェースコネクタ

S: LAN コネクタ

T: USB コネクタ (リア)

U: Management LAN コネクタ

V: UID スイッチ/LED


W: 拡張スロット

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。


X: Power LED

装置電源の ON/OFF 状態を表示します

<BN, DN, FN モデル>



<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置セット形名

- *1: OSは選択必須です。必要となるOSインストールセット/バンドルセットを購入願います。
- *2: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。
- *3: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵ハードディスク (HDD) は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。又、標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *5: 内蔵ハードディスク (HDD) は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。

(1) HA8000/RS110 AN [RAID (2.5型)]

システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM / DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ24 | | | | | | | | | |
|---|------|------|---|-------------------------|------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM: 8倍速 / CD-ROM: 24倍速) (選択: 高速DVD-ROM: 8倍速) | 標準搭載 | GUF110AN-LCNADNO | ¥1,051,000 | GUF110AN-KCNADNO | ¥908,000 | GUF110AN-JCNADNO | ¥798,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110AN-LCNADNO | ¥1,051,000 | GUA110AN-KCNADNO | ¥908,000 | GUA110AN-JCNADNO | ¥798,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-LCNBDNO | ¥1,106,000 | GUF110AN-KCNBDNO | ¥963,000 | GUF110AN-JCNBDNO | ¥853,000 | ¥2,100 | ¥1,633 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-LCNBDNO | ¥1,106,000 | GUA110AN-KCNBDNO | ¥963,000 | GUA110AN-JCNBDNO | ¥853,000 | ¥2,108 | ¥1,642 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110AN-LCNCDDNO | ¥1,081,000 | GUF110AN-KCNCDDNO | ¥938,000 | GUF110AN-JCNCDDNO | ¥828,000 | ¥1,908 | ¥1,483 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-LCNCDDNO | ¥1,081,000 | GUA110AN-KCNCDDNO | ¥938,000 | GUA110AN-JCNCDDNO | ¥828,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | | | | | GUF110AN-LCNDNDNO | ¥1,114,000 | GUF110AN-KCNDNDNO | ¥971,000 | GUF110AN-JCNDNDNO | ¥861,000 | ¥2,158 | ¥1,675 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-LCNDNDNO | ¥1,114,000 | GUA110AN-KCNDNDNO | ¥971,000 | GUA110AN-JCNDNDNO | ¥861,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110AN-LCNARNNO | ¥1,053,000 | GUF110AN-KCNARNNO | ¥910,000 | GUF110AN-JCNARNNO | ¥800,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-LCNARNNO | ¥1,053,000 | GUA110AN-KCNARNNO | ¥910,000 | GUA110AN-JCNARNNO | ¥800,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-LCNBRNO | ¥1,108,000 | GUF110AN-KCNBRNO | ¥965,000 | GUF110AN-JCNBRNO | ¥855,000 | ¥2,117 | ¥1,642 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-LCNBRNO | ¥1,108,000 | GUA110AN-KCNBRNO | ¥965,000 | GUA110AN-JCNBRNO | ¥855,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | | | | | GUF110AN-LCNCRNO | ¥1,083,000 | GUF110AN-KCNCRNO | ¥940,000 | GUF110AN-JCNCRNO | ¥830,000 | ¥1,925 | ¥1,492 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-LCNCRNO | ¥1,083,000 | GUA110AN-KCNCRNO | ¥940,000 | GUA110AN-JCNCRNO | ¥830,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | GUF110AN-LCNDNRNO | ¥1,116,000 | GUF110AN-KCNDNRNO | ¥973,000 | GUF110AN-JCNDNRNO | ¥863,000 | ¥2,175 | ¥1,692 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-LCNDNRNO | ¥1,116,000 | GUA110AN-KCNDNRNO | ¥973,000 | GUA110AN-JCNDNRNO | ¥863,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|---|-------------------------|------|--|--------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110AN-DCNADNO | ¥841,000 | GUF110AN-CCNADNO | ¥735,000 | GUF110AN-BCNADNO | ¥654,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110AN-DCNADNO | ¥841,000 | GUA110AN-CCNADNO | ¥735,000 | GUA110AN-BCNADNO | ¥654,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-DCNBDNO | ¥896,000 | GUF110AN-CCNBDNO | ¥790,000 | GUF110AN-BCNBDNO | ¥709,000 | ¥2,100 | ¥1,633 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-DCNBDNO | ¥896,000 | GUA110AN-CCNBDNO | ¥790,000 | GUA110AN-BCNBDNO | ¥709,000 | ¥2,108 | ¥1,642 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110AN-DCNCDNO | ¥871,000 | GUF110AN-CCNCDNO | ¥765,000 | GUF110AN-BCNCDNO | ¥684,000 | ¥1,908 | ¥1,483 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DCNCDNO | ¥871,000 | GUA110AN-CCNCDNO | ¥765,000 | GUA110AN-BCNCDNO | ¥684,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | | | | | GUF110AN-DCNDDNO | ¥904,000 | GUF110AN-CCNDDNO | ¥798,000 | GUF110AN-BCNDDNO | ¥717,000 | ¥2,158 | ¥1,675 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DCNDDNO | ¥904,000 | GUA110AN-CCNDDNO | ¥798,000 | GUA110AN-BCNDDNO | ¥717,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110AN-DCNARNO | ¥843,000 | GUF110AN-CCNARNO | ¥737,000 | GUF110AN-BCNARNO | ¥656,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DCNARNO | ¥843,000 | GUA110AN-CCNARNO | ¥737,000 | GUA110AN-BCNARNO | ¥656,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-DCNBRNO | ¥898,000 | GUF110AN-CCNBRNO | ¥792,000 | GUF110AN-BCNBRNO | ¥711,000 | ¥2,117 | ¥1,642 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DCNBRNO | ¥898,000 | GUA110AN-CCNBRNO | ¥792,000 | GUA110AN-BCNBRNO | ¥711,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | | | | | GUF110AN-DCNCRNO | ¥873,000 | GUF110AN-CCNCRNO | ¥767,000 | GUF110AN-BCNCRNO | ¥686,000 | ¥1,925 | ¥1,492 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DCNCRNO | ¥873,000 | GUA110AN-CCNCRNO | ¥767,000 | GUA110AN-BCNCRNO | ¥686,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | GUF110AN-DCNDRNO | ¥906,000 | GUF110AN-CCNDRNO | ¥800,000 | GUF110AN-BCNDRNO | ¥719,000 | ¥2,175 | ¥1,692 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DCNDRNO | ¥906,000 | GUA110AN-CCNDRNO | ¥800,000 | GUA110AN-BCNDRNO | ¥719,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|---|--------------------------|------|---|--------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110AN-DANADNO | ¥607,000 | GUF110AN-CANADNO | ¥550,000 | GUF110AN-BANADNO | ¥494,000 | GUF110AN-1TNADNO | ¥251,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110AN-DANADNO | ¥607,000 | GUA110AN-CANADNO | ¥550,000 | GUA110AN-BANADNO | ¥494,000 | GUA110AN-1TNADNO | ¥251,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-DANBDNO | ¥662,000 | GUF110AN-CANBDNO | ¥605,000 | GUF110AN-BANBDNO | ¥549,000 | GUF110AN-1TNBDNO | ¥306,000 | ¥2,100 | ¥1,633 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-DANBDNO | ¥662,000 | GUA110AN-CANBDNO | ¥605,000 | GUA110AN-BANBDNO | ¥549,000 | GUA110AN-1TNBDNO | ¥306,000 | ¥2,108 | ¥1,642 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | GUF110AN-DANCDNO | ¥637,000 | GUF110AN-CANCDNO | ¥580,000 | GUF110AN-BANCDNO | ¥524,000 | GUF110AN-1TNCNO | ¥281,000 | ¥1,908 | ¥1,483 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DANCDNO | ¥637,000 | GUA110AN-CANCDNO | ¥580,000 | GUA110AN-BANCDNO | ¥524,000 | GUA110AN-1TNCNO | ¥281,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | | | | | | GUF110AN-DANDNO | ¥670,000 | GUF110AN-CANDNO | ¥613,000 | GUF110AN-BANDNO | ¥557,000 | GUF110AN-1TNDNO | ¥314,000 | ¥2,158 | ¥1,675 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DANDNO | ¥670,000 | GUA110AN-CANDNO | ¥613,000 | GUA110AN-BANDNO | ¥557,000 | GUA110AN-1TNDNO | ¥314,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110AN-DANARNO | ¥609,000 | GUF110AN-CANARNO | ¥552,000 | GUF110AN-BANARNO | ¥496,000 | GUF110AN-1TNARNO | ¥253,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DANARNO | ¥609,000 | GUA110AN-CANARNO | ¥552,000 | GUA110AN-BANARNO | ¥496,000 | GUA110AN-1TNARNO | ¥253,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-DANBRNO | ¥664,000 | GUF110AN-CANBRNO | ¥607,000 | GUF110AN-BANBRNO | ¥551,000 | GUF110AN-1TNBRNO | ¥308,000 | ¥2,117 | ¥1,642 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DANBRNO | ¥664,000 | GUA110AN-CANBRNO | ¥607,000 | GUA110AN-BANBRNO | ¥551,000 | GUA110AN-1TNBRNO | ¥308,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | | | | | | GUF110AN-DANCRNO | ¥639,000 | GUF110AN-CANCRNO | ¥582,000 | GUF110AN-BANCRNO | ¥526,000 | GUF110AN-1TNCRNO | ¥283,000 | ¥1,925 | ¥1,492 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DANCRNO | ¥639,000 | GUA110AN-CANCRNO | ¥582,000 | GUA110AN-BANCRNO | ¥526,000 | GUA110AN-1TNCRNO | ¥283,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | | GUF110AN-DANDRNO | ¥672,000 | GUF110AN-CANDRNO | ¥615,000 | GUF110AN-BANDRNO | ¥559,000 | GUF110AN-1TNRNO | ¥316,000 | ¥2,175 | ¥1,692 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-DANDRNO | ¥672,000 | GUA110AN-CANDRNO | ¥615,000 | GUA110AN-BANDRNO | ¥559,000 | GUA110AN-1TNRNO | ¥316,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデルII] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルII | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 選R *2 | 選R *3 | オンボードLAN 1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選R *4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110AN-5PNADNO | ¥572,000 | GUF110AN-4PNADNO | ¥497,000 | GUF110AN-3PNADNO | ¥422,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110AN-5PNADNO | ¥572,000 | GUA110AN-4PNADNO | ¥497,000 | GUA110AN-3PNADNO | ¥422,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-5PNBDNO | ¥627,000 | GUF110AN-4PNBDNO | ¥552,000 | GUF110AN-3PNBDNO | ¥477,000 | ¥2,100 | ¥1,633 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-5PNBDNO | ¥627,000 | GUA110AN-4PNBDNO | ¥552,000 | GUA110AN-3PNBDNO | ¥477,000 | ¥2,108 | ¥1,642 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110AN-5PNCDDNO | ¥602,000 | GUF110AN-4PNCDDNO | ¥527,000 | GUF110AN-3PNCDDNO | ¥452,000 | ¥1,908 | ¥1,483 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110AN-5PNCDDNO | ¥602,000 | GUA110AN-4PNCDDNO | ¥527,000 | GUA110AN-3PNCDDNO | ¥452,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110AN-5PNDDNO | ¥635,000 | GUF110AN-4PNDDNO | | | ¥560,000 | GUF110AN-3PNDDNO | ¥485,000 | ¥2,158 | ¥1,675 | | | |
| OSレスモデル | | | | | GUA110AN-5PNDDNO | ¥635,000 | GUA110AN-4PNDDNO | | | ¥560,000 | GUA110AN-3PNDDNO | ¥485,000 | ¥2,167 | ¥1,683 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | 16キャッシュ | GUF110AN-5PNARNO | ¥574,000 | GUF110AN-4PNARNO | | ¥499,000 | GUF110AN-3PNARNO | ¥424,000 | ¥1,700 | ¥1,325 | | | |
| OSレスモデル | | | | | | GUA110AN-5PNARNO | ¥574,000 | GUA110AN-4PNARNO | | ¥499,000 | GUA110AN-3PNARNO | ¥424,000 | ¥1,708 | ¥1,325 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-5PNBRNO | ¥629,000 | GUF110AN-4PNBRNO | ¥554,000 | GUF110AN-3PNBRNO | ¥479,000 | ¥2,117 | ¥1,642 | | | |
| OSレスモデル | | | | | | | GUA110AN-5PNBRNO | ¥629,000 | GUA110AN-4PNBRNO | ¥554,000 | GUA110AN-3PNBRNO | ¥479,000 | ¥2,125 | ¥1,650 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110AN-5PNCRNO | ¥604,000 | GUF110AN-4PNCRNO | | | ¥529,000 | GUF110AN-3PNCRNO | ¥454,000 | ¥1,925 | ¥1,492 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110AN-5PNCRNO | ¥604,000 | GUA110AN-4PNCRNO | | | ¥529,000 | GUA110AN-3PNCRNO | ¥454,000 | ¥1,933 | ¥1,500 | | | | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110AN-5PNDRNO | ¥637,000 | GUF110AN-4PNDRNO | | ¥562,000 | GUF110AN-3PNDRNO | ¥487,000 | ¥2,175 | ¥1,692 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110AN-5PNDRNO | ¥637,000 | GUA110AN-4PNDRNO | | ¥562,000 | GUA110AN-3PNDRNO | ¥487,000 | ¥2,183 | ¥1,700 | | | | | | |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>


- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 【おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24/おまかせ安心ロングライフモデルⅡ】 カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 | | | | おまかせ安心ロングライフモデルⅡ | | | | 保守料 (月額、税別) | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---|--------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | | | | | | | 7年 | | 6年 | | 7年 | | 6年 | | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択型 *2 | 選択型 *3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択型 *4 | 内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110AN-PENADNO | ¥1,533,000 | GUF110AN-MENADNO | ¥1,290,000 | GUF110AN-FENADNO | ¥1,198,000 | GUF110AN-EENADNO | ¥1,018,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110AN-PENADNO | ¥1,533,000 | GUA110AN-MENADNO | ¥1,290,000 | GUA110AN-FENADNO | ¥1,198,000 | GUA110AN-EENADNO | ¥1,018,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-PENBDNO | ¥1,588,000 | GUF110AN-MENBDNO | ¥1,345,000 | GUF110AN-FENBDNO | ¥1,253,000 | GUF110AN-EENBDNO | ¥1,073,000 | ¥2,100 | ¥1,633 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-PENBDNO | ¥1,588,000 | GUA110AN-MENBDNO | ¥1,345,000 | GUA110AN-FENBDNO | ¥1,253,000 | GUA110AN-EENBDNO | ¥1,073,000 | ¥2,108 | ¥1,642 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | GUF110AN-PENCDNO | ¥1,563,000 | GUF110AN-MENCDNO | ¥1,320,000 | GUF110AN-FENCDNO | ¥1,228,000 | GUF110AN-EENCDNO | ¥1,048,000 | ¥1,908 | ¥1,483 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-PENCDNO | ¥1,563,000 | GUA110AN-MENCDNO | ¥1,320,000 | GUA110AN-FENCDNO | ¥1,228,000 | GUA110AN-EENCDNO | ¥1,048,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | GUF110AN-PENDNO | ¥1,596,000 | GUF110AN-MENDNO | ¥1,353,000 | GUF110AN-FENDNO | ¥1,261,000 | GUF110AN-EENDNO | ¥1,081,000 | ¥2,158 | ¥1,675 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-PENDNO | ¥1,596,000 | GUA110AN-MENDNO | ¥1,353,000 | GUA110AN-FENDNO | ¥1,261,000 | GUA110AN-EENDNO | ¥1,081,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | GUF110AN-PENARNO | ¥1,535,000 | GUF110AN-MENARNO | ¥1,292,000 | GUF110AN-FENARNO | ¥1,200,000 | GUF110AN-EENARNO | ¥1,020,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-PENARNO | ¥1,535,000 | GUA110AN-MENARNO | ¥1,292,000 | GUA110AN-FENARNO | ¥1,200,000 | GUA110AN-EENARNO | ¥1,020,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110AN-PENBRNO | ¥1,590,000 | GUF110AN-MENBRNO | ¥1,347,000 | GUF110AN-FENBRNO | ¥1,255,000 | GUF110AN-EENBRNO | ¥1,075,000 | ¥2,117 | ¥1,642 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-PENBRNO | ¥1,590,000 | GUA110AN-MENBRNO | ¥1,347,000 | GUA110AN-FENBRNO | ¥1,255,000 | GUA110AN-EENBRNO | ¥1,075,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | GUF110AN-PENCRNO | ¥1,565,000 | GUF110AN-MENCRNO | ¥1,322,000 | GUF110AN-FENCRNO | ¥1,230,000 | GUF110AN-EENCRNO | ¥1,050,000 | ¥1,925 | ¥1,492 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-PENCRNO | ¥1,565,000 | GUA110AN-MENCRNO | ¥1,322,000 | GUA110AN-FENCRNO | ¥1,230,000 | GUA110AN-EENCRNO | ¥1,050,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | GUF110AN-PENDRNO | ¥1,598,000 | GUF110AN-MENDRNO | ¥1,355,000 | GUF110AN-FENDRNO | ¥1,263,000 | GUF110AN-EENDRNO | ¥1,083,000 | ¥2,175 | ¥1,692 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110AN-PENDRNO | ¥1,598,000 | GUA110AN-MENDRNO | ¥1,355,000 | GUA110AN-FENDRNO | ¥1,263,000 | GUA110AN-EENDRNO | ¥1,083,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |



システム装置【おまかせ安心ロングライフモデル/ロングライフモデルⅢ/ロングライフモデルⅡ】カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | おまかせ安心ロングライフモデル | | | | | | 保守料（月額、税別） | | | |
|--|-------|-------|--|-------------------------|-------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | 7年 | | 6年 | | 7年 | | 6年 | | 3年 | |
| | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:4倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNADNO | ¥960,000 | GUF110AN-EBNADNO | ¥843,000 | GUF110AN-7QNADNO | ¥950,000 | GUF110AN-6QNADNO | ¥833,000 | GUF110AN-3LNADNO | ¥500,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:4倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNADNO | ¥960,000 | GUA110AN-EBNADNO | ¥843,000 | GUA110AN-7QNADNO | ¥950,000 | GUA110AN-6QNADNO | ¥833,000 | GUA110AN-3LNADNO | ¥500,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:4倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNBDNO | ¥1,015,000 | GUF110AN-EBNBDNO | ¥898,000 | GUF110AN-7QNBDO | ¥1,005,000 | GUF110AN-6QNBDO | ¥888,000 | GUF110AN-3LNBDO | ¥555,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:4倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNBDNO | ¥1,015,000 | GUA110AN-EBNBDNO | ¥898,000 | GUA110AN-7QNBDO | ¥1,005,000 | GUA110AN-6QNBDO | ¥888,000 | GUA110AN-3LNBDO | ¥555,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:2倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNCDO | ¥990,000 | GUF110AN-EBNCDO | ¥873,000 | GUF110AN-7QNCDO | ¥980,000 | GUF110AN-6QNCDO | ¥863,000 | GUF110AN-3LNCDO | ¥530,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:2倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNCDO | ¥990,000 | GUA110AN-EBNCDO | ¥873,000 | GUA110AN-7QNCDO | ¥980,000 | GUA110AN-6QNCDO | ¥863,000 | GUA110AN-3LNCDO | ¥530,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:2倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNDDNO | ¥1,023,000 | GUF110AN-EBNDDNO | ¥906,000 | GUF110AN-7QNDNO | ¥1,013,000 | GUF110AN-6QNDNO | ¥896,000 | GUF110AN-3LNDNO | ¥563,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:2倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNDDNO | ¥1,023,000 | GUA110AN-EBNDDNO | ¥906,000 | GUA110AN-7QNDNO | ¥1,013,000 | GUA110AN-6QNDNO | ¥896,000 | GUA110AN-3LNDNO | ¥563,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:8倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNARNO | ¥962,000 | GUF110AN-EBNARNO | ¥845,000 | GUF110AN-7QNARNO | ¥952,000 | GUF110AN-6QNARNO | ¥835,000 | GUF110AN-3LNARNO | ¥502,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:8倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNARNO | ¥962,000 | GUA110AN-EBNARNO | ¥845,000 | GUA110AN-7QNARNO | ¥952,000 | GUA110AN-6QNARNO | ¥835,000 | GUA110AN-3LNARNO | ¥502,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:8倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNBRNO | ¥1,017,000 | GUF110AN-EBNBRNO | ¥900,000 | GUF110AN-7QNBNO | ¥1,007,000 | GUF110AN-6QNBNO | ¥890,000 | GUF110AN-3LNBNO | ¥557,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:8倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNBRNO | ¥1,017,000 | GUA110AN-EBNBRNO | ¥900,000 | GUA110AN-7QNBNO | ¥1,007,000 | GUA110AN-6QNBNO | ¥890,000 | GUA110AN-3LNBNO | ¥557,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:5倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNCRNO | ¥992,000 | GUF110AN-EBNCRNO | ¥875,000 | GUF110AN-7QNCRNO | ¥982,000 | GUF110AN-6QNCRNO | ¥865,000 | GUF110AN-3LNCRNO | ¥532,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:5倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNCRNO | ¥992,000 | GUA110AN-EBNCRNO | ¥875,000 | GUA110AN-7QNCRNO | ¥982,000 | GUA110AN-6QNCRNO | ¥865,000 | GUA110AN-3LNCRNO | ¥532,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 16キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:5倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUF110AN-FBNDRNO | ¥1,025,000 | GUF110AN-EBNDRNO | ¥908,000 | GUF110AN-7QNDRNO | ¥1,015,000 | GUF110AN-6QNDRNO | ¥898,000 | GUF110AN-3LNDRNO | ¥565,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 OSレスモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/2 (RJ-45) | 26キャッシュ キヤッシュアップ機能付き | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM DVD-RAM (CD-ROM:5倍速) | 標準搭載 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | GUA110AN-FBNDRNO | ¥1,025,000 | GUA110AN-EBNDRNO | ¥908,000 | GUA110AN-7QNDRNO | ¥1,015,000 | GUA110AN-6QNDRNO | ¥898,000 | GUA110AN-3LNDRNO | ¥565,000 |




システム装置 【おまかせ安心モデルII 24(指静脈認証スタートパック)】 カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルII 24 | | 保守料 (月額、税別) | |
|--|------|------|---|---------|------|---|--------|-------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 維持保守 | 出張修理 |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | 選択*2 | 選択*3 | オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-RAM:5倍速、 DVD-RAM:15倍速/DVD-ROM:8倍速) / (CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110AN-LCNADNK | ¥1,345,000 | ¥1,683 | ¥1,308 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-LCNBDNK | ¥1,400,000 | ¥2,100 | ¥1,633 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-LCNCNDNK | ¥1,375,000 | ¥1,908 | ¥1,483 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-LCNDNDNK | ¥1,408,000 | ¥2,158 | ¥1,675 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-LCNARNK | ¥1,347,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-LCNBRNK | ¥1,402,000 | ¥2,117 | ¥1,642 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-LCNCNRNK | ¥1,377,000 | ¥1,925 | ¥1,492 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-LCNDNRNK | ¥1,410,000 | ¥2,175 | ¥1,692 |

システム装置 【おまかせ安心モデルII (指静脈認証スタートパック)】 カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルII | | 保守料 (月額、税別) | |
|--|------|------|---|---------|------|---|--------|-------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 維持保守 | 出張修理 |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | 選択*2 | 選択*3 | オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-RAM:5倍速、 DVD-RAM:15倍速/DVD-ROM:8倍速) / (CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110AN-DCNADNK | ¥1,135,000 | ¥1,683 | ¥1,308 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-DCNBDNK | ¥1,190,000 | ¥2,100 | ¥1,633 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-DCNCNDNK | ¥1,165,000 | ¥1,908 | ¥1,483 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-DCNDNDNK | ¥1,198,000 | ¥2,158 | ¥1,675 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-DCNARNK | ¥1,137,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-DCNBRNK | ¥1,192,000 | ¥2,117 | ¥1,642 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-DCNCNRNK | ¥1,167,000 | ¥1,925 | ¥1,492 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 指静脈認証スタートパック | | | | | | | | GUF110AN-DCNDNRNK | ¥1,200,000 | ¥2,175 | ¥1,692 |



(2) HA8000/RS110 BN [RAID (2.5型)]

システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ24 | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択 *2 | 選択 *3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 *4 | 内蔵DVD-ROM (標準搭載) (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110BN-LCNADNO | ¥996,000 | GUF110BN-KCNADNO | ¥853,000 | GUF110BN-JCNADNO | ¥743,000 | ¥1,267 | ¥983 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110BN-LCNADNO | ¥996,000 | GUA110BN-KCNADNO | ¥853,000 | GUA110BN-JCNADNO | ¥743,000 | ¥1,275 | ¥992 | | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-LCNBDNO | ¥1,051,000 | GUF110BN-KCNBDNO | ¥908,000 | GUF110BN-JCNBDNO | ¥798,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110BN-LCNBDNO | ¥1,051,000 | GUA110BN-KCNBDNO | ¥908,000 | GUA110BN-JCNBDNO | ¥798,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | GUF110BN-LCNCADNO | ¥1,026,000 | GUF110BN-KCNCADNO | ¥883,000 | GUF110BN-JCNCADNO | ¥773,000 | ¥1,492 | ¥1,158 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-LCNCADNO | ¥1,026,000 | GUA110BN-KCNCADNO | ¥883,000 | GUA110BN-JCNCADNO | ¥773,000 | ¥1,500 | ¥1,167 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | | | | | | GUF110BN-LCNCDDNO | ¥1,059,000 | GUF110BN-KCNCDDNO | ¥916,000 | GUF110BN-JCNCDDNO | ¥806,000 | ¥1,742 | ¥1,350 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-LCNCDDNO | ¥1,059,000 | GUA110BN-KCNCDDNO | ¥916,000 | GUA110BN-JCNCDDNO | ¥806,000 | ¥1,750 | ¥1,358 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110BN-LCNARNO | ¥998,000 | GUF110BN-KCNARNO | ¥855,000 | GUF110BN-JCNARNO | ¥745,000 | ¥1,283 | ¥1,000 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-LCNARNO | ¥998,000 | GUA110BN-KCNARNO | ¥855,000 | GUA110BN-JCNARNO | ¥745,000 | ¥1,292 | ¥1,000 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-LCNBRNO | ¥1,053,000 | GUF110BN-KCNBRNO | ¥910,000 | GUF110BN-JCNBRNO | ¥800,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-LCNBRNO | ¥1,053,000 | GUA110BN-KCNBRNO | ¥910,000 | GUA110BN-JCNBRNO | ¥800,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | GUF110BN-LCNCRNO | ¥1,028,000 | GUF110BN-KCNCRNO | ¥885,000 | GUF110BN-JCNCRNO | ¥775,000 | | | ¥1,508 | ¥1,175 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110BN-LCNCRNO | ¥1,028,000 | GUA110BN-KCNCRNO | ¥885,000 | GUA110BN-JCNCRNO | ¥775,000 | | | ¥1,517 | ¥1,175 | | | | | | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | GUF110BN-LCNDRNO | ¥1,061,000 | GUF110BN-KCNDRNO | ¥918,000 | GUF110BN-JCNDRNO | ¥808,000 | | ¥1,758 | ¥1,367 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110BN-LCNDRNO | ¥1,061,000 | GUA110BN-KCNDRNO | ¥918,000 | GUA110BN-JCNDRNO | ¥808,000 | | ¥1,767 | ¥1,375 | | | | | | |



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択 *2 | 選択 *3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 *4 | 内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110BN-DCNADNO | ¥786,000 | GUF110BN-CCNADNO | ¥680,000 | GUF110BN-BCNADNO | ¥599,000 | ¥1,267 | ¥983 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110BN-DCNADNO | ¥786,000 | GUA110BN-CCNADNO | ¥680,000 | GUA110BN-BCNADNO | ¥599,000 | ¥1,275 | ¥992 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-DCNBDNO | ¥841,000 | GUF110BN-CCNBDNO | ¥735,000 | GUF110BN-BCNBDNO | ¥654,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110BN-DCNBDNO | ¥841,000 | GUA110BN-CCNBDNO | ¥735,000 | GUA110BN-BCNBDNO | ¥654,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャパシタ・7777アップ機能付き | GUF110BN-DCNCDNO | ¥816,000 | GUF110BN-CCNCDNO | ¥710,000 | GUF110BN-BCNCDNO | ¥629,000 | ¥1,492 | ¥1,158 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DCNCDNO | ¥816,000 | GUA110BN-CCNCDNO | ¥710,000 | GUA110BN-BCNCDNO | ¥629,000 | ¥1,500 | ¥1,167 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャパシタ・7777アップ機能付き | | | | | | GUF110BN-DCNDDNO | ¥849,000 | GUF110BN-CCNDDNO | ¥743,000 | GUF110BN-BCNDDNO | ¥662,000 | ¥1,742 | ¥1,350 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DCNDDNO | ¥849,000 | GUA110BN-CCNDDNO | ¥743,000 | GUA110BN-BCNDDNO | ¥662,000 | ¥1,750 | ¥1,358 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110BN-DCNARNO | ¥788,000 | GUF110BN-CCNARNO | ¥682,000 | GUF110BN-BCNARNO | ¥601,000 | ¥1,283 | ¥1,000 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DCNARNO | ¥788,000 | GUA110BN-CCNARNO | ¥682,000 | GUA110BN-BCNARNO | ¥601,000 | ¥1,292 | ¥1,000 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-DCNBRNO | ¥843,000 | GUF110BN-CCNBRNO | ¥737,000 | GUF110BN-BCNBRNO | ¥656,000 | ¥1,700 | ¥1,325 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DCNBRNO | ¥843,000 | GUA110BN-CCNBRNO | ¥737,000 | GUA110BN-BCNBRNO | ¥656,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャパシタ・7777アップ機能付き | GUF110BN-DCNCRNO | ¥818,000 | GUF110BN-CCNCRNO | ¥712,000 | GUF110BN-BCNCRNO | ¥631,000 | | | ¥1,508 | ¥1,175 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110BN-DCNCRNO | ¥818,000 | GUA110BN-CCNCRNO | ¥712,000 | GUA110BN-BCNCRNO | ¥631,000 | | | ¥1,517 | ¥1,175 | | | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャパシタ・7777アップ機能付き | GUF110BN-DCNDRNO | ¥851,000 | GUF110BN-CCNDRNO | ¥745,000 | GUF110BN-BCNDRNO | ¥664,000 | | ¥1,758 | ¥1,367 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110BN-DCNDRNO | ¥851,000 | GUA110BN-CCNDRNO | ¥745,000 | GUA110BN-BCNDRNO | ¥664,000 | | ¥1,767 | ¥1,375 | | | | | | |

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|--------------------------|-----------|---|--------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------|------|
| | | | | | | | | 5年 | | | 4年 | | | 3年 | | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択型 *2 | 選択型 *3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択型 *4 | 内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110BN-DANADNO | ¥552,000 | GUF110BN-CANADNO | ¥495,000 | GUF110BN-BANADNO | ¥439,000 | GUF110BN-1TNADNO | ¥196,000 | ¥1,267 | ¥983 | | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110BN-DANADNO | ¥552,000 | GUA110BN-CANADNO | ¥495,000 | GUA110BN-BANADNO | ¥439,000 | GUA110BN-1TNADNO | ¥196,000 | ¥1,275 | ¥992 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-DANBDNO | ¥607,000 | GUF110BN-CANBDNO | ¥550,000 | GUF110BN-BANBDNO | ¥494,000 | GUF110BN-1TNBDNO | ¥251,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110BN-DANBDNO | ¥607,000 | GUA110BN-CANBDNO | ¥550,000 | GUA110BN-BANBDNO | ¥494,000 | GUA110BN-1TNBDNO | ¥251,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | GUF110BN-DANCDNO | ¥582,000 | GUF110BN-CANCDNO | ¥525,000 | GUF110BN-BANCDNO | ¥469,000 | GUF110BN-1TNCDNO | ¥226,000 | ¥1,492 | ¥1,158 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DANCDNO | ¥582,000 | GUA110BN-CANCDNO | ¥525,000 | GUA110BN-BANCDNO | ¥469,000 | GUA110BN-1TNCDNO | ¥226,000 | ¥1,500 | ¥1,167 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | | | | | | GUF110BN-DANDDNO | ¥615,000 | GUF110BN-CANDDNO | ¥558,000 | GUF110BN-BANDDNO | ¥502,000 | GUF110BN-1TNDNO | ¥259,000 | ¥1,742 | ¥1,350 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DANDDNO | ¥615,000 | GUA110BN-CANDDNO | ¥558,000 | GUA110BN-BANDDNO | ¥502,000 | GUA110BN-1TNDNO | ¥259,000 | ¥1,750 | ¥1,358 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110BN-DANARNO | ¥554,000 | GUF110BN-CANARNO | ¥497,000 | GUF110BN-BANARNO | ¥441,000 | GUF110BN-1TNARNO | ¥198,000 | ¥1,283 | ¥1,000 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DANARNO | ¥554,000 | GUA110BN-CANARNO | ¥497,000 | GUA110BN-BANARNO | ¥441,000 | GUA110BN-1TNARNO | ¥198,000 | ¥1,292 | ¥1,000 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-DANBRNO | ¥609,000 | GUF110BN-CANBRNO | ¥552,000 | GUF110BN-BANBRNO | ¥496,000 | GUF110BN-1TNBRNO | ¥253,000 | ¥1,700 | ¥1,325 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DANBRNO | ¥609,000 | GUA110BN-CANBRNO | ¥552,000 | GUA110BN-BANBRNO | ¥496,000 | GUA110BN-1TNBRNO | ¥253,000 | ¥1,708 | ¥1,325 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | | | | | | GUF110BN-DANCRNO | ¥584,000 | GUF110BN-CANCRNO | ¥527,000 | GUF110BN-BANCRNO | ¥471,000 | GUF110BN-1TNCRNO | ¥228,000 | ¥1,508 | ¥1,175 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DANCRNO | ¥584,000 | GUA110BN-CANCRNO | ¥527,000 | GUA110BN-BANCRNO | ¥471,000 | GUA110BN-1TNCRNO | ¥228,000 | ¥1,517 | ¥1,175 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャパシタ付アップ機能付き | | GUF110BN-DANDRNO | ¥617,000 | GUF110BN-CANDRNO | ¥560,000 | GUF110BN-BANDRNO | ¥504,000 | GUF110BN-1TNRNO | ¥261,000 | ¥1,758 | ¥1,367 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-DANDRNO | ¥617,000 | GUA110BN-CANDRNO | ¥560,000 | GUA110BN-BANDRNO | ¥504,000 | GUA110BN-1TNRNO | ¥261,000 | ¥1,767 | ¥1,375 | |



システム装置 [標準モデルⅡ] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルⅡ | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110BN-5PNADNO | ¥512,000 | GUF110BN-4PNADNO | ¥433,000 | GUF110BN-3PNADNO | ¥355,000 | ¥1,267 | ¥983 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110BN-5PNADNO | ¥512,000 | GUA110BN-4PNADNO | ¥433,000 | GUA110BN-3PNADNO | ¥355,000 | ¥1,275 | ¥992 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-5PNBDNO | ¥567,000 | GUF110BN-4PNBDNO | ¥488,000 | GUF110BN-3PNBDNO | ¥410,000 | ¥1,683 | ¥1,308 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110BN-5PNBDNO | ¥567,000 | GUA110BN-4PNBDNO | ¥488,000 | GUA110BN-3PNBDNO | ¥410,000 | ¥1,692 | ¥1,317 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110BN-5PNCDDNO | ¥542,000 | GUF110BN-4PNCDDNO | ¥463,000 | GUF110BN-3PNCDDNO | ¥385,000 | ¥1,492 | ¥1,158 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110BN-5PNCDDNO | ¥542,000 | GUA110BN-4PNCDDNO | ¥463,000 | GUA110BN-3PNCDDNO | ¥385,000 | ¥1,500 | ¥1,167 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110BN-5PNDDNO | | | | | ¥575,000 | GUF110BN-4PNDDNO | ¥496,000 | GUF110BN-3PNDDNO | ¥418,000 | ¥1,742 | ¥1,350 | |
| OSレスモデル | | | | | GUA110BN-5PNDDNO | | | | | ¥575,000 | GUA110BN-4PNDDNO | ¥496,000 | GUA110BN-3PNDDNO | ¥418,000 | ¥1,750 | ¥1,358 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | 16キャッシュ | | | GUF110BN-5PNARNO | | ¥514,000 | GUF110BN-4PNARNO | ¥435,000 | GUF110BN-3PNARNO | ¥357,000 | ¥1,283 | ¥1,000 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110BN-5PNARNO | | ¥514,000 | GUA110BN-4PNARNO | ¥435,000 | GUA110BN-3PNARNO | ¥357,000 | ¥1,292 | ¥1,000 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110BN-5PNBRNO | ¥569,000 | GUF110BN-4PNBRNO | ¥490,000 | GUF110BN-3PNBRNO | ¥412,000 | ¥1,700 | ¥1,325 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110BN-5PNBRNO | ¥569,000 | GUA110BN-4PNBRNO | ¥490,000 | GUA110BN-3PNBRNO | ¥412,000 | ¥1,708 | ¥1,325 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110BN-5PNCRNO | ¥544,000 | GUF110BN-4PNCRNO | | ¥465,000 | GUF110BN-3PNCRNO | | ¥387,000 | ¥1,508 | ¥1,175 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110BN-5PNCRNO | ¥544,000 | GUA110BN-4PNCRNO | | ¥465,000 | GUA110BN-3PNCRNO | | ¥387,000 | ¥1,517 | ¥1,175 | | | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110BN-5PNDRNO | ¥577,000 | GUF110BN-4PNDRNO | ¥498,000 | GUF110BN-3PNDRNO | | ¥420,000 | ¥1,758 | ¥1,367 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110BN-5PNDRNO | ¥577,000 | GUA110BN-4PNDRNO | ¥498,000 | GUA110BN-3PNDRNO | | ¥420,000 | ¥1,767 | ¥1,375 | | | | | | |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

(3) HA8000/RS110 CN [RAID (3.5型)]

システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユ ニット | おまかせ安心モデルⅡ24 | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|----------------------------|----------|--|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択 *2 | 選択 *3 | オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 *4 | 内蔵DVD-ROM (標準DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110CN-LCNADNO | ¥1,037,000 | GUF110CN-KCNADNO | ¥894,000 | GUF110CN-JCNADNO | ¥784,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110CN-LCNADNO | ¥1,037,000 | GUA110CN-KCNADNO | ¥894,000 | GUA110CN-JCNADNO | ¥784,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-LCNBDNO | ¥1,092,000 | GUF110CN-KCNBDNO | ¥949,000 | GUF110CN-JCNBDNO | ¥839,000 | ¥2,000 | ¥1,550 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110CN-LCNBDNO | ¥1,092,000 | GUA110CN-KCNBDNO | ¥949,000 | GUA110CN-JCNBDNO | ¥839,000 | ¥2,008 | ¥1,558 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | GUF110CN-LCNCDDNO | ¥1,067,000 | GUF110CN-KCNCDDNO | ¥924,000 | GUF110CN-JCNCDDNO | ¥814,000 | ¥1,808 | ¥1,408 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-LCNCDDNO | ¥1,067,000 | GUA110CN-KCNCDDNO | ¥924,000 | GUA110CN-JCNCDDNO | ¥814,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | | | | | | GUF110CN-LCNDNDO | ¥1,100,000 | GUF110CN-KCNDNDO | ¥957,000 | GUF110CN-JCNDNDO | ¥847,000 | ¥2,058 | ¥1,600 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-LCNDNDO | ¥1,100,000 | GUA110CN-KCNDNDO | ¥957,000 | GUA110CN-JCNDNDO | ¥847,000 | ¥2,067 | ¥1,608 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110CN-LCNARNDO | ¥1,039,000 | GUF110CN-KCNARNDO | ¥896,000 | GUF110CN-JCNARNDO | ¥786,000 | ¥1,600 | ¥1,242 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-LCNARNDO | ¥1,039,000 | GUA110CN-KCNARNDO | ¥896,000 | GUA110CN-JCNARNDO | ¥786,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-LCNBRNO | ¥1,094,000 | GUF110CN-KCNBRNO | ¥951,000 | GUF110CN-JCNBRNO | ¥841,000 | ¥2,017 | ¥1,567 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-LCNBRNO | ¥1,094,000 | GUA110CN-KCNBRNO | ¥951,000 | GUA110CN-JCNBRNO | ¥841,000 | ¥2,025 | ¥1,575 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | | | | | | GUF110CN-LCNCRNO | ¥1,069,000 | GUF110CN-KCNCRNO | ¥926,000 | GUF110CN-JCNCRNO | ¥816,000 | ¥1,825 | ¥1,417 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-LCNCRNO | ¥1,069,000 | GUA110CN-KCNCRNO | ¥926,000 | GUA110CN-JCNCRNO | ¥816,000 | ¥1,833 | ¥1,425 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | | GUF110CN-LCNDRNO | ¥1,102,000 | GUF110CN-KCNDRNO | ¥959,000 | GUF110CN-JCNDRNO | ¥849,000 | ¥2,075 | ¥1,608 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-LCNDRNO | ¥1,102,000 | GUA110CN-KCNDRNO | ¥959,000 | GUA110CN-JCNDRNO | ¥849,000 | ¥2,083 | ¥1,617 |



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110CN-DCNADNO | ¥827,000 | GUF110CN-CCNADNO | ¥721,000 | GUF110CN-BCNADNO | ¥640,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110CN-DCNADNO | ¥827,000 | GUA110CN-CCNADNO | ¥721,000 | GUA110CN-BCNADNO | ¥640,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-DCNBDNO | ¥882,000 | GUF110CN-CCNBDNO | ¥776,000 | GUF110CN-BCNBDNO | ¥695,000 | ¥2,000 | ¥1,550 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110CN-DCNBDNO | ¥882,000 | GUA110CN-CCNBDNO | ¥776,000 | GUA110CN-BCNBDNO | ¥695,000 | ¥2,008 | ¥1,558 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110CN-DCNCDNO | ¥857,000 | GUF110CN-CCNCDNO | ¥751,000 | GUF110CN-BCNCDNO | ¥670,000 | ¥1,808 | ¥1,408 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DCNCDNO | ¥857,000 | GUA110CN-CCNCDNO | ¥751,000 | GUA110CN-BCNCDNO | ¥670,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | | | | | GUF110CN-DCNDDNO | ¥890,000 | GUF110CN-CCNDDNO | ¥784,000 | GUF110CN-BCNDDNO | ¥703,000 | ¥2,058 | ¥1,600 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DCNDDNO | ¥890,000 | GUA110CN-CCNDDNO | ¥784,000 | GUA110CN-BCNDDNO | ¥703,000 | ¥2,067 | ¥1,608 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110CN-DCNARNO | ¥829,000 | GUF110CN-CCNARNO | ¥723,000 | GUF110CN-BCNARNO | ¥642,000 | ¥1,600 | ¥1,242 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DCNARNO | ¥829,000 | GUA110CN-CCNARNO | ¥723,000 | GUA110CN-BCNARNO | ¥642,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-DCNBRNO | ¥884,000 | GUF110CN-CCNBRNO | ¥778,000 | GUF110CN-BCNBRNO | ¥697,000 | ¥2,017 | ¥1,567 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DCNBRNO | ¥884,000 | GUA110CN-CCNBRNO | ¥778,000 | GUA110CN-BCNBRNO | ¥697,000 | ¥2,025 | ¥1,575 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110CN-DCNCRNO | ¥859,000 | GUF110CN-CCNCRNO | ¥753,000 | GUF110CN-BCNCRNO | ¥672,000 | | | ¥1,825 | ¥1,417 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110CN-DCNCRNO | ¥859,000 | GUA110CN-CCNCRNO | ¥753,000 | GUA110CN-BCNCRNO | ¥672,000 | | | ¥1,833 | ¥1,425 | | | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110CN-DCNDRNO | ¥892,000 | GUF110CN-CCNDRNO | ¥786,000 | GUF110CN-BCNDRNO | ¥705,000 | | ¥2,075 | ¥1,608 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110CN-DCNDRNO | ¥892,000 | GUA110CN-CCNDRNO | ¥786,000 | GUA110CN-BCNDRNO | ¥705,000 | | ¥2,083 | ¥1,617 | | | | | | |

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|---------------------------|-----------|--|--------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択型 *2 | 選択型 *3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択型 *4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110CN-DANADNO | ¥593,000 | GUF110CN-CANADNO | ¥536,000 | GUF110CN-BANADNO | ¥480,000 | GUF110CN-1TNADNO | ¥237,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110CN-DANADNO | ¥593,000 | GUA110CN-CANADNO | ¥536,000 | GUA110CN-BANADNO | ¥480,000 | GUA110CN-1TNADNO | ¥237,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-DANBDNO | ¥648,000 | GUF110CN-CANBDNO | ¥591,000 | GUF110CN-BANBDNO | ¥535,000 | GUF110CN-1TNBDNO | ¥292,000 | ¥2,000 | ¥1,550 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110CN-DANBDNO | ¥648,000 | GUA110CN-CANBDNO | ¥591,000 | GUA110CN-BANBDNO | ¥535,000 | GUA110CN-1TNBDNO | ¥292,000 | ¥2,008 | ¥1,558 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ ネオジェムバグアップ機能付き | GUF110CN-DANCDNO | ¥623,000 | GUF110CN-CANCDNO | ¥566,000 | GUF110CN-BANCDNO | ¥510,000 | GUF110CN-1TNCDNO | ¥267,000 | ¥1,808 | ¥1,408 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DANCDNO | ¥623,000 | GUA110CN-CANCDNO | ¥566,000 | GUA110CN-BANCDNO | ¥510,000 | GUA110CN-1TNCDNO | ¥267,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ ネオジェムバグアップ機能付き | | | | | | GUF110CN-DANDDNO | ¥656,000 | GUF110CN-CANDDNO | ¥599,000 | GUF110CN-BANDDNO | ¥543,000 | GUF110CN-1TNDNO | ¥300,000 | ¥2,058 | ¥1,600 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DANDDNO | ¥656,000 | GUA110CN-CANDDNO | ¥599,000 | GUA110CN-BANDDNO | ¥543,000 | GUA110CN-1TNDNO | ¥300,000 | ¥2,067 | ¥1,608 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110CN-DANARNO | ¥595,000 | GUF110CN-CANARNO | ¥538,000 | GUF110CN-BANARNO | ¥482,000 | GUF110CN-1TNARNO | ¥239,000 | ¥1,600 | ¥1,242 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DANARNO | ¥595,000 | GUA110CN-CANARNO | ¥538,000 | GUA110CN-BANARNO | ¥482,000 | GUA110CN-1TNARNO | ¥239,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-DANBRNO | ¥650,000 | GUF110CN-CANBRNO | ¥593,000 | GUF110CN-BANBRNO | ¥537,000 | GUF110CN-1TNBRNO | ¥294,000 | ¥2,017 | ¥1,567 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DANBRNO | ¥650,000 | GUA110CN-CANBRNO | ¥593,000 | GUA110CN-BANBRNO | ¥537,000 | GUA110CN-1TNBRNO | ¥294,000 | ¥2,025 | ¥1,575 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ ネオジェムバグアップ機能付き | | | | | | GUF110CN-DANCRNO | ¥625,000 | GUF110CN-CANCRNO | ¥568,000 | GUF110CN-BANCRNO | ¥512,000 | GUF110CN-1TNCRNO | ¥269,000 | ¥1,825 | ¥1,417 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DANCRNO | ¥625,000 | GUA110CN-CANCRNO | ¥568,000 | GUA110CN-BANCRNO | ¥512,000 | GUA110CN-1TNCRNO | ¥269,000 | ¥1,833 | ¥1,425 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ ネオジェムバグアップ機能付き | | GUF110CN-DANDRNO | ¥658,000 | GUF110CN-CANDRNO | ¥601,000 | GUF110CN-BANDRNO | ¥545,000 | GUF110CN-1TNRNO | ¥302,000 | ¥2,075 | ¥1,608 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-DANDRNO | ¥658,000 | GUA110CN-CANDRNO | ¥601,000 | GUA110CN-BANDRNO | ¥545,000 | GUA110CN-1TNRNO | ¥302,000 | ¥2,083 | ¥1,617 |



システム装置 [標準モデルⅡ] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルⅡ | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110CN-5PNADNO | ¥558,000 | GUF110CN-4PNADNO | ¥483,000 | GUF110CN-3PNADNO | ¥408,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110CN-5PNADNO | ¥558,000 | GUA110CN-4PNADNO | ¥483,000 | GUA110CN-3PNADNO | ¥408,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-5PNBDNO | ¥613,000 | GUF110CN-4PNBDNO | ¥538,000 | GUF110CN-3PNBDNO | ¥463,000 | ¥2,000 | ¥1,550 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110CN-5PNBDNO | ¥613,000 | GUA110CN-4PNBDNO | ¥538,000 | GUA110CN-3PNBDNO | ¥463,000 | ¥2,008 | ¥1,558 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110CN-5PNCDDNO | ¥588,000 | GUF110CN-4PNCDDNO | ¥513,000 | GUF110CN-3PNCDDNO | ¥438,000 | ¥1,808 | ¥1,408 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110CN-5PNCDDNO | ¥588,000 | GUA110CN-4PNCDDNO | ¥513,000 | GUA110CN-3PNCDDNO | ¥438,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110CN-5PNDDNO | ¥621,000 | GUF110CN-4PNDDNO | | | ¥546,000 | GUF110CN-3PNDDNO | ¥471,000 | ¥2,058 | ¥1,600 | | | |
| OSレスモデル | | | | | GUA110CN-5PNDDNO | ¥621,000 | GUA110CN-4PNDDNO | | | ¥546,000 | GUA110CN-3PNDDNO | ¥471,000 | ¥2,067 | ¥1,608 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | 16キャッシュ | GUF110CN-5PNARNO | ¥560,000 | GUF110CN-4PNARNO | | ¥485,000 | GUF110CN-3PNARNO | ¥410,000 | ¥1,600 | ¥1,242 | | | |
| OSレスモデル | | | | | | GUA110CN-5PNARNO | ¥560,000 | GUA110CN-4PNARNO | | ¥485,000 | GUA110CN-3PNARNO | ¥410,000 | ¥1,608 | ¥1,250 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | 26キャッシュ | GUF110CN-5PNBRNO | ¥615,000 | GUF110CN-4PNBRNO | ¥540,000 | GUF110CN-3PNBRNO | ¥465,000 | ¥2,017 | ¥1,567 | | | |
| OSレスモデル | | | | | | | GUA110CN-5PNBRNO | ¥615,000 | GUA110CN-4PNBRNO | ¥540,000 | GUA110CN-3PNBRNO | ¥465,000 | ¥2,025 | ¥1,575 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110CN-5PNCRNO | ¥590,000 | GUF110CN-4PNCRNO | | | ¥515,000 | GUF110CN-3PNCRNO | ¥440,000 | ¥1,825 | ¥1,417 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110CN-5PNCRNO | ¥590,000 | GUA110CN-4PNCRNO | | | ¥515,000 | GUA110CN-3PNCRNO | ¥440,000 | ¥1,833 | ¥1,425 | | | | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110CN-5PNDRNO | ¥623,000 | GUF110CN-4PNDRNO | | ¥548,000 | GUF110CN-3PNDRNO | ¥473,000 | ¥2,075 | ¥1,608 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110CN-5PNDRNO | ¥623,000 | GUA110CN-4PNDRNO | | ¥548,000 | GUA110CN-3PNDRNO | ¥473,000 | ¥2,083 | ¥1,617 | | | | | | |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

(3) HA8000/RS110 DN [RAID (3.5型)]

システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ24] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ24 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------|--|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択 *2 | 選択 *3 | オンボードLAN 100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 *4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110DN-LCNADNO | ¥982,000 | GUF110DN-KCNADNO | ¥839,000 | GUF110DN-JCNADNO | ¥729,000 | ¥1,167 | ¥908 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110DN-LCNADNO | ¥982,000 | GUA110DN-KCNADNO | ¥839,000 | GUA110DN-JCNADNO | ¥729,000 | ¥1,175 | ¥917 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-LCNBDNO | ¥1,037,000 | GUF110DN-KCNBDNO | ¥894,000 | GUF110DN-JCNBDNO | ¥784,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110DN-LCNBDNO | ¥1,037,000 | GUA110DN-KCNBDNO | ¥894,000 | GUA110DN-JCNBDNO | ¥784,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | GUF110DN-LCNCDDNO | ¥1,012,000 | GUF110DN-KCNCDDNO | ¥869,000 | GUF110DN-JCNCDDNO | ¥759,000 | ¥1,392 | ¥1,083 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-LCNCDDNO | ¥1,012,000 | GUA110DN-KCNCDDNO | ¥869,000 | GUA110DN-JCNCDDNO | ¥759,000 | ¥1,400 | ¥1,092 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | | | | | GUF110DN-LCNDDDNO | ¥1,045,000 | GUF110DN-KCNDDDNO | ¥902,000 | GUF110DN-JCNDDDNO | ¥792,000 | ¥1,642 | ¥1,275 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-LCNDDDNO | ¥1,045,000 | GUA110DN-KCNDDDNO | ¥902,000 | GUA110DN-JCNDDDNO | ¥792,000 | ¥1,650 | ¥1,283 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110DN-LCNARNNO | ¥984,000 | GUF110DN-KCNARNNO | ¥841,000 | GUF110DN-JCNARNNO | ¥731,000 | ¥1,183 | ¥917 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-LCNARNNO | ¥984,000 | GUA110DN-KCNARNNO | ¥841,000 | GUA110DN-JCNARNNO | ¥731,000 | ¥1,192 | ¥925 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-LCNBRNO | ¥1,039,000 | GUF110DN-KCNBRNO | ¥896,000 | GUF110DN-JCNBRNO | ¥786,000 | ¥1,600 | ¥1,242 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-LCNBRNO | ¥1,039,000 | GUA110DN-KCNBRNO | ¥896,000 | GUA110DN-JCNBRNO | ¥786,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | | | | | GUF110DN-LCNCRNO | ¥1,014,000 | GUF110DN-KCNCRNO | ¥871,000 | GUF110DN-JCNCRNO | ¥761,000 | ¥1,408 | ¥1,092 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-LCNCRNO | ¥1,014,000 | GUA110DN-KCNCRNO | ¥871,000 | GUA110DN-JCNCRNO | ¥761,000 | ¥1,417 | ¥1,100 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機能付き | | GUF110DN-LCNDRNO | ¥1,047,000 | GUF110DN-KCNDRNO | ¥904,000 | GUF110DN-JCNDRNO | ¥794,000 | ¥1,658 | ¥1,292 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-LCNDRNO | ¥1,047,000 | GUA110DN-KCNDRNO | ¥904,000 | GUA110DN-JCNDRNO | ¥794,000 | ¥1,667 | ¥1,292 |



システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-RW:24倍速) | 標準搭載 | GUF110DN-DCNADNO | ¥772,000 | GUF110DN-CCNADNO | ¥666,000 | GUF110DN-BCNADNO | ¥585,000 | ¥1,167 | ¥908 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110DN-DCNADNO | ¥772,000 | GUA110DN-CCNADNO | ¥666,000 | GUA110DN-BCNADNO | ¥585,000 | ¥1,175 | ¥917 | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-DCNBDNO | ¥827,000 | GUF110DN-CCNBDNO | ¥721,000 | GUF110DN-BCNBDNO | ¥640,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110DN-DCNBDNO | ¥827,000 | GUA110DN-CCNBDNO | ¥721,000 | GUA110DN-BCNBDNO | ¥640,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | GUF110DN-DCNCDNO | ¥802,000 | GUF110DN-CCNCDNO | ¥696,000 | GUF110DN-BCNCDNO | ¥615,000 | ¥1,392 | ¥1,083 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DCNCDNO | ¥802,000 | GUA110DN-CCNCDNO | ¥696,000 | GUA110DN-BCNCDNO | ¥615,000 | ¥1,400 | ¥1,092 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | | | | | | GUF110DN-DCNDDNO | ¥835,000 | GUF110DN-CCNDDNO | ¥729,000 | GUF110DN-BCNDDNO | ¥648,000 | ¥1,642 | ¥1,275 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DCNDDNO | ¥835,000 | GUA110DN-CCNDDNO | ¥729,000 | GUA110DN-BCNDDNO | ¥648,000 | ¥1,650 | ¥1,283 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110DN-DCNARNO | ¥774,000 | GUF110DN-CCNARNO | ¥668,000 | GUF110DN-BCNARNO | ¥587,000 | ¥1,183 | ¥917 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DCNARNO | ¥774,000 | GUA110DN-CCNARNO | ¥668,000 | GUA110DN-BCNARNO | ¥587,000 | ¥1,192 | ¥925 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-DCNBRNO | ¥829,000 | GUF110DN-CCNBRNO | ¥723,000 | GUF110DN-BCNBRNO | ¥642,000 | ¥1,600 | ¥1,242 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DCNBRNO | ¥829,000 | GUA110DN-CCNBRNO | ¥723,000 | GUA110DN-BCNBRNO | ¥642,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | GUF110DN-DCNCRNO | ¥804,000 | GUF110DN-CCNCRNO | ¥698,000 | GUF110DN-BCNCRNO | ¥617,000 | | | ¥1,408 | ¥1,092 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110DN-DCNCRNO | ¥804,000 | GUA110DN-CCNCRNO | ¥698,000 | GUA110DN-BCNCRNO | ¥617,000 | | | ¥1,417 | ¥1,100 | | | | | | |
| Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャッシュバックアップ機能付き | GUF110DN-DCNDRNO | ¥837,000 | GUF110DN-CCNDRNO | ¥731,000 | GUF110DN-BCNDRNO | ¥650,000 | | ¥1,658 | ¥1,292 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110DN-DCNDRNO | ¥837,000 | GUA110DN-CCNDRNO | ¥731,000 | GUA110DN-BCNDRNO | ¥650,000 | | ¥1,667 | ¥1,292 | | | | | | |

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル/1年無償保証] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|---|--------------------------|----------|--|--------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 選R *2 | 選R *3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選R *4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速) | 標準搭載 | GUF110DN-DANADNO | ¥538,000 | GUF110DN-CANADNO | ¥481,000 | GUF110DN-BANADNO | ¥425,000 | GUF110DN-1TNADNO | ¥182,000 | ¥1,167 | ¥908 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110DN-DANADNO | ¥538,000 | GUA110DN-CANADNO | ¥481,000 | GUA110DN-BANADNO | ¥425,000 | GUA110DN-1TNADNO | ¥182,000 | ¥1,175 | ¥917 | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-DANBDNO | ¥593,000 | GUF110DN-CANBDNO | ¥536,000 | GUF110DN-BANBDNO | ¥480,000 | GUF110DN-1TNBDNO | ¥237,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110DN-DANBDNO | ¥593,000 | GUA110DN-CANBDNO | ¥536,000 | GUA110DN-BANBDNO | ¥480,000 | GUA110DN-1TNBDNO | ¥237,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ ネオジョハブアップ機能付き | GUF110DN-DANCDNO | ¥568,000 | GUF110DN-CANCDNO | ¥511,000 | GUF110DN-BANCDNO | ¥455,000 | GUF110DN-1TNCDNO | ¥212,000 | ¥1,392 | ¥1,083 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DANCDNO | ¥568,000 | GUA110DN-CANCDNO | ¥511,000 | GUA110DN-BANCDNO | ¥455,000 | GUA110DN-1TNCDNO | ¥212,000 | ¥1,400 | ¥1,092 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ ネオジョハブアップ機能付き | | | | | | GUF110DN-DANDDNO | ¥601,000 | GUF110DN-CANDDNO | ¥544,000 | GUF110DN-BANDDNO | ¥488,000 | GUF110DN-1TNDNO | ¥245,000 | ¥1,642 | ¥1,275 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DANDDNO | ¥601,000 | GUA110DN-CANDDNO | ¥544,000 | GUA110DN-BANDDNO | ¥488,000 | GUA110DN-1TNDNO | ¥245,000 | ¥1,650 | ¥1,283 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 16キャッシュ | | GUF110DN-DANARNO | ¥540,000 | GUF110DN-CANARNO | ¥483,000 | GUF110DN-BANARNO | ¥427,000 | GUF110DN-1TNARNO | ¥184,000 | ¥1,183 | ¥917 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DANARNO | ¥540,000 | GUA110DN-CANARNO | ¥483,000 | GUA110DN-BANARNO | ¥427,000 | GUA110DN-1TNARNO | ¥184,000 | ¥1,192 | ¥925 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-DANBRNO | ¥595,000 | GUF110DN-CANBRNO | ¥538,000 | GUF110DN-BANBRNO | ¥482,000 | GUF110DN-1TNBRNO | ¥239,000 | ¥1,600 | ¥1,242 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DANBRNO | ¥595,000 | GUA110DN-CANBRNO | ¥538,000 | GUA110DN-BANBRNO | ¥482,000 | GUA110DN-1TNBRNO | ¥239,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 16キャッシュ ネオジョハブアップ機能付き | | | | | | GUF110DN-DANCRNO | ¥570,000 | GUF110DN-CANCRNO | ¥513,000 | GUF110DN-BANCRNO | ¥457,000 | GUF110DN-1TNCRNO | ¥214,000 | ¥1,408 | ¥1,092 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DANCRNO | ¥570,000 | GUA110DN-CANCRNO | ¥513,000 | GUA110DN-BANCRNO | ¥457,000 | GUA110DN-1TNCRNO | ¥214,000 | ¥1,417 | ¥1,100 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ ネオジョハブアップ機能付き | | GUF110DN-DANDRNO | ¥603,000 | GUF110DN-CANDRNO | ¥546,000 | GUF110DN-BANDRNO | ¥490,000 | GUF110DN-1TNRNO | ¥247,000 | ¥1,658 | ¥1,292 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-DANDRNO | ¥603,000 | GUA110DN-CANDRNO | ¥546,000 | GUA110DN-BANDRNO | ¥490,000 | GUA110DN-1TNRNO | ¥247,000 | ¥1,667 | ¥1,292 |



システム装置 [標準モデルⅡ] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルⅡ | | | 保守料 (月額、税別) | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 維持保守 | 出張修理 | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択*4 | 内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-RW:24倍速) | 標準搭載 | GUF110DN-5PNADNO | ¥498,000 | GUF110DN-4PNADNO | ¥419,000 | GUF110DN-3PNADNO | ¥341,000 | ¥1,167 | ¥908 | | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110DN-5PNADNO | ¥498,000 | GUA110DN-4PNADNO | ¥419,000 | GUA110DN-3PNADNO | ¥341,000 | ¥1,175 | ¥917 | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-5PNBDNO | ¥553,000 | GUF110DN-4PNBDNO | ¥474,000 | GUF110DN-3PNBDNO | ¥396,000 | ¥1,583 | ¥1,233 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | | GUA110DN-5PNBDNO | ¥553,000 | GUA110DN-4PNBDNO | ¥474,000 | GUA110DN-3PNBDNO | ¥396,000 | ¥1,592 | ¥1,233 | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | | 16キャッシュ キャッシュバッファアップ機能付き | GUF110DN-5PNCDDNO | ¥528,000 | GUF110DN-4PNCDDNO | ¥449,000 | GUF110DN-3PNCDDNO | ¥371,000 | ¥1,392 | ¥1,083 |
| OSレスモデル | | | | | | | | | | GUA110DN-5PNCDDNO | ¥528,000 | GUA110DN-4PNCDDNO | ¥449,000 | GUA110DN-3PNCDDNO | ¥371,000 | ¥1,400 | ¥1,092 |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | 26キャッシュ キャッシュバッファアップ機能付き | GUF110DN-5PNDDNO | ¥561,000 | GUF110DN-4PNDDNO | | | ¥482,000 | GUF110DN-3PNDDNO | ¥404,000 | ¥1,642 | ¥1,275 | | | |
| OSレスモデル | | | | | GUA110DN-5PNDDNO | ¥561,000 | GUA110DN-4PNDDNO | | | ¥482,000 | GUA110DN-3PNDDNO | ¥404,000 | ¥1,650 | ¥1,283 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | 16キャッシュ | GUF110DN-5PNARNO | ¥500,000 | GUF110DN-4PNARNO | | ¥421,000 | GUF110DN-3PNARNO | ¥343,000 | ¥1,183 | ¥917 | | | |
| OSレスモデル | | | | | | GUA110DN-5PNARNO | ¥500,000 | GUA110DN-4PNARNO | | ¥421,000 | GUA110DN-3PNARNO | ¥343,000 | ¥1,192 | ¥925 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | 26キャッシュ | GUF110DN-5PNBRNO | ¥555,000 | GUF110DN-4PNBRNO | ¥476,000 | GUF110DN-3PNBRNO | ¥398,000 | ¥1,600 | ¥1,242 | | | |
| OSレスモデル | | | | | | | GUA110DN-5PNBRNO | ¥555,000 | GUA110DN-4PNBRNO | ¥476,000 | GUA110DN-3PNBRNO | ¥398,000 | ¥1,608 | ¥1,250 | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | 16キャッシュ キャッシュバッファアップ機能付き | GUF110DN-5PNCRNO | ¥530,000 | GUF110DN-4PNCRNO | | | ¥451,000 | GUF110DN-3PNCRNO | ¥373,000 | ¥1,408 | ¥1,092 | | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110DN-5PNCRNO | ¥530,000 | GUA110DN-4PNCRNO | | | ¥451,000 | GUA110DN-3PNCRNO | ¥373,000 | ¥1,417 | ¥1,100 | | | | | | |
| Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1 | | 26キャッシュ キャッシュバッファアップ機能付き | GUF110DN-5PNDRNO | ¥563,000 | GUF110DN-4PNDRNO | | ¥484,000 | GUF110DN-3PNDRNO | ¥406,000 | ¥1,658 | ¥1,292 | | | | | | |
| OSレスモデル | | | GUA110DN-5PNDRNO | ¥563,000 | GUA110DN-4PNDRNO | | ¥484,000 | GUA110DN-3PNDRNO | ¥406,000 | ¥1,667 | ¥1,292 | | | | | | |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品、
・無停電電源装置<ラックタイプ>

(5) HA8000/RS110 FN [RAID(3.5型)]

システム装置【おまかせ安心モデルⅡ】カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ | | | | | | | | |
|---|------|------------------|--|------------------|----------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | SW RAID | 選択*5 | 標準搭載 内蔵DVD-ROM (書き込み速度: DVD-ROM: 8倍速 / DVD-RAM: 5倍速 / DVD-RW: 8倍速 / CD-ROM: 24倍速) | 標準搭載 | GUF110FN-LCNSDNO | ¥904,000 | GUF110FN-KCNSDNO | ¥761,000 | GUF110FN-JCNSDNO | ¥651,000 | ¥575 | ¥450 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110FN-LCNSDNO | ¥904,000 | GUA110FN-KCNSDNO | ¥761,000 | GUA110FN-JCNSDNO | ¥651,000 | ¥583 | ¥450 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | ディスク | GUF110FN-LCNSDNO | ¥903,000 | GUF110FN-KCNSDNO | ¥760,000 | GUF110FN-JCNSDNO | ¥650,000 | ¥575 | ¥450 |
| OSレスモデル | | | | ディスク | | | | GUA110FN-LCNSDNO | ¥903,000 | GUA110FN-KCNSDNO | ¥760,000 | GUA110FN-JCNSDNO | ¥650,000 | ¥583 | ¥450 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | SW RAID | | | | GUF110FN-LCNSRNO | ¥906,000 | GUF110FN-KCNSRNO | ¥763,000 | GUF110FN-JCNSRNO | ¥653,000 | ¥592 | ¥458 | |
| OSレスモデル | | | | ディスク | | | | GUA110FN-LCNSRNO | ¥906,000 | GUA110FN-KCNSRNO | ¥763,000 | GUA110FN-JCNSRNO | ¥653,000 | ¥600 | ¥467 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | SW RAID | 選択*5 | 標準搭載 内蔵DVD-ROM (書き込み速度: DVD-ROM: 8倍速 / DVD-RAM: 5倍速 / DVD-RW: 8倍速 / CD-ROM: 24倍速) | 標準搭載 | GUF110FN-LCNSRNO | ¥905,000 | GUF110FN-KCNSRNO | ¥762,000 | GUF110FN-JCNSRNO | ¥652,000 | ¥592 | ¥458 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | ディスク | GUA110FN-LCNSRNO | ¥905,000 | GUA110FN-KCNSRNO | ¥762,000 | GUA110FN-JCNSRNO | ¥652,000 | ¥600 | ¥467 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | ディスク | GUF110FN-LCNSRNO | ¥905,000 | GUA110FN-KCNSRNO | ¥762,000 | GUA110FN-JCNSRNO | ¥652,000 | ¥600 | ¥467 |
| OSレスモデル | ディスク | GUA110FN-LCNSRNO | ¥905,000 | GUA110FN-KCNSRNO | ¥762,000 | GUA110FN-JCNSRNO | ¥652,000 | ¥600 | ¥467 | | | | | | | |

システム装置【おまかせ安心モデルⅡ】カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデルⅡ | | | | | | | | |
|---|------|------------------|--|------------------|----------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | SW RAID | 選択*5 | 標準搭載 内蔵DVD-ROM (書き込み速度: DVD-ROM: 8倍速 / DVD-RAM: 5倍速 / DVD-RW: 8倍速 / CD-ROM: 24倍速) | 標準搭載 | GUF110FN-DCNSDNO | ¥694,000 | GUF110FN-CCNSDNO | ¥588,000 | GUF110FN-BCNSDNO | ¥507,000 | ¥575 | ¥450 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110FN-DCNSDNO | ¥694,000 | GUA110FN-CCNSDNO | ¥588,000 | GUA110FN-BCNSDNO | ¥507,000 | ¥583 | ¥450 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | ディスク | GUF110FN-DCNSDNO | ¥693,000 | GUF110FN-CCNSDNO | ¥587,000 | GUF110FN-BCNSDNO | ¥506,000 | ¥575 | ¥450 |
| OSレスモデル | | | | ディスク | | | | GUA110FN-DCNSDNO | ¥693,000 | GUA110FN-CCNSDNO | ¥587,000 | GUA110FN-BCNSDNO | ¥506,000 | ¥583 | ¥450 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | SW RAID | | | | GUF110FN-DCNSRNO | ¥696,000 | GUF110FN-CCNSRNO | ¥590,000 | GUF110FN-BCNSRNO | ¥509,000 | ¥592 | ¥458 | |
| OSレスモデル | | | | ディスク | | | | GUA110FN-DCNSRNO | ¥696,000 | GUA110FN-CCNSRNO | ¥590,000 | GUA110FN-BCNSRNO | ¥509,000 | ¥600 | ¥467 | |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | SW RAID | 選択*5 | 標準搭載 内蔵DVD-ROM (書き込み速度: DVD-ROM: 8倍速 / DVD-RAM: 5倍速 / DVD-RW: 8倍速 / CD-ROM: 24倍速) | 標準搭載 | GUF110FN-DCNSRNO | ¥695,000 | GUF110FN-CCNSRNO | ¥589,000 | GUF110FN-BCNSRNO | ¥508,000 | ¥592 | ¥458 | |
| OSレスモデル | | | | | | | | ディスク | GUA110FN-DCNSRNO | ¥695,000 | GUA110FN-CCNSRNO | ¥589,000 | GUA110FN-BCNSRNO | ¥508,000 | ¥600 | ¥467 |
| Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | ディスク | GUF110FN-DCNSRNO | ¥695,000 | GUA110FN-CCNSRNO | ¥589,000 | GUA110FN-BCNSRNO | ¥508,000 | ¥600 | ¥467 |
| OSレスモデル | ディスク | GUA110FN-DCNSRNO | ¥695,000 | GUA110FN-CCNSRNO | ¥589,000 | GUA110FN-BCNSRNO | ¥508,000 | ¥600 | ¥467 | | | | | | | |

*1: OSは選択必須です。必要となるOSインストールセット/バンドルセットを購入願います。

*2: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。

*3: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

*4: 内蔵ハードディスク(HDD)は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。又、標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品、
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置【おまかせ安心モデル/1年無償保証】カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボード/PLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | SW RAID | 選択*5 | 標準搭載 (内蔵DVD-ROM: 5倍速、 内蔵DVD-RAM: 8倍速 (税込み) / (CD-ROM: 24倍速) DVD-RAM: 5倍速 / (DVD-ROM: 8倍速) (税込み) / (CD-ROM: 24倍速) | 標準搭載 | GUF110FN-DANSNO | ¥460,000 | GUF110FN-CANSNO | ¥403,000 | GUF110FN-BANSNO | ¥347,000 | GUF110FN-1TNSNO | ¥104,000 | ¥575 | ¥450 |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110FN-DANSNO | ¥460,000 | GUA110FN-CANSNO | ¥403,000 | GUA110FN-BANSNO | ¥347,000 | GUA110FN-1TNSNO | ¥104,000 | ¥583 | ¥450 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | ディスク | GUF110FN-DANNNO | ¥459,000 | GUF110FN-CANNNO | ¥402,000 | GUF110FN-BANNNO | ¥346,000 | GUF110FN-1TNNDNO | ¥103,000 | ¥575 |
| OSレスモデル | | | | GUA110FN-DANNNO | | | | | ¥459,000 | GUA110FN-CANNNO | ¥402,000 | GUA110FN-BANNNO | ¥346,000 | GUA110FN-1TNNDNO | ¥103,000 | ¥583 | ¥450 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | SW RAID | | | | | GUF110FN-DANSRNO | ¥462,000 | GUF110FN-CANSRNO | ¥405,000 | GUF110FN-BANSRNO | ¥349,000 | GUF110FN-1TNSRNO | ¥106,000 | ¥592 |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110FN-DANSRNO | ¥462,000 | GUA110FN-CANSRNO | ¥405,000 | GUA110FN-BANSRNO | ¥349,000 | GUA110FN-1TNSRNO | ¥106,000 | ¥600 | ¥467 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | ディスク | GUF110FN-DANNRNO | ¥461,000 | | GUF110FN-CANNRNO | ¥404,000 | GUF110FN-BANNRNO | ¥348,000 | GUF110FN-1TNNRNO | ¥105,000 | ¥592 | ¥458 | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110FN-DANNRNO | ¥461,000 | GUA110FN-CANNRNO | ¥404,000 | GUA110FN-BANNRNO | ¥348,000 | GUA110FN-1TNNRNO | ¥105,000 | ¥600 | ¥467 | | | | | | |


- *1: OSは選択必須です。必要となるOSインストールセット/バンドルセットを購入願います。
- *2: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。
- *3: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵ハードディスク(HDD)は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。又、標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。

システム装置【標準モデルⅡ】カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルⅡ | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | 選択*2 | 選択*3 | オンボード/PLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | SW RAID | 選択*5 | 標準搭載 (内蔵DVD-ROM: 5倍速、 内蔵DVD-RAM: 8倍速 (税込み) / (CD-ROM: 24倍速) DVD-RAM: 5倍速 / (DVD-ROM: 8倍速) (税込み) / (CD-ROM: 24倍速) | 標準搭載 | GUF110FN-5PNSNO | ¥420,000 | GUF110FN-4PNSNO | ¥341,000 | GUF110FN-3PNSNO | ¥263,000 | ¥575 | ¥450 |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110FN-5PNSNO | ¥420,000 | GUA110FN-4PNSNO | ¥341,000 | GUA110FN-3PNSNO | ¥263,000 | ¥583 | ¥450 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | | | | | ディスク | GUF110FN-5PNNDNO | ¥419,000 | GUF110FN-4PNNDNO | ¥340,000 | GUF110FN-3PNNDNO | ¥262,000 | ¥575 |
| OSレスモデル | | | | GUA110FN-5PNNDNO | | | | | ¥419,000 | GUA110FN-4PNNDNO | ¥340,000 | GUA110FN-3PNNDNO | ¥262,000 | ¥583 | ¥450 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | | | | SW RAID | | | | | GUF110FN-5PNSRNO | ¥422,000 | GUF110FN-4PNSRNO | ¥343,000 | GUF110FN-3PNSRNO | ¥265,000 | ¥592 |
| OSレスモデル | | | | | | | | GUA110FN-5PNSRNO | ¥422,000 | GUA110FN-4PNSRNO | ¥343,000 | GUA110FN-3PNSRNO | ¥265,000 | ¥600 | ¥467 |
| Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデル*1 | ディスク | GUF110FN-5PNNRNO | ¥421,000 | | GUF110FN-4PNNRNO | ¥342,000 | GUF110FN-3PNNRNO | ¥264,000 | ¥592 | ¥458 | | | | | |
| OSレスモデル | | GUA110FN-5PNNRNO | ¥421,000 | GUA110FN-4PNNRNO | ¥342,000 | GUA110FN-3PNNRNO | ¥264,000 | ¥600 | ¥467 | | | | | | |

- *1: OSは選択必須です。必要となるOSインストールセット/バンドルセットを購入願います。
- *2: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。
- *3: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵ハードディスク(HDD)は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。又、標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|--|-----------------------------|-------|---|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速 | 標準搭載 | GUN110AN-DANADNM | ¥717,000 | GUN110AN-CANADNM | ¥660,000 | GUN110AN-BANADNM | ¥604,000 | GUN110AN-1TNADNM | ¥361,000 | ¥1,692 | ¥1,317 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-DANEDNM | ¥772,000 | GUN110AN-CANEDNM | ¥715,000 | GUN110AN-BANEDNM | ¥659,000 | GUN110AN-1TNEBDM | ¥416,000 | ¥2,108 | ¥1,642 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-DANCDNM | ¥747,000 | GUN110AN-CANCDNM | ¥690,000 | GUN110AN-BANCDNM | ¥634,000 | GUN110AN-1TNCDDM | ¥391,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-DANDDNM | ¥780,000 | GUN110AN-CANDNM | ¥723,000 | GUN110AN-BANDDNM | ¥667,000 | GUN110AN-1TNDNM | ¥424,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110AN-DANARNM | ¥719,000 | GUN110AN-CANARNM | ¥662,000 | GUN110AN-BANARNM | ¥606,000 | GUN110AN-1TNARNM | ¥363,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-DANBRNM | ¥774,000 | GUN110AN-CANBRNM | ¥717,000 | GUN110AN-BANBRNM | ¥661,000 | GUN110AN-1TNBRNM | ¥418,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-DANCRNM | ¥749,000 | GUN110AN-CANCRNM | ¥692,000 | GUN110AN-BANCRNM | ¥636,000 | GUN110AN-1TNCRNM | ¥393,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-DANDRNM | ¥782,000 | GUN110AN-CANDRNM | ¥725,000 | GUN110AN-BANDRNM | ¥669,000 | GUN110AN-1TNDRNM | ¥426,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |

システム装置 [標準モデルII] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルII | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|--|-----------------------------|-------|---|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-RAM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速 | 標準搭載 | GUN110AN-5PNADNM | ¥682,000 | GUN110AN-4PNADNM | ¥607,000 | GUN110AN-3PNADNM | ¥532,000 | ¥1,692 | ¥1,317 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-5PNEDNM | ¥737,000 | GUN110AN-4PNEDNM | ¥662,000 | GUN110AN-3PNEDNM | ¥587,000 | ¥2,108 | ¥1,642 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-5PNCDDM | ¥712,000 | GUN110AN-4PNCDDM | ¥637,000 | GUN110AN-3PNCDDM | ¥562,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-5PNDDNM | ¥745,000 | GUN110AN-4PNDDNM | ¥670,000 | GUN110AN-3PNDDNM | ¥595,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110AN-5PNARNM | ¥684,000 | GUN110AN-4PNARNM | ¥609,000 | GUN110AN-3PNARNM | ¥534,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-5PNBRNM | ¥739,000 | GUN110AN-4PNBRNM | ¥664,000 | GUN110AN-3PNBRNM | ¥589,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-5PNCRNM | ¥714,000 | GUN110AN-4PNCRNM | ¥639,000 | GUN110AN-3PNCRNM | ¥564,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュアップ機 能付き | | | | GUN110AN-5PNDRNM | ¥747,000 | GUN110AN-4PNDRNM | ¥672,000 | GUN110AN-3PNDRNM | ¥597,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置【おまかせ安心ロングライフモデルⅡ/おまかせ安心ロングライフモデルⅡ】カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユ ニット | おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 | | | | おまかせ安心ロングライフモデルⅡ | | | | 保守料 (月額、税別) | |
|--|----------|----------|---|------------------------------|----------|--|------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 7年 | | 6年 | | 7年 | | 6年 | | | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | 選択 *2 | 選択 *3 | オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 *4 | 内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM 8倍速 (選込み) / CD-ROM 24倍速) 標準搭載 | 標準搭載 | GUN110AN-PENADNM | ¥1,643,000 | GUN110AN-MENADNM | ¥1,400,000 | GUN110AN-FENADNM | ¥1,308,000 | GUN110AN-EENADNM | ¥1,128,000 | ¥1,692 | ¥1,317 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-PENBDNM | ¥1,698,000 | GUN110AN-MENBDNM | ¥1,455,000 | GUN110AN-FENBDNM | ¥1,363,000 | GUN110AN-EENBDNM | ¥1,183,000 | ¥2,108 | ¥1,642 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-PENCNDM | ¥1,673,000 | GUN110AN-MENCNDM | ¥1,430,000 | GUN110AN-FENCNDM | ¥1,338,000 | GUN110AN-EENCNDM | ¥1,158,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-PENDNM | ¥1,706,000 | GUN110AN-MENDNM | ¥1,463,000 | GUN110AN-FENDNM | ¥1,371,000 | GUN110AN-EENDNM | ¥1,191,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110AN-PENARNM | ¥1,645,000 | GUN110AN-MENARNM | ¥1,402,000 | GUN110AN-FENARNM | ¥1,310,000 | GUN110AN-EENARNM | ¥1,130,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-PENBRNM | ¥1,700,000 | GUN110AN-MENBRNM | ¥1,457,000 | GUN110AN-FENBRNM | ¥1,365,000 | GUN110AN-EENBRNM | ¥1,185,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-PENCRNM | ¥1,675,000 | GUN110AN-MENCRNM | ¥1,432,000 | GUN110AN-FENCRNM | ¥1,340,000 | GUN110AN-EENCRNM | ¥1,160,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-PENDRNM | ¥1,708,000 | GUN110AN-MENDRNM | ¥1,465,000 | GUN110AN-FENDRNM | ¥1,373,000 | GUN110AN-EENDRNM | ¥1,193,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |

システム装置【おまかせ安心ロングライフモデル/ロングライフモデルⅢ/ロングライフモデルⅡ】カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユ ニット | おまかせ安心ロングライフモデル | | | | ロングライフモデルⅢ | | ロングライフモデルⅡ | | 保守料 (月額、税別) | | | |
|--|----------|----------|---|------------------------------|----------|--|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | 7年 | | 6年 | | 7年 | | 6年 | | | | 3年 | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | 選択 *2 | 選択 *3 | オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 *4 | 内蔵DVD-ROM (標準5倍速DVD-ROM 8倍速 (選込み) / CD-ROM 24倍速) 標準搭載 | 標準搭載 | GUN110AN-FBNADNM | ¥1,070,000 | GUN110AN-EBNADNM | ¥953,000 | GUN110AN-7QNADNM | ¥1,060,000 | GUN110AN-6QNADNM | ¥943,000 | GUN110AN-3LNADNM | ¥610,000 | ¥1,692 | ¥1,317 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-FBNBDNM | ¥1,125,000 | GUN110AN-EBNBDNM | ¥1,008,000 | GUN110AN-7QNBDM | ¥1,115,000 | GUN110AN-6QNBDM | ¥998,000 | GUN110AN-3LNBDM | ¥665,000 | ¥2,108 | ¥1,642 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-FBNCNDM | ¥1,100,000 | GUN110AN-EBNCNDM | ¥983,000 | GUN110AN-7QNCNDM | ¥1,090,000 | GUN110AN-6QNCNDM | ¥973,000 | GUN110AN-3LNCNDM | ¥640,000 | ¥1,917 | ¥1,492 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-FBNDNM | ¥1,133,000 | GUN110AN-EBNDNM | ¥1,016,000 | GUN110AN-7QNDNM | ¥1,123,000 | GUN110AN-6QNDNM | ¥1,006,000 | GUN110AN-3LNDNM | ¥673,000 | ¥2,167 | ¥1,683 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110AN-FBNARNM | ¥1,072,000 | GUN110AN-EBNARNM | ¥955,000 | GUN110AN-7QNARNM | ¥1,062,000 | GUN110AN-6QNARNM | ¥945,000 | GUN110AN-3LNARNM | ¥612,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110AN-FBNBRNM | ¥1,127,000 | GUN110AN-EBNBRNM | ¥1,010,000 | GUN110AN-7QNBDRM | ¥1,117,000 | GUN110AN-6QNBDRM | ¥1,000,000 | GUN110AN-3LNBDRM | ¥667,000 | ¥2,125 | ¥1,650 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-FBNCRNM | ¥1,102,000 | GUN110AN-EBNCRNM | ¥985,000 | GUN110AN-7QNCRNM | ¥1,092,000 | GUN110AN-6QNCRNM | ¥975,000 | GUN110AN-3LNCRNM | ¥642,000 | ¥1,933 | ¥1,500 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110AN-FBNDRNM | ¥1,135,000 | GUN110AN-EBNDRNM | ¥1,018,000 | GUN110AN-7QNDRM | ¥1,125,000 | GUN110AN-6QNDRM | ¥1,008,000 | GUN110AN-3LNDRM | ¥675,000 | ¥2,183 | ¥1,700 |

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|---|--------------------------|-------|--|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準品) 8倍速 / CD-ROM (24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準品) 5倍速 / DVD-RAM (8倍速) | 標準搭載 | GUN110BN-DANADNM | ¥662,000 | GUN110BN-CANADNM | ¥605,000 | GUN110BN-BANADNM | ¥549,000 | GUN110BN-1TNADNM | ¥306,000 | ¥1,275 | ¥992 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110BN-DANEDNM | ¥717,000 | GUN110BN-CANEDNM | ¥660,000 | GUN110BN-BANEDNM | ¥604,000 | GUN110BN-1TNEBDM | ¥361,000 | ¥1,692 | ¥1,317 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-DANCNDM | ¥692,000 | GUN110BN-CANCNDM | ¥635,000 | GUN110BN-BANCNDM | ¥579,000 | GUN110BN-1TNCNDM | ¥336,000 | ¥1,500 | ¥1,167 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-DANDNDM | ¥725,000 | GUN110BN-CANDNDM | ¥668,000 | GUN110BN-BANDNDM | ¥612,000 | GUN110BN-1TNDNDM | ¥369,000 | ¥1,750 | ¥1,358 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110BN-DANARNM | ¥664,000 | GUN110BN-CANARNM | ¥607,000 | GUN110BN-BANARNM | ¥551,000 | GUN110BN-1TNARNM | ¥308,000 | ¥1,292 | ¥1,000 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110BN-DANBRNM | ¥719,000 | GUN110BN-CANBRNM | ¥662,000 | GUN110BN-BANBRNM | ¥606,000 | GUN110BN-1TNBRNM | ¥363,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-DANCRNM | ¥694,000 | GUN110BN-CANCRNM | ¥637,000 | GUN110BN-BANCRNM | ¥581,000 | GUN110BN-1TNCRNM | ¥338,000 | ¥1,517 | ¥1,175 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-DANDRNM | ¥727,000 | GUN110BN-CANDRNM | ¥670,000 | GUN110BN-BANDRNM | ¥614,000 | GUN110BN-1TNDRNM | ¥371,000 | ¥1,767 | ¥1,375 |

システム装置 [標準モデルII] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルII | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|-------|---|--------------------------|-------|--|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準品) 8倍速 / CD-ROM (24倍速) 内蔵DVD-RAM (標準品) 5倍速 / DVD-RAM (8倍速) | 標準搭載 | GUN110BN-5PNADNM | ¥622,000 | GUN110BN-4PNADNM | ¥543,000 | GUN110BN-3PNADNM | ¥465,000 | ¥1,275 | ¥992 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110BN-5PNEDNM | ¥677,000 | GUN110BN-4PNEDNM | ¥598,000 | GUN110BN-3PNEDNM | ¥520,000 | ¥1,692 | ¥1,317 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-5PNCNDM | ¥652,000 | GUN110BN-4PNCNDM | ¥573,000 | GUN110BN-3PNCNDM | ¥495,000 | ¥1,500 | ¥1,167 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-5PNDDNM | ¥685,000 | GUN110BN-4PNDDNM | ¥606,000 | GUN110BN-3PNDDNM | ¥528,000 | ¥1,750 | ¥1,358 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110BN-5PNARNM | ¥624,000 | GUN110BN-4PNARNM | ¥545,000 | GUN110BN-3PNARNM | ¥467,000 | ¥1,292 | ¥1,000 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110BN-5PNBRNM | ¥679,000 | GUN110BN-4PNBRNM | ¥600,000 | GUN110BN-3PNBRNM | ¥522,000 | ¥1,708 | ¥1,325 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-5PNCRNM | ¥654,000 | GUN110BN-4PNCRNM | ¥575,000 | GUN110BN-3PNCRNM | ¥497,000 | ¥1,517 | ¥1,175 |
| Windows Storage Server OSブレイインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機能付き | | | | GUN110BN-5PNDRNM | ¥687,000 | GUN110BN-4PNDRNM | ¥608,000 | GUN110BN-3PNDRNM | ¥530,000 | ¥1,767 | ¥1,375 |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

- ・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

- ・ラックオプション品、
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

(8) HA8000/NS110 CN [RAID(3.5型)]


システム装置 【おまかせ安心モデルⅡ24】 カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユ ニット | おまかせ安心モデルⅡ24 | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--|--------------------------------|----------|--|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | 選択 ※2 | 選択 ※3 | オンボードLAN 1000BASE-T/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 ※4 | 内蔵DVD-ROM (8倍速) 内蔵DVD-RAM (8倍速) (書き込み速度: DVD-RAM: 8倍速、 DVD-RAM: 5倍速) DVD-ROM: 8倍速 | 標準搭載 | GUN110CN-LCNADNM | ¥1,147,000 | GUN110CN-KCNADNM | ¥1,004,000 | GUN110CN-JCNADNM | ¥894,000 | ¥1,592 | ¥1,233 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-LCNBDNM | ¥1,202,000 | GUN110CN-KCNBDNM | ¥1,059,000 | GUN110CN-JCNBDNM | ¥949,000 | ¥2,008 | ¥1,558 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-LCNCNDM | ¥1,177,000 | GUN110CN-KCNCNDM | ¥1,034,000 | GUN110CN-JCNCNDM | ¥924,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-LCNDNDM | ¥1,210,000 | GUN110CN-KCNDNDM | ¥1,067,000 | GUN110CN-JCNDNDM | ¥957,000 | ¥2,067 | ¥1,608 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110CN-LCNARNM | ¥1,149,000 | GUN110CN-KCNARNM | ¥1,006,000 | GUN110CN-JCNARNM | ¥896,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-LCNBRNM | ¥1,204,000 | GUN110CN-KCNBRNM | ¥1,061,000 | GUN110CN-JCNBRNM | ¥951,000 | ¥2,025 | ¥1,575 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-LCNCRNM | ¥1,179,000 | GUN110CN-KCNCRNM | ¥1,036,000 | GUN110CN-JCNCRNM | ¥926,000 | ¥1,833 | ¥1,425 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-LCNDRNM | ¥1,212,000 | GUN110CN-KCNDRNM | ¥1,069,000 | GUN110CN-JCNDRNM | ¥959,000 | ¥2,083 | ¥1,617 |

システム装置 【おまかせ安心モデルⅡ】 カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユ ニット | おまかせ安心モデルⅡ | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--|--------------------------------|----------|--|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | 選択 ※2 | 選択 ※3 | オンボードLAN 1000BASE-T/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 ※4 | 内蔵DVD-ROM (8倍速) 内蔵DVD-RAM (8倍速) (書き込み速度: DVD-RAM: 8倍速、 DVD-RAM: 5倍速) DVD-ROM: 8倍速 | 標準搭載 | GUN110CN-DCNADNM | ¥937,000 | GUN110CN-CCNADNM | ¥831,000 | GUN110CN-BCNADNM | ¥750,000 | ¥1,592 | ¥1,233 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-DCNBDNM | ¥992,000 | GUN110CN-CCNBDNM | ¥886,000 | GUN110CN-BCNBDNM | ¥805,000 | ¥2,008 | ¥1,558 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-DCNCNDM | ¥967,000 | GUN110CN-CCNCNDM | ¥861,000 | GUN110CN-BCNCNDM | ¥780,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-DCNDNDM | ¥1,000,000 | GUN110CN-CCNDNDM | ¥894,000 | GUN110CN-BCNDNDM | ¥813,000 | ¥2,067 | ¥1,608 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110CN-DCNARNM | ¥939,000 | GUN110CN-CCNARNM | ¥833,000 | GUN110CN-BCNARNM | ¥752,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-DCNBRNM | ¥994,000 | GUN110CN-CCNBRNM | ¥888,000 | GUN110CN-BCNBRNM | ¥807,000 | ¥2,025 | ¥1,575 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 16キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-DCNCRNM | ¥969,000 | GUN110CN-CCNCRNM | ¥863,000 | GUN110CN-BCNCRNM | ¥782,000 | ¥1,833 | ¥1,425 |
| Windows Storage Server OSブレイストールモデル | | | | 26キャッシュ キャパシタ「7777」機 能付き | | | | GUN110CN-DCNDRNM | ¥1,002,000 | GUN110CN-CCNDRNM | ¥896,000 | GUN110CN-BCNDRNM | ¥815,000 | ¥2,083 | ¥1,617 |

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 [おまかせ安心モデル] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|------------------------------|-------|--|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準速度DVD-ROM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速 | 標準搭載 | GUN110CN-DANADNM | ¥703,000 | GUN110CN-CANADNM | ¥646,000 | GUN110CN-BANADNM | ¥590,000 | GUN110CN-1TNADNM | ¥347,000 | ¥1,592 | ¥1,233 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-DANEDNM | ¥758,000 | GUN110CN-CANEDNM | ¥701,000 | GUN110CN-BANEDNM | ¥645,000 | GUN110CN-1TNEADM | ¥402,000 | ¥2,008 | ¥1,558 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-DANCNDM | ¥733,000 | GUN110CN-CANCNDM | ¥676,000 | GUN110CN-BANCNDM | ¥620,000 | GUN110CN-1TNCNDM | ¥377,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-DANDNDM | ¥766,000 | GUN110CN-CANDNDM | ¥709,000 | GUN110CN-BANDNDM | ¥653,000 | GUN110CN-1TNDNDM | ¥410,000 | ¥2,067 | ¥1,608 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110CN-DANARNM | ¥705,000 | GUN110CN-CANARNM | ¥648,000 | GUN110CN-BANARNM | ¥592,000 | GUN110CN-1TNARNM | ¥349,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-DANBRNM | ¥760,000 | GUN110CN-CANBRNM | ¥703,000 | GUN110CN-BANBRNM | ¥647,000 | GUN110CN-1TNBRNM | ¥404,000 | ¥2,025 | ¥1,575 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-DANCRNM | ¥735,000 | GUN110CN-CANCRNM | ¥678,000 | GUN110CN-BANCRNM | ¥622,000 | GUN110CN-1TNCRNM | ¥379,000 | ¥1,833 | ¥1,425 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-DANDRNM | ¥768,000 | GUN110CN-CANDRNM | ¥711,000 | GUN110CN-BANDRNM | ¥655,000 | GUN110CN-1TNDRNM | ¥412,000 | ¥2,083 | ¥1,617 |

システム装置 [標準モデルII] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルII | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|------------------------------|-------|--|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準速度DVD-ROM 8倍速 / CD-ROM 24倍速) DVD-RAM 5倍速 / DVD-ROM 8倍速 | 標準搭載 | GUN110CN-5PNADNM | ¥668,000 | GUN110CN-4PNADNM | ¥593,000 | GUN110CN-3PNADNM | ¥518,000 | ¥1,592 | ¥1,233 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-5PNEDNM | ¥723,000 | GUN110CN-4PNEDNM | ¥648,000 | GUN110CN-3PNEDNM | ¥573,000 | ¥2,008 | ¥1,558 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-5PNCNDM | ¥698,000 | GUN110CN-4PNCNDM | ¥623,000 | GUN110CN-3PNCNDM | ¥548,000 | ¥1,817 | ¥1,408 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-5PNDDNM | ¥731,000 | GUN110CN-4PNDDNM | ¥656,000 | GUN110CN-3PNDDNM | ¥581,000 | ¥2,067 | ¥1,608 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110CN-5PNARNM | ¥670,000 | GUN110CN-4PNARNM | ¥595,000 | GUN110CN-3PNARNM | ¥520,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110CN-5PNBRNM | ¥725,000 | GUN110CN-4PNBRNM | ¥650,000 | GUN110CN-3PNBRNM | ¥575,000 | ¥2,025 | ¥1,575 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-5PNCRNM | ¥700,000 | GUN110CN-4PNCRNM | ¥625,000 | GUN110CN-3PNCRNM | ¥550,000 | ¥1,833 | ¥1,425 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110CN-5PNDRNM | ¥733,000 | GUN110CN-4PNDRNM | ¥658,000 | GUN110CN-3PNDRNM | ¥583,000 | ¥2,083 | ¥1,617 |

<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 [おまかせ安心モデル] カスタムモデル


| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | おまかせ安心モデル | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|------------------------------|-------|--|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 1年無償保証 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準品) 8倍速 / (オプション) 24倍速 内蔵DVD-RAM 5倍速 / (オプション) 8倍速 DVD-RAM 5倍速 / DVD-RAM 8倍速 | 標準搭載 | GUN110DN-DANADNM | ¥648,000 | GUN110DN-CANADNM | ¥591,000 | GUN110DN-BANADNM | ¥535,000 | GUN110DN-1TNADNM | ¥292,000 | ¥1,175 | ¥917 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110DN-DANEDNM | ¥703,000 | GUN110DN-CANEDNM | ¥646,000 | GUN110DN-BANEDNM | ¥590,000 | GUN110DN-1TNEADM | ¥347,000 | ¥1,592 | ¥1,233 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-DANCDNM | ¥678,000 | GUN110DN-CANCDNM | ¥621,000 | GUN110DN-BANCDNM | ¥565,000 | GUN110DN-1TNCADM | ¥322,000 | ¥1,400 | ¥1,092 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-DANDDNM | ¥711,000 | GUN110DN-CANDDNM | ¥654,000 | GUN110DN-BANDDNM | ¥598,000 | GUN110DN-1TNDADM | ¥355,000 | ¥1,650 | ¥1,283 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110DN-DANARNM | ¥650,000 | GUN110DN-CANARNM | ¥593,000 | GUN110DN-BANARNM | ¥537,000 | GUN110DN-1TNARNM | ¥294,000 | ¥1,192 | ¥925 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110DN-DANBRNM | ¥705,000 | GUN110DN-CANBRNM | ¥648,000 | GUN110DN-BANBRNM | ¥592,000 | GUN110DN-1TNBRNM | ¥349,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-DANCRNM | ¥680,000 | GUN110DN-CANCRNM | ¥623,000 | GUN110DN-BANCRNM | ¥567,000 | GUN110DN-1TNCRNM | ¥324,000 | ¥1,417 | ¥1,100 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-DANDRNM | ¥713,000 | GUN110DN-CANDRNM | ¥656,000 | GUN110DN-BANDRNM | ¥600,000 | GUN110DN-1TNDRNM | ¥357,000 | ¥1,667 | ¥1,292 |

システム装置 [標準モデルII] カスタムモデル

| OS | CPU | MEM | LAN | RAID | HDD | DVD-ROM DVD-RAM | 電源ユニット | 標準モデルII | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|------------------------------|-------|--|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | 5年 | | 4年 | | 3年 | | 保守料 (月額、税別) | |
| | | | | | | | | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | セット形名 | 希望小売価格 (税別) | 維持保守 | 出張修理 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | 選択 #2 | 選択 #3 | オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45) | 16キャッシュ | 選択 #4 | 内蔵DVD-ROM (標準品) 8倍速 / (オプション) 24倍速 内蔵DVD-RAM 5倍速 / (オプション) 8倍速 DVD-RAM 5倍速 / DVD-RAM 8倍速 | 標準搭載 | GUN110DN-5PNADNM | ¥608,000 | GUN110DN-4PNADNM | ¥529,000 | GUN110DN-3PNADNM | ¥451,000 | ¥1,175 | ¥917 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110DN-5PNEDNM | ¥663,000 | GUN110DN-4PNEDNM | ¥584,000 | GUN110DN-3PNEDNM | ¥506,000 | ¥1,592 | ¥1,233 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-5PNCADM | ¥638,000 | GUN110DN-4PNCADM | ¥559,000 | GUN110DN-3PNCADM | ¥481,000 | ¥1,400 | ¥1,092 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-5PNDDNM | ¥671,000 | GUN110DN-4PNDDNM | ¥592,000 | GUN110DN-3PNDDNM | ¥514,000 | ¥1,650 | ¥1,283 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ | | | | GUN110DN-5PNARNM | ¥610,000 | GUN110DN-4PNARNM | ¥531,000 | GUN110DN-3PNARNM | ¥453,000 | ¥1,192 | ¥925 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ | | | | GUN110DN-5PNBRNM | ¥665,000 | GUN110DN-4PNBRNM | ¥586,000 | GUN110DN-3PNBRNM | ¥508,000 | ¥1,608 | ¥1,250 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 16キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-5PNCRNM | ¥640,000 | GUN110DN-4PNCRNM | ¥561,000 | GUN110DN-3PNCRNM | ¥483,000 | ¥1,417 | ¥1,100 |
| Windows Storage Server OSブレイクインストールモデル | | | | 26キャッシュ キャッシュ/アップ機 能付き | | | | GUN110DN-5PNDRNM | ¥673,000 | GUN110DN-4PNDRNM | ¥594,000 | GUN110DN-3PNDRNM | ¥516,000 | ¥1,667 | ¥1,292 |



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



OS

各モデルのサポートOSおよびOSに関する注意事項については下記参照願います。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html>

Windows Server OS プレインストールキット/バンドルキット

Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデルは下記のインストールキット/バンドルキットを必ず同時購入願います。

Windows Server 2012 R2 (プレインストール/バンドルキット)について、2017/12/28 出荷分までの提供となります。
 Windows Server 2012 Additional Licenseについて、2017/12/28 出荷分までの提供となります。


| 品名 | 形名 | 価格 | 対応 | | | | | |
|--|--------------------------------|----------|----|----|----|----|--------------|------|
| | | | AN | BN | CN | DN | FN | |
| | | | | | | | SW RAID (*1) | ディスク |
| Windows Server 2008 R2 Standard (Windows 2012 R2 Standard Editionダウングレード) 代行インストールキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0BVPEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Standard OSプレインストールキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0B2PEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Standard OSバンドルキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0B2BEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Datacenter OSバンドルキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0C2BEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 R2 Standard OSプレインストールキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0BMPEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 R2 Standard OSバンドルキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0BCBEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 R2 Datacenter OSバンドルキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0CCBEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Standard (16コア) OSプレインストールキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0D6PEX | ¥110,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Standard (16コア) OSバンドルキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0D6BEX | ¥110,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Datacenter (16コア) OSバンドルキット (サーバ管理ソフト付き) | RT-5SS110N0E6BEX | ¥704,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Standard (16コア) (Win2008 R2 Standard 代行インストール代行サービス付き) | RT-5SS110N0DVPEX | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Standard (16コア) (Win2012 Standard 代行インストール代行サービス付き) | RT-5SS110N0DWPEX | ¥120,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Standard (16コア) (Win2012 R2 Standard インストール代行サービス付き) | RT-5SS110N0DZPEX | ¥120,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2012 Additional License | RT-5SXXX-2BJEX RT-5SXXX-2BJ | 販売しました | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2016 Standard Additional License (16コア) | RT-5SXXX-2D16EX | ¥110,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | RT-5SXXX-2D16 | ¥135,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*1: Windows 2016は2017年4月5日出荷分以降よりサポート致します。

Windows Server OS構成条件

- Windows Server 2016 Standardは仮想インスタンス数 (VM数) を追加する場合、2VM毎にWindows Server 2016 Standard Additional License (16コア) を購入願います。
- OSライセンスにCALは付属しませんので別途購入ください。詳細は1.2 その他オプションを参照願います。


<システム装置および内蔵オプション編>



RS110 AN, NS110 AN
 RS110 BN, NS110 BN
 RS110 CN, NS110 CN
 RS110 DN, NS110 DN
 RS110 FN

プロセッサ

プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。



プロセッサスロット 1

選択

- 

プロセッサ
 [Xeon E3-1270v5 (3.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
 (GQ-ECK705EX) [お支払] ¥73,000
- 

プロセッサ
 [Xeon E3-1230v5 (3.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
 (GQ-ECK305EX) [お支払] ¥52,000
 [受注生産] 納期 受注後約3ヶ月
- 

プロセッサ
 [Xeon E3-1220v5 (3.00GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
 (GQ-ECK205EX) [お支払] ¥43,000
- 


プロセッサ
 [Pentium G4400 (3.30GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
 (GQ-ECF440EX) [お支払] ¥18,000

| システム装置本体 I / F&S スロット | |
|-----------------------|---------------|
| 1 | プロセッサスロット |
| 2 | メモリスロット |
| 3 | ディスプレイインタフェース |
| 4 | シリアルインタフェース |
| 5 | ネットワークインタフェース |
| 6 | USBインタフェース |
| 7 | SATAインタフェース |
| 8 | 電源スロット |
| 9 | FANスロット |
| 10 | 拡張ボードスロット |
| 11 | 拡張ストレージベイ |

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
 ○: 選択接続 [搭載] のみ

*1: 最大プロセッサ搭載個数は1個です。
 *2: 仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。
 *3: Pentium G4400はVmware, Hyper Threading, ロングライフモデル(おまかせ安心ロングライフモデル II 24, おまかせ安心ロングライフモデル II, おまかせ安心ロングライフモデル III/ロングライフモデル II)をサポートしません。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS110 AN, NS110 AN
 RS110 BN, NS110 BN
 RS110 CN, NS110 CN
 RS110 DN, NS110 DN
 RS110 FN

メモリー

メモリーは、搭載必須オプションです。
 必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

メモリースロット 1~4

選択

メモリーボード
 [4GB (4GBx1) : DDR4 2133 DIMM]
 (G0-MJ7004QEX) [カスタム] ¥20,000
 (G0-MJ7004Q) ¥20,000
 ・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
 [8GB (8GBx1) : DDR4 2133 DIMM]
 (G0-MJ7008QEX) [カスタム] ¥26,000
 (G0-MJ7008Q) ¥26,000
 ・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
 [16GB (16GBx1) : DDR4 2133 DIMM]
 (G0-MJ7016QEX) [カスタム] ¥50,000
 (G0-MJ7016Q) ¥50,000
 ・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリー搭載条件

【実装条件(搭載順序)】

| メモリーボード 容量 | メモリースロット | | | |
|---------------|----------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4GB | ① | ② | ③ | ④ |
| 8GB | ① | ② | ③ | ④ |
| 16GB | ① | ② | ③ | ④ |

- *1:容量の大きいものから搭載
- *2:メモリースロット1,2は、同一容量のメモリーボードを搭載
- *3:メモリースロット3,4は、同一容量のメモリーボードを搭載


・ [カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格(税別)です。





・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

RS110 AN, NS110 AN
 RS110 BN, NS110 BN
 RS110 CN, NS110 CN
 RS110 DN, NS110 DN
 RS110 FN

各種インターフェース/電源ケーブル



<システム装置および内蔵オプション編>





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>

RS110 AN, NS110 AN
RS110 BN, NS110 BN
RS110 CN, NS110 CN
RS110 DN, NS110 DN
RS110 FN

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件を合わせてご参照下さい。


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



<システム装置および内蔵オプション編>




- RS110 AN, NS110 AN
- RS110 BN, NS110 BN
- RS110 CN, NS110 CN
- RS110 DN, NS110 DN
- RS110 FN



LAN ボード
 [PCI Express, 1000BASE-T (4port)]
 (GG-CN7744EX) [カスタム] ¥38,000
 (GG-CN7744) ¥38,000
 ・LowProfile PCI スロット搭載用

LAN ボード
 [PCI Express, 1000BASE-T (2port)]
 (GG-CN7730EX) [カスタム] ¥20,000
 (GG-CN7730) ¥20,000
 ・LowProfile PCI スロット搭載用

LAN ボード
 [PCI Express, 10GBASE-SR (2port), LCコネクタ]
 (GG-CN7846EX) [カスタム] ¥310,000
 (GG-CN7846) ¥310,000
 ・LowProfile PCI スロット搭載用



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>


RS110 AN, NS110 AN
RS110 BN, NS110 BN
RS110 CN, NS110 CN
RS110 DN, NS110 DN
RS110 FN

拡張スロット
(PCI)
1B, 1C


10 10 10 10 10 選択

SAS ボード
[PCI Express,
48Gbps (12Gbps4 ライン), 外部 2port]
(G0-CE7302EX) [カスタム] ¥49,000
(G0-CE7302) ¥49,000
・LowProfile PCI スロット搭載用


*1:同一システム装置へ BR1250 及び
日立ディスクシステムの混在接続はできません。



SAS ボード
[PCI Express,
24Gbps (6Gbps4 ライン), 外部 2port]
(G0-CE7208EX) [カスタム] 完売しました
(G0-CE7208) 完売しました
・LowProfile PCI スロット搭載用



・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



拡張ボード搭載条件

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

AN/BN/CN/DN モデル

| 品名 | 形名 | 拡張 ボード 優先 順位 | 最大 搭載 枚数 | 拡張スロット PCI | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | PCI Express 3.0 | | |
| | | | | x4レ-ン | x16レ-ン | x4レ-ン |
| | | | | LowProfile[MD2] | | |
| | | | | 1A | 1B | 1C |
| ディスクアレイコントローラボード | 標準搭載 | — | 1 (振-) | ① | × | × |
| | 標準搭載 | — | | ① | × | × |
| | 標準搭載 | — | | ① | × | × |
| | 標準搭載 | — | | ① | × | × |
| SASボード(48Gbps[12Gbps45インチ],外部2port)(*2) | GQ-CE7302EX GQ-CE7302 | [3] | 2 | × | ① | ② |
| SASボード(24Gbps(66Gbps45インチ),外部2port) | GQ-CE7208EX GQ-CE7208 | [4] | 2 | × | ① | ② |
| LANボード(10GBASE-SR(2port))(*2)(*4)(*5) | GQ-CN7846EX GQ-CN7846 | [2] | 2 | × | ① | ② |
| LANボード(1000BASE-T(4port))(*1)(*2) | GQ-CN7744EX GQ-CN7744 | [1] | 1 | × | × | ① |
| LANボード(1000BASE-T(2port))(*1)(*2) | GQ-CN7730EX GQ-CN7730 | [5] | 2 | × | ① | ② |

FN モデル

| 品名 | 形名 | 拡張 ボード 優先 順位 | 最大 搭載 枚数 | 拡張スロット PCI | | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | PCI Express 3.0 | | |
| | | | | x4レ-ン | x16レ-ン | x4レ-ン |
| | | | | LowProfile[MD2] | | |
| | | | | 1A | 1B | 1C |
| SASボード(48Gbps[12Gbps45インチ],外部2port)(*3) | GQ-CE7302EX GQ-CE7302 | [3] | 2 | × | ① | ② |
| SASボード(24Gbps(66Gbps45インチ),外部2port) | GQ-CE7208EX GQ-CE7208 | [4] | 2 | × | ① | ② |
| LANボード(10GBASE-SR(2port))(*4)(*5) | GQ-CN7846EX GQ-CN7846 | [2] | 2 | × | ① | ② |
| LANボード(1000BASE-T(4port))(*1)(*3) | GQ-CN7744EX GQ-CN7744 | [1] | 1 | × | × | ① |
| LANボード(1000BASE-T(2port))(*1) | GQ-CN7730EX GQ-CN7730 | [5] | 2 | × | ① | ② |

- *1: iSCSI接続のシステム構成を組む場合、Windows環境およびLinux環境においてボードとストレージ間は、直接接続のみサポートします。なお、仮想化OS上における仮想スイッチとの接続はサポートしていません。Vmware環境では、OSの仕様により、LANスイッチの接続を許容します。ただし、ご使用になるLANスイッチは、最大パケット処理性能が高いスイッチを推奨します。
- *2: CPU[Pentium G4400]搭載時、SASボード[GQ-CE7302(EX)]およびLANボード(1000BASE-T(4port))[GQ-CN7744(EX)]は非サポートです。また、LANボード(1000BASE-T(2port))[GQ-CN7730(EX)]およびLANボード(10GBASE-SR(2port))[GQ-CN7846(EX)]の最大搭載枚数は合計1となります。
- *3: CPU[Pentium G4400]搭載時、SASボード[GQ-CE7302(EX)]およびLANボード(1000BASE-T(4port))[GQ-CN7744(EX)]の最大搭載枚数は合計1となります。
- *4: LANボード[GQ-CN7846(EX)]は、次の環境でSR-IOVサポートとなります。(※OS:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/※OS:Windows Server 2012/Windows Server 2016)
- *5: Red Hat Enterprise Linux 7.4 環境時は未サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

RS110 AN, NS110 AN
RS110 BN, NS110 BN
RS110 CN, NS110 CN
RS110 DN, NS110 DN
RS110 FN

内蔵デバイス


※搭載条件については搭載条件をご参照下さい。

拡張ストレージベイ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスク/内蔵SSDは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。詳細は[5. サービス一覧]をご覧ください。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。



[受注生産] 納期 受注後約4ヶ月

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

RS110 AN, NS110 AN
RS110 BN, NS110 BN
RS110 CN, NS110 CN
RS110 DN, NS110 DN
RS110 FN

(a) 11 11 11 拡張ストレージベイ 3.5 型 1~4

選択



内蔵ハードディスク
〔500GB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 512n, ｷｯﾌﾟﾗｸﾞ 対応〕
(GQ-UH7500CC1EX/RX) [カスタム] ¥30,000
(GQ-UH7500CC1) ¥30,000
・ GQ-UHxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 512n, ｷｯﾌﾟﾗｸﾞ 対応〕
(GQ-UH71000BC1EX/RX) [カスタム] ¥35,000
(GQ-UH71000BC1) ¥35,000
・ GQ-UHxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔2TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 512n, ｷｯﾌﾟﾗｸﾞ 対応〕
(GQ-UH72000CC1EX/RX) [カスタム] ¥64,000
(GQ-UH72000CC1) ¥64,000
・ GQ-UHxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔4TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 512n, ｷｯﾌﾟﾗｸﾞ 対応〕
(GQ-UH74000CC1EX/RX) [カスタム] ¥114,000
(GQ-UH74000CC1) ¥114,000
・ GQ-UHxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔6TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 512e, ｷｯﾌﾟﾗｸﾞ 対応〕
(GQ-UH76000CC1EX/RX) [カスタム] ¥205,000 (税別)
(GQ-UH76000CC1) ¥205,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。
・ 通常より納期が長くなります。



内蔵ハードディスク
〔8TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 512e, ｷｯﾌﾟﾗｸﾞ 対応〕
(GQ-UH78000CC1EX/RX) [カスタム] ¥261,000 (税別)
(GQ-UH78000CC1) ¥261,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。
・ 通常より納期が長くなります。



内蔵ハードディスク
〔10TB, SATA (7200r/min), 3.5 型, 512e, ｷｯﾌﾟﾗｸﾞ 対応〕
(GQ-UH71000CC1EX/RX) [カスタム] ¥330,000 (税別)
(GQ-UH71000CC1) ¥330,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxRX はリザーブディスク用カスタム対応品です。
[受注生産] 納期 受注後約 3ヶ月

(b) 11 11 11 11 拡張ストレージベイ 5 型 (超薄型)

選択



内蔵 DVD-ROM
〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(オプション形名なし)




内蔵 DVD-RAM
〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速 / DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(オプション形名なし)

〔内蔵 DVD は、搭載必須オプションです。必要な内蔵 DVD を選択の上、購入願います。〕

<ご注意>

- ・ 内蔵 DVD-ROM および内蔵 DVD-RAM は、既設システム装置に増設できません。
- ・ 内蔵 DVD-ROM での DVD-RAM メディアのリードは非サポートです。
- ・ 内蔵 DVD-RAM の対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html
- ・ 内蔵 DVD-ROM および内蔵 DVD-RAM のサポート OS 情報は、お問い合わせ下さい。



内蔵デバイス搭載条件

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

AN/BN モデル

| 品名 | 形名 | 最大 搭載 台数 | 拡張ストレージベイ | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-----------------|
| | | | 2.5型(*1) | | | | | | | | 5型 | | 5型 (超薄 型) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5型) (*2) | G0-UH7300BB1EX G0-UH7300BB1RX G0-UH7300BB1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5型) (*2) | G0-UH7600BB1EX G0-UH7600BB1RX G0-UH7600BB1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (1.2TB, 10000r/min, 2.5型) (*2) | G0-UH71200BB1EX G0-UH71200BB1RX G0-UH71200BB1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (1.8TB, 10000r/min, 2.5型) (*2) (*3) | G0-UH71800BB1EX G0-UH71800BB1RX G0-UH71800BB1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5型) (*2) | G0-UH7300BA1EX G0-UH7300BA1RX G0-UH7300BA1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 2.5型) (*2) | G0-UH7600BA1EX G0-UH7600BA1RX G0-UH7600BA1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵SSD (200GB, eMLC, SATA, 2.5型) (*2) | G0-UH7200CSA1EX G0-UH7200CSA1RX G0-UH7200CSA1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵SSD (400GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2) | G0-UH7400CNEX G0-UH7400CNMRX G0-UH7400CN | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵SSD (800GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2) | G0-UH7800BSA1EX G0-UH7800BSA1RX G0-UH7800BSA1 | 8 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | × | × |
| 内蔵DVD-ROM | 標準搭載 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① |
| 内蔵DVD-RAM (*5) | 標準搭載 | (※-) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ① |

CN/DN/FN モデル

| 品名 | 形名 | 最大 搭載 台数 | 拡張ストレージベイ | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------|---|---|---|----|---|-----------------|
| | | | 3.5型(*1) | | | | 5型 | | 5型 (超薄 型) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 内蔵ハードディスク (500GB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*6) | G0-UH7500CC1EX G0-UH7500CC1RX G0-UH7500CC1 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (1TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*6) | G0-UH7100BC1EX G0-UH7100BC1RX G0-UH7100BC1 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (2TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*6) | G0-UH7200CC1EX G0-UH7200CC1RX G0-UH7200CC1 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (4TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*4) (*6) | G0-UH7400CC1EX G0-UH7400CC1RX G0-UH7400CC1 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (6TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*3) (*4) (*6) | G0-UH7600CC1EX G0-UH7600CC1RX G0-UH7600CC1 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (8TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*3) (*4) (*6) | G0-UH7800CC1EX G0-UH7800CC1RX G0-UH7800CC1 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × | × | × |
| 内蔵ハードディスク (10TB, SATA, 7200r/min, 3.5型) (*2) (*3) (*4) (*6) | G0-UH71000CC1EX G0-UH71000CC1RX G0-UH71000CC1 | 4 | ① | ② | ③ | ④ | × | × | × |
| 内蔵DVD-ROM (*6) | 標準搭載 | 1 | × | × | × | × | × | × | ① |
| 内蔵DVD-RAM (*5) | 標準搭載 | (※-) | × | × | × | × | × | × | ① |

*1:一つのディスクレイボリュームは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクレイボリューム単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3:VMware ESXi6.5を除くVMware及Windows Server 2008 R2 Hyper-V(Hyper-V 2.0)環境では未サポートです。

*4:Windows Server 2008 R2環境では拡張ストレージベイへの搭載は不可です。

*5:VMware環境では非サポートとなります。

*6:FNモデルの場合、VMware環境では非サポートとなります。