


〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

3.2 ディスプレイ



〈システム装置および内蔵オプション編〉から

- ・プロセッサ
- ・メモリー
- ・拡張ボード
- ・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から

- ・ディスプレイ装置
- ・スイッチングHUB
- ・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種	HA8000xNet*ル
	RS440
	AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表1 コンソール切替ユニット (4* -ト用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心*ル II 24			おまかせ安心*ル II		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
無償保証期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GO-SAT7046P ¥111,000 (税別)	GO-SAT7046Q ¥123,000 (税別)	GO-SAT7046R ¥134,000 (税別)	GO-SAT7046G ¥104,000 (税別)	GO-SAT7046H ¥113,000 (税別)	GO-SAT7046J ¥122,000 (税別)

	おまかせ安心*ル II 24		おまかせ安心*ル II		ログタイプ*ル II	標準*ル
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
無償保証期間	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GO-SAT7046S ¥165,000 (税別)	GO-SAT7046T ¥196,000 (税別)	GO-SAT7046K ¥151,000 (税別)	GO-SAT7046M ¥180,000 (税別)	GO-SAT7046V ¥13,800 (税別)	GO-AT7046A ¥85,000 (税別)

つづく

〈システム装置および内蔵オプション編〉から

- ・プロセッサ
- ・メモリ
- ・拡張ボード
- ・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から

- ・ディスプレイ装置
- ・スイッチングHUB
- ・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種	HA8000xNEF ^ル
	RS440
	AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

コンソール切替ユニット
〔8^台 - 1用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GO-LG2252) ¥2,000(税別)

- ・コンソール切替ユニット(8^台-1用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GO-LUB7113A) ¥6,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

同時

キーボード/マウス収納ユニット
〔1U〕
(GO-RK7004) ¥51,000(税別)

キーボード(USB)
〔106^{キー}コンパクトキーボード、黒色〕
(オプション形名なし)

- ・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。

マウス(USB)
〔光学式ケーブルマウス、黒色〕
(オプション形名なし)

- ・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GO-LVK7113A) ¥6,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

選択

液晶ディスプレイ装置

- ・〔2.1 ディスプレイ装置〕に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。
- ・ラックキャビネット天板上に設置します。

液晶ディスプレイ収納ユニット
〔3U〕
(GO-RL7503) ¥42,000(税別)

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(GO-DT7173U) ¥22,000(税別)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、16U以上離しての搭載は出来ません。
- ・液晶ディスプレイ装置のACケーブルを接続するコンセントボックスユニット(GH-AG7107)には、ラック搭載位置に下記制限があります。

設置位置	左側面 *1	右側面 *1
設置高さ	2.5U以内 *2	1.4U以内 *2
設置幅	9U以内	接続不可

*1:ラック前面側より見て
*2:液晶ディスプレイ収納ユニットの底面とコンソール切替ユニット最遠端間

同時

コンソール切替ユニット
〔8^台 - 1用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能)〔最大接続可能システム装置台数は64台です。〕
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GO-LG2252) ¥2,000(税別)

- ・コンソール切替ユニット(8^台-1用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GO-LUB7113A) ¥6,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数分が必要です。

表2 コンソール切替ユニット(8^台-1用)形名・価格リスト

	おまかせ安心 ^{登録} Ⅱ 24			おまかせ安心 ^{登録} Ⅱ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
無償保証期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GO-SAT7086P ¥153,000(税別)	GO-SAT7086Q ¥168,000(税別)	GO-SAT7086R ¥182,000(税別)	GO-SAT7086G ¥143,000(税別)	GO-SAT7086H ¥154,000(税別)	GO-SAT7086J ¥166,000(税別)
	おまかせ安心 ^{登録} ロケタイプⅡ 24		おまかせ安心 ^{登録} ロケタイプⅡ		ロケタイプⅡ	標準 ^{登録} Ⅱ
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
無償保証期間	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GO-SAT7086S ¥225,000(税別)	GO-SAT7086T ¥268,000(税別)	GO-SAT7086K ¥205,000(税別)	GO-SAT7086M ¥245,000(税別)	GO-SAT7086V ¥192,000(税別)	GO-AT7086A ¥118,000(税別)

つづく

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNEシリーズ
RS440
AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表3 ディスプレイ/キーボードユニットセット (4ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズII 24			おまかせ安心シリーズII		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
無償保証期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7251P ¥494,000 (税別)	GQ-SRLK7251Q ¥539,000 (税別)	GQ-SRLK7251R ¥586,000 (税別)	GQ-SRLK7251G ¥458,000 (税別)	GQ-SRLK7251H ¥492,000 (税別)	GQ-SRLK7251J ¥526,000 (税別)

	おまかせ安心ロングライフシリーズII 24		おまかせ安心ロングライフシリーズII		ロングライフシリーズII		標準シリーズ
	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
無償保証期間	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
形名・価格	GQ-SRLK7251S ¥740,000 (税別)	GQ-SRLK7251T ¥860,000 (税別)	GQ-SRLK7251K ¥668,000 (税別)	GQ-SRLK7251M ¥776,000 (税別)	GQ-SRLK7251V ¥617,000 (税別)	GQ-SRLK7251A ¥382,000 (税別)	

表1 コンソール切替ユニット (4ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズII 24			おまかせ安心シリーズII		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
無償保証期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000 (税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000 (税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000 (税別)	GQ-SAT7046G ¥104,000 (税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000 (税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000 (税別)

	おまかせ安心ロングライフシリーズII 24		おまかせ安心ロングライフシリーズII		ロングライフシリーズII		標準シリーズ
	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
無償保証期間	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
形名・価格	GQ-SAT7046S ¥165,000 (税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000 (税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000 (税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000 (税別)	GQ-SAT7046V ¥13,800 (税別)	GQ-SAT7046A ¥85,000 (税別)	

つづく

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNEシリーズ
RS440
AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表4 ディスプレイ/キーボードユニットセット(8ポート用コンソール切替ユニット付き)形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24			おまかせ安心シリーズⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
無償保証期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7252P ¥537,000(税別)	GQ-SRLK7252Q ¥586,000(税別)	GQ-SRLK7252R ¥636,000(税別)	GQ-SRLK7252G ¥498,000(税別)	GQ-SRLK7252H ¥534,000(税別)	GQ-SRLK7252J ¥572,000(税別)

	おまかせ安心ロゴタイプシリーズⅡ 24		おまかせ安心ロゴタイプシリーズⅡ		ロゴタイプシリーズⅡ		標準シリーズ
	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
無償保証期間	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
形名・価格	GQ-SRLK7252S ¥801,000(税別)	GQ-SRLK7252T ¥935,000(税別)	GQ-SRLK7252K ¥724,000(税別)	GQ-SRLK7252M ¥844,000(税別)	GQ-SRLK7252V ¥671,000(税別)	GQ-SRLK7252A ¥415,000(税別)	

表2 コンソール切替ユニット(8ポート用)形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24			おまかせ安心シリーズⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
無償保証期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000(税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000(税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000(税別)	GQ-SAT7086G ¥143,000(税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000(税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000(税別)

	おまかせ安心ロゴタイプシリーズⅡ 24		おまかせ安心ロゴタイプシリーズⅡ		ロゴタイプシリーズⅡ		標準シリーズ
	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
無償保証期間	6年	7年	6年	7年	3年	1年	
形名・価格	GQ-SAT7086S ¥225,000(税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000(税別)	GQ-SAT7086K ¥205,000(税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000(税別)	GQ-SAT7086V ¥192,000(税別)	GQ-SAT7086A ¥118,000(税別)	

つづく

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNetFul

RS440

AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき






表5 ディスプレイ/キーボードユニット(コンソール切替ユニットなし)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心型 [®] Ⅱ 24			おまかせ安心型 [®] Ⅱ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7250P ¥381,000(税別)	GQ-SRLK7250Q ¥416,000(税別)	GQ-SRLK7250R ¥452,000(税別)	GQ-SRLK7250G ¥353,000(税別)	GQ-SRLK7250H ¥379,000(税別)	GQ-SRLK7250J ¥406,000(税別)

無償保証期間	おまかせ安心型 [®] ログタイプ [®] Ⅱ 24		おまかせ安心型 [®] ログタイプ [®] Ⅱ		ログタイプ [®] Ⅱ	標準型 [®]
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GQ-SRLK7250S ¥578,000(税別)	GQ-SRLK7250T ¥665,000(税別)	GQ-SRLK7250K ¥523,000(税別)	GQ-SRLK7250M ¥600,000(税別)	GQ-SRLK7250V ¥476,000(税別)	GQ-SRLK7250A ¥294,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4[®]-[®]用)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心型 [®] Ⅱ 24			おまかせ安心型 [®] Ⅱ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

無償保証期間	おまかせ安心型 [®] ログタイプ [®] Ⅱ 24		おまかせ安心型 [®] ログタイプ [®] Ⅱ		ログタイプ [®] Ⅱ	標準型 [®]
	6年	7年	6年	7年	3年	1年
形名・価格	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)	GQ-SAT7046V ¥13,800(税別)	GQ-A17046A ¥85,000(税別)

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種	HA8000xNEシリーズ
	RS440
	AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき
つづき

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用、黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する際に必要です。コンソール切替ユニット (8ポート用) を1台搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

同時
PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット
〔8ポート用、IU、黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(グループは8台まで接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット (8ポート用) 形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心シリーズ II 24			おまかせ安心シリーズ II		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000 (税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000 (税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000 (税別)	GQ-SAT7086G ¥143,000 (税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000 (税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000 (税別)

無償保証期間	おまかせ安心シリーズ II 24		おまかせ安心シリーズ II		標準シリーズ	
	6年	7年	6年	7年	3年	
形名・価格	GQ-SAT7086S ¥225,000 (税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000 (税別)	GQ-SAT7086K ¥205,000 (税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000 (税別)	GQ-SAT7086V ¥192,000 (税別)	GQ-AT7086A ¥118,000 (税別)

つづく

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

対応機種 HA8000xNet'ル
RS440
AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き、1U、黒筐体〕
(形名・価格は、表6を参照願います。)
・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが
一体となったユニットです。
・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合には、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。(4ポート用コンソール
切替ユニットの電源はDCケーブルにてディス
プレイ/キーボードユニットより供給されます。)

電源ケーブル(AC200V)
(AC200V給電用、2.5m)
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)
・ディスプレイ/キーボードユニットセット
をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを
接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
(AC200V給電用、2.5m)
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに
含まれるコンソール切替ユニット(4ポート用)を
AC200Vで使用時は、コンソール切替ユニットに
添付のDCケーブルで接続するか、本電源ケーブル
を接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)
・接続のシステム装置台数が必要です。

マウス
〔4ポート〕
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

キーボード
〔日本語+キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

同時
PS 2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)
・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウント
キット
(4ポート用、1U)
(GQ-AU7624) ¥16,000(税別)
・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替
ユニットを搭載する必要があります。
・コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

同時
コンソール切替ユニット
〔4ポート用、黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)
・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合には搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)
・接続のシステム装置台数が必要です。

電源ケーブル(AC200V)
(AC200V給電用、2.5m)
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)
・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用時は、
本電源ケーブルを接続して使用願います。

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心シリーズII 24			おまかせ安心シリーズII		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

無償保証期間	おまかせ安心シリーズII 24		おまかせ安心シリーズII		標準シリーズ
	6年	7年	6年	7年	1年
形名・価格	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)	GQ-AT7046A ¥85,000(税別)

つづく

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)
ラックキャビネット(16U)
ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]
静音化ラックキャビネット(38U)
ラックキャビネット(42U)

適応機種	HA8000xNet7ル
	RS440
	AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
[8ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U]
(形名・価格は、表7を参照します。)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
(AC200V給電用, 2.5m)
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットをAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用します。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数が必要です。

キーボード
[日本語キーボード, 87キー]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
[4ボタン]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

同時
PS2 KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
[8ポート用, 1U, 黒筐体]
(形名・価格は、表2を参照します。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は64台です。]
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
(AC200V給電用, 2.5m)
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

- ・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用します。

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

- ・接続のシステム装置台数が必要です。

システム装置へ

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット(8ポート用)形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24			おまかせ安心シリーズⅡ		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
無償保証期間	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000(税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000(税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000(税別)	GQ-SAT7086G ¥143,000(税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000(税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000(税別)

	おまかせ安心ロングライフシリーズⅡ 24		おまかせ安心ロングライフシリーズⅡ		標準モデル
	6年	7年	6年	7年	1年
無償保証期間	6年	7年	6年	7年	1年
形名・価格	GQ-SAT7086S ¥225,000(税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000(税別)	GQ-SAT7086K ¥205,000(税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000(税別)	GQ-AT7086A ¥118,000(税別)

つづく

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種	HA8000xNet7L
	RS440
	AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表1 コンソール切替ユニット(4*1用)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心行 [®] II 24			おまかせ安心行 [®] II		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GO-SAT7046P ¥111,000(税別)	GO-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GO-SAT7046R ¥134,000(税別)	GO-SAT7046G ¥104,000(税別)	GO-SAT7046H ¥113,000(税別)	GO-SAT7046J ¥122,000(税別)

無償保証期間	おまかせ安心行 [®] ライフ行 [®] II 24		おまかせ安心行 [®] ライフ行 [®] II		標準行 [®] II
	6年	7年	6年	7年	1年
形名・価格	GO-SAT7046S ¥165,000(税別)	GO-SAT7046T ¥196,000(税別)	GO-SAT7046K ¥151,000(税別)	GO-SAT7046M ¥180,000(税別)	GO-AT7046A ¥85,000(税別)

〈システム装置および
内蔵オプション編〉から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

〈外付けオプション編〉から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNetTM #

RS440

AN, BN, CN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
コンソール切替ユニット
〔8台^{*}-1用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8台^{*}-1用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード^{*}, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ボタン〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
〔8台^{*}-1用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを8~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(グループは8台まで接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8台^{*}-1用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット(8台^{*}-1用)形名・価格リスト

無償保証期間	おまかせ安心行 TM II 24			おまかせ安心行 TM II		
	3年	4年	5年	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000(税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000(税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000(税別)	GQ-SAT7086G ¥143,000(税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000(税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000(税別)

無償保証期間	おまかせ安心行 TM ライフ行 TM II 24		おまかせ安心行 TM ライフ行 TM II		標準行 TM II
	6年	7年	6年	7年	1年
形名・価格	GQ-SAT7086S ¥225,000(税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000(税別)	GQ-SAT7086K ¥205,000(税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000(税別)	GQ-SAT7086A ¥118,000(税別)