

1.1.2 TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

TS10 AN1 [長期保守対応モデル] システム装置 機器仕様


行名		TS10 AN1 [長期保守対応モデル]									
		RAID (2.5型SAS) [冗長電源] 行									
筐体タイプ		タワータイプ(ラックタイプ[4U]) *15									
CPU		Intel®Xeon®プロセッサ									
プロセッサ数		1									
周波数 (GHz)		E3-1270v6		E3-1220v6							
コア数/スロット数		3.80		3.00							
キャッシュメモリ		1次/コア		2次/コア		3次/1CPU (MB)		データ:32KB, 命令:32KB		256KB	
チップセット		Intel社製 C236									
システムバス(QPI)周波数 (GT/s) *1		8		8							
メインメモリー		最小:4GB/最大:64GB									
容量		4									
スロット数		4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1), 16GB (16GBx1)									
メモリー容量		DDR4 2400 Unbuffered DIMM (ECC付き)									
仕様		Emulex Pilot3[オンボード]/32MB									
表示機能		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)									
表示解像度(表示色) *2											
ハードディスク(本体) *3		最大容量		RAID 0		RAID 5		4.8TB (600GBx8) *4 *5		4.2TB (600GBx8) *4 *5	
内蔵) *3		メモリーHDD容量						HDD:600GB (2.5型)			
		インターフェース						SAS 12Gbps			
		回転数						10000r/min(600GB), 15000r/min(600GB)			
		ネットワーキング/ネットワーク						ネットワーキング対応/ネットワーク対応			
RAIDコントローラ		コントローラ						MR9362-8i (LSI SAS3108 ROC)		[PCIボード/PCI Express 3.0x8] (必須オプション)	
		インターフェース						SAS 12Gbps/SATA 6Gbps			
		キャッシュ容量						1GB/2GB (SDRAM/ECC)			
		メモリーRAIDレベル						RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD			
DVD-ROM		超薄型, 読み込み速度DVD-ROM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドット (オプション)									
DVD-RAM		超薄型, 書き込み速度DVD-RAM:最大5倍速, 読み込み速度DVD-RAM:最大5倍速/DVD-ROM:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドット (オプション)									
拡張スレーブベイ		3.5型[HDD専用]		2.5型[HDD専用]		3.5型[リムーバブルメディア専用]		5型[超薄型][DVD専用]		-	
PCIスロット		PCI Express 3.0x16x1, PCI Express 3.0x4x1 [RAIDボードで占有], PCI Express 3.0x2x1, PCI Express 3.0x1x1									
標準インターフェース		ディスプレイ(ミニD-SUB15ピッチ)x1, シリアル(D-SUB9ピッチ)x1, USBx6[フロントx2(USB3.0x2), リアx4(USB3.0x4)] コンソール切替ユニット又はディスプレイ/キーボードユニット接続時1ポート, キーボードマウス収納ユニット接続時2ポート占有 *6									
LAN		コントローラ						Broadcom社製 BCM5720x1[オンボード/PCI], Realtek社製 RTL8211E-VB-CG[ベースボード管理モジュール専用]		1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用] *7	
		インターフェース						Wake On LAN機能		サポート *8	
外形寸法		タワータイプ *13		ラックタイプ				175 (W) x470 (D) x367 (H) mm [突起物含む], 249 (W) x497 (D) x367 (H) mm [スタビライザ/突起物含む]		483 (W) x703 (D) x175 (H) mm [ラックコンバージョンキット/突起物含む]	
質量 [最小値] (()内は最大質量値)		タワータイプ		ラックタイプ *14				12.4kg (15.5kg)		17.7kg (20.8kg)	
電源		電圧 周波数						AC100V 50/60Hz			
		電源ケーブル形状 (本数)						接地型2極差込タイプ (2本)			
		冗長化電源						1 (標準) +1 (標準) [ネットワーキング対応]			
冗長FAN											
運用時消費電力 *9/最大消費電力		100V		200V				197W/246W		192W/240W	
最大消費電流		100V		200V				3.1A		1.5A	
省エネ法 (2011年度) に基づく表示		区分		エネルギー消費効率 *10				E3-1270v6/ E3-1220v6搭載時:対象外		E3-1270v6/ E3-1220v6搭載時:対象外	
VCCI基準 *11		クラスA情報技術装置									
騒音 *12		40dB以下									
インストールOS		Windows Server 2016 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能)/Windows Server 2016 Standard 日本語版/Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能)/Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版/									
メモリーOS		http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.htm#OS									
添付ソフトウェア		Hitachi Server Navigator [OSインストール/ファームウェアアップデートツール], Hitachi Compute Systems Manager [サーバ管理ツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイ管理ツール], Log Monitor, Log Monitor Logger, IT Report Utility (Windows版)									
主な添付品		電源ケーブルx1本 (2.5m) [AN1専用], 取扱説明書, Hitachi Server Navigator, Hitachi Compute Systems Manager, キーボード (109キー, USB), マウス (光学式ホイールマウス, USB)									

*1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID容量が2.1TB (2199GB) を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準LU設定は、1つ目のRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時: LU容量=RAID容量, RAID容量2.1TB超時: LU容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数MB異なります。]/残り未設定)
 *5: ハードディスク増設時の最大容量です。
 *6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。又、使用のOSによっては、USB3.0のポートでもUSB2.0での動作となります。
 *7: ManagementLANのリンク速度/デュプレックスは、オートネゴシエーションに設定
 *8: LAN拡張カードのポートでのサポートとなります。(ポート番号は搭載のLAN拡張カードにより異なります。) Hitachi Compute Systems Managerが必要となります。尚、ベースボード管理モジュール専用ポートにおいては非サポートです。
 *9: 通常使用時の目安の値です。

- *10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *12: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
- *13: フロントベゼル、底面足を含む。ACケーブル固定バンドは含まない。
- *14: ラックコンバージョンキットを含む。
- *15: ラック搭載の場合、搭載位置の下のIUは非搭載としてください。

● 前面

<タワータイプ>



A: フロントベゼル(標準搭載)

B: 拡張ストレージベイ
内蔵 RDX などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

C: 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)
購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いづれかが搭載されます。

D: POWER スイッチ
システム装置の電源を入・切るときに押します。

E: NMI スイッチ
NMI を発行して OS のメモリダンプ機能を使用するスイッチです。

F: BMC RESET スイッチ
BMC をリセットします。

G: Power ランプ
装置電源の ON/OFF 状態を表示します。

H: Power Capping ランプ
ECO 機能 (パワーキャッピング機能) の状態を表示します。


I: Status ランプ 1, J: Status ランプ 2
装置のステータスを表示します。

K: Global HDD ランプ 1, L: Global HDD ランプ 2
HDD のステータスを表示します。


M: 拡張ストレージベイ (2.5 型) [TS10 AN1 モデル]
内蔵ハードディスクを取り付けます。

O: USB コネクタ (フロント)

<ラックタイプ>



● 背面



P:電源コネクタ

Q:拡張スロット

PCI Express 仕様のボードを4枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に4~1となります。
TS10AN1 モデルは、拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。


R:管理 LAN コネクタ

S:LAN コネクタ

T:USB コネクタ (リア)

U:シリアルインタフェースコネクタ

V:ディスプレイインタフェースコネクタ



システム装置セット形名


- *1: OSは選択必須です。必要となるOSインストールセット/バンドルセットを購入願います。
- *2: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。
- *3: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵ハードディスク(HDD)は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。又、標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。

(1) HA8000/TS10 AN1 [RAID(2.5型)]

システム装置 タワーモデル [おまかせ安心長期保守モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心長期保守モデルⅡ24										保守料 (月額、税別)																																								
								10年		9年		8年		7年		6年																																										
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)		維持保守																																							
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ 10キャッシュ 7機能付	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNADT0	¥2,306,000	GUFT11AN-TJNADT0	¥2,167,000	GUFT11AN-QJNADT0	¥2,008,000	GUFT11AN-PJNADT0	¥1,870,000	GUFT11AN-MJNADT0	¥1,731,000	¥3,742																																								
OSレスモデル								GUAT11AN-RJNADT0	¥2,306,000	GUAT11AN-TJNADT0	¥2,167,000	GUAT11AN-QJNADT0	¥2,008,000	GUAT11AN-PJNADT0	¥1,870,000	GUAT11AN-MJNADT0	¥1,731,000	¥3,750																																								
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1								選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	20キャッシュ 16キャッシュ 7機能付	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNBDT0	¥2,361,000	GUFT11AN-TJNBDT0	¥2,222,000	GUFT11AN-QJNBDT0	¥2,063,000	GUFT11AN-PJNBDT0	¥1,925,000	GUFT11AN-MJNBDT0	¥1,786,000	¥4,158																																	
OSレスモデル															GUAT11AN-RJNBDT0	¥2,361,000	GUAT11AN-TJNBDT0	¥2,222,000	GUAT11AN-QJNBDT0	¥2,063,000	GUAT11AN-PJNBDT0	¥1,925,000	GUAT11AN-MJNBDT0	¥1,786,000	¥4,167																																	
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1															選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	10キャッシュ 7機能付	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNCDT0	¥2,336,000	GUFT11AN-TJNCDT0	¥2,197,000	GUFT11AN-QJNCDT0	¥2,038,000	GUFT11AN-PJNCDT0	¥1,900,000	GUFT11AN-MJNCDT0	¥1,761,000	¥3,967																										
OSレスモデル																						GUAT11AN-RJNCDT0	¥2,336,000	GUAT11AN-TJNCDT0	¥2,197,000	GUAT11AN-QJNCDT0	¥2,038,000	GUAT11AN-PJNCDT0	¥1,900,000	GUAT11AN-MJNCDT0	¥1,761,000	¥3,975																										
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1																						選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	20キャッシュ 16キャッシュ 7機能付	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNDDT0	¥2,369,000	GUFT11AN-TJNDDT0	¥2,230,000	GUFT11AN-QJNDDT0	¥2,071,000	GUFT11AN-PJNDDT0	¥1,933,000	GUFT11AN-MJNDDT0	¥1,794,000	¥4,217																			
OSレスモデル																													GUAT11AN-RJNDDT0	¥2,369,000	GUAT11AN-TJNDDT0	¥2,230,000	GUAT11AN-QJNDDT0	¥2,071,000	GUAT11AN-PJNDDT0	¥1,933,000	GUAT11AN-MJNDDT0	¥1,794,000	¥4,225																			
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1																													選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッシュ	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNART0	¥2,308,000	GUFT11AN-TJNART0	¥2,169,000	GUFT11AN-QJNART0	¥2,010,000	GUFT11AN-PJNART0	¥1,872,000	GUFT11AN-MJNART0	¥1,733,000	¥3,758												
OSレスモデル																																				GUAT11AN-RJNART0	¥2,308,000	GUAT11AN-TJNART0	¥2,169,000	GUAT11AN-QJNART0	¥2,010,000	GUAT11AN-PJNART0	¥1,872,000	GUAT11AN-MJNART0	¥1,733,000	¥3,767												
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1				選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)																														20キャッシュ 16キャッシュ 7機能付	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNBRT0	¥2,363,000	GUFT11AN-TJNBRT0	¥2,224,000	GUFT11AN-QJNBRT0	¥2,065,000	GUFT11AN-PJNBRT0	¥1,927,000	GUFT11AN-MJNBRT0	¥1,788,000	¥4,175								
OSレスモデル																																								GUAT11AN-RJNBRT0	¥2,363,000	GUAT11AN-TJNBRT0	¥2,224,000	GUAT11AN-QJNBRT0	¥2,065,000	GUAT11AN-PJNBRT0	¥1,927,000	GUAT11AN-MJNBRT0	¥1,788,000	¥4,183								
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1											選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)																											10キャッシュ 7機能付	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNCRT0	¥2,338,000	GUFT11AN-TJNCRT0	¥2,199,000	GUFT11AN-QJNCRT0	¥2,040,000	GUFT11AN-PJNCRT0	¥1,902,000	GUFT11AN-MJNCRT0	¥1,763,000	¥3,983				
OSレスモデル																																												GUAT11AN-RJNCRT0	¥2,338,000	GUAT11AN-TJNCRT0	¥2,199,000	GUAT11AN-QJNCRT0	¥2,040,000	GUAT11AN-PJNCRT0	¥1,902,000	GUAT11AN-MJNCRT0	¥1,763,000	¥3,992				
Windows Server OSインストール/バンドル対応モデル*1																		選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)																								20キャッシュ 16キャッシュ 7機能付	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNDRT0	¥2,371,000	GUFT11AN-TJNDRT0	¥2,232,000	GUFT11AN-QJNDRT0	¥2,073,000	GUFT11AN-PJNDRT0	¥1,935,000	GUFT11AN-MJNDRT0	¥1,796,000	¥4,233
OSレスモデル																																																GUAT11AN-RJNDRT0	¥2,371,000	GUAT11AN-TJNDRT0	¥2,232,000	GUAT11AN-QJNDRT0	¥2,073,000	GUAT11AN-PJNDRT0	¥1,935,000	GUAT11AN-MJNDRT0	¥1,796,000	¥4,242

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品、
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 タワーモデル [おまかせ安心長期保守モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心長期保守モデルⅡ					保守料 (月額、税別)							
								10年		9年		8年		7年		6年				
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名		希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16ギガビット キャッシュ 機能付き	選択*4	内蔵DVD-ROM (読み込み速度DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-HJNADTO	¥1,944,000	GUFT11AN-SJNADTO	¥1,833,000	GUFT11AN-GJNADTO	¥1,709,000	GUFT11AN-FJNADTO	¥1,599,000	GUFT11AN-EJNADTO	¥1,488,000	¥3,742		
OSレスモデル								GUAT11AN-HJNADTO	¥1,944,000	GUAT11AN-SJNADTO	¥1,833,000	GUAT11AN-GJNADTO	¥1,709,000	GUAT11AN-FJNADTO	¥1,599,000	GUAT11AN-EJNADTO	¥1,488,000	¥3,750		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-HJNBDO	¥1,999,000	GUFT11AN-SJNBDO	¥1,888,000	GUFT11AN-GJNBDO	¥1,764,000	GUFT11AN-FJNBDO	¥1,654,000	GUFT11AN-EJNBDO	¥1,543,000	¥4,158	
OSレスモデル									GUAT11AN-HJNBDO	¥1,999,000	GUAT11AN-SJNBDO	¥1,888,000	GUAT11AN-GJNBDO	¥1,764,000	GUAT11AN-FJNBDO	¥1,654,000	GUAT11AN-EJNBDO	¥1,543,000	¥4,167	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-HJNCDO	¥1,974,000	GUFT11AN-SJNCDO	¥1,863,000	GUFT11AN-GJNCDO	¥1,739,000	GUFT11AN-FJNCDO	¥1,629,000	GUFT11AN-EJNCDO	¥1,518,000	¥3,967
OSレスモデル										GUAT11AN-HJNCDO	¥1,974,000	GUAT11AN-SJNCDO	¥1,863,000	GUAT11AN-GJNCDO	¥1,739,000	GUAT11AN-FJNCDO	¥1,629,000	GUAT11AN-EJNCDO	¥1,518,000	¥3,975
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				20ギガビット キャッシュ 機能付き		GUFT11AN-HJNDDO				¥2,007,000	GUFT11AN-SJNDDO	¥1,896,000	GUFT11AN-GJNDDO	¥1,772,000	GUFT11AN-FJNDDO	¥1,662,000	GUFT11AN-EJNDDO	¥1,551,000	¥4,217	
OSレスモデル						GUAT11AN-HJNDDO				¥2,007,000	GUAT11AN-SJNDDO	¥1,896,000	GUAT11AN-GJNDDO	¥1,772,000	GUAT11AN-FJNDDO	¥1,662,000	GUAT11AN-EJNDDO	¥1,551,000	¥4,225	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1						16ギガビット キャッシュ 機能付き		GUFT11AN-HJNARTO		¥1,946,000	GUFT11AN-SJNARTO	¥1,835,000	GUFT11AN-GJNARTO	¥1,711,000	GUFT11AN-FJNARTO	¥1,601,000	GUFT11AN-EJNARTO	¥1,490,000	¥3,758	
OSレスモデル								GUAT11AN-HJNARTO		¥1,946,000	GUAT11AN-SJNARTO	¥1,835,000	GUAT11AN-GJNARTO	¥1,711,000	GUAT11AN-FJNARTO	¥1,601,000	GUAT11AN-EJNARTO	¥1,490,000	¥3,767	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-HJNBRT0	¥2,001,000	GUFT11AN-SJNBRT0	¥1,890,000	GUFT11AN-GJNBRT0	¥1,766,000	GUFT11AN-FJNBRT0	¥1,656,000	GUFT11AN-EJNBRT0	¥1,545,000	¥4,175	
OSレスモデル									GUAT11AN-HJNBRT0	¥2,001,000	GUAT11AN-SJNBRT0	¥1,890,000	GUAT11AN-GJNBRT0	¥1,766,000	GUAT11AN-FJNBRT0	¥1,656,000	GUAT11AN-EJNBRT0	¥1,545,000	¥4,183	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-HJNCRT0	¥1,976,000	GUFT11AN-SJNCRT0	¥1,865,000		GUFT11AN-GJNCRT0		¥1,741,000	GUFT11AN-FJNCRT0	¥1,631,000	GUFT11AN-EJNCRT0	¥1,520,000	¥3,983						
OSレスモデル		GUAT11AN-HJNCRT0	¥1,976,000	GUAT11AN-SJNCRT0	¥1,865,000		GUAT11AN-GJNCRT0		¥1,741,000	GUAT11AN-FJNCRT0	¥1,631,000	GUAT11AN-EJNCRT0	¥1,520,000	¥3,992						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1		20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-HJNDRT0	¥2,009,000	GUFT11AN-SJNDRT0	¥1,898,000	GUFT11AN-GJNDRT0		¥1,774,000	GUFT11AN-FJNDRT0	¥1,664,000	GUFT11AN-EJNDRT0	¥1,553,000	¥4,233						
OSレスモデル			GUAT11AN-HJNDRT0	¥2,009,000	GUAT11AN-SJNDRT0	¥1,898,000	GUAT11AN-GJNDRT0		¥1,774,000	GUAT11AN-FJNDRT0	¥1,664,000	GUAT11AN-EJNDRT0	¥1,553,000	¥4,242						



システム装置 タワーモデル [長期保守対応モデルⅡ] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	長期保守対応モデルⅡ						保守料 (月額、税別)						
								10年		9年		8年			7年		6年			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)		セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16ギガビット キャッシュ 機能付き	選択*4	内蔵DVD-ROM DVD-RAM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-ARNADTO	¥1,543,000	GUFT11AN-9RNADTO	¥1,468,000	GUFT11AN-8RNADTO	¥1,394,000	GUFT11AN-7RNADTO	¥1,319,000	GUFT11AN-6RNADTO	¥1,245,000	¥3,742		
OSレスモデル								GUAT11AN-ARNADTO	¥1,543,000	GUAT11AN-9RNADTO	¥1,468,000	GUAT11AN-8RNADTO	¥1,394,000	GUAT11AN-7RNADTO	¥1,319,000	GUAT11AN-6RNADTO	¥1,245,000	¥3,750		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-ARNBDTO	¥1,598,000	GUFT11AN-9RNBDTO	¥1,523,000	GUFT11AN-8RNBDTO	¥1,449,000	GUFT11AN-7RNBDTO	¥1,374,000	GUFT11AN-6RNBDTO	¥1,300,000	¥4,158	
OSレスモデル									GUAT11AN-ARNBDTO	¥1,598,000	GUAT11AN-9RNBDTO	¥1,523,000	GUAT11AN-8RNBDTO	¥1,449,000	GUAT11AN-7RNBDTO	¥1,374,000	GUAT11AN-6RNBDTO	¥1,300,000	¥4,167	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-ARNCDTO	¥1,573,000	GUFT11AN-9RNCDO	¥1,498,000	GUFT11AN-8RNCDO	¥1,424,000	GUFT11AN-7RNCDO	¥1,349,000	GUFT11AN-6RNCDO	¥1,275,000	¥3,967
OSレスモデル										GUAT11AN-ARNCDTO	¥1,573,000	GUAT11AN-9RNCDO	¥1,498,000	GUAT11AN-8RNCDO	¥1,424,000	GUAT11AN-7RNCDO	¥1,349,000	GUAT11AN-6RNCDO	¥1,275,000	¥3,975
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-ARNDDTO	¥1,606,000				GUFT11AN-9RNDDTO	¥1,531,000	GUFT11AN-8RNDDTO	¥1,457,000	GUFT11AN-7RNDDTO	¥1,382,000	GUFT11AN-6RNDDTO	¥1,308,000	¥4,217		
OSレスモデル					GUAT11AN-ARNDDTO	¥1,606,000				GUAT11AN-9RNDDTO	¥1,531,000	GUAT11AN-8RNDDTO	¥1,457,000	GUAT11AN-7RNDDTO	¥1,382,000	GUAT11AN-6RNDDTO	¥1,308,000	¥4,225		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-ARNARTO		¥1,545,000		GUFT11AN-9RNARTO	¥1,470,000	GUFT11AN-8RNARTO	¥1,396,000	GUFT11AN-7RNARTO	¥1,321,000	GUFT11AN-6RNARTO	¥1,247,000	¥3,758		
OSレスモデル						GUAT11AN-ARNARTO		¥1,545,000		GUAT11AN-9RNARTO	¥1,470,000	GUAT11AN-8RNARTO	¥1,396,000	GUAT11AN-7RNARTO	¥1,321,000	GUAT11AN-6RNARTO	¥1,247,000	¥3,767		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1						20ギガビット キャッシュ 機能付き		GUFT11AN-ARNBRTO	¥1,600,000	GUFT11AN-9RNBRTO	¥1,525,000	GUFT11AN-8RNBRTO	¥1,451,000	GUFT11AN-7RNBRTO	¥1,376,000	GUFT11AN-6RNBRTO	¥1,302,000	¥4,175		
OSレスモデル								GUAT11AN-ARNBRTO	¥1,600,000	GUAT11AN-9RNBRTO	¥1,525,000	GUAT11AN-8RNBRTO	¥1,451,000	GUAT11AN-7RNBRTO	¥1,376,000	GUAT11AN-6RNBRTO	¥1,302,000	¥4,183		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-ARNCRTO	¥1,575,000	GUFT11AN-9RNCRTO			¥1,500,000	GUFT11AN-8RNCRTO	¥1,426,000	GUFT11AN-7RNCRTO	¥1,351,000	GUFT11AN-6RNCRTO	¥1,277,000	¥3,983						
OSレスモデル		GUAT11AN-ARNCRTO	¥1,575,000	GUAT11AN-9RNCRTO			¥1,500,000	GUAT11AN-8RNCRTO	¥1,426,000	GUAT11AN-7RNCRTO	¥1,351,000	GUAT11AN-6RNCRTO	¥1,277,000	¥3,992						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1		20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-ARNDRTO	¥1,608,000	GUFT11AN-9RNRDRTO		¥1,533,000	GUFT11AN-8RNRDRTO	¥1,459,000	GUFT11AN-7RNRDRTO	¥1,384,000	GUFT11AN-6RNRDRTO	¥1,310,000	¥4,233						
OSレスモデル			GUAT11AN-ARNDRTO	¥1,608,000	GUAT11AN-9RNRDRTO		¥1,533,000	GUAT11AN-8RNRDRTO	¥1,459,000	GUAT11AN-7RNRDRTO	¥1,384,000	GUAT11AN-6RNRDRTO	¥1,310,000	¥4,242						



システム装置 タワーモデル [長期保守対応モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	長期保守対応モデル				
								10年		保守料 (月額、税別)		
								セット形名	希望小売価格 (税別)		維持保守	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンボードLAN 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16ギガキャッシュ キャッシュが77% 機能付き	選択*4	内蔵DVD-ROM 内蔵DVD-RAM (読み込み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-1HNADT0	¥608,000	¥3,742		
OSレスモデル								GUAT11AN-1HNADT0	¥608,000	¥3,750		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								20ギガキャッシュ キャッシュが77% 機能付き	GUFT11AN-1HNBTD0	¥663,000	¥4,158	
OSレスモデル									GUAT11AN-1HNBTD0	¥663,000	¥4,167	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									20ギガキャッシュ キャッシュが77% 機能付き	GUFT11AN-1HNCDD0	¥638,000	¥3,967
OSレスモデル										GUAT11AN-1HNCDD0	¥638,000	¥3,975
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16ギガキャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNDDT0					¥671,000	¥4,217	
OSレスモデル					GUAT11AN-1HNDDT0					¥671,000	¥4,225	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					20ギガキャッシュ キャッシュが77% 機能付き			GUFT11AN-1HNART0		¥610,000	¥3,758	
OSレスモデル								GUAT11AN-1HNART0		¥610,000	¥3,767	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16ギガキャッシュ キャッシュが77% 機能付き	GUFT11AN-1HNBRT0	¥665,000	¥4,175	
OSレスモデル									GUAT11AN-1HNBRT0	¥665,000	¥4,183	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	16ギガキャッシュ キャッシュが77% 機能付き	GUFT11AN-1HNCRT0	¥640,000	¥3,983								
OSレスモデル		GUAT11AN-1HNCRT0	¥640,000	¥3,992								
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1		20ギガキャッシュ キャッシュが77% 機能付き	GUFT11AN-1HNDRT0	¥673,000	¥4,233							
OSレスモデル			GUAT11AN-1HNDRT0	¥673,000	¥4,242							

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 ラックモデル [おまかせ安心長期保守モデルⅡ24] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心長期保守モデルⅡ24						保守料 (月額、税別)						
								10年		9年		8年			7年		6年			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)		セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 #2	選択 #3	オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16ギガビット キャッシュ 機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-RJNADRO	¥2,348,000	GUFT11AN-TJNADRO	¥2,209,000	GUFT11AN-QJNADRO	¥2,050,000	GUFT11AN-PJNADRO	¥1,912,000	GUFT11AN-MJNADRO	¥1,773,000	¥4,058		
OSレスモデル								GUAT11AN-RJNADRO	¥2,348,000	GUAT11AN-TJNADRO	¥2,209,000	GUAT11AN-QJNADRO	¥2,050,000	GUAT11AN-PJNADRO	¥1,912,000	GUAT11AN-MJNADRO	¥1,773,000	¥4,067		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-RJNBDR0	¥2,403,000	GUFT11AN-TJNBDR0	¥2,264,000	GUFT11AN-QJNBDR0	¥2,105,000	GUFT11AN-PJNBDR0	¥1,967,000	GUFT11AN-MJNBDR0	¥1,828,000	¥4,475	
OSレスモデル									GUAT11AN-RJNBDR0	¥2,403,000	GUAT11AN-TJNBDR0	¥2,264,000	GUAT11AN-QJNBDR0	¥2,105,000	GUAT11AN-PJNBDR0	¥1,967,000	GUAT11AN-MJNBDR0	¥1,828,000	¥4,483	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-RJNCDR0	¥2,378,000	GUFT11AN-TJNCDR0	¥2,239,000	GUFT11AN-QJNCDR0	¥2,080,000	GUFT11AN-PJNCDR0	¥1,942,000	GUFT11AN-MJNCDR0	¥1,803,000	¥4,283
OSレスモデル										GUAT11AN-RJNCDR0	¥2,378,000	GUAT11AN-TJNCDR0	¥2,239,000	GUAT11AN-QJNCDR0	¥2,080,000	GUAT11AN-PJNCDR0	¥1,942,000	GUAT11AN-MJNCDR0	¥1,803,000	¥4,292
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-RJNDDR0	¥2,411,000				GUFT11AN-TJNDDR0	¥2,272,000	GUFT11AN-QJNDDR0	¥2,113,000	GUFT11AN-PJNDDR0	¥1,975,000	GUFT11AN-MJNDDR0	¥1,836,000	¥4,533		
OSレスモデル					GUAT11AN-RJNDDR0	¥2,411,000				GUAT11AN-TJNDDR0	¥2,272,000	GUAT11AN-QJNDDR0	¥2,113,000	GUAT11AN-PJNDDR0	¥1,975,000	GUAT11AN-MJNDDR0	¥1,836,000	¥4,542		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-RJNARR0		¥2,350,000		GUFT11AN-TJNARR0	¥2,211,000	GUFT11AN-QJNARR0	¥2,052,000	GUFT11AN-PJNARR0	¥1,914,000	GUFT11AN-MJNARR0	¥1,775,000	¥4,075		
OSレスモデル						GUAT11AN-RJNARR0		¥2,350,000		GUAT11AN-TJNARR0	¥2,211,000	GUAT11AN-QJNARR0	¥2,052,000	GUAT11AN-PJNARR0	¥1,914,000	GUAT11AN-MJNARR0	¥1,775,000	¥4,083		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1						16ギガビット キャッシュ 機能付き		GUFT11AN-RJNBRR0	¥2,405,000	GUFT11AN-TJNBRR0	¥2,266,000	GUFT11AN-QJNBRR0	¥2,107,000	GUFT11AN-PJNBRR0	¥1,969,000	GUFT11AN-MJNBRR0	¥1,830,000	¥4,492		
OSレスモデル								GUAT11AN-RJNBRR0	¥2,405,000	GUAT11AN-TJNBRR0	¥2,266,000	GUAT11AN-QJNBRR0	¥2,107,000	GUAT11AN-PJNBRR0	¥1,969,000	GUAT11AN-MJNBRR0	¥1,830,000	¥4,500		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	20ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-RJNCRR0	¥2,380,000	GUFT11AN-TJNCRR0			¥2,241,000	GUFT11AN-QJNCRR0	¥2,082,000	GUFT11AN-PJNCRR0	¥1,944,000	GUFT11AN-MJNCRR0	¥1,805,000	¥4,300						
OSレスモデル		GUAT11AN-RJNCRR0	¥2,380,000	GUAT11AN-TJNCRR0			¥2,241,000	GUAT11AN-QJNCRR0	¥2,082,000	GUAT11AN-PJNCRR0	¥1,944,000	GUAT11AN-MJNCRR0	¥1,805,000	¥4,308						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1		16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-RJNDRR0	¥2,413,000	GUFT11AN-TJNDRR0		¥2,274,000	GUFT11AN-QJNDRR0	¥2,115,000	GUFT11AN-PJNDRR0	¥1,977,000	GUFT11AN-MJNDRR0	¥1,838,000	¥4,550						
OSレスモデル			GUAT11AN-RJNDRR0	¥2,413,000	GUAT11AN-TJNDRR0		¥2,274,000	GUAT11AN-QJNDRR0	¥2,115,000	GUAT11AN-PJNDRR0	¥1,977,000	GUAT11AN-MJNDRR0	¥1,838,000	¥4,558						

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


システム装置 ラックモデル [おまかせ安心長期保守モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心長期保守モデルⅡ						保守料 (月額、税別)																															
								10年		9年		8年			7年		6年																												
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)		セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守																										
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 #2	選択 #3	オンボード LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-HJNADRO	¥1,986,000	GUFT11AN-SJNADRO	¥1,875,000	GUFT11AN-GJNADRO	¥1,751,000	GUFT11AN-FJNADRO	¥1,641,000	GUFT11AN-EJNADRO	¥1,530,000	¥4,058																											
OSレスモデル								GUAT11AN-HJNADRO	¥1,986,000	GUAT11AN-SJNADRO	¥1,875,000	GUAT11AN-GJNADRO	¥1,751,000	GUAT11AN-FJNADRO	¥1,641,000	GUAT11AN-EJNADRO	¥1,530,000	¥4,067																											
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								20ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT11AN-HJNBDR0	¥2,041,000	GUFT11AN-SJNBDR0	¥1,930,000	GUFT11AN-GJNBDR0	¥1,806,000	GUFT11AN-FJNBDR0	¥1,696,000	GUFT11AN-EJNBDR0	¥1,585,000	¥4,475																					
OSレスモデル														GUAT11AN-HJNBDR0	¥2,041,000	GUAT11AN-SJNBDR0	¥1,930,000	GUAT11AN-GJNBDR0	¥1,806,000	GUAT11AN-FJNBDR0	¥1,696,000	GUAT11AN-EJNBDR0	¥1,585,000	¥4,483																					
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1														20ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT11AN-HJNCDR0	¥2,016,000	GUFT11AN-SJNCDR0	¥1,905,000	GUFT11AN-GJNCDR0	¥1,781,000	GUFT11AN-FJNCDR0	¥1,671,000	GUFT11AN-EJNCDR0	¥1,560,000	¥4,283															
OSレスモデル																				GUAT11AN-HJNCDR0	¥2,016,000	GUAT11AN-SJNCDR0	¥1,905,000	GUAT11AN-GJNCDR0	¥1,781,000	GUAT11AN-FJNCDR0	¥1,671,000	GUAT11AN-EJNCDR0	¥1,560,000	¥4,292															
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1																				20ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT11AN-HJNDDR0	¥2,049,000	GUFT11AN-SJNDDR0	¥1,938,000	GUFT11AN-GJNDDR0	¥1,814,000	GUFT11AN-FJNDDR0	¥1,704,000	GUFT11AN-EJNDDR0	¥1,593,000	¥4,533									
OSレスモデル																										GUAT11AN-HJNDDR0	¥2,049,000	GUAT11AN-SJNDDR0	¥1,938,000	GUAT11AN-GJNDDR0	¥1,814,000	GUAT11AN-FJNDDR0	¥1,704,000	GUAT11AN-EJNDDR0	¥1,593,000	¥4,542									
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1																										16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	10ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT11AN-HJNARR0	¥1,988,000	GUFT11AN-SJNARR0	¥1,877,000	GUFT11AN-GJNARR0	¥1,753,000	GUFT11AN-FJNARR0	¥1,643,000	GUFT11AN-EJNARR0	¥1,532,000	¥4,075			
OSレスモデル																																GUAT11AN-HJNARR0	¥1,988,000	GUAT11AN-SJNARR0	¥1,877,000	GUAT11AN-GJNARR0	¥1,753,000	GUAT11AN-FJNARR0	¥1,643,000	GUAT11AN-EJNARR0	¥1,532,000	¥4,083			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)																										10ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	GUFT11AN-HJNBRR0	¥2,043,000	GUFT11AN-SJNBRR0	¥1,932,000	GUFT11AN-GJNBRR0	¥1,808,000	GUFT11AN-FJNBRR0	¥1,698,000	GUFT11AN-EJNBRR0	¥1,587,000	¥4,492
OSレスモデル																																			GUAT11AN-HJNBRR0	¥2,043,000	GUAT11AN-SJNBRR0	¥1,932,000	GUAT11AN-GJNBRR0	¥1,808,000	GUAT11AN-FJNBRR0	¥1,698,000	GUAT11AN-EJNBRR0	¥1,587,000	¥4,500
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	10ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)																						GUFT11AN-HJNCRR0	¥2,018,000	GUFT11AN-SJNCRR0	¥1,907,000	GUFT11AN-GJNCRR0	¥1,783,000	GUFT11AN-FJNCRR0	¥1,673,000	GUFT11AN-EJNCRR0	¥1,562,000	¥4,300
OSレスモデル																																			GUAT11AN-HJNCRR0	¥2,018,000	GUAT11AN-SJNCRR0	¥1,907,000	GUAT11AN-GJNCRR0	¥1,783,000	GUAT11AN-FJNCRR0	¥1,673,000	GUAT11AN-EJNCRR0	¥1,562,000	¥4,308
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1														20ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	16ギガビット キャッシュ アップ機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)																GUFT11AN-HJNDRR0	¥2,051,000	GUFT11AN-SJNDRR0	¥1,940,000	GUFT11AN-GJNDRR0	¥1,816,000	GUFT11AN-FJNDRR0	¥1,706,000	GUFT11AN-EJNDRR0	¥1,595,000	¥4,550
OSレスモデル																																			GUAT11AN-HJNDRR0	¥2,051,000	GUAT11AN-SJNDRR0	¥1,940,000	GUAT11AN-GJNDRR0	¥1,816,000	GUAT11AN-FJNDRR0	¥1,706,000	GUAT11AN-EJNDRR0	¥1,595,000	¥4,558


<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ




<ラックキャビネット編>




システム装置 ラックモデル [長期保守対応モデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	長期保守対応モデルⅡ						保守料 (月額、税別)						
								10年		9年		8年			7年		6年			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)		セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 #2	選択 #3	オンボードLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16キャッチャー キャッチャーが 機能付き	選択 #4	内蔵DVD-ROM (標準)DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-ARNADRO	¥1,585,000	GUFT11AN-9RNADRO	¥1,510,000	GUFT11AN-8RNADRO	¥1,436,000	GUFT11AN-7RNADRO	¥1,361,000	GUFT11AN-6RNADRO	¥1,287,000	¥4,058		
OSレスモデル								GUAT11AN-ARNADRO	¥1,585,000	GUAT11AN-9RNADRO	¥1,510,000	GUAT11AN-8RNADRO	¥1,436,000	GUAT11AN-7RNADRO	¥1,361,000	GUAT11AN-6RNADRO	¥1,287,000	¥4,067		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								20キャッチャー キャッチャーが 機能付き	GUFT11AN-ARNBDR0	¥1,640,000	GUFT11AN-9RNBDR0	¥1,565,000	GUFT11AN-8RNBDR0	¥1,491,000	GUFT11AN-7RNBDR0	¥1,416,000	GUFT11AN-6RNBDR0	¥1,342,000	¥4,475	
OSレスモデル									GUAT11AN-ARNBDR0	¥1,640,000	GUAT11AN-9RNBDR0	¥1,565,000	GUAT11AN-8RNBDR0	¥1,491,000	GUAT11AN-7RNBDR0	¥1,416,000	GUAT11AN-6RNBDR0	¥1,342,000	¥4,483	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									20キャッチャー キャッチャーが 機能付き	GUFT11AN-ARNCDRO	¥1,615,000	GUFT11AN-9RNCRO	¥1,540,000	GUFT11AN-8RNCRO	¥1,466,000	GUFT11AN-7RNCRO	¥1,391,000	GUFT11AN-6RNCRO	¥1,317,000	¥4,283
OSレスモデル										GUAT11AN-ARNCDRO	¥1,615,000	GUAT11AN-9RNCRO	¥1,540,000	GUAT11AN-8RNCRO	¥1,466,000	GUAT11AN-7RNCRO	¥1,391,000	GUAT11AN-6RNCRO	¥1,317,000	¥4,292
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16キャッチャー キャッチャーが 機能付き	GUFT11AN-ARNDDR0	¥1,648,000				GUFT11AN-9RNDDR0	¥1,573,000	GUFT11AN-8RNDDR0	¥1,499,000	GUFT11AN-7RNDDR0	¥1,424,000	GUFT11AN-6RNDDR0	¥1,350,000	¥4,533		
OSレスモデル					GUAT11AN-ARNDDR0	¥1,648,000				GUAT11AN-9RNDDR0	¥1,573,000	GUAT11AN-8RNDDR0	¥1,499,000	GUAT11AN-7RNDDR0	¥1,424,000	GUAT11AN-6RNDDR0	¥1,350,000	¥4,542		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1					20キャッチャー キャッチャーが 機能付き	GUFT11AN-ARNARRO		¥1,587,000		GUFT11AN-9RNARRO	¥1,512,000	GUFT11AN-8RNARRO	¥1,438,000	GUFT11AN-7RNARRO	¥1,363,000	GUFT11AN-6RNARRO	¥1,289,000	¥4,075		
OSレスモデル						GUAT11AN-ARNARRO		¥1,587,000		GUAT11AN-9RNARRO	¥1,512,000	GUAT11AN-8RNARRO	¥1,438,000	GUAT11AN-7RNARRO	¥1,363,000	GUAT11AN-6RNARRO	¥1,289,000	¥4,083		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1						20キャッチャー キャッチャーが 機能付き		GUFT11AN-ARNBRRO	¥1,642,000	GUFT11AN-9RNBRR0	¥1,567,000	GUFT11AN-8RNBRR0	¥1,493,000	GUFT11AN-7RNBRR0	¥1,418,000	GUFT11AN-6RNBRR0	¥1,344,000	¥4,492		
OSレスモデル								GUAT11AN-ARNBRRO	¥1,642,000	GUAT11AN-9RNBRR0	¥1,567,000	GUAT11AN-8RNBRR0	¥1,493,000	GUAT11AN-7RNBRR0	¥1,418,000	GUAT11AN-6RNBRR0	¥1,344,000	¥4,500		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	16キャッチャー キャッチャーが 機能付き	GUFT11AN-ARNCRRO	¥1,617,000	GUFT11AN-9RNCRR0			¥1,542,000	GUFT11AN-8RNCRR0	¥1,468,000	GUFT11AN-7RNCRR0	¥1,393,000	GUFT11AN-6RNCRR0	¥1,319,000	¥4,300						
OSレスモデル		GUAT11AN-ARNCRRO	¥1,617,000	GUAT11AN-9RNCRR0			¥1,542,000	GUAT11AN-8RNCRR0	¥1,468,000	GUAT11AN-7RNCRR0	¥1,393,000	GUAT11AN-6RNCRR0	¥1,319,000	¥4,308						
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1		20キャッチャー キャッチャーが 機能付き	GUFT11AN-ARNDRRO	¥1,650,000	GUFT11AN-9RNDRR0		¥1,575,000	GUFT11AN-8RNDRR0	¥1,501,000	GUFT11AN-7RNDRR0	¥1,426,000	GUFT11AN-6RNDRR0	¥1,352,000	¥4,550						
OSレスモデル			GUAT11AN-ARNDRRO	¥1,650,000	GUAT11AN-9RNDRR0		¥1,575,000	GUAT11AN-8RNDRR0	¥1,501,000	GUAT11AN-7RNDRR0	¥1,426,000	GUAT11AN-6RNDRR0	¥1,352,000	¥4,558						



システム装置 ラックモデル [長期保守対応モデル] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	長期保守対応モデル			
								10年	保守料 (月額、税別)		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	オンポートLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45)	16ギガビット キャッシュ 機能付き	選択*4	内蔵DVD-ROM (標準み速度DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速)	標準搭載	GUFT11AN-1HNADRO	¥650,000	¥4,058	
OSレスモデル								GUAT11AN-1HNADRO	¥650,000	¥4,067	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								26ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNBDR0	¥705,000	¥4,475
OSレスモデル									GUAT11AN-1HNBDR0	¥705,000	¥4,483
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNCDR0	¥680,000	¥4,283
OSレスモデル									GUAT11AN-1HNCDR0	¥680,000	¥4,292
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNDDR0	¥713,000	¥4,533				
OSレスモデル					GUAT11AN-1HNDDR0	¥713,000	¥4,542				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNARRO	¥652,000	¥4,075				
OSレスモデル					GUAT11AN-1HNARRO	¥652,000	¥4,083				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				26ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNBRR0	¥707,000	¥4,492				
OSレスモデル					GUAT11AN-1HNBRR0	¥707,000	¥4,500				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	16ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNCRR0	¥682,000	¥4,300							
OSレスモデル		GUAT11AN-1HNCRR0	¥682,000	¥4,308							
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	26ギガビット キャッシュ 機能付き	GUFT11AN-1HNDRR0	¥715,000	¥4,550							
OSレスモデル		GUAT11AN-1HNDRR0	¥715,000	¥4,558							



TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

- ・ [カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

OS

各モデルのサポートOSおよびOSIに関する注意事項については下記参照願います。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html>

Windows Server OS プレインストールキット/バンドルキット


Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデルは下記のインストールキット/バンドルキットを必ず同時購入願います。

Windows Server 2012 R2(プレインストール/バンドルキット)について、2017/12/28 出荷分までの提供となります。
 Windows Server 2012 Additional License について、2017/12/28 出荷分までの提供となります。

品名	形名	価格	対応
			AN1
Windows Server 2012 R2 Standard OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST11N0BMPEX	¥110,000	○
Windows Server 2012 R2 Standard OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST11N0BCBEX	¥110,000	○
Windows Server 2012 R2 Datacenter OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST11N0CCBEX	¥704,000	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST11N0D6PEX	¥110,000	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST11N0D6BEX	¥110,000	○
Windows Server 2016 Datacenter (16コア) OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SST11N0E6BEX	¥704,000	○
Windows Server 2016 Standard (16コア) (Win2012 R2 Standard インストール代行サービス付き)	RT-5SST11N0DZPEX	¥120,000	○
Windows Server 2012 Additional License	RT-5SXXX-2BJEX	¥135,000	○
	RT-5SXXX-2BJ		○
Windows Server 2016 Standard Additional License (16コア)	RT-5SXXX-2D16EX	¥110,000	○
	RT-5SXXX-2D16		¥135,000


Windows Server OS構成条件

- (1) Windows Server 2016 Standardは仮想インスタンス数(VM数)を追加する場合、2VM毎にWindows Server 2016 Standard Additional License (16コア)を購入願います。
- (2) OSライセンスにCALは付属しませんので別途購入ください。詳細は1.2 その他オプションを参照願います。



TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

プロセッサ




システム装置本体 I / F&S スロット	
1	プロセッサースロット
2	メモリースロット
3	ディスプレイインタフェース
4	シリアルインタフェース
5	ネットワークインタフェース
6	USBインタフェース
7	SATAインタフェース
8	電源スロット
9	FANスロット
10	拡張ボードスロット
11	拡張ストレージベイ

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

- *1: 最大プロセッサー搭載個数は 1 個です。
- *2: 仕様の異なるプロセッサーへの入替えはできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

メモリー

メモリーは、搭載必須オプションです。
 必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

メモリースロット 1~4

2

<ご注意>
 ・ 長期保守対応モデルは、メモリーボードの現地増設は非サポートです。
 新規購入時に必要な容量のメモリーボードを手配願います。

選択



メモリーボード
 [4GB (4GBx1) : DDR4 2400 DIMM]
 (G0-MJ7004Q1EX) [カスタム] ¥25,000
 ・ 本ボードはメモリースロットを 1 個使用します。



メモリーボード
 [8GB (8GBx1) : DDR4 2400 DIMM]
 (G0-MJ7008Q1EX) [カスタム] ¥35,000
 ・ 本ボードはメモリースロットを 1 個使用します。



メモリーボード
 [16GB (16GBx1) : DDR4 2400 DIMM]
 (G0-MJ7016Q1EX) [カスタム] ¥68,000
 ・ 本ボードはメモリースロットを 1 個使用します。


メモリー搭載条件

【実装条件 1】 (搭載順序)

メモリーボード 容量	メモリースロット			
	1	2	3	4
4GB	①	②	③	④
8GB	①	②	③	④
16GB	①	②	③	④

- *1: 容量の大きいものから搭載
- *2: メモリースロット 1, 2は、同一容量のメモリーボードを搭載
- *3: メモリースロット 3, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載


<システム装置および内蔵オプション編>




TS10 AN1 [長期保守対応モデル]


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

各種インターフェース/電源ケーブル





TS10 AN1 [長期保守対応モデル]



電源ケーブル搭載条件

(1) 必ず2本手配願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件を合わせてご参照下さい。

TS10 AN1 [RAID (2.5 型 SAS) [1GB Cache]] モデル

10	拡張スロット (PCI) 4		ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express, SAS 12Gbps (8port) [1GB Cache] (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。		内部 SAS ケーブル (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。	— 内蔵デバイス (a)
----	-------------------	--	---	--	---	--------------

TS10 AN1 [RAID (2.5 型 SAS) [2GB Cache]] モデル


10	拡張スロット (PCI) 4		ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express, SAS 12Gbps (8port) [2GB Cache] (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。		内部 SAS ケーブル (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。	— 内蔵デバイス (a)
----	-------------------	--	---	--	---	--------------

TS10 AN1 [RAID (2.5 型 SAS) [1GB Cache] [キャパシタバックアップ付]] モデル

10	拡張スロット (PCI) 4		ディスクアレイコントローラボード 〔PCI Express, SAS 12Gbps (8port) [1GB Cache], キャパシタバックアップ機能付き) (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。		内部 SAS ケーブル (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。	— 内蔵デバイス (a)
----	-------------------	--	--	--	---	--------------


TS10 AN1 [RAID (2.5 型 SAS) [2GB Cache] [キャパシタバックアップ付]] モデル

10	拡張スロット (PCI) 4		ディスクアレイコントローラ 〔PCI Express, SAS 12Gbps (8port) [2GB Cache], キャパシタバックアップ機能付き) (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。		内部 SAS ケーブル (オプション形名なし) ・システム装置に標準搭載されます。	— 内蔵デバイス (a)
----	-------------------	--	---	--	---	--------------





TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。





<システム装置および内蔵オプション編>



TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。





・ディスプレイ装置、・外付け装置等

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

拡張ボード搭載条件

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可


TS10 AN1 モデル [タワータイプ]

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0			
				x2レーン	x1レーン	x16レーン	x4レーン
				スタンダード [ハイブリッド]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	標準搭載	—	1 (振一)	×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
LANボード(10GBASE-SR(2port)) (*1) (*4)	G0-CN7845EX	[1]	1	×	×	①	×
LANボード(1000BASE-T(4port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7743EX	[4]	2	①	②	×	×
LANボード(1000BASE-T(2port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7729EX	[5]	3	②	③	①	×

TS10 AN1 モデル [ラックタイプ]

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0			
				x2レーン	x1レーン	x16レーン	x4レーン
				スタンダード [ハイブリッド]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	標準搭載	—	1 (振一)	×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
	標準搭載	—		×	×	×	①
SASボード(48Gbps[12Gbps4ポート],外部2port) (*4)	G0-CE7301EX	[2]	2	×	②	①	×
LANボード(10GBASE-SR(2port)) (*1) (*4)	G0-CN7845EX	[1]	1	×	×	①	×
LANボード(1000BASE-T(4port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7743EX	[4]	2	①	②	×	×
LANボード(1000BASE-T(2port)) (*2) (*3) (*4)	G0-CN7729EX	[5]	3	②	③	①	×

*1:LANボードG0-CN7845(EX)は、次の環境でSR-IOVサポートとなります。(ホストOS:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/ゲストOS: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server2016)
 *2:LANボードG0-CN7743(EX)/G0-CN7729(EX)は、WOL未サポートとなります。
 *3:ISCSI接続のシステム構成を組む場合、Windows環境およびLinux環境においてボードとストレージ間は、直接接続のみサポートします。なお、仮想化OS上における仮想スイッチとの接続はサポートしていません。Vmware環境では、OSの仕様により、LANスイッチの接続を許容します。ただし、ご使用になるLANスイッチは、最大パケット処理性能が高いスイッチを推奨します。
 *4:搭載プロセッサにより下記制限があります。
 (1)CPU[Xeon E3-1220v6]搭載時、SASボード[G0-CE7301(EX)]およびLANボード(1000BASE-T(4port))[G0-CN7743(EX)]の最大搭載枚数は合計2となります。
 (2)CPU[Xeon E3-1270v6]搭載時、CPU機能のHyper Threading機能を使用しない場合(Disabled設定の場合)、SASボード[G0-CE7301(EX)]およびLANボード(1000BASE-T(4port))[G0-CN7743(EX)]の最大搭載枚数は合計2となります。




TS10 AN1 [長期保守対応モデル]


・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AN1 [長期保守対応モデル]

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

拡張ストレージベイ5型

(c) 11

バックアップキット

[内蔵 RDX[USB3.0] (3.5型) 接続用 USB(USB3.0) ケーブル]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + 5 Client Agent	G0-SLR71060G3NEX	¥503,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option + 5 Client Agent	G0-SLR71060G2NEX	¥425,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + 5 Client Agent	G0-SLR71060G1NEX	¥350,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	G0-SLR71060GFNEX	¥275,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows + Disaster Recovery Option	G0-SLR71060GDNEX	¥197,000
CA ARCserve Backup r17.5 for Windows	G0-SLR71060G0NEX	¥122,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + 5 Client Agent	G0-SLR71060E3NEX	¥503,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option + 5 Client Agent	G0-SLR71060E2NEX	¥425,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + 5 Client Agent	G0-SLR71060E1NEX	¥350,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	G0-SLR71060EFNEX	¥275,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows + Disaster Recovery Option	G0-SLR71060EDNEX	¥197,000
CA ARCserve Backup r17 for Windows	G0-SLR71060E0NEX	¥122,000
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows Standard OS for File Server	G0-SLR71060APNEX	¥93,000
Arcserve UDP v6.5 Advanced Edition - Server	G0-SLR71060HUNEX	¥92,000
Arcserve UDP v6 Advanced Edition - Server	G0-SLR71060FUNEX	¥92,000
JPI/VERITAS Backup Exec 15 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	G0-SLR71060DANEX	¥127,000
JPI/VERITAS Backup Exec 20.1	G0-SLR71060KANEX	¥127,000
バックアップソフトウェアなし	G0-SLR7106000NEX	¥5,000 ¥5,000


・接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
・CA ARCserve Backupバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 株主サービス(1年分)が付属します。

内蔵 RDX [USB3.0] (3.5型)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデルII 2.4 (5年/4年/3年) おまかせ安心モデルII (5年/4年/3年) おまかせ安心モデル (5年/4年/3年) 標準モデル おまかせ安心ロングライフモデルII 2.4 (7年/6年) おまかせ安心ロングライフモデルII (7年/6年) おまかせ安心ロングライフモデル (7年/6年) ロングライフモデルII	内蔵 RDX (RDX, 3.5型, USB(USB3.0)) 内蔵 RDX セット (GU-SUR5320000TEX) [カスタム] ¥60,000

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵 RDX 用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	G0-A17RX51 ¥58,000
内蔵 RDX 用	RDX 1TB カートリッジ Maxell: RDX/1TB	G0-A17RX100 ¥78,000
内蔵 RDX 用	RDX 2TB カートリッジ Maxell: RDX/2TB	G0-A17RX200 ¥100,000
内蔵 RDX 用	RDX 4TB カートリッジ Maxell: RDX/4TB	G0-A17RX400 ¥230,000



内蔵デバイス搭載条件

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

(凡例) ●:標準搭載
 ①:搭載可(搭載優先順位)
 ×:搭載不可

TS10 AN1 モデル [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型 (*1)								5型 (超薄 型)	5型 (超薄 型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	GU-SUH7600BB1TEX GU-SUH7600BB1TRX	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	GU-SUH7600BA1TEX GU-SUH7600BA1TRX	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	標準搭載	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM (*5)	標準搭載	(取-)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵RDXセット (3.5型) (*3) (*4) (*5)	GU-SUR5320000TEX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

*1:一つのディスクアレイボリュームは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクアレイボリューム単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3:別途バックアップキット(USBケーブル)が必要です。

*4:Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016環境では、次のバックアップソフトは、非サポートとなります。(CA ARCserve Replication r17 for Windows)

*5:VMware環境では非サポートとなります。