

1.2 RS210

1.2.1 RS210 AN2/BN2

RS210 AN2/BN2 システム装置 機器仕様

モデル名		RS210 AN2 RAID (2.5型) モデル					RS210 BN2 内蔵ディスクレスモデル					
筐体タイプ		ラックタイプ [1U]										
CPU		Intel® Xeon® プロセッサ										
プロセッサ数		最小1/最大2										
周波数 (GHz)		E5-2699v4	E5-2698v4 *14	E5-2697v4	E5-2690v4	E5-2667v4 *14	E5-2650v4	E5-2640v4	E5-2637v4	E5-2623v4	E5-2620v4	E5-2603v4
コア数/最大スレッド数		22/44	20/40	18/36	14/28	8/16	12/24	10/20	4/8	4/8	8/16	6/6
キャッシュメモリー		データ: 32KB, 命令: 32KB										
1次/コア		256KB										
2次/コア												
3次/1CPU (MB)		55	50	45	35	25	30	25	15	10	20	15
チップセット		Intel社製 C612										
システムバス (QPI) 周波数 (GT/s) *1		9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	8.0	9.6	8.0	8.0	6.4
メインメモリー		容量 最小: 16GB/最大: 1536GB (768GB/CPU x2)										
スロット数		24 [(12xスロット/CPU) x2]										
サポートメモリー容量		16GB (8GBx2), 32GB (16GBx2), 64GB (32GBx2), 128GB (64GBx2) *14										
仕様		8GB/16GB/32GB/64GB: DDR4 2400 Registered DIMM (ECC付き, SDDC対応), 64GB: DDR4 2133 Load-Reduced DIMM (ECC付き, SDDC対応), Independent Mode対応, Mirroring Mode対応, Lock Step Mode対応, Sparring Mode対応										
表示機能		アクセラレータ/VRAM Emulex Pilot3 [オンボード]/32MB										
表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色)										
ハードディスク (本体内部蔵) *3		最大容量		RAID 0		RAID 5						
		14.4TB (1.8TBx8) *4 *5		12.6TB (1.8TBx8) *4 *5								
		サポートHDD容量		HDD: 300GB, 450GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB (2.5型) / SSD: 200GB, 400GB, 800GB (2.5型) *14								
		インタフェース		HDD: SAS 12Gbps, SSD (200GB): SATA 6Gbps, SSD (400GB, 800GB): SAS 12Gbps								
		回転数		10000r/min (300GB, 600GB, 1.2TB, 1.8TB), 15000r/min (300GB, 450GB, 600GB)								
		ホットプラグ/ホットスベア		ホットプラグ対応/ホットスベア対応 *13								
RAIDコントローラ		MR9362-8i (LSI SAS3108 ROC) [PCIボード/PCI Express 3.0<x8>] (必須オプション)										
インタフェース		SAS 12Gbps/SATA 6Gbps										
キャッシュ容量		1GB/2GB (SDRAM/ECC)										
サポートRAIDレベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD *16										
DVD-ROM		超薄型, 読み込み速度DVD-ROM: 最大8倍速/CD-ROM: 最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドライブ (オプション)										
DVD-RAM		超薄型, 書き込み速度DVD-RAM: 最大5倍速, 読み込み速度DVD-RAM: 最大5倍速/DVD-ROM: 最大8倍速/CD-ROM: 最大24倍速 (SATA 1.5Gbps) x1ドライブ (オプション)										
拡張スロット		2.5型 [HDD専用]		標準8/PCIe SSDキット搭載時6								
		PCIe SSD		最大2								
		5型 (超薄型) [DVD専用]		1								
拡張スロット		1CPU時: PCI Express 3.0<x8>->スロット [「ハブ」] x1, PCI Express 3.0<x8>-> LowProfile [「ハブ」] x1, 2CPU時: PCI Express 3.0<x16>->スロット [「ハブ」] x1, PCI Express 3.0<x16>-> LowProfile [MD2] x1										
RAIDカード専用		PCI Express 3.0<x8>-> x1										
LAN Mezzanine専用		PCI Express 3.0<x8>-> x1										
標準インタフェース		ディスプレイx2 (ミニD-SUB15ピン) [フロントx1, リアx1], シリアル (D-SUB9ピン) x1, USBx6 (TypeA) [フロント (USB3.0) x2, リア (USB3.0) x2 + (USB2.0) x2 (1ポート<コントロール切替ユニット>又は<ディスプレイ/キーボード>に占有)] *6 Broadcom社製 BCM5719x1 [LAN拡張カード/PCI] 又はBroadcom社製 BCM57800 + BCM54618SE [LAN拡張カード/PCI] (必須オプション) 及びEmulex社製 Pilot3 [「ネットワーク管理ツール」専用]										
LAN		コントローラ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T [RJ-45] (4port) 又は1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T [RJ-45] (2port) + 10GBASE-SR (2port) 及び1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T [RJ-45] (1port) [「ネットワーク管理ツール」専用] *7								
		インタフェース		*8								
		Wake On LAN機能		*8								
外形寸法		470 (W) x 802 (D) x 44 (H) mm [突起物含む], 448 (W) x 722 (D) x 44 (H) mm [突起物含まず]										
質量 [最小値] () 内は最大質量値		約16.1kg (20.6kg)					約15.8kg (18.7kg)					
電源		AC100V/AC200V 50Hz/60Hz										
電圧 周波数		接地型2極差込プラグ (標準: 1本, 冗長化電源ユニット (オプション) 搭載時: 2本)										
電源ケーブルの形状 (本数)		1 (必須オプション) +1 (オプション) [ネットワーク対応]										
冗長化電源		*8										
冗長FAN		動的なワークキリング										
電力制御												
運用時消費電力 *9/最大消費電力		AC100V: 622W/817W, AC200V: 601W/789W					AC100V: 575W/755W, AC200V: 573W/728W					
最大消費電流		AC100V: 9.8A, AC200V: 4.8A					AC100V: 9.0A, AC200V: 4.4A					
省エネ法 (2011年度) に基づく表示		区分		対象外								
		エネルギー消費効率 *10		対象外								
VCCI基準 *11/騒音 *12		クラスA情報技術装置/60dB以下										
インストールOS		Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能)/Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版/ Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additionalライセンス購入可能)/Windows Server 2012 Standard 日本語版					—					
サポートOS *15		http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS										
添付ソフトウェア		Hitachi Server Navigator [OSインストールツール (Windows版)/ファームウェアアップデートツール], Hitachi Compute Systems Manager [サーバ管理ツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイ管理ツール (Windows/Linux版)], Log Monitor (Windows/Linux版), Log Monitor Logger (Windows版), IT Report Utility (Windows版)										
主な添付品		取扱説明書, Hitachi Server Navigator, Hitachi Compute Systems Manager, ラック搭載用ガイドレール										

*1: Intel QuickPath Interconnectの略です。

*2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。


*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 16GB=1000Byte換算です。1TB=1024Byte, 16GB=1024Byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。

*4: RAID容量が2.1TB (2199GB) を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷

- 時の標準LU設定は、1つ目のRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時:LU容量=RAID容量、RAID容量2.1TB超え時:LU容量=2.1TB(2199GB)【容量は機種により数MB異なります。】/残り未設定)
- *5:ハードディスクキット増設時の最大容量です。
 - *6:全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。又、使用のOSによっては、USB3.0のポートでもUSB2.0での動作となります。
 - *7:LAN拡張カード(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(2port)+10GBASE-SR(2port))は、IPv6でのPXE bootは非サポートです。又、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T側のポートは、kdump非サポートです。
 - *8:LAN拡張カードのポートでのサポートとなります。(ポート番号は搭載のLAN拡張カードにより異なります。)Hitachi Compute Systems Managerが必要となります。尚、ベースボード管理モジュール専用ポートにおいては非サポートです。
 - *9:通常使用時の目安の値です。
 - *10:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 - *11:情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 - *12:ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
 - *13:PCIe SSDはホットプラグ、VMware 5.5u3は非サポートです。
 - *14:Xeon E5-2698v4/E5-2667v4、メモリー128GB(64GBx2)、SSD 800GBは受注生産品のため長納期です。
 - *15:VMwareはサポートサービス(サポート360)の契約が必要です。
 - *16:ロングライフモデル(Ⅱ、Ⅲ含む)はRAIDレベル0、JBODは非サポートとなります。

RS210 AN2/BN2 システム装置 各部の機能と名称

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型(超薄型))

購入時に選択された内蔵 DVD-ROM ドライブまたは内蔵 DVD-RAM ドライブが装備されます。


C : HDD ステータスランプ (緑またはアムバー)

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

D : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

内蔵ハードディスク(2.5型)を取り付けます。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : UID (ユニット ID) ランプスイッチ (青)

システム装置前面および背面の UID ランプを点灯/消灯させるときに押します。UID ランプは、複数のシステム装置の中から特定の装置を識別したいときなど、目印として点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット(再起動)するときに押します。

D : NMI スイッチ

NMI を発行するときに押します。

E : BMC RESET スイッチ

システム装置の BMC をリセット(再起動)するときに押します。

F : STATUS ランプ

STATUS ランプ1(緑)と STATUS ランプ2(アムバー)で構成されます。点灯のしかたによって、次のようにシステム装置の動作状態を示します。

G : パワーキャッピングランプ (緑)

点灯のしかたによって、パワーキャッピング機能の状態を示します。

H : LINK/ACT ランプ (緑)

背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。搭載の LAN 拡張カードによりポートの順序が異なります。

I : USB コネクタ (フロント) 1, 2

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


J : ディスプレイインタフェースコネクタ

ディスプレイを接続します。

K : スライドタグ

システム装置の形名が記載されたラベルです。引き出して確認します。

● 背面



A : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

B : 電源スロット 1, 2

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源コネクタ

電源ケーブルを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源ケーブルを接続します。

D : 電源ランプ (緑またはアムバー)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E : USB コネクタ (リア) 1, 2, 3, 4

キーボード、マウス等を接続します。また、USB 対応機器を接続します。

F : UID (ユニット ID) ランプスイッチ (青)

システム装置前面および背面の UID ランプを点灯/消灯させるときに押します。UID ランプは、複数のシステム装置の中から特定の装置を識別したいときなど、目印として点灯させます。システム動作には影響しません。

G : シリアルインタフェースコネクタ (COM A)

無停電電源装置 (UPS) などシリアルインタフェースを使用する機器を接続します。


H : ディスプレイインタフェースコネクタ

ディスプレイを接続します。

I : マネジメントインタフェースコネクタ

J : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2, 3, 4

LAN 拡張カード専用スロットに、LAN 拡張カードが搭載されます。




システム装置セット形名

- *1: OSは選択必須です。必要となるOSインストールセット/バンドルセットを購入願います。
- *2: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。
- *3: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵ハードディスク (HDD) は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスクを選択の上、購入願います。又、標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *5: 内蔵DVDドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵DVDドライブを選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須製品です。必要な電源ユニットを選択の上、購入願います。

(1) HA8000/RS210 AN2 [RAID (2.5型)]


システム装置 【おまかせ安心モデルⅡ24】 カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ24			保守料 (月額、税別)				
								5年		4年		3年		維持保守	出張修理
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)		
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T (4port)	16キャッシュ	選択*4	選択*5	選択*6	GUF212AN-LCNAANO	¥1,301,000	GUF212AN-KCNAANO	¥1,098,000	GUF212AN-JCNAANO	¥896,000	¥2,908	¥2,258
OSレスモデル								GUA212AN-LCNAANO	¥1,301,000	GUA212AN-KCNAANO	¥1,098,000	GUA212AN-JCNAANO	¥896,000	¥2,908	¥2,258
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								GUF212AN-LCNBANO	¥1,356,000	GUF212AN-KCNBANO	¥1,153,000	GUF212AN-JCNBANO	¥951,000	¥3,325	¥2,583
OSレスモデル				GUA212AN-LCNBANO				¥1,356,000	GUA212AN-KCNBANO	¥1,153,000	GUA212AN-JCNBANO	¥951,000	¥3,325	¥2,583	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1				GUF212AN-LCNCANO				¥1,330,000	GUF212AN-KCNCANO	¥1,127,000	GUF212AN-JCNCANO	¥925,000	¥3,125	¥2,425	
OSレスモデル				GUA212AN-LCNCANO				¥1,330,000	GUA212AN-KCNCANO	¥1,127,000	GUA212AN-JCNCANO	¥925,000	¥3,125	¥2,425	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1			GUF212AN-LCNDANO	¥1,387,000				GUF212AN-KCNDANO	¥1,184,000	GUF212AN-JCNDANO	¥982,000	¥3,558	¥2,767		
OSレスモデル			GUA212AN-LCNDANO	¥1,387,000				GUA212AN-KCNDANO	¥1,184,000	GUA212AN-JCNDANO	¥982,000	¥3,558	¥2,767		
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1			GUF212AN-LCNABNO	¥1,595,000				GUF212AN-KCNABNO	¥1,392,000	GUF212AN-JCNABNO	¥1,190,000	¥5,117	¥3,975		
OSレスモデル			GUA212AN-LCNABNO	¥1,595,000				GUA212AN-KCNABNO	¥1,392,000	GUA212AN-JCNABNO	¥1,190,000	¥5,117	¥3,975		
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1			GUF212AN-LCNBBNO	¥1,650,000				GUF212AN-KCNBBNO	¥1,447,000	GUF212AN-JCNBBNO	¥1,245,000	¥5,533	¥4,300		
OSレスモデル			GUA212AN-LCNBBNO	¥1,650,000				GUA212AN-KCNBBNO	¥1,447,000	GUA212AN-JCNBBNO	¥1,245,000	¥5,533	¥4,300		
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	GUF212AN-LCNCBNO	¥1,624,000	GUF212AN-KCNCBNO	¥1,421,000	GUF212AN-JCNCBNO	¥1,219,000	¥5,333	¥4,142							
OSレスモデル	GUA212AN-LCNCBNO	¥1,624,000	GUA212AN-KCNCBNO	¥1,421,000	GUA212AN-JCNCBNO	¥1,219,000	¥5,333	¥4,142							
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	GUF212AN-LCNCBNO	¥1,681,000	GUF212AN-KCNCBNO	¥1,478,000	GUF212AN-JCNCBNO	¥1,276,000	¥5,767	¥4,483							
OSレスモデル	GUA212AN-LCNCBNO	¥1,681,000	GUA212AN-KCNCBNO	¥1,478,000	GUA212AN-JCNCBNO	¥1,276,000	¥5,767	¥4,483							




システム装置【おまかせ安心モデルⅡ】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユ ニット	おまかせ安心モデルⅡ			保守料（月額、税別）						
								5年	4年	3年	維持保守	出張修理					
								セット形名 希望小売価格 （税別）	セット形名 希望小売価格 （税別）	セット形名 希望小売価格 （税別）							
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択 *2	選択 *3	1000BASE-T (4port)	16キヤッシュ 10キヤッシュ 機能付き	選択 *4	選択 *5	選択 *6	GUF212AN-DCNAANO	¥1,069,000	GUF212AN-CCNAANO	¥919,000	GUF212AN-BCNAANO	¥769,000	¥2,908	¥2,258		
OSレスモデル								GUA212AN-DCNAANO	¥1,069,000	GUA212AN-CCNAANO	¥919,000	GUA212AN-BCNAANO	¥769,000	¥2,908	¥2,258		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								20キヤッシュ 16キヤッシュ 機能付き	GUF212AN-DCNBANO	¥1,124,000	GUF212AN-CCNBANO	¥974,000	GUF212AN-BCNBANO	¥824,000	¥3,325	¥2,583	
OSレスモデル									GUA212AN-DCNBANO	¥1,124,000	GUA212AN-CCNBANO	¥974,000	GUA212AN-BCNBANO	¥824,000	¥3,325	¥2,583	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				20キヤッシュ 16キヤッシュ 機能付き					GUF212AN-DCNCANO	¥1,098,000	GUF212AN-CCNCANO	¥948,000	GUF212AN-BCNCANO	¥798,000	¥3,125	¥2,425	
OSレスモデル									GUA212AN-DCNCANO	¥1,098,000	GUA212AN-CCNCANO	¥948,000	GUA212AN-BCNCANO	¥798,000	¥3,125	¥2,425	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								20キヤッシュ 16キヤッシュ 機能付き	GUF212AN-DCNDANO	¥1,155,000	GUF212AN-CCNDANO	¥1,005,000	GUF212AN-BCNDANO	¥855,000	¥3,558	¥2,767	
OSレスモデル									GUA212AN-DCNDANO	¥1,155,000	GUA212AN-CCNDANO	¥1,005,000	GUA212AN-BCNDANO	¥855,000	¥3,558	¥2,767	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				1000BASE-T (2port) + 1000BASE-SR (2port)					20キヤッシュ 16キヤッシュ 機能付き	GUF212AN-DCNABNO	¥1,363,000	GUF212AN-CCNABNO	¥1,213,000	GUF212AN-BCNABNO	¥1,063,000	¥5,117	¥3,975
OSレスモデル										GUA212AN-DCNABNO	¥1,363,000	GUA212AN-CCNABNO	¥1,213,000	GUA212AN-BCNABNO	¥1,063,000	¥5,117	¥3,975
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								20キヤッシュ 16キヤッシュ 機能付き		GUF212AN-DCNBBNO	¥1,418,000	GUF212AN-CCNBBNO	¥1,268,000	GUF212AN-BCNBBNO	¥1,118,000	¥5,533	¥4,300
OSレスモデル										GUA212AN-DCNBBNO	¥1,418,000	GUA212AN-CCNBBNO	¥1,268,000	GUA212AN-BCNBBNO	¥1,118,000	¥5,533	¥4,300
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	1000BASE-T (2port) + 1000BASE-SR (2port)	16キヤッシュ 10キヤッシュ 機能付き	GUF212AN-DCNCBNO	¥1,392,000	GUF212AN-CCNCBNO	¥1,242,000	GUF212AN-BCNCBNO		¥1,092,000	¥5,333	¥4,142						
OSレスモデル			GUA212AN-DCNCBNO	¥1,392,000	GUA212AN-CCNCBNO	¥1,242,000	GUA212AN-BCNCBNO		¥1,092,000	¥5,333	¥4,142						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1			20キヤッシュ 16キヤッシュ 機能付き	GUF212AN-DCNDBNO	¥1,449,000	GUF212AN-CCNDBNO	¥1,299,000	GUF212AN-BCNDBNO	¥1,149,000	¥5,767	¥4,483						
OSレスモデル				GUA212AN-DCNDBNO	¥1,449,000	GUA212AN-CCNDBNO	¥1,299,000	GUA212AN-BCNDBNO	¥1,149,000	¥5,767	¥4,483						




システム装置 [おまかせ安心モデル/3年無償保証] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル			3年無償保証	保守料 (月額、税別)								
								5年	4年	3年		セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理					
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名						希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T (4port)	16ギガキャッシュ	選択*4	選択*5	選択*6	GUF212AN-DANAANO	¥919,000	GUF212AN-CANAANO	¥799,000	GUF212AN-BANAANO	¥679,000	GUF212AN-3TNAANO	¥416,000	¥2,908	¥2,258			
OSレスモデル								GUA212AN-DANAANO	¥919,000	GUA212AN-CANAANO	¥799,000	GUA212AN-BANAANO	¥679,000	GUA212AN-3TNAANO	¥416,000	¥2,908	¥2,258			
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								20ギガキャッシュ キャッシュバック機能付き	GUF212AN-DANBANO	¥974,000	GUF212AN-CANBANO	¥854,000	GUF212AN-BANBANO	¥734,000	GUF212AN-3TNBANO	¥471,000	¥3,325	¥2,583		
OSレスモデル									GUA212AN-DANBANO	¥974,000	GUA212AN-CANBANO	¥854,000	GUA212AN-BANBANO	¥734,000	GUA212AN-3TNBANO	¥471,000	¥3,325	¥2,583		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									20ギガキャッシュ キャッシュバック機能付き	GUF212AN-DANCANO	¥948,000	GUF212AN-CANCANO	¥828,000	GUF212AN-BANCANO	¥708,000	GUF212AN-3TNCANO	¥445,000	¥3,125	¥2,425	
OSレスモデル										GUA212AN-DANCANO	¥948,000	GUA212AN-CANCANO	¥828,000	GUA212AN-BANCANO	¥708,000	GUA212AN-3TNCANO	¥445,000	¥3,125	¥2,425	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				20ギガキャッシュ キャッシュバック機能付き						GUF212AN-DANDANO	¥1,005,000	GUF212AN-CANDANO	¥885,000	GUF212AN-BANDANO	¥765,000	GUF212AN-3TNDANO	¥502,000	¥3,558	¥2,767	
OSレスモデル										GUA212AN-DANDANO	¥1,005,000	GUA212AN-CANDANO	¥885,000	GUA212AN-BANDANO	¥765,000	GUA212AN-3TNDANO	¥502,000	¥3,558	¥2,767	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								1000BASE-T (2port) + 1000BASE-SR (2port)		16ギガキャッシュ	GUF212AN-DANABNO	¥1,213,000	GUF212AN-CANABNO	¥1,093,000	GUF212AN-BANABNO	¥973,000	GUF212AN-3TNABNO	¥710,000	¥5,117	¥3,975
OSレスモデル											GUA212AN-DANABNO	¥1,213,000	GUA212AN-CANABNO	¥1,093,000	GUA212AN-BANABNO	¥973,000	GUA212AN-3TNABNO	¥710,000	¥5,117	¥3,975
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1									20ギガキャッシュ		GUF212AN-DANBBNO	¥1,268,000	GUF212AN-CANBBNO	¥1,148,000	GUF212AN-BANBBNO	¥1,028,000	GUF212AN-3TNBBNO	¥765,000	¥5,533	¥4,300
OSレスモデル											GUA212AN-DANBBNO	¥1,268,000	GUA212AN-CANBBNO	¥1,148,000	GUA212AN-BANBBNO	¥1,028,000	GUA212AN-3TNBBNO	¥765,000	¥5,533	¥4,300
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	16ギガキャッシュ キャッシュバック機能付き	GUF212AN-DANCBNO	¥1,242,000	GUF212AN-CANCBNO	¥1,122,000	GUF212AN-BANCBNO	¥1,002,000				GUF212AN-3TNCBNO	¥739,000	¥5,333	¥4,142						
OSレスモデル		GUA212AN-DANCBNO	¥1,242,000	GUA212AN-CANCBNO	¥1,122,000	GUA212AN-BANCBNO	¥1,002,000				GUA212AN-3TNCBNO	¥739,000	¥5,333	¥4,142						
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		20ギガキャッシュ キャッシュバック機能付き	GUF212AN-DANDBNO	¥1,299,000	GUF212AN-CANDBNO	¥1,179,000	GUF212AN-BANDBNO	¥1,059,000		GUF212AN-3TNDBNO	¥796,000	¥5,767	¥4,483							
OSレスモデル			GUA212AN-DANDBNO	¥1,299,000	GUA212AN-CANDBNO	¥1,179,000	GUA212AN-BANDBNO	¥1,059,000		GUA212AN-3TNDBNO	¥796,000	¥5,767	¥4,483							




システム装置 [標準モデルII] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルII			保守料 (月額、税別)						
								5年	4年	3年	維持保守	出張修理					
								セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)	セット形名 希望小売価格 (税別)							
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T (4port)	16ギガキャッシュ	選択*4	選択*5	選択*6	GUF212AN-5PNAANO	¥804,000	GUF212AN-4PNAANO	¥651,000	GUF212AN-3PNAANO	¥497,000	¥2,908	¥2,258		
OSレスモデル								GUA212AN-5PNAANO	¥804,000	GUA212AN-4PNAANO	¥651,000	GUA212AN-3PNAANO	¥497,000	¥2,908	¥2,258		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				20ギガキャッシュ キャッシュが77% アップ機能付き				GUF212AN-5PNBANO	¥859,000	GUF212AN-4PNBANO	¥706,000	GUF212AN-3PNBANO	¥552,000	¥3,325	¥2,583		
OSレスモデル								GUA212AN-5PNBANO	¥859,000	GUA212AN-4PNBANO	¥706,000	GUA212AN-3PNBANO	¥552,000	¥3,325	¥2,583		
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								20ギガキャッシュ キャッシュが77% アップ機能付き	GUF212AN-5PNCANO	¥833,000	GUF212AN-4PNCANO	¥680,000	GUF212AN-3PNCANO	¥526,000	¥3,125	¥2,425	
OSレスモデル									GUA212AN-5PNCANO	¥833,000	GUA212AN-4PNCANO	¥680,000	GUA212AN-3PNCANO	¥526,000	¥3,125	¥2,425	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1			20ギガキャッシュ キャッシュが77% アップ機能付き						GUF212AN-5PNDANO	¥890,000	GUF212AN-4PNDANO	¥737,000	GUF212AN-3PNDANO	¥583,000	¥3,558	¥2,767	
OSレスモデル									GUA212AN-5PNDANO	¥890,000	GUA212AN-4PNDANO	¥737,000	GUA212AN-3PNDANO	¥583,000	¥3,558	¥2,767	
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1				1000BASE-T (2port) + 1000BASE-SR (2port)					16ギガキャッシュ	GUF212AN-5PNABNO	¥1,098,000	GUF212AN-4PNABNO	¥945,000	GUF212AN-3PNABNO	¥791,000	¥5,117	¥3,975
OSレスモデル										GUA212AN-5PNABNO	¥1,098,000	GUA212AN-4PNABNO	¥945,000	GUA212AN-3PNABNO	¥791,000	¥5,117	¥3,975
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1								20ギガキャッシュ	20ギガキャッシュ	GUF212AN-5PNBBNO	¥1,153,000	GUF212AN-4PNBBNO	¥1,000,000	GUF212AN-3PNBBNO	¥846,000	¥5,533	¥4,300
OSレスモデル										GUA212AN-5PNBBNO	¥1,153,000	GUA212AN-4PNBBNO	¥1,000,000	GUA212AN-3PNBBNO	¥846,000	¥5,533	¥4,300
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1	20ギガキャッシュ キャッシュが77% アップ機能付き	16ギガキャッシュ	GUF212AN-5PNCBNO		¥1,127,000	GUF212AN-4PNCBNO	¥974,000		GUF212AN-3PNCBNO	¥820,000	¥5,333	¥4,142					
OSレスモデル			GUA212AN-5PNCBNO		¥1,127,000	GUA212AN-4PNCBNO	¥974,000		GUA212AN-3PNCBNO	¥820,000	¥5,333	¥4,142					
Windows Server OSブレインストール/バンドル対応モデル*1		20ギガキャッシュ キャッシュが77% アップ機能付き	16ギガキャッシュ	GUF212AN-5PNDDBNO	¥1,184,000	GUF212AN-4PNDDBNO	¥1,031,000		GUF212AN-3PNDDBNO	¥877,000	¥5,767	¥4,483					
OSレスモデル				GUA212AN-5PNDDBNO	¥1,184,000	GUA212AN-4PNDDBNO	¥1,031,000		GUA212AN-3PNDDBNO	¥877,000	¥5,767	¥4,483					




システム装置【おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24/おまかせ安心ロングライフモデルⅡ】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24				おまかせ安心ロングライフモデルⅡ				保守料（月額、税別）						
								7年		6年		7年		6年								
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理					
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T(4port)	16ギガキャッシュ	選択*4	選択*5	選択*6	GUF212AN-PENAANO	¥1,841,000	GUF212AN-MENAANO	¥1,571,000	GUF212AN-FENAANO	¥1,469,000	GUF212AN-EENAANO	¥1,269,000	¥2,908	¥2,258					
OSレスモデル								GUA212AN-PENAANO	¥1,841,000	GUA212AN-MENAANO	¥1,571,000	GUA212AN-FENAANO	¥1,469,000	GUA212AN-EENAANO	¥1,269,000	¥2,908	¥2,258					
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								20ギガキャッシュ	GUF212AN-PENBANO	¥1,896,000	GUF212AN-MENBANO	¥1,626,000	GUF212AN-FENBANO	¥1,524,000	GUF212AN-EENBANO	¥1,324,000	¥3,325	¥2,583				
OSレスモデル									GUA212AN-PENBANO	¥1,896,000	GUA212AN-MENBANO	¥1,626,000	GUA212AN-FENBANO	¥1,524,000	GUA212AN-EENBANO	¥1,324,000	¥3,325	¥2,583				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1									20ギガキャッシュ キャパシタ付 機能付き	GUF212AN-PENCANO	¥1,870,000	GUF212AN-MENCANO	¥1,600,000	GUF212AN-FENCANO	¥1,498,000	GUF212AN-EENCANO	¥1,298,000	¥3,125	¥2,425			
OSレスモデル										GUA212AN-PENCANO	¥1,870,000	GUA212AN-MENCANO	¥1,600,000	GUA212AN-FENCANO	¥1,498,000	GUA212AN-EENCANO	¥1,298,000	¥3,125	¥2,425			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1										20ギガキャッシュ キャパシタ付 機能付き	GUF212AN-PENDANO	¥1,927,000	GUF212AN-MENDANO	¥1,657,000	GUF212AN-FENDANO	¥1,555,000	GUF212AN-EENDANO	¥1,355,000	¥3,558	¥2,767		
OSレスモデル											GUA212AN-PENDANO	¥1,927,000	GUA212AN-MENDANO	¥1,657,000	GUA212AN-FENDANO	¥1,555,000	GUA212AN-EENDANO	¥1,355,000	¥3,558	¥2,767		
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1											10ギガキャッシュ	GUF212AN-PENABNO	¥2,135,000	GUF212AN-MENABNO	¥1,865,000	GUF212AN-FENABNO	¥1,763,000	GUF212AN-EENABNO	¥1,563,000	¥5,117	¥3,975	
OSレスモデル												GUA212AN-PENABNO	¥2,135,000	GUA212AN-MENABNO	¥1,865,000	GUA212AN-FENABNO	¥1,763,000	GUA212AN-EENABNO	¥1,563,000	¥5,117	¥3,975	
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1												20ギガキャッシュ	GUF212AN-PENBBNO	¥2,190,000	GUF212AN-MENBBNO	¥1,920,000	GUF212AN-FENBBNO	¥1,818,000	GUF212AN-EENBBNO	¥1,618,000	¥5,533	¥4,300
OSレスモデル													GUA212AN-PENBBNO	¥2,190,000	GUA212AN-MENBBNO	¥1,920,000	GUA212AN-FENBBNO	¥1,818,000	GUA212AN-EENBBNO	¥1,618,000	¥5,533	¥4,300
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1			10ギガキャッシュ キャパシタ付 機能付き	GUF212AN-PENCBNO	¥2,164,000	GUF212AN-MENCBNO	¥1,894,000						GUF212AN-FENCBNO	¥1,792,000	GUF212AN-EENCBNO	¥1,592,000	¥5,333	¥4,142				
OSレスモデル				GUA212AN-PENCBNO	¥2,164,000	GUA212AN-MENCBNO	¥1,894,000						GUA212AN-FENCBNO	¥1,792,000	GUA212AN-EENCBNO	¥1,592,000	¥5,333	¥4,142				
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1				20ギガキャッシュ キャパシタ付 機能付き	GUF212AN-PENDBNO	¥2,221,000	GUF212AN-MENDBNO	¥1,951,000					GUF212AN-FENDBNO	¥1,849,000	GUF212AN-EENDBNO	¥1,649,000	¥5,767	¥4,483				
OSレスモデル					GUA212AN-PENDBNO	¥2,221,000	GUA212AN-MENDBNO	¥1,951,000					GUA212AN-FENDBNO	¥1,849,000	GUA212AN-EENDBNO	¥1,649,000	¥5,767	¥4,483				



システム装置【おまかせ安心ロングライフモデル/ロングライフモデルⅢ/ロングライフモデルⅡ】カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心ロングライフモデル		ロングライフモデルⅢ		ロングライフモデルⅡ		保守料（月額、税別）																																								
								7年		6年		7年		6年		3年		維持保守	出張修理																																			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)																																					
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 #2	選択 #3	1000BASE-T(4port)	10ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6	GUF212AN-FBNAANO	¥1,219,000	GUF212AN-EBNAANO	¥1,069,000	GUF212AN-7QNAANO	¥1,209,000	GUF212AN-6QNAANO	¥1,059,000	GUF212AN-3LNAANO	¥937,000	¥2,908	¥2,258																																			
OSレスモデル								GUA212AN-FBNAANO	¥1,219,000	GUA212AN-EBNAANO	¥1,069,000	GUA212AN-7QNAANO	¥1,209,000	GUA212AN-6QNAANO	¥1,059,000	GUA212AN-3LNAANO	¥937,000	¥2,908	¥2,258																																			
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								選択 #2	選択 #3	1000BASE-T(4port)	20ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6	GUF212AN-FBNBANO	¥1,274,000	GUF212AN-EBNBANO	¥1,124,000	GUF212AN-7QNBANO	¥1,264,000	GUF212AN-6QNBANO	¥1,114,000	GUF212AN-3LNBANO	¥992,000	¥3,325	¥2,583																												
OSレスモデル															GUA212AN-FBNBANO	¥1,274,000	GUA212AN-EBNBANO	¥1,124,000	GUA212AN-7QNBANO	¥1,264,000	GUA212AN-6QNBANO	¥1,114,000	GUA212AN-3LNBANO	¥992,000	¥3,325	¥2,583																												
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1															選択 #2	選択 #3	1000BASE-T(4port)	10ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6	GUF212AN-FBNCANO	¥1,248,000	GUF212AN-EBNCANO	¥1,098,000	GUF212AN-7QNCANO	¥1,238,000	GUF212AN-6QNCANO	¥1,088,000	GUF212AN-3LNCANO	¥966,000	¥3,125	¥2,425																					
OSレスモデル																						GUA212AN-FBNCANO	¥1,248,000	GUA212AN-EBNCANO	¥1,098,000	GUA212AN-7QNCANO	¥1,238,000	GUA212AN-6QNCANO	¥1,088,000	GUA212AN-3LNCANO	¥966,000	¥3,125	¥2,425																					
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1																						選択 #2	選択 #3	1000BASE-T(4port)	20ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6	GUF212AN-FBNDANO	¥1,305,000	GUF212AN-EBNDANO	¥1,155,000	GUF212AN-7QNDANO	¥1,295,000	GUF212AN-6QNDANO	¥1,145,000	GUF212AN-3LNDANO	¥1,023,000	¥3,558	¥2,767														
OSレスモデル																													GUA212AN-FBNDANO	¥1,305,000	GUA212AN-EBNDANO	¥1,155,000	GUA212AN-7QNDANO	¥1,295,000	GUA212AN-6QNDANO	¥1,145,000	GUA212AN-3LNDANO	¥1,023,000	¥3,558	¥2,767														
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1																													選択 #2	選択 #3	1000BASE-SR(2port)	10ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6	GUF212AN-FBNABNO	¥1,513,000	GUF212AN-EBNABNO	¥1,363,000	GUF212AN-7QNABNO	¥1,503,000	GUF212AN-6QNABNO	¥1,353,000	GUF212AN-3LNABNO	¥1,231,000	¥5,117	¥3,975							
OSレスモデル																																				GUA212AN-FBNABNO	¥1,513,000	GUA212AN-EBNABNO	¥1,363,000	GUA212AN-7QNABNO	¥1,503,000	GUA212AN-6QNABNO	¥1,353,000	GUA212AN-3LNABNO	¥1,231,000	¥5,117	¥3,975							
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1																																				選択 #2	選択 #3	1000BASE-SR(2port)	20ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6	GUF212AN-FBNBBNO	¥1,568,000	GUF212AN-EBNBBNO	¥1,418,000	GUF212AN-7QNBNO	¥1,558,000	GUF212AN-6QNBNO	¥1,408,000	GUF212AN-3LNBNO	¥1,286,000	¥5,533	¥4,300
OSレスモデル																																											GUA212AN-FBNBBNO	¥1,568,000	GUA212AN-EBNBBNO	¥1,418,000	GUA212AN-7QNBNO	¥1,558,000	GUA212AN-6QNBNO	¥1,408,000	GUA212AN-3LNBNO	¥1,286,000	¥5,533	¥4,300
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1	選択 #2	選択 #3	1000BASE-T(2port)	10ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6																																				GUF212AN-FBNCBNO	¥1,542,000	GUF212AN-EBNCBNO	¥1,392,000	GUF212AN-7QNCBNO	¥1,532,000	GUF212AN-6QNCBNO	¥1,382,000	GUF212AN-3LNCBNO	¥1,260,000	¥5,333	¥4,142
OSレスモデル																																											GUA212AN-FBNCBNO	¥1,542,000	GUA212AN-EBNCBNO	¥1,392,000	GUA212AN-7QNCBNO	¥1,532,000	GUA212AN-6QNCBNO	¥1,382,000	GUA212AN-3LNCBNO	¥1,260,000	¥5,333	¥4,142
Windows Server OSブレイクストール/バンドル対応モデル*1								選択 #2	選択 #3	1000BASE-T(2port)	20ギガビットネットワーク対応機能付き	選択 #4	選択 #5	選択 #6																													GUF212AN-FBNDBNO	¥1,599,000	GUF212AN-EBNDBNO	¥1,449,000	GUF212AN-7QNDNO	¥1,589,000	GUF212AN-6QNDNO	¥1,439,000	GUF212AN-3LNDNO	¥1,317,000	¥5,767	¥4,483
OSレスモデル																																											GUA212AN-FBNDBNO	¥1,599,000	GUA212AN-EBNDBNO	¥1,449,000	GUA212AN-7QNDNO	¥1,589,000	GUA212AN-6QNDNO	¥1,439,000	GUA212AN-3LNDNO	¥1,317,000	¥5,767	¥4,483



(2) HA8000/RS210 BN2 [内蔵ディスクレス]

システム装置 【おまかせ安心モデルⅡ 24】 カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 24								
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T(4port)	-	-	選択*4	選択*6	GUF212BN-LCNNANO	¥1,223,000	GUF212BN-KCNNANO	¥1,020,000	GUF212BN-JCNNANO	¥818,000	¥2,325	¥1,808	
OSレスモデル								GUA212BN-LCNNANO	¥1,223,000	GUA212BN-KCNNANO	¥1,020,000	GUA212BN-JCNNANO	¥818,000	¥2,325	¥1,808	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								1000BASE-T(2port)+1000BASE-T(4port)	GUF212BN-LCNNBNO	¥1,517,000	GUF212BN-KCNNBNO	¥1,314,000	GUF212BN-JCNNBNO	¥1,112,000	¥4,533	¥3,525
OSレスモデル									GUA212BN-LCNNBNO	¥1,517,000	GUA212BN-KCNNBNO	¥1,314,000	GUA212BN-JCNNBNO	¥1,112,000	¥4,533	¥3,525

システム装置 【おまかせ安心モデルⅡ】 カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ								
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T(4port)	-	-	選択*4	選択*6	GUF212BN-DCNNANO	¥991,000	GUF212BN-CCNNANO	¥841,000	GUF212BN-BCNNANO	¥691,000	¥2,325	¥1,808	
OSレスモデル								GUA212BN-DCNNANO	¥991,000	GUA212BN-CCNNANO	¥841,000	GUA212BN-BCNNANO	¥691,000	¥2,325	¥1,808	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								1000BASE-T(2port)+1000BASE-T(4port)	GUF212BN-DCNNBNO	¥1,285,000	GUF212BN-CCNNBNO	¥1,135,000	GUF212BN-BCNNBNO	¥985,000	¥4,533	¥3,525
OSレスモデル									GUA212BN-DCNNBNO	¥1,285,000	GUA212BN-CCNNBNO	¥1,135,000	GUA212BN-BCNNBNO	¥985,000	¥4,533	¥3,525

システム装置 【おまかせ安心モデル/3年無償保証】 カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル										
								5年		4年		3年		3年無償保証		保守料 (月額、税別)		
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T(4port)	-	-	選択*4	選択*6	GUF212BN-DANNANO	¥841,000	GUF212BN-CANNANO	¥721,000	GUF212BN-BANNANO	¥601,000	GUF212BN-3TNNANO	¥338,000	¥2,325	¥1,808	
OSレスモデル								GUA212BN-DANNANO	¥841,000	GUA212BN-CANNANO	¥721,000	GUA212BN-BANNANO	¥601,000	GUA212BN-3TNNANO	¥338,000	¥2,325	¥1,808	
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								1000BASE-T(2port)+1000BASE-T(4port)	GUF212BN-DANNBNO	¥1,135,000	GUF212BN-CANNBNO	¥1,015,000	GUF212BN-BANNBNO	¥895,000	GUF212BN-3TNNBNO	¥632,000	¥4,533	¥3,525
OSレスモデル									GUA212BN-DANNBNO	¥1,135,000	GUA212BN-CANNBNO	¥1,015,000	GUA212BN-BANNBNO	¥895,000	GUA212BN-3TNNBNO	¥632,000	¥4,533	¥3,525



システム装置 [標準モデルⅡ] カスタムモデル


OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	標準モデルⅡ							
								5年		4年		3年		保守料 (月額、税別)	
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T (4port) 1000BASE-T (2port) + 1000BASE-T (4port)	-	-	選択*4	選択*6	GUF212BN-5PNNANO	¥726,000	GUF212BN-4PNNANO	¥573,000	GUF212BN-3PNNANO	¥419,000	¥2,325	¥1,808
OSレスモデル								GUA212BN-5PNNANO	¥726,000	GUA212BN-4PNNANO	¥573,000	GUA212BN-3PNNANO	¥419,000	¥2,325	¥1,808
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								GUF212BN-5PNNBNO	¥1,020,000	GUF212BN-4PNNBNO	¥867,000	GUF212BN-3PNNBNO	¥713,000	¥4,533	¥3,525
OSレスモデル								GUA212BN-5PNNBNO	¥1,020,000	GUA212BN-4PNNBNO	¥867,000	GUA212BN-3PNNBNO	¥713,000	¥4,533	¥3,525

システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24/おまかせ安心ロングライフモデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24				おまかせ安心ロングライフモデルⅡ				保守料 (月額、税別)	
								7年		6年		7年		6年			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)	維持保守	出張修理
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T (4port) 1000BASE-T (2port) + 1000BASE-T (4port)	-	-	選択*4	選択*6	GUF212BN-PENNANO	¥1,763,000	GUF212BN-MENNANO	¥1,493,000	GUF212BN-FENNANO	¥1,391,000	GUF212BN-EENNANO	¥1,191,000	¥2,325	¥1,808
OSレスモデル								GUA212BN-PENNANO	¥1,763,000	GUA212BN-MENNANO	¥1,493,000	GUA212BN-FENNANO	¥1,391,000	GUA212BN-EENNANO	¥1,191,000	¥2,325	¥1,808
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								GUF212BN-PENNBNO	¥2,057,000	GUF212BN-MENNBNO	¥1,787,000	GUF212BN-FENNBNO	¥1,685,000	GUF212BN-EENNBNO	¥1,485,000	¥4,533	¥3,525
OSレスモデル								GUA212BN-PENNBNO	¥2,057,000	GUA212BN-MENNBNO	¥1,787,000	GUA212BN-FENNBNO	¥1,685,000	GUA212BN-EENNBNO	¥1,485,000	¥4,533	¥3,525

システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル/ロングライフモデルⅢ/ロングライフモデルⅡ] カスタムモデル

OS	CPU	MEM	LAN	RAID	HDD	DVD-ROM DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心ロングライフモデル				ロングライフモデルⅢ				ロングライフモデルⅡ		保守料 (月額、税別)	
								7年		6年		7年		6年		3年			
								セット形名	希望小売価格 (税別)	セット形名	希望小売価格 (税別)								
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1	選択*2	選択*3	1000BASE-T (4port) 1000BASE-T (2port) + 1000BASE-T (4port)	-	-	選択*4	選択*6	GUF212BN-FBNNANO	¥1,141,000	GUF212BN-EBNNANO	¥991,000	GUF212BN-7QNNANO	¥1,131,000	GUF212BN-6QNNANO	¥981,000	GUF212BN-3LNNANO	¥859,000	¥2,325	¥1,808
OSレスモデル								GUA212BN-FBNNANO	¥1,141,000	GUA212BN-EBNNANO	¥991,000	GUA212BN-7QNNANO	¥1,131,000	GUA212BN-6QNNANO	¥981,000	GUA212BN-3LNNANO	¥859,000	¥2,325	¥1,808
Windows Server OSブレイクインストール/バンドル対応モデル*1								GUF212BN-FBNNBNO	¥1,435,000	GUF212BN-EBNNBNO	¥1,285,000	GUF212BN-7QNNBNO	¥1,425,000	GUF212BN-6QNNBNO	¥1,275,000	GUF212BN-3LNNBNO	¥1,153,000	¥4,533	¥3,525
OSレスモデル								GUA212BN-FBNNBNO	¥1,435,000	GUA212BN-EBNNBNO	¥1,285,000	GUA212BN-7QNNBNO	¥1,425,000	GUA212BN-6QNNBNO	¥1,275,000	GUA212BN-3LNNBNO	¥1,153,000	¥4,533	¥3,525



RS210 AN2
RS210 BN2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

OS

各モデルのサポートOSおよびOSに関する注意事項については下記参照願います。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html>

Windows Server OS プレインストールキット/バンドルキット

Windows Server OSプレインストール/バンドル対応モデルは下記のインストールキット/バンドルキットを必ず同時購入願います。

Windows Server 2012 R2(プレインストール/バンドルキット)について、2017/12/28 出荷分までの提供となります。
 Windows Server 2012 Additional License について、2017/12/28 出荷分までの提供となります。

品名	形名	価格	対応	
			AN2	BN2
Windows 2008 R2 Standard(Windows2012R2 Standard Edition ダウングレード) 代行インストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOBVPPEX	販売しました	○	
Windows 2008 R2 Enterprise(Windows2012R2 Enterprise Edition ダウングレード) 代行インストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOBQPEX	販売しました	○	
Windows 2012 Standard OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOB2PEX	販売しました	○	
Windows 2012 Standard OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOB2BEX	販売しました	○	○
Windows 2012 Datacenter OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOC2BEX	販売しました	○	○
Windows 2012 R2 Standard OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOD6PEX	販売しました	○	
Windows 2012 R2 Standard OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOD6BEX	販売しました	○	○
Windows 2012 R2 Datacenter OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOD6CBEX	販売しました	○	○
Windows 2016 Standard (16コア) OSプレインストールキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOD6PEX	¥110,000	○	
Windows 2016 Standard (16コア) OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOD6BEX	¥110,000	○	○
Windows 2016 Datacenter (16コア) OSバンドルキット(サーバ管理ソフト付き)	RT-5SS212NOD6CBEX	¥704,000	○	○
Windows 2016 Standard (16コア) (Win2008 R2 Standard 代行インストール代行サービス付き)	RT-5SS212NODVPEX	販売しました	○	
Windows 2016 Standard (16コア) (Win2012 Standard 代行インストール代行サービス付き)	RT-5SS212NODWPEX	¥120,000	○	
Windows 2016 Standard (16コア) (Win2012 R2 Standard インストール代行サービス付き)	RT-5SS212NODZPEX	¥120,000	○	
Windows Server 2012 Additional License	RT-5SXXX-2BJEX RT-5SXXX-2BJ	販売しました	○	○
Windows Server 2016 Standard Additional License (2コア)	RT-5SXXX-2D02EX	¥14,000	○	○
	RT-5SXXX-2D02	¥17,000	○	○
Windows Server 2016 Standard Additional License (16コア)	RT-5SXXX-2D16EX	¥110,000	○	○
	RT-5SXXX-2D16	¥135,000	○	○
Windows Server 2016 Datacenter Additional License (2コア)	RT-5SXXX-2E02EX	¥88,000	○	○
Windows Server 2016 Datacenter Additional License (16コア)	RT-5SXXX-2E16EX	¥704,000	○	○


Windows Server OS構成条件

(1) Windows Server 2016 は搭載するCPUの物理コア数分のライセンスが必要になります。また、1CPU構成、2CPU構成では16個の最低必要数が定められています。合計物理コア数分または最低必要数の大きい方の数が16を超える場合は、超過分をAdditional Licenseで購入願います。

システム装置	CPU数	コア数	ライセンス数	Additional License 必要数	
				16コア	2コア
E5-2699v4	1	22	22	-	3
	2	44	44	1	6
E5-2698v4	1	20	20	-	2
	2	40	40	1	4
E5-2697v4	1	18	18	-	1
	2	36	36	1	2
E5-2690v4	1	14	16	-	-
	2	28	28	-	6
E5-2667v4	1	8	16	-	-
	2	16	16	-	-
E5-2650v4	1	12	16	-	-
	2	24	24	-	4
E5-2640v4	1	10	16	-	-
	2	20	20	-	2
E5-2637v4	1	4	16	-	-
	2	8	16	-	-
E5-2623v4	1	4	16	-	-
	2	8	16	-	-
E5-2620v4	1	8	16	-	-
	2	16	16	-	-
E5-2603v4	1	6	16	-	-
	2	12	16	-	-

- (2) Windows Server 2016 Standardは仮想インスタンス数 (VM数) を追加する場合、2VM毎に(1)に示す数量のライセンスをAdditional Licenseで購入願います。
- (3) Windows Server 2016 Datacenterはサーバーと同時出荷のみでの販売となり、Additional Licenseの現地増設形名がありませんので、運用後のCPU増設の可能性も検討の上、コアライセンスを購入願います。コアライセンスの現地増設が必要となった場合は、Microsoft社よりVolume Licenseを購入いただくこととなります。
- (4) OSライセンスにCALは付属しませんので別途購入ください。詳細は1.2 その他オプションを参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS210 AN2
RS210 BN2

プロセッサ

プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ
[Xeon E5-2699v4 (2.20GHz/L2キャッシュ22x256KB/L3キャッシュ55MB)]
(GQ-ECB994EX) [お支払] ¥1,300,000



プロセッサ
[Xeon E5-2698v4 (2.20GHz/L2キャッシュ20x256KB/L3キャッシュ50MB)]
(GQ-ECB984EX) [お支払] **完売しました**
[受注生産] **完売しました**



プロセッサ
[Xeon E5-2697v4 (2.30GHz/L2キャッシュ18x256KB/L3キャッシュ45MB)]
(GQ-ECB974EX) [お支払] ¥870,000



プロセッサ
[Xeon E5-2690v4 (2.60GHz/L2キャッシュ14x256KB/L3キャッシュ35MB)]
(GQ-ECB904EX) [お支払] ¥680,000



プロセッサ
[Xeon E5-2667v4 (3.20GHz/L2キャッシュ8x256KB/L3キャッシュ25MB)]
(GQ-ECB674EX) [お支払] **完売しました**
[受注生産] **完売しました**



プロセッサ
[Xeon E5-2650v4 (2.20GHz/L2キャッシュ12x256KB/L3キャッシュ30MB)]
(GQ-ECB504EX) [お支払] ¥375,000



プロセッサ
[Xeon E5-2640v4 (2.40GHz/L2キャッシュ10x256KB/L3キャッシュ25MB)]
(GQ-ECB404EX) [お支払] ¥305,000



プロセッサ
[Xeon E5-2637v4 (3.50GHz/L2キャッシュ4x256KB/L3キャッシュ15MB)]
(GQ-ECB374EX) [お支払] ¥325,000



プロセッサ
[Xeon E5-2623v4 (2.60GHz/L2キャッシュ4x256KB/L3キャッシュ10MB)]
(GQ-ECB234EX) [お支払] ¥148,000



プロセッサ
[Xeon E5-2620v4 (2.10GHz/L2キャッシュ8x256KB/L3キャッシュ20MB)]
(GQ-ECB204EX) [お支払] ¥134,000




プロセッサ
[Xeon E5-2603v4 (1.70GHz/L2キャッシュ6x256KB/L3キャッシュ15MB)]
(GQ-ECB034EX) [お支払] ¥71,000

システム装置本体1/F&Sスロット

- ① プロセッサスロット
- ② メモリスロット
- ③ ディスプレイインタフェース
- ④ シリアルインタフェース
- ⑤ ネットワークインタフェース
- ⑥ USBインタフェース
- ⑦ SATAインタフェース
- ⑧ 電源スロット
- ⑨ FANスロット
- ⑩ 拡張ボードスロット
- ⑪ 拡張ストレージベイ

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ



RS210 AN2
RS210 BN2

1 1

プロセッサスロット 2

選択



プロセッサ
[Xeon E5-2699v4 (2.20GHz/L2キャッシュ22x256KB/L3キャッシュ55MB)]
(G0-SECB994AEX) [カスタム] ¥1,300,000
(G0-SECB994A) ¥1,300,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2698v4 (2.20GHz/L2キャッシュ20x256KB/L3キャッシュ50MB)]
(G0-SECB984AEX) [カスタム] 販売しました
(G0-SECB984A) 販売しました
・FANxロッド5用FAN付き
[受注生産] 販売しました



プロセッサ
[Xeon E5-2697v4 (2.30GHz/L2キャッシュ18x256KB/L3キャッシュ45MB)]
(G0-SECB974AEX) [カスタム] ¥870,000
(G0-SECB974A) ¥870,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2690v4 (2.60GHz/L2キャッシュ14x256KB/L3キャッシュ35MB)]
(G0-SECB904AEX) [カスタム] ¥680,000
(G0-SECB904A) ¥680,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2667v4 (3.20GHz/L2キャッシュ8x256KB/L3キャッシュ25MB)]
(G0-SECB674AEX) [カスタム] 販売しました
(G0-SECB674A) 販売しました
・FANxロッド5用FAN付き
[受注生産] 販売しました



プロセッサ
[Xeon E5-2650v4 (2.20GHz/L2キャッシュ12x256KB/L3キャッシュ30MB)]
(G0-SECB504AEX) [カスタム] ¥375,000
(G0-SECB504A) ¥375,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2640v4 (2.40GHz/L2キャッシュ10x256KB/L3キャッシュ25MB)]
(G0-SECB404AEX) [カスタム] ¥305,000
(G0-SECB404A) ¥305,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2637v4 (3.50GHz/L2キャッシュ4x256KB/L3キャッシュ15MB)]
(G0-SECB374AEX) [カスタム] ¥325,000
(G0-SECB374A) ¥325,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2623v4 (2.60GHz/L2キャッシュ8x256KB/L3キャッシュ10MB)]
(G0-SECB234AEX) [カスタム] ¥148,000
(G0-SECB234A) ¥148,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2620v4 (2.10GHz/L2キャッシュ8x256KB/L3キャッシュ20MB)]
(G0-SECB204AEX) [カスタム] ¥134,000
(G0-SECB204A) ¥134,000
・FANxロッド5用FAN付き



プロセッサ
[Xeon E5-2603v4 (1.70GHz/L2キャッシュ6x256KB/L3キャッシュ15MB)]
(G0-SECB034AEX) [カスタム] ¥71,000
(G0-SECB034A) ¥71,000
・FANxロッド5用FAN付き

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

プロセッサ搭載条件


- ・ 仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・ 仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2 CPU から 1 CPU への変更もできません。
- ・ 2 CPU 構成の場合、搭載電源ユニットの形名に制限があります。プロセッサ増設時は注意願います。(電源ユニット搭載条件参照)
- ・ 搭載プロセッサにより、拡張ボードの搭載制限があります。(拡張ボード搭載条件参照)

<RS210 AN2/BN2>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	—
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

・ Xeon E5-2603v4 は Hyper Threading をサポートしません。



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
 ・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

RS210 AN2
RS210 BN2

メモリー

メモリーは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。

メモリスロット 1~24

メモリーボード
 [16GB(8GBx2):DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7016R2EX) [カスタム] ¥142,000
 (G0-MJ7016R2) ¥142,000
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード
 [32GB(16GBx2):DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7032R2EX) [カスタム] ¥258,000
 (G0-MJ7032R2) ¥258,000
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード
 [64GB(32GBx2):DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7064R2EX) [カスタム] ¥590,000
 (G0-MJ7064R2) ¥590,000
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。


メモリーボード
 [128GB(64GBx2):DDR4 TSV 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7128R2EX) [カスタム] 完売しました
 (G0-MJ7128R2) 完売しました
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。
 [受注生産] 完売しました

メモリーボード
 [128GB(64GBx2):DDR4 2133 Load-Reduced DIMM]
 (G0-MJ7128NOEX) [カスタム] 完売しました
 (G0-MJ7128NO) 完売しました
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。
 [受注生産] 完売しました

メモリー搭載条件

<RS210 AN2/BN2>

- ・メモリスロット数は24スロットあり、12スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。




- ・DDR4 Registered DIMMタイプメモリーボードと、DDR4 Load-Reduced DIMMタイプメモリーボード、DDR4 TSV Registered DIMMタイプメモリーボードは混在搭載出来ません。
- ・メモリーの動作周波数は、メモリーボードの種類及び搭載構成により異なります。全チャンネル同一周波数で動作し、全チャンネルの内最も遅い周波数に合わせて動作します。又、搭載のCPUがサポートするメモリー動作最高周波数以上の周波数では動作はしません。
 (Xeon E5-2603v4:1866MHz, Xeon E5-2640v4/E5-2623v4/E5-2620v4:2133MHz,
 Xeon E5-2699v4/E5-2698v4/E5-2697v4/E5-2690v4/E5-2667v4/E5-2650v4/E5-2637v4:2400MHz)

(※1)DPC:チャネル毎のDIMM搭載枚数[DIMM per Channel]

メモリー種類	DDR4動作電圧	チャネル毎DIMM搭載(※1)	各CPU毎のメモリー動作周波数		
			Xeon E5-2603v4	Xeon E5-2640v4, Xeon E5-2623v4, Xeon E5-2620v4	Xeon E5-2699v4, Xeon E5-2698v4, Xeon E5-2697v4, Xeon E5-2690v4, Xeon E5-2667v4, Xeon E5-2650v4, Xeon E5-2637v4
DDR4 2400 Registered DIMM タイプ ¹⁾	1.2V	1DPC	1866MHz	2133MHz	2400MHz
		2DPC	1866MHz	2133MHz	2400MHz
		3DPC	1866MHz	1866MHz	1866MHz
DDR4 2133 Load-Reduced DIMM タイプ ²⁾	1.2V	1DPC	1866MHz	2133MHz	2133MHz
		2DPC	1866MHz	2133MHz	2133MHz
		3DPC	1866MHz	1866MHz	1866MHz

- ・メモリー動作モードは、Independent Mode(デフォルト設定)、Mirroring Mode、Lock Step Mode、Sparing Modeをサポートします。
- ・Mirroring Mode、Lock Step Mode、Sparing Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を留意しています。
- ・OSの最大サポートメモリー容量を超過したメモリー容量を搭載しても超過分のメモリー容量は認識されません。
- ・Windows Server 2016 Hyper-V環境においてメモリーダンプ機能をご使用になる場合、システムにおける搭載メモリーは512GB以下にしてください。




・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

RS210 AN2
 RS210 BN2

[Mirroring Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~24

2 2




メモリーボード [Mirroring Mode 設定出荷用]
 [8GB (8GBx2) : DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7016R2MEX) [カスタム] ¥142,000
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Mirroring Mode 設定出荷用]
 [16GB (16GBx2) : DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7032R2MEX) [カスタム] ¥258,000
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lock Step Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~24

2 2




メモリーボード [Lock Step Mode 設定出荷用]
 [16GB (8GBx2) : DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7016R2LEX) [カスタム] ¥142,000
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード [Lock Step Mode 設定出荷用]
 [32GB (16GBx2) : DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7032R2LEX) [カスタム] ¥258,000
 ・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Sparing Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~24


2 2



メモリーボード [Sparing Mode 設定出荷用]
 [8GBx3 : DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7024R2SEX) [カスタム] ¥213,000
 ・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Sparing Mode 設定出荷用]
 [16GBx3 : DDR4 2400 Registered DIMM]
 (G0-MJ7048R2SEX) [カスタム] ¥387,000
 ・本ボードはメモリスロットを3個使用します。





メモリーボード搭載順序

<CPU 1個搭載時>

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、DIMMを2枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は3枚搭載構成)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、<CPU 2個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリー構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Modeの選択は択一となります。
- Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	メモリー番号												①: 搭載順序
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Independent Mode(デフォルト設定)	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①
Mirroring Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①
Lock Step Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①
Sparing Mode	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①

<CPU 2個搭載時>

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリー構成は同一とします。
- メモリーボードは、DIMMを2枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は3枚搭載構成)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU 2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には4枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は4枚単位/Sparing Mode時は6枚搭載構成)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Modeの選択は択一となります。
- Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	メモリー番号																								①: 搭載順序
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Independent Mode(デフォルト設定)	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①
Mirroring Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①
Lock Step Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①
Sparing Mode	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①

・Mirroring Modeサポート構成

- Mirroring Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- Mirroring Modeは、Channel 0とChannel 1間及びChannel 2とChannel 3間でメモリーの内容をミラーします。
- Mirroring Mode時システムで使用可能なメモリー容量は、搭載容量の半分となります。
- Mirroring Modeは、Independent Modeに比べ、メモリー性能が劣化することがあります。
- 32GB DDR4 2400 Registered DIMM及び64GB DDR4 2133 Load-Reduced DIMMでのMirroring Modeは非サポートとなります。

・Lock Step Modeサポート構成

- Lock Step Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- Lock Step Modeは、Channel 0とChannel 1及びChannel 2とChannel 3で128bitデータアクセスを行います。
- Lock Step Modeは、Independent Modeに比べ、メモリー性能が劣化することがあります。
- 32GB DDR4 2400 Registered DIMM及び64GB DDR4 2133 Load-Reduced DIMMでのLock Step Modeは非サポートとなります。

・Sparing Modeサポート構成

- Sparing Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- Sparing Modeは、同一チャンネル内のメモリーバンクの1つをスペアとして使用します。(スペアバンクはシステムメモリーとして認識されません。又、8GB DIMMは、シングルバンク品、16GB DIMMは、デュアルバンク品のDIMMですので、システムの認識メモリー容量に違いがあります。)
- Sparing Mode時のスペアリングは、同一チャンネル内のみサポートです。又、スペアできるバンクは1チャンネルあたり1バンクのみで各CPU内で1回しか実行されません。
- Sparing Modeのサポートメモリー構成及びシステムの認識メモリー容量を下記に示します。
- 32GB DDR4 2400 Registered DIMM及び64GB DDR4 2133 Load-Reduced DIMMでのSparing Modeは非サポートとなります。


<CPU1個搭載時>

メモリー構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	システムメモリー容量
構成1	8GB	—	—	—	8GB	—	—	—	8GB	—	—	—	16GB
構成2	16GB	—	—	—	16GB	—	—	—	16GB	—	—	—	40GB
構成3	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	—	—	32GB
構成4	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	—	—	16GB	16GB	—	—	80GB
構成5	8GB	8GB	8GB	—	8GB	8GB	8GB	—	8GB	8GB	8GB	—	48GB
構成6	16GB	16GB	16GB	—	16GB	16GB	16GB	—	16GB	16GB	16GB	—	120GB
構成7	8GB	64GB											
構成8	16GB	160GB											

<CPU2個搭載時>

メモリー構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	システムメモリー容量
構成1	8GB	—	—	—	32GB																				
構成2	16GB	—	—	—	80GB																				
構成3	8GB	8GB	—	—	64GB																				
構成4	16GB	16GB	—	—	160GB																				
構成5	8GB	8GB	8GB	—	96GB																				
構成6	16GB	16GB	16GB	—	240GB																				
構成7	8GB	128GB																							
構成8	16GB	320GB																							


<システム装置および内蔵オプション編>




・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

RS210 AN2
RS210 BN2

各種インタフェース/電源ユニット/冗長化FAN






・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
 ・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

RS210 AN2
RS210 BN2

[CPU (Xeon E5-2699v4/Xeon E5-2698v4/Xeon E5-2697v4/Xeon E5-2690v4/Xeon E5-2667v4/Xeon E5-2637v4) 搭載時]



電源ユニット搭載条件

<RS210 AN2/BN2>


<CPU 2個搭載時>

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2371EX	①	②
	GQ-BP2371	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX	①	②
	GQ-BP2363	①	②

(凡例) ● : 標準搭載
 ① : 搭載可 (搭載優先順位)
 × : 搭載不可

- 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、おまかせ安心ロングライフモデル、ロングライフモデルIIは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
- 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
- 電源冗長化の場合、同一形名の電源ユニットを電源スロット2へも搭載します。(異種形名電源ユニット混在搭載不可)
- 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
- 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363 (EX)] は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

[CPU (Xeon E5-2650v4/Xeon E5-2640v4/Xeon E5-2623v4/Xeon E5-2620v4/Xeon E5-2603v4) 搭載時]



電源ユニット搭載条件

<RS210 AN2/BN2>

<CPU 1個搭載時>

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2371EX	①	②
	GQ-BP2371	①	②
電源ユニット (460W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2370EX	①	②
	GQ-BP2370	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX	①	②
	GQ-BP2363	①	②

(凡例) ● : 標準搭載
 ① : 搭載可 (搭載優先順位)
 × : 搭載不可


- 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、おまかせ安心ロングライフモデル、ロングライフモデルIIは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
- 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
- 電源冗長化の場合、同一形名の電源ユニットを電源スロット2へも搭載します。(異種形名電源ユニット混在搭載不可)
- 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
- 電源ユニット(460W) [GQ-BP2370 (EX)] 搭載時のCPU増設は、非サポートです。
- 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363 (EX)] は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

<CPU 2個搭載時>

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2371EX	①	②
	GQ-BP2371	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX	①	②
	GQ-BP2363	①	②

(凡例) ● : 標準搭載
 ① : 搭載可 (搭載優先順位)
 × : 搭載不可

- 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、おまかせ安心ロングライフモデル、ロングライフモデルIIは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
- 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
- 電源冗長化の場合、同一形名の電源ユニットを電源スロット2へも搭載します。(異種形名電源ユニット混在搭載不可)
- 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
- 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363 (EX)] は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。



RS210 AN2
RS210 BN2

9 9

FANスロット 1~8



FAN
[CPU1個搭載時:FANスロット1~5,
CPU2個搭載時:FANスロット1~8標準搭載]
(オプション形名なし)


冗長化FAN搭載条件

<RS210 AN2/BN2>

品名	形名	FAN スロット							
		1	2	3	4	5	6	7	8
FAN	オプション形名なし	●	●	●	●	●	○	○	○

(凡例) ●：標準搭載
○：搭載可
×：搭載不可


- (1) FANスロット6~8は、CPU2個搭載時FAN搭載となります。
- (2) CPU1個搭載時FAN1~5/CPU2個搭載時FAN1~8のうちいずれか1つが故障停止しても各部の温度仕様を満たします。但し、システムはエラー表示します。
- (3) FAN交換は、システム稼働中に可能です。但し、対象システム装置の上部4Uに空きスペースが必要です。



・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
 ・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

拡張ボード

各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。搭載条件を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AN2
RS210 BN2

10 10

拡張ポート
(PCI)
1~6

選択



LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T (4port)]
(GG-CN7743EX) [カスタム] ¥38,000
(GG-CN7743) ¥38,000
・スタンダード PCIポート搭載用

同時

選択

UTP対応 15エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.5 スイッチングHUBへ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
BR1650へ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
日立デ イスクレ イス テ ム へ

選択

UTP対応 15エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.5 スイッチングHUBへ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
BR1650へ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
日立デ イスクレ イス テ ム へ

選択

UTP対応 15エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.5 スイッチングHUBへ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
BR1650へ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
日立デ イスクレ イス テ ム へ

選択

UTP対応 15エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.5 スイッチングHUBへ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
BR1650へ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
日立デ イスクレ イス テ ム へ

選択



LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T (2port)]
(GG-CN7729EX) [カスタム] ¥20,000
(GG-CN7729) ¥20,000
・スタンダード PCIポート搭載用

同時

選択

UTP対応 15エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.5 スイッチングHUBへ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
BR1650へ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
日立デ イスクレ イス テ ム へ

選択

UTP対応 15エンハンス
(1000BASE-T)
([2.3スイッチング HUB]参照)

2.5 スイッチングHUBへ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
BR1650へ

(iSCSI 1/F)

*1: 同一システム装置へBR1250, BR1650及び日立デ イスクレ イス テ ム の 混 在 接 続 は でき ませ ん。

2.6 外付け装置 *1
日立デ イスクレ イス テ ム へ

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格(税別)です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ



・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>

RS210 AN2
RS210 BN2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。




<システム装置および内蔵オプション編>




RS210 AN2
RS210 BN2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>


RS210 AN2
RS210 BN2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。


CNAボード
[PCI Express,
10GBASE-SR (2port), LCコネクタ]
(GQ-CF7061EX) [カスタム] 完売しました
(GQ-CF7061) 完売しました
・スタンダードPCIスロット搭載用




CNAボード
[PCI Express,
10GBASE-SR (2port), LCコネクタ]
(GQ-CF7062EX) [カスタム] 完売しました
(GQ-CF7062) 完売しました
・LowProfile PCIスロット搭載用



SASボード
[PCI Express,
48Gbps (12Gbps45インチ), 外部2port]
(GQ-CE7301EX) [カスタム] ¥49,000
(GQ-CE7301) ¥49,000
・スタンダードPCIスロット搭載用



SASボード
[PCI Express,
48Gbps (12Gbps45インチ), 外部2port]
(GQ-CE7302EX) [カスタム] ¥49,000
(GQ-CE7302) ¥49,000
・LowProfile PCIスロット搭載用



※1: 同一システム装置で BR1250 と、BR1650 及び日立ディスクアレイシステムの混在接続はできません。但し、BR1650 と日立ディスクアレイシステムの混在接続をサポートします。接続方法につきましては、「2. ハードウェア構成図 外付けオプション編」の各外付け装置の記載内容をご確認ください。
※2: ARCserve を使用した運用は非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>


RS210 AN2
RS210 BN2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。




Fibre Channelボード [日立製]
[PCI Express, 16Gbps (2port)]
(GQ-CC7F21EX) [カスタム] ¥372,000
(GQ-CC7F21) ¥372,000
・スタンダード PCIスロット搭載用

*1, *2



Fibre Channelボード [日立製]
[PCI Express, 16Gbps (2port)]
(GQ-CC7F22EX) [カスタム] ¥372,000
(GQ-CC7F22) ¥372,000
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1, *2




Fibre Channelボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7831EX) [カスタム] ¥128,000
(GQ-CC7831) ¥128,000
・スタンダード PCIスロット搭載用

*1



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AN2
RS210 BN2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。



Fibre Channelボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps (2port)]
(GO-CC7841EX) [カスタム] ¥198,000
(GO-CC7841) ¥198,000
・スタンダード PCIスロット搭載用

*1

選択

同時

2.6 外付け装置 *1

BR1650へ

2.6 外付け装置 *1

BR1650へ

2.6 外付け装置 *1

日立ディスクアレイシステムへ

2.6 外付け装置 *1

日立ディスクアレイシステムへ

2.6 外付け装置

テープエンクロージャーへ

2.6 外付け装置

テープエンクロージャーへ

2.6 外付け装置

LT05タイプ 列装置へ

2.6 外付け装置

LT05タイプ 列装置へ

2.6 外付け装置

大型テープライブラリ装置へ

2.6 外付け装置

大型テープライブラリ装置へ



Fibre Channelボード
[PCI Express, 16Gbps]
(GO-CC7A11EX) [カスタム] 完売しました
(GO-CC7A11) 完売しました
・スタンダード PCIスロット搭載用

*1

選択

2.6 外付け装置 *1

BR1650へ

2.6 外付け装置 *1

日立ディスクアレイシステムへ

2.6 外付け装置

テープエンクロージャーへ

2.6 外付け装置

LT05タイプ 列装置へ

2.6 外付け装置

大型テープライブラリ装置へ



Fibre Channelボード
[PCI Express, 16Gbps]
(GO-CC7A12EX) [カスタム] 完売しました
(GO-CC7A12) 完売しました
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1

選択

2.6 外付け装置 *1

BR1650へ

2.6 外付け装置 *1

日立ディスクアレイシステムへ

2.6 外付け装置

テープエンクロージャーへ

2.6 外付け装置

LT05タイプ 列装置へ

2.6 外付け装置

大型テープライブラリ装置へ

※1: 同一システム装置で BR1250 と、BR1650 及び日立ディスクアレイシステムの混在接続はできません。但し、BR1650 と日立ディスクアレイシステムの混在接続をサポートします。接続方法につきましては、「2. ハードウェア構成図 外付けオプション編」の各外付け装置の記載内容をご確認ください。
※2: ARCserve を使用した運用は非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>

RS210 AN2
RS210 BN2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格(税別)です。


Fibre Channelボード
[PCI Express, 16Gbps (2port)]
(G0-CC7A21EX) [カスタム] ¥392,000
(G0-CC7A21) ¥392,000
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1




Fibre Channelボード
[PCI Express, 16Gbps (2port)]
(G0-CC7A22EX) [カスタム] ¥392,000
(G0-CC7A22) ¥392,000
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1



※1: 同一システム装置で BR1250 と、BR1650 及び日立ディスクアレイシステムの混在接続はできません。
但し、BR1650 と日立ディスクアレイシステムの混在接続をサポートします。
接続方法につきましては、「2. ハードウェア構成図 外付けオプション編」の各外付け装置の記載内容をご確認ください。
※2: ARCserve を使用した運用は非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>

RS210 AN2
RS210 BN2

Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps]
(G0-CC7811EX) [カスタム] ¥138,000
(G0-CC7811) ¥138,000
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1

選択

- 2.6 外付け装置 *1
BR1650へ
- 2.6 外付け装置 *1
日立ディスクアレイシステムへ
- 2.6 外付け装置
テープエンクロージャーへ
- 2.6 外付け装置
LTO5タイプリ装置へ
- 2.6 外付け装置
大型テープタイプリ装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps]
(G0-CC7812EX) [カスタム] ¥138,000
(G0-CC7812) ¥138,000
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1

選択

- 2.6 外付け装置 *1
BR1650へ
- 2.6 外付け装置 *1
日立ディスクアレイシステムへ
- 2.6 外付け装置
テープエンクロージャーへ
- 2.6 外付け装置
LTO5タイプリ装置へ
- 2.6 外付け装置
大型テープタイプリ装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps (2port)]
(G0-CC7821EX) [カスタム] ¥218,000
(G0-CC7821) ¥218,000
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1

選択

- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
BR1650へ
- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
BR1650へ
- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
日立ディスクアレイシステムへ
- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
日立ディスクアレイシステムへ
- 同時 → 2.6 外付け装置
テープエンクロージャーへ
- 同時 → 2.6 外付け装置
テープエンクロージャーへ
- 同時 → 2.6 外付け装置
LTO5タイプリ装置へ
- 同時 → 2.6 外付け装置
LTO5タイプリ装置へ
- 同時 → 2.6 外付け装置
大型テープタイプリ装置へ
- 同時 → 2.6 外付け装置
大型テープタイプリ装置へ

Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps (2port)]
(G0-CC7822EX) [カスタム] ¥218,000
(G0-CC7822) ¥218,000
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1

選択

- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
BR1650へ
- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
BR1650へ
- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
日立ディスクアレイシステムへ
- 同時 → 2.6 外付け装置 *1
日立ディスクアレイシステムへ
- 同時 → 2.6 外付け装置
テープエンクロージャーへ
- 同時 → 2.6 外付け装置
テープエンクロージャーへ
- 同時 → 2.6 外付け装置
LTO5タイプリ装置へ
- 同時 → 2.6 外付け装置
LTO5タイプリ装置へ
- 同時 → 2.6 外付け装置
大型テープタイプリ装置へ
- 同時 → 2.6 外付け装置
大型テープタイプリ装置へ

※1: 同一システム装置で BR1250 と、BR1650 及び日立ディスクアレイシステムの混在接続はできません。但し、BR1650 と日立ディスクアレイシステムの混在接続をサポートします。接続方法につきましては、「2. ハードウェア構成図 外付けオプション編」の各外付け装置の記載内容をご確認ください。
※2: ARCserve を使用した運用は非サポートとなります。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>

拡張ボード搭載条件


・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

RS210 AN2 モデル 標準ライザー搭載時, RS210 BN2 モデル 内蔵USB memory boot構成時

	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 3.0 x8レーン		LAN拡張カ ード専用	RAIDカード 専用
				スタンダード ¹⁾ [ハ ーサイ ²⁾]	LowProfile [MD2]		
1 [1C]	2 ^(*) [1D]						
LAN拡張カード(1000BASE-T(4port))	標準搭載	-	1	×	×	①	×
LAN拡張カード(1000BASE-T(2port) + 10GBASE-SR(2port)) (*12)	標準搭載	-	(択一)	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボード	標準搭載	-	1 (択一)	×	×	×	①
	標準搭載	-		×	×	×	①
	標準搭載	-		×	×	×	①
	標準搭載	-		×	×	×	①
PCIeスイッチカード	受注生産	<1>	1	×	①	×	×
SASボード(24Gbps(6Gbps47イン), 外部2port) (*9)	GO-CE7207EX GO-CE7207	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CE7208EX GO-CE7208	<1>	1	×	①	×	×
SASボード(48Gbps(12Gbps47イン), 外部2port) (*9)	GO-CE7301EX GO-CE7301	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CE7302EX GO-CE7302	<1>	1	×	①	×	×
Fibre Channelボード(16Gbps) (*2) (*4) (*5) (*13)	GO-CG7A11EX GO-CG7A11	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CG7A12EX GO-CG7A12	<1>	1	×	①	×	×
Fibre Channelボード(16Gbps(2port)) (*2) (*4) (*5) (*13)	GO-CG7A21EX GO-CG7A21	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CG7A22EX GO-CG7A22	<1>	1	×	①	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps) (*2) (*13)	GO-CG7811EX GO-CG7811	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CG7812EX GO-CG7812	<1>	1	×	①	×	×
Fibre Channelボード(8Gbps(2port)) (*2) (*13)	GO-CG7821EX GO-CG7821	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CG7822EX GO-CG7822	<1>	1	×	①	×	×
CNAボード(10GBASE-SR(2port)) (*4) (*5) (*8) (*14) (*15)	GO-CF7061EX GO-CF7061	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CF7062EX GO-CF7062	<1>	1	×	①	×	×
Fibre Channelボード[日立製](16Gbps) (*2) (*6)	GO-CG7F11EX GO-CG7F11	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CG7F12EX GO-CG7F12	<1>	1	×	①	×	×
Fibre Channelボード[日立製](16Gbps(2port)) (*2) (*6)	GO-CG7F21EX GO-CG7F21	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CG7F22EX GO-CG7F22	<1>	1	×	①	×	×
Fibre Channelボード[日立製](8Gbps) (*2)	GO-CG7831EX GO-CG7831	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CG7841EX GO-CG7841	<1>	1	①	×	×	×
LANボード(10GBASE-SR(2port)) (*3) (*9) (*10) (*12)	GO-CN7845EX GO-CN7845	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CN7846EX GO-CN7846	<1>	1	×	①	×	×
LANボード(10G SFP+ Direct Attach(2port)) (*3) (*12)	GO-CN7847EX GO-CN7847	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CN7848EX GO-CN7848	<1>	1	×	①	×	×
LANボード(10GBASE-SR(2port)) (*7) (*10)	GO-CN7852EX GO-CN7852	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CN7853EX GO-CN7853	<1>	1	×	①	×	×
LANボード(10GBASE-T(2port)) (*3) (*9) (*10) (*12)	GO-CN7825EX GO-CN7825	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CN7826EX GO-CN7826	<1>	1	×	①	×	×
LANボード(1000BASE-T(4port)) (*9)	GO-CN7743EX GO-CN7743	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CN7744EX GO-CN7744	<1>	1	×	①	×	×
LANボード(1000BASE-T(2port)) (*9)	GO-CN7729EX GO-CN7729	[1]	1	①	×	×	×
	GO-CN7730EX GO-CN7730	<1>	1	×	①	×	×

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS210 BN2 モデル SAN boot構成時

形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI				
			PCI Express 3.0 x8レーン				
			スタンダード [ハイファイ]	LowProfile [MD2]	LAN拡張カード専用	RAIDカード専用	
1 [1C]	2 (*1) [1D]						
LAN拡張カード(1000BASE-T(4port))	標準搭載	-	1	x	x	①	x
LAN拡張カード(1000BASE-T(2port) + 10GBASE-SR(2port)) (*12)	標準搭載	-	(取-)	x	x	①	x
PCIeスイッチカード	受注生産	<1>	1	x	①	x	x
SASボード(24Gbps(6Gbps47インチ),外部2port) (*9)	GO-CE7207EX GO-CE7207 GO-CE7208EX GO-CE7209	[1]	1	①	x	x	x
SASボード(48Gbps(12Gbps47インチ),外部2port) (*9)	GO-CE7301EX GO-CE7301 GO-CE7302EX GO-CE7302	[1]	1	①	x	x	x
CNAボード(10GBASE-SR(2port)) (*4)(*5)(*8)(*14)(*15)	GO-CF7061EX GO-CF7061 GO-CF7062EX GO-CF7062	[1]	1	①	x	x	x
Fibre Channelボード[日立製](16Gbps) (*2)(*6)(*11)	GO-CC7F11EX GO-CC7F11 GO-CC7F12EX GO-CC7F12	[1]	1	①	x	x	x
Fibre Channelボード[日立製](16Gbps(2port)) (*2)(*6)(*11)	GO-CC7F21EX GO-CC7F21 GO-CC7F22EX GO-CC7F22	[1]	1	①	x	x	x
Fibre Channelボード[日立製](8Gbps) (*2)(*11)	GO-CC7831EX GO-CC7831	[1]	1	①	x	x	x
Fibre Channelボード[日立製](8Gbps(2port)) (*2)(*11)	GO-CC7841EX GO-CC7841	[1]	1	①	x	x	x
LANボード(10GBASE-SR(2port)) (*3)(*9)(*10)(*12)	GO-CN7845EX GO-CN7845 GO-CN7846EX GO-CN7846	[1]	1	①	x	x	x
LANボード(10G SFP+ Direct Attach(2port)) (*3)(*12)	GO-CN7847EX GO-CN7847 GO-CN7848EX GO-CN7848	[1]	1	①	x	x	x
LANボード(10GBASE-SR(2port)) (*7)(*10)	GO-CN7652EX GO-CN7652 GO-CN7653EX GO-CN7653	[1]	1	①	x	x	x
LANボード(10GBASE-T(2port)) (*3)(*9)(*10)(*12)	GO-CN7825EX GO-CN7825 GO-CN7826EX GO-CN7826	[1]	1	①	x	x	x
LANボード(1000BASE-T(4port)) (*9)	GO-CN7743EX GO-CN7743 GO-CN7744EX GO-CN7744	[1]	1	①	x	x	x
LANボード(1000BASE-T(2port)) (*9)	GO-CN7729EX GO-CN7729 GO-CN7730EX GO-CN7730	[1]	1	①	x	x	x

- *1: 拡張スロット2は、PCI-Express Lane Reverse対応のボードのみ搭載サポートとなります。
- *2: Fibre Channelボード[日立製][GO-CC7F11(EX)/GO-CC7F12(EX)/GO-CC7F21(EX)/GO-CC7F22(EX)/GO-CC7831(EX)/GO-CC7841(EX)]とFibre Channelボード[GO-CC7A11(EX)/GO-CC7A12(EX)/GO-CC7A21(EX)/GO-CC7A22(EX)/GO-CC7811(EX)/GO-CC7812(EX)/GO-CC7821(EX)/GO-CC7822(EX)]の混在搭載は、非サポートとなります。
- *3: LANボード(10GBASE-T)[GO-CN7825(EX)/GO-CN7826(EX)], LANボード(10GBASE-DA)[GO-CN7847(EX)/GO-CN7848(EX)], LANボード(10GBASE-SR)[GO-CN7845(EX)/GO-CN7846(EX)]は、下記環境でSR-IOVサポートとなります。
(ホストOS:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/ゲストOS:Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016)
- *4: CPU[Xeon E5-2603v4(4コア)]搭載時、CNAボード[GO-CF7061(EX)/GO-CF7062(EX)], Fibre Channelボード[GO-CC7A11(EX)/GO-CC7A12(EX)/GO-CC7A21(EX)/GO-CC7A22(EX)]は、非サポートとなります。
- *5: CPU[Xeon E5-2623v4, E5-2637v4(4コア)]搭載時、CNAボード[GO-CF7061(EX)/GO-CF7062(EX)], Fibre Channelボード[GO-CC7A11(EX)/GO-CC7A12(EX)/GO-CC7A21(EX)/GO-CC7A22(EX)]は、非サポートとなります。
- *6: Fibre Channelボード[日立製](16Gbps)とテーブルエンクロージャー、LT0ライブラリ装置、大型テープライブラリ装置接続は、バックアップ・アプリケーション・プログラムに制限がありますのでバックアップ相談窓口へ確認願います。
- *7: LANボード(10GBASE-SR(2port))[GO-CN7652(EX)/GO-CN7653(EX)]はSR-IOVをサポートしません。
- *8: Emulex製NIC Teaming KITを使用したチームのWindows Server 2008R2 Hyper-V仮想ネットワークへの割当は非サポートです。
- *9: iSCSI接続のシステム構成を組む場合、Windows環境およびLinux環境においてボードとストレージ間は、直接接続のみサポートします。なお、仮想化OS上における仮想スイッチとの接続はサポートしています。Vmware環境では、OSの仕様により、LANスイッチの接続を許容します。ただし、ご使用になるLANスイッチは、最大パケット処理性能が高いスイッチを推奨します。
- *10: 1000Mbpsでの動作はサポートしません。
- *11: SANブート構成では外付け装置との接続を二重化してください。
- *12: Red Hat Enterprise Linux 7.4 環境時は非サポートとなります。
- *13: Red Hat Enterprise Linux 7.5およびRed Hat Enterprise Linux 6.10環境でご使用になる場合は、「HA8000/Red Hat Enterprise Linux ご使用にあたっての注意事項」をご参照ください。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/hardware/redhatcaution_7_1.pdf
- *14: VMware vSphere ESXi 6.5以降 環境時は非サポートとなります。
- *15: VMware vSphere ESXi 6.7 環境時は非サポートとなります。



RS210 AN2
RS210 BN2

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件をご参照下さい。

拡張ストレージベイ 2.5型 1~8

(a) 11

内蔵ハードディスク/内蔵 SSD は、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク/内蔵 SSD を選択の上、購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

同時 同時 選択

内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300BB1EX/RX) [カスタム] ¥62,000
(GQ-UH7300BB1) ¥62,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7600BB1EX/RX) [カスタム] ¥101,000
(GQ-UH7600BB1) ¥101,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク
〔1.2TB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71200BB1EX/RX) [カスタム] ¥163,000
(GQ-UH71200BB1) ¥163,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク
〔1.8TB, SAS (10000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71800BB1EX/RX) [カスタム] ¥220,000
(GQ-UH71800BB1) ¥220,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300BA1EX/RX) [カスタム] ¥80,000
(GQ-UH7300BA1) ¥80,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS (15000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7450BA1EX/RX) [カスタム] ¥116,000
(GQ-UH7450BA1) ¥116,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (15000r/min), 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7600BA1EX/RX) [カスタム] ¥151,000
(GQ-UH7600BA1) ¥151,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択

内蔵SSD
〔200GB, eMLC, 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7200CSA1EX/RX) [カスタム] ¥158,000
(GQ-UH7200CSA1) ¥158,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

内蔵SSD
〔400GB, eMLC, 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7400CNEX/RX) [カスタム] ¥651,000
(GQ-UH7400CN) ¥651,000
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

内蔵SSD
〔800GB, eMLC, 2.5型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7800BSA1EX/RX) [カスタム] 完売しました
(GQ-UH7800BSA1) 完売しました
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

[受注生産] 完売しました

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格 (税別) です。

RS210 AN2
RS210 BN2

(b) 11 11

PCIe SSDキット (NVMe対応)
(GQ-ES7564EX) [カスタム] 完売しました

[受注生産]

PCIe SSD を OS フォートディスクとして使うことはできません

拡張ストレージベイ 2.5型 7~8

選択

PCIe SSD

[800GB, eMLC, 2.5型, ホットプラグ非対応]
(GQ-UH7800CSB1EX) [カスタム] 完売しました
(GQ-UH7800CSB1) [カスタム] 完売しました

[受注生産] 完売しました

PCIe SSD

[1.6TB, eMLC, 2.5型, ホットプラグ非対応]
(GQ-UH71600CSB1EX) [カスタム] 完売しました
(GQ-UH71600CSB1) [カスタム] 完売しました

[受注生産] 完売しました

PCIe SSD

[3.2TB, eMLC, 2.5型, ホットプラグ非対応]
(GQ-UH73200CSB1EX) [カスタム] 完売しました
(GQ-UH73200CSB1) [カスタム] 完売しました

[受注生産] 完売しました

(c) 11 11

拡張ストレージベイ 5型 (超薄型)

内蔵DVDは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

選択



内蔵DVD-ROM

[書き込み速度DVD-ROM: 最大8倍速/CD-ROM: 最大24倍速]
(GQ-UV5100EX) [カスタム] ¥11,000



内蔵DVD-RAM


[書き込み速度DVD-RAM: 最大5倍速,
読み込み速度DVD-RAM: 最大5倍速/DVD-ROM: 最大8倍速/CD-ROM: 最大24倍速]
(GQ-UV7170EX) [カスタム] ¥13,000

<ご注意>

- ・内蔵DVD-ROM および内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html

- ・内蔵DVD-ROM および内蔵DVD-RAMのサポートOS情報は、お問い合わせ下さい。



内蔵デバイス搭載条件

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。


(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

RS210 AN2 モデル PCIe SSD搭載キット 非搭載

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								5型 (超薄 型)
			2.5型 (*1)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7300BB1EX GO-UH7300BB1RX GO-UH7300BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7600BB1EX GO-UH7600BB1RX GO-UH7600BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵ハードディスク (1.2TB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH71200BB1EX GO-UH71200BB1RX GO-UH71200BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵ハードディスク (1.8TB, 10000r/min, 2.5型) (*2) (*4)	GO-UH71800BB1EX GO-UH71800BB1RX GO-UH71800BB1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7300BA1EX GO-UH7300BA1RX GO-UH7300BA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7450BA1EX GO-UH7450BA1RX GO-UH7450BA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7600BA1EX GO-UH7600BA1RX GO-UH7600BA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵SSD (200GB, eMLC, SATA, 2.5型) (*2)	GO-UH7200CSA1EX GO-UH7200CSA1RX GO-UH7200CSA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵SSD (400GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2)	GO-UH7400CNEX GO-UH7400CNMRX GO-UH7400CN	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵SSD (800GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2)	GO-UH7800BSA1EX GO-UH7800BSA1RX GO-UH7800BSA1	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×
内蔵DVD-ROM	GO-UV5100EX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GO-UV7170EX	(※-)	×	×	×	×	×	×	×	×	①

RS210 AN2 モデル PCIe SSDキット搭載時

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								5型 (超薄 型)
			2.5型 (*1)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7300BB1EX GO-UH7300BB1RX GO-UH7300BB1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7600BB1EX GO-UH7600BB1RX GO-UH7600BB1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵ハードディスク (1.2TB, 10000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH71200BB1EX GO-UH71200BB1RX GO-UH71200BB1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵ハードディスク (1.8TB, 10000r/min, 2.5型) (*2) (*4)	GO-UH71800BB1EX GO-UH71800BB1RX GO-UH71800BB1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7300BA1EX GO-UH7300BA1RX GO-UH7300BA1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7450BA1EX GO-UH7450BA1RX GO-UH7450BA1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 2.5型) (*2)	GO-UH7600BA1EX GO-UH7600BA1RX GO-UH7600BA1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵SSD (200GB, eMLC, SATA, 2.5型) (*2)	GO-UH7200CSA1EX GO-UH7200CSA1RX GO-UH7200CSA1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵SSD (400GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2)	GO-UH7400CNEX GO-UH7400CNMRX GO-UH7400CN	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
内蔵SSD (800GB, eMLC, SAS, 2.5型) (*2)	GO-UH7800BSA1EX GO-UH7800BSA1RX GO-UH7800BSA1	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×	×
PCIe SSD (800GB, 2.5型) (*3)	GO-UH7800CSB1EX GO-UH7800CSB1	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×
PCIe SSD (1.6TB, 2.5型) (*3)	GO-UH71600CSB1EX GO-UH71600CSB1	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×
PCIe SSD (3.2TB, 2.5型) (*3)	GO-UH73200CSB1EX GO-UH73200CSB1	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵DVD-ROM	GO-UV5100EX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GO-UV7170EX	(※-)	×	×	×	×	×	×	×	×	①



RS210 BN2 モデル PCIe SSDキット搭載時

品名	形名	最大搭載台数	拡張ストレージベイ								5型 (超薄型)
			2.5型 (*1)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
PCIe SSD (800GB, 2.5型) (*3) (*5)	G0-UH7800CSB1EX G0-UH7800CSB1	2	x	x	x	x	x	x	①	②	x
PCIe SSD (1.6TB, 2.5型) (*3) (*5)	G0-UH71600CSB1EX G0-UH71600CSB1	2	x	x	x	x	x	x	①	②	x
PCIe SSD (3.2TB, 2.5型) (*3) (*5)	G0-UH73200CSB1EX G0-UH73200CSB1	2	x	x	x	x	x	x	①	①	x
内蔵DVD-ROM	G0-UV5100EX	1	x	x	x	x	x	x	x	x	①
内蔵DVD-RAM	G0-UV7170EX	(※-)	x	x	x	x	x	x	x	x	②

*1:一つのディスクアレイボリュームは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクアレイボリューム単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:OSをインストールする論理ドライブの実容量が2048GBを超える場合、標準設定容量は、2048GBにてLU分割します。尚、UEFIブートサポートOS環境時は、LU設定サービス (SD-41A1-N10S) もしくはRAID/LU拡張バックサービス (SD-41A1-N80G) を購入頂くことにより、2048GBより大きい容量に設定して工場出荷可能です。

*3:別途PCIe SSDキット(受注生産)が必要です。

*4:VMware ESXi6.5を除くVMware及びWindows Server 2008 R2 Hyper-V (Hyper-V 2.0) 環境では1.8TB HDD (512eドライブ) 未サポートです。1.8TB HDD以外を選択してください。

*5:ロングライフモデル(おまかせ安心ロングライフモデル、おまかせ安心ロングライフモデルII、おまかせ安心ロングライフモデルII 24、ロングライフモデルII、新ロングライフモデルII)はサポートしません。