

HA8000V/DL20 Gen11 (4SFF/2LFF/2LFF-NHP) 機器仕様

モデル名	DL20 Gen11				
筐体タイプ	ラックサーバー[1U]				
標準ドライブバベイ	4SFF	2LFF	2LFF-NHP		
プロセッサ	インテル® Xeon® E-2400 プロセッサ or インテル® Pentium® Gold プロセッサ、最大1CPU Xeon E-2488(3.2GHz/8C),E-2478(2.8GHz/8C),E-2468(2.6GHz/8C),E-2486(3.5GHz/6C),E-2456(3.3GHz/6C),E-2436(2.9GHz/6C),E-2434(3.4GHz/4C),E-2414(2.6GHz/4C),Pentium G7400(3.7GHz/2C)				
チップセット	インテル社製 C262				
メモリー	最大容量 *1	128 GiB(4 x 32 GiB UDIMM @ 3600 MT/s)			
	最大搭載枚数	4			
	仕様	DDR5 UDIMM 4400MHz、ECC			
表示機能	VRAM	16MB			
	表示解像度(表示色)*2	1920 x 1200 @ 85 Hz (16 bpp)			
ハードドライブ (本体内部)	ドライブバベイ	SFF	標準4、オプションで最大6 (2.5 インチSFF SAS / SATA)	—	
		LFF	—	2 (3.5 インチLFF SAS / SATA)	
	最大容量 *3	SFF SAS HDD	14.4TB (SFF 2.4TB x 6)	—	—
		SFF SATA HDD	12TB (SFF 2TB x 6)	—	—
		LFF SAS HDD	—	40TB (LFF 20TB x 2)	—
		LFF SATA HDD	—	40TB (LFF 20TB x 2)	—
		SFF SAS SSD	92.16TB (SFF 15.36TB x 6)	—	—
		SFF SATA SSD	46.08TB (SFF 7.68TB x 6)	—	—
		LFF SAS SSD	—	15.36TB (LFF 7.68TB x 2)	—
		LFF SATA SSD	—	15.36TB (LFF 7.68TB x 2)	—
		LFF-NHP SATA HDD	—	—	8TB (LFF-NHP 4TB x 2)
		ホットプラグ	—	ホットプラグ可能	非対応
内蔵ディスク用 アレイコントローラー	標準搭載コントローラー *4	Intel VROC SATA software RAIDコントローラ *5 ※その他オプションとして、Smart アレイ エシリアス(Exxxx-x)、 MegaRAIDシリーズ(MRxxx-x)があります。	Intel VROC SATA software RAIDコントローラ *5 ※その他オプションとして、Smart アレイ エシリアス(Exxxx-x)、 MegaRAIDシリーズ(MRxxx-x)があります。		
光学ドライブ	DVD-ROM/DVD-RW (内蔵および外付けオプション)				
拡張スロット	PCI Express	PCI-Express 5.0(x16): 1(オプション、コネクタサイズはx16、フルハイト/ハープレングス)			
	OCP	2スロット			
標準インターフェース	標準ネットワーク	Ethernet 1Gb 4ポート Broadcom製 BCM5719 ネットワークアダプター (オンボード、1ポートをiLO6用共有ネットワークで使用)(RJ-45) *6			
	インターフェース	シリアル x 1(オプション、RS-232C、DB-9)、モニター x 1 (背面にVGAポート x 1およびDisplayポート x 1)、USB 3.2 x 7 (前面1、背面4、内部2)、USB 2.0 x 1 (iLO 6管理用ポート x 1)、iLO 6 リモート管理用LAN x 1(オプション)			
TPM	標準搭載(TPM2.0)				
外形寸法	435(W)x379(D)x44(H)mm		435(W)x383(D)x44(H)mm		
質量(最大)	約12.0kg				
電源	100-120 V (50 / 60 Hz) / 200-240 V (50 / 60 Hz)、最大2、冗長構成対応				
冗長FAN	非サポート				
消費電力(定格) *7	AC100V:1097W、AC200V:1054W				
電流(定格) *7	AC100V:11.0A、AC200V:5.3A				
省エネ法 (2021年度)に基づく表示	区分	1			
	エネルギー消費効率 *8	26.6			
VCCI基準 *9	クラスA情報技術装置				
国際エネルギースタープログラム適合モデル	—				
騒音 *10	28dB(A)				
温度/湿度条件(非動作時)	温度: 10~35°C(-30~60°C)/湿度: 8~90%(5~95%但し結露しないこと) ※構成Iによって拡張許容動作温度(40-45°C)に対応				
製品含有化学物質管理	RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に対応				
サポートOS	サポートOS一覧にてご確認ください。URL: https://www.hitachi.co.jp/products/it/ha8000v/products/os/index.html				

●HDD/SSD/USBメモリーなどの容量表記は、1KB(キロバイト)=1,000バイトで計算した物理容量です。メモリーの容量表記などで用いる1KiB(キビバイト)=1,024バイトで計算した論理容量とは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。 *1: 1KiB(キビバイト)=1,024バイトで計算した容量です。また、使用OSによって搭載可能な最大容量は変わります。 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。 *3: 1KB(キロバイト)=1,000バイトで計算した物理容量です。また、ディスクアレイ最大搭載時SPEEDRAID設定不可。 *4: ブートモードはUEFIモードのみのサポートです。(レガシーBIOSモードは非サポートです) *5: 2024年5月発表時点では非サポート *6: オンボードLANの1ポートをiLO6用共有ネットワークで使用する場合、固定IPアドレス設定は必要です。 *7: 電源1台のみ搭載時もしくは電源2台搭載で冗長化設定時の値です。電源を2台搭載し非冗長電源として使用時は倍の値となります。 *8: エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。 *9: この装置はクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 *10: ISO 7779に準拠。標準構成での値であり、設置環境の温度の他にシステム装置構成や負荷状態により、本基準値を超えることがあります。