

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

HITACHI
Inspire the Next
[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#)
[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)
[ホーム](#) > [製品](#) > [HA8500シリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > [2005年2月～出荷モデル](#) > [HA8500/210\(A3\)](#)

HA8500/210(A3)の仕様(販売終了モデル)

高さ1Uサイズでありながら、拡張性にも優れたモデル



HA8500/210

低電圧版インテル Intel®Itanium®2 プロセッサ
1.3GHz(3MBキャッシュ)を採用しました。

- 高さ1U(約43mm)のコンパクトな筐体。
- メモリーは512MBから最大16GBまで拡張可能。
- ホットプラグ可能な内蔵ディスクを2台内蔵可能。
- リムーバブル装置として薄型DVD-ROM x1台を標準搭載。
- 標準ポートとして、シリアル×1、10/100/1000Base-T×2、PCI-Xスロット×2を具備。

仕様

モデル名		HA8500/210(A3モデル)
プロセッサ(周波数)		低電圧版インテル®Itanium®2プロセッサ —(1.3GHz)
プロセッサ数		1～2
キャッシュメモリ	L1	命令16KB、データ16KB
	L2	256KB
	L3	3MB
メインメモリ*1	スロット数	8
	最小	512MB(256MB DIMM使用時)
	最大	16GB(2GB DIMM使用時)
標準インタフェ	シリアル(9pin)	1
	USB	2(KB/MOUSE 兼用) (HP-UX未サポート)

検索 by Google

> 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
 - エントリークラスサーバ
 - HA8500/310
 - HA8500/410
 - HA8500/520
 - HA8500/630
 - HA8500/740
 - HA8500/860
 - 販売終了モデル
 - 2006年9月～出荷モデル
 - 2005年2月～出荷モデル
 - 2003年7月～出荷モデル
 - 2002年12月～出荷モデル
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
- カタログダウンロード

関連リンク

- 事業コンセプト
uVALUE
- サービスプラットフォーム

ース	VGA	サポート(HP-UX未サポート)
	NIC	1000Base-T × 2、100Base-TX × 1*2
内蔵ディスク	容量(最大)	292GB
	HDD タイプ	36GB/73GB/146GB
内蔵ストレージ ベイ	HDD 専用	2
	DVD-ROM 専用	1(CD24倍速、DVD8倍速、ATAPI)
PCI スロット数		64bit PCI-X(133MHz) × 2
筐体タイプ		ラックマウントタイプ
外形寸法(W×D×H)mm		システム装置: 482 × 680 × 43 ラック搭載時: 1U*3
質量(最大)		システム装置: 14kg
消費電力(最大)		システム装置: 585W
省エネ法に基 づく区分	区分	F
	エネルギー消費 効率*4	0.036
電源		AC100V/200V、単相、50/60Hz 電源ケーブル: NEMA 5-15P、IEC320- C14 [各1本標準添付]
VCCI基準*5		クラスA情報技術装置
インストールOS		HP-UX 11i v2.0 Red Hat Enterprise Linux AS 3(IPF)

コンセプト
Harmonious
Computing

- ▶ 統合サービスプラット
フォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
- ▶ ミドルウェア・
プラットフォームソフト
ウェア
- ▶ HP-UX & HPミドル
ウェア
- ▶ 日立サポート360
- ▶ 日立ストレージソリ
ューション
- ▶ テープライブラリ装置
- ▶ エンタープライズサー
バ
EP8000
- ▶ 日立アドバンスサー
バ
HA8000
- ▶ クライアントプレー
ド FLORA bd
- ▶ ビジネス向けPC
FLORA
- ▶ プリンタ
- ▶ ルータ・スイッチ
- ▶ ハーモニアス・コンピ
テンス・
センタ

*1 メモリの搭載は同じ容量を2枚1組で搭載してください。搭載は最大4組です。

*2 Management Processor LAN(保守管理用)1個を含みます。

*3 EIA(米国電子機械工業会)が規定した単位。1U(Unit)は約44.5mm。

*4 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*5 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求される事があります。

価格

HA8500/210

構成	OS	希望小売価格
CPU: 低電圧版Intel® Itanium® 2 プロセッサ(1.3GHz/3MB) × 1	-	¥1,164,450～(税 抜¥1,109,000～)

メモリー: 512MB (256MB × 2) 内蔵ディスク: 36GB HDD (Ultra320、15krpm) × 1 光学ドライブ: DVD-ROM	Red Hat Linux Advanced Server 3 (IPF)*1	個別にお問い合わせ してください。
	HP-UX 11i v2.0(64ビ ット)	¥1,378,650～(税 抜¥1,313,000～)

*1 別途Linuxインストール作業代行サービス(SD-41A1-H21A)を手配していただく
必要があります。



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems
Incorporated(アドビシステムズ社)の [Adobe®Reader™](#) が必要
です。

[ページトップへ](#)

[| サイトの利用条件 |](#) [個人情報保護に関して |](#) [商品名称について |](#)

© Hitachi, Ltd. 1994, 2012. All rights reserved.