

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#)
[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)
[ホーム](#) > [製品](#) > [HA8500シリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > [2002年12月～出荷モデル](#) > [HA8500/310の仕様](#)

HA8500/310の仕様(販売終了モデル)

プライスパフォーマンス重視ながら、リーズナブルな拡張性、信頼性、管理・運用性も実現したモデル



インテル社最新鋭64ビットプロセッサ Intel

®Itanium®2(900MHz)を採用しました。

- 複数のOSをサポートし、多様なニーズに柔軟に対応します。
- 電源、ファンのN+1冗長構成による信頼性の向上
- 電源の動作中交換が可能。
- PCIスロットのホットプラグ機能(OSに依存)

HA8500/310

仕様

セット形名	GV◇310A1-□□□□□□□□	
モデルタイプ	SCSI	
プロセッサ(周波数)	インテル®Itanium®2プロセッサ(900MHz)	
プロセッサ数	1～最大2	
キャッシュメモリ容量	1.5MB	
メインメモリ容量	最大12GB	
FDD	3.5型スーパーディスクドライブ(240MB/120MB/1.44MB/720KB)	
内蔵ディスク	容量	最大219GB
	HDDタイプ	36GB/73GB Ultra 160 SCSI
ディスクコントローラインタフェース	Ultra320 SCSI	
内蔵ストレージベイ	HDD専用	3
	DVD-ROM専用	1(薄型DVD-ROM)

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

[詳細な検索](#)

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
 - エントリークラスサーバ
 - HA8500/310
 - HA8500/410
 - HA8500/520
 - HA8500/630
 - HA8500/740
 - HA8500/860
 - 販売終了モデル
 - 2006年9月～出荷モデル
 - 2005年2月～出荷モデル
 - 2003年7月～出荷モデル
 - » 2002年12月～出荷モデル
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
- カタログダウンロード

関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム

PCIスロット数	133MHz × 4	
標準インターフェース	ディスプレイ × 1*1 USB × 4(キーボード/マウス用含む) シリアル × 2 1000Base-TX × 1 100Base-TX/10Base-T × 1	
キーボード・マウス	キーボード/マウス収納ユニットに標準添付*1	
外形寸法(W × D × H)mm	システム装置: 482 × 680 × 89 ラック搭載時: 2U	
質量(最大)	システム装置: 23kg	
消費電力(最大)	システム装置: 720W	
省エネ法に基づく区分	区分	G
	エネルギー消費効率*2	0.106
電源	AC100V ± 10%、AC200V ± 10%、単相、50/60Hz	
VCCI基準*3	クラスA情報技術装置	

*1 HP-UX構成では、ディスプレイ/キーボード/マウスインターフェースは利用できません。また、キーボード/マウスは添付されません。

*2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*3 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求される事があります。

価格

モデル	HA8500/310
構成	CPU: Intel® Itanium® 2プロセッサ(900MHz、1.5MBキャッシュ) × 1 メモリー: 2GB 内蔵ディスク: 36GB × 1
希望小売価格	¥2,400,000~



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の [Adobe® Reader™](#) が必要です。

[ページトップへ](#)

コンセプト
Harmonious
Computing

- ➡ 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
- ➡ ミドルウェア・プラットフォームソフトウェア
- ➡ HP-UX & HPミドルウェア
- ➡ 日立サポート360
- ➡ 日立ストレージソリューション
- ➡ テープライブラリ装置
- ➡ エンタープライズサーバ
EP8000
- ➡ 日立アドバンストサーバ
HA8000
- ➡ クライアントブレード
FLORA bd
- ➡ ビジネス向けPC
FLORA
- ➡ プリンタ
- ➡ ルータ・スイッチ
- ➡ ハーモニアス・コンピテンス・センタ

