

# 日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > Fibre Channelアダプタの仕様

## Fibre Channelアダプタ(販売終了モデル)

品名	1ポート 2Gbps Fibre Channelアダプタ	2ポート 2Gbps Fibre Channelアダプタ
品名	1ポート 2Gbps Fibre Channelアダプタ	2ポート 2Gbps Fibre Channelアダプタ
形名	GV-CC86795 GV-CC86795EX	GV-CC86826 GV-CC86826EX
外観		
FCインタフェース	LC/Short Wave × 1	LC/Short Wave × 2
Fibre Channelプロトコル	FC-SW(Fabric)、FC-AL(Quick-Loop)、N-Port、NL-Fabric、NL-Private	
最大転送速度	1Gbps/2Gbps(自動認識)	
PCIバスインタフェース	PCI 64bit/66MHz	PCI-X 64bit/133MHz
アダプタサイズ	ハーフ	
電源	3.3V/5V	3.3V
サポートOS	HP-UX 11i v2	HP-UX 11i v2、 Red Hat Enterprise Linux AS 3(IPF)

[ページトップへ](#)

**HITACHI**  
Inspire the Next

検索 by Google

> 詳細な検索


- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
  - バックアップ装置
  - ストレージ製品
  - マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ
  - 無停電電源装置UPS
  - ラックキャビネット
  - 販売終了モデル
  - カタログダウンロード

### 関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム  
コンセプト  
Harmonious Computing
- 統合サービスプラットフォーム  
BladeSymphony  
(ブレードサーバー)
- ミドルウェア・  
プラットフォームソフトウェア
  - HP-UX & HPミドルウェア
  - 日立サポート360
  - HAND Library
  - 日立ストレージソリューション
  - テープライブラリ装置
  - エンタープライズサーバ  
EP8000
  - 日立アドバンストサーバ  
HA8000
  - クライアントブレード FLORA bd
  - ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

 ルータ・スイッチ

 ハーモニアス・コンピテンス・  
センタ

| サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について |

© Hitachi, Ltd. 1994, 2011. All rights reserved